
IRBh 5170

搭载 BioFresh Professional 技术的
嵌入式冷藏冰箱
△ Peak 系列

LIEBHERR

全嵌入式



全嵌入式

LIEBHERR

IRBh 5170

搭载 BioFresh Professional 技术的
嵌入式冷藏冰箱

△ Peak 系列

↑
178
↓



G Made
in Germany

Hydro Breeze	Bio Fresh	Fish & Seafood	Light Tower	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Power Cooling	Super Silent
--------------	-----------	----------------	-------------	-----------------------	------------------------	-------------	-----------------------	---------------	--------------

LED

类型	固定门嵌入式冰箱，打造一体化厨房
能耗 (按 365 天 / 24 小时运行计算)	98.550 千瓦时 / 0.270 千瓦时
总容积	288 升 ¹
容积	冷藏室: 195 升 / BioFresh 生物养鲜抽屉: 93 升
噪音	32 dB(A)
气候类型	SN-T (+10 °C ~ +43 °C)
频率 / 电压	50-60 Hz / 220-240 V
额定电流	1.2 A
孔径尺寸 (高度 / 宽度 / 深度)	177.2-178.8 厘米 / 56-57 厘米 / 55 厘米 (最小)
控制器	
控制器类型	2.4 英寸 TFT 彩色滑动式触控显示屏
箱门报警	视听信号
冷藏室	
强制风冷系统	PowerCooling 动态制冷系统，配备 Ambilight 氛围灯和 FreshAir 活性炭过滤器
门内侧	Comfort GlassLine 储物架，带瓶托； 可拆卸 VarioBox 多功能储藏盒； 可调节鸡蛋托盘；黄油碟
配备 VarioSafe 多功能冷藏区	是
瓶架	一体式瓶架
内部照明灯	两侧配有 LED 导光板 LED BioFresh 照明灯
BioFresh-Safe 生物养鲜保鲜抽屉	3 个 BioFresh-Safe 生物养鲜保鲜抽屉， 搭载了 SoftTelescopic 技术； 2 个 Fruit & Vegetable-Safe 果蔬保鲜抽屉， 其中 1 个采用了 HydroBreeze 冷雾功能； 1 个 Meat & Dairy-Safe 肉类和乳制品保鲜抽屉， 1 个搭载了 FlexSystem 灵活分区系统
产品特点	
门铰链	翻转式门铰链
可更换式箱门密封条	是
欧洲商品编号	4016803044918

¹ 根据欧盟家用制冷器具新的能源标签与生态设计法规 (EU 2019/2016)，总容积取最近的整数 (四舍五入)，冷冻室和冷藏室容积取小数点后一位。

产品特点



搭配 HydroBreeze 冷雾功能的 BioFresh 生物养鲜功能

想获得专业的果蔬冷藏效果吗？HydroBreeze 冷雾功能定能让您眼前一亮。冷雾加上保鲜抽屉内温度保持在 0°C 以上，大大延长了食物的保质期，保鲜效果着实让人惊叹。HydroBreeze 冷雾功能每 90 分钟启动一次，工作时间持续 4 秒，但当冰箱门开启时，工作时间则持续 8 秒。



Fish & Seafood Safe 鱼类和海鲜保鲜抽屉

喜欢吃鱼吗？Liebherr 冰箱可确保鱼类新鲜。Fish & Seafood 鱼类和海鲜保鲜抽屉保持理想储藏温度 -2°C ，让您获得像鱼贩一样专业的保鲜效果。可随意调整 -2°C 保鲜区范围，将肉类和乳制品的理想储藏温度调至 0°C ，可通过 LED 显示屏可判断 -2°C 保鲜区是否启用。



Fruit & Vegetable Safe 果蔬保鲜抽屉

酥脆沙拉和草莓：精美的食物应存放在特别的地方，即 BioFresh 生物养鲜保鲜抽屉内，这样便能更持久地保持新鲜。Fruit & Vegetable Safe 果蔬保鲜抽屉温度接近 0°C ，内部湿度恒定，再加上密封不透气的，非常适合储藏散装水果和蔬菜。您无需做任何调整。



Meat & Dairy Safe 肉类和乳制品保鲜抽屉

想要鲜嫩的小牛肉片还是新鲜的牛奶尽可能长久地保持新鲜？BioFresh 生物养鲜保鲜抽屉可以做到这一点。Meat & Dairy Safe 肉类和乳制品保鲜抽屉温度接近 0°C ，即使对于精致的食物来说这也是理想的储藏温度。最重要的是，所有功能设置均已在工厂完成，安装后可立即使用，确保食物更持久地保持新鲜。



箱内照明


灯光可打造特殊的设计效果，因此冰箱内提供了箱内照明灯。冰箱内四周设有照明灯，打造出独特的效果，同时加上 SmartSteel 智能钢表面后壁和黑色高光风扇，营造出氛围感。



LightTower 灯塔式照明

提供理想内部照明：LightTower 灯塔式照明提供了优雅的光线展示食物，其安装位置确保随时照亮冰箱各个角落。LightTower 齐平安装于侧壁内，增加了食物储藏空间。

示意图



家具门的最大重量：
冷藏室：26 kg

产品及其详情是为广告宣传目的而展示。Liebherr 将尽一切努力确保本说明中的所有规格和信息准确无误，但 Liebherr 保留更改的权利，恕不另行通知。如果实际的设备测量值、规格和额定值至关重要，建议参考安装说明。Liebherr 对此产生的任何损失将不承担责任。