

OKes 1750

Outdoor Kühlschranks



← 60 →

Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	177 / 0,484 kWh
Geräusch-Schallleistung	39 dB(A)
Klimaklasse	CC2
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	0,8 A
Tür / Seitenwände	Edelstahl / Edelstahl
Aussenmaße in cm (H / B / T)	81,8 / 59,8 / 57,7
Steuerung	
Art der Steuerung	LC-Display im Innenraum
Türalarm	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Kindersicherung	Ja
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling
Innentür	Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
Beleuchtung	LED-Beleuchtung im Innenraum
Ausstattungs-vorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	9005382279397