

# LIEBHERR

Qualität, Design und Innovation



# Erfahrung, die zählt

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte entwickelt und verwirklicht Liebherr bereits seit 60 Jahren konsequent neue und überzeugende Produktlösungen. Das Vertrauen unserer Kunden ist dabei unser täglicher Ansporn. Bei keinem anderen Hersteller im Bereich der Elektrogrossgeräte entscheiden sich so viele Verbraucher bei einer Neuanschaffung dafür, ihrer Marke treu zu bleiben, wie bei Liebherr,

### Produktqualität auf höchstem Niveau

Um die Zuverlässigkeit aller Produkte zu gewährleisten, setzt Liebherr nur hochwertigste Materialien und Komponenten bei der Produktion der Geräte ein. Bereits im Fertigungsprozess wird jedes Gerät mehrfach auf Qualität und Funktionalität geprüft. Die ständige Weiterentwicklung der Geräte sowie die Optimierung sämtlicher Komponenten und eine bis ins Detail perfekte Verarbeitung gewährleisten die bereits sprichwörtliche Liebherr-Qualität - und damit eine Langlebigkeit, die über viele Jahre hinweg täglich überzeugt.

# Klassisch im Design

Durch die Verbindung hochwertiger Materialien und klassischer Formen erfüllen Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr höchste Designansprüche. Die Kombination aus hochwertigem Edelstahl in Verbindung mit präzisen elektronischen Steuerungen und eleganter GlassLine-Ausstattung gewährleistet eine zeitlose Eleganz.

# Umweltfreundlich

Liebherr übernimmt ökologische Verantwortung. Deshalb beginnt ActiveGreen bei Liebherr bereits bei der Konzeption der Kühl- und Gefriergeräte. So setzt Liebherr hochwertige Komponenten für eine lange und sichere Funktion und beste Energieeffizienz in den Geräten ein. Alle Kunststoffe sind für das optimale Recycling gekennzeichnet. Auch die Fertigungsprozesse sind auf die effiziente Nutzung von Ressourcen ausgerichtet. So wird zum Beispiel Wärme, die während der Herstellung der Geräte natürlicherweise anfällt, als Heizenergie rückgeführt. Alle Fertigungsstandorte von Liebherr sind nach den internationalen Normen für Qualitäts-ISO 9001 und Umweltmanagement ISO 14001 zertifiziert.

# Supersparsam

Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienz-Klassen. Mit Geräten in der besten Energieeffizienzklasse A+++ bietet Liebherr Geräte auf höchstem Energiesparniveau.

## BioFresh beweisbar gesünder



BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.

### NoFrost - die professionelle Kältequalität



Nie mehr Abtauen: Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profigualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.

### Perfektes Klima für edle Weine



Weinklimaschränke bieten die idealen Voraussetzungen dafür, dass Weine in Ruhe reifen und ihre geschmackliche Vollkommenheit entwickeln können. Weintemperierschränke ermöglichen die optimale Genusstemperatur. Die perfekte Verbindung beider Vorteile bieten die Vinidor-Geräte.

# Ausgezeichnet

Die herausragende Produkt- und Designqualität von Liebherr-Geräten wird immer wieder von unabhängigen Institutionen bestätigt. So wurde Liebherr im Rahmen des Plus X Awards zur »Fachhandelsmarke 2012« gewählt und 2014 erhielt Liebherr das Gütesiegel »Lieblingsmarke Gold - vom Verbraucher gewählt«. Auch bei Stiftung Warentest stellen Liebherr-Geräte häufig den Testsieger, darunter der CBNPes 3756. Bei dem renommierten reddot award gewinnen Liebherr-Geräte regelmässig Auszeichnungen, darunter CBNPbs 3756 und CBNes 6256 als »Best of the Best«. Mit dem iF product design award 2011 wurden CBNes 6256 und KBgw/gb 3864 ausgezeichnet.













### Das breiteste Programm

Ob freistehende Kühl- und Gefriergeräte, Unter- oder Einbaugeräte, ob es um Kühlen, Gefrieren oder beides in Kombination geht – mit einem Sortiment von über 200 Modellen bietet Liebherr für nahezu jeden Kundenwunsch die perfekte Frischelösung



Seite

Kühl-Gefrier-Kombinationen 6 - 13.20

mit BioFresh und NoFrost

Standkühlschränke mit BioFresh 14 - 19.21

## Kühl-Gefrier-Kombinationen

mit NoFrost- oder SmartFrost-22 - 29

mit NoFrost- oder SmartFrost-30 - 37

Standkühlschränke 38 - 39,44

**Tischkühlschränke** 40 - 43, 44 - 45

46 - 57

NoFrost-Gefrierschränke 58 - 65, 69, 70 - 72

66 - 69, 72 - 73

Energiespar-Gefriertruhen 74 - 81

Weintemperier- und

82 - 87

88 - 91

▲ SMV = Selektiver Modellvertrieb (nur Vertragshändler)



# Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh



Die BioFresh-Safes garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich



Nahezu alle Edelstahl-Türen sind mit SmartSteel-Oberfläche ausgestattet. SmartSteel reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist durch die hochwertige Veredelung des Edelstahls besonders leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.



Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte Kälteleistung in Profigualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.




z.B. ein im Keller stehendes Gerät über das Display gesteuert werden. Die Vernetzung auch mit bestehenden Hausbus-Systemen von bis zu sechs weiteren Geräten erfolgt hier ausschliesslich über das als Zubehör erhältliche Hausbus-Modul PLC. Aufwendiges Kabellegen ist nicht erforderlich.

nr zum Thema BioFresh er biofresh.liebherr.com.



Die elegante und präzise MagicEye-Steuerung der Premium-Elektronik mit dem innovativen Touch-Bedienkonzept gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden.



Die rundum geschlossenen Schubfächer mit transparenter Front sind extra hoch und herausnehmbar – sie gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten für das Gefrieraut, Die Schubfächer und die Zwischenböden können entnommen werden.



### Kühl-Gefrier-Kombingtion mit BioFresh-Plus und NoFrost

Beide BioFresh-Fächer können je Bio nach Bedarf bei einer Temperatur Fresh von knapp über 0 °C als DrySafe Plus oder HydroSafe eingestellt werden. Der

DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal im HydroSafe mit hoher Luftfeuchtigkeit.



Das neue BioFresh-Plus mit separater Elektronik bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung: So kann für die Lagerung von Fisch die Temperatur im oberen Fach auf -2 °C abgesenkt werden. Zusammen mit der Einstellung DrySafe bleibt Fisch so noch länger frisch.



Südfrüchte können im oberen, einstellbaren Safe bei +6 °C und hoher Luftfeuchtigkeit ideal gelagert werden.



Mit **NoFrost-Komfort** ist Abtauen nie mehr erforderlich. Das Gefriergut wird Frost mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt

der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.





Komfortabel und in der täalichen Anwendung überzeugend ist die SoftSystem-Schliess-

dämpfung. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschliessung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schliessen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° automatisch geschlossen.



Das elektronische LC-Display in der Tür der PremiumPlus-Elektronik überzeugt mit seinem inno-

vativen Design, der übersichtlichen Menüführung und dem Touch-Bedienkonzept. Die Steuerung mit HomeDialog-Funktion ermöglicht mehrere externe Geräte, wie einen Gefrierschrank oder einen Weinschrank, anzuzeigen und zentral zu steuern.



Kennzeichnend für die PremiumPlus-Reihe sind zwei in den Behälter integrierte LED-Lichtsäulen.

In die Lichtsäulen beider Seiten sind mehrere LEDs eingesetzt, die eine gleichmässige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine angenehme, hochklassige Lichtstimmung.

### Steuerung

- · LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik
- · DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubsschaltung

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen davon eine teilbar und unterschiebbar
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmässige, hochklassige Ausleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

### BioFresh-Teil

- · Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Plus mit einstellbarem Temperaturbereich
- · LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

### Gefrierteil

- · NoFrost: Abtauautomatik
- · Umluftkühluna
- · FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- · LED-Beleuchtung für eine optimale Ausleuchtung der herausgezogenen Schubfächer
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"

### Ausstattungsvorteile

- SwingLine-Design
- · Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- SoftSystem-Schliessdämpfung
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag



### **Kühl-Gefrier-Kombination** mit BioFresh-Plus und NoFrost

Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil davon BioFresh-Teil

Gefrierteil

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h

Klimaklasse

Aussenmasse in cm (H/B/T) Regelbare Kältekreisläufe

Tür/Seitenwände

Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl



346/2991 114/99 I 141/112 | A<sup>++</sup> 304/0.832 kWh <sup>1</sup> 202/75/63 1 2 - DuoCooling

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

### Kühl-Gefrier-Kombingtionen mit BioFresh und NoFrost

### Steuerung

- · LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik bei CBNPes 3976
- · MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige bei CBNPbs/es 3756
- · DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- · SuperCool-Automatik
- · SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- · Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- · Türalarm akustisch
- · HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar
- · Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubsschaltung

### Kühlteil

- · Abtauautomatik
- · Umluftkühlung mit Ventilator
- · GlassLine-Abstellflächen davon eine teilbar und unterschiebbar
- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenund Konservenhaltern
- · Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- · LED-Deckenbeleuchtung
- · Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- · Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten bei CBNPes 3976
- · Eierbehälter

### BioFresh-Teil

- · Abtauautomatik, Umluftkühlung
- · BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar
- DrySafe für Fisch, Fleisch und
- Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit
- HydroSafe für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit

### Gefrierteil

- · NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- · FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- · VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- · Eiswürfelschale (ausser CBNPes 3976)
- · Vollautomatischer IceMaker mit Wassertank bei CBNPes 3976 (kein Festwasseranschluss notwendig)

### Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- · Wechselbarer Türanschlag



Eine hochklassige Lichtstimmung im Kühlraum erzeugt die LED-Deckenbeleuchtung. Das form-

schöne Gehäuse ist mittig in die Decke platziert und sorgt damit platzsparend für eine gleichmässige Ausleuchtungsqualität.

Cate



Ultra

Smart

Steel

Efficient

Die GlassLine-Abstellflächen aus Sicherheitsglas sind für die individuelle Vorratshaltung höhenver-

stellbar. Sie sind bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Mit der teilbaren und unterschiebbaren Abstellfläche lässt sich schnell und einfach für hohe Gefässe Platz schaffen.




Die aussergewöhnliche BlackSteel Optik entsteht durch die Komposition von rau geschliffenem Edel-


> $(+ \times)$ LIEBHERR

reddot award 2014

stahl mit einer hauchfeinen schwarzen Lackummantelung. Diese exklusive Design-Oberfläche ist besonders pflegeleicht und unempfindlich gegen Kratzer. Zudem ist die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken deutlich reduziert.







### Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost

Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil

davon BioFresh-Teil Gefrierteil

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h

Klimaklasse

Aussenmasse in cm (H/B/T)

Regelbare Kältekreisläufe Tür/Seitenwände

SMV:

93/861 111/84 | SN-T

274/2431 **A**\*\* 264/0,722 kWh <sup>1</sup> 201,1/60/63 2 - DuoCooling Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl **CBNPes 3756** Premium



230/2051 72/671 111/88 I (A\*\*\* 169/0,463 kWh 1 SN-T 201,1/60/63 1 2 - DuoCooling Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl **CBNPbs 3756** Premium

230/2051 72/67 [ 111/88 | **A**\*\*\* 169/0,463 kWh 201,1/60/63 1 2 - DuoCooling BlackSteel mit SmartSteel/BlackSteel mit SmartSteel

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

### Steuerung

- · MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- · DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil über Tasten
- · SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- · Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- · Türalarm akustisch
- · Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und SuperFrost

### Kühlteil

- Abtauautomatik
- · Umluftkühlung mit Ventilator
- · GlassLine-Abstellflächen davon eine teilbar und unterschiebbar
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenund Konservenhalter
- · Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- · LED-Deckenbeleuchtung für eine angenehme, gleichmässige Ausleuchtung
- · Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage bei CBP-Modellen
- · Eierbehälter

### BioFresh-Teil

- · Abtauautomatik, Umluftkühlung
- · BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar - DrySafe - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit
- HydroSafe für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit

### Gefrierteil

- · NoFrost: Abtauautomatik bei CBN-Modellen
- · SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter bei CBP-Modellen
- · FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- · VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Fiswürfelschale

### Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne,
- Transportrollen und -griffe hinten
- · Wechselbarer Türanschlag



Liebherr setzt erneut Massstäbe: Das supersparsame Highlight CBP(esf) 4043 in der ohnehin schon

besten Energieeffizienzklasse ist nochmals um ca. 20% sparsamer als der obere Grenzwert zu Klasse A+++.



Eine hochklassige Lichtstimmung im Kühlraum erzeugt die LED-Deckenbeleuchtung. Das form-

schöne Gehäuse ist mittig in die Decke platziert und sorgt damit platzsparend für eine gleichmässige Ausleuchtungsqualität.



SmartSteel reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist durch die hochwertige Ver-

edelung des Edelstahls besonders leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.







### Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh

Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil
	davon BioFresh-Teil
	Gefrierteil
Energieeffizienzklas	sse Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Aussenmasse in cm	(H/B/T)
Regelbare Kältekrei	släufe
Tür/Seitenwände	



346/306 I

114/107 I

141/1151

202/75/63 1

2 - DuoCooling

SN-T

**A**\*\* 305/0,835 kWh <sup>1</sup>

Edelstahl mit SmartSteel/silver



230/2041

72/671

111/88 |

SN-T

(A\*\*\* 169/0,462 kWh 1


Edelstahl mit SmartSteel/silver

201,1/60/63 1

2 - DuoCooling









230/2041

72/671

111/88 |

201,1/60/63 1

2 - DuoCooling

weiss/weiss

SN-T

**A**\*\*\* 169/0,462 kWh <sup>1</sup>











230/204	230/2041
72/67	72/67
89/86	89/86
<b>△A</b> <sup>***</sup> 131 / 0,358 kWh <sup>1</sup>	(A*** 131/0,358 kWh <sup>1</sup>
SN-T	SN-T
201,1/60/63 1	201,1/60/63 1
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Edelstahl mit SmartSteel/silver	weiss/weiss

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

SMV:







Die **BioFresh-Safes** garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger.



Mit einer **Glasfront** in coolem Weiss oder elegantem Schwarz sind die Geräte der GlassEdition ein Highlight in jeder Küche. Für die perfekte Wirkung der Glasfront und die Integration in grifflosen Küchen ist die Griffleiste seitlich integriert. Das Glas ist zudem kratzfest und besonders leicht zu reinigen.



Ein innovatives und einzigartiges Ausstattungsdetail bei allen BioFresh-Modellen ist die variable Flaschenablage. Alternativ kann die sich unter der Flaschenablage befindliche Glasablage verwendet werden. Je nach Nutzungsgewohnheiten wird die integrierte Glasplatte zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt.



Bei **HomeDialog**-fähigen Kombinationen kann z.B. ein im Keller stehendes Gerät über das Display gesteuert werden. Die Vernetzung auch mit bestehenden Hausbus-Systemen von bis zu sechs weiteren Geräten erfolgt hier ausschliesslich über das als Zubehör erhältliche Hausbus-Modul PLC. Aufwendiges Kabellegen ist nicht erforderlich.



Die elegante und präzise MagicEye-Steuerung mit dem innovativen Touch-Bedienkonzept gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden.



In den zwei herausnehmbaren **VarioBoxen** werden Lebensmittel servierfähig im Kühlschrank aufbewahrt. Der Deckel ist abnehmbar und die Box kann direkt auf den gedeckten Tisch gestellt werden. Innerhalb der Innentür sind die Boxen flexibel und sicher auf verschiedenen Höhen einsetzbar.



### Steuerung

- · MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- · SuperCool-Automatik
- · SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- · Türalarm akustisch
- · Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool
- · HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar

### Kühlteil

- Abtauautomatik
- · Umluftkühlung mit Ventilator
- · GlassLine-Abstellflächen davon eine teilbar und unterschiebbar
- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenund Konservenhaltern
- · Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- · LED-Innenbeleuchtung
- · Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- · Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- · Eierbehälter

### BioFresh-Teil

- · Abtauautomatik, Umluftkühlung
- · BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar
- DrySafe für Fisch, Fleisch und
- Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit
- HydroSafe für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit

### Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · SoftSystem-Schliessdämpfung bei KBgb/gw 3864
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- · Wechselbarer Türanschlag



340/3021 79/741 30/301

SN-T 185,2/60/65 <sup>1</sup>

**A**\*\* 234/0,641 kWh


Glasfront weiss/weiss











Kombinationen kann z.B. ein im Keller stehendes Gerät über das Display

Bei HomeDialog-fähigen

gesteuert werden. Die Vernetzung auch mit bestehenden Hausbus-Systemen von bis zu sechs weiteren Geräten erfolgt hier ausschliesslich über das als Zubehör erhältliche Hausbus-Modul PLC. Aufwendiges Kabellegen ist nicht erforderlich.



Ein innovatives und einzigartiges Ausstattungsdetail bei allen BioFresh-Modellen ist die variable Fla-

schenablage. Alternativ kann die sich unter der Flaschenablage befindliche Glasablage verwendet werden. Je nach Nutzungsgewohnheiten wird die integrierte Glasplatte zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt.



Die BioFresh-Safes garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp

über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger.





### Kühlschränke mit BioFresh

Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil
	davon BioFresh-Teil
	Gefrierteil
Energieeffizienzklas	sse Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Aussenmasse in cm	(H/B/T)
Regelbare Kältekrei	släufe
Tür/Seitenwände	



340/3021
79/74
30/301
<b>△A</b> ** 234/0,641 kWh ¹
SN-T
185,2/60/65 <sup>1</sup>
1

KBPes 3864 Premium

340/3021
79/741
30/301
<b>△</b> <sup>***</sup> 156/0,427 kWh <sup>1</sup>
SN-T
185,2/60/63 <sup>1</sup>
1
Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl
<b>A</b>

KBP 3864 Premium

340/302
79/741
30/30
(A***) 156/0,427 kWh <sup>1</sup>
SN-T
185,2/60/63 <sup>1</sup>
1
weiss/weiss
<b>A</b>

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

SMV:

### Steuerung

- · MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- · Dry- oder Hydrofunktion einstellbar bei B 2756
- · SuperCool-Automatik
- · Türalarm akustisch
- · Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool (ausser B 2756)
- · HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar

### Kühlteil (ausser B 2756)

- · Umluftkühlung mit Ventilator
- · GlassLine-Abstellflächen davon eine teilbar und unterschiebbar
- und Konservenhaltern
- · Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- · LED-Deckenbeleuchtung für eine angenehme, gleichmässige Ausleuchtung
- · Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- · Eierbehälter

### BioFresh-Teil bei KB(es)-Modellen

- HydroSafe für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit
- · LED-Innenbeleuchtung
- · BioFresh-Safes, betreibbar in Hydrooder Dry-Funktion

### Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar bei B 2756



Die GlassLine-Abstellflächen aus Sicherheitsglas sind für die individuelle Vorratshaltung höhenverstell-

bar. Sie sind bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Mit der teilbaren und unterschiebbaren Abstellfläche lässt sich schnell und einfach für hohe Gefässe Platz schaffen.



Eine hochklassige Lichtstimmung im Kühlraum erzeugt die LED-Deckenbeleuchtung. Das form-

schöne Gehäuse ist mittig in die Decke platziert und sorgt damit platzsparend für eine gleichmässige Ausleuchtungsqualität.



Die elegante und präzise MagicEye-Steuerung mit dem innovativen Touch-Bedienkonzept gewährleis-

tet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden.

### Abtauautomatik

- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschen-

- · Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage

- · Abtauautomatik, Umluftkühlung
- · BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar
- DrySafe für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit

### BioFresh-Teil bei B 2756

- · Abtauautomatik, Umluftkühlung

PLUS X AWARD

Design

Ease of Use Smart Steel









### Kühlschränke mit BioFresh

### KBes 4260 Premium



404/3581
126/117
(A** 133/0,363 kWh 1
SN-T
185,2/60/63 <sup>1</sup>
1
Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

### KB 4260 Premium



404/358
126/117
A** 133/0,363 kWh 1
SN-T
185,2/60/63 <sup>1</sup>
1
weiss/weiss

### KBes 3660 Premium



351/311 I
126/117
(A** 129/0,351 kWh 1
SN-T
165,5/60/63 <sup>1</sup>
1
Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl
A

### KB 3660 Premium



51/311	264/231 I
26/117	264/231 I
<b>A</b> <sup>++</sup> 129/0,351 kWh <sup>1</sup>	(A** 124/
N-T	SN-T
65,5/60/63 <sup>1</sup>	164,4/60/
	1
veiss/weiss	weiss/weis



264/231
264/231
<b>△A</b> <sup>**</sup> 124/0,338 kWh <sup>1</sup>
SN-T
164,4/60/63 <sup>1</sup>
1
weiss/weiss
<b>A</b>

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

SMV:













NO. Side























Verkaufsbezeichnung	
Auch erhältlich als	
Gerätetyp-Klassifizierung <sup>1</sup>	
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h <sup>3</sup>	
Nutzinhalt gesamt	
Nutzinhalt Kühlteil	
davon BioFresh-Teil	
Nutzinhalt Gefrierteil	
Sternekennzeichnung <sup>4</sup>	
Lagerzeit bei Störung	
Gefriervermögen in 24 h	
Klimaklasse <sup>5</sup>	
Geräusch-Schallleistung	
Spannung	
Anschlusswert	
Brutto-/Nettogewicht	
Kühlteil	
Abtauverfahren	
Beleuchtung	
Anzahl BioFresh-Safes	
Regelbares BioFresh	
BioFresh-Beleuchtung	
Flaschenablage	
GlassLine Innentür	
VarioBoxen	
Gefrierteil	
NoFrost/SmartFrost	
Abtauverfahren	
Beleuchtung	
Kälte-Akkus	
IceMaker <sup>6</sup>	
Eiswürfelproduktion in 24 h	
Fiswürfelvorrat	

PremiumPlus A Premium		Premium <b></b>	Comfort	Comfort	Comfort	
		CBNPbs 3756 ▲		CBN 3733	CBP 4043	
10	10	10	10	10	10	
(A <sup>++</sup> <sup>2</sup>	<b>A</b> ** 2	(A*** 2	A** 2	(A*** 2	(A***) 2	
304/0,832 kWh <sup>2</sup>	264/0,722 kWh <sup>2</sup>	169/0,463 kWh <sup>2</sup>	305/0,835 kWh <sup>2</sup>	169/0,462 kWh <sup>2</sup>	131/0,358 kWh	
411	327	293	421	2921	2901	
299 I 99 I	243	205	306 l	2041	2041	
112 I	861	67	107	67	671	
****	<b>★ * *</b>	88 I	115 l * * * *	88 I	86 I	
30 h	25 h	25 h	30 h	25 h	46 h	
14 kg	16 kg	16 kg	14 kg	14 kg	12 kg	
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	
41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	40 dB(A)	39 dB(A)	
220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	
1.0 A	1.4 A	1.4 A	1.0 A	1.4 A	1.4 A	
135/127 kg	94/88,6 kg	93,8/88,4 kg	125/117 kg	91,8/86 kg	91,2/85,1 kg	
1007 127 Ng	547 66,6 Ng	30,0700,4 Ng	1207 117 Ng	51,0700 Ng	01,2700,1 Ng	
automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	
LED-Lichtsäule	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbele	
2	2	2	2	2	2	
•						
LED						
var. Flaschenablage	var. Flaschenablage	var. Flaschenablage			var. Flaschenabla	
Premium	Premium	Premium	Comfort	Comfort	Comfort	
•	•					
NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	SmartFrost	
automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	manuell	
LED						
2	2	2				
Festwasseranschl. 3/4"	Wassertank					
1,0 kg	0,8 kg					
1,5 kg	1,5 kg					
202/75/63 <sup>2</sup>	201,1/60/63 <sup>2</sup>	201,1/60/63 <sup>2</sup>	202/75/63 <sup>2</sup>	201,1/60/63 <sup>2</sup>	201,1/60/63 <sup>2</sup>	
HomoDialog	HomoDialog roads	HomoDialog roady				
HomeDialog  • / •	HomeDialog-ready -/•	HomeDialog-ready  -/ •	-/•	-/•	-/•	
SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	
03, 05, 16, 17, 18		01, 05, 06, 16, 17, 19	-		01, 05	
00, 00, 10, 17, 10	01, 05, 06, 16, 17, 19	01,00,00,10,17,19	01, 05	01, 05, 06	01,00	

	1	( amount)			and all the	1000
KBgb 3864 Premium	KBPes 3864 Premium	KBP 3864 Premium	KBes 4260 Premium ▲	KBes 3660 Premium	KB 3660 Premium	<b>B 2756</b> Premium
KBgw 3864 ▲		_	KB 4260	_		_
KBGW 3004			RB 4200			
10	10	10	10	10	10	10
(A <sup>++</sup> ) 2	(A***) 2	(A***) 2	(A**) 2	(A <sup>++</sup> ) 2	(A**) 2	(A**) 2
234/0,641 kWh <sup>2</sup>	156/0,427 kWh <sup>2</sup>	156/0,427 kWh <sup>2</sup>	133/0,363 kWh <sup>2</sup>	129/0,351 kWh <sup>2</sup>	129/0,351 kWh <sup>2</sup>	124/0,338 kWh <sup>2</sup>
3321	332	3321	3581	311	311	231
3021	3021	3021	3581	311 I	311 I	231 I
74	74	74	117 I	117 I	117	231
30 I	301	30 I				
****	****	***				
27 h	27 h	27 h				
3 kg	3 kg	3 kg				
SN-T						
39 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)
220-240V~						
1.2 A						
104,8/100 kg	82,8/78 kg	83,6/78,8 kg	85/80,6 kg	77,7/73,3 kg	80/74,9 kg	74,2/69,5 kg
automatisch						
LED	LED	LED	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.	LED
2	2	2	3	3	3	7
5	5	5	5	F1		LED
var. Flaschenablage						
Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	
•	•	•	•	•	•	
manuell	manuell	manuell				
manucii	manuen	manuen				
185,2/60/65 <sup>2</sup>	185,2/60/63 <sup>2</sup>	185,2/60/63 <sup>2</sup>	185,2/60/63 <sup>2</sup>	165,5/60/63 <sup>2</sup>	165,5/60/63 <sup>2</sup>	164,4/60/63 <sup>2</sup>
HomeDialog-ready						

Sonderzubehör (siehe Seite 88-91)

Abmessung

Design

Höhe/Breite/Tiefe in cm

Ausstattungsvorteile Schnittstelle SoftSytem/SmartSteel

GlassEdition

01, 19

\_/•

SwingLine

01, 16, 17, 19

-/-

01, 19

SwingLine

\_/•

SwingLine

01, 16, 17, 19

5 Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C ST von +16 °C bis +38 °C **N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

-/-

SwingLine

04, 19

6 IceMaker ist abschaltbar

-/-

01, 19

SwingLine

Die FEA Warendeklarationen sind in einem Separatdruck diesem Prospekt beigelegt oder können bei FORS angefordert werden. Die aktuellste Version finden Sie jeweils im Internet unter www.fors.ch

SwingLine

01, 16, 17, 19

<sup>1</sup> Gerätetyp-Klassifizierung 10: sonstige Geräte

<sup>2</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>3</sup> Werte gemäss Energieverordnung EnV Schweiz

<sup>4 \*\*\*\*</sup> Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

### Steuerung

- · MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- · DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- · SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- · Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- · Türalarm akustisch
- · Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und SuperFrost

### Kühlteil


- Abtauautomatik
- · Umluftkühlung mit Ventilator
- · GlassLine-Abstellflächen davon eine teilbar und unterschiebbar
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenund Konservenhalter
- · Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- · LED-Deckenbeleuchtung für eine angenehme, gleichmässige Ausleuchtung
- · Obst- und Gemüsefächer auf Rollenauszug
- Flaschenbord
- · Eierbehälter

### Gefrierteil


- · NoFrost: Abtauautomatik
- · Umluftkühlung
- · FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- · VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

### Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag







Die aussergewöhnliche

BlackSteel Optik entsteht

durch die Komposition von

rau geschliffenem Edel-

stahl mit einer hauchfeinen schwarzen Lackum-

mantelung. Diese exklusive Design-Oberfläche ist

besonders pflegeleicht und unempfindlich gegen

Kratzer. Zudem ist die Sichtbarkeit von Fingerab-

drücken deutlich reduziert.



Mit zwei komplett getrennt

regelbaren Kältekreisläufen

kann mit DuoCooling die

Temperatur bei Kühl-Ge-

frier-Kombinationen präzise und unabhängig im

Kühl- und Gefrierteil geregelt werden. Zwischen

Kühl- und Gefrierteil findet zudem mit DuoCooling

kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und

Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel wird

somit verhindert.



SmartSteel reduziert deut-

lich die Sichtbarkeit von

Fingerabdrücken und ist

durch die hochwertige Ver-

edelung des Edelstahls besonders leicht zu reini-

gen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen

Kratzer.

### Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost

Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil					
	Gefrierteil					
Energieeffizienzklas	sse Energieverbrauch Jahr/24 h					
Klimaklasse						
Aussenmasse in cm (H/B/T)						
Regelbare Kältekreisläufe						
Tür/Seitenwände						
Auch erhältlich als						
SMV:						





239/233	28
111/89	11
(A***) 161/0,441 kWh 1	
SN-T	SI
201,1/60/63,1 1	20
2 - DuoCooling	2
weiss/weiss	Ed
CNPesf 4033 in Edelstahl mit SmartSteel/silver	C

CNPesf 4013 Comfort

287/276
111/88
<b>A</b> <sup>++</sup> 255/0,696 kWh <sup>1</sup>
SN-T
201,1/60/63 1
2 - DuoCooling
Edelstahl mit SmartSteel/silver
CNP 4013 in weiss/weiss





CNP 3913 Comfort

	CNPesf 3913 in Edelstahl mit SmartSte
el .	weiss/weiss
	2 - DuoCooling
	201,1/60/63 1
	SN-T
	<b>△A</b> <sup>++</sup> 265/0,726 kWh <sup>1</sup>
	150/121 I
	237/227

CNPesf 3513 Comfort

	237/227
	111/88
	<b>△A</b> ** 239/0,654 kWh ¹
	SN-T
	181,7/60/63 <sup>1</sup>
	2 - DuoCooling
	Edelstahl mit SmartSteel/silver
eel/silver	

### Kühl-Gefrier-Kombinationen mit SmartFrost

### Steuerung

- · MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- · DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- · SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- · Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperFrost

### Kühlteil

- Abtauautomatik
- · Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen davon eine teilbar und unterschiebbar
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenund Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- · LED-Deckenbeleuchtung für eine angenehme, gleichmässige Ausleuchtung
- · Obst- und Gemüsefächer
- Flaschenbord
- · Eierbehälter

### Gefrierteil

- · SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- · FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- · VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- · Eiswürfelschale

### Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- · Wechselbarer Türanschlag

mit SmartFrost






Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil
Gefrierteil

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse
Aussenmasse in cm (H/B/T)
Regelbare Kältekreisläufe
Tür/Seitenwände

Kühl-Gefrier-Kombinationen

Auch erhältlich als





Innovative Kühl-Gefrierkombinationen auf höchstem Energiesparniveau: In der besten **Energie**-

**effizienzklasse A+++** sind Geräte um ca. 48 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energie-effizienzklasse A+.



Durch SmartFrost-Technologie wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert.

Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für grosses Gefriergut genutzt werden.



Kennzeichen der Comfort GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-

Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konservenund Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.





CP 3813 Comfort	CPest 3413 Comfort	CP 3523 Comfort
Freet Leeling	Frost Capling	Frest A Cooling
239/2291	197/188 I	236/227
92/901	92/901	92/90
(A*** 153/0,419 kWh 1	<b>△A</b> <sup>+++</sup> 145/0,396 kWh <sup>1</sup>	<b>△A</b> ** 229/0,627 kWh ¹
SN-T	SN-T	SN-T
201,1/60/63,1 1	181,7/60/63,1 <sup>1</sup>	181,7/60/63,1 <sup>1</sup>
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
weiss/weiss	Edelstahl mit SmartSteel/silver	weiss/weiss
CPesf 3813 in Edelstahl mit SmartSteel/silver	CP 3413 in weiss/weiss	CPesf 3523 in Edelstahl mit SmartSteel/silver

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



### Kühl-Gefrier-Kombinationen mit SmartFrost















Verkaufsbezeichnung	CNPesf 4033 Comfort	CNP 4033 Comfort	CNPesf 4013 Comfort	CNPbs 4013 Comfort ▲	CNPesf 3913 Comfort	CNPesf 3513 Comfort
Auch erhältlich in weiss als			CNP 4013		CNP 3913	
Gerätetyp-Klassifizierung <sup>1</sup>	07	07	07	07	07	07
Energieeffizienzklasse	<b>A</b> *** <sup>2</sup>	<b>A</b> *** <sup>2</sup>	(A**) 2	<b>A</b> <sup>++</sup> <sup>2</sup>	(A**) 2	<b>A</b> <sup>++</sup> <sup>2</sup>
Energieverbrauch Jahr/24 h <sup>3</sup>	161/0,441 kWh <sup>2</sup>	161/0,441 kWh <sup>2</sup>	255/0,696 kWh <sup>2</sup>	255/0,696 kWh <sup>2</sup>	265/0,726 kWh <sup>2</sup>	239/0,654 kWh <sup>2</sup>
Nutzinhalt gesamt	322	322	364 I	364 I	3481	315 I
Nutzinhalt Kühlteil	233	233	276	276	227	227 I
Nutzinhalt Gefrierteil	891	891	881	88 I	121 I	881
Sternekennzeichnung <sup>4</sup>	****	****	* * * *	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	20 h	20 h	25 h	25 h	25 h	25 h
Gefriervermögen in 24 h	10 kg	10 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Klimaklasse <sup>5</sup>	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung	39 dB(A)	39 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	1.0 A	1.0 A	1.4 A	1.4 A	1.4 A	1.4 A
Brutto-/Nettogewicht	92/85,5 kg	90,5/84 kg	86,3/80,9 kg	86,4/80,8 kg	88/82,6 kg	81,2/75,7 kg
Kühlteil						
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.
Obst-/Gemüseschalen	2	2	2	2	2	2
auf Rollenauszug	•	•	•	•	•	•
Ventilator	•	•	•	•	•	•
Flaschenablage	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord
GlassLine Innentür	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Gefrierteil						
NoFrost/SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
VarioSpace	•	•	•	•	•	•
Eiswürfelschale	•	•	•	•	•	•
Abmessung						
Höhe/Breite/Tiefe in cm	201,1/60/63,1 <sup>2</sup>	201,1/60/63,1 <sup>2</sup>	201,1/60/63 <sup>2</sup>	201,1/60/63 <sup>2</sup>	201,1/60/63 2	181,7/60/63 <sup>2</sup>
Ausstattungsvorteile						
Stangengriff mit integrierter	•	•	•	•	•	•
Öffnungsmechanik						
SmartSteel	•		•	•	•	•
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Sonderzubehör (siehe Seite 88-91)	01, 05, 06	01, 05, 06	01, 05, 06	01, 05, 06	01, 05, 06	01, 05, 06











- 18		-
- 185	Si di	300
- 18:	0.0	-
- 18	1-400	752
-86	C 8	
-88	-	100
-	-	1
-	Sept.	
-		
-	mile de	
- 46	-	
-0	-	-
40	-	1

Verkaufsbezeichnung	CNPesf 4033	CNP 4033	CNPesf 4013	CNPbs 4013	CNPesf 3913	CNPesf 3513	CPesf 4023	CP 4023	CPesf 3813	CP 3813	CPesf 3413	CP 3413	CPesf 3523
	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort <b>A</b>	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Auch erhältlich in weiss als			CNP 4013		CNP 3913								CP 3523
Gerätetyp-Klassifizierung <sup>1</sup>	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07
Energieeffizienzklasse	<b>A</b> <sup>***</sup> <sup>2</sup>	<b>△A</b> *** <sup>2</sup>	<b>△A</b> ** <sup>2</sup>	<b>△A</b> ** <sup>2</sup>	<b>△A</b> ** <sup>2</sup>	<b>△A</b> ** <sup>2</sup>	<b>A</b> <sup>**</sup> <sup>2</sup>	<b>△A</b> ** <sup>2</sup>	<b>△A</b> **** <sup>2</sup>	<b>△</b> 2	<b>△A</b> *** <sup>2</sup>	<b>△</b> *** <sup>2</sup>	<b>△A</b> *** 2
Energieverbrauch Jahr/24 h <sup>3</sup>	161/0,441 kWh <sup>2</sup>	161/0,441 kWh <sup>2</sup>	255/0,696 kWh <sup>2</sup>	255/0,696 kWh <sup>2</sup>	265/0,726 kWh <sup>2</sup>	239/0,654 kWh <sup>2</sup>	244/0,668 kWh <sup>2</sup>	244/0,668 kWh <sup>2</sup>	153/0,419 kWh <sup>2</sup>	153/0,419 kWh <sup>2</sup>	145/0,396 kWh <sup>2</sup>	145/0,396 kWh <sup>2</sup>	229/0,627 kWh <sup>2</sup>
Nutzinhalt gesamt	322	322	364 I	364 I	348	315 I	366 I	366 I	319	319	278	278	317 l
Nutzinhalt Kühlteil	233 I	233	276	276	227 I	227	276	276	229 I	229	188 I	188	227
Nutzinhalt Gefrierteil	89 I	891	881	881	121 I	881	90 I	901	901	901	901	90 I	901
Sternekennzeichnung <sup>4</sup>	* * * *	****	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	****	* * * *	****	* * * *	****	* * * *
Lagerzeit bei Störung	20 h	20 h	25 h	25 h	29 h	29 h	29 h	29 h	25 h				
Gefriervermögen in 24 h	10 kg	10 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg
Klimaklasse <sup>5</sup>	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung	39 dB(A)	39 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	39 dB(A)
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	1.0 A	1.0 A	1.4 A	1.4 A	1.4 A	1.4 A	1.0 A	1.0 A	1.0 A	1.0 A	1.0 A	1.0 A	1.0 A
Brutto-/Nettogewicht	92/85,5 kg	90,5/84 kg	86,3/80,9 kg	86,4/80,8 kg	88/82,6 kg	81,2/75,7 kg	84,5/79 kg	84,5/79 kg	87/80,5 kg	87/80,5 kg	77,5/72 kg	77,5/72 kg	77,5/72 kg
Kühlteil													
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.
Obst-/Gemüseschalen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
auf Rollenauszug	•	•	•	•	•	•							
Ventilator	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Flaschenablage	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord
GlassLine Innentür	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Gefrierteil													
NoFrost/SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
VarioSpace	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eiswürfelschale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Abmessung													
Höhe/Breite/Tiefe in cm	201,1/60/63,1 2	201,1/60/63,1 2	201,1/60/63 2	201,1/60/63 2	201,1/60/63 <sup>2</sup>	181,7/60/63 <sup>2</sup>	201,1/60/63,1 <sup>2</sup>	201,1/60/63,1 2	201,1/60/63,1 2	201,1/60/63,1 2	181,7/60/63,1 <sup>2</sup>	181,7/60/63,1 <sup>2</sup>	181.7/60/63.1 <sup>2</sup>
Ausstattungsvorteile													
Stangengriff mit integrierter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Öffnungsmechanik													
SmartSteel	•		•	•	•				•		•		•
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
		g	9=9	9=3	9=9	9=	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	g		- ·····g···-		g	- ·····g=····-
Sonderzubehör (siehe Seite 88-91)	01, 05, 06	01, 05, 06	01, 05, 06	01, 05, 06	01, 05, 06	01, 05, 06	01, 05, 06	01, 05, 06	01, 05, 06	01, 05, 06	01, 05, 06	01, 05, 06	01, 05, 06
Constitution (diding dollar do 01)	31, 00, 00	51, 55, 55	51, 55, 55	51, 50, 50	51, 55, 55	51, 66, 66	01, 00, 00	51, 55, 55	51, 55, 55	51, 55, 55	31, 00, 00	51, 55, 55	51, 55, 55

<sup>1</sup> Gerätetyp-Klassifizierung 07: Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)

5 Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C ST von +16 °C bis +38 °C **N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

27

Die FEA Warendeklarationen sind in einem Separatdruck diesem Prospekt beigelegt oder können bei FORS angefordert werden. Die aktuellste Version finden Sie jeweils im Internet unter www.fors.ch

<sup>2</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>3</sup> Werte gemäss Energieverordnung EnV Schweiz

<sup>4 \*\*\*\*</sup> Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

### Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost





Die Geräte erhalten mit der Comfort-GlassLine eine hochwertige Glasausstattung für die Innentür. Die

Abstellflächen für Konserven und Flaschen verfügen über einen satinierten Glasboden aus Sicherheitsglas und eine formschöne Kunststoffeinfassung mit verstellbarem Flaschenhalter.



Mit dem innovativen LED-Lichtgehäuse wird eine neue Ausleuchtungsqualität des Innenraums

erzielt. Mit der CoolPlus-Funktion kann die Gefrierteil-Temperatur für mehrere Stunden abgesenkt werden, um damit Lebensmittel schonend einzufrieren.



Die elegante GlassLine-Ausstattung ist bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die

Abstellflächen sind aus satiniertem Sicherheitsglas. Das harmonische Gesamtbild wird durch die attraktive Edelstahleinfassung abgerundet.







### Mechanische Steuerung

- · Temperatur-Regelung für Kühlteil
- · CoolPlus-Funktion

### Kühlteil

- Abtauautomatik
- $\cdot$  GlassLine-Abstellflächen davon eine teilbar und unterschiebbar
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenund Konservenhalter
- · Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- · LED-Innenbeleuchtung
- · Obst- und Gemüsefächer
- · Flaschenbord (ausser CU 2311)
- · Eierbehälter

### Gefrierteil

- · SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- · FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- · VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

### Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Ergonomische Stangengriffe
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- · Wechselbarer Türanschlag

### Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost

Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil
	Gefrierteil
Energieeffizienzklas	sse Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Aussenmasse in cm	(H/B/T)
Regelbare Kältekrei	släufe
Tür/Seitenwände	







218/210	218/210	160/155 I
86/841	54/53	54/53
<b>△A</b> ** 210/0,575 kWh ¹	<b>△A</b> ** 191 / 0,523 kWh <sup>1</sup>	<b>△A</b> ** 176/0,481 kWh ¹
SN-ST	SN-ST	SN-ST
181,2/55/62,9 <sup>1</sup>	161,2/55/62,9 <sup>1</sup>	137,2/55/62,9 <sup>1</sup>
1	1	1
weiss/weiss	weiss/weiss	weiss/weiss

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Ge	eräte
m ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.	

Verkaufsbezeichnung	CU 3311	CU 2811	CU 2311	
Gerätetyp-Klassifizierung <sup>1</sup>	07	07	07	
Energieeffizienzklasse	<b>△A</b> <sup>++</sup> <sup>2</sup>	<b>△A</b> ** <sup>2</sup>	<b>(A</b> <sup>++</sup> ) <sup>2</sup>	
Energieverbrauch Jahr/24 h <sup>3</sup>	210/0,575 kWh <sup>2</sup>	191/0,523 kWh <sup>2</sup>	176/0,481 kWh <sup>2</sup>	
Nutzinhalt gesamt	2941	263 I	208	
Nutzinhalt Kühlteil	210	210	155 l	
Nutzinhalt Gefrierteil	841	53	531	
Sternekennzeichnung <sup>4</sup>	****	****	****	
Lagerzeit bei Störung	27 h	25 h	25 h	
Gefriervermögen in 24 h	4 kg	4 kg	4 kg	
Klimaklasse <sup>5</sup>	SN-ST	SN-ST	SN-ST	
Geräusch-Schallleistung	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~	
Anschlusswert	1.0 A	1.0 A	1.0 A	
Brutto-/Nettogewicht		65/61,5 kg		
Kühlteil				
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	
Beleuchtung	LED	LED	LED	
Obst-/Gemüseschalen	2	2	2	
Flaschenablage	Flaschenbord	Flaschenbord		
GlassLine Innentür	Comfort	Comfort	Comfort	
Gefrierteil				
NoFrost/SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	
Abtauverfahren	manuell	manuell	manuell	
CoolPlus-Funktion	•	•	•	
VarioSpace	•	•	•	
Eiswürfelschale	•	•	•	
Abmessung				
Höhe/Breite/Tiefe in cm	181,2/55/62,9 <sup>2</sup>	161,2/55/62,9 <sup>2</sup>	137,2/55/62,9 <sup>2</sup>	
Ausstattungsvorteile				
Stangengriff	•	•	•	
Art der Steuerung	mechanisch	mechanisch	mechanisch	
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	
•	Ü	Ŭ.	Ŭ	

01, 05

- 3 Werte gemäss Energieverordnung EnV Schweiz
- 4 \*\*\*\* Gefrierfach mit 18 °C oder kälter

Sonderzubehör (siehe Seite 88-91)

1 Gerätetyp-Klassifizierung 07: Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach) 2 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

01, 05

- 5 Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C ST von +16 °C bis +38 °C
  - N von +16 °C bis +32 °C T von +16 °C bis +43 °C

Die FEA Warendeklarationen sind in einem Separatdruck diesem Prospekt beigelegt oder können bei FORS angefordert werden. Die aktuellste Version finden Sie jeweils im Internet unter www.fors.ch

01, 05





# Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost und Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost



Die **Elektronik** gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Im MagicEye wird die Kühlteil-Temperatur mit LEDs angezeigt. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren.



Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen.



Die elegante **GlassLine-Ausstattung** ist bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die Abstellflächen sind aus satiniertem Sicherheitsglas. Das harmonische Gesamtbild wird durch die attraktive Edelstahleinfassung abgerundet.

inter nofrost.liebherr.com.

CTNesf 3663



Der Innenraum besitzt ein, säulenförmiges Auflagesystem. Die elegante GlassLine-Ausstattung ist bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die Abstellflächen sind aus satiniertem Sicherheitsglas. Das harmonische Gesamtbild wird durch die attraktive Edelstahleinfassung abgerundet. Mit dem innovativen LED-Lichtgehäuse wird eine neue Ausleuchtungsqualität des Innenraums erzielt.



Das grosse **Obst- und Gemüsefach** ist besonders geräumig und damit auch für grosse Vorräte besonders praktisch.



### Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost und Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost

### Steuerung bei CTN-Modellen

- · MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- · DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil über Tasten
- · SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- · Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- · Türalarm akustisch
- · Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

### Steuerung bei CTP-Modellen

- · LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- · Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperFrost

### Kühlteil

- Abtauautomatik
- · Umluftkühlung mit Ventilator
- · GlassLine-Abstellflächen davon eine teilbar und unterschiebbar
- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenund Konservenhaltern bei CTNesf 3663
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenund Konservenhalter (ausser CTNesf 3663)
- · Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- · LED-Innenbeleuchtung
- · Obst- und Gemüsefach
- · Flaschenbord bei CTNesf 3663
- · Eierbehälter

### Gefrierteil

- · NoFrost: Abtauautomatik bei CTN-Modellen
- · Umluftkühlung bei CTN-Modellen
- · SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter bei CTP-Modellen
- · Eiswürfelschale
- · Ablage aus Sicherheitsglas

### Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- · Wechselbarer Türanschlag

Auch erhältlich als

### Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost und Kühl-Gefrier-**Automaten mit SmartFrost**

Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h Klimaklasse Aussenmasse in cm (H/B/T) Regelbare Kältekreisläufe Tür/Seitenwände



257/2461

191,1/60/63 <sup>1</sup>

2 - DuoCooling

A\*\* 223/0.610 kWh 1


Edelstahl mit SmartSteel/silver

76/60 I

SN-T









bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die Abstellflächen sind aus satiniertem Sicherheitsglas. Das harmonische Gesamtbild wird durch die attraktive Edelstahleinfassung abgerundet.



Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte Kälteleistung in Profigualität. Das Gefrier-

gut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



In der Innentür mit hochwertigen GlassLine-Abstellborden können selbst 1,5-Liter-Flaschen beguem

untergebracht werden. Verschiebbare Flaschen- und Konservenhalter sorgen hier für optimalen seitlichen







### CTPesf 3316 Comfort



243/232
77/751
<b>A</b> <sup>++</sup> 211 / 0,577 kWh <sup>1</sup>
SN-ST
176,1/60/63 <sup>1</sup>
1
Edelstahl mit SmartSteel/silver
CTP 3316 in weiss/weiss

### CTPesf 3016 Comfort



222/212
64/631
(A**) 198/0,541 kWh <sup>1</sup>
SN-ST
161,1/60/63 <sup>1</sup>
1
Edelstahl mit SmartSteel/silver

CTP 3016 Comfort

222/212
64/63
(A** 198/0,541 kWh 1
SN-ST
161,1/60/63 <sup>1</sup>
1
weiss/weiss

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

### Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost

### Mechanische Steuerung

· Temperatur-Regelung für Kühlteil

### Kühlteil

- Abtauautomatik
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenund Konservenhalter
- · Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- · LED-Innenbeleuchtung
- · Obst- und Gemüsefach
- · Eierbehälter

### Gefrierteil

- · SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- · Eiswürfelschale
- · Ablage aus Sicherheitsglas

### Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Griffmulde
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- · Wechselbarer Türanschlag











Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h Klimaklasse Aussenmasse in cm (H/B/T) Regelbare Kältekreisläufe Tür/Seitenwände

Kühl-Gefrier-Automaten

mit SmartFrost

225/216 | 53/521 (A\*\* 201/0,549 kWh 1 SN-T 157,1/55/63 <sup>1</sup> weiss/weiss



Die 55 cm breiten TopFreezer erhalten mit der Comfort-GlassLine eine hochwertige Glasausstattung

für die Innentür. Die Abstellflächen für Konserven und Flaschen verfügen über einen satinierten Glasboden aus Sicherheitsglas und eine formschöne Kunststoffeinfassung mit verstellbarem Flaschenhalter.



Mit dem innovativen LED-Lichtgehäuse wird eine neue Ausleuchtungsqualität des Innenraums erzielt.



Die elegante GlassLine-Ausstattung ist bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die Abstell-

flächen sind aus satiniertem Sicherheitsglas. Das harmonische Gesamtbild wird durch die attraktive Edelstahleinfassung abgerundet.





# CTP 2521 Comfort

195/187 I	
45/44	
<b>△A</b> <sup>++</sup> 187/0,510 kWh <sup>1</sup>	
SN-T	
140,1/55/63 <sup>1</sup>	
1	
weiss/weiss	



157/151 I
45/44
<b>A</b> <sup>++</sup> 176/0,480 kWh <sup>1</sup>
SN-T
124,1/55/63 <sup>1</sup>
1
weiss/weiss


<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.





















Verkaufsbezeichnung	CTNesf 3663 Premium	CTN 3223 Comfort	CTPesf 3316 Comfort	CTP 3316 Comfort	CTPesf 3016 Comfort	CTP 3016 Comfort	CTP 2921 Comfort	CTP 2521 Comfort	CTP 2121 Comfort
	Fieliliulii	Connort	Connort	COIIIIOI L	Connort	Connort	Connort	Connort	Connort
Gerätetyp-Klassifizierung <sup>1</sup>	07	07	07	07	07	07	07	07	07
Energieeffizienzklasse	<b>A</b> ** 2	<b>△A</b> *** <sup>2</sup>	<b>△A</b> ** <sup>2</sup>	<b>A</b> <sup>++</sup> <sup>2</sup>	<b>△A</b> ** <sup>2</sup>	<b>△A</b> ** <sup>2</sup>	(A**) 2	<b>A</b> <sup>++</sup> <sup>2</sup>	<b>A</b> <sup>**</sup> <sup>2</sup>
Energieverbrauch Jahr/24 h <sup>3</sup>	223/0,610 kWh <sup>2</sup>	213/0,582 kWh <sup>2</sup>	211/0,577 kWh <sup>2</sup>	211/0,577 kWh <sup>2</sup>	198/0,541 kWh <sup>2</sup>	198/0,541 kWh <sup>2</sup>	201/0,549 kWh <sup>2</sup>	187/0,510 kWh <sup>2</sup>	176/0,480 kWh <sup>2</sup>
Nutzinhalt gesamt	306 I	273	307 I	307 I	275	275	2681	231	195 l
Nutzinhalt Kühlteil	246	213	232	232	212	212	216	187 I	151 I
Nutzinhalt Gefrierteil	60 I	60 I	75 I	751	63 I	63	521	44	441
Sternekennzeichnung <sup>4</sup>	****	<b>*</b> * * *	<b>*</b> * * *	* * * *	****	<b>*</b> * * *	<b>*</b> * * *	****	****
Lagerzeit bei Störung	20 h	20 h	24 h	24 h	22 h	22 h	24 h	22 h	22 h
Gefriervermögen in 24 h	8 kg	8 kg	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg	4 kg	4 kg	4 kg
Klimaklasse <sup>5</sup>	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung	43 dB(A)	43 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	1.0 A	1.0 A	1.0 A	1.0 A	1.0 A	1.0 A	1.0 A	1.0 A	1.0 A
Brutto-/Nettogewicht	83,5/77 kg	77,5/71,5 kg	74/68,5 kg	74/68,5 kg	72/67 kg	70,5/65,5 kg	65,5/61,5 kg	58,5/54,5 kg	52/49 kg
Kühlteil									
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Ventilator	•	•	•	•	•	•			
Beleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Flaschenablage	Flaschenbord								
Obst-/Gemüseschalen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
auf Rollenauszug	•								
GlassLine Innentür	Premium	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Gefrierteil									
NoFrost/SmartFrost	NoFrost	NoFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
Eiswürfelschale	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Abmanauma									
Abmessung	1011/60/602	176,1/60/63 <sup>2</sup>	176 1 /60 /60 2	176 1 /60 /62 2	1611 /60 /62 2	1611/60/602	1571 /55 /60 2	1401/55/602	10/11/FF/60 2
Höhe/Breite/Tiefe in cm	191,1/60/63 <sup>2</sup>	170,1700703	176,1/60/63 <sup>2</sup>	176,1/60/63 <sup>2</sup>	161,1/60/63 <sup>2</sup>	161,1/60/63 <sup>2</sup>	157,1/55/63 <sup>2</sup>	140,1/55/63 <sup>2</sup>	124,1/55/63 <sup>2</sup>
Ausstattungsvorteile									
Stangengriff mit integrierter	•	•		•	•				
Öffnungsmechanik		-		-	•	-			
Elektronische Steuerung	•	•			•	•			
SmartSteel	•		•		•				
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Dough	OWINGLING	Owngenio	Owngelilo	OWINGEINO	OffingEllio	OwnigLillo	OWINGLING	OwnigLillo	Ownigenio
Sonderzubehör (siehe Seite 88-91)	01, 05	01, 05	01, 05	01, 05	01, 05	01, 05	01	01	01
Control (citatio Control Co 31)	01,00	01,00	01, 00	01,00	01,00	01,00	0 1	01	J1

<sup>1</sup> Gerätetyp-Klassifizierung 07: Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)

<sup>2</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>3</sup> Werte gemäss Energieverordnung EnV Schweiz

<sup>4 \*\*\*</sup> Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

<sup>5</sup> Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C ST von +16 °C bis +38 °C **N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

Die FEA Warendeklarationen sind in einem Separatdruck diesem Prospekt beigelegt oder können bei FORS angefordert werden. Die aktuellste Version finden Sie jeweils im Internet unter www.fors.ch

### Steuerung bei KP-Modellen

- · MagicEye mit LED-Temperaturanzeige bei KP 4220/3620
- · MagicEye mit LC-Display und graphischer Temperaturanzeige bei KP 3120/2620
- · SuperCool-Automatik
- · Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool

### Mechanische Steuerung bei K 2814

- · Temperatur-Regelung für Kühlteil
- · CoolPlus-Funktion

### Kühlteil

- Abtauautomatik
- · Umluftkühlung mit Ventilator (ausser K 2814)
- · GlassLine-Abstellflächen davon eine teilbar und unterschiebbar
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenund Konservenhaltern
- · Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- · LED-Deckenbeleuchtung für eine angenehme, gleichmässige Ausleuchtung bei KP 4220/3620
- · LED-Innenbeleuchtung bei KP 3120/2620 und
- · Obst- und Gemüsefächer auf Teleskopschienen bei KP 4220/3620
- · Obst- und Gemüsefächer bei KP 3120/2620 und K 2814
- · Flaschenbord
- · Eierbehälter

### Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik (ausser K 2814)
- · Ergonomischer Stangengriff bei K 2814
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- · Wechselbarer Türanschlag







Eine hochklassige Licht-

stimmung im Kühlraum

erzeugt die LED-Decken-

beleuchtung. Das form-

schöne Gehäuse ist mittig in die Decke platziert

und sorgt damit platzsparend für eine gleichmässige

Ausleuchtungsqualität.



Die elegante GlassLine-

Ausstattung ist bruch-

sicher, kratzfest und leicht

zu reinigen. Die Abstell-

Das harmonische Gesamtbild wird durch die

attraktiven Edelstahl-Einfassungen abgerundet.



KP 2620 Comfort

(A\*\* 104/0.283 kWh 1

259/248 |

SN-T 125/60/63,1 1

weiss/weiss

1

### Standkühlschranke

Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil
	Gefrierteil
Energieeffizienzklas	sse Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Aussenmasse in cm	(H/B/T)
Regelbare Kältekrei	släufe
Tür/Seitenwände	



405/383
(A** 116/0,316 kWh 1
SN-T
185,2/60/63 <sup>1</sup>
1
weiss/weiss

<b>KP 36</b> 2	20 Comfort	
A**	Series .	

358/339
(A** 112/0,306 kWh 1
SN-T
165,5/60/63 <sup>1</sup>
1
weiss/weiss



310/297 I
<b>△</b> ** 109/0,296 kWh ¹
SN-T
144,7/60/63,1 1
1
weiss/weiss

### K 2814 Comfort

241/229
22/21
<b>△A</b> ** 178/0,485 kWh ¹
SN-ST
140,2/55/62,9 1
1
woing /woing

Für die Lagerung von Getränken bietet das Fla**schenbord** eine ebenso praktische wie formschöne

flächen sind aus satiniertem Sicherheitsglas. Lösung. Hier lassen sich bis zu fünf Flaschen platzsparend aufbewahren.

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



# Tischkühlschränke



Die Elektronik gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die digitale Anzeige im **MagicEye** informiert auf einen Blick gradgenau über die Temperatur im Kühlteil. Die **SuperCool-Funktion** senkt die Kühlraumtemperatur auf bis zu +2°C ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.



Die eleganten GlassLine-Abstellflächen sind bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die hochwertigen Edelstahlleisten runden das harmonische Gesamtbild ab. Der Innenraum lässt sich jederzeit dem individuellen Bedarf anpassen, denn die Abstellflächen sind höhenverstellbar. Auch für höhere Gefässe lässt sich durch eine teil- und unterschiebbare Abstellfläche schnell Platz schaffen.



Innovative Tischkühlschränke auf höchstem Energiesparniveau: In der besten Energieeffizienzklasse A+++ sind Geräte um ca. 48 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A+.



Mit dem innovativen **LED-Lichtgehäuse** wird eine neue Ausleuchtungsqualität des Innenraums erzielt.



In der **Innentür** mit hochwertigen GlassLine-Abstellborden können selbst 1,5-Liter-Flaschen bequem untergebracht werden. Verschiebbare Flaschen- und Konservenhalter sorgen hier für optimalen seitlichen Halt.



Viel Platz für die Einlagerung von Obst und Gemüse bieten die praktischen und leicht zu reinigenden **Gemüsefächer**.



Tan Na

TP 1760



### Steuerung bei Premium-Modellen

- · MagicEye mit LC-Display und digitaler Temperaturanzeige
- · SuperCool-Automatik bei TP 1760
- · SuperFrost-Automatik zeitgesteuert bei TP 1764
- · Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool bei TP 1760
- · Kontrollanzeige für Betrieb und SuperFrost bei TP 1764

### Mechanische Steuerung bei Comfort-Modellen

· CoolPlus-Funktion bei TPesf 1714, TP 1724, TP 1434, TP 1424, TP 1414

### Kühlteil

- Abtauautomatik
- · GlassLine-Abstellflächen davon eine teilbar und unterschiebbar bei Premium-Modellen
- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenund Konservenhalter bei Premium-Modellen
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenund Konservenhalter bei Comfort-Modellen
- · LED-Innenbeleuchtung bei Premium-Modellen
- · Innenbeleuchtung bei Comfort-Modellen
- · Obst- und Gemüsefächer
- · Eierbehälter

### Ausstattungsvorteile

- · SwingDesign (ausser esf-Modelle)
- · HardLine-Design bei esf-Modellen
- · Edelstahl-Stangengriff bei esf-Modellen
- · Ergonomischer Stangengriff (ausser esf-Modelle)
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung bei Premium-Modellen
- · Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Schlitze in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte bei Comfort-Modellen
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- · Wechselbarer Türanschlag



TP 1760 Premium







nende Vorratshaltung.

währleisten eine vitamin- und mineralstoffscho-

stellbar. Sie sind bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Mit der teilbaren und unterschiebbaren Abstellfläche lässt sich schnell und einfach für hohe Gefässe Platz schaffen.

Die GlassLine-Abstell-

flächen aus Sicherheits-

glas sind für die individuelle

Vorratshaltung höhenver-




Bei den Kühlgeräten mit mechanischer Steuerung lässt sich die Tischplatte abnehmen. So kann man

das Gerät problemlos unter eine bereits vorhandene Arbeitsplatte integrieren. Zudem verfügen die Geräte über einen wechselbaren Türanschlag.



**Tischkühlschränke** 

### Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil Gefrierteil Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h Klimaklasse Aussenmasse in cm (H/B/T) Regelbare Kältekreisläufe Tür/Seitenwände Auch erhältlich als



TP 1764 Premium

weiss/weiss

Efficient

A"
160/154
⟨ <b>A</b> <sup>***</sup> 64/0,173 kWh ¹
SN-T
85/60,1/62,8 <sup>1</sup>
1
weiss/weiss
<b>A</b>

TPesf 1714 Comfort	TP 1720 Comfort	TP 1434 Comfort	TP 1414 Comfort
A	A	A"	A**
133/125	150/145 I	112/107	112/107 I
19/18		15/15 I	15/15
<b>△A</b> ** 146/0,399 kWh ¹	<b>A</b> *** 62/0,169 kWh <sup>1</sup>	<b>A</b> <sup>+++</sup> 93/0,253 kWh <sup>1</sup>	<a>™ 139/0,380 kWh ¹</a>
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
85/60,1/61 1	85/60,1/62,8 1	85/55,4/62,3 <sup>1</sup>	85/55,4/62,3 <sup>1</sup>
1	1	1	1
Edelstahl/silver	weiss/weiss	weiss/weiss	weiss/weiss
TPesf 1710 in Edelstahl/silver,	TP 1724 in weiss/weiss,	TP 1424 A in weiss/weiss	TP 1410 in weiss/weiss,
ohne 4-Sterne-Gefrierfach	mit 4-Sterne-Gefrierfach	mit 4-Sterne-Gefrierfach	ohne 4-Sterne-Gefrierfach

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

SMV:





























2 10 10	
10 40	
-	
M.A	
AMERICAN ME	

Verkaufsbezeichnung	
Gerätetyp-Klassifizierung <sup>1</sup>	
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	1 <sup>3</sup>
Nutzinhalt gesamt	
Nutzinhalt Kühlteil	
Nutzinhalt Gefrierteil	
Sternekennzeichnung <sup>4</sup>	
Lagerzeit bei Störung	
Gefriervermögen in 24 h	
Klimaklasse <sup>5</sup>	
Geräusch-Schallleistung	
Spannung	
Anschlusswert	
Brutto-/Nettogewicht	
Kühlteil	
Abtauverfahren	
Beleuchtung	
Ventilator	
Flaschenablage	
SuperCool-Funktion	
GlassLine Innentür	
Gefrierteil	
Abtauverfahren	
SuperFrost-Funktion	
CoolPlus-Funktion	
Bauform und Kennzeichn	ung
Tisch-/Standgerät	
Arbeitsplatte in Tischhöhe	
unterbaufähig	
Abmessung	
Höhe/Breite/Tiefe in cm	
Ausstattungsvorteile	
Elektronische Steuerung	
Design	

KP 4220 Comfort	KP 3620 Comfort	KP 3120 Comfort	K 2814 Comfort	KP 2620 Comfort
01	01	01	07	01
<b>△</b> A** <sup>2</sup>	(A**) 2	(A**) 2	<b>A</b> <sup>**</sup> <sup>2</sup>	<b>△A</b> ** <sup>2</sup>
116/0,316 kWh <sup>2</sup>	112/0,306 kWh <sup>2</sup>	109/0,296 kWh <sup>2</sup>	178/0,485 kWh <sup>2</sup>	104/0,283 kWh <sup>2</sup>
383	3391	297 I	250	248 I
383 I	3391	297 I	2291	248 I
			21 I	
			* * * *	
			15 h	
			2 kg	
SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T
37 dB(A)	38 dB(A)	39 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
1.2 A	0.8 A	0.8 A	0.8 A	0.8 A
80,2/75,8 kg	73,8/69,8 kg	64/60 kg	56,5/53 kg	55,5/52 kg
automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
LED-Deckenbeleuch.	LED-Deckenbeleuch.	LED	LED	LED
•	•	•		•
Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord
•	•	•		•
Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
			manuell	
			•	
<b>-/•</b>	-/•	-/•	<b>-/•</b>	<b>-/•</b>
185,2/60/63 <sup>2</sup>	165,5/60/63 <sup>2</sup>	144,7/60/63,1 <sup>2</sup>	140,2/55/62,9 <sup>2</sup>	125/60/63,1 <sup>2</sup>
.53,27 007 00	. 55,07 557 55	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		.237 307 30,1
•	•	•		•
SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
GWIIIGEIIIG	OWINGLING	OWINGLING	OWINGLING	OWINGLING
01	01	01	01	01
UT	UI	UI	UI	UI

TP 1764 Premium
Troilliain <b>2</b>
07
99/0,270 kWh <sup>2</sup>
136
118

		4	4						
TP 1764 Premium ▲	TP 1760 Premium	TPesf 1714 Comfort	TPesf 1710 Comfort	TP 1724 Comfort	TP 1720 Comfort	TP 1434 Comfort	TP 1424 Comfort	TP 1414 Comfort	TP 1410 Comfort
rieiliulii 🔺	Ficilium	Connort	Collifort	Collifort	Connort	Connort	Collifort	Connort	Connort
07	01	07	01	07	01	07	07	07	01
(A***) 2	<b>⟨A</b> *** ²	⟨ <b>A</b> ** ²	⟨ <b>A</b> ** ²	<b>⟨A</b> *** ²	⟨ <b>A</b> *** ²	(A***) 2	⟨ <b>A</b> <sup>++</sup> <sup>2</sup>	(A**) 2	(A**) 2
99/0,270 kWh <sup>2</sup>	64/0,173 kWh <sup>2</sup>	146/0,399 kWh <sup>2</sup>	93/0,254 kWh <sup>2</sup>	98/0,266 kWh <sup>2</sup>	62/0,169 kWh <sup>2</sup>	93/0,253 kWh <sup>2</sup>	139/0,380 kWh <sup>2</sup>	139/0,380 kWh <sup>2</sup>	92/0,252 kWh
136 I	154 I	143	145 I	143	145	122	1221	122	136
118	154 I	125 I	145 I	125 I	145 I	107 I	107 I	107 I	136
181		18		18		15 I	15	15 I	
****		****		****		****	****	****	
17 h		10 h		10 h		10 h	10 h	10 h	
2 kg		2 kg		2 kg		2 kg	2 kg	2 kg	
SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
38 dB(A)	40 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	39 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)
220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
0.8 A	0.8 A	0.8 A	0.8 A	0.8 A	0.8 A	0.8 A	0.8 A	0.8 A	0.8 A
42/39,5 kg	41,5/39 kg	42,5/40 kg	42/39,5 kg	42/39,5 kg	39,5/36,8 kg	40,5/37,5 kg	40/37,3 kg	40,5/37,5 kg	40/37,5 kg
J	,	,	, 3	, 3	3	.,,. 3	, . J	3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
LED	LED	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
		and making a	onepo			one memory o			on an analysis
	•								
Premium	Premium	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Tromani	Tromium	Common t	Comore	Commont	Common t	Commont	Commont	Common	Commont
manuell		manuell		manuell		manuell	manuell	manuell	
· ·		manuon		manuon		mandon	manacii	manuch	
		•		•		•	•	•	
• / –	• / –	• / –	• / –	• / -	• / –	• / -	• / –	• / —	• / —
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
85/60,1/62,8 <sup>2</sup>	85/60,1/62,8 <sup>2</sup>	85/60,1/61 <sup>2</sup>	85/60,1/61 <sup>2</sup>	85/60,1/62,8 <sup>2</sup>	85/60,1/62,8 <sup>2</sup>	85/55,4/62,3 <sup>2</sup>	85/501/62 <sup>2</sup>	85/55,4/62,3 <sup>2</sup>	85/55,4/62,3
03/00,1/02,0	03/00,1/02,0	03/00,1/01	03/00,1/01	03/00,1/02,0	03/00,1/02,0	03/33,4/02,3	03/30,1/02	03/33,4/02,3	03/33,4/02,3
•	•								
SwingDesign	SwingDesign	HardLine	HardLine	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	CwingDocian
OwillyDeolyH	งพกฎบ <del>ะ</del> งเทา	Haruline	HAIULIIIC	SwirigDesigii	อพแบบชอเนน	SwirigDesigii	SwirigDesigii	งพแนกคุยใน เกม	SwingDesign
		16 17	16 17						
		16, 17	16, 17						

Sonderzubehör (siehe Seite 88-91)

<sup>1</sup> Gerätetyp-Klassifizierung 01: Kühlgeräte 07: Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)

<sup>2</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>3</sup> Werte gemäss Energieverordnung EnV Schweiz

<sup>4 \*\*\*</sup> Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter





# Das FrischeCenter: Frenchdoor-Kombination CBNes 6256



Die elegante und präzise MagicEye-Steuerung mit dem innovativen Touch-Bedienkomfort gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen im Kühl- und Gefrierteil. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel gesteuert werden.



Der variable Innenraum mit GlassLine-Ausstattung überzeugt durch Eleganz und Hochwertigkeit und lässt sich jederzeit dem individuellen Bedarf anpassen. Die extra-starken, satinierten Abstellflächen und Türborde mit massiver Aluminium-Leiste sind höhenverstellbar. In der Innentür finden selbst grosse Flaschen und breite Gefässe Raum.



Das Gerät der PremiumPlus-Reihe ist ausgestattet mit beidseitig im Innenbehälter integrierten LED-Lichtsäulen. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine angenehme, hochklassige Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten. Eine flächenbündig integrierte LED-Deckenbeleuchtung stellt eine perfekte Ausleuchtung des Innenraums sicher.



Die zwei Auszüge des Gefrierteils werden auf hochwertigen **Teleskopschienen** gelagert und können ohne Kraftaufwand ausgezogen werden. Die Gefrierauszüge verfügen darüber hinaus über einen automatischen Selbsteinzugsmechanismus. Die professionelle **NoFrost Technologie** von Liebherr erspart Ihnen das Abtauen des Geräts. NoFrost-Geräte von Liebherr sind besonders sparsam im Energieverbrauch.



Mit dem **automatischen IceMaker** von Liebherr stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die grosse Party – im extragrossen Schubfach gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Ein integrierter Wasserfilter sorgt stets für eine optimale Wasserqualität bei der Produktion frischer Eiswürfel. Ein notwendiger Wechsel des Wasserfilters wird in der Elektronik angezeigt.



Beide **BioFresh-Safes** werden auf hochwertigen **Teleskopschienen** gelagert und können ohne Kraftaufwand ausgezogen werden: für einen optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten. Die seitlichen **LED-Lightspots** stellen eine perfekte Ausleuchtung der Schubfächer sicher. Je nach Nutzungsgewohnheiten kann die **variable Flaschenablage** oder die darunter platzierte Glasablage zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt werden.



91cm breite Kühl-Gefrier-Kombination mit BioFresh und NoFrost

Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil

davon BioFresh-Teil

Gefrierteil

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h

Klimaklasse

Aussenmasse in cm (H/B/T)

Regelbare Kältekreisläufe

Tür/Seitenwände SMV:

402/3571

183/114 |

2 - DuoCooling

Edelstahl/Edelstahl

(A\*\* 322/0.881 kWh

73/681

SN-T 203,9/91/61,5

CBNes 6256 PremiumPlus

SELECT ST





# **Side-by-Side-Kombinationen**



Die **BioFresh-Safes** garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger.



Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Mit dem IceMaker mit Festwasseranschluss stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die grosse Party – in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.




Die aussergewöhnliche **BlackSteel** Optik entsteht durch die Komposition von rau geschliffenem Edelstahl mit einer hauchfeinen schwarzen Lackummantelung. Diese exklusive Design-Oberfläche ist besonders pflegeleicht und unempfindlich gegen Kratzer. Zudem ist die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken deutlich reduziert.



Die GlassLine-Abstellflächen aus Sicherheitsglas sind für die individuelle Vorratshaltung höhenverstellbar. Sie sind bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Mit der teilbaren und unterschiebbaren Abstellfläche lässt sich schnell und einfach für hohe Gefässe Platz schaffen.



Ein innovatives und einzigartiges Ausstattungsdetail bei allen BioFresh-Modellen ist die variable Flaschenablage. Alternativ kann die sich unter der Flaschenablage befindliche Glasablage verwendet werden. Je nach Nutzungsgewohnheiten wird die integrierte Glasplatte zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt.





### **Side-by-Side-Kombinationen**

### Steuerung

- · MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- · SuperCool-Automatik
- · SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- · Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- · Türalarm akustisch
- · HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar
- · Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

### Kühlteil

- Abtauautomatik
- · Umluftkühlung mit Ventilator
- · GlassLine-Abstellflächen davon eine teilbar und unterschiebbar (auch im BioFresh-Teil)
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenund Konservenhaltern
- · Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- · LED-Innenbeleuchtung
- · Obst- und Gemüsefächer auf Teleskopschienen
- Flaschenbord
- · Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- · Eierbehälter

### BioFresh-Teil

- · Abtauautomatik, Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung
- Champagnerbord zum schnellen Abkühlen von Flaschen
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

### Gefrierteil

- · NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- · FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"

### Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Höhenverstellbare Rollensockel hinten

### **Side-by-Side-Kombination**

Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil

davon BioFresh-Teil

Gefrierteil

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h

### Klimaklasse

Aussenmasse in cm (H/B/T)

Regelbare Kältekreisläufe

Tür/Seitenwände

SMV:



Die BioFresh-Safes garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp

über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger.



Für die Lagerung von Getränken bietet das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne

Lösung. Hier lassen sich bis zu fünf Flaschen platzsparend aufbewahren.

# Smart Steel

### SBSes 7353 Premium









Frast A++ ke Dang hand

576/548 I

171/157 I

150/1191

**A\*\*/A\*\*** 387/1,060 kWh

185,2/121/63 <sup>1</sup>

3

Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

### Steuerung

- · MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- · SuperCool-Automatik
- · SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- · Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- · HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar
- · Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubsschaltung

### Kühlteil

- Abtauautomatik
- · Umluftkühlung mit Ventilator
- · GlassLine-Abstellflächen davon eine teilbar und unterschiebbar
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenund Konservenhaltern
- · Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung
- · Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- · Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- · Eierbehälter

### BioFresh-Teil

- · Abtauautomatik, Umluftkühlung
- · BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

### Gefrierteil

- · NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- · FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- · LED-Beleuchtung
- · VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Kräuter- und Beerenfach
- · Vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"

### Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Höhenverstellbare Rollensockel hinten

### **Side-by-Side-Kombination**

Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil

davon BioFresh-Teil

Gefrierteil

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h

### Klimaklasse

Aussenmasse in cm (H/B/T)

Regelbare Kältekreisläufe Tür/Seitenwände



Die aussergewöhnliche BlackSteel Optik entsteht durch die Komposition von rau geschliffenem

Edelstahl mit einer hauchfeinen schwarzen Lackummantelung. Diese exklusive Design-Oberfläche ist besonders pflegleicht und unempfindlich gegen Kratzer. Zudem ist die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken deutlich reduziert



Mit dem IceMaker mit Festwasseranschluss stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität

zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die grosse Party – in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.













404/3641 126/117 | 304/2561

(A\*\*/A\*\* 344/0,941 kWh SN-T

185,2/121/63 <sup>1</sup> 2

BlackSteel mit SmartSteel/BlackSteel mit SmartSteel

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

### **Side-by-Side-Kombinationen**

### Steuerung

- · MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- · SuperCool-Automatik
- · SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- · Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- · Türalarm akustisch
- · HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar
- · Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubsschaltung

### Kühlteil

- · Abtauautomatik
- · Umluftkühlung mit Ventilator
- · GlassLine-Abstellflächen davon eine teilbar und unterschiebbar
- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenund Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- · LED-Innenbeleuchtung
- · Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- · Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- · Eierbehälter

### BioFresh-Teil

- · Abtauautomatik, Umluftkühlung
- · BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

### Gefrierteil

- · NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- · FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- · LED-Beleuchtung
- · VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Kräuter- und Beerenfach

### Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Höhenverstellbare Rollensockel hinten

### **Side-by-Side-Kombination**

Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil

davon BioFresh-Teil

Gefrierteil

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h

### Klimaklasse

Aussenmasse in cm (H/B/T)

Regelbare Kältekreisläufe

Tür/Seitenwände

SMV:



Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität.

Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.



Die elegante und präzise MagicEye-Steuerung mit dem innovativen Touch-Elektronik-Bedienkomfort

gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen im Kühlteil und Gefrierteil. Durch sanftes Berühren der Touch-Elektronik-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel gesteuert werden.

# Smart Steel

### SBSes 7253 Premium







404/3641

126/117 | 304/261 I

(A\*\*/A\*\* 381/1,042 kWh

185,2/121/63 <sup>1</sup>

2

Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

### Steuerung

- · MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- · SuperCool-Automatik
- · SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- · Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- · Türalarm akustisch
- · HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar
- · Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

### Kühlteil

- Abtauautomatik
- · Umluftkühlung mit Ventilator
- · GlassLine-Abstellflächen davon eine teilbar und unterschiebbar
- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenund Konservenhaltern
- · Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung
- · Obst- und Gemüsefächer auf Teleskopschienen
- Flaschenbord
- · Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

### Gefrierteil

- · NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- · FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- · LED-Beleuchtung
- · VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- · Kräuter- und Beerenfach

### Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Höhenverstellbare Rollensockel hinten

### **Side-by-Side-Kombination**

Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h

Klimaklasse Aussenmasse in cm (H/B/T)

Regelbare Kältekreisläufe

Tür/Seitenwände



In den zwei herausnehmbaren VarioBoxen werden Lebensmittel servierfähig im Kühlschrank aufbe-

wahrt. Der Deckel ist abnehmbar, und die Box kann direkt auf den gedeckten Tisch gestellt werden. Innerhalb der Innentür sind die Boxen flexibel und sicher auf verschiedenen Höhen einsetzbar.



Das leistungsfähige PowerCooling-System sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter

Ware und eine gleichmässige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.







405/391 I 304/261 I

(A\*\*/A\*\* 364/0.995 kWh SN-T

185,2/121/63 <sup>1</sup> 2

Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



### Steuerung

- · MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- · SuperCool-Automatik
- · SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- · Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- · Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost

### Kühlteil

- Abtauautomatik
- · Umluftkühlung mit Ventilator
- · GlassLine-Abstellflächen davon eine teilbar und unterschiebbar
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenund Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- · LED-Deckenbeleuchtung
- · Obst- und Gemüsefächer auf Teleskopschienen
- · Eierbehälter

### Gefrierteil

- · NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- · Kräuter- und Beerenfach

### Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- · Höhenverstellbare Rollensockel hinten



Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefrier-

gut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Die GlassLine-Abstellflächen aus Sicherheitsglas sind für die individuelle Vorratshaltung

höhenverstellbar. Sie sind bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Mit der teilbaren und unterschiebbaren Abstellfläche lässt sich schnell und einfach für hohe Gefässe Platz schaffen.



### **Side-by-Side-Kombination**

Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil

Gefrierteil

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h

Klimaklasse

Aussenmasse in cm (H/B/T)

Regelbare Kältekreisläufe

Tür/Seitenwände



405/391 I

304/261 I


(A\*\*/A\*\* 364/0.995 kWh 1

SN-T

185,2/121/63 <sup>1</sup>

2

Edelstahl mit SmartSteel/silver









**SBSes 7353** 



SBSbs **7263** 



Premium



Premium



Comfort

Verkaufsbezeichnung	CBNes 6256 PremiumPlus
Gerätetyp-Klassifizierung 1	10
Energieeffizienzklasse	(A**)
Energieverbrauch Jahr/24 h <sup>3</sup>	322/0,881 kWh
Nutzinhalt gesamt	471 I
Nutzinhalt Kühlteil	357
dayon BioFresh-Teil	681
Nutzinhalt Gefrierteil	114
dayon Wein-Teil	1141
Sternekennzeichnung <sup>4</sup>	****
Lagerzeit bei Störung	51 h
Gefriervermögen in 24 h	11 ka
Klimaklasse <sup>5</sup>	SN-T
Geräusch-Schallleistung	43 dB(A)
Spannung	220-240V~
Anschlusswert	1.5 A
Brutto-/Nettogewicht	178/167 kg
Bratto / Nottogowioni	17 07 107 Ng
Kühlteil	
Abtauverfahren	automatisch
Beleuchtung	LED-Lichtsäule und LED-Deckenbeleu
Anzahl BioFresh-Safes	2
BioFresh-Beleuchtung	LED
Flaschenablage	variable Flaschenablage
GlassLine Innentür	Premium
VarioBoxen	
Gefrierteil	
Abtauverfahren	automatisch
Beleuchtung	LED
Kälte-Akkus	
IceMaker <sup>6</sup>	Festwasseranschluss 3/4"
Eiswürfelproduktion in 24 h	1,3 kg
Eiswürfelvorrat	2,7 kg
Abmessung	
Höhe/Breite/Tiefe in cm	203,9/91/61,5
Ausstattungsvorteile	
Schnittstelle	HomeDialog-ready
SmartSteel	
Design	HardLine

02, 05, 16, 17, 19

•	F
	<
	3
	6
	5
	1
	1
	E
	3
	1
	S
	4
	2
	2
	1
eleuchtung	L
olouontung	2
	F
	F F
	•
	8
	2
	F
	0
	1
	1
	H
	•
	5
	(
	(

<b>A</b>	
eleuchtung	

Premium	Premium
<b>A**/A**</b> <sup>2</sup>	(A**/A** <sup>2</sup>
887/1,060 kWh <sup>2</sup>	344/0,941 kWh <sup>2</sup>
667 I	620 I
548	364 I
57	117 I
19	256 I
***	* * * *
81 h	43 h
6 kg	18 kg
SN-T	SN-T
10 dB(A)	42 dB(A)
220-240V~	220-240V~
2.6 A	2.5 A
72,2/163,2 kg	170,4/161,4 kg
utomatisch	automatisch
ED	LED
2	3
ED	
laschenbord und Champagnerbord	variable Flaschenablage
Premium	Premium
•	•
utomatisch	automatisch
	LED
2	2
estwasseranschluss 3/4"	Festwasseranschluss 3/4"
),8 kg	0,8 kg
,5 kg	1,5 kg
85 2/121/63 <sup>2</sup>	185 2/121/63 <sup>2</sup>

<b>⟨A**/A**</b> <sup>2</sup>	<b>⟨<u>A**/A**</u></b> <sup>2</sup>	<b>⟨<u>A</u><sup>**</sup>/A</b> <sup>**</sup> <sup>2</sup>	<b>⟨<u>A</u><sup>**</sup>/A</b> <sup>**</sup> <sup>2</sup>	<b>⟨<u>A</u><sup>**</sup>/A</b> <sup>**</sup> <sup>2</sup>
387/1,060 kWh <sup>2</sup>	344/0,941 kWh <sup>2</sup>	381/1,042 kWh <sup>2</sup>	364/0,995 kWh <sup>2</sup>	364/0,995 kWh <sup>2</sup>
667 I	620	625	6521	652
5481	364 I	3641	391	391
157 I	117	117		
119	256	261 I	261 I	261 I
****	****	****	****	****
31 h	43 h	43 h	43 h	43 h
16 kg	18 kg	20 kg	20 kg	20 kg
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
40 dB(A)	42 dB(A)	43 dB(A)	43 dB(A)	43 dB(A)
220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
2.6 A	2.5 A	2.5 A	2.5 A	2.5 A
172,2/163,2 kg	170,4/161,4 kg	171/160,8 kg	165/155,7 kg	161,7/152,3 kg
172,27100,2 kg	170, 47 101, 4 kg	17 17 100,0 Ng	1007 100,7 Ng	101,17 102,0 Ng
automatiach	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
automatisch LED	LED	LED	LED	LED-Deckenbeleuchtung
	3	3	LLD	ELD-Deckenbeledchlung
2 LED	3	ა		
Flaschenbord und Champagnerbord	uniahla Flasahanahlana	verieble Fleesbaneblers	Flaschenbord	
	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage		Comfort
Premium	Premium	Premium •	Premium	Connoct
•	•	•	•	
automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
	LED	LED	LED	
2	2	2	2	
Festwasseranschluss 3/4"	Festwasseranschluss 3/4"			
0,8 kg	0,8 kg			
1,5 kg	1,5 kg			
	_			
185,2/121/63 <sup>2</sup>	185,2/121/63 <sup>2</sup>	185,2/121/63 <sup>2</sup>	185,2/121/63 <sup>2</sup>	185,2/121/63 <sup>2</sup>
HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	
•	•	•	•	•
SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
01, 03, 05, 16, 17, 19	01, 03, 04, 05, 06, 19	01, 04, 05, 06, 16, 17, 19	01, 04, 05, 06, 16, 17, 19	01, 04, 05, 06

Sonderzubehör (siehe Seite 88-91)

6 IceMaker ist abschaltbar

<sup>1</sup> Gerätetyp-Klassifizierung 10: sonstige Geräte

<sup>2</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>3</sup> Werte gemäss Energieverordnung EnV Schweiz 4 \*\*\* Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

<sup>5</sup> Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C ST von +16 °C bis +38 °C **N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C


Die FEA Warendeklarationen sind in einem Separatdruck diesem Prospekt beigelegt oder können bei FORS angefordert werden. Die aktuellste Version finden Sie jeweils im Internet unter www.fors.ch



# Gefrierschränke mit NoFrost



Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Innovative Gefriergeräte von Liebherr in einer neuen Energiespar-Dimension: In der definierten **Energieeffizienzklasse A+++** sind Geräte um ca. 48 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A+.



Wenn für die Vorratshaltung einmal nicht der gesamte Gefrierraum benötigt wird, so können mit der als Zubehör erhältlichen Vario-Energiesparplatte ungenutzte Schubfächer abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50% reduziert werden.



Die rundum geschlossenen Schubfächer mit transparenter Front sind extrahoch und herausnehmbar – sie gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten für das Gefriergut. Die Schubfächer und die Zwischenböden können entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum.

GNP 4166

Mehr zum Thema NoFrost unter nofrost.liebherr.com.



Premium-Elektronik. Die elegante und präzise MagicEye-Steuerung mit dem innovativen Touch-Elektronik-Bedienkonzept gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Elektronik-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden.



Bei HomeDialog-fähigen Gefrierschränken kann z.B. ein im Keller stehendes Gerät über das Display einer HomeDialog-fähigen Kombination gesteuert werden. Die Vernetzung auch mit bestehenden Hausbus-Systemen von bis zu sechs weiteren Geräten erfolgt hier ausschliesslich über das als Zubehör erhältliche Hausbus-Modul PLC. Aufwendiges Kabellegen ist nicht erforderlich.



### Gefrierschränke 70/60 cm breit mit NoFrost

### Steuerung

- · MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- · Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- · Türalarm akustisch
- · HomeDialog-System
- · Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

### Gefrierteil

- · NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- · FrostSafe-System mit rundum geschlossenen und auf Teleskopschienen ausziehbaren Schubfächern mit transparenter Front (ausser GNP 3056)
- · FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front bei GNP 3056
- · VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- · LED-Beleuchtung im Frontgehäuse
- · Kräuter- und Beerenfach bei GNP 3056

### Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- · Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar
- · Wechselbarer Türanschlag



GNP 3166 Premium

Innovative Gefriergeräte auf höchstem Energiesparniveau: In der definierten Energieeffizienzklasse

A+++ sind Geräte um ca. 48 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A+.



SmartGrid ist eine künftige Möglichkeit über einen intelligenten Stromzähler des Energieversorgers die indi-

viduellen Stromkosten zu senken. Bei Vorhandensein von Energieüberschüssen, zum Beispiel durch die Einspeisung von regenerativen Energien, werden die Haushalte mit kostengünstigem Strom versorgt. Gefrierschränke mit SmartGrid-ready sind für diese Zukunftstechnologie vorgerüstet.



GNP 3056 Premium

Die Schubfächer können auf leichtgängigen Teleskopschienen ausgezogen und mit den integrierten


Tragegriffen bequem entnommen werden. Das FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern hält die Kälte im Gerät, die transparente Front ermöglicht eine gute Einsicht auf das eingelagerte Gefriergut.






### Gefrierschränke 70/60 cm breit mit NoFrost

Brutto-/Nutzinhalt	Gefrierteil
Energieeffizienzklas	sse Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Aussenmasse in cm	ı (H/B/T)
Regelbare Kältekrei	släufe
Tür/Seitenwände	
SMV:	





356/2991
<b>A</b> *** 179/0,488 kWh <sup>1</sup>
SN-T
175,1/69,7/75 1
1
weiss/weiss

307/253	258/2061	3
<b>△A</b> <sup>+++</sup> 162/0,442 kWh <sup>1</sup>	⟨ <b>A</b> <sup>***</sup> 145/0,395 kWh ¹	<
SN-T	SN-T	S
155,5/69,7/75 <sup>1</sup>	135,9/69,7/75 <sup>1</sup>	1
1	1	1
weiss/weiss	weiss/weiss	W

307/253	258/2061	304/2571
<b>A</b> *** 162/0,442 kWh <sup>1</sup>	<b>△</b> 145/0,395 kWh ¹	<b>A</b> <sup>++</sup> 245/0,670 kWh <sup>1</sup>
SN-T	SN-T	SN-T
155,5/69,7/75 <sup>1</sup>	135,9/69,7/75 1	184,1/60/63 <sup>1</sup>
1	1	1
weiss/weiss	weiss/weiss	weiss/weiss
<b>A</b>	<b>A</b>	

GNP 2666 Premium

### Gefrierschränke 70/60 cm breit mit NoFrost

### Steuerung bei Premium-Modellen

- · MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- · Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- · Türalarm akustisch
- · HomeDialog-System
- · Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

### Steuerung bei Comfort-Modellen

- · MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- · Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- · Türalarm akustisch
- · Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und SuperFrost

### Gefrierteil


- · NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- · FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- · VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- · LED-Beleuchtung im Frontgehäuse
- · Kräuter- und Beerenfach bei Premium-Modellen

### Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne,
- Transportrollen und -griffe hinten
- · Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar
- · Wechselbarer Türanschlag









Für die sichere Langzeit-

frische bieten die NoFrost-

Geräte Kälteleistung in

Profigualität. Das Gefrier-


gut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die

Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der

Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel

können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort

ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Zubehör erhältlichen VarioEnergiesparplatte ungenutzte Schubfächer abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50% reduziert werden.



Die Schubfächer und die darunter liegenden Zwischenböden im Gefrierteil können entnommen wer-

den. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für die grösste Torte schnell Platz geschaffen ist.



### Gefrierschränke 70/60 cm breit mit NoFrost

Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h Klimaklasse Aussenmasse in cm (H/B/T) Regelbare Kältekreisläufe Tür/Seitenwände



265/221 I

164,4/60/63 <sup>1</sup>

weiss/weiss

SN-T

A<sup>++</sup> 225/0.616 kWh <sup>1</sup>

GNP 2356 Premium 226/185 I

A\*\* 206/0.563 kWh 1

144,7/60/63 1

weiss/weiss

SN-T

GNP 1956 Premium

187/149 | (A\*\* 186/0.508 kWh 1 SN-T 125/60/63 <sup>1</sup>

weiss/weiss

GNP 4113 Comfort

406/351 I (A\*\*\* 198/0.541 kWh 1 SN-T 194,7/69,7/75 1 weiss/weiss

356/3041 (A\*\*\* 181/0.494 kWh 1 SN-T 175,1/69,7/75 1

GNP 3613 Comfort

weiss/weiss

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

### Gefrierschränke 70/60 cm breit mit NoFrost

### Steuerung


- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige bei GNP 3113
- · MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige (ausser GNP 3113)
- · SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- · Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- · Türalarm akustisch
- · Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

### Gefrierteil

- · NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- · FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- · VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- · LED-Beleuchtung im Frontgehäuse bei GNP 3113
- · Kräuter- und Beerenfach

### Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- · Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar
- · Wechselbarer Türanschlag



Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit LC-Display und grafischer Temperaturanzeige ge-

währleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die klare Anordnung der Funktionstasten macht die Bedienung einfach und komfortabel. Die **SuperFrost-Automatik** übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schafft die Kältereserve für vitaminschonendes Einfrieren.



Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefrier-

gut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Die rundum geschlossenen
Schubfächer mit transparenter Front sind extra
hoch und herausnehmbar

 sie gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten für das Gefriergut. Die Schubfächer und die darunter liegenden Zwischenböden im Gefrierteil können entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für die grösste Torte schnell Platz geschaffen ist.









# Gefrierschränke 70/60 cm breit mit NoFrost

Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse
Aussenmasse in cm (H/B/T)
Regelbare Kältekreisläufe
Tür/Seitenwände

GNP 3113 Comfort



307/253
<b>△A</b> *** 162/0,442 kWh ¹
SN-T
155,5/69,7/75 <sup>1</sup>
1
weiss/weiss

GNP 3013 Comfort



304/257
<b>△A</b> ** 245/0,670 kWh ¹
SN-T
184,1/60/63 <sup>1</sup>
1
weiss/weiss

GNP 2713 Comfort



265/221 I
<b>△</b> 225/0,616 kWh ¹
SN-T
164,4/60/63 <sup>1</sup>
1
weiss/weiss

GNP 2313 Comfort



226/185
<b>A</b> <sup>++</sup> 206/0,563 kWh <sup>1</sup>
SN-T
144,7/60/63 <sup>1</sup>
1
waise / waise

GNP 1913 Comfort

187/149
(A** 186/0,508 kWh 1
SN-T
125/60/63 <sup>1</sup>
1
woice /woice

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

### Gefrierschränke 70/60 cm breit mit SmartFrost

### Steuerung

- · MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- · Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- · Türalarm akustisch
- · Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost und Kindersicherung

### Gefrierteil

- · SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- · FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- · VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- · Beleuchtung im Frontgehäuse bei GP 4013/3513/3013
- · Kräuter- und Beerenfach

### Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- · Wechselbarer Türanschlag



Innovative Gefriergeräte auf höchstem Energiesparniveau: In der definierten Energieeffizienzklasse

A+++ sind Geräte um ca. 48 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A+.



Die Schubfächer und die darunter liegenden Zwischenböden im Gefrierteil können entnommen wer-

den. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für die grösste Torte schnell Platz geschaffen ist.



Durch SmartFrost-Technologie wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert.

Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für grosses Gefriergut genutzt werden.







### Gefrierschränke 70/60 cm breit mit SmartFrost

Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h Klimaklasse Aussenmasse in cm (H/B/T) Regelbare Kältekreisläufe Tür/Seitenwände

GP 4013 Comfort

413/3991 **A**\*\*\*\* 191/0.521 kWh <sup>1</sup> SN-T 194,7/69,7/75 1 weiss/weiss

GP 3513 Comfort

362/350 I A\*\*\* 176/0.481 kWh 1 SN-T 175,1/69,7/75 1 weiss/weiss

GP 3013 Comfort

311/300 I (A\*\*\* 161 / 0.439 kWh 1 SN-T 155,5/69,7/75 1 weiss/weiss

GP 2733 Comfort

232/2241 A\*\* 206/0.562 kWh 1 SN-T 164,4/60/63,2 1 weiss/weiss

GP 2433 Comfort

144,7/60/63,2 1

weiss/weiss

197/190 I A<sup>++</sup> 191/0.522 kWh <sup>1</sup> SN-T

GP 2033 Comfort

162/156 I (A<sup>++</sup> 175/0.479 kWh <sup>1</sup> SN-T 125/60/63,2 1 weiss/weiss

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

### **Tischgefrierschränke**

### Steuerung

- · MagicEye, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige bei Premium-Modellen
- · MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige bei GP 1213
- · SuperFrost-Automatik mengengesteuert, zeitgesteuert bei GP 1213
- · Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- · Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung bei Premium-Modellen
- · Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost und Kindersicherung bei GP 1213

### Gefrierteil

- · NoFrost: Abtauautomatik bei GNP 1066
- · Umluftkühlung bei GNP 1066
- · SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter (ausser GNP 1066)
- · FrostSafe-System mit rundum geschlossenen
- Schubfächern mit transparenter Front
- · VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden

### Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design bei GNP 1066
- · SwingDesign bei GP 1486/1476/1213
- · HardLine-Design bei GPesf 1476
- · Ergonomischer Stangengriff
- · Edelstahl-Stangengriff bei GPesf 1476
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- · Wechselbarer Türanschlag











Die elegante und präzise MagicEye-Steuerung mit LC-Display und digitaler Temperaturanzeige gewähr-

leistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die klare Anordnung der Funktionstasten macht die Bedienung einfach und komfortabel. Die SuperFrost-Automatik übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schafft die Kältereserve für vitaminschonendes Einfrieren.



Die rundum geschlossenen Schubfächer mit transparenter Front sind extrahoch und herausnehmbar.

Sie gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten für das Gefriergut. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für die grösste Torte schnell Platz geschaffen ist.



Tischgefrierschränke ist extrem robust. Sie ist schnitt- und kratzfest,

Die Tischplatte der

sowie hitzebeständig.


### Tischgefrierschränke

Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h Klimaklasse Aussenmasse in cm (H/B/T) Regelbare Kältekreisläufe Tür/Seitenwände



SN-T

weiss/weiss



106/103
(A** 151/0,413 kWh 1
SN-T
85,1/60,2/61 1
1
Edelstahl/silver

**GPesf 1476** Premium



106/103	101/9
<b>A</b> <sup>++</sup> 151 / 0,413 kWh <sup>1</sup>	(A**) 1
SN-T	SN-T
85,1/60,2/62,8 1	85,1/5
1	1
weiss/weiss	weiss/



101/98 I	
<b>△</b> 149/0,407 kWh <sup>1</sup>	
SN-T	
85,1/55,3/62,4 1	
1	
weiss/weiss	



GNP 1066 Premium



102/91 I (A\*\* 150/0.409 kWh 1 SN-ST 85,1/60,2/62,8 1 weiss/weiss

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

SMV:









43 全国

X5um









Verkaufsbezeichnung	GNP 4166	GNP 3666	GNP 3166	GNP 2666	GNP 3056	GNP 2756	GNP 2356	GNP 1956	GNP 4113	GNP 3613	GNP 3113	GNP 3013	GNP 2713
Torradiosocolomiang		Premium A		Premium A	Premium	Premium	Premium	Premium	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung 1	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
Energieeffizienzklasse	<b>△A</b> *** <sup>2</sup>	<b>A</b> **** 2	<b>△A</b> **** <sup>2</sup>	<b>A</b> *** <sup>2</sup>	<b>△A</b> ** <sup>2</sup>	<b>△A</b> ** <sup>2</sup>	<b>△A</b> ** <sup>2</sup>	<b>△A</b> ** <sup>2</sup>	<b>A</b> *** <sup>2</sup>	<b>△A</b> *** <sup>2</sup>	<b>△A</b> **** <sup>2</sup>	<b>△A</b> ** <sup>2</sup>	<b>A</b> ** 2
Energieverbrauch Jahr/24 h 3	195/0,534 kWh <sup>2</sup>	179/0,488 kWh <sup>2</sup>	162/0,442 kWh <sup>2</sup>	145/0,395 kWh <sup>2</sup>	245/0,670 kWh <sup>2</sup>	225/0,616 kWh <sup>2</sup>	206/0,563 kWh <sup>2</sup>	186/0,508 kWh <sup>2</sup>	198/0,541 kWh <sup>2</sup>	181/0,494 kWh <sup>2</sup>	162/0,442 kWh <sup>2</sup>	245/0,670 kWh <sup>2</sup>	225/0,616 kWh <sup>2</sup>
Nutzinhalt gesamt	345	299 I	253 I	206 I	257 I	221	185 l	149	351 I	304 I	253	257	221 I
Nutzinhalt Gefrierteil	345	299 I	253 I	206 I	257 I	221 I	185 l	149	351 I	304 I	253	257 I	221 I
Sternekennzeichnung <sup>4</sup>	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	* * * *
Lagerzeit bei Störung	34 h	34 h	34 h	34 h	24 h	24 h	24 h	24 h	45 h	45 h	34 h	24 h	24 h
Gefriervermögen in 24 h	26 kg	24 kg	22 kg	20 kg	20 kg	18 kg	16 kg	15 kg	26 kg	24 kg	22 kg	20 kg	18 kg
Klimaklasse <sup>5</sup>	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung	39 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	39 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	1.3 A	1.3 A	1.3 A	1.3 A	1.3 A	1.3 A	1.3 A	1.3 A	1.3 A	1.3 A	1.3 A	1.3 A	1.3 A
Brutto-/Nettogewicht	111,3/105,5 kg	99,2/93,3 kg	94,3/89,5 kg	80,9/76,7 kg	84,9/79,7 kg	75,7/71,4 kg	72,8/68,5 kg	62,2/58,7 kg		98,5/92,6 kg	88,8/84,4 kg	86,4/81,2 kg	73,1/68,8 kg
Gefrierteil													
NoFrost/SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
SuperFrost-Funktion	mengengesteuert	mengengesteuert	mengengesteuert	mengengesteuert	mengengesteuert	mengengesteuert	mengengesteuert	mengengesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert
Beleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED		
VarioSpace	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kälte-Akkus	2	2	2	2	2	2	2	2					
Schubfächer im Gefrierteil	8	7	6	5	7 + 1	6 + 1	5 + 1	4 + 1	8	7	6	7 + 1	6 + 1
davon auf Teleskopschienen	6	5	4	3									
Kräuter- und Beerenfach					•	•	•	•				•	•
Abmessung													
Höhe/Breite/Tiefe in cm	194,7/69,7/75 <sup>2</sup>	175,1/69,7/75 <sup>2</sup>	155,5/69,7/75 <sup>2</sup>	135,9/69,7/75 <sup>2</sup>	184,1/60/63 <sup>2</sup>	164,4/60/63 <sup>2</sup>	144,7/60/63 <sup>2</sup>	125/60/63 <sup>2</sup>	194,7/69,7/75 <sup>2</sup>	175,1/69,7/75 <sup>2</sup>	155,5/69,7/75 <sup>2</sup>	184,1/60/63 <sup>2</sup>	164,4/60/63 <sup>2</sup>
Ausstattungsvorteile													
Schnittstelle	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog					
SmartGrid-ready	•	•	•	•	•	•	•	•					
Isolationsplatte als Zubehör lieferbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
		3	3	3		3		3		3		3	
Sonderzubehör (siehe Seite 88-91)	04, 05, 19	04, 05, 19	04, 05, 19	04, 05, 19	04, 05, 06, 19	04, 05, 06, 19	04, 05, 06, 19	04, 05, 06, 19	04, 05	04, 05	04, 05	04, 05, 06	04, 05, 06
Conductation (Siene Gene Go. 31)	UT, UU, 10	סד, טט, וט	JT, UJ, 1J	JT, UU, 1J	υτ, υυ, υυ, 13	o -r, o o , o o , 1 o	טד, טט, טט, וט	טט, טט, וט	υτ, υυ	סט, דט,	סד, טט	טס, טט, טט	υτ, υυ, υυ

<sup>1</sup> Gerätetyp-Klassifizierung 08: Gefriergeräte

<sup>2</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>3</sup> Werte gemäss Energieverordnung EnV Schweiz

<sup>4 \*\*\*</sup> Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

<sup>5</sup> Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C ST von +16 °C bis +38 °C **N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

Die FEA Warendeklarationen sind in einem Separatdruck diesem Prospekt beigelegt oder können bei FORS angefordert werden. Die aktuellste Version finden Sie jeweils im Internet unter www.fors.ch




























Verkaufsbezeichnung	GNP 2313 Comfort	GNP 1913 Comfort	GP 4013 Comfort	GP 3513 Comfort	GP 3013 Comfort	GP 2733 Comfort	GP 2433 Comfort	GP 2033 Comfort	<b>GP 1486</b> Premium ▲	GPesf 1476 Premium	GP 1476 Premium	GP 1213 Comfort	GNP 1066 Premium
Gerätetyp-Klassifizierung 1	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
Energieeffizienzklasse	<b>△A</b> <sup>++</sup> <sup>2</sup>	<b>⟨A</b> <sup>++</sup> <sup>2</sup>	<b>△A</b> *** <sup>2</sup>	<b>△A</b> *** <sup>2</sup>	⟨ <b>A</b> <sup>***</sup> <sup>2</sup>	<b>△A</b> <sup>++</sup> <sup>2</sup>	<b>△A</b> ** <sup>2</sup>	<b>△A</b> ** <sup>2</sup>	<b>⟨A</b> *** ²	<b>△A</b> ** <sup>2</sup>	<b>△A</b> ** <sup>2</sup>	<b>△A</b> <sup>++</sup> <sup>2</sup>	<b>△A</b> ** <sup>2</sup>
Energieverbrauch Jahr/24 h <sup>3</sup>	206/0,563 kWh <sup>2</sup>	186/0,508 kWh <sup>2</sup>	191/0,521 kWh <sup>2</sup>	176/0,481 kWh <sup>2</sup>	161/0,439 kWh <sup>2</sup>	206/0,562 kWh <sup>2</sup>	191/0,522 kWh <sup>2</sup>	175/0,479 kWh <sup>2</sup>	100/0,273 kWh <sup>2</sup>	151/0,413 kWh <sup>2</sup>	151 / 0,413 kWh <sup>2</sup>	149/0,407 kWh <sup>2</sup>	150/0,409 kWh <sup>2</sup>
Nutzinhalt gesamt	185 I	149 I	3991	350 I	300 I	224	190 l	156 I	103 I	103 I	103 I	981	91 I
Nutzinhalt Gefrierteil	185 l	149	3991	350 I	300 I	224	190 l	156 l	103 l	103	103 l	981	91 I
Sternekennzeichnung <sup>4</sup>	****	****	****	****	****	****	* * * *	****	****	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	24 h	24 h	34 h	34 h	34 h	28 h	26 h	24 h	23 h	24 h	24 h	26 h	22 h
Gefriervermögen in 24 h	16 kg	15 kg	26 kg	25 kg	24 kg	22 kg	22 kg	19 kg	11 kg	11 kg	11 kg	11 kg	14 kg
Klimaklasse <sup>5</sup>	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)	42 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	40 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	38 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	41 dB(A)
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	1.3 A	1.3 A	1.3 A	1.3 A	1.3 A	1.3 A	1.3 A	1.3 A	0.9 A	0.9 A	0.9 A	0.9 A	0.9 A
Brutto-/Nettogewicht	72,8/68,5 kg	62,2/58,7 kg	103,9/98,4 kg	91,8/87 kg	85,2/80,4 kg	76/71 kg	67/63 kg	60/56 kg	46,5/43,5 kg	46,5/43,5 kg	46,5/43,5 kg	44,5/42 kg	44,5/42 kg
Gefrierteil													
NoFrost/SmartFrost	NoFrost	NoFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	automatisch
SuperFrost-Funktion	zeitgesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert	mengengesteuert	mengengesteuert	mengengesteuert	zeitgesteuert	mengengesteuert
Beleuchtung	J. T.		Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe		, January		J. J. S.	J. J.	3. 3	3	J. J.
VarioSpace	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kälte-Akkus									2	2	2		2
Schubfächer im Gefrierteil	5 + 1	4 + 1	8 + 1	7 + 1	6 + 1	7	6	5	4	4	4	3	3
Kräuter- und Beerenfach	•	•	•	•	•					·			
The difference of the differen													
Abmessung													
Höhe/Breite/Tiefe in cm	144,7/60/63 <sup>2</sup>	125/60/63 <sup>2</sup>	194,7/69,7/75 <sup>2</sup>	175,1/69,7/75 <sup>2</sup>	155,5/69,7/75 <sup>2</sup>	164,4/60/63,2 <sup>2</sup>	144,7/60/63,2 <sup>2</sup>	125/60/63,2 <sup>2</sup>	85,1/60,2/62,8 <sup>2</sup>	85,1/60,2/61 <sup>2</sup>	85,1/60,2/62,8 <sup>2</sup>	85,1/55,3/62,4 <sup>2</sup>	85,1/60,2/62,8 <sup>2</sup>
Hollo, Broke, Hollo III olli	144,1700700	1207 007 00	134,7700,7770	170,1700,1770	100,0703,1770	104,47 007 00,2	144,7700700,2	1207 007 00,2	00,1700,2702,0	00,1700,2701	00,1700,2702,0	00,1700,0702,4	00,1700,2702,0
Ausstattungsvorteile													
Isolationsplatte als Zubehör lieferbar	•												
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingDesign	HardLine	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign
Design	SwillyLille	SwingLine	SwillyLille	SwillgLille	SwillyLille	SwillgLille	SwillyLille	SwirigLine	SwirigDesigit	Haruline	SwirigDesign	SwirigDesign	SwillyDesign
Sonderzubehör (siehe Seite 88-91)	04, 05, 06	04, 05, 06	05	05	05	05, 06	05, 06	05, 06	05	05, 16, 17	05	05	05, 06

<sup>1</sup> Gerätetyp-Klassifizierung 08: Gefriergeräte

<sup>2</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>3</sup> Werte gemäss Energieverordnung EnV Schweiz

<sup>4 \*\*\*</sup> Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter


<sup>5</sup> Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C ST von +16 °C bis +38 °C

**N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C


Die FEA Warendeklarationen sind in einem Separatdruck diesem Prospekt beigelegt oder können bei FORS angefordert werden. Die aktuellste Version finden Sie jeweils im Internet unter www.fors.ch



# **Energiespar-Gefriertruhen mit StopFrost**




Innovative Gefriergeräte in einer neuen Energiespar-Dimension: In der definierten **Energie-effizienzklasse A+++** sind Geräte um ca. 48% sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A+.



Für die perfekte Übersicht sind die Bedienungsund Kontrollfunktionen bei den Gefriertruhen der
Premium-Reihe praktisch in den ergonomischen
Truhengriff integriert. Die digitale Anzeige im
MagicEye informiert auf einen Blick gradgenau
über die Temperatur im Gefrierraum. Mit der
SuperFrost-Automatik werden Lebensmittel
besonders vitaminschonend eingefroren. Sobald
der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die
SuperFrost-Automatik auf Normalbetrieb zurück.




Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die SoftSystem-Schliessdämpfung bei Truhen in der Premium-Reihe. Das in das Scharnier des Truhendeckels integrierte SoftSystem dämpft die Bewegung bei der Schliessung sanft ab. Auch harte oder abrupte Schliessungen werden sicher abgefedert.



### Gefriertablett

GTP 2756

Die aus einem leicht herausnehmbaren Gefriertablett bestehende Trennwand lässt sich auch als Wasserauffangschale verwenden. Bei einem eventuellen Stromausfall kann die Kältequalität bis zu 124 Stunden erhalten werden. Das sichert das eingelagerte Gefriergut.



### StopFrost

Die Bereifung des Gefrierraumes und des Gefrierguts wird wesentlich reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Mit dem StopFrost-System entsteht nach dem Öffnen und Schliessen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.



### Beleuchtung

Die in den Truhendeckel integrierte Beleuchtung sorgt für optimale Ausleuchtung und erleichtert die Übersicht über das eingelagerte Gefriergut.



### **Energiespar-Gefriertruhen**

### Steuerung

- · MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff
- · SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- · Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- · Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

### Gefrierteil

- · Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger
- · Innenbeleuchtung
- · StopFrost-System
- · Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbarem Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar

### Ausstattungsvorteile

- · SwingDesign
- · SoftSystem-Schliessdämpfung
- · Ergonomischer Truhengriff
- · Schloss




Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die SoftSystem-Schliessdämpfung

bei Truhen in der Premium-Reihe. Das in das Scharnier des Truhendeckels integrierte SoftSystem dämpft die Bewegung bei der Schliessung sanft ab. Auch harte oder abrupte Schliessungen werden sicher abgefedert.



Die digitale Anzeige im MagicEye informiert auf einen Blick gradgenau über die Temperatur im Gefrier-

raum. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik auf Normalbetrieb zurück.



Diese Innovation bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraumes und des

Gefrierguts wird wesentlich reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Mit dem **StopFrost-System** entsteht nach dem Öffnen und Schliessen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.





### **Energiespar-Gefriertruhen**

Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse
Aussenmasse in cm (H/B/T)
Regelbare Kältekreisläufe
Einhänge- bzw. Einstellkörbe serienmässig
(weitere nachträglich lieferbar)
max. Körbezahl
Gehäuse
SMV:



444/419 I

A\*\*\* 175/0,478 kWh

SN-T

91,7/164,4/80,7

1

6

10

16

weiss

# GTP 3656 Premium

354/331 I		
<b>△A</b> *** 152/0,414 kWh		
SN-T		
91,7/136,9/80,7		
1		
5		
8		
13		
weiss		
<b>A</b>		

# GTP 2756 Premium

257/240 I

ATT 127/0,347 kWh

SN-T

91,7/128,5/75,8

1

3

7

10

weiss

77

### **Energiespar-Gefriertruhen**

### Steuerung

- · Elektronische Steuerung im Truhengriff
- · SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- · Warnsignal optisch
- · Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl


### Gefrierteil

- · Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger
- · Innenbeleuchtung (ausser GT 1432)
- · StopFrost-System
- · Tauwasserablauf
- · Trennwand bestehend aus herausnehmbarem Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar

### Ausstattungsvorteile

- SwingDesign
- · Ergonomischer Truhengriff










Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h Klimaklasse Aussenmasse in cm (H/B/T) Regelbare Kältekreisläufe Einhänge- bzw. Einstellkörbe serienmässig (weitere nachträglich lieferbar) max. Körbezahl Gehäuse

**Energiespar-Gefriertruhen** 





Alle Bedien- und Kontrollfunktionen sind übersichtlich und praktisch im ergonomisch geformten

**Truhengriff** integriert. Die Temperatureinstellung erfolgt über den einfach zu bedienenden Drehregler. Mit der SuperFrost-Automatik werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik auf Normalbetrieb zurück.



Das innovative StopFrost bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraums und des Ge-

frierguts wird wesentlich reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Ausserdem entsteht nach dem Öffnen und Schliessen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.



Der Verflüssiger für die Kälteerzeugung ist ringsum in die Aussenhaut glatt eingeschäumt. Dadurch

arbeitet das Gerät vibrationsarm und leise. Am Gehäuse bildet sich kein Schwitzwasser, und die glatte Aussenhaut lässt sich leicht reinigen.







252/237
<b>A</b> ** 190/0,518 kWh
SN-T
91,7/86,9/75,8
1
2
5
7





145/137
(A** 149/0,408 kWh
SN-T
91,7/56,5/75,8
1
1
3
4
weiss















Verkaufsbezeichnung	GTP 4656	GTP 3656	GTP 2756	GT 3032	GT 2632	GT 1432
3	Premium	Premium 🛕	Premium A	Comfort	Comfort	Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung 1	09	09	09	09	09	09
Energieeffizienzklasse	(A***)	(A***)	(A***)	(A**)	(A**)	(A**)
Energieverbrauch Jahr/24 h <sup>2</sup>	175/0,478 kWh	152/0,414 kWh	127/0,347 kWh	209/0,570 kWh	190/0,518 kWh	149/0,408 kWh
Nutzinhalt gesamt	419	331 I	240	284	237	137
Sternekennzeichnung <sup>3</sup>	****	****	****	****	***	****
Lagerzeit bei Störung	90 h	77 h	124 h	65 h	60 h	45 h
Gefriervermögen in 24 h	38 kg	35 kg	25 kg	27 kg	24 kg	13 kg
Klimaklasse <sup>4</sup>	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	0.8 A	0.8 A	0.5 A	0.5 A	0.5 A	0.5 A
Brutto-/Nettogewicht	99/85 kg	78/67 kg	67/57 kg	59/50 kg	50/42 kg	36/33 kg
Gefrierteil						
StopFrost-System	•	•	•	•	•	•
Abtauverfahren	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
SuperFrost-Funktion	•	•	•	•	•	•
Beleuchtung	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	
Einhängekörbe serienmässig	6	5	3	2	2	1
weitere nachträglich lieferbar	10	8	7	5	5	3
maximale Körbeanzahl	16	13	10	7	7	4
Kälte-Akkus	1	1				
Tauwasserablauf	•	•	•	•	•	
Trennwand aus einem Gefriertablett	•	•	•	•	•	
Abmessung						
Höhe/Breite/Tiefe in cm	91,7/164,4/80,7	91,7/136,9/80,7	91,7/128,5/75,8	91,7/99,5/75,8	91,7/86,9/75,8	91,7/56,5/75,8
Ausstattungsvorteile		•				
SoftSystem-Schliessdämpfung Schloss vorhanden/nachrüstbar	•	•/-	•	-/•	1-	1-
	• / –	• / -	• / –	-/• •	-/• •	-/• •
Truhengriff Design	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	HardLine
Design	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwiligDesign	SwingDesign	narucine
Sonderzubehör (siehe Seite 88-91)	05, 06, 07	05, 06, 07	06, 07	05, 06, 07, 08	05, 06, 07, 08	05, 06, 07
Condition (Siene Cont. Co. 31)	55, 56, 67	55, 56, 67	50, 01	50, 50, 61, 60	50, 50, 61, 60	00, 00, 01

<sup>1</sup> Gerätetyp-Klassifizierung 09: Gefriertruhe

Die FEA Warendeklarationen sind in einem Separatdruck diesem Prospekt beigelegt oder können bei FORS angefordert werden. Die aktuellste Version finden Sie jeweils im Internet unter www.fors.ch

<sup>2</sup> Werte gemäss Energieverordnung EnV Schweiz

<sup>3 \*\*\*\*</sup> Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

**<sup>4</sup>** Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C ST von +16 °C bis +38 °C N von +16 °C bis +32 °C T von +16 °C bis +43 °C




# Weinklimaschränke GrandCru

Weinklimaschränke der GrandCru-Reihe sind besonders hochwertig ausgestattet und in verschiedenen Grössen erhältlich. Sie bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen grösseren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten.









Die **LED-Beleuchtung** ist flächenbündig integriert und bei den Glastürgeräten dauerhaft zuschaltbar. Durch die sehr geringe Wärmentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



WKt 4552

Liebherr-Weinschränke unter wein.liebherr.com.

Die handgefertigten, stabilen Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen auf den höhenverstellbaren Holzborden gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich.



Das als Zubehör erhältliche **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung oder dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren **FreshAir-Aktivkohle-filter,** der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.





# Vinothek .

# Weinklimaschränke Vinothek

Weinklimaschränke der Vinothek-Reihe sind in komfortabler Ausstattung und verschiedenen Grössen erhältlich. Sie bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen grösseren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten.





Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmässigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.




Die Glastürgeräte verfügen über eine flächenbündig in die Decke integrierte Innenbeleuchtung. Diese ist separat zuschaltbar und macht die Präsentation der Weine besonders attraktiv

# Weintemperierschränke Vinothek

Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe eignen sich besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine in der jeweils idealen Genusstemperatur. Durch den Einsatz spezieller Komponenten wird eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Im oberen Bereich können beispielsweise bei +18 °C Rotweine temperiert werden. Mit einer Temperatur von +5 °C eignet sich der untere Bereich speziell für die Temperierung von Sekt oder Champagner. Der Bereich dazwischen ist ideal für Weissweine, die in Trinktemperatur gelagert werden sollen.









Die Luftfeuchtigkeit kann durch den Einsatz von **Lavagestein** (im Lieferumfang enthalten) nach Bedarf erhöht werden.

























Verkaufsbezeichnung	WK+ 6451 GrandCru ▲	WK+ 5552 GrandCru ▲	WK+ 5551 GrandCru ▲	WKes 4552 GrandCru ▲	WKt 4552 GrandCru ▲	WKt 4551 GrandCru ▲	WKes 653 GrandCru ▲	WKb 4212 Vinothek	WKr 4211 Vinothek	WKb 3212 Vinothek	WKr 3211 Vinothek	WKb 1812 Vinothek	<b>WTb 4212</b> Vinothek	WTes 1672 Vinidor ▲
Auch mit Volltür in bordeauxrot												WKr 1811 (A	WTr 4211 (A	
Gerätetyp-Klassifizierung <sup>1</sup>	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>2</sup>	312	253	253	201	201	201	12	200	200	164	164	66	200	34
Brutto-/Nutzinhalt Gesamt	666/6251	573/5251	547/4991	478/435	478/435	456/413	56/381	427/3951	409/3771	336/3091	322/295	151/134	427/395 I	123/95
Energieeffizienzklasse	( <u>A</u> **)	(A)	( <u>A</u> **)	(A)	(A)	<u>A</u> **	(A*)	A	(A <sup>*</sup> )	A	(A*)	A	A	A
Energieverbrauch Jahr/24 h <sup>3</sup>	118/0,323 kWh	179/0,490 kWh	111/0,302 kWh	171/0,468 kWh	171/0,468 kWh	106/0,288 kWh	103/0,280 kWh	168/0,458 kWh	132/0,360 kWh	161/0,441 kWh	126/0,343 kWh	146/0,400 kWh	168/0,460 kWh	137/0,375 kWh
Geräusch-Schallleistung	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	41 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	38 dB(A)	40 dB(A)	38 dB(A)
Klimaklasse <sup>4</sup>	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.5 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.5 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.8 A
Weinteil	4 / 5001 : 0000	4 / 5001: 0000	1/ 5001: 0000	4 / 5001 2000	4 / 50011 0000	4 / 50011 0000	4 / 50011 0000	4 / 50011 0000	4 / 5001 : 0000	4 / 5001: 0000	4 / 50011 0000	4 / 5001: 0000	0/ 5001: 4000	0/ 50011 0000
Temperaturzonen/-bereich	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	6/+5°C bis +18°C	2/+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Art der Steuerung	MagicEye	MagicEye	MagicEye	MagicEye	MagicEye	MagicEye	LC-Display	MagicEye	MagicEye	MagicEye	MagicEye	MagicEye	MagicEye	LC-Display
Temperaturanzeige	aussen digital	innen digital	innen digital	innen digital	innen digital	innen digital	innen digital	aussen digital	aussen digital	aussen digital	aussen digital	aussen digital	aussen digital	innen digital
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltb. Ventilation	zuschaltb. Ventilation	zuschaltb. Ventilation	zuschaltb. Ventilation	zuschaltb. Ventilation	zuschaltb. Ventilation	zuschaltb. Ventilation	zuschaltb. Ventilation	zuschaltb. Ventilation	zuschaltb. Ventilation	zuschaltb. Ventilation	zuschaltb. Ventilation	Lavagestein	zuschaltb. Ventilation
Ventilator/Abtauverfahren	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	<ul> <li>/ automatisch</li> </ul>	<ul> <li>/ automatisch</li> </ul>	<ul><li>/ automatisch</li></ul>	<ul> <li>/ automatisch</li> </ul>	<ul><li>/ automatisch</li></ul>	<ul><li>– / automatisch</li></ul>	• / automatisch
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	•	,	•	,	•	•	LED
dauerhaft zuschaltbar/dimmbar	-/-	• / –	-/-	• / –	• / –	-/-	• / •	-/-	-/-	• / –	-/-	• / -	• / –	• / •
Material Borde	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Roste verzinkt	Holz	Holz
Ablageflächen gesamt	7	1	7	6	6	6	3	6	6	4	4	3	6	5
Höhenverstellbare Borde	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
Abmessung														
Aussenmasse in cm (H/B/T) <sup>5</sup>	193/74,7/75,9	192/70/74,2	192/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	61,2/42,5/47,8	165/60/73,9	165/60/73,9	135/60/73,9	135/60/73,9	89/60/61,3	165/60/73,9	82,2/60/57,5
Augetettungeverteile														
Ausstattungsvorteile Schnittstelle	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready		HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready		HomeDialog-ready	
SmartSteel	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	•	HomeDialog-ready	Tiomedialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready		HomeDialog-ready	
Design	SwingLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Stangengriff	Aluminium massiv	Aluminium massiv	Aluminium massiv	Aluminium massiv	Aluminium massiv	Aluminium massiv	Harutine	Stangengriff schwarz			Stangengriff schwarz		Stangengriff schwarz	Edelstahlstange
mit integrierter Öffnungsmechanik	• Aluminium massiv	Aluminium massiv	•	•	•	• Aluminium massiv		Stangengriii Scriwarz	Stangengiii Schwarz	Stangengilli schwarz	Stangengilli Schwarz	Stangengilli Schwarz	Stangengilli Schwarz	Lucistanistange
Tür	Volltür, terra	Isolierglastür,	Volltür, terra	Isolierglastür mit	Isolierglastür,	Volltür, terra	Isolierglastür mit	Isolierglastür,	Volltür, bordeauxrot	Isolierglastür,	Volltür, bordeauxrot	Isolierglastür,	Isolierglastür,	Isolierglastür mit
Tui	vontur, torru	Rahmen terra	vontur, torru	Edelstahlrahmen	Rahmen terra	vontui, torra	Edelstahlrahmen	Rahmen schwarz	volital, bolacadxiot	Rahmen schwarz	volitar, boracaaxiot	Rahmen schwarz	Rahmen schwarz	Edelstahlrahmen
Seitenwände	terra	terra	terra	Edelstahl	terra	terra	Edelstahl	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	Edelstahl
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselhar	rechts wechselhar	rechts wechselhar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts fest	rechts wechselhar	rechts wechselhar	rechts wechselhar	rechts wechselhar	rechts wechselhar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Schloss	•	•	•	•	•	•	•	Tooms Wooncolba	Toolito Woolloolbal	Toolito Woonloolbal	Tootto Woorlooma	Toomio Woonlooda	Toolito Woolloolbal	•
FreshAir-Aktivkohlefilter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Utensilienschublade							1							
Stationioridaddo							•							
Sonderzubehör (siehe Seite 88-91)	09, 11, 12, 13, 19	09, 11, 12, 13, 19	09, 11, 12, 13, 19	09,11,12,13,16,17,19	09, 11, 12, 13, 19	09, 11, 12, 13, 19	09, 13, 15	08, 09, 12, 13, 19	08, 09, 12, 13, 19	08, 09, 12, 13, 19	08, 09, 12, 13, 19	08, 09, 13, 14	08, 09, 10, 12, 13, 19	09, 13, 16, 17

<sup>1</sup> Gerätetyp-Klassifizierung 02: Weingeräte

<sup>2</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75l) lt. Norm NF H 35–124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm)

<sup>3</sup> Bei +25 °C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12 °C Innentemperatur. Werte gemäss Energieverordnung EnV Schweiz

<sup>4</sup> Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C ST von +16 °C bis +38 °C **N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

<sup>5</sup> inkl. Wandabstand

Die FEA Warendeklarationen sind in einem Separatdruck diesem Prospekt beigelegt oder können bei FORS angefordert werden. Die aktuellste Version finden Sie jeweils im Internet unter www.fors.ch

02

03

05

### 01 **Flaschenbord**

Für die Lagerung von Getränken bietet das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung.

60 cm breit: CNP(esf); CP(esf) 40; CP(esf) 35; CTP(esf) 33, CTP(esf) 30	7112 446
55 cm breit: CTP 29, CTP 25, CTP 21; K 28	7112 822
55 cm breit: CU 23, CU(ef) 28; CU(ef) 33	7112 822
60 cm breit: CTN(esf)	7112 828
60 cm breit: <b>CP(esf) 38, 34</b>	7112 442

60 cm breit: CBNP 39; KP 42, KP 36;	
SBS(bs/es) 7353, 7253, 7263, 7252, 7232	7112 448
60 cm breit: <b>KP 31, KP 26</b>	7112 826
60 cm breit: CBNP(es) 37; CBN(es) 37; CBP(esf) 40	7112 444
60 cm breit: <b>KB(P) 38; KB(es) 42, 36</b>	7112 448
75 cm breit: CBNesf 5133	7112 325



Wasserfilter

Ersatz für integrierten Wasserfilter. Sorgt jeder Zeit für perfekte Wassergualität bei Geräten mit IceMaker und IceCenter. Die elektronische Steuerung zeigt an, wann der Wasserfilter ersetzt werden muss.



**CBNes 6256** 7440 002

3 m-Schlauch für IceMaker/IceCenter

3 Meter Panzerflexschlauch für Geräte mit Festwasseranschluss 3/4".



SBSes 7353, SBSbs 7263; CBNPes 5167, CBNes 6256 6030 785


04 **Vario-Energiesparplatte** 

Wenn für die Vorratshaltung einmal nicht der gesamte Innenraum benötigt wird, können mit der Vario-Energiesparplatte ungenutzte Schubfächer bei NoFrost-Gefrierschränken und dem Vollraum-BioFresh-Kühlschrank abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50 % reduziert werden.


60 cm breit: SBS 7263, 7253, 7252, 7232 60 cm breit: B 2756; GNP 19 - GNP 30

70 cm breit: GNP 26 - GNP 41 9988 921-00\*





Mit dem Kälteakku kann bei einem eventuellen Stromausfall in Gefriergeräten und im Gefrierteil bei Kombinationen und Automaten die Kältequalität erhalten werden. Somit stellt der Kälteakku eine zusätzliche Kältereserve dar und sichert das eingelagerte Gefriergut.







Auf dem praktischen Gefriertablett lassen sich Früchte, Beeren und Kräuter einzeln einfrieren. Das verhindert das Zusammenfrieren, erhält die Form und erleichtert das spätere luftdichte Verpacken und Portionieren. Zudem lässt sich darin bei Premium-Modellen der Kälteakku aufbewahren. Bei den Gefriertruhen lässt sich das Gefriertablett beim Abtauen als Wasserauffangschale verwenden. Wird es dafür nicht benötigt, lässt es sich platzsparend als Trennwand verwenden.

60 cm breit: CBNP 39; CBN(P) 37; CNP(esf); GNP	7426 080
60 cm breit: <b>GP 27, 24, 20</b>	7426 356
60 cm breit: CP(esf) 35; CP(esf) 34	7426 356
60 cm breit: CP(esf) 40; CP(esf) 38	7426 356

GTP 4656, 3656	7431 391
GTP 2756	7431 419
GT 3032, 2632, 1432	7431 389



07 Zusatzkorb für Truhen

Die flexible Ergänzung durch Zusatzkörbe erleichtert die Sortierung bei kleinteiligem Gefriergut und ermöglicht den schnelleren Zugriff auf das Gefriergut.



GTP 2756	7112 251
GTP 4656. 3656	7113 627

GT 3032, 2632, 1432 7112 725



80 Schloss

Verhindert unerwünschten Zugriff. Bei Gefriertruhen und Weinschränken Vinothek einfache Montage am Gehäuse. Werden zwei Weinschränke Side-by-Side aufgestellt, ist die Bedienung des seitlichen Schlosses eingeschränkt. In diesem Fall kann ein zusätzliches Schloss unten montiert werden.



GT 3032, GT 2632 9590 835 9086 415

09 FreshAir-Aktivkohlefilter

Gerüche der Umgebung können Weine und Zigarren bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen. Bei den Weinschränken und dem Humidor von Liebherr gewährleistet die Frischluftzufuhr über den leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter eine optimale Luftqualität. Es wird ein jährliches Austauschen empfohlen.



WTes 1672 7434 557 WKes 653 7440 699

10 Lavagestein

Bei den Weintemperierschränken Vinothek kann nach Bedarf die Luftfeuchtigkeit durch den Einsatz von Lavagestein erhöht werden.



15

### Abdeckung Unterboden für Wandmontage

Deckt den Unterboden ab und ermöglicht so eine attraktive Wandmontage ohne Einblick auf die Unterseite bei Kompaktgeräten.

9590 519



WTb 4212; WTr 4211

11

9590 785

**Präsentationsbord** 

Zur Präsentation von erlesenen Weinen und zur Lagerung bereits geöffneter Flaschen.



16

WKes 653

### **Edelstahl-Reiniger**

Der Edelstahlreiniger entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken von Edelstahloberflächen. Reinigt schnell und streifenfrei. Zusätzlich verhindert er hartnäckige Wiederanschmutzungen.

(Nicht für SmartSteel-Fronten zu verwenden)

250 ml es-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel) 8409 022



GrandCru (ausser WKes 653)

7113 619

12 Holzbord

Das handgefertigte Bord aus naturbelassenem Holz ist optimal auf die sichere Lagerung von Bordeaux-Flaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander platziert, lässt sich das Fassungsvermögen voll ausschöpfen.



17

### **Edelstahl-Pflegemittel**

Zur Pflege von Edelstahl-Oberflächen nach erfolgter Reinigung. (Nicht für SmartSteel-Fronten zu verwenden)



GrandCru (ausser WKt 6451, WKes 653)

Vinothek (ausser WKb 1812, WKr 1811)

50 ml es-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel) 8409 028

250 ml es-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel) 8409 030



13

14

### Clipbeschriftung

Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Mit wiederbeschriftbaren Kärtchen zum leichten Austausch.

Clipbeschriftung für Holzborde (Inhalt 5 Stück) 9086 709 Clipbeschriftung für Roste WKb/r 18 (Inhalt 2 Stück) 9086 723



### **HomeDialog Master-Modul**

Mit HomeDialog können bis zu sechs Geräte über das Display einer PremiumPlus-Kombination angezeigt, gesteuert und kontrolliert werden. Zur Kommunikation mit dem zu vernetzenden Gerät benötigt das Mastergerät ein HomeDialog Master-Modul.



CBNPes 5167

18

9988 178



### **Rost verzinkt**

Rost für den zusätzlichen Bedarf.



19

### **HomeDialog Slave-Modul**

Zu allen Geräten Nachrüstsatz zusätzlich

Mit HomeDialog können bis zu sechs Geräte über das Display einer PremiumPlus-Kombination angezeigt, gesteuert und kontrolliert werden. Zur Kommunikation mit dem Mastergerät benötigt das zu verbindende Gerät ein HomeDialog Slave-Modul.

KB(P) Premium; GNP 1956-3056, 2666-4166;

CBNP Premium: B 2756: CBNes 6256: SBS Premium 9988 176 alle Weingeräte (ausser WKes 653 und WTes 1672) 9988 074

erforderlich

9590 585



WKb 1812; WKr 1811 7112 035

# Änderungen vorbehalten. Printed in Germany vv Rechtle 7943154-12/25/12 2014 – PB0S-150

# Die Kühl-, Gefrier- und Weingeräte von Liebherr finden Sie überall, wo Service und Beratung grossgeschrieben werden: im Fachgeschäft!



Kochen / Backen / Spülen / Lüften / Kühlen / Gefrieren. In SMS 55 cm oder Euro 60 cm Norm. FORS Einbaugeräte: Mehr Freude am Kochen

Was in bester Frische aus dem Kühlschrank kommt, will auch entsprechend zubereitet werden. Mit einem FORS Kochgerät können Sie Ihre Kochkünste spielend anwenden. Dies dank einfacher Bedienung und innovativer Technologie. Im heissen Design in Chromstahl oder aus Spiegelglas – ideal passend zu den Liebherr Kühl- und Gefriergeräten.



LIEBHERR Wein Special Weinklimaschränke, Weintemperierschränke

Ganz gleich, ob es um Weinproduktion, Weinlagerung oder Verkostung geht, die richtige Temperatur steht immer im Mittelpunkt. Denn sie ist nicht nur enorm wichtig für das Wachstum der Trauben, für die Herstellung, den Reifeprozess und die Lagerung eines Weines. Die Temperatur, mit der ein Wein serviert wird, entscheidet über das Genusserlebnis.



LIEBHERR Kühl- und Gefriergeräte zum Einbauen und Integrieren in SMS 55 cm oder Euro 60 cm Norm.

Spitzenqualität für die unterschiedlichsten Anforderungen.

### **Interessante Apps**

Nützliche und unterhaltsame Apps, die von der Geräteauswahl bis zur Weinempfehlung keine Wünsche offen lassen. Jetzt im App-Store (Suchbegriff: Liebherr).



Crusher



WineGuide



BioFresh



Kitchen Photo Designer



Der Liebherr-Hausgeräte YouTube-Kanal hält hilfreiche und interessante Filme zu den Funktionen der Liebherr Kühl- und Gefriergeräte bereit.

Sie erhalten gerne auch Informationen über das breite Programm der FORS Haushaltsgeräte. Über alle weiteren Vorteile des Liebherr-Programms informiert Sie Ihr bevorzugter Fachhändler:



