
La fraîcheur sans compromis

Découvrez nos appareils zéro tracas
qui établissent de nouvelles normes en
matière de technologies de fraîcheur,
d'efficacité et de design.

LIEBHERR



Réfrigération et congélation





Du froid. Des économies. Du plaisir.

Les réfrigérateurs et les congélateurs fonctionnent tous les jours sans interruption. C'est pourquoi nous travaillons depuis toujours sur la consommation et la minimisation du bruit. Et cela a porté ses fruits, puisque nous avons désormais l'un des appareils les plus efficaces sur le plan énergétique et les plus silencieux du marché.

De plus, pour tous les besoins en matière de conservation, nous proposons de nombreuses technologies de fraîcheur bien pensées qui vous aident à garder les aliments frais longtemps et à éviter de les jeter prématurément. Il y a également du nouveau en matière de design. Désormais, de nombreux modèles se distinguent également par leur intérieur en acier inoxydable noir. Ainsi, l'élégant intérieur BlackSteel met vos courses particulièrement en valeur.

Ce ne sont que quelques-uns des points forts de cette présentation, qui montrent déjà une chose : Avec un appareil Liebherr, vous êtes toujours à la pointe de la technologie, que ce soit en matière de fraîcheur, d'efficacité ou de design. Vous pouvez donc vous concentrer pleinement sur le plaisir. Mais pour l'instant, passez un bon moment avec cette brochure et découvrez d'autres innovations.

Sommaire

- 6 Histoire
- 8 Durabilité
- 10 Phase d'utilisation
- 12 Technologies de fraîcheur
- 16 Efficacité énergétique
- 18 10 ans de garantie fabricant
- 20 Design
- 22 SmartDevice
- 23 AutoDoor
- 24 OpenStage
- 25 Confort et ergonomie pour la réfrigération
- 26 Eau et glace
- 28 VarioTemp
- 29 Confort et flexibilité pour la congélation
- 30 La fraîcheur en format XXL
- 31 Distinctions
- 32 Caves à vin
- 39 Vue d'ensemble :
 - Appareils encastrables
 - Appareils pose libre
 - Appareils pour le vin
- 60 Accessoires
- 61 Explications sur les séries
- 62 Explications sur l'équipement



Vous trouverez l'ensemble de la gamme Liebherr d'appareils pose libre et encastrables dans l'aperçu à partir de la page 39 ou sur notre site Internet, y compris les partenaires commerciaux spécialisés de Liebherr, sur home.liebherr.com

L'innovation peut prendre diverses formes.

Quelle que soit la place dont vous disposez et quels que soient vos besoins, Liebherr est toujours le bon choix. Que ce soit pour un congélateur ou un réfrigérateur. Pour une combinaison Side-by-Side XXL, un appareil pose libre ou encastrable ou un petit appareil sous plan. Vous bénéficiez toujours de notre sens de l'innovation et de notre amour du moindre détail. Nous faisons tout pour atteindre notre objectif : la fraîcheur durable de vos aliments.



Réfrigérateurs



Combiné réfrigérateur-congélateur



Combinés Side-by-Side



Congélateurs



Congélateurs coffres




Appareils sous-plan et à poser sur une table



Appareils pour le vin

L'ingénierie allemande, une tradition toujours d'actualité

Depuis 1954, nous fabriquons des réfrigérateurs ainsi que des congélateurs de la plus haute qualité et nous les commercialisons dans le monde entier. Nous sommes restés dans le fond une entreprise familiale ancrée en Allemagne. C'est là que nous continuons à développer tous nos produits durables. Nous concevons nos produits en Allemagne par attachement à nos fondateurs et pour bénéficier des connaissances et du savoir-faire accumulés par des générations d'ingénieurs.



« Ma vie m'a conforté dans l'idée qu'avec la ferme volonté de faire du bon travail et de répondre de mon mieux aux différents souhaits des clients, il est possible d'atteindre des objectifs qui semblent presque inaccessibles au départ. Il ne faut pas se laisser décourager tout de suite par les échecs, et le fait de croire en soi peut déplacer des montagnes. »

Hans Liebherr (1915-1993)




Dans les années 1960, le L 319 était la « vitrine mobile » des appareils électroménagers Liebherr. Jusqu'en 1968, ce véhicule spécialement aménagé a sillonné la République fédérale d'Allemagne pour promouvoir les réfrigérateurs et congélateurs modernes fabriqués en Haute-Souabe.



IXRFbs 5176 Δ Peak-Serie



Nos premiers appareils sont sortis des chaînes de production d'Ochsenhausen en 1954. Et c'est encore là que se trouve aujourd'hui notre usine principale.



Une qualité qui sera encore de la qualité dans 15 ans.

Nos exigences de qualité s'expriment jusque dans les moindres détails. Avant d'être autorisée à la vente, une charnière de porte doit par exemple résister à un minimum de 100 000 cycles d'ouverture. Et comme pour la charnière, nous testons chaque pièce fonctionnelle de manière approfondie et intensive. Tout cela dans un seul but : que nos appareils aient une durée de vie d'au moins 15 ans.



Notre chemin vers l'avenir

Nos innovations produits ont un point en commun : Elles décrivent le chemin à suivre pour plus de durabilité. Assumer des responsabilités fait déjà partie de nos valeurs fondamentales. Ainsi, la recherche et le développement de solutions écologiques sont une tradition chez nous depuis des décennies. Et pour ce faire, nous gardons toujours à l'esprit l'intégralité du cycle de vie d'un produit.



*EcoVadis Gold

Notre implication a été récompensée en 2023 par EcoVadis, agence leader mondial en matière de notation RSE, qui nous a décerné la médaille d'or. Nous sommes fiers de faire partie des meilleurs 3% d'entreprises évaluées par EcoVadis.

Recyclage/mise au rebut

Nous aspirons sur le long terme à créer une économie circulaire et concevons activement nos produits dans l'objectif d'un éventuel réemploi des matériaux que nous consommons en augmentant leur aptitude à la séparabilité.

Matériaux

Nous souhaitons réduire les impacts écologiques de nos activités et préparons la voie à des produits recyclables en intégrant de plus en plus des matières renouvelables et des produits recyclés dans nos appareils et en réduisant la diversité de nos matériaux. Dans cet objectif, nous considérons le produit dans sa totalité.



Phase d'utilisation

Nous réduisons notre impact sur l'environnement en proposant également des produits de qualité, efficaces en énergie, qui durent longtemps et se réparent facilement, grâce à la contribution d'un service clientèle proactif. Nous vous proposons par ailleurs des produits et solutions qui vous aident à réduire le gaspillage alimentaire. Plus d'infos sur les pages suivantes.

Production

Nous souhaitons produire de manière écologique en réduisant la consommation énergétique de nos usines, et en recourant de plus en plus à des sources énergétiques renouvelables. Grâce à une gestion responsable de l'eau, à la réduction des déchets et à la prévention des pollutions, nous réduisons notre impact environnemental au-delà des limites d'émissions de CO₂.*



Sauver des aliments avec Liebherr.

Près de 931 millions de tonnes d'aliments sont jetés à l'échelle mondiale chaque année.¹ Ramené à un ménage moyen, cela correspond à environ 113 kg par an.²



113 Kilogrammes²

La quantité de déchets alimentaires se répartit approximativement de la manière suivante² :



50%
Fruits et légumes frais



4%
Produits laitiers



5%
Viande et poisson



7%
Aliments cuits et préparés

Les aliments ont une valeur émotionnelle et monétaire, mais aussi une valeur écologique.

La production de denrées alimentaires représente³

25%

des émiss. mondiales de gaz à effet de serre et

70%

de la consommation d'eau douce.

¹ UNEP Food Waste Index Report (2021)

² GfK (2021). Ramené à un ménage de deux personnes en Allemagne

³ Our World in Data (2022)



Avec nos technologies fraîcheur élaborées et nos solutions numériques, nous vous aidons à réduire très simplement vos déchets alimentaires.

Pour une conservation parfaite des aliments, la température idéale, mais aussi l'humidité optimale de l'air sont des facteurs décisifs. C'est pour cela que nous avons élaboré chez Liebherr des technologies fraîcheur innovantes et que nous les avons perfectionnées d'année en année. Pour que, même après plusieurs jours de stockage, les aliments frais gardent leur fraîcheur sans les dénaturer et que les vitamines et nutriments restent entièrement préservés. Il existe une technologie fraîcheur adaptée à chaque type d'aliments frais :



DuoCooling



Notre application SmartDevice permet de contrôler facilement l'appareil à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Par exemple, les paramètres peuvent être modifiés de n'importe où, sans avoir à ouvrir l'appareil. Ainsi, il n'y a pas de déperdition d'air froid, ce qui permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi d'éviter le gaspillage alimentaire.

Easy
Fresh

+10 Jours

+8 jours

+3 jours

+10 Jours

Le nombre de jours indiqué se compare à celui de la partie réfrigération normale.

Bio
Fresh

+11 Jours

+12 Jours

+40 Jours

+48 Jours

+40 Jours

Fruit & Vegetable-Safe

**EasyFresh – Idéal pour les fruits et légumes**

Ici, les fruits et légumes non emballés bénéficient des conditions idéales. Une salade, par exemple, garde toute sa fraîcheur pendant 7 jours à même température que dans la partie réfrigérateur.

**BioFresh – Notre multitalent**

Grâce à la technologie BioFresh bien reconnue, les aliments sont conservés à une température légèrement supérieure à 0°C, bien plus froide que dans le reste de l'appareil. Avec une hygrométrie parfaite, les fruits et légumes restent frais encore plus longtemps dans le compartiment Fruit & Vegetable hermétique. La viande, le poisson et les produits laitiers se conservent parfaitement dans le compartiment Meat & Dairy.

**BioFresh Professional avec fonction HydroBreeze : une réfrigération digne des professionnels**

Une brume fraîche se répand délicatement sur vos fruits et légumes. Elle assure une fraîcheur croquante et améliore la structure. Effet « wouh » garanti pour les fruits et légumes stockés dans le compartiment BioFresh Professional.

**BioFresh Professional avec compartiment Fish & Seafood : frais comme au marché**

Les aliments particulièrement sensibles tels que le poisson et les fruits de mer doivent être stockés à température très froide et à faible humidité. La température constante de -2°C qui règne dans le compartiment Fish & Seafood est donc idéale pour une conservation longue durée des saveurs.

**DuoCooling – Pas de dessèchement**

Notre technologie de base dans tous les combinés réfrigérateur-congélateur. Grâce à deux circuits de réfrigération totalement séparés, elle garantit l'absence d'échange d'air entre les parties réfrigérateur et congélateur. Les aliments ne se dessèchent pas et les odeurs ne se propagent pas.

**NoFrost – Fini le dégivrage**

La fonction de dégivrage automatique garantit la fraîcheur permanente des produits congelés. Sortir les aliments congelés pendant le dégivrage manuel n'a plus de raison d'être. Leur congélation optimale reste constante sans interruption.




Le nombre de jours indiqué se compare à celui de la partie réfrigération normale.

Meat & Dairy-Safe



Efficacité maximale grâce à Liebherr

La consommation d'énergie pendant la phase d'utilisation est à l'origine des impacts environnementaux les plus importants provoqués par les réfrigérateurs et congélateurs, dans la mesure où ils fonctionnent 24 heures sur 24. Ils représentent en moyenne un cinquième environ de la consommation électrique totale des ménages.¹



Nos réfrigérateurs sont de véritables multit talents : En plus de la faible consommation d'énergie de l'ensemble de notre gamme de produits, ils se distinguent par un faible niveau sonore, un grand espace de stockage pour les aliments et des capteurs intelligents pour une capacité de refroidissement optimale.



Consommation d'énergie

Nos appareils occupent les premières places des classements d'efficacité ou affichent même des résultats inférieurs à la classe énergétique maximale. Cela permet de ménager les précieuses ressources de votre environnement ainsi que votre porte-monnaie.



Volume de refroidissement

Des tiroirs extra-larges jusqu'aux moindres détails, nous veillons à ne jamais gaspiller de volume de réfrigération, tout en préservant l'efficacité énergétique maximale.



Puissance de refroidissement

Les capteurs intelligents adaptent en permanence la capacité de refroidissement à l'utilisation réelle. Les appareils sont efficaces en énergie et économiques au quotidien, mais répondent présents dès qu'il s'agit de refroidir les achats du week-end.



Niveau sonore

La cuisine et le séjour fusionnent de plus en plus. C'est pourquoi nous misons sur des appareils « perceptiblement » plus silencieux, en plus d'une efficacité énergétique maximale.

¹ Umweltbundesamt (2021). Ramené à un ménage moyen vivant en Allemagne.

Encore 10 % plus économiques* que les appareils de la classe d'efficacité énergétique maximale A : Notre combinaison en pose libre définit de nouvelles références, même pour nous.

Le réfrigérateur-congélateur ultra-efficace dans un BlackSteel élégant est ultra économe en énergie. Sans négliger l'équipement : Les compartiments BioFresh préservent la fraîcheur des aliments et garantissent des boissons fraîches, grâce à l'EasyTwist-Ice. Sans oublier que l'appareil, avec seulement 29 dB(A), est très silencieux.

← 60 →



Ultra Efficient A -10%*

Ultra Silent

29 db(A)

CBNbsa10 575i ◊ Prime-Serie



Plus d'informations sur home.liebherr.com/weiterdenken

* Comparé à la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique maximale A selon l'ordonnance (UE) 2019/2016 (version juillet 2023).



La fraîcheur sans compromis

Pour nous, la fiabilité et la longévité ne sont pas que des slogans. Pourquoi ? Parce que chez Liebherr, le moindre détail doit satisfaire nos exigences élevées. Toutes les pièces fonctionnelles sont soumises à des tests complets et intensifs. Jusqu'à ce que nous soyons convaincus de la qualité maximale de nos réfrigérateurs et congélateurs.



* Nous vous offrons cette garantie gratuitement sur une sélection de réfrigérateurs-congélateurs de classe énergétique A, B et C. Grâce à notre garantie fabricant, vous n'aurez pas à payer de frais de réparation et d'entretien pendant 10 ans.



Nous offrons une garantie fabricant de 5 ans sur tous les autres appareils de notre gamme. Plus d'informations, enregistrement et conditions de garantie sur home.liebherr.com/guarantee5

Obtenir 10 ans de garantie du fabricant* :



Achat

Achetez votre nouvel appareil Liebherr* jusqu'au 31.12.2024 chez un revendeur spécialisé Liebherr.



Enregistrer

Enregistrez votre appareil dans un délai de 12 mois à l'aide de notre formulaire Web ou de notre application SmartDevice.



Bonheur

Profitez de 10 ans de garantie fabricant Liebherr et d'une fraîcheur durable.



Enregistrement et conditions de garantie sur home.liebherr.com/guarantee

Ajoutez une touche spéciale

Aussi élégant à l'intérieur qu'à l'extérieur : Nos appareils dotés d'un intérieur BlackSteel s'adaptent tout en se démarquant. L'acier inoxydable noir de haute qualité, à l'intérieur comme à l'extérieur, fait de tous les appareils pose libre BlackSteel des séries Peak et Prime ainsi que de certains appareils encastrables Peak une plus-value esthétique unique. Chaque ouverture sera un plaisir à l'état pur.

CBNbsd 578i Δ Peak-Serie



Poignée encastrée

Ainsi, plus aucune poignée ne dépasse. L'élégant renforcement s'harmonise avec le design sobre et sans poignée de votre cuisine.



Poignée avec mécanique d'ouverture

La poignée de la porte s'adapte en douceur au mouvement de votre main et rend ainsi l'ouverture encore plus facile.



Parfaitement intégré

Avec InteriorFit, nos appareils en pose libre s'intègrent dans la cuisine en occupant un minimum de place – ils ne nécessitent pas d'espace d'aération latéral avec les murs ou les meubles adjacents. Seule la porte du réfrigérateur est perceptible dans votre cuisine. Tout le reste est invisible.

Black
Steel
Interior

IRBbsci 5170 Δ Peak-Serie



Toujours parfaitement connectés


Tous nos appareils sont soit déjà connectables en usine, soit peuvent être mis en réseau ultérieurement avec la SmartDeviceBox.

Vous profitez ainsi des nombreuses possibilités de notre application SmartDevice et de l'intégration de tous les réfrigérateurs et congélateurs à votre domotique existante. Les messages d'état ou d'alarme importants sont envoyés directement au téléphone portable, p. ex. une alarme de porte si la porte du réfrigérateur est restée ouverte. SmartDevice a encore bien plus à offrir : Outre la gestion simple de vos appareils et leur commande à distance, l'appli vous accompagne aussi en vous fournissant des astuces concernant votre Liebherr. Elle propose également des accessoires adaptés à tous les réfrigérateurs, un accès à des modes d'emploi etc.



home.liebherr.com/getsmart

Vous pouvez télécharger l'application SmartDevice ici :



Encore un geste de moins.

AutoDoor est idéal pour les cuisines sans poignées : grâce à cette fonctionnalité, les appareils intégrables Liebherr s'ouvrent automatiquement – par un signal de frappe, via SmartDevice ou par commande vocale.

Non seulement votre porte s'ouvre automatiquement, mais elle vous facilite la vie à tous les niveaux. En effet, elle s'adapte à vos habitudes. Vous pouvez ainsi choisir l'angle d'ouverture souhaité et la durée avant la fermeture automatique en fonction de vos besoins. Si vous préférez malgré tout ouvrir et fermer votre appareil intégré manuellement, vous pouvez bien sûr continuer à le faire.



En savoir plus sur notre porte automatique sur certains modèles : home.liebherr.com/autodoor



Fraîcheur et visibilité

Nos tiroirs ergonomiques vous facilitent la vie. Leur accès est tellement facile, pour une visibilité maximale.



Black Steel Interior

Notre réfrigérateur encastrable équipé de tiroirs OpenStage est disponible dans une variante avec BlackSteel-Interior pour encore plus de raffinement et de contraste.

La cuisine se transforme en marché.

Inspirés des vitrines d'épicerie fines raffinées, les tiroirs OpenStage primés mettent vos aliments en scène avec organisation. La totalité du contenu du réfrigérateur est présentée de façon claire et parfaitement accessible sur le plan ergonomique. Nous définissons ainsi de nouvelles normes dans le confort d'utilisation et le design. Trois compartiments BioFresh garantissent en plus le climat parfait dans la partie basse pour stocker les fruits et les légumes ainsi que la viande, le poisson et les produits laitiers.



reddot winner 2021

IRBPdi 5170 Δ Peak-Serie



Un dépôt rempli de boissons. Deux possibilités.

Dans l'IRDe 51, le plateau coulissant pratique composé de rallonges télescopiques est équipé de deux paniers à bouteilles amovibles pour les transporter facilement. Et pour les grandes soifs, il peut aussi contenir une caisse entière de boissons.



Les tiroirs GlassLine de nos modèles sous plan se ferment en douceur grâce à un système de fermeture automatique. Lorsque la LiftUp-Box du bas sort, elle se décale vers le haut pour un retrait facile.



La cave dans la cuisine


Stockez tout simplement des réserves, de pommes de terre ou de boissons par exemple, dans le compartiment cave de votre Liebherr. Il contient un panier amovible, un balconnet de rangement et un tiroir. Le compartiment cave se déplace en douceur sur des rails télescopiques et se referme par retour automatique avec dispositif d'amortissement de fermeture. La température peut être réglée entre +6 °C et +14 °C selon les aliments que vous souhaitez stocker.



IRCBe ◇ Plus-Serie

Spécialisé dans les boissons fraîches

Avec un appareil Liebherr, une chose est sûre : les boissons de vos invités sont toujours parfaitement fraîches. C'est grâce à une source d'eau froide intégrée et à une réserve de glace qui ne s'épuise jamais. C'est parfois si simple de se rafraîchir !



Un stock de glace, même pour de grandes fêtes : l'IceTower.

L'IceTower intégré dans nos congélateurs définit de nouvelles normes. En effet, il réunit deux compartiments de grande taille : l'IceMaker automatique pour 8 kilogrammes maximum de glaçons et un autre compartiment spacieux, assez grand pour ranger par exemple quelques pizzas familiales à la verticale. Et comme nous voulions encore plus de confort, les deux compartiments coulisent sur une tablette dotée de rails télescopiques. Pour que vous n'ayez pas les mains froides, une pelle à glaçons est aussi à votre disposition.



L'IceMaker : des glaçons à profusion.

L'IceMaker produit chaque jour jusqu'à 130 glaçons qui tombent automatiquement dans deux tiroirs. L'activation MaxIce peut accélérer la production de glaçons si le nombre d'invités s'avère plus important que prévu. L'IceMaker est raccordé à la conduite d'eau douce. En l'absence de raccord d'eau, il existe également des modèles munis d'un réservoir d'eau dans la partie réfrigérateur.



De l'eau à la demande.

Avec InfinitySpring, nous vous offrons une source d'eau froide cristalline dans votre cuisine. Car l'eau est essentielle. Fini le transport de caisses lourdes et les bouteilles d'eau en plastique. Ménagez ainsi votre dos et notre environnement. Une solution simple et durable.



Des glaçons en un tour de main : EasyTwist-Ice

Constituez rapidement un stock de glaçons, et ce sans raccord d'eau. Remplissez simplement le réservoir d'eau, laissez geler et récupérez les glaçons d'une simple rotation. L'EasyTwist-Ice est facile à nettoyer et déjà intégré dans la plupart des appareils sur pieds de la gamme Pure. Il peut, sinon, être facilement rajouté comme accessoire.



CBNsda 575i ◊ Prime-Serie



Partie réfrigérateur
(-2°C – +9°C)



Partie cave
(+14°C)



Partie congélateur
(-18°C)

Vario
Temp

Fraîcheur flexible grâce à la partie congélation qui peut aussi réfrigérer.

Avec VarioTemp, la partie congélateur peut également être utilisée en option comme zone de réfrigération supplémentaire ou comme compartiment de conservation avec des températures de cave.

* Comparé à la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique maximale A selon l'ordonnance (UE) 2019/2016 (version juillet 2023).

Plus jamais de dégivrage grâce à NoFrost



La fonction de dégivrage automatique NoFrost garantit la fraîcheur permanente des produits congelés.

Sortir les aliments congelés pendant le dégivrage manuel n'a plus de raison d'être, puisque les aliments sont congelés avec de l'air refroidi circulant dans l'appareil, et l'humidité est évacuée. Le compartiment congélateur reste ainsi toujours exempt de givre et les aliments ne peuvent plus givrer. Leur congélation optimale reste constante sans interruption.

Eau et glace



Easy
Open

Les ouvertures multiples simplifiées : EasyOpen

Le saviez-vous ? Après avoir rangé des courses dans le congélateur, vous vous rendez compte que vous avez oublié un aliment et vous devez tirer fort pour rouvrir la porte. Mais pas avec Liebherr : grâce à EasyOpen, la porte s'ouvre facilement et confortablement, même plusieurs fois de suite.



Le grand point fort en cas de températures négatives

Vous n'avez plus de place pour un congélateur dans votre cuisine ou dans d'autres pièces chauffées de votre appartement ou de votre maison ? Ce n'est pas grave, car tous les composants concernés sont conçus avec FrostProtect pour résister à des températures basses jusqu'à -15°C, selon les aliments que vous stockez. Si la température ambiante descend en dessous de 0°C, nos congélateurs continuent de fonctionner avec la même efficacité énergétique et vos produits congelés restent parfaitement protégés. Ainsi, vous pouvez installer ces appareils dans des pièces non chauffées comme une remise ou un garage et vous avez plus de place pour des choses plus importantes.



Frost
Protect



CBNsfc 57vi ◊ Plus-Serie

La fraîcheur parfaite pour un mode de vie végétarien.

Ce Liebherr à deux compartiments Fruit & Vegetable offre beaucoup de place et des conditions de conservation parfaites pour les délices végétariens. L'astucieux FlexSystem dans chaque tiroir BioFresh permet d'avoir une vue d'ensemble et de bien ranger les aliments.

Un design distingué. Au sens propre du terme.


Nos appareils marquent des points auprès des jurys de design les plus prestigieux et reçoivent des prix reconnus comme le German Design Award, le iF Award ou le Red Dot Award. Le look puriste de Liebherr et les détails efficaces mettent en valeur vos aliments avec style.



CBNsdb 775i ◊ Prime-Serie

La fraîcheur qui voit les choses en grand

Grâce à leur format généreux, ces modèles conviennent parfaitement aux familles nombreuses qui font des achats encore plus importants le week-end. En vedette : Notre coffre-fort BioFresh le plus grand à ce jour dans les combinaisons réfrigérateur-congélateur en pose-libre, avec beaucoup d'espace et des conditions idéales pour le stockage des fruits, des légumes, de la viande, du poisson et des produits laitiers. Et en matière d'efficacité énergétique, il offre, avec la classe B, la combinaison parfaite entre grand volume et faibles coûts énergétiques.



SFNstd 529i | SRBstc 529i ◊ Peak-Serie



Conservez ce qui vous est précieux.

Découvrez nos armoires à vin réfrigérées et apprenez comment non seulement stocker et maintenir votre collection à une température parfaite, mais aussi comment préserver l'authenticité du vin.



Le summum de l'ingénierie pour un plaisir suprême

La bonne conservation du vin dépend de cinq conditions essentielles. Pour les garantir, Liebherr a mis au point des solutions techniques innovantes.

- Des températures constantes préservent le caractère du vin.** ✓

Temp Protect Plus

Les caves à vin Liebherr assurent une double protection de la température grâce à TempProtect Plus.
- Une bonne humidité permet de préserver la souplesse des bouchons et de protéger la conservation du vin.** ✓

Humidity Select

Humidity Control

Avec HumiditySelect ou HumidityControl, l'humidité de l'air des caves à vin Liebherr peut être réglée individuellement.
- La protection contre les UV empêche le vin de mal vieillir.** ✓

UV Protect

UV Protect Plus

Les modèles à portes vitrées Liebherr sont dotés d'un double ou même d'un triple vitrage anti-UV unique.
- La protection contre les odeurs étrangères empêche toute altération indésirable du goût du vin.** ✓

Fresh Air

Le filtre à charbon actif FreshAir des caves à vin Liebherr neutralise les odeurs étrangères.
- La conservation du vin sans vibrations permet une maturation ininterrompue.** ✓

Vibrate Safe

Les caves à vin Liebherr sont équipées d'un système de refroidissement qui amortit intégralement les vibrations.



WPbli 5231 GrandCru Selection


1 Zone

Nos caves de vieillissement restituent le même climat de conservation que celui régnant naturellement dans les caves enterrées. Une température constante règne à l'intérieur de ces appareils. Celle-ci peut être réglée de +5°C à +20°C, selon les besoins. Les caves à vin sont spécialement conçues pour accueillir un grand nombre de bouteilles à conserver et à faire vieillir, mais elles peuvent aussi être utilisées pour disposer d'une grande réserve de vin à température de dégustation.



Régulation de l'humidité de l'air

Sur les modèles GrandCru, l'humidité de l'air peut être réglée sur deux niveaux grâce à l'HumiditySelect : Déshumidification ou humidification. Les modèles GrandCru Selection sont équipés de la fonction Humidity-Control. Cette fonction permet de régler l'humidité de l'air souhaitée dans une plage de 50 % à 80 % HR*. Si la valeur tombe en dessous de 50 % HR*, l'appareil vous informe.



Capacité maximale grâce à un stockage des bouteilles col à col

Une cave de vieillissement Liebherr permet également de simplifier l'organisation d'une collection de vin croissante. Afin d'exploiter pleinement la capacité, l'intérieur a été conçu de manière à ce que vos bouteilles puissent être stockées col à col sur les étagères en bois. On y trouve donc de la place même pour des stocks de vin qui ne cessent de s'agrandir. Alors, continuez d'enrichir votre collection !



LightColumn, d'un côté

Une vue imprenable sur tous vos vins : La LED LightColumn traverse tout votre appareil à porte vitrée de haut en bas. Elle éclaire uniformément l'intérieur de votre cave à vin GrandCru Selection. Elle procure en outre un éclairage de présentation à intensité variable, qui permet de mettre en valeur votre collection de vins dans l'appareil, même lorsque la porte est fermée.



Filtre à charbon actif FreshAir

Pour que votre vin puisse vieillir dans une qualité d'air optimale, toutes les caves de vieillissement Liebherr sont équipées de filtres à charbon actif qui captent de manière fiable les odeurs de toutes sortes. Le bouquet de votre vin reste ainsi inaltéré. Et pour qu'il le reste longtemps, un appareil Liebherr vous rappelle tous les 6 mois de changer le filtre, ce que vous pouvez facilement faire vous-même.

* Pour des températures en milieu résidentiel. Dans le cas d'environnements très secs/froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le réservoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour compléter le système.



SommelierBoard

La star incontestée de nos nouvelles caves à vin tempérées ! Il y a de la place pour bien présenter tout ce qui est nécessaire à la décantation : le plateau haut de gamme en hêtre naturel est équipé d'un présentoir à bouteilles en acier inoxydable, d'une boîte en bois pour les ustensiles de décantation et d'un espace pour pré-tempérer les verres à vin pour un plaisir exceptionnel.



LightTower

Maintenant aussi dans nos nouvelles caves à vin : le placement des deux côtés offre une ambiance lumineuse unique et une vue imprenable sur les vins. Par ailleurs, l'éclairage de présentation à intensité variable permet de mettre en valeur votre collection de vins, même lorsque la porte est fermée.



Poignée encastrée verticale

Tous les modèles de la série Vinidor-Selection sont dotés d'une poignée encastrée verticale sur toute la longueur, pour une ouverture ergonomique et confortable dans toutes les positions. Les modèles dotés de cette solution de poignée visuellement discrète s'intègrent harmonieusement dans les cuisines sans poignée ou dans l'espace séjour-salle à manger.



Étagères en bois Flexfit

On peut y conserver en toute sécurité des bouteilles de vin de presque toutes les tailles et formes : en effet, les lattes de bois amovibles peuvent être placées où l'on veut dans le cadre.



Pour en savoir plus sur la conservation du vin et sur nos caves à vin avec des descriptions détaillées des modèles, consultez notre brochure Spécial Vin chez votre partenaire commercial Liebherr et sur home.liebherr.com/wine



WPgbi 7483 Vinidor Selection

2
Zones

Nos caves à vin tempérées offrent une grande flexibilité d'utilisation grâce à deux ou trois zones de température pouvant être réglées indépendamment les unes des autres au degré près de +5°C à +20°C. Grâce à ces deux ou 3 zones de température distinctes vous pouvez ainsi conserver et préparer à la dégustation dans le même temps des vins rouges, des vins blancs ou du champagne.

3
Zones

Et pour la conservation à long terme des vins, les appareils de la série Vinidor-Selection disposent d'une Storage-Zone dans leur partie inférieure. Grâce au format variable des zones de température et au réglage absolument flexible de la température, ces appareils s'adaptent à chaque assortiment de vin individuel. Préparer ou conserver : vous n'avez plus à choisir !

Réfrigération et congélation : aperçu rapide



IRBPbsci 5170 Δ Peak-Serie | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNbsdi 5188 Δ Peak-Serie



Vous trouverez l'ensemble de la gamme Liebherr d'appareils pose libre et encastrables avec des descriptions détaillées des appareils sur notre site Internet, y compris les partenaires commerciaux spécialisés de Liebherr, sur home.liebherr.com

Appareils encastrables

Side by Side

Votre îlot de fraîcheur personnalisé

Combinez les appareils encastrables Liebherr selon vos besoins en matière de fraîcheur : de nombreux modèles peuvent être assemblés verticalement et/ou horizontalement en un îlot de fraîcheur sur mesure et couvrent parfaitement les besoins de stockage les plus variés.

Demandez à votre partenaire commercial Liebherr ou à votre cuisiniste de vous présenter le concept Side-by-Side de Liebherr.

EWTdf 1653 Vinidor | IRci 3950 ◊ Prime-Serie
IFNci 3954 ◊ Prime-Serie | SIBa20i 3950 ◊ Prime-Serie



ECBNe 8872



ECBNe 8870



ECBNe 7870

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker
--------------	-----	-----------	----------	-------------	-----------

Combinés réfrigérateur-congélateur intégrables

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker
203 - 91,5 - ECBNe 8872	E A G	■	■	■	■
ECBNe 8870	E A G	■	■	■	■
ECBNe 8871	E A G	■	■	■	■
203 - 76,2 - ECBNe 7870	E A G	■	■	■	■
ECBNe 7871	E A G	■	■	■	■

Les appareils Liebherr sont généralement livrés avec une charnière de porte à droite (réversible).

Pour les modèles dont l'ouverture de porte n'est pas réversible, le signe indique également les modèles avec ouverture à gauche.



ICBNbsci 5173



ICBNci 5153



ICBbi 5122

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Infinity Spring	Soft System	Ice Maker	Smart Device
--------------	-----	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	----------	-------------	-----------------	-------------	-----------	--------------

Combinés réfrigérateur-congélateur intégrables avec BioFresh Professional / BioFresh Euro-Norm 60

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Infinity Spring	Soft System	Ice Maker	Smart Device
178 - 56-57 - ICBNci 5183 Peak	C A G	■	■				■		■	■	■	■
ICBNbsci 5173 Peak	C A G	■	■				■			■	■	■
ICBNdi 5173 Peak	D A G	■	■	■			■			■	■	■
ICBci 5182 Peak	C A G	■	■					■	■	■		■
ICBNdi 5163 Prime	D A G				■		■			■	■	■
ICBNci 5153 Prime	C A G				■		■			■		■
ICBbi 5152 Prime	B A G				■			■		■		■
ICBNdi 5123 Plus	D A G				■		■			■		■
ICBbi 5122 Plus	B A G				■			■		■		■
ICBc 5122 Plus	C A G				■			■		■		■
ICBNSd 5123** Plus	D A G				■		■					■
ICBSd 5122** Plus	D A G				■			■				■

Combinés réfrigérateur-congélateur intégrables avec EasyFresh Euro-Norm 60

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Infinity Spring	Soft System	Ice Maker	Smart Device
178 - 56-57 - ICBNbsci 5173 Peak	C A G						■	■		■	■	■
ICNci 5173 Peak	C A G						■	■		■	■	■
SICNdi 5153 Prime	D A G				■		■			■		■
ICNdi 5153 Prime	D A G				■		■			■		■
ICNd 5133 Plus	D A G				■		■			■		■
ICNc 5123 Plus	C A G				■		■			■		■
ICc 5123 Plus	C A G				■			■		■		■
ICNSd 5123** Plus	D A G				■		■					■
ICNc 5103 Pure	C A G				■		■					■
ICNd 5103 Pure	D A G				■		■					■
ICNe 5103 Pure	E A G				■		■					■
ICNSd 5103** Pure	D A G				■		■					■
ICNSe 5103** Pure	E A G				■		■					■
ICd 5103 Pure	D A G				■			■				■
ICe 5103 Pure	E A G				■			■				■
ICSd 5102** Pure	D A G				■			■				■
ICSe 5103** Pure	E A G				■			■				■

** Avec porte oscillante au lieu d'une porte fixe



IRBac 5190



IRBPbsci 5170



IRBbsbi 4570

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Infinity Spring	Soft System	Auto Door	Smart Device
----------------	-----	------------------------	--------------	----------------	-----------	-------------	-----------------	-------------	-----------	--------------

Réfrigérateurs intégrables avec BioFresh Professional / BioFresh Euro-Norm 60

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Infinity Spring	Soft System	Auto Door	Smart Device
178 -56-57- IRBac 5190-001 Peak	I	C	■	■			■	■	■	■
IRBac 5190-617 Peak	I	C	■	■			■	■	■	■
IRBPbsci 5170 Peak	I	C			■			■		■
IRBPci 5170 Peak	I	C			■			■		■
IRBdi 5181 Peak	I	D	■	■	■			■		■
IRBci 5180 Peak	I	C	■	■			■	■		■
IRBac 5171-001 Peak	I	C	■	■			■	■	■	■
IRBac 5171-617 Peak	I	C	■	■			■	■	■	■
IRBbsci 5171 Peak	I	C	■	■			■	■		■
IRBci 5171 Peak	I	C	■	■			■	■		■
IRBbsci 5170 Peak	I	C	■	■			■	■		■
IRBci 5170 Peak	I	C	■	■			■	■		■
IRBdi 5170 Peak	I	D	■	■	■			■		■
IRBci 5151 Prime	I	C			■		■	■		■
IRBci 5150 Prime	I	C			■		■	■		■
IRBd 5121 Plus	I	D			■		■	■		■
IRBd 5120 Plus	I	D			■		■	■		■
IRBSd 5121** Plus	I	D			■		■	■		■
IRBSd 5120** Plus	I	D			■		■	■		■
IRCBc 5121 Plus	I	E			■		■	■		■
158 -56-57- IRBdi 4851 Prime	I	D			■		■	■		■
140 -56-57- IRBbsbi 4570 Peak	I	B	■	■			■	■		■
IRBbi 4570 Peak	I	B	■	■			■	■		■
IRBci 4571 Peak	I	C	■	■			■	■		■
IRBci 4551 Prime	I	C			■		■	■		■
IRBci 4550 Prime	I	C			■		■	■		■
IRBc 4521 Plus	I	C			■		■	■		■
IRBc 4520 Plus	I	C			■		■	■		■

* avec compartiment de congélation 4*

Les appareils Liebherr sont généralement livrés avec une charnière de porte à droite (réversible).

Pour les modèles dont l'ouverture de porte n'est pas réversible, le signe indique également les modèles avec ouverture à gauche.

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Infinity Spring	Soft System	Auto Door	Smart Device
----------------	-----	------------------------	--------------	----------------	-----------	-------------	-----------------	-------------	-----------	--------------

Réfrigérateurs intégrables avec BioFresh Professional / BioFresh Euro-Norm 60

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Infinity Spring	Soft System	Auto Door	Smart Device
122 -56-57- IRBAb 4170-001 Peak	I	B	■	■				■	■	■
IRBAb 4170-617 Peak	I	B	■	■				■	■	■
IRBbi 4171 Peak	I	B	■	■			■	■		■
IRBbsbi 4170 Peak	I	B	■	■				■		■
IRBbi 4170 Peak	I	B	■	■				■		■
IRBci 4151 Prime	I	C			■		■	■		■
IRBci 4150 Prime	I	C			■		■	■		■
IRBc 4121 Plus	I	C			■		■	■		■
IRBc 4120 Plus	I	C			■		■	■		■
IRBSd 4121** Plus	I	D			■		■	■		■
IRBSd 4120** Plus	I	D			■		■	■		■
102 -56-57- IRBbi 4050 Prime	I	B			■			■		■
102 -56-57- IRBc 4020 Plus	I	C			■			■		■
88 -56-57- SIBa20i 3950 Prime	A-20%	A			■			■		■

* avec compartiment de congélation 4*



IRCe 5121



IRDdi 5120



IRd 4521

Modell / Serie	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Ultra Silent	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------------

Réfrigérateurs intégrables avec EasyFresh Euro-Norm 60

Modell / Serie	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Ultra Silent	Smart Device	Smart Device ready
178 -56-57- IRCe 5121 Plus	I	E	■	■			■
IRDdi 5121 Plus	I	D	■	■			■
IRDdi 5120 Plus	I	D	■	■			■
IRd 5101 Pure	I	D	■	■			■
IRd 5100 Pure	I	D	■	■			■
IRe 5101 Pure	I	E	■	■			■
IRe 5100 Pure	I	E	■	■			■
140 -56-57- IRd 4521 Plus	I	D	■	■			■
IRd 4520 Plus	I	D	■	■			■

* avec compartiment de congélation 4*

** Avec porte oscillante au lieu d'une porte fixe



IRc 4121



IRd 4020



IRbi 3951

Modell / Serie	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Ultra Silent	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------------

Réfrigérateurs intégrables avec EasyFresh Euro-Norm 60

↑ 122	→ 56-57 →	Modell / Serie	Classe	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Ultra Silent	Smart Device	Smart Device ready
		IRc 4121	Plus	C	■	■*	■			■
		IRc 4120	Plus	C	■		■	■		■
		IRd 4121	Plus	D	■	■*	■			■
		IRd 4120	Plus	D	■		■	■		■
		IRd 4101	Pure	D	■	■*				■
		IRd 4100	Pure	D	■			■		■
		IRSe 4101**	Pure	E	■	■*				■
		IRe 4101	Pure	E	■	■*				■
		IRe 4100	Pure	E	■					■
		IRSe 4100**	Pure	E	■					■
↑ 102	→ 56-57 →	IRd 4021	Plus	D	■	■*	■			■
		IRd 4020	Plus	D	■		■			■
		IRd 4000	Pure	D	■					■
↑ 88	→ 56-57 →	IRbi 3951	Prime	B	■	■*	■		■	
		IRci 3950	Prime	C	■		■	■	■	
		IRc 3920	Plus	C	■		■	■		■
		IRc 3921	Plus	C	■	■*	■			■
		IRd 3901	Pure	D	■	■*				■
		IRe 3901	Pure	E	■	■*				■
		IRd 3900	Pure	D	■			■		■
		IRe 3900	Pure	E	■					■
		IRSe 3901**	Pure	E	■	■*				■
		IRSe 3900**	Pure	E	■					■

* avec compartiment de congélation 4*

CH

Les appareils Liebherr sont généralement livrés avec une charnière de porte à droite (réversible).

Pour les modèles dont l'ouverture de porte n'est pas réversible, le signe indique également les modèles avec ouverture à gauche.



DRe 4101



DRe 3901



DRe 3900

Modell / Serie	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Ultra Silent	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------------

Réfrigérateurs habillables Euro-Norm 60

↑ 122	→ 56-57 →	Modell / Serie	Classe	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Ultra Silent	Smart Device	Smart Device ready
		DRe 4101	Pure	E	■	■*				■
↑ 88	→ 56-57 →	DRe 3901	Pure	E	■	■*				■
		DRe 3900	Pure	E	■					■

* avec compartiment de congélation 4*



SIFNAd 5188



SIFNbsdi 5188



IFNbi 3553

Modell / Serie	EEK	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Ice Tower	Auto Door	LED	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----	--------------	--------------------

Congélateurs intégrables Euro-Norm 60

↑ 178	→ 56-57 →	Modell / Serie	Classe	EEK	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Ice Tower	Auto Door	LED	Smart Device	Smart Device ready
		SIFNAd 5188-001	Peak	D	■		■	■	■	■	■	■	
		SIFNAd 5188-617	Peak	D	■		■	■	■	■	■	■	
		SIFNbsdi 5188	Peak	D	■		■	■	■	■	■	■	
		SIFNdi 5188	Peak	D	■		■	■	■	■	■	■	
		SIFNdi 5178	Peak	D	■		■				■	■	
		SIFNe 5128	Plus	E	■		■						■
		SIFNSe 5128**	Plus	E	■		■						■
		SIFNe 5108	Pure	E	■								■
↑ 140	→ 56-57 →	SIFNdi 4556	Prime	D	■		■				■	■	
↑ 122	→ 56-57 →	SIFNdi 4155	Prime	D	■		■				■	■	
↑ 88	→ 56-57 →	IFNci 3954	Prime	C	■		■				■	■	
		SIFNci 3954	Prime	C	■		■				■	■	
		IFNd 3924	Plus	D	■		■						■
		IFd 3904	Pure	D		■							■
		IFsd 3904**	Pure	D		■							■
↑ 72	→ 56-57 →	IFNbi 3553	Prime	B	■		■				■	■	
		IFNci 3553	Prime	C	■		■				■	■	
		IFNd 3503	Pure	D	■								■

** Avec porte oscillante au lieu d'une porte fixe

CH

Appareils pose libre



XRFsf 5295 Δ Peak-Serie



XRFbs 5295



XRCsd 5255



XRFsf 5245

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Infinity Spring	Ice Maker	Smart Device
----------------	-----	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	----------	-------------	-----------------	-----------	--------------

Combinaisons Side-by-Side avec BioFresh Professional

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Infinity Spring	Ice Maker	Smart Device
XRFbs 5295 Peak											
SFNbsd 529i	D										
SRBbsc 529i	C										
XRFst 5295 Peak											
SFNstd 529i	D										
SRBstc 529i	C										
XRFsd 5265 Prime											
SFNsdd 526i	D										
SRBsdd 526i	D										

CH

Aperçu des modèles : appareils pose libre

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Infinity Spring	Ice Maker	Smart Device
----------------	-----	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	----------	-------------	-----------------	-----------	--------------

Combinaisons Side-by-Side avec BioFresh

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Infinity Spring	Ice Maker	Smart Device
XRCsd 5255 Prime											
SBNsdd 526i	D										
SRsdc 525i	C										
XRFsf 5245 Plus											
SFNsfd 5247	D										
SRBsfc 5220	C										



XRFsd 5230



XRFbd 5220



XRF 5220

Combinaisons Side-by-Side avec EasyFresh

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Infinity Spring	Ice Maker	Smart Device
XRFsd 5230 Plus											
SFNsdd 5237	D										
SRsdd 5230	D										
XRFbd 5220 Plus											
SFNbdd 5227	D										
SRbdd 5220	D										
XRFsf 5220 Plus											
SFNsfd 5227	D										
SRsfd 5220	D										
XRFsd 5220 Plus											
SFNsdd 5227	D										
SRsdd 5220	D										
XRF 5220 Plus											
SFNd 5227	D										
SRd 5220	D										

CH



CBNste 8872



CBNstc 778i



CBNbsa10 575i

Modell/Serie

E EK



Combinés réfrigérateur-congérateur avec BioFresh Professional / BioFresh

Modell/Serie	E EK	10 ans de garantie fabricant	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Infinity Spring	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device
203 --91-- CBNste 8872 *	E											
202 --75-- CBNbsc 778i Peak	C											
CBNstc 778i Peak	C											
CBNsdb 775i Prime	B											
186 --75-- CBNsdc 765i Prime	C											
202 --60-- CBNbsa10 575i Prime	A	10%										
CBNbsa 575i Prime	A											
CBNsda 575i Prime	A											
CBNsdb 575i Prime	B											
CBNsdc 575i Prime	C											
CBNbdc 573i Plus	C											
CBNsdc 573i Plus	C											
CBNbda 572i Plus	A											
CBNsfc 572i Plus	C											
CBNsda 572i Plus	A											
CBNstb 579i Peak	B											
CBNa 572i Plus	A											
CBNbsd 578i Peak	D											
CBNsfc 57vi Plus	C											
CBNc 5723 Plus	C											
186 --60-- CBNbda 5223 Plus	A											
CBNsda 5223 Plus	A											
CBNsfc 5223 Plus	C											
CBNc 5223 Plus	C											
CBNsdc 522i Plus	C											

CH



CNbdc 573i



CNsda 5723



CNgwc 5723

Modell/Serie

E EK



Combinés réfrigérateur-congérateur avec EasyFresh

Modell/Serie	E EK	10 ans de garantie fabricant	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
202 --75-- CNSdd 776i Prime	D											
CNSdd 775i Prime	D											
CNSfd 7723 Plus	D											
CNd 7723 Plus	D											
202 --60-- CNSfc 574i Plus	C											
CNbdc 573i Plus	C											
CNSfc 573i Plus	C											
CNbda 5723 Plus	A											
CNsda 5723 Plus	A											
CNsdb 5723 Plus	B											
CNc 5724 Plus	C											
CNgbc 5723 Plus	C											
CNgwc 5723 Plus	C											
CNSfd 5704 Pure	D											
CNd 5704 Pure	D											
CNSfd 5703 Pure	D											
CNsdc 5703 Pure	C											
CNc 5703 Pure	C											
CNd 5703 Pure	D											
186 --60-- CNbdb 5223 Plus	B											
CNsdb 5223 Plus	B											
CNSfd 5204 Pure	D											
CNd 5204 Pure	D											
CNsdc 5203 Pure	C											
CNSfd 5203 Pure	D											
CNc 5203 Pure	C											
CNd 5203 Pure	D											
166 --60-- CNSfc 5023 Plus	C											
CNc 5023 Plus	C											

CH



CUele 3331



CUe 2331



CTe 2131

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device
----------------	-----	------------------------	--------------	-----------	------------	-------------	-------------	-----------	----------------	--------------

Combiné réfrigérateur-congérateur

Hauteur	Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device
181	-55-- CUefe 3331	EAG					■				
	CUele 3331	EAG					■				
	CU 3331	EAG					■				
161	-55-- CUele 2831	EAG					■				
	CUe 2831	EAG					■				
137	-55-- CUele 2331	EAG					■				
	CUbe 2331	EAG					■				
	CUe 2331	EAG					■				
157	-55-- CTele 2931	EAG					■				
	CT 2931	EAG					■				
140	-55-- CTele 2531	EAG					■				
	CT 2531	EAG					■				
124	-55-- CTele 2131	EAG					■				
	CTe 2131	EAG					■				



RBbsc 528i



RBsdc 525i



RBa30 425i

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device
----------------	-----	------------------------	--------------	----------------	-----------	-------------	-------------	--------------

BLU Réfrigérateurs avec BioFresh Professional / BioFresh

Hauteur	Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device
186	-60-- RBbsc 528i Peak	CAG	■	■	■			■	■
	RBsdc 525i Prime	CAG				■		■	■
	RBbsb 525i Prime	BAG				■		■	■
	RBc 525i Prime	CAG				■		■	■
	RBsfd 5221 Plus	DAG				■	■*		
126	-60-- RBc 5220 Plus	CAG				■			
	-60-- RBa30 425i Prime	A-30% CAG				■			■

* avec compartiment de congélation 4*

CH



RDsfd 5220



Rd 4600



Kele 2834

Modell / Serie	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	------------	-------------	-------------	--------------	--------------------

BLU Réfrigérateurs avec EasyFresh

Hauteur	Modell / Serie	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
186	-60-- RDsfd 5220 Plus	DAG	■				■
166	-60-- Rsf 5000 Pure	DAG	■				■
	Rd 5000 Pure	DAG	■				■
146	-60-- Rsf 4600 Pure	DAG	■				■
	Rd 4600 Pure	DAG	■				■
126	-60-- Rd 4200 Pure	DAG	■				■

Réfrigérateurs

Hauteur	Modell / Serie	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device	Outdoor
140	-55-- Kele 2834 Comfort	EAG					
	K 2834 Comfort	EAG					
114	-55-- Ke 2350 Comfort	EAG					

Modell / Serie	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device	Outdoor
----------------	-----	------------	-------------	-----------	--------------	---------

Réfrigérateurs table top

Hauteur	Modell / Serie	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device	Outdoor
85	-60-- Rsdci 1621 Plus	CAG	■	■*		■	
	Rci 1621 Plus	CAG	■	■*		■	
	Rdi 1621 Plus	DAG	■	■*		■	
	Rsdci 1620 Plus	CAG	■		■	■	
	Rci 1620 Plus	CAG	■		■	■	
85	-55-- Rc 1401 Pure	CAG		■*			
	Rd 1401 Pure	DAG		■*			
	Rc 1400 Pure	CAG			■		
85	-50-- Rd 1400 Pure	DAG			■		
	Rd 1201 Pure	DAG		■*			
68	-55-- Rd 1200 Pure	DAG			■		
	Re 1000 Pure	EAG			■		
82	-60-- Okes 1750	BAG					■

* avec compartiment de congélation 4*

CH



FNC 727i



FNa 6625



FNb 505i



Modell / Serie	EEK	No Frost	Ice Tower	Telescopic Rails	Easy Open	Frost Protect	Easy Twist Ice	LED	Smart Device
----------------	-----	----------	-----------	------------------	-----------	---------------	----------------	-----	--------------

Congélateurs avec NoFrost

186	--70--	FNC 727i	Peak	C	■	■	■	■	■	■
		FNC 7227	Plus	C	■	■	■	■	■	■
		FND 7227	Plus	D	■	■	■	■	■	■
166	--70--	FNC 707i	Peak	C	■	■	■	■	■	■
		FNC 7026	Plus	C	■	■	■	■	■	■
		FND 7026	Plus	D	■	■	■	■	■	■
146	--70--	FNa 6625	Plus	A	■	■	■	■	■	■
		FNC 6625	Plus	C	■	■	■	■	■	■
		FND 6625	Plus	D	■	■	■	■	■	■
		FNC 667i	Peak	C	■	■	■	■	■	■
186	--60--	FNsdd 529i	Peak	D	■	■	■	■	■	■
		FNC 527i	Peak	C	■	■	■	■	■	■
		FND 525i	Prime	D	■	■	■	■	■	■
		FNsfd 522i	Plus	D	■	■	■	■	■	■
		FND 522i	Plus	D	■	■	■	■	■	■
		FNe 5207	Pure	E	■	■	■	■	■	■
166	--60--	FNC 507i	Peak	C	■	■	■	■	■	■
		FNb 505i	Prime	B	■	■	■	■	■	■
		FND 505i	Prime	D	■	■	■	■	■	■
		FND 5026	Plus	D	■	■	■	■	■	■
		FNe 5006	Pure	E	■	■	■	■	■	■
146	--60--	FNC 467i	Peak	C	■	■	■	■	■	■
		FNb 465i	Prime	B	■	■	■	■	■	■
		FND 465i	Prime	D	■	■	■	■	■	■
		FND 4655	Prime	D	■	■	■	■	■	■
		FND 4625	Plus	D	■	■	■	■	■	■
126	--60--	FNe 4605	Pure	E	■	■	■	■	■	
		FNb 425i	Prime	B	■	■	■	■	■	
		FND 4224	Plus	D	■	■	■	■	■	
		FNe 4204	Pure	E	■	■	■	■	■	

CH



FNsddi 1624



FNe 1404



Fc 1404

Modell / Serie	EEK	No Frost	Smart Frost	Frost Protect	LED	Smart Device
----------------	-----	----------	-------------	---------------	-----	--------------

Congélateurs table top

85	--60--	FNsddi 1624	Plus	D	■	■	■	■
		FNdi 1624	Plus	D	■	■	■	■
		Fci 1624	Plus	C	■	■	■	■
85	--55--	Fdi 1624	Plus	D	■	■	■	■
		FNe 1404	Pure	E	■	■	■	■
85	--55--	Fc 1404	Pure	C	■	■	■	■
		Fd 1404	Pure	D	■	■	■	■
68	--55--	Fe 1003	Pure	E	■	■	■	■



CFd 2085



CFc 1875



CFe 1870

Modell / Serie	EEK	Stop Frost	Super Frost	Soft System	Frost Protect	LED
----------------	-----	------------	-------------	-------------	---------------	-----

Congélateurs coffres

83	--168--	CFd 2505	Plus	D	■	■	■	■
		CFe 2500	Pure	E	■	■	■	■
83	--126--	CFd 2085	Plus	D	■	■	■	■
		CFe 2080	Pure	E	■	■	■	■
83	--105--	CFc 1875	Plus	C	■	■	■	■
		CFe 1870	Pure	E	■	■	■	■

CH

Appareils pour le vin



WPgbi 7473 Vinidor Selection



WPgbi 7483



WPbsi 5252



WPsd 4652

Modell/Serie	EEK	2 Zones	3 Zones	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Sommelier Board	Soft System	Smart Device	Smart Device ready	
--------------	-----	---------	---------	------------	------------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------	--------------------	--

Caves à vin tempérées pose libre

201	-70--	WPgbi 7483	Vinidor Selection			■	■	■**		■	■	■	■	145
		WPgbi 7473	Vinidor Selection			■	■	■**		■	■	■	■	182
		WPgbi 7472	Vinidor Selection		■		■	■**		■	■	■	■	204
185	-60--	WPgbi 5283	Vinidor Selection			■	■	■**		■	■	■	■	85
		WPgbi 5273	Vinidor Selection			■	■	■**		■	■	■	■	104
		WPgbi 5272	Vinidor Selection		■		■	■**		■	■	■	■	106
		WPbsi 5252	Vinidor		■		■		■		■	■	■	155
165	-60--	WSbsi 5252	Vinidor		■			■		■	■	■	■	155
		WPsd 5252	Vinidor		■		■	■				■	■	155
		WPbsi 5052	Vinidor		■		■	■	■		■	■	■	131
		WPsd 4652	Vinidor		■		■	■					■	107
		WTes 1672	Vinidor		■		■	■	■					34

* Capacité maximale en bouteilles de bordeaux (0,75 l) sur la base de : H : 300,5 mm, ø : 76,1 mm.
** dans la StorageZone

Aperçu des modèles : caves à vin pose libre



WSbli 7731



WPbli 5001



WSbli 4201

Modell/Serie	EEK	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Smart Device	Smart Device ready	
--------------	-----	--------	------------	------------------	-----------------	------------	-----------------	--------------	--------------------	--

Caves de vieillissement pose libre

204	-75--	WSbli 7731	GrandCru Selection		■		■			■			324
		WPbli 5231	GrandCru Selection		■	■	■			■	■		229
168	-60--	WSbli 5231	GrandCru Selection		■		■			■			229
		WPbli 5031	GrandCru Selection		■	■	■			■	■		196
		WSbli 5031	GrandCru Selection		■		■			■			196
		WPbli 5001	GrandCru		■	■		■			■		196
148	-60--	WSbli 5001	GrandCru		■		■				■		196
		WPbli 4601	GrandCru		■	■		■			■		166
128	-60--	WSbli 4601	GrandCru		■		■				■		166
		WPbli 4201	GrandCru		■	■		■			■		141
89	-60--	WSbli 4201	GrandCru		■		■				■		141
		WKb 1812	Vinothek		■	■		■	■				66



WKes 653




ZKes 453

Modell/Serie	EEK	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	Cigar	
--------------	-----	--------	------------	------------------	-----------------	------------	-------	--

Appareils compacts pose libre

61	-43--	WKes 653	GrandCru		■		■		■			12
		ZKes 453	Humidor			■	■		■	■		



Taille d'une bouteille de Bordeaux (0,75 l)
Toutes les capacités en nombre de bouteilles se réfèrent à ces dimensions.



EWTgb 3583



EWTdf 2353



EWTgw 1683

Modell / Serie	EEK	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect	Soft System	Tip Open	
----------------	-----	--------	---------	------------	-----------------	------------	-------------	----------	--

Caves à vin de vieillissement encastrées

178	-56-57-	EWTgb 3583	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	83
		EWTgw 3583	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	83
		EWTdf 3553	Vinidor**	G		■	■	■	■	■	■	80
122	-56-57-	EWTgb 2383	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	51
		EWTgw 2383	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	51
		EWTdf 2353	Vinidor**	G		■	■	■	■	■	■	48
88	-56-57-	EWTgb 1683	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	33
		EWTgw 1683	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	33
		EWTdf 1653	Vinidor**	G		■	■	■	■	■	■	30



WKEgb 582



WKEgw 582



WKEes 553

Caves à vin de vieillissement encastrées

45	-56-57-	WKEgb 582	GrandCru	G		■	■	■	■	■	■	18
		WKEgw 582	GrandCru	G		■	■	■	■	■	■	18
		WKEes 553	GrandCru	G		■	■	■	■	■	■	18



UWTgb 1682



UWTes 1672



UWKes 1752

Caves à vin de vieillissement encastrées

82-87	-60-	UWTgb 1682	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	34
		UWTes 1672	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	34
		UWKes 1752	GrandCru	G		■	■	■	■	■	■	46

* Capacité maximale en bouteilles de bordeaux (0,75 l) sur la base de : H : 300,5 mm, ø : 76,1 mm.


** modèle habillable.

Vous trouverez des descriptions détaillées des modèles sur home.liebherr.com

Exigences spécifiques

Les caves à vin sont mesurées selon les mêmes normes européennes que les réfrigérateurs et les congélateurs alimentaires. Mais les performances particulières liées à la conservation et à la mise en température du vin exigent bien plus. C'est pourquoi la plupart des caves à vin sur le marché sont de classe d'efficacité énergétique G.

Le label énergie européen actuel* pour caves à vin :





1. Code QR permettant d'identifier le produit dans la base de données européenne EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. « Identifiant du modèle » pour l'identification manuelle du produit dans la base de données européenne EPREL, par exemple via la référence produit.
3. L'échelle d'efficacité de « A » à « G ». La classe « G » n'est prévue que pour les caves à vin.
4. Capacité maximale en matière de bouteilles.
5. Le niveau sonore est classé sur une échelle allant de « A » à « D ».

La meilleure efficacité énergétique

Liebherr mise particulièrement sur la durabilité : en effet, nos caves à vin comptent parmi les plus économes en énergie de leur catégorie. Alors que la plupart des fabricants proposent des modèles de classe G, une grande partie de notre gamme d'appareils à vin se situe déjà dans les classes d'efficacité énergétique F et E, un modèle atteignant même déjà la classe D.

Répartition des classes énergétiques 2023 :



* Selon le règlement (UE) 2019/2016

** Source : EPREL 2023

Des accessoires pratiques pour tous les besoins.

Découvrez la diversité de la gamme d'accessoires Liebherr et simplifiez encore plus votre quotidien.



VarioSafe et porte-bouteilles



FlexSystem



Range-bouteilles



Bac à glaçons avec couvercle



Filtre à charbon actif FreshAir

Nettoie l'air en circulation et absorbe rapidement les odeurs désagréables. Le filtre se change facilement et assure une qualité optimale de l'air.



EasyTwist-Ice

Des glaçons en un tour de main, sans aucun raccord d'eau. Avec un réservoir d'eau et une simple rotation, vous pouvez constituer rapidement un stock de glaçons. Accessoire à simplement ajouter ultérieurement.



SmartDeviceBox

Vous pouvez équiper votre Liebherr d'une SmartDeviceBox qui le connectera à Internet. La SmartDeviceBox peut être installée en quelques gestes et vous ouvre dès aujourd'hui le monde des possibilités numériques de demain.

Pour y voir bien clair avant même d'ouvrir le réfrigérateur

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Quel est l'appareil qui me convient le mieux ? Une question à laquelle il n'est pas toujours facile de répondre lors de l'achat d'un réfrigérateur. Afin de faciliter votre recherche, nous avons divisé notre assortiment de réfrigérateurs et de congélateurs en quatre gammes distinctes.



Vous trouverez nos accessoires directement en ligne pour le modèle que vous souhaitez dans la boutique d'appareils ménagers Liebherr : home.liebherr.com/shop ou bien auprès de votre revendeur Liebherr.

○ Gamme Pure

La gamme Pure est notre gamme de base : sobre et claire, elle n'en reste pas moins parfaitement équipée pour répondre à tous les besoins essentiels. Les appareils de la gamme Pure renoncent aux éléments superflus, mais pas à l'excellente qualité Liebherr.



◇ Gamme Plus

La gamme Plus reprend les caractéristiques de notre gamme Pure et s'en distingue par des détails supplémentaires. « Plus » s'applique ici avant tout au confort. Les appareils réfrigèrent et congèlent non seulement de manière optimale, mais aussi avec une touche d'intelligence en plus. Et ils facilitent ainsi encore davantage les gestes quotidiens des utilisateurs.

○ Gamme Prime

La gamme Prime se pare d'une note élégante distinctive, Aussi bien en termes de design que de matériaux utilisés. En effet, l'intérieur de l'appareil utilise principalement des matériaux nobles, comme l'acier inoxydable. Tandis que des solutions d'éclairage originales attirent tous les regards.



△ Gamme Peak

La gamme Peak trône au sommet de notre gamme. Pour la réaliser, nous avons sélectionné uniquement les meilleurs composants. Sans compromis. La technologie innovante de Liebherr s'y allie à un design haut de gamme et à des solutions confort de première classe, Afin de répondre aux exigences les plus élevées.

Soigneusement étudiées

- Bio Fresh Professional** Encore plus de flexibilité avec BioFresh Professional pour une conservation personnalisée des réserves d'aliments.
- Hydro Breeze** La brume réfrigérante et la température juste au-dessus de 0 °C du compartiment Fruit & Vegetable offrent une durée de conservation plus longue et un effet visuel saisissant.
- Fish & Seafood** Dans le compartiment Fish & Seafood, le poisson et les fruits de mer sont stockés à une température idéale de -2 °C avec autant de professionnalisme que chez les poissonniers.
- Bio Fresh** À une température juste au-dessus de 0 °C et une humidité idéale de l'air, les fruits et légumes, la viande, le poisson restent plus longtemps frais que dans la partie réfrigérateur habituelle.
- Easy Fresh** L'humidité réglable de l'air prolonge la fraîcheur des fruits et légumes.
- No Frost** Plus jamais de dégivrage
- Smart Frost** Dégivrage bien moins fréquemment
- Stop Frost** Dégivrage moins souvent, ouverture plus facile du couvercle du coffre grâce à l'absence de dépression.

Confort et flexibilité

- Soft System** Fermeture particulièrement douce de la porte même si elle est complètement chargée, automatique à partir d'un angle d'ouverture d'env. 30°.
- LiftUp Box** La LiftUp-Box permet d'utiliser de manière idéale l'espace de stockage situé sous le tiroir coulissant. Lors de l'ouverture, la LiftUp-Box sort de la niche et se soulève, ce qui permet un prélèvement confortable des aliments.
- Easy Open** Grâce à EasyOpen, la porte du congélateur s'ouvre facilement et confortablement, même plusieurs fois de suite.
- Frost Protect** Une capacité spéciale en cas de températures basses permet d'installer les congélateurs dans des pièces non chauffées d'une température ambiante allant jusqu'à -15 °C.
- Auto Door** Unique au monde : AutoDoor permet l'ouverture et la fermeture pratique de la porte par commande vocale, signal de frappe et smartphone* - ou simplement à la main.

Eau et glace

- Ice Maker** IceMaker automatique pour raccord d'eau
- Ice Maker Water tank** IceMaker automatique avec réservoir d'eau s'il n'y a pas de raccord d'eau ou si l'on ne souhaite pas le raccorder.
- Easy Twist Ice** Produisez des glaçons rapidement et simplement : remplir le réservoir d'eau, laisser geler et récupérer les glaçons d'une simple rotation (appareils pose libre).

Vin

- 1 Zone** Avec une température constante dans tout l'intérieur, réglable de +5 °C à +20 °C.
- 2 Zones** Avec deux zones de température, réglables indépendamment l'une de l'autre au degré près de +5 °C à +20 °C.
- 3 Zones** Avec trois zones de température, réglables indépendamment les unes des autres au degré près de +5 °C à +20 °C.
- Glass Door** Toute la collection de vins en un coup d'œil : derrière un vitrage de sécurité teinté anti-UV.
- Humidity Control** L'humidité de l'air peut être réglée activement par paliers de 5 % entre 50 % et 80 % HR**.
- Humidity Select** L'humidité de l'air peut être réglée sur deux niveaux : « Standard » ou « Haute ».
- UV Protect Plus** Une triple protection : la porte vitrée en verre teinté avec deux couches de métal déposé en phase vapeur protège très efficacement contre les rayons du soleil.
- UV Protect** Une double protection : La porte vitrée en verre teinté avec une couche de métal déposé en phase vapeur protège efficacement contre les rayons du soleil.
- Sommelier Board** Pour une présentation efficace et pour la décantation.

Connectivité

- Smart Device** La SmartDeviceBox intégrée permet de commander l'appareil et d'utiliser d'autres services via un ordinateur ou un terminal mobile.
- Smart Device ready** Elle peut être installée ultérieurement pour commander l'appareil et utiliser d'autres services via un ordinateur ou un terminal mobile. Disponible comme accessoire.

Groupes de produits spéciaux

- Outdoor** Cet appareil Liebherr est parfait pour une utilisation en extérieur grâce à sa résistance à la rouille et aux intempéries, sa conception robuste et ses composants de haute qualité.
- Wine** Conditions optimales pour de grands crus avec détails d'équipement uniques pour le stockage et la régulation de la température.
- Cigar** Climat parfait pour des cigares raffinés avec des détails d'équipement innovants.

Modèles ultra-efficaces

- Ultra Efficient A -10%**
 - Ultra Efficient A -20%**
 - Ultra Efficient A -30%**
- Encore + économiques* que les appareils de la classe d'efficacité énergétique maximale A : Liebherr définit de nouvelles normes.

1 Comparé à la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique maximale A selon l'ordonnance (UE) 2029/2016 (version décembre 2023).

* Utilisation également possible dans SmartDevice / application connectée | ** Pour des températures en milieu résidentiel. Dans le cas d'environnements très secs / froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le réservoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour compléter le système.

*** Vous trouverez de nombreux autres détails d'équipement différenciés et des descriptions détaillées des modèles sur home.liebherr.com



BluRoX

Avec notre technologie sous vide à base de perlite, nous lançons sur le marché une innovation qui va durablement modifier la réfrigération et la congélation. Nous vous présentons : BluRoX.



FNb 505i ○ Prime-Serie



Le premier modèle hybride doté de la technologie BluRoX dans la porte et ainsi le premier congélateur NoFrost (165 cm) de classe énergétique B.



Pour en savoir plus sur cette technologie passionnante et les nombreux avantages de BluRoX rendez-vous sur : home.liebherr.com/blurox

home.liebherr.com

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de divergences dans le contenu des images et des textes. Divergences de couleur dues à la technologie d'impression. État actuel des données, voir home.liebherr.com. Imprimé en Allemagne par Holzer Druck und Medien Druckerei und Zeitungsverlag GmbH + Co.KG, 790197400 / 05.24 / CH-FR

