

---

# Frische ohne Kompromisse

---

Entdecken Sie unsere Rundum-Sorglos-Geräte, die bei Frischetechnologien, Effizienz und Design neue Maßstäbe setzen.

## LIEBHERR

Kühlen und Gefrieren





## Kühlt. Spart. Begeistert.

---

Kühl- oder Gefriergeräte sind täglich und ohne Pause in Betrieb – auch deswegen arbeiten wir seit jeher am Verbrauch und der Geräuschminimierung. Und das hat sich rentiert, denn inzwischen haben wir mit die energieeffizientesten und leisesten Geräte am Markt.

Darüber hinaus bieten wir für jeden Lagerbedarf viele durchdachte Frischetechnologien, die Sie unterstützen, Lebensmittel lange frisch zu halten und vorzeitiges Wegwerfen zu vermeiden. Auch beim Design gibt es Innovatives. Viele Modelle bestechen jetzt auch innen mit schwarzem Edelstahl – das elegante BlackSteel-Interieur macht Ihre Einkäufe so zum besonderen Hingucker.

Das sind nur ein paar wenige Vorschau-Highlights, die bereits zeigen: Mit einem Liebherr-Gerät sind Sie in jedem Fall immer auf dem allerneuesten Stand – ob bei Frischetechnologien, Effizienz oder Design. Sie können sich also voll und ganz aufs Genießen konzentrieren. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Broschüre und beim Entdecken weiterer Innovationen.

## Inhaltsverzeichnis

---

|    |                                      |    |                                                             |
|----|--------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| 6  | Historie                             | 28 | VarioTemp                                                   |
| 8  | Nachhaltigkeit                       | 29 | Komfort und Flexibilität – Gefrieren                        |
| 10 | Nutzungsphase                        | 30 | Frische im Großformat                                       |
| 12 | Frischetechnologien                  | 31 | Auszeichnungen                                              |
| 16 | Energieeffizienz                     | 32 | Weinkühlschränke                                            |
| 18 | 10 Jahre Herstellergarantie          | 39 | Kurzübersicht:<br>Einbaugeräte<br>Standgeräte<br>Weingeräte |
| 20 | Design                               | 60 | Zubehör                                                     |
| 22 | SmartDevice                          | 61 | Erklärung Serien                                            |
| 23 | AutoDoor                             | 62 | Erklärung Ausstattung                                       |
| 24 | OpenStage                            |    |                                                             |
| 25 | Komfort und Ergonomie<br>beim Kühlen |    |                                                             |
| 26 | Wasser und Eis                       |    |                                                             |



Das komplette Liebherr-Programm an Stand- und Einbaugeräten finden Sie in einer Kurzübersicht ab Seite 39 oder auf unserer Website inklusive der Liebherr-Fachhandelspartner unter: [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

## Innovation hat viele Formen.

---

Ganz egal welchen Platz und welche Bedürfnisse Sie haben, Liebherr ist immer die richtige Entscheidung. Ob Gefriertruhe oder Kühlschrank. Ob riesige Side-by-Side-Kombination, ob Stand- oder Einbaugerät oder kleines Unterbaugerät. Sie profitieren immer von unserer Innovationskraft und der Liebe für jedes Detail. Alles für unser Ziel: die langanhaltende Frische Ihrer Lebensmittel.



Kühlschränke



Kühl-Gefrierkombinationen



Side-by-Side-Kombinationen




Gefrierschränke



Gefriertruhen




Tisch- und Unterbaugeräte



Weingeräte

# Deutsche Ingenieurskunst – damals wie heute

Seit 1954 fertigen wir Kühl- und Gefriergeräte in höchster Qualität und vertreiben diese weltweit. Im Herzen sind wir aber immer noch ein Familienunternehmen und in Deutschland verwurzelt. Hier entwickeln wir nach wie vor unsere langlebigen Produkte. German Engineering – aus Verbundenheit zu unserem Gründer und im Wissen um das Know-how, das sich seit Ingenieursgenerationen hier gebündelt hat.



*„Mein Leben hat mich in der Auffassung bestärkt, dass man mit dem festen Willen, gute Arbeit zu leisten und die unterschiedlichen Kundenwünsche nach Kräften zu erfüllen, auch Ziele erreichen kann, die zunächst fast unerreichbar scheinen. Von Rückschlägen darf man sich nicht gleich entmutigen lassen, und der Glaube an sich selbst kann da Berge versetzen.“*

Dr.-Ing. e. h. Hans Liebherr (1915 – 1993)




Der L 319 war in den 1960er-Jahren das „Fahrende Schaufenster“ von Liebherr-Hausgeräten. Bis 1968 war der speziell umgebaute Bus in der Bundesrepublik unterwegs und warb für moderne Kühl- und Gefriergeräte aus Oberschwaben.



IXRFbs 5176 Δ Peak-Serie



Schon im Jahr 1954 liefen in Ochsenhausen unsere ersten Geräte vom Band. Und genau hier steht auch heute noch unser Stammwerk.



## Qualität, die auch in 15 Jahren noch Qualität ist.

Unseren Qualitätsanspruch bekommen schon die kleinsten Details zu spüren. Bevor bei uns zum Beispiel ein Türscharnier zugelassen wird, muss es mindestens 100.000 Öffnungszyklen durchlaufen. Und so wie dem Türscharnier geht es bei uns jedem anderen Funktionsteil – es wird ausgiebig und intensiv getestet. Alles für ein Ziel: eine Nutzungsdauer unserer Geräte von mindestens 15 Jahren.



## Unser Weg in die Zukunft

Unsere Produktinnovationen verbindet eines: Sie beschreiben den Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Verantwortung zu übernehmen, ist schon in unseren Grundwerten manifestiert. So hat die Forschung und Entwicklung von ökologischen Lösungen bei uns seit Jahrzehnten Tradition. Dabei haben wir stets den gesamten Produktlebenszyklus im Blick.



\* EcoVadis Gold  
Unser Engagement wurde von der weltweit führenden CSR-Rating-Agentur EcoVadis für 2023 mit Gold ausgezeichnet. Wir sind stolz, zu den 3% der Besten, von EcoVadis bewerteten Unternehmen zu gehören.

### Recycling / Entsorgung

Wir streben langfristig eine Kreislaufwirtschaft an und gestalten unsere Produkte aktiv für eine mögliche Wiederverwendbarkeit unserer gebrauchten Materialien, indem wir ihre Trennbarkeit erhöhen.

### Materialien

Wir möchten die ökologischen Auswirkungen unserer Geschäftsaktivitäten reduzieren und bereiten kreislauffähige Produkte vor, indem wir verstärkt erneuerbare Materialien und Rezyklate in unseren Geräten verwenden und die Vielfalt unserer Materialien reduzieren. Dabei betrachten wir das gesamte Produkt.



### Nutzungsphase

Wir reduzieren unsere Umweltbelastung, indem wir weiterhin erstklassige energieeffiziente Produkte anbieten, die maximal haltbar und leicht zu reparieren sind – unterstützt durch einen vorausschauenden Kundenservice. Außerdem bieten wir Ihnen Produkte und Lösungen an, die Ihnen dabei helfen, die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren. Dazu mehr auf den nächsten Seiten.

### Produktion

Wir möchten umweltbewusst produzieren, indem wir den Energiebedarf unserer Werke senken und verstärkt erneuerbare Energiequellen nutzen. Mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Wasser, der Minimierung von Abfall und der Vermeidung von Verunreinigungen reduzieren wir unsere Umweltauswirkungen über die CO<sub>2</sub>-Emissionen hinaus.\*



## Lebensmittel retten mit Liebherr

Weltweit werden jedes Jahr ungefähr 931 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen.<sup>1</sup> Bezogen auf einen durchschnittlichen Haushalt sind das jährlich etwa 113 kg.<sup>2</sup>



# 113 Kilogramm<sup>2</sup>

Die Menge der Lebensmittelabfälle verteilt sich in etwa wie folgt auf relevante Gruppen:<sup>2</sup>



50%  
frisches Obst  
und Gemüse



4%  
Milchprodukte



5%  
Fleisch und Fisch



7%  
Gekochtes und  
Zubereitetes

Lebensmittel sind neben dem emotionalen und monetären Wert auch ökologisch wertvoll.

Die Nahrungsmittelproduktion ist verantwortlich für<sup>3</sup>

25%

aller weltweiten Treibhausgasemissionen und

70%

des Süßwasserverbrauchs.

<sup>1</sup> UNEP Food Waste Index Report (2021)

<sup>2</sup> GfK (2021). Bezogen auf Zweipersonenhaushalt in Deutschland

<sup>3</sup> Our World in Data (2022)



Mit unseren durchdachten Frischetechnologien und digitalen Lösungen unterstützen wir Sie dabei, Ihre Lebensmittelabfälle ganz einfach zu reduzieren.

Für die perfekte Lagerung von Lebensmitteln ist neben der idealen Temperatur auch die optimale Luftfeuchtigkeit ein entscheidender Faktor. Bei Liebherr haben wir genau dafür innovative Frischetechnologien entwickelt und diese von Jahr zu Jahr verfeinert. Damit frische Lebensmittel auch nach Tagen der Lagerung noch unverfälscht frisch schmecken und Vitamine sowie Nährstoffe in ihrer Gänze erhalten bleiben. Für jegliche Art an frischen Lebensmitteln gibt es die richtige Frischetechnologie:



DuoCooling



Mit unserer SmartDevice-App lässt sich das Gerät ganz einfach per Smartphone oder Tablet bedienen. So können beispielsweise Einstellungen von überall aus geändert werden, ohne das Gerät öffnen zu müssen. Auf diese Weise geht keine kalte Luft verloren, was nicht nur Energie spart, sondern auch hilft, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden.

Easy Fresh

+10 Tage

+8 Tage

+3 Tage

+10 Tage

Die Tagesangaben beziehen sich auf den Vergleich zum normalen Kühlteil.

Bio Fresh

+11 Tage

+12 Tage

+40 Tage

+48 Tage

+40 Tage

Fruit & Vegetable-Safe



**EasyFresh – Ideal für Obst und Gemüse**  
Hier fühlen sich Obst, Gemüse und Früchte unverpackt richtig wohl. Bei gleicher Temperatur wie im Kühlteil und im Safe luftdicht verschlossen, ist zum Beispiel Salat nach 7 Tagen noch immer knackig frisch.



**BioFresh – Unser Alleskönner**  
Mit der bewährten BioFresh-Technologie lagern die Lebensmittel bei einer Temperatur knapp über 0°C deutlich kühler als im Rest des Geräts. Mit der perfekten Luftfeuchtigkeit halten Obst und Gemüse im luftdichten Fruit & Vegetable-Safe noch länger frisch. Fleisch, Fisch und Milchprodukte sind im Meat & Dairy-Safe bestens aufgehoben.



**BioFresh Professional mit HydroBreeze – Kühlen wie die Profis**  
Ein kalter Nebel, der sich wie Balsam über das Obst und Gemüse legt, sorgt für knackige Frische und verbessert die Struktur – der besondere Wow-Effekt für Obst und Gemüse im BioFresh Professional-Safe.



**BioFresh Professional mit Fish & Seafood-Safe – Wie fangfrisch vom Markt**  
Besonders sensible Lebensmittel wie Fisch und Meeresfrüchte lagern am besten bei eisigen Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit. Die konstanten -2°C im Fish & Seafood-Safe sind daher optimal für langanhaltend frischen Geschmack.



**DuoCooling – Kein Austrocknen**  
Unsere Basistechnologie in allen Kühl- und Gefrierkombinationen. Dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe sorgt sie dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen.



**NoFrost – Nie mehr abtauen**  
Mit der automatischen Abtaufunktion ist die dauerhafte Frische des Gefrierbegriffs garantiert. Das Zwischenlagern gefrorener Lebensmittel während des manuellen Abtauens entfällt. Die konstant optimale Tiefkühlung bleibt ohne Unterbrechung erhalten.




Die Tagesangaben beziehen sich auf den Vergleich zum normalen Kühlteil.

Meat & Dairy-Safe



## Maximale Effizienz mit Liebherr

Die größten Umweltauswirkungen von Kühl- und Gefriergeräten sind auf den Energieverbrauch während ihrer Nutzungsphase zurückzuführen, da diese 24 Stunden am Tag im Einsatz sind. Sie sind durchschnittlich für etwa ein Fünftel des gesamten Stromverbrauchs in Haushalten verantwortlich.<sup>1</sup>



Unsere Kühlgeräte sind echte Alleskönner: Neben dem geringen Stromverbrauch unseres gesamten Produktprogramms punkten sie auch mit einem niedrigen Geräuschpegel, viel Platz für Lebensmittel und einer intelligenten Sensorik für eine optimale Kälteleistung.



### Energieverbrauch

Unsere Geräte belegen Spitzenplätze im Effizienzranking oder unterbieten sogar die höchste Effizienzklasse. Damit schonen sie die kostbaren Ressourcen unserer Umwelt und das Portemonnaie.



### Kühlvolumen

Von extragroßen Schubfächern bis hin zu den kleinsten Details achten wir darauf, trotz höchster Energieeffizienz keinen Liter Kühlvolumen zu verschenken.



### Geräuschniveau

Küche und Wohnraum verschmelzen mehr und mehr. Deswegen setzen wir neben höchster Energieeffizienz, auf „hörbar“ leisere Geräte.



### Kälteleistung

Die intelligente Sensorik unserer Geräte passt die Kälteleistung stets der aktuellen Nutzung an – sie sind im Alltag energieeffizient und sparsam, aber voll da, sobald der Wochenendeinkauf gekühlt werden muss.

<sup>1</sup> Umweltbundesamt (2021). Bezogen auf einen durchschnittlichen Haushalt in Deutschland.

Noch einmal 10% sparsamer\* als Geräte der höchsten Energieeffizienzklasse A: Damit setzt unsere Standkombination neue Maßstäbe – selbst für uns.

Die ultraeffiziente Kühl-Gefrierkombination in edlem BlackSteel ist eines der energie-sparlichsten Geräte überhaupt. An der Ausstattung aber wurde nicht gespart: Die BioFresh-Safes sorgen für langanhaltend frische Lebensmittel und dank EasyTwist-Ice für stets perfekt gekühlte Drinks. Darüber hinaus ist das Gerät mit lediglich 29 dB(A) superleise.



← 60 →

A ↑ G A

Ultra Efficient A -10%\*

Ultra Silent

29 dB(A)

CBNbsa10 575i ◊ Prime-Serie



Mehr dazu auf [home.liebherr.com/weiterdenken](http://home.liebherr.com/weiterdenken)

\* Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2019/2016 (Stand Juli 2023).

# Frische ohne Kompromisse

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind für uns nicht nur Schlagworte. Warum? Weil bei Liebherr jedes kleinste Detail unseren hohen Ansprüchen gerecht werden muss. Alle Funktionsteile werden ausgiebig und intensiv getestet. Solange, bis wir von der maximalen Qualität unserer Kühl- und Gefriergeräte überzeugt sind.



\* Diese gewähren wir Ihnen kostenlos auf ausgewählte Stand-Kühl-Gefrierkombinationen der Energieeffizienzklasse A, B und C. Mit unserer Herstellergarantie fallen so für Sie 10 Jahre lang keine Kosten für Reparatur und Service an.



Auf alle anderen Geräte unseres Sortiments geben wir 5 Jahre Herstellergarantie. Weitere Informationen, Registrierung und Garantiebedingungen auf [home.liebherr.com/guarantee5](http://home.liebherr.com/guarantee5)

# 10 Jahre Herstellergarantie\* sichern:




## Kaufen

Kaufen Sie Ihr neues Liebherr-Gerät\* bis zum 31.12.2024 bei einem Liebherr-Fachhandelspartner.



## Registrieren

Registrieren Sie Ihr Gerät innerhalb von 12 Monaten über unser Web-Formular oder unsere SmartDevice-App.



## Freuen

Freuen Sie sich über 10 Jahre Liebherr-Herstellergarantie und dauerhafte Frische.



Registrierung und Garantiebedingungen unter [home.liebherr.com/garantie](http://home.liebherr.com/garantie)

CBNbsa10 575i ◊ Prime-Serie

## Setzen Sie ein Statement.

Innen so geschmackvoll wie außen:  
Unsere Geräte mit BlackSteel-Interieur passen sich an und stechen doch heraus. Hochwertigster schwarzer Edelstahl innen wie außen machen alle BlackSteel-Standgeräte der Serien Peak und Prime sowie ausgewählte Peak-Einbaugeräte zu einem exklusiven Blickfang – und jedes Öffnen zum reinsten Genuss.

CBNbsd 578i Δ Peak-Serie



### Griffmulde

So ragt kein Griff mehr in den Raum hinein. Die elegante Mulde harmoniert mit dem reduzierten, grifflosen Design Ihrer Küche.



### Griff mit Öffnungsmechanik

Der Türgriff passt sich sanft der Bewegung Ihrer Hand an und macht so die Öffnung noch leichtgängiger.



### Perfekt eingepasst

Mit InteriorFit fügen sich unsere Standgeräte platzsparend in die Küche ein – sie benötigen keinen seitlichen Belüftungsabstand zu den Wänden oder angrenzenden Möbeln. In Ihre Küche hinein ragt lediglich die Kühlschranktür. Alles andere ist unsichtbar.

Black  
Steel  
Interior


IRBbsci 5170 Δ Peak-Serie



## Immer bestens vernetzt

Alle unsere Geräte sind entweder bereits ab Werk vernetzbar oder können nachträglich mit der SmartDevice-Box vernetzt werden.

So profitieren Sie von den vielen Möglichkeiten unserer SmartDevice-App und der Einbindung aller Kühl- oder Gefriergeräte in Ihr bestehendes Smarthome. Wichtige Status- und Alarmmeldungen kommen so direkt aufs Handy, zum Beispiel über die noch geöffnete Kühlschranktür via Türalarm. Unsere SmartDevice-App hat aber noch viel mehr zu bieten: Neben der einfachen Verwaltung Ihrer Geräte und deren Steuerung von unterwegs aus unterstützt die App auch mit Tipps und Tricks rund um Ihren Liebherr. Außerdem finden sich hier passendes Zubehör für jedes Kühlgerät, Zugang zu Bedienungsanleitungen und vieles mehr.



[home.liebherr.com/getsmart](https://home.liebherr.com/getsmart)

Hier können Sie die SmartDevice-App herunterladen:



## Wieder ein Handgriff weniger

AutoDoor macht die grifflose Küche perfekt, denn mit diesem Feature öffnen sich Liebherr-Einbaugeräte ganz automatisch – per Klopfsignal, via SmartDevice-App oder Sprachbefehl.

Ihre Tür öffnet nicht nur automatisch, sie macht es Ihnen in jeglicher Hinsicht leicht. Denn sie lässt sich auch bequem an Ihre Gewohnheiten anpassen. So können Sie den gewünschten Winkel der Öffnung und die Dauer bis zum automatischen Schließen ganz individuell wählen. Wer sein Einbaugerät trotz allem lieber per Hand öffnet und schließt, kann das natürlich auch weiterhin tun.



Jetzt mehr über unsere automatische Tür bei ausgewählten Modellen erfahren: [home.liebherr.com/autodoor](https://home.liebherr.com/autodoor)

## Frische mit Zoomfaktor

Unsere ergonomischen Schubfächer kommen Ihnen ganz einfach entgegen. Sie sind so besonders leicht zu erreichen – für maximale Übersichtlichkeit.



Black Steel Interior

Unser Einbaukühlschrank mit OpenStage-Schubfächern wirkt alternativ mit BlackSteel-Interior noch hochwertiger und kontrastreicher.

### Die Küche wird zum Marktstand.

Inspiziert von Vitrinen in edlen Feinkostgeschäften setzen die preisgekrönten OpenStage-Schubfächer alle Lebensmittel auf einen Blick in Szene. Der komplette Kühlschrankinhalt wird maximal übersichtlich präsentiert und ist ergonomisch ideal erreichbar. Damit setzen wir neue Maßstäbe bei Bedienkomfort und Design. Im unteren Bereich bieten Ihnen zusätzlich drei BioFresh-Safes das perfekte Klima, um Obst und Gemüse sowie Fleisch, Fisch und Milchprodukte zu lagern.



reddot winner 2021



### Ein Getränkedepot. Zwei Möglichkeiten.

Das praktische Auszugsbord aus Teleskopauszügen im IRDe 51 ist mit zwei herausnehmbaren Flaschenkörben für einen leichten Transport ausgestattet. Es kann für den größeren Durst auch mit einer ganzen Getränkekiste beladen werden.

Die GlassLine-Auszüge in unseren Unterbaumodellen schließen sanft per Selbsteinzug. Die untere LiftUp-Box schiebt sich beim Herausziehen zur leichten Entnahme nach oben.




### Der Keller in der Küche

Lagern Sie Vorräte wie Kartoffeln oder Getränke einfach im Kellerfach Ihres Liebherr. Es enthält einen entnehmbaren Korb, eine Ablageschale und eine Schublade. Das Kellerfach fährt sanft über Teleskopschienen aus und schließt via Selbsteinzug mit Schließdämpfung. Die Temperatur ist regelbar zwischen +6 °C und +14 °C – je nachdem, welche Lebensmittel Sie lagern.



## Spezialisiert auf kühle Drinks

Mit einem Liebherr ist eines sicher: Die Getränke Ihrer Gäste sind immer perfekt gekühlt. Dank der integrierten kalten Wasserquelle und einem nie endenden Eisvorrat. So einfach kann Erfrischung sein.



### Eisvorrat selbst für die größte Party: der IceTower

Der IceTower in unseren Gefrierschränken setzt neue Maßstäbe, denn er vereint gleich zwei großformatige Fächer miteinander: den automatischen IceMaker für bis zu 8 Kilogramm Eiswürfel und ein weiteres geräumiges Fach – groß genug, um zum Beispiel ein paar Familienpizzas hochkant zu lagern. Und weil uns das noch nicht komfortabel genug war, gleiten beide auf einem Auszugsbord mit Teleskopschienen. Damit Ihre Hände bei so viel Kühlgut einigermaßen warm bleiben, gibt es von uns noch eine Eiswürfelschaufel dazu.



### Lässt Eiswürfel regnen: der IceMaker

Der IceMaker produziert täglich bis zu 130 Eiswürfel, die automatisch in zwei Schubfächer fallen. Mit der MaxIce-Aktivierung kann die Eiswürfelproduktion noch beschleunigt werden, falls doch mehr Gäste kommen als erwartet. Der IceMaker wird an die Frischwasserleitung angeschlossen. Ist kein Festwasseranschluss verfügbar, gibt es auch ein Modell mit Wassertank im Kühlteil.



### Schnell zapfen, statt lange tragen

Mit InfinitySpring bringen wir eine kristallklare, kalte Wasserquelle mitten in Ihre Küche, denn Wasser ist gesund. Auch schweres Kistenschleppen und Wasser in Plastikflaschen sind damit Geschichte. Das entlastet Ihren Rücken und unsere Umwelt. Einfach und nachhaltig.



### Eis im Handumdrehen: EasyTwist-Ice

Mal schnell einen Vorrat an Eiswürfeln schaffen – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die Eiswürfel lösen. EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und schon in den meisten Standgeräten unserer Pure-Serie eingebaut. Alternativ kann er auch problemlos als Zubehör ergänzt werden.



CBNsda 575i ◊ Prime-Serie



## Nie mehr abtauen dank NoFrost



No Frost

### Mit der automatischen Abtaufunktion NoFrost ist die dauerhafte Frische von Gefriergut garantiert.

Das Zwischenlagern gefrorener Lebensmittel während des manuellen Abtauens entfällt, da das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren wird und zusätzlich die Luftfeuchtigkeit abgeleitet wird. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Die konstant optimale Tiefkühlung bleibt ohne Unterbrechung erhalten.



Easy Open

### Einfach mehrfach öffnen: EasyOpen

Kennen Sie das? Sie merken nach dem Verstauen von Einkäufen im Gefrierschrank, dass Sie ein Lebensmittel vergessen hatten und – müssen kräftig ziehen, um die Tür erneut zu öffnen. Das passiert Ihnen mit Ihrem Liebherr nicht: Dank EasyOpen lässt sich die Tür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.



Vario Temp

## Flexible Frische mit dem Gefrierteil das auch kühlen kann.

Mit VarioTemp kann der Gefrierbereich optional auch als zusätzliche Kühlzone oder Lagerfach mit Kellertemperaturen genutzt werden.

Kühlteil (-2 °C – +9 °C)

Kellerteil (+14 °C)

Gefrierteil (-18 °C)

\* Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2019/2016 (Stand Juli 2023).




### Das große Plus bei Minusgraden

Kein Platz mehr für ein Gefriergerät in der Küche oder anderen beheizten Räumen in der Wohnung oder im Haus? Kein Problem, denn alle dafür relevanten Komponenten sind mit FrostProtect auf eine Tiefentemperaturtauglichkeit bis -15 °C ausgelegt, je nachdem, welche Lebensmittel Sie lagern. Sinkt die Umgebungstemperatur unter 0 °C, arbeiten unsere Gefriergeräte weiterhin genauso energieeffizient und Ihr Gefriergut bleibt bestens geschützt. Somit können die Geräte auch in unbeheizten Räumen wie Schuppen oder Garage aufgestellt werden und Sie haben mehr Platz für wichtigere Dinge.



Frost Protect



**Perfekte Frische für einen vegetarischen Lebensstil:**

Viel Platz und perfekte Lagerbedingungen für vegetarische Genüsse garantiert dieser Liebherr mit zwei Fruit & Vegetable-Safes. Das clevere FlexSystem in jedem BioFresh-Schubfach schafft Übersichtlichkeit und Ordnung.



CBNsfsc 57vi ◊ Plus-Serie

**Ausgezeichnetes Design.  
Wortwörtlich.**


Unsere Geräte punkten bei den renommiertesten Design-Jurys und erhalten bedeutende Auszeichnungen wie zum Beispiel den German Design Award, den iF Award oder den Red Dot Award. Der puristische Liebherr-Look und die wirkungsvollen Details setzen Ihre Lebensmittel stilvoll in Szene.



SFNstd 529i | SRBstc 529i ◊ Peak-Serie

**Die extragroße Frische**

Dank des großzügigen Formats sind diese Modelle perfekt geeignet für große Familien mit noch größeren Wochenendeinkäufen. Das Highlight: Unser bisher größter BioFresh-Safe in freistehenden Kühl-Gefrierkombinationen mit viel Platz und idealen Bedingungen für die Lagerung von Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Und in Sachen Energieeffizienz bietet er mit Klasse B die perfekte Kombination aus großem Volumen und niedrigen Energiekosten.



CBNsdb 775i ◊ Prime-Serie



## Bewahren, was Sie schätzen.

Entdecken Sie unsere Weinkühlschränke – und erfahren Sie, wie Sie Ihre Sammlung nicht nur perfekt lagern und temperieren, sondern das Echte im Wein bewahren.



## Höchste Ingenieurskunst für höchsten Genuss

Bei der optimalen Lagerung von Wein kommt es auf fünf wesentliche Bedingungen an. Um diese zu gewährleisten, hat Liebherr innovative technische Lösungen entwickelt.

Konstante Temperaturen schützen den Charakter des Weines.



**Temp  
Protect  
Plus**

Liebherr-Weinkühlschränke sichern die Temperatur dank TempProtect Plus gleich doppelt ab.

Die richtige Luftfeuchte sorgt für geschmeidige Korken und eine geschützte Lagerung des Weines.



**Humidity  
Select**

**Humidity  
Control**

Mit HumiditySelect oder HumidityControl kann die Luftfeuchte bei Liebherr-Weinkühlschränken individuell eingestellt werden.

Der Schutz vor UV-Strahlen bewahrt den Wein vor unerwünschten Alterungsprozessen.



**UV  
Protect**

**UV  
Protect  
Plus**

Glastürmodelle von Liebherr haben eine einzigartige 2-fach- oder sogar 3-fach-Anti-UV-Verglasung.

Der Schutz vor Fremdgerüchen verhindert eine ungewollte Geschmacksveränderung des Weines.



**Fresh  
Air**

Der FreshAir-Aktivkohlefilter in den Liebherr-Weinkühlschränken neutralisiert Fremdgerüche.

Die erschütterungsfreie Lagerung des Weines ermöglicht eine ungestörte Reifung.



**Vibrate  
Safe**

Liebherr-Weinkühlschränke verfügen über ein ganzheitlich vibrationsgedämpftes Kühlsystem.



WPbli 5231 GrandCru Selection


1  
Zone

Unsere **Weinlagerschränke** bieten Voraussetzungen wie in einem Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinlagerschränke sind speziell auf eine große Flaschenkapazität und für die Lagerung und Reifung ausgelegt, können aber auch einen größeren Weinvorrat in Zimmertemperatur vorrätig halten.



#### Luftfeuchteregulierung

Mit HumiditySelect kann die Luftfeuchte bei GrandCru-Modellen in zwei Stufen verstellt werden: Entfeuchten oder Befeuchten. GrandCru Selection-Modelle sind mit HumidityControl ausgestattet. Die Funktion erlaubt ein Einstellen der gewünschten Luftfeuchte im Bereich von 50 % bis 80 % RH\*. Fällt der Wert auf unter 50 % RH weist das Gerät darauf hin.



#### Maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung

Maximale Kapazität. Auch das Organisieren wachsender Weinsammlungen wird dank eines Liebherr-Weinlagerschranks vereinfacht. Um das Fassungsvermögen voll auszuschöpfen, wurde der Innenraum so konzipiert, dass Ihre Weinflaschen auf den Holzböden Hals-an-Hals gelagert werden können. So ist selbst für stetig wachsende Weinbestände ausreichend Platz. Sammeln Sie also gerne weiter.

\* Bei Temperaturen in Wohnumgebung. Für den Fall sehr trockener/kalter Umgebung, z. B. Kellerräume, empfiehlt sich zur Unterstützung des Systems die maßgeschneiderte Wasserbox aus unserem Zubehörprogramm.



#### LightColumn, einseitig

Beste Sicht auf Ihren Wein: Die LED-LightColumn verläuft von oben bis unten durch Ihr gesamtes Gerät mit Glastür. Sie leuchtet den Innenraum Ihres GrandCru-Selection-Weinlagerschranks gleichmäßig aus. Ein besonderes Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, wodurch Ihre Weinsammlung im Gerät auch bei geschlossener Tür gekonnt in Szene gesetzt werden kann.



#### FreshAir-Aktivkohlefilter

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weinlagerschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weines unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.



### SommelierBoard

Ein absolutes Highlight in unseren neuen Weintemperierschränken! Hier ist Platz für alles geboten, was wirkungsvoll präsentiert und zum Dekantieren benötigt wird: Das hochwertige Bord aus naturbelassener Buche ist ausgestattet mit einem Edelstahl-Flaschenpräsenster, einer Holzbox für Dekantierutensilien und Raum zur Vortemperierung von Weingläsern für den außergewöhnlichen Genuss.



### LightTower

Jetzt auch in unseren neuen Weintemperierschränken: Die beidseitige Platzierung bietet eine einzigartige Lichtstimmung und beste Sicht auf die Weine. Ein weiteres Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, wodurch die Weine – auch bei geschlossener Tür – gekonnt in Szene gesetzt werden.



### Vertikale Griffmulde

Alle Modelle der Vinidor-Selection-Serie sind mit vertikaler, durchgehender Griffmulde versehen und so ergonomisch von jeder Position bequem zu öffnen. Modelle mit dieser optisch dezenten Grifflosung fügen sich besonders harmonisch in grifflose Küchen oder im Wohn-Essbereich ein.



### FlexFit-Holzborde

Weinflaschen nahezu aller Größen und Formen lagern hier sicher: die herausnehmbaren Holzleisten können dafür individuell im Rahmen platziert werden.



Mehr zum Thema Weinlagerung und zu unseren Weinkühlschränken mit detaillierten Modellbeschreibungen finden Sie in unserer Wein Special-Broschüre beim Liebherr-Fachhandelspartner und unter: [home.liebherr.com/wine](http://home.liebherr.com/wine)



WPgbi 7483 Vinidor Selection

2  
Zones

Unsere Weintemperierschränke bieten mit zwei oder drei Temperaturzonen, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Temperaturzonen gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genustemperatur aufbewahren.

3  
Zones

Und für die langfristige Lagerung von Weinen bieten die Geräte der Vinidor-Selection-Serie im unteren Teil die StorageZone. Durch die unterschiedliche Größe der Temperaturzonen und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

## Kühlen und Gefrieren Kurzübersicht



IRBPbsci 5170 Δ Peak-Serie | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNbsdi 5188 Δ Peak-Serie



Das komplette Liebherr-Programm an Stand- und Einbaugeräten mit ausführlichen Gerätebeschreibungen finden Sie auf unserer Website inklusive der Liebherr-Fachhandelspartner unter: [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

# Einbaugeräte

Side by Side

## Ihr individuelles FrischeCenter

Kombinieren Sie Liebherr-Einbaugeräte ganz flexibel nach Ihrem Frischebedarf: Viele Modelle lassen sich vertikal und/oder horizontal zu einem individuellen FrischeCenter zusammen stellen und decken verschiedenste Lagerbedürfnisse perfekt ab.

Fragen Sie Ihren Liebherr-Fachhandels-Partner oder -Küchenspezialisten nach den Liebherr Side-by-Side-Konzept.

EWTdf 1653 Vinidor | IRci 3950 ◊ Prime-Serie  
IFNci 3954 ◊ Prime-Serie | SIBa20i 3950 ◊ Prime-Serie



ECBNe 8872



ECBNe 8870



ECBNe 7870

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh | No Frost | Soft System | Ice Maker |
|--------------|-----|-----------|----------|-------------|-----------|
|--------------|-----|-----------|----------|-------------|-----------|

### Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen

| Modell/Serie            | EEK | Bio Fresh | No Frost | Soft System | Ice Maker |
|-------------------------|-----|-----------|----------|-------------|-----------|
| 203 → 91,5 → ECBNe 8872 | E   | ■         | ■        | ■           | ■         |
| ECBNe 8870              | E   | ■         | ■        | ■           | ■         |
| ECBNe 8871              | E   | ■         | ■        | ■           | ■         |
| 203 → 76,2 → ECBNe 7870 | E   | ■         | ■        | ■           | ■         |
| ECBNe 7871              | E   | ■         | ■        | ■           | ■         |

⌋ Liebherr-Geräte werden in der Regel mit Türanschlag rechts (wechselbar) ausgeliefert.

⌋ Bei Modellen, bei denen der Türanschlag nicht wechselbar ist, gibt das Zeichen alternativ auch die Modelle mit Linksanschlag an.



ICBNbsci 5173



ICBNci 5153



ICBbi 5122

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Smart Frost | Infinity Spring | Soft System | Ice Maker | Smart Device |
|--------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|
|--------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|

### Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen mit BioFresh Professional / BioFresh Euro-Norm 60

| Modell/Serie                   | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Smart Frost | Infinity Spring | Soft System | Ice Maker | Smart Device |
|--------------------------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|
| 178 → 56-57 → ICBNci 5183 Peak | C   | ■                      | ■            |                |           |            | ■        |             |                 | ■           | ■         | ■            |
| ICBNbsci 5173 Peak             | C   | ■                      | ■            |                |           |            | ■        |             |                 | ■           | ■         | ■            |
| ICBNdi 5173 Peak               | D   | ■                      | ■            | ■              |           |            | ■        |             |                 | ■           | ■         | ■            |
| ICBci 5182 Peak                | C   | ■                      | ■            |                |           |            |          | ■           | ■               | ■           |           | ■            |
| ICBNdi 5163 Prime              | D   |                        |              |                | ■         |            | ■        |             |                 | ■           | ■         | ■            |
| ICBNci 5153 Prime              | C   |                        |              |                | ■         |            | ■        |             |                 | ■           |           | ■            |
| ICBbi 5152 Prime               | B   |                        |              |                | ■         |            |          | ■           |                 | ■           |           | ■            |
| ICBNdi 5123 Plus               | D   |                        |              |                | ■         |            | ■        |             |                 | ■           |           | ■            |
| ICBbi 5122 Plus                | B   |                        |              |                | ■         |            |          | ■           |                 | ■           |           | ■            |
| ICBc 5122 Plus                 | C   |                        |              |                | ■         |            |          | ■           |                 | ■           |           |              |
| ICBNSd 5123** Plus             | D   |                        |              |                | ■         |            | ■        |             |                 |             |           |              |
| ICBSd 5122** Plus              | D   |                        |              |                | ■         |            |          | ■           |                 |             |           |              |

### Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen mit EasyFresh Euro-Norm 60

| Modell/Serie                     | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Smart Frost | Infinity Spring | Soft System | Ice Maker | Smart Device |
|----------------------------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|
| 178 → 56-57 → ICBnbsci 5173 Peak | C   |                        |              |                |           | ■          | ■        |             |                 |             | ■         | ■            |
| ICNci 5173 Peak                  | C   |                        |              |                |           | ■          | ■        |             |                 |             | ■         | ■            |
| SICNdi 5153 Prime                | D   |                        |              |                | ■         | ■          |          |             |                 |             | ■         | ■            |
| ICNdi 5153 Prime                 | D   |                        |              |                | ■         | ■          |          |             |                 |             | ■         | ■            |
| ICNd 5133 Plus                   | D   |                        |              |                | ■         | ■          |          |             |                 |             | ■         |              |
| ICNc 5123 Plus                   | C   |                        |              |                | ■         | ■          |          |             |                 |             | ■         |              |
| ICc 5123 Plus                    | C   |                        |              |                | ■         |            |          | ■           |                 |             | ■         |              |
| ICNSd 5123** Plus                | D   |                        |              |                | ■         | ■          |          |             |                 |             |           |              |
| ICNc 5103 Pure                   | C   |                        |              |                | ■         | ■          |          |             |                 |             |           |              |
| ICNd 5103 Pure                   | D   |                        |              |                | ■         | ■          |          |             |                 |             |           |              |
| ICNe 5103 Pure                   | E   |                        |              |                | ■         | ■          |          |             |                 |             |           |              |
| ICNSd 5103** Pure                | D   |                        |              |                | ■         | ■          |          |             |                 |             |           |              |
| ICNSe 5103** Pure                | E   |                        |              |                | ■         | ■          |          |             |                 |             |           |              |
| ICd 5103 Pure                    | D   |                        |              |                | ■         |            |          | ■           |                 |             |           |              |
| ICe 5103 Pure                    | E   |                        |              |                | ■         |            |          | ■           |                 |             |           |              |
| ICSd 5102** Pure                 | D   |                        |              |                | ■         |            |          | ■           |                 |             |           |              |
| ICSe 5103** Pure                 | E   |                        |              |                | ■         |            |          | ■           |                 |             |           |              |



IRBac 5190



IRBPbsci 5170



IRBbsbi 4570

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Smart Frost | Infinity Spring | Soft System | Auto Door | Smart Device |
|--------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|
|--------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|

Integrierbare Kühlschränke mit BioFresh Professional / BioFresh Euro-Norm 60

| 178 | -56-57- | Modell/Serie   | EEK   | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Smart Frost | Infinity Spring | Soft System | Auto Door | Smart Device |
|-----|---------|----------------|-------|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|
|     |         | IRBac 5190-001 | Peak  |                        | ■            | ■              |           |             | ■               | ■           | ■         | ■            |
|     |         | IRBac 5190-617 | Peak  |                        | ■            | ■              |           |             | ■               | ■           | ■         | ■            |
|     |         | IRBPbsci 5170  | Peak  |                        |              |                | ■         |             |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBPci 5170    | Peak  |                        |              |                | ■         |             |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBdi 5181     | Peak  |                        | ■            | ■              | ■         |             | ■*              |             | ■         | ■            |
|     |         | IRBci 5180     | Peak  |                        | ■            | ■              |           |             | ■               | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBac 5171-001 | Peak  |                        | ■            | ■              |           | ■*          |                 | ■           | ■         | ■            |
|     |         | IRBac 5171-617 | Peak  |                        | ■            | ■              |           | ■*          |                 | ■           | ■         | ■            |
|     |         | IRBbsci 5171   | Peak  |                        | ■            | ■              |           | ■*          |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBci 5171     | Peak  |                        | ■            | ■              |           | ■*          |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBbsci 5170   | Peak  |                        | ■            | ■              |           |             |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBci 5170     | Peak  |                        | ■            | ■              |           |             |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBdi 5170     | Peak  |                        | ■            | ■              | ■         |             |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBci 5151     | Prime |                        |              |                | ■         | ■*          |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBci 5150     | Prime |                        |              |                | ■         | ■*          |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBd 5121      | Plus  |                        |              |                | ■         | ■*          |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBd 5120      | Plus  |                        |              |                | ■         | ■*          |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBSd 5121**   | Plus  |                        |              |                | ■         | ■*          |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBSd 5120**   | Plus  |                        |              |                | ■         | ■*          |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRCBc 5121     | Plus  |                        |              |                | ■         | ■*          |                 | ■           |           | ■            |
| 158 | -56-57- | IRBdi 4851     | Prime |                        |              |                | ■         | ■*          |                 | ■           |           | ■            |
| 140 | -56-57- | IRBbsbi 4570   | Peak  |                        | ■            | ■              |           |             |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBbi 4570     | Peak  |                        | ■            | ■              |           |             |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBci 4571     | Peak  |                        | ■            | ■              |           | ■*          |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBci 4551     | Prime |                        |              |                | ■         | ■*          |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBci 4550     | Prime |                        |              |                | ■         | ■*          |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBc 4521      | Plus  |                        |              |                | ■         | ■*          |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBc 4520      | Plus  |                        |              |                | ■         | ■*          |                 | ■           |           | ■            |

\* mit 4\*-Gefrierfach

CH

▮ Liebherr-Geräte werden in der Regel mit Türanschlag rechts (wechselbar) ausgeliefert.

▮ Bei Modellen, bei denen der Türanschlag nicht wechselbar ist, gibt das Zeichen alternativ auch die Modelle mit Linksanschlag an.

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Smart Frost | Infinity Spring | Soft System | Auto Door | Smart Device |
|--------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|
|--------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|

Integrierbare Kühlschränke mit BioFresh Professional / BioFresh Euro-Norm 60

| 122 | -56-57- | Modell/Serie   | EEK   | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Smart Frost | Infinity Spring | Soft System | Auto Door | Smart Device |
|-----|---------|----------------|-------|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|
|     |         | IRBAb 4170-001 | Peak  |                        | ■            | ■              |           |             |                 | ■           | ■         | ■            |
|     |         | IRBAb 4170-617 | Peak  |                        | ■            | ■              |           |             |                 | ■           | ■         | ■            |
|     |         | IRBbi 4171     | Peak  |                        | ■            | ■              |           | ■*          |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBbsbi 4170   | Peak  |                        | ■            | ■              |           |             |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBbi 4170     | Peak  |                        | ■            | ■              |           |             |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBci 4151     | Prime |                        |              |                | ■         | ■*          |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBci 4150     | Prime |                        |              |                | ■         | ■*          |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBc 4121      | Plus  |                        |              |                | ■         | ■*          |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBc 4120      | Plus  |                        |              |                | ■         | ■*          |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBSd 4121**   | Plus  |                        |              |                | ■         | ■*          |                 | ■           |           | ■            |
|     |         | IRBSd 4120**   | Plus  |                        |              |                | ■         | ■*          |                 | ■           |           | ■            |
| 102 | -56-57- | IRBbi 4050     | Prime |                        |              |                | ■         |             |                 | ■           |           | ■            |
| 102 | -56-57- | IRBc 4020      | Plus  |                        |              |                | ■         |             |                 | ■           |           | ■            |
| 88  | -56-57- | SIBa20i 3950   | Prime |                        |              |                | ■         |             |                 | ■           |           | ■            |

\* mit 4\*-Gefrierfach



IRCe 5121



IRDdi 5120



IRd 4521

| Modell/Serie | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Ultra Silent | Smart Device | Smart Device ready |
|--------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
|--------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|

Integrierbare Kühlschränke mit EasyFresh Euro-Norm 60

| 178 | -56-57- | Modell/Serie | EEK  | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Ultra Silent | Smart Device | Smart Device ready |
|-----|---------|--------------|------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
|     |         | IRCe 5121    | Plus |            | ■           | ■*          | ■            |              | ■                  |
|     |         | IRDdi 5121   | Plus |            | ■           | ■*          | ■            | ■            |                    |
|     |         | IRDdi 5120   | Plus |            | ■           |             | ■            | ■            |                    |
|     |         | IRd 5101     | Pure |            | ■           | ■*          |              |              | ■                  |
|     |         | IRd 5100     | Pure |            | ■           |             |              |              | ■                  |
|     |         | IRe 5101     | Pure |            | ■           | ■*          |              |              | ■                  |
|     |         | IRe 5100     | Pure |            | ■           |             |              |              | ■                  |
| 140 | -56-57- | IRd 4521     | Plus |            | ■           | ■*          | ■            |              | ■                  |
|     |         | IRd 4520     | Plus |            | ■           |             | ■            |              | ■                  |

\* mit 4\*-Gefrierfach

CH



IRc 4121



IRd 4020



IRbi 3951

| Modell / Serie | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Ultra Silent | Smart Device | Smart Device ready |
|----------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
|----------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|

**Integrierbare Kühlschränke mit EasyFresh Euro-Norm 60**

| ↑ 122 | → 56-57 → | Modell / Serie | Plus  | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Ultra Silent | Smart Device | Smart Device ready |
|-------|-----------|----------------|-------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
|       |           | IRc 4121       | Plus  | C   | ■          | ■*          | ■           |              |              | ■                  |
|       |           | IRc 4120       | Plus  | C   | ■          |             | ■           | ■            |              | ■                  |
|       |           | IRd 4121       | Plus  | D   | ■          | ■*          | ■           |              |              | ■                  |
|       |           | IRd 4120       | Plus  | D   | ■          |             | ■           | ■            |              | ■                  |
|       |           | IRd 4101       | Pure  | D   | ■          | ■*          |             |              |              | ■                  |
|       |           | IRd 4100       | Pure  | D   | ■          |             |             | ■            |              | ■                  |
|       |           | IRSe 4101**    | Pure  | E   | ■          | ■*          |             |              |              | ■                  |
|       |           | IRe 4101       | Pure  | E   | ■          | ■*          |             |              |              | ■                  |
|       |           | IRe 4100       | Pure  | E   | ■          |             |             |              |              | ■                  |
|       |           | IRSe 4100**    | Pure  | E   | ■          |             |             |              |              | ■                  |
| ↑ 102 | → 56-57 → | IRd 4021       | Plus  | D   | ■          | ■*          | ■           |              |              | ■                  |
|       |           | IRd 4020       | Plus  | D   | ■          |             | ■           |              |              | ■                  |
|       |           | IRd 4000       | Pure  | D   | ■          |             |             |              |              | ■                  |
| ↑ 88  | → 56-57 → | IRbi 3951      | Prime | B   | ■          | ■*          | ■           |              | ■            |                    |
|       |           | IRci 3950      | Prime | C   | ■          |             | ■           | ■            | ■            |                    |
|       |           | IRc 3920       | Plus  | C   | ■          |             | ■           | ■            |              | ■                  |
|       |           | IRc 3921       | Plus  | C   | ■          | ■*          | ■           |              |              | ■                  |
|       |           | IRd 3901       | Pure  | D   | ■          | ■*          |             |              |              | ■                  |
|       |           | IRe 3901       | Pure  | E   | ■          | ■*          |             |              |              | ■                  |
|       |           | IRd 3900       | Pure  | D   | ■          |             |             | ■            |              | ■                  |
|       |           | IRe 3900       | Pure  | E   | ■          |             |             |              |              | ■                  |
|       |           | IRSe 3901**    | Pure  | E   | ■          | ■*          |             |              |              | ■                  |
|       |           | IRSe 3900**    | Pure  | E   | ■          |             |             |              |              | ■                  |

\* mit 4\*-Gefrierfach

CH

⏏ Liebherr-Geräte werden in der Regel mit Türanschlag rechts (wechselbar) ausgeliefert.

⏏ Bei Modellen, bei denen der Türanschlag nicht wechselbar ist, gibt das Zeichen alternativ auch die Modelle mit Linksanschlag an.



DRe 4101



DRe 3901



DRe 3900

| Modell / Serie | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Ultra Silent | Smart Device | Smart Device ready |
|----------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
|----------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|

**Dekorfähige Kühlschränke Euro-Norm 60**

| ↑ 122 | → 56-57 → | Modell / Serie | Pure | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Ultra Silent | Smart Device | Smart Device ready |
|-------|-----------|----------------|------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
|       |           | DRe 4101       | Pure | E   | ■          | ■*          |             |              |              | ■                  |
| ↑ 88  | → 56-57 → | DRe 3901       | Pure | E   | ■          | ■*          |             |              |              | ■                  |
|       |           | DRe 3900       | Pure | E   | ■          |             |             |              |              | ■                  |

\* mit 4\*-Gefrierfach



SIFNAd 5188



SIFNbsdi 5188



IFNbi 3553

| Modell / Serie | EEK | No Frost | Smart Frost | Soft System | Ice Maker | Ice Tower | Auto Door | LED | Smart Device | Smart Device ready |
|----------------|-----|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|--------------|--------------------|
|----------------|-----|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|--------------|--------------------|

**Integrierbare Gefrierschränke Euro-Norm 60**

| ↑ 178 | → 56-57 → | Modell / Serie  | Peak  | EEK | No Frost | Smart Frost | Soft System | Ice Maker | Ice Tower | Auto Door | LED | Smart Device | Smart Device ready |
|-------|-----------|-----------------|-------|-----|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|--------------|--------------------|
|       |           | SIFNAd 5188-001 | Peak  | D   | ■        |             | ■           | ■         | ■         | ■         | ■   | ■            |                    |
|       |           | SIFNAd 5188-617 | Peak  | D   | ■        |             | ■           | ■         | ■         | ■         | ■   | ■            |                    |
|       |           | SIFNbsdi 5188   | Peak  | D   | ■        |             | ■           | ■         | ■         | ■         | ■   | ■            |                    |
|       |           | SIFNdi 5188     | Peak  | D   | ■        |             | ■           | ■         | ■         | ■         | ■   | ■            |                    |
|       |           | SIFNdi 5178     | Peak  | D   | ■        |             | ■           |           |           |           | ■   | ■            |                    |
|       |           | SIFNe 5128      | Plus  | E   | ■        |             | ■           |           |           |           |     |              | ■                  |
|       |           | SIFNSe 5128**   | Plus  | E   | ■        |             | ■           |           |           |           |     |              | ■                  |
|       |           | SIFNe 5108      | Pure  | E   | ■        |             |             |           |           |           |     |              | ■                  |
| ↑ 140 | → 56-57 → | SIFNdi 4556     | Prime | D   | ■        |             | ■           |           |           |           | ■   | ■            |                    |
| ↑ 122 | → 56-57 → | SIFNdi 4155     | Prime | D   | ■        |             | ■           |           |           |           | ■   | ■            |                    |
| ↑ 88  | → 56-57 → | IFNci 3954      | Prime | C   | ■        |             | ■           |           |           |           | ■   | ■            |                    |
|       |           | SIFNci 3954     | Prime | C   | ■        |             | ■           |           |           |           | ■   | ■            |                    |
|       |           | IFNd 3924       | Plus  | D   | ■        |             | ■           |           |           |           |     |              | ■                  |
|       |           | IFd 3904        | Pure  | D   |          | ■           |             |           |           |           |     |              | ■                  |
|       |           | IFsd 3904**     | Pure  | D   |          | ■           |             |           |           |           |     |              | ■                  |
| ↑ 72  | → 56-57 → | IFNbi 3553      | Prime | B   | ■        |             | ■           |           |           |           | ■   | ■            |                    |
|       |           | IFNci 3553      | Prime | C   | ■        |             | ■           |           |           |           | ■   | ■            |                    |
|       |           | IFNd 3503       | Pure  | D   | ■        |             |             |           |           |           |     |              | ■                  |

\*\* mit Schlepptür statt Festtür

CH



UIKo 1560



UIKP 1554



UIK 1510

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh | No Frost | Smart Frost | Soft System | LiftUp Box |
|--------------|-----|-----------|----------|-------------|-------------|------------|
|--------------|-----|-----------|----------|-------------|-------------|------------|

Unterbau-Kühlschränke Euro-Norm 60

| Modell/Serie      | EEK | Bio Fresh | No Frost | Smart Frost | Soft System | LiftUp Box |
|-------------------|-----|-----------|----------|-------------|-------------|------------|
| UIKo 1560 Premium | F   |           |          |             | ■           | ■          |
| UIKo 1550 Premium | E   |           |          |             | ■           |            |
| SUIB 1550 Premium | A   | ■         |          |             | ■           |            |
| UIKP 1554 Premium | D   |           |          | ■*          | ■           |            |
| UIKP 1550 Premium | D   |           |          |             | ■           |            |
| UIK 1514 Comfort  | E   |           |          | ■*          |             |            |
| UIK 1510 Comfort  | E   |           |          |             |             |            |

\* mit 4\*-Gefrierfach



SUIGN 1554




SUIG 1514

Unterbau-Gefrierschränke Euro-Norm 60

| Modell/Serie       | EEK | Bio Fresh | No Frost | Smart Frost | Soft System | LiftUp Box |
|--------------------|-----|-----------|----------|-------------|-------------|------------|
| SUIGN 1554 Premium | D   |           | ■        |             | ■           |            |
| SUIG 1514 Comfort  | D   |           |          | ■           |             |            |

Das aktuelle EU-Energielabel für Elektrogeräte



- Der QR-Code zur Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
- Der „Model Identifier“ zur manuellen Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL, z. B. über die Artikelnummer.
- Die neue Effizienzskala „A“ bis „G“. Allerdings ist „G“ nur für Weinkühler vorgesehen.
- Die Summe des Volumens\* aller Gefrierfächer.
- Die Summe des Volumens\* aller Kaltlager- und Kühlfächer.
- Der Geräuschpegel wird jetzt in die Klassen „A“ bis „D“ eingeordnet.

\* Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung EU 2019/2016 genannten Begriff „Rauminhalt“.



ICPc 3456



IKBc 3454



EKPC 2554

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh | Smart Frost | Soft System |
|--------------|-----|-----------|-------------|-------------|
|--------------|-----|-----------|-------------|-------------|

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen SMS-Norm 55

| Modell/Serie      | EEK | Bio Fresh | Smart Frost | Soft System |
|-------------------|-----|-----------|-------------|-------------|
| ICPc 3456 Premium | A   |           | ■           | ■           |
| ICc 3414 Comfort  | A   |           | ■           |             |
| ICc 3156 Premium  | A   |           | ■           | ■           |
| ICc 2866 Premium  | A   |           | ■           | ■           |

Dekorfähige Kühl-Gefrierkombinationen SMS-Norm 55

| Modell/Serie     | EEK | Bio Fresh | Smart Frost | Soft System |
|------------------|-----|-----------|-------------|-------------|
| ECc 3456 Premium | A   |           | ■           |             |
| ECc 2866 Premium | A   |           | ■           |             |

Integrierbare Kühlschränke SMS-Norm 55

| Modell/Serie       | EEK | Bio Fresh | Smart Frost | Soft System |
|--------------------|-----|-----------|-------------|-------------|
| IKBc 3454 Premium  | A   |           | ■           | ■           |
| IKBc 2854 Premium  | A   |           | ■           | ■           |
| IKFPc 2854 Premium | A   |           |             | ■           |
| IKPc 2854 Premium  | A   |           |             | ■           |
| IKPc 2554 Premium  | A   |           |             | ■           |
| IKc 2554 Premium   | A   |           |             |             |
| IKc 1714 Comfort   | A   |           |             |             |

Dekorfähige Kühlschränke SMS-Norm 55

| Modell/Serie      | EEK | Bio Fresh | Smart Frost | Soft System |
|-------------------|-----|-----------|-------------|-------------|
| EKPC 2854 Premium | A   |           |             | ■           |
| EKPC 2554 Premium | A   |           |             |             |
| EKc 2514 Comfort  | A   |           |             |             |
| EKc 1424 Comfort  | A   |           |             |             |

# Standgeräte



XRFsf 5295 Δ Peak-Serie



XRFbs 5295



XRCsd 5255



XRFsf 5245

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Infinity Spring | Ice Maker | Smart Device |
|--------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
|--------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------|--------------|

## Side-by-Side-Kombinationen mit BioFresh Professional

| Modell/Serie            | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Infinity Spring | Ice Maker | Smart Device |
|-------------------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| <b>XRFbs 5295</b> Peak  | D   | SFNbsd 529i            |              |                |           |            | ■        | ■           |                 | ■         | ■            |
| SRBbsc 529i             |     | ■                      | ■            |                |           |            |          | ■           | ■               |           | ■            |
| <b>XRFst 5295</b> Peak  | D   | SFNstd 529i            |              |                |           |            | ■        | ■           |                 | ■         | ■            |
| SRBstc 529i             |     | ■                      | ■            |                |           |            |          | ■           | ■               |           | ■            |
| <b>XRFsd 5265</b> Prime | D   | SFNsdd 526i            |              |                |           |            | ■        | ■           |                 | ■         | ■            |
| SRBsdd 526i             |     | ■                      | ■            |                |           |            |          | ■           | ■               |           | ■            |

CH

## Modellübersicht – Standgeräte

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Infinity Spring | Ice Maker | Smart Device |
|--------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
|--------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------|--------------|

## Side-by-Side-Kombinationen mit BioFresh

| Modell/Serie            | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Infinity Spring | Ice Maker | Smart Device |
|-------------------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| <b>XRCsd 5255</b> Prime | D   | SBNsdd 526i            |              |                |           |            | ■        | ■           | ■               | ■         | ■            |
| SRsdc 525i              |     | ■                      | ■            |                |           |            |          | ■           | ■               |           | ■            |
| <b>XRFsf 5245</b> Plus  | D   | SFNsfd 5247            |              |                |           |            | ■        | ■           |                 | ■         | ■            |
| SRBsfc 5220             |     | ■                      | ■            |                |           |            |          | ■           | ■               |           | ■            |



XRFsd 5230



XRFbd 5220



XRF 5220

## Side-by-Side-Kombinationen mit EasyFresh

| Modell/Serie           | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Infinity Spring | Ice Maker | Smart Device |
|------------------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| <b>XRFsd 5230</b> Plus | D   | SFNsdd 5237            |              |                |           |            | ■        | ■           |                 | ■         | ■            |
| SRsdd 5230             |     | ■                      | ■            |                |           |            |          | ■           | ■               |           | ■            |
| <b>XRFbd 5220</b> Plus | D   | SFNbdd 5227            |              |                |           |            | ■        | ■           |                 | ■         | ■            |
| SRbdd 5220             |     | ■                      | ■            |                |           |            |          | ■           | ■               |           | ■            |
| <b>XRFsf 5220</b> Plus | D   | SFNsfd 5227            |              |                |           |            | ■        | ■           |                 | ■         | ■            |
| SRsfd 5220             |     | ■                      | ■            |                |           |            |          | ■           | ■               |           | ■            |
| <b>XRFsd 5220</b> Plus | D   | SFNsdd 5227            |              |                |           |            | ■        | ■           |                 | ■         | ■            |
| SRsdd 5220             |     | ■                      | ■            |                |           |            |          | ■           | ■               |           | ■            |
| <b>XRF 5220</b> Plus   | D   | SFNd 5227              |              |                |           |            | ■        | ■           |                 | ■         | ■            |
| SRd 5220               |     | ■                      | ■            |                |           |            |          | ■           | ■               |           | ■            |

CH



CBNste 8872



CBNstc 778i



CBNbsa10 575i

| Modell/Serie | E EK | 10 Jahre Herstellergarantie | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Infinity Spring | Ice Maker | Easy Twist Ice | Smart Device |
|--------------|------|-----------------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|
|--------------|------|-----------------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|

**BLU** Kühl-Gefrierkombinationen mit BioFresh Professional / BioFresh

| 203    | 202                 | 186   | 202 | 186 | 202 | 186 | 202 | 186 | 202 | 186 | 202 | 186 | 202 | 186 | 202 | 186 | 202 | 186 | 202 |
|--------|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| --91-- | CBNste 8872 *       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| --75-- | CBNbsc 778i Peak    |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CBNstc 778i Peak    |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CBNsdb 775i Prime   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| --75-- | CBNsdc 765i Prime   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| --60-- | CBNbsa10 575i Prime | A 10% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CBNbsa 575i Prime   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CBNsda 575i Prime   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CBNsdb 575i Prime   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CBNsdc 575i Prime   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CBNbdc 573i Plus    |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CBNsdc 573i Plus    |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CBNnda 572i Plus    |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CBNsfc 572i Plus    |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CBNsda 572i Plus    |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CBNstb 579i Peak    |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CBNa 572i Plus      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CBNbsd 578i Peak    |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CBNsfc 57vi Plus    |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CBNc 5723 Plus      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| --60-- | CBNnda 5223 Plus    |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CBNsda 5223 Plus    |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CBNsfc 5223 Plus    |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CBNc 5223 Plus      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CBNsdc 522i Plus    |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

CH



CNbdc 573i



CNsda 5723



CNgwc 5723

| Modell/Serie | E EK | 10 Jahre Herstellergarantie | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Ice Maker | Easy Twist Ice | Smart Device | Smart Device ready |
|--------------|------|-----------------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------|----------------|--------------|--------------------|
|--------------|------|-----------------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|-------------|-----------|----------------|--------------|--------------------|

**BLU** Kühl-Gefrierkombinationen mit EasyFresh

| 202    | 202              | 202 | 202 | 186 | 202 | 186 | 202 | 186 | 202 | 186 | 202 | 186 | 202 | 186 | 202 | 186 | 202 | 186 | 202 |
|--------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| --75-- | CNsdd 776i Prime |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNsdd 775i Prime |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNsfd 7723 Plus  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNd 7723 Plus    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| --60-- | CNsfc 574i Plus  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNbdc 573i Plus  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNsfc 573i Plus  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNnda 5723 Plus  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNsda 5723 Plus  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNsdb 5723 Plus  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNc 5724 Plus    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNgbc 5723 Plus  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNgwc 5723 Plus  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNsfd 5704 Pure  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNd 5704 Pure    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNsfd 5703 Pure  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNsdc 5703 Pure  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNc 5703 Pure    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNd 5703 Pure    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| --60-- | CNbdb 5223 Plus  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNsdb 5223 Plus  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNsfd 5204 Pure  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNd 5204 Pure    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNsdc 5203 Pure  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNsfd 5203 Pure  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNc 5203 Pure    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNd 5203 Pure    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| --60-- | CNsfc 5023 Plus  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|        | CNc 5023 Plus    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

CH



CUele 3331



CUe 2331



CTe 2131

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Bio Fresh | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Ice Maker | Easy Twist Ice | Smart Device |
|--------------|-----|------------------------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|----------------|--------------|
|--------------|-----|------------------------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|----------------|--------------|

**Kühl-Gefrierkombinationen**

| Modell/Serie        | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Bio Fresh | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Ice Maker | Easy Twist Ice | Smart Device |
|---------------------|-----|------------------------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|----------------|--------------|
| 181 -55- CUele 3331 | EAG |                        |              |           |            | ■           |             |           |                |              |
| CUele 3331          | EAG |                        |              |           |            | ■           |             |           |                |              |
| CU 3331             | EAG |                        |              |           |            | ■           |             |           |                |              |
| 161 -55- CUele 2831 | EAG |                        |              |           |            | ■           |             |           |                |              |
| CUe 2831            | EAG |                        |              |           |            | ■           |             |           |                |              |
| 137 -55- CUele 2331 | EAG |                        |              |           |            | ■           |             |           |                |              |
| CUbe 2331           | EAG |                        |              |           |            | ■           |             |           |                |              |
| CUe 2331            | EAG |                        |              |           |            | ■           |             |           |                |              |
| 157 -55- CTele 2931 | EAG |                        |              |           |            | ■           |             |           |                |              |
| CT 2931             | EAG |                        |              |           |            | ■           |             |           |                |              |
| 140 -55- CTele 2531 | EAG |                        |              |           |            | ■           |             |           |                |              |
| CT 2531             | EAG |                        |              |           |            | ■           |             |           |                |              |
| 124 -55- CTele 2131 | EAG |                        |              |           |            | ■           |             |           |                |              |
| CTe 2131            | EAG |                        |              |           |            | ■           |             |           |                |              |



RBbsc 528i



RBsdc 525i



RBa30 425i

| Modell/Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Smart Frost | Soft System | Smart Device |
|--------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
|--------------|-----|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-------------|--------------|

**Kühlschränke mit BioFresh Professional / BioFresh**

| Modell/Serie              | EEK          | Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Bio Fresh | Smart Frost | Soft System | Smart Device |
|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 186 -60- RBbsc 528i Peak  | CAG          | ■                      | ■            | ■              |           |             | ■           | ■            |
| RBsdc 525i Prime          | CAG          |                        |              |                | ■         |             | ■           | ■            |
| RBbsb 525i Prime          | BAG          |                        |              |                | ■         |             | ■           | ■            |
| RBc 525i Prime            | CAG          |                        |              |                | ■         |             | ■           | ■            |
| RBsfd 5221 Plus           | DAG          |                        |              |                | ■         | ■           |             |              |
| RBc 5220 Plus             | CAG          |                        |              |                | ■         |             |             |              |
| 126 -60- RBa30 425i Prime | A-30%<br>AAG |                        |              |                | ■         |             |             | ■            |

\* mit 4\*-Gefrierfach



RDsfd 5220



Rd 4600



Kele 2834

| Modell/Serie | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Smart Device | Smart Device ready |
|--------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
|--------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|

**Kühlschränke mit EasyFresh**

| Modell/Serie             | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Smart Device | Smart Device ready |
|--------------------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
| 186 -60- RDsfd 5220 Plus | DAG | ■          |             |             |              | ■                  |
| 166 -60- Rsf 5000 Pure   | DAG | ■          |             |             |              | ■                  |
| Rd 5000 Pure             | DAG | ■          |             |             |              | ■                  |
| 146 -60- Rsf 4600 Pure   | DAG | ■          |             |             |              | ■                  |
| Rd 4600 Pure             | DAG | ■          |             |             |              | ■                  |
| 126 -60- Rd 4200 Pure    | DAG | ■          |             |             |              | ■                  |

**Kühlschränke**

| Modell/Serie               | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Door Stop | Smart Device | Outdoor |
|----------------------------|-----|------------|-------------|-----------|--------------|---------|
| 140 -55- Kele 2834 Comfort | EAG |            |             |           |              |         |
| K 2834 Comfort             | EAG |            |             |           |              |         |
| 114 -55- Ke 2350 Comfort   | EAG |            |             |           |              |         |

| Modell/Serie | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Door Stop | Smart Device | Outdoor |
|--------------|-----|------------|-------------|-----------|--------------|---------|
|--------------|-----|------------|-------------|-----------|--------------|---------|

**Tischkühlschränke**

| Modell/Serie            | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Door Stop | Smart Device | Outdoor |
|-------------------------|-----|------------|-------------|-----------|--------------|---------|
| 85 -60- Rsdci 1621 Plus | CAG | ■          | ■*          |           | ■            |         |
| Rci 1621 Plus           | CAG | ■          | ■*          |           | ■            |         |
| Rdi 1621 Plus           | DAG | ■          | ■*          |           | ■            |         |
| Rsdci 1620 Plus         | CAG | ■          |             | ■         | ■            |         |
| Rci 1620 Plus           | CAG | ■          |             | ■         | ■            |         |
| Rdi 1620 Plus           | DAG | ■          |             | ■         | ■            |         |
| 85 -55- Rc 1401 Pure    | CAG |            | ■*          |           |              |         |
| Rd 1401 Pure            | DAG |            | ■*          |           |              |         |
| Rc 1400 Pure            | CAG |            |             | ■         |              |         |
| Rd 1400 Pure            | DAG |            |             | ■         |              |         |
| 85 -50- Rd 1201 Pure    | DAG |            | ■*          |           |              |         |
| Rd 1200 Pure            | DAG |            |             | ■         |              |         |
| 68 -55- Re 1000 Pure    | EAG |            |             | ■         |              |         |
| 82 -60- Okes 1750       | BAG |            |             |           |              | ■       |

\* mit 4\*-Gefrierfach



FNC 727i



FNa 6625



FNb 505i



| Modell/Serie | EEK | No Frost | Ice Tower | Telescopic Rails | Easy Open | Frost Protect | Easy Twist Ice | LED | Smart Device |
|--------------|-----|----------|-----------|------------------|-----------|---------------|----------------|-----|--------------|
|--------------|-----|----------|-----------|------------------|-----------|---------------|----------------|-----|--------------|

**Gefrierschränke mit NoFrost**

| Modell/Serie               | EEK | No Frost | Ice Tower | Telescopic Rails | Easy Open | Frost Protect | Easy Twist Ice | LED | Smart Device |
|----------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-----------|---------------|----------------|-----|--------------|
| 186 --70-- FNC 727i Peak   | C   | ■        |           | ■                | ■         | ■             | ■              | ■   | ■            |
| FNC 7227 Plus              | C   | ■        |           |                  | ■         | ■             |                |     |              |
| FND 7227 Plus              | D   | ■        |           |                  | ■         | ■             |                |     |              |
| 166 --70-- FNC 707i Peak   | C   | ■        |           | ■                | ■         | ■             | ■              | ■   | ■            |
| FNC 7026 Plus              | C   | ■        |           |                  | ■         | ■             |                |     |              |
| FND 7026 Plus              | D   | ■        |           |                  | ■         | ■             |                |     |              |
| 146 --70-- FNa 6625 Plus   | A   | ■        |           |                  | ■         | ■             |                |     |              |
| FNC 6625 Plus              | C   | ■        |           |                  | ■         | ■             |                |     |              |
| FND 6625 Plus              | D   | ■        |           |                  | ■         | ■             |                |     |              |
| FNC 667i Peak              | C   | ■        |           | ■                | ■         | ■             | ■              | ■   | ■            |
| 186 --60-- FNsdd 529i Peak | D   | ■        | ■         | ■                | ■         |               |                | ■   | ■            |
| FNC 527i Peak              | C   | ■        |           | ■                | ■         | ■             | ■              | ■   | ■            |
| FND 525i Prime             | D   | ■        |           |                  | ■         | ■             | ■              | ■   | ■            |
| FNsfd 522i Plus            | D   | ■        |           |                  | ■         | ■             |                |     | ■            |
| FND 522i Plus              | D   | ■        |           |                  | ■         | ■             |                |     | ■            |
| FNe 5207 Pure              | E   | ■        |           |                  | ■         | ■             |                |     |              |
| 166 --60-- FNC 507i Peak   | C   | ■        |           | ■                | ■         | ■             | ■              | ■   | ■            |
| FNb 505i Prime             | B   | ■        |           |                  | ■         | ■             | ■              | ■   | ■            |
| FND 505i Prime             | D   | ■        |           |                  | ■         | ■             | ■              | ■   | ■            |
| FND 5026 Plus              | D   | ■        |           |                  | ■         | ■             |                |     |              |
| FNe 5006 Pure              | E   | ■        |           |                  | ■         | ■             |                |     |              |
| 146 --60-- FNC 467i Peak   | C   | ■        |           | ■                | ■         | ■             | ■              | ■   | ■            |
| FNb 465i Prime             | B   | ■        |           |                  | ■         | ■             | ■              | ■   | ■            |
| FND 465i Prime             | D   | ■        |           |                  | ■         | ■             | ■              | ■   | ■            |
| FND 4655 Prime             | D   | ■        |           |                  | ■         | ■             | ■              | ■   | ■            |
| FND 4625 Plus              | D   | ■        |           |                  | ■         | ■             |                |     |              |
| FNe 4605 Pure              | E   | ■        |           |                  | ■         | ■             |                |     |              |
| 126 --60-- FNb 425i Prime  | B   | ■        |           |                  | ■         | ■             | ■              | ■   | ■            |
| FND 4224 Plus              | D   | ■        |           |                  | ■         | ■             |                |     |              |
| FNe 4204 Pure              | E   | ■        |           |                  | ■         | ■             |                |     |              |



FNsddi 1624



FNe 1404



Fc 1404

| Modell/Serie | EEK | No Frost | Smart Frost | Frost Protect | LED | Smart Device |
|--------------|-----|----------|-------------|---------------|-----|--------------|
|--------------|-----|----------|-------------|---------------|-----|--------------|

**Tischgefrierschränke**

| Modell/Serie               | EEK | No Frost | Smart Frost | Frost Protect | LED | Smart Device |
|----------------------------|-----|----------|-------------|---------------|-----|--------------|
| 85 --60-- FNsddi 1624 Plus | D   | ■        |             | ■             | ■   | ■            |
| FNdi 1624 Plus             | D   | ■        |             | ■             | ■   | ■            |
| Fci 1624 Plus              | C   |          | ■           | ■             | ■   | ■            |
| Fdi 1624 Plus              | D   |          | ■           | ■             | ■   | ■            |
| 85 --55-- FNe 1404 Pure    | E   | ■        |             | ■             | ■   |              |
| Fc 1404 Pure               | C   |          | ■           | ■             | ■   |              |
| Fd 1404 Pure               | D   |          | ■           | ■             | ■   |              |
| 68 --55-- Fe 1003 Pure     | E   |          | ■           | ■             | ■   |              |



CFd 2085



CFc 1875



CFe 1870

| Modell/Serie | EEK | Stop Frost | Super Frost | Soft System | Frost Protect | LED |
|--------------|-----|------------|-------------|-------------|---------------|-----|
|--------------|-----|------------|-------------|-------------|---------------|-----|

**Gefriertruhen**

| Modell/Serie             | EEK | Stop Frost | Super Frost | Soft System | Frost Protect | LED |
|--------------------------|-----|------------|-------------|-------------|---------------|-----|
| 83 --168-- CFd 2505 Plus | D   | ■          |             | ■           | ■             | ■   |
| CFe 2500 Pure            | E   | ■          |             |             | ■             | ■   |
| 83 --126-- CFd 2085 Plus | D   | ■          |             | ■           | ■             | ■   |
| CFe 2080 Pure            | E   | ■          |             | ■           | ■             | ■   |
| 83 --105-- CFc 1875 Plus | C   | ■          |             | ■           | ■             | ■   |
| CFe 1870 Pure            | E   | ■          |             |             | ■             | ■   |

# Weingeräte



WPgbi 7473 Vinidor Selection



WPgbi 7483



WPbsi 5252



WPsd 4652

| Modell/Serie | EEK | 2 Zones | 3 Zones | Glass Door | Humidity Control | Humidity Select | UV Protect | UV Protect Plus | Sommelier Board | Soft System | Smart Device | Smart Device ready |  |
|--------------|-----|---------|---------|------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|--|
|--------------|-----|---------|---------|------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|--|

## Stand-Weintemperschränke

| Modell/Serie                            | EEK   | 2 Zones | 3 Zones | Glass Door | Humidity Control | Humidity Select | UV Protect | UV Protect Plus | Sommelier Board | Soft System | Smart Device | Smart Device ready |     |
|-----------------------------------------|-------|---------|---------|------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|-----|
| 201 --70-- WPgbi 7483 Vinidor Selection | F A G |         | ■       | ■          | ■**              |                 |            | ■               | ■               | ■           | ■            |                    | 145 |
| WPgbi 7473 Vinidor Selection            | F A G |         | ■       | ■          | ■**              |                 |            | ■               | ■               | ■           | ■            |                    | 182 |
| WPgbi 7472 Vinidor Selection            | F A G | ■       |         | ■          | ■**              |                 |            | ■               |                 | ■           | ■            |                    | 204 |
| 185 --60-- WPgbi 5283 Vinidor Selection | F A G |         | ■       | ■          | ■**              |                 |            | ■               | ■               | ■           | ■            |                    | 85  |
| WPgbi 5273 Vinidor Selection            | F A G |         | ■       | ■          | ■**              |                 |            | ■               |                 | ■           | ■            |                    | 104 |
| WPgbi 5272 Vinidor Selection            | F A G | ■       |         | ■          | ■**              |                 |            | ■               |                 | ■           | ■            |                    | 106 |
| WPbsi 5252 Vinidor                      | F A G | ■       |         | ■          | ■                |                 |            | ■               |                 | ■           | ■            |                    | 155 |
| WSbsi 5252 Vinidor                      | F A G | ■       |         | ■          | ■                |                 |            | ■               |                 | ■           | ■            |                    | 155 |
| WPsd 5252 Vinidor                       | F A G | ■       |         | ■          | ■                |                 |            | ■               |                 | ■           | ■            | ■                  | 155 |
| 165 --60-- WPbsi 5052 Vinidor           | G A G |         |         | ■          | ■                |                 |            | ■               |                 | ■           | ■            |                    | 131 |
| 145 --60-- WPsd 4652 Vinidor            | F A G |         |         | ■          | ■                |                 |            | ■               |                 | ■           | ■            | ■                  | 107 |
| 82 --60-- WTes 1672 Vinidor             | G A G |         |         | ■          | ■                |                 | ■          |                 |                 | ■           | ■            |                    | 34  |

\* Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) auf Basis: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.  
\*\* in der StorageZone

## Modellübersicht – Stand-Weinkühlschränke



WSbli 7731



WPbl 5001



WSbl 4201

| Modell/Serie | EEK | 1 Zone | Glass Door | Humidity Control | Humidity Select | UV Protect | UV Protect Plus | Smart Device | Smart Device ready |  |
|--------------|-----|--------|------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|--|
|--------------|-----|--------|------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|--|

## Stand-Weinlagerschränke

| Modell/Serie                             | EEK   | 1 Zone | Glass Door | Humidity Control | Humidity Select | UV Protect | UV Protect Plus | Smart Device | Smart Device ready |     |
|------------------------------------------|-------|--------|------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|-----|
| 204 --75-- WSbli 7731 GrandCru Selection | F A G | ■      |            | ■                |                 |            |                 | ■            |                    | 324 |
| 188 --60-- WPbl 5231 GrandCru Selection  | F A G | ■      | ■          | ■                |                 |            |                 | ■            | ■                  | 229 |
| WSbli 5231 GrandCru Selection            | F A G | ■      |            | ■                |                 |            |                 | ■            |                    | 229 |
| 168 --60-- WPbl 5031 GrandCru Selection  | F A G | ■      | ■          | ■                |                 |            |                 | ■            | ■                  | 196 |
| WSbli 5031 GrandCru Selection            | F A G | ■      |            | ■                |                 |            |                 | ■            |                    | 196 |
| WPbl 5001 GrandCru                       | F A G | ■      | ■          |                  | ■               |            |                 |              | ■                  | 196 |
| WSbl 5001 GrandCru                       | F A G | ■      |            |                  | ■               |            |                 |              | ■                  | 196 |
| 148 --60-- WPbl 4601 GrandCru            | F A G | ■      | ■          |                  | ■               |            |                 |              | ■                  | 166 |
| WSbl 4601 GrandCru                       | F A G | ■      |            |                  | ■               |            |                 |              | ■                  | 166 |
| 128 --60-- WPbl 4201 GrandCru            | F A G | ■      | ■          |                  | ■               |            |                 |              | ■                  | 141 |
| WSbl 4201 GrandCru                       | F A G | ■      |            |                  | ■               |            |                 |              | ■                  | 141 |
| 89 --60-- WKb 1812 Vinothek              | G A G | ■      | ■          |                  | ■               | ■          |                 |              |                    | 66  |



WKes 653




ZKes 453

| Modell/Serie | EEK | 1 Zone | Glass Door | Humidity Control | Humidity Select | UV Protect | Cigar |  |
|--------------|-----|--------|------------|------------------|-----------------|------------|-------|--|
|--------------|-----|--------|------------|------------------|-----------------|------------|-------|--|

## Stand-Kompaktgeräte

| Modell/Serie                | EEK   | 1 Zone | Glass Door | Humidity Control | Humidity Select | UV Protect | Cigar |    |
|-----------------------------|-------|--------|------------|------------------|-----------------|------------|-------|----|
| 61 --43-- WKes 653 GrandCru | F A G | ■      |            |                  | ■               |            |       | 12 |
| ZKes 453 Humidor            |       |        | ■          | ■                |                 | ■          | ■     |    |



**Bordeauxflaschengröße (0,75 l)**  
Alle Angaben zur Flaschenkapazität beziehen sich auf diese Abmessungen.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 59. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)



EWTgb 3583



EWTdf 2353



EWTgw 1683

| Modell/Serie | EEK | 1 Zone | 2 Zones | Glass Door | Humidity Select | UV Protect | Soft System | Tip Open | Bottle* |
|--------------|-----|--------|---------|------------|-----------------|------------|-------------|----------|---------|
|--------------|-----|--------|---------|------------|-----------------|------------|-------------|----------|---------|

**Einbau-Weinklimaschränke**

|     |         |            |           |  |  |   |   |   |   |   |   |    |
|-----|---------|------------|-----------|--|--|---|---|---|---|---|---|----|
| 178 | -56-57- | EWTgb 3583 | Vinidor   |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 83 |
|     |         | EWTgw 3583 | Vinidor   |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 83 |
|     |         | EWTdf 3553 | Vinidor** |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 80 |
| 122 | -56-57- | EWTgb 2383 | Vinidor   |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 51 |
|     |         | EWTgw 2383 | Vinidor   |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 51 |
|     |         | EWTdf 2353 | Vinidor** |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 48 |
| 88  | -56-57- | EWTgb 1683 | Vinidor   |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 33 |
|     |         | EWTgw 1683 | Vinidor   |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 33 |
|     |         | EWTdf 1653 | Vinidor** |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 30 |



WKEgb 582



WKEgw 582



WKEes 553

**Einbau-Weinlagerschränke**

|    |         |           |          |  |  |   |   |   |   |   |   |    |
|----|---------|-----------|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|----|
| 45 | -56-57- | WKEgb 582 | GrandCru |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 18 |
|    |         | WKEgw 582 | GrandCru |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 18 |
|    |         | WKEes 553 | GrandCru |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 18 |



UWTgb 1682



UWTes 1672



UWKes 1752

**Einbau-Weinklimaschränke**

|       |      |            |          |  |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-------|------|------------|----------|--|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 82-87 | -60- | UWTgb 1682 | Vinidor  |  |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 34 |
|       |      | UWTes 1672 | Vinidor  |  |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 34 |
|       |      | UWKes 1752 | GrandCru |  | ■ |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 46 |


CH

\* Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) auf Basis: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.  
 \*\* dekorfähiges Modell.  
 Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

## Besondere Anforderungen

Weinkühlschränke werden mit den gleichen EU-Normen gemessen wie Kühl- und Gefrierschränke für Lebensmittel. Doch die Leistung für die besonderen Anforderungen an eine zuverlässige Weinlagerung und -temperierung erfordert deutlich mehr. Deshalb finden Sie die meisten Weinkühlschränke auf dem Markt in der Energieeffizienzklasse G.

Das aktuelle EU-Energielabel\* für Weinkühlschränke:





1. Der QR-Code zur Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. Der „Model Identifier“ zur manuellen Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL, z.B. über die Artikelnummer.
3. Die Effizienzskala „A“ bis „G“. „G“ ist nur für Weinkühlschränke vorgesehen.
4. Maximale Flaschenkapazität.
5. Der Geräuschpegel wird in die Klassen „A“ bis „D“ eingeordnet.

## Beste Energieeffizienz

Liebherr setzt bei Nachhaltigkeit einen besonderen Fokus: Unsere Weinkühlschränke gehören zu den energieeffizientesten ihrer Klasse. Während die meisten Hersteller Modelle in Klasse G anbieten, ist ein Grossteil unseres Weingeräteprogramms schon heute in den Energieeffizienzklassen F und E, ein Modell erreicht sogar bereits D.

Anteil der Effizienzklassen 2023:



\* Gemäss Verordnung (EU) 2019/2016

\*\* Quelle: EPREL 2023

## Praktisches Zubehör für jeden Bedarf

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Liebherr-Zubehörprogramms und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.



VarioSafe und Flaschenbord



FlexSystem



Flaschenablage



Eiswürfelschale mit Deckel



FreshAir-Aktivkohlefilter

Reinigt die zirkulierende Luft und bindet schnell unangenehme Gerüche. Der Filter ist leicht wechselbar und gewährleistet eine optimale Luftqualität.



EasyTwist-Ice

Eis im Handumdrehen – ganz ohne Festwasseranschluss. Mit Wassertank und einer einfachen Drehung können Sie schnell einen Vorrat an Eiswürfeln schaffen. Als Zubehör einfach zum Nachrüsten.



SmartDeviceBox

Sie können Ihren Liebherr mit einer SmartDevice-Box nachrüsten, die ihn ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.

Für einen guten Überblick – schon bevor Sie den Kühlschrank aufmachen

○ Pure    ◇ Plus    ◻ Prime    △ Peak

Welches Gerät ist das richtige für mich? Eine Frage, die beim Kauf eines Kühlgeräts nicht immer ganz einfach zu beantworten ist. Deshalb haben wir Ihnen die Orientierung noch einfacher gemacht und unser Kühl- und Gefriergeräte-Sortiment in vier Serien eingeteilt.



Unser Zubehör finden Sie online direkt beim Wunschmodell unter Liebherr-Hausgeräte-Shop: [home.liebherr.com/shop](http://home.liebherr.com/shop) oder bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner.

## ○ Pure-serie

Die Pure-Serie ist unsere Basis-Klasse: schlicht, klar und perfekt ausgerüstet für alle essenziellen Bedürfnisse. Geräte der Pure-Serie sind reduziert auf das Wesentliche, aber randvoll mit höchster Lieberr-Qualität.



## ◇ Plus-serie

Die Plus-Serie baut auf unserer Pure-Serie auf und punktet mit zusätzlichen Details. Plus bedeutet hier vor allem ein Plus an Komfort. Die Geräte kühlen und gefrieren nicht nur erstklassig, sie sind auch den kleinen Tick cleverer. So helfen sie dabei, viele Handgriffe noch ein wenig mehr zu erleichtern.

## ○ Prime-Serie

Mit der Prime-Serie wird es deutlich edler. Sie setzt ein unübersehbares Zeichen in Sachen Design und Material. So werden im Geräteinneren vor allem Echtmaterialien verwendet, zum Beispiel Edelstahl. Aber auch besondere Beleuchtungslösungen machen Geräte dieser Serie zu einem echten Hingucker.



## △ Peak-Serie

Die Peak-Serie thront an der Spitze unserer Serien. Hier ist das Beste mit dem Besten kombiniert. Kompromisse gibt es keine. Innovative Lieberr-Technologie trifft hier auf Highend-Design und Komfortlösungen der Extraklasse. Geräte dieser Serie sind für alle, die alles haben wollen.

## Frischetechnologien

- Bio Fresh Professional** BioFresh-Professional bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung von Lebensmitteln.
- Hydro Breeze** Kühlen wie ein Profi: Kalter Nebel und eine Temperatur im Fruit & Vegetable-Safe knapp über 0°C sorgen für längere Haltbarkeit und einen optischen Wow-Effekt.
- Fish & Seafood** Im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von -2°C so professionell wie beim Fischhändler.
- Bio Fresh** Bei einer Temperatur knapp über 0°C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.
- Easy Fresh** Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.
- No Frost** Nie mehr Abtauen-Komfort
- Smart Frost** Deutlich seltener Abtauen
- Stop Frost** Seltener Abtauen, leichteres Öffnen des Truhendeckels durch fehlenden Unterdruck.

## Komfort und Flexibilität

- Soft System** Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°.
- LiftUp Box** Mit der LiftUp-Box lässt sich der Stauraum unterhalb des Auszugswagens ideal nutzen. Beim Herausziehen schiebt sich die LiftUp-Box aus der Bodennische nach oben und ermöglicht so die komfortable Entnahme der Lebensmittel.
- Easy Open** Dank EasyOpen lässt sich die Gefrierschranktür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.
- Frost Protect** Eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit ermöglicht die Aufstellung von Gefriergeräten auch in unbeheizten Räumen bis max. -15°C Umgebungstemperatur.
- Auto Door** Weltweit einmalig: AutoDoor ermöglicht ein bequemes Öffnen und Schließen der Tür per Sprachbefehl, Klopfsignal und Smartphone\* - oder einfach per Hand.

## Wasser und Eis

- Ice Maker** Automatischer IceMaker für Festwasseranschluss
- Ice Maker Water tank** Automatischer IceMaker mit Wassertank, wenn kein Festwasseranschluss vorhanden ist oder gewünscht wird.
- Easy Twist Ice** Einfach schnell Eiswürfel zaubern: Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer Drehung die fertigen Eiswürfel lösen (Standgeräte).

## Wein

- 1 Zone** Mit konstanter Temperatur im gesamten Innenraum, einstellbar von +5°C bis +20°C.
- 2 Zones** Mit zwei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5°C bis +20°C einstellbar.
- 3 Zones** Mit drei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5°C bis +20°C einstellbar.
- Glass Door** Die gesamte Weinsammlung auf einen Blick: hinter getönter UV-Sicherheitsverglasung.
- Humidity Control** Die Luftfeuchte kann aktiv in 5%-Schritten zwischen 50% und 80% RH\*\* reguliert werden.
- Humidity Select** Die Luftfeuchte kann in zwei Stufen verstellt werden: „Standard“ oder „Hoch“.
- UV Protect Plus** Dreifachschutz: Glasstür aus getöntem Glas mit zwei Schichten aus aufgedampftem Metall schützt hocheffizient vor Sonneneinstrahlung.
- UV Protect** Zweifachschutz: Glasstür aus getöntem Glas mit einer Schicht aus aufgedampftem Metall schützt effizient vor Sonneneinstrahlung.
- Sommelier Board** Zur wirkungsvollen Präsentation und zum Dekantieren: Holzbord mit Edelstahl-Flaschenpräsentier, Holzbox für Dekantierutensilien und Raum zur Vortemperierung von Weingläsern.

## Connectivity

- Smart Device** Über die SmartDeviceBox wird die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte ermöglicht.
- Smart Device ready** Um die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte zu ermöglichen, ist die SmartDeviceBox nachrüstbar. Als Zubehör erhältlich.

## Spezielle Produktgruppen

- Outdoor** Dieser Lieberr ist ideal für den Außeneinsatz: dank rost- und witterungsbeständiger Materialien, robuster Bauweise und hochwertiger Komponenten.
- Wine** Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungsdetails zur Lagerung und Temperierung.
- Cigar** Bestes Klima für feine Zigarren mit innovativen Ausstattungsdetails.

## Ultraeffiziente Modelle

- Ultra Efficient A -10%**
  - Ultra Efficient A -20%**
  - Ultra Efficient A -30%**
- Noch einmal sparsamer<sup>1</sup> als Geräte der höchsten Energieeffizienzklasse A - damit setzt Lieberr neue Maßstäbe.

<sup>1</sup> Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2029/2016 (Stand Dezember 2023).

\* Nutzung auch via SmartDevice / Smart-App möglich. | \*\* Bei Temperaturen in Wohnumgebung. Für den Fall sehr trockener / kalter Umgebung, z. B. Kellerräume, empfiehlt sich zur Unterstützung des Systems die maßgeschneiderte Wasserbox aus unserem Zubehörprogramm. | \*\*\* Viele weitere differenzierende Ausstattungsdetails und ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)



# BluRoX

Mit unserer Vakuum-Perlit-Technologie bringen wir eine Innovation auf den Markt, die das Kühlen und Gefrieren nachhaltig verändern wird. Dürfen wir vorstellen? BluRoX.



FNb 505i ◉ Prime-Serie



Erstes Hybrid-Modell mit BluRoX in der Tür und damit erster NoFrost-Gefrierschrank (165 cm) in Energieeffizienzklasse B.

Technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- und Textinhalte vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Aktueller Datenstand siehe [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com). Printed in Germany by Holzer Druck und Medien Druckerei und Zeitungsverlag GmbH + Co.KG, 790197300/05.24/CH-DE



Mehr zu dieser spannenden Technologie und den vielen Vorteilen von BluRoX finden Sie hier: [home.liebherr.com/blurox](http://home.liebherr.com/blurox)

[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)



FSC® C051146