

# Vgradni aparati 2023

## LIEBHERR

Hlajenje in zamrzovanje





## Brezčasna svežina

---

Pri živilih pazite na najvišjo kakovost in najbolj pristen užitek. Radi naredite manjši ovinek in se sprehodite do lokalne sirarne, cenite sveže ulovljene ribe in radi sami nabirate redkvico. Ne bi bilo odlično, če bi to kakovost živil lahko okusili tudi po nekaj dneh shranjevanja v hladilniku? Če bi se čas tako rekoč zaustavil? Nam se to zdi idealno.

Zato stremimo k razvoju vedno novih in še boljših rešitev, s katerimi bi zagotovili optimalne pogoje shranjevanja najrazličnejših živil. Za dolgotrajno svežino, ohranjanje dragocenih vitaminov in okus kot neposredno po nakupu ali obiranju. A najbolje, da se prepričate sami o naših vgradnih aparatih 2023.

# Vsebina

---



IRBd 5181 △ Serija Peak

Kakovost	6
Odgovornost za aparat	8
Zmogljivost in ravnoesje	10
Ohranjanje svežine	12
EasyFresh	14
BioFresh	15
BioFresh Professional s HydroBreeze	16
BioFresh Professional s predalom Fish & Seafood	18
AutoDoor	20
Udobje in prilagodljivost	22
Dizajn	24
Voda in led	26
Povezljivost aparatov	28
OpenStage	30
Serije	32
Koncept Side-by-Side	34
 Kombinirani hladilniki	38
Hladilniki	60
Vgradni hladilniki z dekorativnim okvirjem	98
Zamrzovalniki	102
Podpultni hladilniki in zamrzovalniki	114
 Vinske vitrine	122
 Dodatki	136
Slovar vgradnih aparatov	138
Skice za vgradnjo	140

# Tudi najmanjši podrobnosti posvetimo kar največ pozornosti.

Pomembna nam je brezkompromisna kakovost – od začetka naprej pa vse do najmanjšega vijakca. Od leta 1954 izdelujemo visokokakovostne hladilnike in zamrzovalnike, ki jih prodajamo po vsem svetu. A v srcu smo še vedno družinsko podjetje s koreninami v Nemčiji. Tukaj še vedno razvijamo vse naše izdelke. »Nemški inženiring« – iz zavestnosti do našega ustanovitelja in prepoznavanju strokovnega znanja, ki smo ga zbrali v več generacijah naših inženirjev.

## Udobje je namenjeno vsem.

Naši novi vgradni aparati so na voljo v različnih serijah: Pure, Plus, Prime in Peak. Ne glede na to, za katero serijo se odločite, brezkompromisno kakovost Liebherr dobite s čisto vsakim aparatom Liebherr, veliko funkcij je namreč že zdaj standardno vgrajenih v aparate serije Pure. Na primer samodejna funkcija odtajanja NoFrost. Ali tehnologija EasyFresh za shranjevanje sadja in zelenjave. Pa tudi naša funkcija DuoCooling. Dva ločena hladilna kroga zagotavlja, da med hladilnim in zamrzovalnim delom ne prihaja do izmenjave zraka. Shranjena živila se tako ne izsušijo in ne pride do prenašanja vonjav.



EasyFresh za sadje in zelenjavo od serije Pure naprej



Z NoFrost od serije Pure več ni potrebe po odtajanju



IRBdi 5180 Δ Serija Peak

## Vse mora biti vsaj dolgo uporabno.

Naše zahteve glede kakovosti veljajo tudi za najmanjše podrobnosti. Preden na primer dovolimo uporabo tečajev za vrata, morajo ti opraviti najmanj 100.000 ciklov odpiranja. To ustreza uporabi več kot 15 let. Na to živiljenjsko dobo testiramo tudi vse ostale funkcionalne dele.

Če pa kljub temu kakšna malenkost več ne ustreza vašim željam, lahko to hitro sanirate sami ali pa se obrnete na našo dobro pokrito mrežo vrhunskih servisnih partnerjev, saj je vsak naš aparat mogoče izjemno enostavno popraviti. Vse ključne nadomestne dele zagotavljamo več kot 10 let. To ni samo trajnostno, temveč vam prihrani tudi denar za manjša opravila ali nakup nove naprave.

## Stojimo za svojimi besedami.

Med proizvodnjo vse sestavne dele naših hladilnikov in zamrzovalnikov zelo natančno pregledamo ter jih preverjamo strožje in pogosteje, kot je to zakonsko zahtevano – nazadnje tik pred pakiranjem. Šele nato si naši aparati lahko malce oddahnejo. Vsi naši proizvodni obrati imajo certifikat v skladu z mednarodnimi standardi za vodenje kakovosti ISO 9001, upravljanja z energijo ISO 50001, in za ravnanje z okoljem ISO 14001. Zato nam za obdobje najmanj dveh let sploh ni težko jamčiti, da so naši izdelki brez napak v materialu in izdelavi ter so enostavni za vgradnjo.

Gremo pa še korak dlje: nudimo 10-letno garancijo na kompresor. Prejmete jo brezplačno ob registraciji svojega aparata na [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

Če povzamemo: prepričani smo, da vas bo aparat Liebherr zelo dolgo razveseljeval.

# Mislite tudi na jutri.

Pri načrtovanju naših aparatov veliko pozornosti namenjamo celovitemu trajnostnemu pristopu. Pomembni temelji pri tem so trajnost naših aparatov, največja energijska učinkovitost in zmanjšanje zavrženih živil. Zakaj vse to? Ker je za varovanje ljudi in narave nujen celosten pristop.



## Manj zavrženih živil.

Kdor živila shranjuje v optimalnih klimatskih pogojih, zelo veliko prispeva k preprečevanju živilskih odpadkov. Z našimi aparati je to mogoče – po zaslugi kombinacije inovativnih funkcij:

Prvi razlog: naše tehnologije za ohranjanje svežine. Tako na primer DuoCooling v naših kombiniranih hladilnikih z zamrzovalnikom preprečuje prehitro izsuševanje živil. Inovativne tehnologije, kot je BioFresh, zagotavljajo optimalne pogoje shranjevanja za bistveno daljšo trajnost in svežino živil. Tako vam ne bo treba predčasno zavreči živil in manj pogosto boste morali po nakupih. Predali z nič stopnjami, ki so največji na trgu, pa ponujajo dovolj prostora za posebej velike zaloge hrane.

Drugi razlog: naša aplikacija SmartDevice vam pomaga tudi pri pravilnem shranjevanju živil in zagotavlja še več užitka in trajnosti.

Tretji razlog: naši aparati razmišljajo z vami in vas opozorijo, ko je optimalno shranjevanje vaših živil ogroženo. Oglasijo se na primer alarm vrat, ki vas opozori na še odprta vrata aparata.

## Popolna učinkovitost.

Tudi letos ponudba vključuje mnogo aparatov, ki so doma v najboljših razredih energijske učinkovitosti na trgu – to velja za vse naše skupine aparatov: hladilnike, zamrzovalnike in kombinirane hladilnike z zamrzovalniki iz nove generacije prostostoječih aparatov.

Seveda pa je še veliko drugih, deloma najmanjših podrobnosti, ki so odločilnega pomena za učinkovitost aparatov Liebherr, na primer številni načini varčevanja z energijo. Tako kot EnergySaver, s katerim se standardna temperatura dvigne na 7°C, ali HolidayMode, ki hlađi samo izdelke, morajo biti med dopustom na hladnem ali CleaningMode, za energijsko varčno čiščenje aparata.

## Kakovost za ljudi in okolje.

Zavestna raba virov s trajnimi materiali. Zaradi solidarnosti z naslednjo generacijo delamo izključno s trajnimi vakuum-skimi ploščami, naravnimi hladilnimi sredstvi in smo se v celoti odpovedovali uporabi potisnih plinov HFO, dokler njihov vpliv na okolje ne bo v celoti pojasnjen. Tudi pri proizvodnji pazimo na okolje. Večino uporabljenih materialov lahko po uporabi uporabljate reciklirate. Poskrbimo pa tudi za dosledno ponovno uporabo odvečne plastike.



**Liebherr SIBa 3950 ◊ Serija Prime**  
S tem polno-prostornim hladilnim aparatom s sistemom BioFresh nam je uspelo doseči najvišji razred energetske učinkovitosti v uravnoteženem celostnem paketu. Le en razlog za to: izjemno prostorsko varčne in dobro izolirane vakuumski plošče.



## Za vodo brez plastike.

Naš filter InfinitySpring zagotavlja mrzlo, odlično filtrirano vodo – neposredno v kuhinji. Tako vam ne bo treba kupovati vode v plastenkah, odpadle bodo vse transportne poti in prenašanje težkih zabojev.

## Odlično ravnoesje: zmogljiv celosten paket.



Naši hladilni aparati so resnično vsestranski. Ob nizki porabi energije dosegajo tudi nizko raven hrupa, zagotavljajo veliko prostora za živila, dolgo življenjsko dobo in veliko rezervo zmogljivosti, ko jo potrebujete. Že v fazi razvoja tako pozornost posvečamo številnim dejavnikom, da vam lahko ponudimo optimalno uravnotežen aparat. Ali povedano drugače: pri nas gre celo v četrto rado.



### Poraba energije

Naši novi vgradni aparati zasedajo vodilna mesta na področju razvrščanja po energijski učinkovitosti. Tako boste obvarovali dragocene vire našega okolja, zaradi nižjih stroškov energije pa prizanesli tudi svoji denarnici.



### Prostornina hlajenja

Ne glede na velikost družine, življenjske razmere in možno višino vgradnje, boste pri nas našli ustrezni aparat. Od izjemno velikih predalov do najmanjših detajlov poskrbimo, da je pametno izrabljen vsak liter prostornine, na primer s svetlobnimi rešitvami, ki so prostorsko varčno vgrajene v ohišje.



### Raven hrupa

V modernih konceptih bivanja se kuhinja in dnevna soba vedno bolj zlivata v eno. K temu pa še dodatno doprinesejo izjemno tihi hladilniki. Naš novi vgradni program tako ponuja širok nabor izjemno tihih aparatov. Deloma dosegamo tudi neverjetno tihih 29 dB.




### Zmogljivost hlajenja

Inteligentni senzorji zmogljivosti hlajenja neprestano prilagajajo aktualni uporabi – na ta način so naši vgradni aparati pri vsakdanji uporabi zelo energijsko učinkoviti in varčni. Poleg tega pa ponujajo še veliko rezervnih zmogljivosti. Na primer za hlajenje večje količine hrane po tedenskem nakupu.



Kako učinkovite so naše naprave, prikazuje spletno orodje projektov LABEL2020 in BELT, ki jih financira EU. Na tej strani ([tool.label2020.eu](http://tool.label2020.eu)) si lahko ogledate in primerjate porabo električne energije kot tudi številne druge podatke električnih naprav. Pri tem bo računalnik upošteval lokalne cene električne energije in pokazal stroške v celotnem obdobju uporabe. Primerjava kaže: Liebherr se splača!

### Aktualna energijska nalepka EU za električne aparate



1. QR koda za identifikacijo izdelka v podatkovni zbirki izdelkov za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL) (European Product Database for Energy Labeling).

2. »Identifikator modela« za ročno identificiranje izdelka v podatkovni zbirki EPREL, npr. s številko izdelka.

3. Nova lestvica učinkovitosti od »A« do »G«. Pri čemer je razred »G« predviden samo za naprave za hlajenje vina.

4. Skupna prostornina vseh zamrzovalnih predalov.

5. Seštevek prostornine vseh hladilnih predalov in hladilnih delov.

6. Raven hrupa je zdaj razdeljen na razrede od »A« do »D«.

# Dlje časa slastno.

---

Pri nakupu ne pristajate na kompromise. Pozorni ste na naravne sestavine, najboljšo kakovost in maksimalno svežino. Povsem jasno: komur zelo veliko pomenijo kakovostna živila, si jih želi tudi dlje ohraniti. Prav v te namene smo razvili inovativne tehnologije za ohranjanje svežine, ki jih tudi iz leta v leto izboljšujemo. Da bodo vaša živila tudi še po nekaj časa v hladilniku ohranila prvoten okus.



## DuoCooling. Brez izsušitve.

Glavna tehnologija naših kombiniranih hladilnikov z zamrzovalnikom. Dva v celoti ločena hladilna kroga zagotavlja, da med hladilnim in zamrzovalnim delom ne prihaja do izmenjave zraka. Tako se živila ne izsušijo in se ne pojavi prenos vonja.



## EasyFresh. Idealno za sadje in zelenjava.

Tukaj se sadje, zelenjava in plodovi brez embalaže resnično dobro ohranijo. Pri isti temperaturi kot v hladilniku in v predalu, ki je hermetično zaprt, je tako solata na primer po 7 dneh še vedno sveža in hrustljiva.



## BioFresh. Naš vsestranski strokovnjak.

Z dokazano tehnologijo BioFresh so živila pri temperaturi tik nad 0°C, shranjena na bistveno nižji temperaturi kot v preostalem aparatu. S popolno vlaglo sadje in zelenjava v nepredušnem predalu za sadje in zelenjava svežino ohranita mnogo dlje. Meso, ribe in mlečne izdelke pa varno shranjujte v predalu Meat & Dairy Safe.



## BioFresh Professional s Hydro Breeze. Hladite kot profesionalci.

Hladna meglica, ki sadje in zelenjava prekrije kot balzam. Zagotavlja hrustljivo svežino in izboljšuje strukturo – poseben faktor presenečenja za sadje in zelenjava v predalu BioFresh Professional-Safe.



## BioFresh Professional s Fish & Seafood-Safe. Kot pravkar ujeto, prinešeno iz tržnice.

Posebno občutljiva živila kot so ribe in morski sadeži, je najbolje shranjevati pri ledenih temperaturah in nizki vlažnosti. Stalna temperatura -2°C v predalu Fish & Seafood-Safe je tako optimalna za dolgotrajen svež okus.




## SmartFrost. Manj pogosto odtajevanje.

S tehnologijo SmartFrost se znatno zmanjša pojav nabiranja ledu v notranosti in na zamrznjenih živilih. Odtajevanje je redkeje potrebno. Notranje stene so posebej gladke in enostavne za čiščenje.



## NoFrost. Nič več odtajevanja.

S samodejno funkcijo odtajevanja je zagotovljena dolgotrajna svežina zamrznjenih živil. Med ročnim odtajanjem začasno skladiščenje zamrznjenih živil ni več potrebno. Konstantno optimalno globoko hlajenje se vzdržuje brez prekinitev.




# Hladno in z melico. Sanjska klima za vašo zelenjavo.

Naša funkcija HydroBreeze je vzorčni primer za zagotavljanje najvišjih standardov svežine. Hladna melica, ki sadje in zelenjavo v predalu BioFresh Professional prekrije kot balzam. Meglica zagotavlja ohranjanje hrustljave svežine in izboljšanje strukture; tudi drobnolistnata zelenjava bo sveža dosti dlje. Poleg tega v predalu BioFresh Professional poskrbi za poseben vizualen faktor presenečenja.




Vedno ko ga odprete, se proizvede mrzla sveža melica.



Skrivnost svežine v naravi.

Dolina Salinas v Kaliforniji velja za najpomembnejšo regijo gojenja solate v ZDA. Za uspeh rasti solate so tukaj odgovorne še posebej ugodne podnebne razmere. Zaradi bližine hladnega Tihega oceana poleti dolino in polja prekriva nežna vlažna melica. Ta preprečuje, da bi se tukaj pridelana zelenjava izsušila. Prav ta melica pa je tudi navdihnila razvoj predala BioFresh Professional s HydroBreeze.



Več o  
HydroBreeze

Število dni se nanaša na primerjavo  
z normalnim hladilnim delom.



**Kot pravkar ujeto,  
prinešeno iz tržnice.  
Z našim predalom  
Fish & Seafood.**



Da bodo ribe in morski sadeži tudi še po nekaj dneh tako sveži in okusni, kot da bi jih kupili neposredno na tržnici. Zato je potreben hladilni predal, ki ohranja svežino – naš predal Fish & Seafood-Safe. Tukaj shranjujete ribe in morske sadeže pri  $-2^{\circ}\text{C}$  in nizki zračni vlagi. Odlični pogoji za bistveno daljši okus po svežem ulovu.




**Fleksibilna uporaba**  
Površino v predalu BioFresh Professional lahko prilagodite lastnim potrebam. Tako lahko cono za temperiranje iz  $-2^{\circ}\text{C}$  delno ali v celoti spremenite v cono za temperiranje, ki leži malo nad  $0^{\circ}\text{C}$ . Tukaj na primer shranjujete meso in mlečne izdelke. Spodaj so naštete štiri možne različice:






Odpiranje in zapiranje  
z glasovnim ukazom

(zahtevana je aplikacija SmartDevice  
in Amazon Alexa.)




Odpiranje in zapiranje  
s trkanjem



Odpiranje in zapiranje  
s pametnim telefonom

(zahtevana je aplikacija SmartDevice.)



## Še en gib manj.

---

Naša funkcija AutoDoor doprinese k odličnosti kuhinj brez ročajev. Aparati Liebherr se tako odprejo in zaprejo povsem samodejno – tako, da nanje potrkate ali prek aplikacije SmartDevice ali z glasovnim ukazom. Tako bodo ročaji in sprednja stran aparata ostali čisti tudi, če imate nekoliko lepljive roke.

Prvi hladilniki in zamrzovalniki na svetu, ki jih je mogoče odpirati in zapirati povsem samodejno. Kot odpiranja in trajanje do zaprtja izberete individualno. In če je potrebno, ga enostavno odprete in zaprete z roko ali pametnim telefonom.

## Natančno ustreza vašim potrebam.



**Hladilniki in zamrzovalniki so v dnevni uporabi. Že zdavnaj so postali bistven sestavni del našega življenja. In za vas morajo biti kar se da enostavni in udobni. Zaradi tega razvijamo vgradne aparate, ki vas očarajo z enostavno uporabo, preglednostjo in prilagodljivostjo – od prvega odpiranja vrat do najmanjše podrobnosti opreme.**

Si želite mrzle pijsace? Steklena odlagalna površina nad predelom BioFresh-Safe se v trenutku spremeni v odlagalno polico za steklenice. Tudi zamrzovalni del boste kar najbolje pripravili na živila, saj imajo naše nove serije opcijo VarioSpace, ki zagotovi prostor za največjega purana ali najvišjo sladoledno torto. Ko že govorimo o torti: Za vse ljubitelje peke naši hladilniki in kombinacije, ki jih lahko ustvarjate, ponujajo celo dovolj prostora za napolnjen pekač.

### Poln živil. In udobja.

Da lahko vsa živila zlahka dosežete, so naši aparati v zamrzovalnem in hladilnem delu opremljeni s teleskopskimi izvlečnimi vodili, po katerih predali preprosto zdrsijo naprej in nazaj. Tudi, ko ste že našli vse sestavine, udobja še kar ni konec. Zahvaljujoč sistemu SoftSystem. Zaradi SoftSystema se naša vrata vedno zaprejo nežno in tiho, tudi če ste jih zaloputnili.



### Življenje, oblikovano po vaši meri.

Detajli opreme novih vgradnih aparatov vam dajejo več manevrskega prostora: deljiva steklena polica, ki jo lahko preprosto premikate z eno roko zagotavlja prostor za visoke posode in karafe. Obožujete red? predelih VarioSafe in VarioSafe lahko v vratih ali notranjem prostoru pregledno shranjujete manjše predmete – vedno na višini, ki vam ustreza.



# Brezčasen in eleganten. Dizajn za vsako kuhinjo.

Skrit za kuhinjskimi elementi, bo vaš aparat Liebherr ob prvem pogledu ostal neopažen, saj prepušča prednost samemu dizajnu kuhinje. A ko boste element odprli, postane jasno: za njim se skriva nekaj posebnega.

## Dizajn sreča funkcionalnost.

Nov dizajn, pravi dizajn, sreča funkcionalnosti. Preprosto in brezčasno po eni strani, elegantno in ekskluzivno po drugi. Novi dizajn se brez motečih prehodov prilagodi vsakemu interjerju. V notranjem prostoru vas bodo prepričale elegantne komponente iz stekla in legiranega jekla. Natančna predelava s smislom za detajle in usklajena kombinacija materialov, oblik ter barv ustvarijo celovito estetsko podobo. Ta je nežno poudarjena z novim konceptom osvetlitve



Novi koncept osvetlitve LightTower enakomerno osvetli notranji prostor in je nameščen ob steklenih policah. Prilagodljiv, ne zasede veliko prostora, edinstven.

Samo en ventilator? Da, novi ventilator z ambientalno osvetlitvijo zagotavlja skorajda enakomerno porazdelitev temperature, hkrati pa je opremljen s filtrom na aktivno oglje. Več funkcionalnosti je težko doseči.

## Ta izvir je hladilnik.

Z vgrajenim dozirnikom vode Infinity-Spring v vašo kuhinjo prinesemo kristalno čist izvir vode, kajti voda je zdrava. Težko prenašanje zabojev in vode v plastenkah bo tako postalo zgodovina. To bo razbremenilo vaš hrbet in tudi naše okolje. Preprosto in trajnostno.

### Hitro točenje namesto dolgega prenašanja.

Plosko vgrajeni dozirnik vode je vedno na voljo, ko ga potrebujete, in skoraj neopazen, kadar ga ne. Primeren je za posode skoraj vseh velikosti, kakor tudi za karafe in steklenice. Odlično kakovost vode zagotavlja vgrajen filtrirni sistem. Mimogrede: Za razliko od običajnih namiznih filtrov za vodo, lahko tega zamenjate samo na vsakega pol leta.



## Nov način prihranka prostora.

Izvlečni IceTower postavlja nove mejnike. Združuje kar dva načina shranjevanja v velikem formatu: samodejni ledomat IceMaker, ki pripravi do 5,7 kilogramov ledenih kock, in še en dodatni predal, ki je dovolj velik, da lahko vanj na primer v pokončni legi shranite nekaj družinskih pizz. In da boste pri teh velikostih vse tudi vedno hitro našli, smo našemu IceTowerju dodali tudi osvetlitev.



### Prilagodljiva namestitev.

IceMaker je treba priključiti neposredno na napeljavo pitne vode. Če ta ni na razpolago, lahko izbirate med modeli z vodno posodo v hladilnem delu. Tako boste lahko tudi brez priključka na pitno vodo uživali v udobni izdelavi ledenih kock.



Ice Tower



## Kar ponuja prihodnost, mi ponujamo že zdaj.

Jasno je: tehnologija bo v prihodnosti vedno pametnejša. Ampak – ali mora biti tudi hladilnik inteligenčen? Ne, ni mu treba. Kljub temu menimo: ne more škoditi, da aparat v gospodinjstvu razmišlja z vami. Naši aparati so se zaradi velikega števila pametnih funkcij izkazali kot zanesljivi pomočnik, ki delujejo iz ozadja.



### Vgrajen napredek.

Vaš hladilnik razmišlja z vami, kjer koli mu je to omogočeno. Tako se bo zaradi vgrajenega časovnika BottleTimer na primer spomnil na pozabljeni pijačo v zamrzovalnem delu. Počene steklenice so zdaj preteklost.

In še posebej zanimivo za vse, ki jih ponoči občasno zanese do hladilnika: način NightMode. Notranjost hladilnika bo takrat osvetljena samo z zatemnjeno svetilko. Tako se lahko po polnočnem prigrizku ponovno hitro vrnete v posteljo in se pri tem zagotovo ne prebudite iz polsna.



### Vedno najbolje povezani.

Vsi naši novi vgradni modeli so tovarniško povezani v omrežje ali pa jih je mogoče povezati z WLAN prek SmartDeviceBox. Aparate z vgrajeno napravo SmartDeviceBox boste prepoznali po malih pisanih črkah »i« za oznako modela (npr.: IRBdi 5180). Tako boste lahko uživali v številnih možnostih, ki jih ponuja aplikacija SmartDevice in povezava vašega hladilnika v obstoječe okolje Smart Home. To omogoča preprosto upravljanje naprav z glasovnim pomočnikom, kot sta Amazon Alexa pomočnik Google, ali s storitvami, kot sta IFTTT in Home Connect Plus (razpoložljivost po državah se razlikuje).

Pomembna sporočila o stanju in alarmih bodo poslana kar na pametni telefon, na primer o odprtih vratih hladilnika s pomočjo alarmov vrat. Naša aplikacija SmartDevice pa zmore še veliko več. Aplikacija poleg preprostega upravljanja vseh naprav na daljavo pomaga tudi pri pravilnem shranjevanju živil, da so ta še bolj okusna in dlje časa uporabna. Hkrati sta na voljo primeren pribor za vse hladilne aparate in dostop za podaljšanje garancije ter veliko več.

Na kratko: z našimi aparati ste že danes pripravljeni na jutri.

### Izjemno veliko nam pomeni zanesljivost.

Pri nas velik poudarek namenjamo varstvu podatkov. Zaradi tega smo se odločili za partnerja s programsko opremo, ki je razumel naše visoke zahteve in jim je kos: Microsoft. Kot prvi vodilni ponudnik storitev v oblaku je podjetje Microsoft prejelo certifikat po mednarodnem standardu ISO/IEC 27018 za zaščito podatkov, pri tem pa z AES-256 uporablja enako tehnologijo kodiranja, kot jo uporabljajo v sektorju bančništva.



Izvedite, kako digitalno povezano hlajenje olajša vaš vsakdan:  
[home.liebherr.com/getsmart](http://home.liebherr.com/getsmart)


Tukaj lahko naložite aplikacijo SmartDevice:



# Ko kuhinja postane stojnica na tržnici: z novimi predali OpenStage.

Preglednost je pomembna: S prozornimi predali OpenStage postavljamo mejnike v enostavnosti uporabe in dizajnu.

Svoj navdih je koncept OpenStage črpal iz vitrin v izbranih delikatesnih trgovinah, kjer lahko takoj vidite, kaj ponujajo. Predal spominja na razporeditev dobrin, kot to vidimo na tržnici, hkrati pa celotno vsebino hladilnika predstavi maksimalno pregledno, ergonomsko in odlično dosegljivo.



IRBPdi 5170 △ Serija Peak



Na praktičnih izvlečnih elementih lahko shranite veliko pijače, ki jo lahko tudi udobno vzamete iz hladilnika. Vrhunske ograjice zagotavljajo stabilnost. Tudi pri zapiranju izvlečenih elementov se boste počutili izjemno udobno, zaradi samostojnega in mehkega zapiranja sistema.



Dizajn vas bo očaral s svojo aplikacijo iz legiranega jekla po celotni površini zadnje stene in na notranji strani vrat, kot tudi ventilator z nevsiljivo, ambientno osvetlitvijo. Tako boste pri vsakem odpiranju vrat začutili nekaj posebnega.

## Za dobro preglednost. Še preden odprete hladilnik.

---

○ Pure    ◇ Plus    ○ Prime    △ Peak

Kateri aparat mi najbolj ustreza?  
To je vprašanje kupca, na katero je težko odgovoriti. Za vas smo zato način usmeritve še poenostavili in svojo ponudbo razdelili na štiri lahko razumljive serije.

### ○ Serija Pure

Serija Pure je naš osnovni razred. Preprost, z jasnimi linijami, odlično opremljen za zagotavljanje vseh osnovnih potreb. Serija Pure je poenostavljena na bistvene elemente. Vendar do konca opremljena z najvišjo kakovostjo Liebherr.



### ◇ Serija Plus

Serija Plus nadgrajuje našo serijo Pure in očara z dodatnimi detajli. Plus tukaj pomeni predvsem plus na udobje. Ne samo, da aparati odlično hlađijo in zamrzujejo, so tudi malce bolj pametni. Pomagajo vam pri poenostavljanju velikega števila opravil.



### ○ Serija Prime

Serija Prime je bistveno bolj elegantna. Kar se tiče dizajna in materialov jo je skorajda nemogoče spregledati. Tako so v notranjosti aparata uporabljeni predvsem pravi materiali, kot je na primer legirano jeklo. Prava paša za oči pa so pri teh aparatih tudi posebne rešitve osvetlitve.



### △ Serija Peak

Serija Peak kraljuje na vrhu naših serij. Tukaj kombiniramo najboljše z najboljšim. Smo brezkompromisni. Inovativna tehnologija Liebherr v kombinaciji z najvišjim dizajnom in prvovrstnimi rešitvami zagotavljanja udobja. Naprave te serije so namenjene vsem, ki hočejo imeti vse.

## Vaš individualni center svežine.

Prilagodljivo kombinirajte aparate Liebherr glede na to, kakšno svežino potrebujete. Vse modele, ki so označeni s simbolom Side-by-Side, lahko kombinirate navpično in/ali vodoravno, da tvorijo vaš individualni center svežine in popolno pokrivajo širok spekter potrebnih shranjevanja.

In tako vse doživite na enem mestu: Velikodušna hladilna zmogljivost, izjemno dolga svežina z BioFresh, odlično temperirana vina in udobje brez odmrzovanja z NoFrost.




EWTdf 1653 Vinidor  
IFNd 3954 ◊ Serija Prime

IRc 3950 ◊ Serija Prime  
SIBa 3950 ◊ Serija Prime

# Tako lahko sestavite individualni center svežine.



Za preprečevanje kondenzacije med aparati, imajo aparati Liebherr z možnostjo Side-by-Side, v strop in/ali stranske stene vgrajen grelni element. Tako lahko brez težav kombinirate različne modele Liebherr in pri tem skupaj s kuhinjskim pohištvom ostanejo popolnoma zaščiteni.



IFe 3904  
IFSe 3904  
IFNe 3924  
IFNd 3954



SICNd 5153  
SIFNSf 5128  
SIFNe 5178  
SIFNei 5188  
SIFNAe 5188

SIBa 3950

SIFNd 4155

## Zamrzovalniki z ogrevanim stropom


Ogrevan strop omogoča navpično kombiniranje zamrzovalnikov za niše z višino 72 in 88 cm s hladilnikom ali vinsko vitrino v poljubno višino niše.



**Primer kombinacije**  
Zgoraj:  
hladiščnik ali vinska vitrina  
Spodaj:  
zamrzovalnik

## Obojestransko ogrevane stranske stene

Ogrevane stranske stene omogočajo postavitev naprav na obeh straneh pri poljubni višini niše.




**Primer kombinacije**  
Na sredini:  
zamrzovalnik  
Levo in/ali desno:  
hladiščnik in/ali  
vinska vitrina



**Primer kombinacije**  
Zgoraj:  
hladiščnik ali vinska vitrina  
Spodaj/na sredini:  
polno-prostorni BioFresh hladilnik  
Levo ali desno:  
zamrzovalnik

**Primer kombinacije**  
Zgoraj:  
vinska vitrina WKE  
Spodaj:  
zamrzovalnik  
Levo in/ali desno:  
hladiščnik in/ali  
vinska vitrina



## Kombinirani hladilniki



SICNd 5153 ◊ Serija Prime

# Kombinirani hladilniki

---



O Serija Pure



Diamond Serija Plus



Diamond Serija Prime



Delta Serija Peak

	O Serija Pure	◊ Serija Plus	◊ Serija Prime	Δ Serija Peak
Ohranjanje svežine	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih	EasyFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih
		BioFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih	BioFresh s SoftTelescopic	BioFresh Professional s SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-Safe predel
DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir
SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost na teleskopskih izvlečnih vodilih
Udobje in prilagodljivost		Deljiva steklena polica	Deljiva steklena polica	Deljiva steklena polica
		Sistem za mehko zapiranje SoftSystem	Sistem za mehko zapiranje SoftSystem	Sistem za mehko zapiranje SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
		Posode VarioBox	Posode VarioBox	Posode VarioBox
		Podstavek za jajca	Podstavek za jajca	Prilagodljivi podstavek za jajca
		Trojna flex polica za steklenice	Trojna flex polica za steklenice	Trojna flex polica za steklenice
		Posoda za ledene kocke	Posoda za ledene kocke s pokrovom	Posoda za ledene kocke s pokrovom
Dizajn	Osvetlitev s stropu ali s strani v hladilnem delu	Osvetlitev s stropu ali s strani v hladilnem delu	LightTower	LightTower
			Osvetlitev predala BioFresh-Safe	Osvetlitev predala BioFresh-Safe
			Osvetlitev zamrzovalnega dela	Osvetlitev zamrzovalnega dela
			Zadnja stena SmartSteel	Zadnja stena SmartSteel
	Prozorno steklo	Prozorno steklo	Satinirano steklo	Satinirano steklo
	Zaslon na dotik	Zaslon na dotik	Barvni zaslon na dotik s podrsanjem	Barvni zaslon na dotik s podrsanjem
Povezljivost aparativ (SmartDeviceBox)	Posoda se lahko dobavi naknadno	Napravo lahko dokupite naknadno ali pa je že vgrajena	Napravo lahko dokupite naknadno ali pa je že vgrajena	Napravo lahko dokupite naknadno ali pa je že vgrajena
Voda in led		IceMaker	IceMaker	IceMaker
				InfinitySpring

Zgoraj omenjena oprema v seriji se lahko od modela do modela razlikuje. O podrobnostih si preberite v opisu modelov.

# Edinstvene lastnosti

---



## BioFresh

Pri temperaturi malo nad 0 °C in idealni zračni vlagi ohranijo sadje, zelenjava, meso, ribe in mlečni izdelki svoje vitamine, osnovno aroma in privlačen videz do trikrat dlje kot v običajnem hladilnem delu.

## EasyFresh

Predal EasyFresh zagotavlja svežino tržnice v vašem domu. Naj bo za nezapakirano sadje, zelenjava ali sadež: vse je optimalno shranjeno. Zaradi tesnega zapiranja se ob vnosu živil poveča zračna vлага v predalu. Tako ostanejo živila dolgo sveža.

## NoFrost

Ko odprete zamrzovalni predal, želite videti zamrznjena živila in zagotovo ne ledu ali slane. Funkcija NoFrost ščiti zamrzovalni prostor pred neželeno zaledenitvijo, ki porablja veliko energije in je hkrati zelo potratna. NoFrost pomeni: Nikoli več ne boste zapravljali truda in časa za odtajanje, imeli boste več časa za druge stvari, hkrati pa boste tudi prihranili denar.



## Zaslon na dotik

Potreben je le dotik: zaslon na dotik omogoča preprosto in intuitivno upravljanje aparativov Liebherr. Na zaslonu so pregledno razporejene vse funkcije. Z nežnim pritiskom s prstom lahko tako brez težav izberete funkcije ali preverite trenutno temperaturo svojega hladilnika.



## Side-by-Side koncept

Prilagodljivo kombinirajte aparate Liebherr glede na to, kakšno svežino potrebujete. Vse modele, ki so označeni s simbolom Side-by-Side, lahko kombinirate navpično in/ali vodoravno, da tvorijo vaš individualni center svežine in popolno pokrivajo širok spekter potreb shranjevanja. Za več informacij glejte strani 34 – 37.



## Polica za steklenice nad predali BioFresh

Pričakujete goste in želite ohladiti nekaj več pijače kot sicer? Uporabite polico za steklenice nad predali BioFresh: preprosto odstranite stekleno polico nad polico za steklenice v enem koraku – že lahko varno odložite in hladite steklenice različnih velikosti.



## DuoCooling

Funkcija DuoCooling z dvema popolnoma ločenima hladilnima krogotokoma skrbi, da ni izmenjave zraka med hladilnim in zamrzovalnim delom. Živila se ne izsušijo in vonjave se ne prenašajo. To pa pomeni, da boste zavrgli manj hrane, manj boste nakupovali, več prihranili in bolj uživali.

## PowerCooling

Želite zagotoviti, da bo hlad v hladilniku enakomerno porazdeljen? To zagotavlja PowerCooling-System: močan in hkrati tihi ventilator učinkovito porazdeli hladen zrak v celotnem hladilnem prostoru.

## GlassLine

Spremenljivo notranjost s policami GlassLine je vedno mogoče prilagoditi individualnim potrebam uporabnika. Police so namreč odporne proti zlomu ter poškodbam površine in jih je enostavno čistiti. Tako je mogoče s polico, ki je deljiva in se lahko potisne pod drugo, na hitro pripraviti prostor tudi za višje posode. Predal VarioSafe je idealen za shranjevanje manjših izdelkov.



## SoftSystem

Od zajtrka do polnočnega prigrizka – veliko je priložnosti za odpiranje in zapiranje hladilnika. In s hladilnikom Liebherr je to zabavno: s sistemom SoftSystem se vrata hladilnika zaprejo mehko, varno ter udobno in tiho. Steklenice na notranji strani vrat pa pri tem varno stojijo – nič ne ropota in se ne trese.



## Polica za 3 steklenice

Zdaj ostanejo police tam, kjer morajo biti: S polico za 3 steklenice bodo steklenice v vašem hladilniku varno ležale in čakale na uporabo. Polica za steklenice se prilega na vsako stekleno polico in je zato zelo prilagodljiva. Če pa boste prostor potrebovali za druge namene, polico preprosto odstranite.



## Ledomat IceMaker s fiksним priključkom za vodo

Še imamo kocke ledu? Z ledomatom IceMaker se to ne boste nikoli več spraševali. Na ledomatu IceMaker s fiksnim priključkom za vodo je zagotovljen dotok vode neposredno iz napeljave. S funkcijo MaxIce lahko vsak dan naredite do 1,5 kg kock ledu. Ob uporabi pregrade pa lahko predal poljubno razdelite: na primer kocke ledu levo, jedilni led desno ali ves predal za kocke ledu.

**ECBN 6256**

PremiumPlus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	341 / 0,934 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	522 l
Prostornina:	Hladilnik: 292,2 l / BioFresh predel: 70,6 l / Zamrzovalnik: 160,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	40 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 63,5
Za posebno globino namestitve glejte shemo namestitive	

**Kontrole**

- MagicEye za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje
- Variabilni pladenji za steklenice
- LED stolpična osvetlitev na obeh straneh in LED stropna osvetlitev
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, nastavite na HydroSafe ali DrySafe

**Zamrzovalni predel \*\*\*\***

- 2 krat predel na teleskopskih vodilih, samodejno uvlečni
- IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo
- Količina ledenih kock v 24 h: 0,9 kg
- Rezervar za ledene kocke: 2,7 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 12 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg

**Prednosti**

- Nastavljalne nogice spredaj in zadaj
- Fiksna vrata levo/fiksna vrata desno

**ECBN 6156**

PremiumPlus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	414 / 1,134 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	522 l
Prostornina:	Hladilnik: 292,2 l / BioFresh predel: 70,6 l / Zamrzovalnik: 160,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	41 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 63,5
Za posebno globino namestitve glejte shemo namestitive	

**Kontrole**

- MagicEye za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje
- Variabilni pladenji za steklenice
- LED stolpična osvetlitev na obeh straneh in LED stropna osvetlitev
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, nastavite na HydroSafe ali DrySafe

**Prednosti**

- Nastavljalne nogice spredaj in zadaj
- Fiksna vrata desno: tečaji vrat -001
- Fiksna vrata levo: tečaji vrat -617

**ECBN 5066**

PremiumPlus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	326 / 0,893 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	402 l
Prostornina:	Hladilnik: 215,3 l / BioFresh predel: 62,1 l / Zamrzovalnik: 125,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	42 dB(A) / D
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	203,2 - 207,2 / 76,2 / min. 63,5
Za posebno globino namestitve glejte shemo namestitive	

**Kontrole**

- MagicEye za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Variabilni pladenji za steklenice
- LED stolpična osvetlitev na obeh straneh
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, nastavite na HydroSafe ali DrySafe

**Prednosti**

- Nastavljalne nogice spredaj in zadaj
- Fiksna vrata desno: tečaji vrat -001
- Fiksna vrata levo: tečaji vrat -617

- Serija Peak
- Serija Prime
- Serija Plus
- Serija Pure


### Kombinirani hladilniki

#### Fiksna vrata

BioFresh Professional	
NoFrost/HydroBreeze/Fish & Seafood	ICBnd 5173
NoFrost/HydroBreeze	ICBndi 5183
SmartFrost/HydroBreeze/Fish & Seafood	ICBc 5182
SmartFrost/HydroBreeze	ICBdi 5182
BioFresh	ICBnd 5163
NoFrost	ICBnd 5153
SmartFrost	ICBnei 5123
	ICBb 5152
	ICBdi 5122
EasyFresh	ICndi 5173
NoFrost	SICNd 5153
	ICndi 5153
	ICNe 5133
	ICNc 5123
	ICNd 5123
	ICNe 5123
	ICd 5123

#### Drsna vrata

BioFresh/SmartFrost	ICBSd 5122
EasyFresh/NoFrost	ICNSe 5123



### Hladilniki

#### Fiksna vrata

BioFresh Professional	IRBd 5181	IRBd 5170	IRBAd 5190	IRBci 5170	IRBAd 5171	IRBd 4571	IRBAd 4170	IRBd 4171	IRBb 4170
HydroBreeze									

#### BioFresh

OpenStage	IRBPdi 5170	IRBdi 5151	IRBe 4851	IRBd 4551	IRBd 4151	IRBd 4050	SIBa 3950

#### EasyFresh

	IRBe 5120	IRBd 4520	IRBd 4120	IRBd 4020	IRd 4151	IRd 4150	IRe 4021	IRd 3921

#### Drsna vrata

EasyFresh	IRSe 4101	IRSe 4100	IRSe 3901

#### Z dekorativnim okvirjem

EasyFresh	DRe 4101	DRe 3901

### Zamrzovalniki

#### Fiksna vrata

NoFrost/IceTower	SIFNAe 5188	SIFNei 5188

#### NoFrost

SIFNe 5178	SIFNd 4556	SIFNd 4155	IFNd 3954	IFNc 3553

#### SmartFrost









			IFNe 3924	IFNe 3503

#### Drsna vrata

NoFrost	SIFNSf 5128			

#### SmartFrost

			IFSe 3904	





### BioFresh s HydroBreeze

Želite sadje in zelenjavo hladiti kot strokovnjaki?

Tehnologija HydroBreeze vas bo navdušila:

hladna meglica v povezavi s temperaturo v predalu okrog 0 °C ohranja vaša živila dlje časa užitna.

Hkrati pa poskrbi za vizualno doživetje. HydroBreeze se vklopi vsakih 90 minut za 4 in 8 sekund, če so vrata odprta.



### Police na vratih

Si želite varno odlagalno površino za pijače ali živila? Ki naj bo hkrati dobro dostopna? Naše po višini nastavljive police na vratih vam omogočajo oboje – zaradi dna iz varnostnega stekla in ograjice iz nerjavnega jekla. Premično in snemljivo držalo za steklenice skrbti za stabilen položaj vaših steklenic.



### ICBNdi 5183

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: **208 / 0,569 kWh**

Skupna prostornina<sup>1</sup>: **246 l**

Prostornina: Hladilnik: **104,5 l** / BioFresh predel: **70,7 l** / Zamrzovalnik: **71,0 l**

Glasnost / Razred hrupa: **34 dB(A) / B SuperSilent**

Klimatski razred: **SN-ST (+10 °C do +38 °C)**

Odprtina dimenzije v cm (v / š / g): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Ice Maker	Smart Device			

#### Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

#### Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring fiksni 3/4" priključek na vodo

#### Zamrzovalni predel

- 3 krat predel, od katerih sta 2 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo, LED osvetlitev
- Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,0 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

#### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavnega jekla s SmartSteel



### ICBNd 5173

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: **208 / 0,569 kWh**

Skupna prostornina<sup>1</sup>: **243 l**

Prostornina: Hladilnik: **104,5 l** / BioFresh predel: **68,1 l** / Zamrzovalnik: **71,0 l**

Glasnost / Razred hrupa: **34 dB(A) / B SuperSilent**

Klimatski razred: **SN-ST (+10 °C do +38 °C)**

Odprtina dimenzije v cm (v / š / g): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe-Display	Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Smart Device ready		

#### Kontrole

- 3 krat predel, od katerih sta 2 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg

#### Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

#### Zamrzovalni predel

- 3 krat predel, od katerih sta 2 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo
- Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,0 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg

#### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavnega jekla s SmartSteel



### ICBNd 5163

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: **208 / 0,569 kWh**

Skupna prostornina<sup>1</sup>: **246 l**

Prostornina: Hladilnik: **104,1 l** / BioFresh predel: **71,2 l** / Zamrzovalnik: **71,0 l**

Glasnost / Razred hrupa: **34 dB(A) / B SuperSilent**

Klimatski razred: **SN-ST (+10 °C do +38 °C)**

Odprtina dimenzije v cm (v / š / g): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready				

#### Kontrola

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg

#### Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

#### Zamrzovalni predel

- 3 krat predel, VarioSpace
- IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo
- Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,0 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg

#### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavnega jekla s SmartSteel
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem



**VarioSafe**

Naj bodo jogurtovi lončki, kozarci marmelade ali tube – si želite pregledno mesto za takšna majhna živila? V napravi Liebherr ga najdete: predal VarioSafe. Ne skrbi le za red, temveč je tudi zelo prilagodljiv. Dvostopenjsko po višini nastavljeni predal VarioSafe preprosto vstavite v hladilnik, kjer vam najbolj ustreza.

**Podstavek za jajca 2-v-1**

Imate radi kokošja jajca? Vaš aparat Liebherr tudi, saj ima podstavek za jajca 2-v-1, na katerem je prostora za do 20 kokošjih jajc in za do 24 pre-peličjih jajc. Podstavek za jajca je iz zunanjega in notranjega dela, ki ju je mogoče poljubno potisniti enega v drugega. Če polico obrnete, lahko uporabite luknjice za prepeličja jajca.

**ICBb 5152**

Prime

178

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

B A G

Poraba električne energije letno / 24 h:

116 / 0,317 kWh

Skupna prostornina<sup>1</sup>:

256 l

Prostornina: Hladilnik: 131,0 l / BioFresh predel: 71,2 l / Zamrzovalnik: 54,0 l

Glasnost / Razred hrupa:

33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (+10 °C do +43 °C)

Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: 9 h
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel z SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Zamrzovalni predel**

- 2 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**ICBdi 5122**

Plus

178

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

D A G

Poraba električne energije letno / 24 h:

182 / 0,498 kWh

Skupna prostornina<sup>1</sup>:

255 l

Prostornina: Hladilnik: 130,0 l / BioFresh predel: 70,9 l / Zamrzovalnik: 54,0 l

Glasnost / Razred hrupa:

34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (+10 °C do +43 °C)

Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg
- Varnostno steklo

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Zamrzovalni predel**

- 2 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg
- Varnostno steklo

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**ICBSd 5122**

Plus

178

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

D A G

Poraba električne energije letno / 24 h:

182 / 0,498 kWh

Skupna prostornina<sup>1</sup>:

255 l

Prostornina: Hladilnik: 130,0 l / BioFresh predel: 70,9 l / Zamrzovalnik: 54,0 l

Glasnost / Razred hrupa:

34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (+10 °C do +43 °C)

Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrola**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg
- Varnostno steklo

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Zamrzovalni predel**

- 2 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg
- Varnostno steklo

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

<sup>1</sup> V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za shranjevanje svežine pa z enim decimalnim mestom. Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

**Ambientna osvetlitev**

Luč ustvarja posebne dizajnerske poudarke – tudi v vašem hladilniku: z našo ambientno osvetlitvijo. Obodna osvetlitev ustvarja edinstvene poudarke v notranjosti naprave. Z zadnjo steno v dizajnu SmartSteel in črtnim ventilatorjem z visokim sijajem tako nastane zelo usklajen ambient.

**LightTower**

Veselite se optimalno osvetljene notranjosti: LightTower prikažejo živila v najboljši luči in so nameščeni tako, da je vaš napolnjen hladilnik vedno osvetljen po celotni površini. Ker so LightTower plosko integrirani v stranske stene, hkrati ostane več prostora za vaša živila.

**ICNdi 5173**

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

D  
A  
G

Poraba električne energije letno / 24 h: 183 / 0,501 kWh

Skupna prostornina<sup>1</sup>: 255 l

Prostornina: Hladilnik: 184,4 l / Zamrzovalnik: 71,0 l

Glasnost / Razred hrupa: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)

Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Glass & Steel Interior
Light Tower	Ice Maker	Smart Device						

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik**

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih

**Zamrzovalni predel**

- 3 krat predal, od katerih sta 2 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo, LED osvetlitev
- Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,0 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih

**ICNdi 5153**

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

D  
A  
G

Poraba električne energije letno / 24 h: 181 / 0,495 kWh

Skupna prostornina<sup>1</sup>: 254 l

Prostornina: Hladilnik: 184,4 l / Zamrzovalnik: 70,0 l

Glasnost / Razred hrupa: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)

Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Glass & Steel Interior
Light Tower	Smart Device							

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih

**Zamrzovalni predel**

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

**SICNd 5153**

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

D  
A  
G

Poraba električne energije letno / 24 h: 181 / 0,495 kWh

Skupna prostornina<sup>1</sup>: 254 l

Prostornina: Hladilnik: 184,4 l / Zamrzovalnik: 70,0 l

Glasnost / Razred hrupa: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)

Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Glass & Steel Interior
Light Tower	Smart Device ready							

**Kontrola**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih

**Zamrzovalni predel**

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

**Prednosti**

- Obojestransko ogrevanje stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrini
- Nastavljive nogice spredaj
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel



ICNe 5133

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: 228 / 0,624 kWh

Skupna prostornina<sup>1</sup>: 254 l

Prostornina: Hladilnik: 183,3 l / Zamrzovalnik: 71,0 l

Glasnost / Razred hrupa: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)

Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Smart Device ready

**Kontrol**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Zamrzovalni predel: 3 krat predal, VarioSpace
- IceMaker z posodo za vodo
- Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,0 kg
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



ICNc 5123

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: 145 / 0,397 kWh

Skupna prostornina<sup>1</sup>: 253 l

Prostornina: Hladilnik: 183,3 l / Zamrzovalnik: 70,0 l

Glasnost / Razred hrupa: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (+10 °C do +43 °C)

Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrol**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Zamrzovalni predel: 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- Varnostno steklo

**Hladilnik**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



ICNe 5123

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: 227 / 0,621 kWh

Skupna prostornina<sup>1</sup>: 253 l

Prostornina: Hladilnik: 183,3 l / Zamrzovalnik: 70,0 l

Glasnost / Razred hrupa: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)

Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrol**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Zamrzovalni predel: 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 5 kg
- Varnostno steklo

**Hladilnik**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



ICNSe 5123

Plus

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: 227 / 0,621 kWh

Skupna prostornina<sup>1</sup>: 253 l

Prostornina: Hladilnik: 183,3 l / Zamrzovalnik: 70,0 l

Glasnost / Razred hrupa: 34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)

Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrol**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Zamrzovalni predel: 3 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 5 kg
- Varnostno steklo

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**Hladilnik**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**Polica za 3 steklenice**

Zdaj ostanejo police tam, kjer morajo biti: S polico za 3 steklenice bodo steklenice v vašem hladilniku varno ležale in čakale na uporabo. Polica za steklenice se prilega na vsako steklopolico in je zato zelo prilagodljiva. Če pa boste prostor potrebovali za druge namene, polico preprosto odstranite.

**EasyFresh**

Predal EasyFresh zagotavlja svežino tržnice v vašem domu. Naj bo za nezapakirano sadje, zelenjavo ali sadeže: vse je optimalno shranjeno. Zaradi tesnega zapiranja se ob vnosu živil poveča zračna vlag v predalu. Tako ostanejo živila dolgo sveža.

**ICNd 5123**

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

D  
A  
G

Poraba električne energije letno / 24 h:

181 / 0,495 kWh

Skupna prostornina<sup>1</sup>:

253 l

Prostornina:

Hladilnik: 183,3 l / Zamrzovalnik: 70,0 l

Glasnost / Razred hrupa:

34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (+10 °C do +43 °C)

Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**ICd 5123**

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

D  
A  
G

Poraba električne energije letno / 24 h:

183 / 0,501 kWh

Skupna prostornina<sup>1</sup>:

264 l

Prostornina:

Hladilnik: 183,3 l / Zamrzovalnik: 81,0 l

Glasnost / Razred hrupa:

33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (+10 °C do +43 °C)

Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**ICTS 2231**

Comfort

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

F  
A  
G

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

232 / 0,635 kWh

Poraba električne energije letno / 24 h:

197 l

Skupna prostornina<sup>1</sup>:

Prostornina: Hladilnik: 155,1 l / Zamrzovalnik: 43,0 l

Glasnost / Razred hrupa:

39 dB(A) / C

Klimatski razred:

ST (+16 °C do +38 °C)

Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):

122 - 122,5 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Zamrzovalni predel**

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- Varnostno steklo

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**Hladilnik**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Zamrzovalni predel**

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 11 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- Varnostno steklo

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**Hladilnik**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

**Kontrole**

- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica

**Hladilnik**

- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, nastavljiv podstavek za jajca
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Police za steklenice
- Notranja osvetlitev
- 2 krat BioCool predal

**Zamrzovalni predel**

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 14 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 3 kg
- Varnostno steklo

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat

## Hladilniki



IRBdi 5180 Δ Serija Peak

# Hladilniki

---



○ Serija Pure



◊ Serija Plus



○ Serija Prime



△ Serija Peak

	○ Serija Pure	◊ Serija Plus	○ Serija Prime	△ Serija Peak
Ohranjanje svežine	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih	EasyFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih
			BioFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih	BioFresh s SoftTelescopic
				BioFresh Professional s SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-Safe predel (Niša 178)
				Filter FreshAir
Udobje in prilagodljivost	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir
			Deljiva steklena polica	Deljiva steklena polica
			Sistem za mehko zapiranje SoftSystem	Sistem za mehko zapiranje SoftSystem
			VarioSafe	VarioSafe
			Posode VarioBox	Posode VarioBox
			Posodica za maslo	Posodica za maslo
			Podstavek za jajca	Prilagodljivi podstavek za jajca
			Trojna flex polica za steklenice	Trojna flex polica za steklenice
			Posoda za ledene kocke	Posoda za ledene kocke s pokrovom
				FlexSystem
				AutoDoor
				Predali OpenStage
Dizajn	Osvetlitev s stropa ali s strani v hladilnem delu	Osvetlitev s stropa ali s strani v hladilnem delu	LightTower	LightTower
			Osvetlitev predala BioFresh-Safe	Osvetlitev predala BioFresh-Safe
				Osvetlitev ventilator
			Zadnja stena SmartSteel	Zadnja stena SmartSteel
				SmartSteel na notranji strani vrat
	Prozorno steklo	Prozorno steklo	Satinirano steklo	Satinirano steklo
			Glass & Steel Interior	Glass & Steel Interior
	Zaslon na dotik	Zaslon na dotik	Barvni zaslon na dotik s podrsanjem	Barvni zaslon na dotik s podrsanjem
Povezljivost aparatov (SmartDeviceBox)	Posoda se lahko dobavi naknadno	Napravo lahko dokupite naknadno ali pa je že vgrajena	Napravo lahko dokupite naknadno ali pa je že vgrajena	Napravo lahko dokupite naknadno ali pa je že vgrajena
Voda				InfinitySpring

# Edinstvene lastnosti



## BioFresh

Pri temperaturi malo nad 0 °C in idealni zračni vlagi ohranijo sadje, zelenjava, meso, ribe in mlečni izdelki svoje vitamine, osnovno aroma in privlačen videz do trikrat dlje kot v običajnem hladilnem delu.

## EasyFresh

Predal EasyFresh zagotavlja svežino tržnice v vašem domu. Naj bo za nezapakirano sadje, zelenjavjo ali sadež: vse je optimalno shranjeno. Zaradi tesnega zapiranja se ob vnosu živil poveča zračna vлага v predalu. Tako ostanejo živila dolgo sveža.

## Stranska LED-osvetlitev na obeh straneh

Za hiter pregled v hladilniku: zaradi stranske LED-osvetlitve na obeh straneh boste vedno imeli dober pregled nad živili. LED-luči so nameščene tako, da je vaš velik hladilnik osvetljen tudi, ko so v njem živila. In ker so LED-luči plosko integrirane v stranski steni, ne porabljajo dragocene koristne površine.



## InfinitySpring

Izvir sveže, hladne pitne vode v vaši kuhinji: sliši se kot pravljica, vendar to je InfinitySpring. Dozirnik vode omogoča točenje vode brez kapljanja in zagotavlja svežo, hladno vodo. Preprosto pritisnite tipko s karafom ali kozarcem in uživajte v vodi. Tako vam ni treba kupovati steklenic za vodo in lahko živite bolj trajnostno.



## Side-by-Side koncept

Prilagodljivo kombinirajte aparate Liebherr glede na to, kakšno svežino potrebujete. Vse modele, ki so označeni s simbolom Side-by-Side, lahko kombinirate navpično in/ali vodoravno, da tvorijo vaš individualni center svežine in popolno pokrivajo širok spekter potrebnih shranjevanja. Za več informacij glejte strani 34 – 37.



## Polica za steklenice nad predali BioFresh

Pričakujete goste in želite ohladiti nekaj več pijače kot sicer? Uporabite polico za steklenice nad predali BioFresh: preprosto odstranite stekleno polico nad polico za steklenice v enem koraku – že lahko varno odložite in hladite steklenice različnih velikosti.



## VarioBoxes

Kje je zavojček kvasa? Kje je tuba gorčice? Da boste tudi majhne stvari v hladilniku hitro našli, so vam v pomoč posode VarioBox: na notranji strani vrat skrbijo za preglednost in red. Ker so prozorne, takoj vidite, kaj je v njih shranjeno. Posode lahko preprosto izvlecete, omejevalo izvlečenja pa prepreči, da bi karkoli padlo na tla.



## PowerCooling

Želite zagotoviti, da bo hlad v hladilniku enakomerno porazdeljen? To zagotavlja PowerCooling-System: močan in hkrati tehnično napredna sistem, ki enakomerno porazdeljuje vse živilo v celotnem hladilnem prostoru.



## Zamenjava strani odpiranja vrat integriranega predela za zamrzovanje

Pri vgradnji aparata Liebherr v pohitveno nišo si ne želite časovno zamuditi spremnjanja odpiranja vrat na zamrzovalnem predelu? Z drsnikom je to opravljeno v nekaj sekundah in to brez posebnega tehničnega znanja. Preprosto potisnite drsnik na zamrzovalnem predelu z desne v levo – končano. Tako prihranite veliko časa.



## SoftTelescopic

Veselite se odpiranja predalov BioFresh: ne samo zaradi svežih živil – tudi zato, ker je odpiranje tako preprosto, zapiranje pa samodejno in umirjeno. To omogočajo teleskopska izvlečna vodila, po katerih se premikajo predali. In ker se ti do konca izvlečajo, imate odličen pregled nad vsebino.



## FlexSystem

Majhni in občutljivi sadeži se v hladilniku hitro založijo ali pa jih zlahka zdrobimo. Zato je v vašem aparatu Liebherr uporabljen sistem FlexSystem: dve prilagodljivi posodi v predalu BioFresh skrbita za red in preglednost. Tudi najmanjša malina je tako zaščitena pred poškodbami ali mešanjem z drugimi živili.



## Podstavek za jajca 2-v-1

Imate radi kokošja jajca? Vaš aparat Liebherr tudi, saj ima podstavek za jajca 2-v-1, na katerem je prostora za do 20 kokošjih jajc in za do 24 prepeličjih jajc. Podstavek za jajca je iz zunanjega in notranjega dela, ki ju je mogoče poljubno potisniti enega v drugega. Če polico obrnete, lahko uporabite luknjice za prepeličja jajca.



IRBAD 5190 △ Serija Peak

**AutoDoor**

Z vašim aparatom Liebherr boste imeli proste roke: S funkcijo AutoDoor lahko vrata odprete s trkanjem ali glasovnim ukazom. Tako je to prvi hladilnik na svetu, ki ga lahko popolnoma samodejno odprete in zaprete – popolnost prostoročne kuhinje. Izberete lahko hitrost in kot odpiranja ter trajanje do zapiranja. In če je potrebno, ga enako enostavno odprete in zaprete z roko ali pametnim telefonom.

**IRBAD 5190**

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	125 / 0,342 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	296 l
Prostornina:	Hladilnik: 198,1 l / BioFresh predel: 97,9 l
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v/š/g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, od katerih je 1 z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring fiksni 3/4" priključek na vodo

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Fiksna vrata desno: tečaji vrat -001
- Fiksna vrata levo: tečaji vrat -617
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavečega jekla s SmartSteel

**IRBAD 5171**

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	164 / 0,449 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	276 l
Prostornina:	Hladilnik: 151,6 l / BioFresh predel: 97,9 l / Zamrzovalnik: 27,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v/š/g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, od katerih je 1 z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

**Zamrzovalni predel**

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrata
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 14 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg
- Steklena polica

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Fiksna vrata desno: tečaji vrat -001
- Fiksna vrata levo: tečaji vrat -617
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavečega jekla s SmartSteel

**IRBAD 4170**

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	190 l
Prostornina:	Hladilnik: 124,2 l / BioFresh predel: 66,6 l
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v/š/g):	121,6 - 122,6 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrola**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Fiksna vrata desno: tečaji vrat -001
- Fiksna vrata levo: tečaji vrat -617
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavečega jekla s SmartSteel

<sup>1</sup> V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom. Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

**IRBPdi 5170**

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: **125 / 0,342 kWh**Skupna prostornina<sup>1</sup>: **297 l**Prostornina: Hladilnik: **199,0 l** / BioFresh predel: **98,4 l**Glasnost / Razred hrupa: **33 dB(A) / B SuperSilent**Klimatski razred: **SN-T (+10 °C do +43 °C)**Odprtina dimenzijs v cm (v/š/g): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Touch &amp; Swipe-Display

Open Stage

Glass &amp; Steel Interior

Light Tower

Smart Device

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Fish &amp; Seafood

Super Cool

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Touch &amp; Swipe-Display

Glass &amp; Steel Interior

Light Tower

Smart Device ready

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- posoda za maslo
- 5 predal GlassLine OpenStage na teleskopskih izvlečnih vodilih z mehanizmom SoftTelescopic
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavčečega jekla s SmartSteel

**IRBd 5170**

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: **124 / 0,339 kWh**Skupna prostornina<sup>1</sup>: **293 l**Prostornina: Hladilnik: **198,1 l** / BioFresh predel: **95,2 l**Glasnost / Razred hrupa: **32 dB(A) / B SuperSilent**Klimatski razred: **SN-T (+10 °C do +43 °C)**Odprtina dimenzijs v cm (v/š/g): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Fish &amp; Seafood

Super Cool

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Touch &amp; Swipe-Display

Glass &amp; Steel Interior

Light Tower

**Kontrola**

- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavčečega jekla s SmartSteel

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh



IRBdi 5180

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:									
Poraba električne energije letno / 24 h:									125 / 0,342 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :									296 l
Prostornina:									Hladilnik: 198,1 l / BioFresh predel: 97,9 l
Glasnost / Razred hrupa:									32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:									SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):									177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
  - Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
  - Vključno z napravo SmartDeviceBox
  - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
  - Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Hladilnik in predel BioFresh**
- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
  - Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
  - 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
  - VarioSafe
  - Vgrajena polica za steklenice
  - Obojestranski LED-svetlobni panel
  - LED osvetlitev za BioFresh

- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, od katerih je 1 z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring fiksn 3/4" priključek na vodo

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavečega jekla s SmartSteel



IRBd 5181

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:									
Poraba električne energije letno / 24 h:									163 / 0,446 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :									273 l
Prostornina:									Hladilnik: 151,6 l / BioFresh predel: 95,2 l / Zamrzovalnik: 27,0 l
Glasnost / Razred hrupa:									34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:									SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):									177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat

**Zamrzovalni predel**

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- Varno shranjevanje ob primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavečega jekla s SmartSteel



IRBci 5170

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:									
Poraba električne energije letno / 24 h:									100 / 0,274 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :									296 l
Prostornina:									Hladilnik: 197,7 l / BioFresh predel: 98,4 l
Glasnost / Razred hrupa:									32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:									SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):									177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Vključno z napravo SmartDeviceBox

**Prednosti**

- Nastavljlive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavečega jekla s SmartSteel

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo

- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe

- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel

- LED osvetlitev za BioFresh
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, od katerih je 1 z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

- 1 FlexSystem



IRBdi 5171

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:									
Poraba električne energije letno / 24 h:									164 / 0,449 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :									276 l
Prostornina:									Hladilnik: 151,6 l / BioFresh predel: 97,9 l / Zamrzovalnik: 27,0 l
Glasnost / Razred hrupa:									34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:									SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):									177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Vključno z napravo SmartDeviceBox

**Zamrzovalni predel**

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke



IRBdi 5150

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	125 / 0,342 kWh	
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	296 l	
Prostornina:	Hladilnik: 197,7 l / BioFresh predel: 98,4 l	
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0	

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik in predale BioFresh
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla



IRBdi 5151

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	164 / 0,449 kWh	
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	276 l	
Prostornina:	Hladilnik: 151,3 l / BioFresh predel: 98,4 l / Zamrzovalnik: 27,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0	

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik in predale BioFresh
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh

- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla




IRBe 5120

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	156 / 0,427 kWh	
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	294 l	
Prostornina:	Hladilnik: 195,8 l / BioFresh predel: 98,2 l	
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0	

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavke za jajčka
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 3 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



IRBe 5121

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	204 / 0,558 kWh	
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	275 l	
Prostornina:	Hladilnik: 150,2 l / BioFresh predel: 98,2 l / Zamrzovalnik: 27,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0	

**Kontrola**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavke za jajčka
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev

- 3 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



IRCBf 5121 ◇ Serija Plus

**BioFresh**

Pri temperaturi malo nad 0 °C in idealni zračni vlagi ohranijo sadje, zelenjava, meso, ribe in mlečni izdelki svoje vitamine, osnovno aroma in privlačen videz do trikrat dlje kot v običajnem hladilnem delu.

**Predal s kletno temperaturo**

Shranite zalogo hrane, kot na primer krompir ali pijačo, preprosto v predalu s kletno temperaturo vašega Liebherr aparata. Ta vključuje snemljivo košaro, posodico za odlaganje in predal. Predal s kletno temperaturo se nežno izvleče na teleskopskih izvlečnih vodilih, samodejno pa ga zapre sistem za mehko zapiranje. Temperaturo je mogoče nastaviti med 6 in 14 °C – odvisno od živil.

↑  
178  
↓**IRCBf 5121**

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: 221 / 0,605 kWh

Skupna prostornina<sup>1</sup>: 265 l

Prostornina: Hladilnik: 83,0 l / BioFresh predal: 70,9 l / Kletni predal: 95,9 l / Zamrzovalnik: 16,0 l

Glasnost / Razred hrupa:

37 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-ST (+10 °C do +38 °C)

Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

↑  
178  
↓**IRcf 5121**

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: 190 / 0,520 kWh

Skupna prostornina<sup>1</sup>: 274 l

Prostornina: Hladilnik: 162,2 l / Kletni predal: 95,9 l / Zamrzovalnik: 16,0 l

Glasnost / Razred hrupa:

37 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-ST (+10 °C do +38 °C)

Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik in kletni predal
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranska LED osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Kletni predel**

- Polno izvlečen predel, z SoftTelescopic
- Individualno regulirankletni predel (6 °C to 14 °C)
- Odstranjiva košara za steklenice

**Zamrzovalni predel** 

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik in kletni predal
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema

**Zamrzovalni predel** 

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke

**Hladilnik**

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena

- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- Obojestranska LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

**Kletni predel**

- Polno izvlečen predel, z SoftTelescopic
- Individunalno regulirankletni predel (6 °C to 14 °C)
- Odstranjiva košara za steklenice

**Zamrzovalni predel** 

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



**IRDe 5120**

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	309 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (-10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh   Super Cool   Soft System   Touch-Display   Smart Device ready



**IRDe 5121**

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	171 / 0,468 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	286 l
Prostornina:	Hladilnik: 259,2 l / Zamrzovalnik: 27,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh   Super Cool   Soft System   Touch-Display   Smart Device ready

#### Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

#### Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih
- Delno razširljiv izvlečni predal na teleskopskih vodilih
- 2 odstranljivi košari za steklenice

#### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

#### Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Zamrzovalni predel 
- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 14 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg
- Steklena polica

#### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

#### Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe

- Obojestranska LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih
- Delno razširljiv izvlečni predal na teleskopskih vodilih
- 2 odstranljivi košari za steklenice



IRDe 5121 ◇ Serija Plus



Košara za steklenice

Ali imate vi in vaši gostje radi hladno pijačo? Pogosto notranja stran vrat hladilnika ne zadostuje za hlajenje steklenic. Vaš aparat Liebherr vam z veseljem priskoči na pomoč: v košarah za steklenice je veliko prostora za steklenice in embalaže Tetrapak oziroma kar za cel zaboj piva. Odlagalne police košaric se gladko premikajo po teleskopskih izvlečnih vodilih in omogočajo priročno odstranjevanje.



Pull-out polica

Brez košar za steklenice izvlečna polica zagotavlja prostor za cel zaboj za steklenice. Gladko drseča teleskopska vodila zagotavljajo preprost dostop do velike količine ohlajene pijače.



### Deljiva steklena polica

Ko v hladilnik vstavite karofo ali visoke posode, ne želite takoj odstraniti celotne steklene police. Zakaj bi morali? Uporabite lahko deljivo steklo polico: preprosto potisnite sprednjo polovico steklene police pod zadnjo polico. Tako lahko spredaj vstavite višje posode in imate kljub temu dovolj prostora za druga živila.



### Filter z aktivnim ogljem FreshAir

Vonj nekaterih živil je včasih manj prijeten. Za vašo napravo Liebherr pa to ni problem: zaradi filtrov z aktivnim ogljem FreshAir je v notranjosti naprave ves čas sveži zrak. Filter je nameščen neposredno v toku zraka v ohišju ventilatorja, kjer nevtralizira večino vonjav. Prikaz pa vas opomni na zamenjavo filtra.



### IRBe 4851

Prime

reddot winner 2021  
best of the best

↑  
158  
↓



### IRBd 4570

Peak

reddot winner 2021  
best of the best

↑  
140  
↓



### IRBd 4571

Peak

reddot winner 2021  
best of the best

↑  
140  
↓

#### Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

##### Klasifikacija energijske učinkovitosti:

E A+ G

Poraba električne energije letno / 24 h:	<b>194 / 0,531 kWh</b>
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	<b>238 l</b>
Prostornina:	Hladilnik: <b>144,2 l</b> / BioFresh predel: <b>67,0 l</b> / Zamrzovalnik: <b>27,0 l</b>
Glasnost / Razred hrupa:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatski razred:	<b>SN-T (+10 °C do +43 °C)</b>
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	<b>157,4 - 159 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

#### Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 14 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg
- Steklena polica

#### Prednosti


- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavečega jekla s SmartSteel

#### Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

##### Klasifikacija energijske učinkovitosti:

D A+ G

Poraba električne energije letno / 24 h:	<b>114 / 0,312 kWh</b>
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	<b>224 l</b>
Prostornina:	Hladilnik: <b>158,0 l</b> / BioFresh predel: <b>66,6 l</b>
Glasnost / Razred hrupa:	<b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatski razred:	<b>SN-T (+10 °C do +43 °C)</b>
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	<b>139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

#### Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

#### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavečega jekla s SmartSteel

#### Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

##### Klasifikacija energijske učinkovitosti:

D A+ G

Poraba električne energije letno / 24 h:	<b>145 / 0,397 kWh</b>
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	<b>207 l</b>
Prostornina:	Hladilnik: <b>125,4 l</b> / BioFresh predel: <b>66,6 l</b> / Zamrzovalnik: <b>16,0 l</b>
Glasnost / Razred hrupa:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatski razred:	<b>SN-T (+10 °C do +43 °C)</b>
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	<b>139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

#### Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

#### Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

#### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavečega jekla s SmartSteel



IRBd 4550

Prime

**reddot** winner 2021  
best of the best



IRBd 4551

Prime

**reddot** winner 2021  
best of the best



IRBd 4520

Plus



IRBd 4521

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	224 l
Prostornina:	Hladilnik: 157,6 l / BioFresh predel: 67,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	145 / 0,397 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	207 l
Prostornina:	Hladilnik: 125,0 l / BioFresh predel: 67,0 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Prednosti
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	223 l
Prostornina:	Hladilnik: 156,2 l / BioFresh predel: 66,8 l
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavke za jajčka
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	145 / 0,397 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	206 l
Prostornina:	Hladilnik: 124,1 l / BioFresh predel: 66,8 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

**Zamrzovalni predel**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Prednosti
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavke za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



IRBb 4170

Peak

reddot winner 2021  
best of the best

122



IRBd 4171

Peak

reddot winner 2021  
best of the best

122



IRBd 4150

Prime

reddot winner 2021  
best of the best

122



IRBd 4151

Prime

reddot winner 2021  
best of the best

122

## Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

	Klasifikacija energijske učinkovitosti:							
Poraba električne energije letno / 24 h:	72 / 0,197 kWh							
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	191 l							
Prostornina:	Hladilnik: 124,4 l / BioFresh predel: 66,6 l							
Glasnost / Razred hrupa:	29 dB(A) / A UltraSilent							
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)							
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0							
Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready

## Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

	Klasifikacija energijske učinkovitosti:							
Poraba električne energije letno / 24 h:	148 / 0,405 kWh							
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	174 l							
Prostornina:	Hladilnik: 91,8 l / BioFresh predel: 66,6 l / Zamrzovalnik: 16,0 l							
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent							
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)							
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0							
Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready

## Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

## Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

## Prednosti

- Nastavljlive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavečega jekla

## Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

## Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe

## Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

## Prednosti

- Nastavljlive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavečega jekla s SmartSteel

## Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

## Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

## Prednosti

- Nastavljlive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

## Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

## Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

## Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

## Prednosti

- Nastavljlive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel



### Prostor za pekač

Želite ohraniti svežino sadnega kolača? Ali na hladnem shraniti pico, ki jo boste spekli pozneje? Preprosto potisnite pekač v aparat Liebherr, saj je v njem dovolj prostora za pekač. Posebej priročno: vrata lahko odprete za 90° in tako preprosto vstavite ali izvlečete pekač.



### Zamenljivo vratno tesnilo

Menite, da je treba po nekaj letih zamenjati vratno tesnilo na vaši napravi Liebherr? To lahko preprosto storite sami: zamenljivo vratno tesnilo lahko preprosto odstranite v nekaj korakih in podobno preprosto tudi namestite novo tesnilo. Tako bo tudi ta del hladilnika vedno brezhiben in higienično čist.



**IRBd 4120**

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

D  
A  
G

Poraba električne energije letno / 24 h:

114 / 0,312 kWh

Skupna prostornina<sup>1</sup>:

189 l

Prostornina: Hladilnik: 123,0 l / BioFresh predel: 66,8 l

Glasnost / Razred hrupa:

35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (+10 °C do +43 °C)

Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):

121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0



**IRBd 4121**

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

D  
A  
G

Poraba električne energije letno / 24 h:

148 / 0,405 kWh

Skupna prostornina<sup>1</sup>:

173 l

Prostornina: Hladilnik: 90,9 l / BioFresh predel: 66,8 l / Zamrzovalnik: 16,0 l

Glasnost / Razred hrupa:

35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (+10 °C do +43 °C)

Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):

121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0



### Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

### Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

### Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

### Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranska LED osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

### Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



**reddot** winner 2021  
best of the best

122

**IRd 4150**

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	81 / 0,221 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	203 l
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik**

- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



**reddot** winner 2021  
best of the best

122

**IRd 4151**

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	119 / 0,326 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	183 l
Prostornina:	Hladilnik: 167,3 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	29 dB(A) / A UltraSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik**

- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih

**Zamrzovalni predel**

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



122

**IRSe 4100**

Pure

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	102 / 0,279 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	201 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B Supersilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik**

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 5 GlassLine police za shranjevanje
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



122

**IRSe 4101**

Pure

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	149 / 0,408 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	182 l
Prostornina:	Hladilnik: 166,5 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik**

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje
- Obojestranska LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

**Zamrzovalni predel**

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**IRBd 4050**

Prime

102

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	157 l
Prostornina:	Hladilnik: 88,6 l / BioFresh predel: 69,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Prednosti**

- Nastavljlive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

**IRBd 4020**

Plus

102

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	156 l
Prostornina:	Hladilnik: 88,0 l / BioFresh predel: 68,7 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Prednosti**

- Nastavljlive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**IRe 4020**

Plus

102

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	97 / 0,265 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	166 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik**

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

**Prednosti**

- Nastavljlive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**IRe 4021**

Plus

102

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	146 l
Prostornina:	Hladilnik: 130,9 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrola**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Zamrzovalni predel**

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

**Prednosti**

- Nastavljlive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Side  
by  
Side

Koncept centra za shranjevanje hrane Mix and Match:  
Za več informacij o konceptu Side-by-Side glejte strani 34 – 37.



### Touch & Swipe

Samo pomignite s prstom in naprava Liebherr vas bo ubogala: z zaslonom na dotik je upravljanje vašega hladilnika intuitivno in otroče lahko. Na enak način lahko regulirate tudi temperaturo. In ko zaslona ne uporabljate? TAKRAT JE PRIKAZANA dejanska temperatura.



### Celotna naprava BioFresh

Kot prijatelj sveže hrane vam bo všeč tudi naprava BioFresh polnega razpona. Zagotavlja popolne pogoje shranjevanja za celoten pridelek: Pri temperaturi blizu 0°C in pri prilagodljivi vlažnosti ostanejo sadje in zelenjava dolgo sveža in hrustljiva. Če je pridelek manjši, mlečni izdelki, meso in klobase ostanejo sveži dlje v predalih kot v običajnem hladilniku. Dodatek za okolje: razred energijske učinkovitosti A.



### SIBa 3950

Prime

Fiksna vrata/vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	63 / 0,172 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	87 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10°C do +43°C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0



#### Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

#### Predel BioFresh

- 3 GlassLine police za shranjevanje
- LED osvetlitev za BioFresh
- 4 krat BioFresh predel

#### Prednosti

- Ogrevanje stranskih sten in stropno gretje, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrinami
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

<sup>1</sup> V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11.  
V skladu z (EU) 2017/1369 na.



IRc 3950

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	60 / 0,164 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	136 l
Glasnost / Razred hrupa:	29 dB(A) / A UltraSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik**

- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

**Prednosti**

- Nastavljuje nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



IRc 3951

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	94 / 0,257 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	117 l
Prostornina:	Hladilnik: 101,6 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik**

- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranjive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- 3-delna polica za steklenice
- Enostranska LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

**Zamrzovalni predel**

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

**Prednosti**

- Nastavljuje nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



IRd 3920

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	75 / 0,205 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	136 l
Glasnost / Razred hrupa:	29 dB(A) / A UltraSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik**

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

**Prednosti**

- Nastavljuje nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



IRd 3921

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	118 / 0,323 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	117 l
Prostornina:	Hladilnik: 101,6 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik**

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- 3-delna polica za steklenice
- Enostranska LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

**Zamrzovalni predel**

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

**Prednosti**

- Nastavljuje nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



IRd 3900

Pure

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	75 / 0,205 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	136 l
Glasnost / Razred hrupa:	29 dB(A) / A UltraSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik**

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 5 GlassLine police za shranjevanje
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



IRd 3901

Pure

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	118 / 0,323 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	117 l
Prostornina:	Hladilnik: 101,6 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik**

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje
- Enostranska LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

**Zamrzovalni predel**

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



IRe 3900

Pure

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	93 / 0,254 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	136 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik**

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



IRe 3901

Pure

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	117 l
Prostornina:	Hladilnik: 101,6 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik**


- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje
- Enostranska LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

**Zamrzovalni predel**

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



### Zamenjava strani odpiranja vrat integriranega predela za zamrzovanje

Pri vgradnji aparata Liebherr v pohištveno nišo si ne želite časovno zamudnega spremjanja odpiranja vrat na zamrzovalnem predelu? Z drsnikom je to opravljeno v nekaj sekundah in to brez posebnega tehničnega znanja. Preprosto potisnite drsnik na zamrzovalnem predelu z desne v levo – končano. Tako prihranite veliko časa.



### Stranska LED-osvetlitev na obeh straneh

Za hiter pregled v hladilniku: zaradi stranske LED-osvetlitve na obeh straneh boste vedno imeli dober pregled nad živilo. LED-luči so nameščene tako, da je vaš velik hladilnik osvetljen tudi, ko so v njem živila. In ker so LED-luči plosko integrirane v stranski steni, ne porabljajo dragocene koristne površine.



### IRSe 3900

Pure

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: **93 / 0,254 kWh**

Skupna prostornina<sup>1</sup>: **136 l**

Glasnost / Razred hrupa: **35 dB(A) / B SuperSilent**

Klimatski razred: **SN-ST (+10 °C do +38 °C)**

Odporna dimenzija v cm (v / š / g): **87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0**



#### Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

#### Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

#### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

88  
↑  
↓



### IRSe 3901

Pure

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: **147 / 0,402 kWh**

Skupna prostornina<sup>1</sup>: **117 l**

Prostornina: **101,6 l** / Zamrzovalnik: **16,0 l**

Glasnost / Razred hrupa: **37 dB(A) / C**

Klimatski razred: **SN-ST (+10 °C do +38 °C)**

Odporna dimenzija v cm (v / š / g): **87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0**



88  
↑  
↓

#### Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

#### Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje
- Enostranska LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

#### Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

#### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

A  
G

147 / 0,402 kWh

117 l

101,6 l / 16,0 l

37 dB(A) / C

SN-ST (+10 °C do +38 °C)

87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

---

## Vgradni hladilniki z dekorativnim okvirjem

---





## Dekorativni okvir / izenačevalne letve

Pri aparatih z dekorativnim okvirjem je okrasna plošča (debela je lahko do 4 mm) vstavljeni v dekorativni okvir na vratihi. Dekorativni okvir je standarno barve aluminija, kot izbirna dodatka pa sta na voljo tudi rjavi in beli okvir. Če je obstoječa okrasna plošča premajhna za nadomestni aparat, jo lahko prilagodite z uporabo dekorativnih izenačevalnih letev, ki se po barvi ujemajo z dekorativnim okvirjem.

**DRe 4101**

Pure

Ravna / vgradni aparat z dekorativnim okvirjem

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	149 / 0,408 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	182 l
Prostornina:	Hladilnik: 166,5 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	122 - 122,6 / 56 - 57 / min. 55,0



### Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

### Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje
- Obojestranska LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

### Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**DRe 3900**

Pure

Ravna / vgradni aparat z dekorativnim okvirjem

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	93 / 0,254 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	136 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B Supersilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 88 / 56 - 57 / min. 55,0



### Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

### Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**DRe 3901**

Pure

Ravna / vgradni aparat z dekorativnim okvirjem

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	117 l
Prostornina:	Hladilnik: 101,6 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 88 / 56 - 57 / min. 55,0



### Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

### Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje
- Enostranska LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe

### Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

<sup>1</sup> V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom. Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

## Zamrzovalniki



# Zamrzovalniki

---



○ Serija Pure



◊ Serija Plus



○ Serija Prime



△ Serija Peak

	○ Serija Pure	◊ Serija Plus	○ Serija Prime	△ Serija Peak
<b>Ohranjanje svežine</b>	SmartFrost NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
<b>Udobje in prilagodljivost</b>	Predal na stekleni plošči (Niša: 72, 88)  Predal na vodilih (Niša: 178)	Sistem za mehko zapiranje SoftSystem  Predal na stekleni plošči (Niša: 72, 88)  Predal na vodilih (Niša: 178)	Sistem za mehko zapiranje SoftSystem  Predal na stekleni plošči (Niša: 88)  Predal na vodilih (Niša: 122, 140)	Sistem za mehko zapiranje SoftSystem  Predal na stekleni plošči (Niša: 88)  Predal na teleskopskih vodilih
<b>Dizajn</b>	VarioSpace	Posoda za ledene kocke Pladenj za zamrzovanje	Posoda za ledene kocke s pokrovom Pladenj za zamrzovanje 2 hladilna akumulatorja	Posoda za ledene kocke s pokrovom Pladenj za zamrzovanje 2 hladilna akumulatorja VarioSpace AutoDoor
<b>Povezljivost aparatov (SmartDeviceBox)</b>	Posoda se lahko dobavi naknadno	Zaslon na dotik	Zaslon na dotik	Osvetlitev Barvni zaslon na dotik s podrsanjem
<b>Led</b>				Napravo lahko nadknadno dobavite ali pa je že vgrajena IceTower

# Edinstvene lastnosti



## Zamrzovalni predali

Zgornji predal v zamrzovalniku je pogosto skrivnostno mesto – ker preprosto niste mogli videti, kaj skriva. Nagibni predal omogoča rahel nagib navzdol pri odpiranju: Zato imate vedno popoln pregled. Omogoča lažje vstavljanje ali odstranjevanje zamrznjene hrane. Zaradi omejevalnika izvlečenja, pladenj ne pade ven.

## Posoda za ledene kocke

Veliko posodo za ledene kocke zlahka napolnite z vodo zahvaljujoč priročni odprtini za polnjenje. Pokrov se tesno zapre, da lahko posodo varno premikate in jo postavite v zamrzovalnik brez polivanja.

## IceTower

Zahvaljujoč 5,7 kg ledeni kock, IceTower zagotavlja, da hladnih pijač na vaši zabavi nikoli ne zmanjka. Lopatica za kocke ledu in izvlečna deska na teleskopskih vodilih omogočata priročen dostop do ledeni kock. Z dodatno posodo za shranjevanje lahko shranite tudi manjše količine ledu in pod njo hranite zamrznjene izdelke. Sosednji predal ponuja prostor za shranjevanje zamrznjenih izdelkov.

## SoftSystem

Stilski mehanizem SoftSystem je integriran v vrata in se ujema z barvo notranjih vrat; priročno ublaži gibanje in zagotovi izjemno mehko zapiranje, celo ko so police popolnoma naložene. Pri kotu približno 30° se vrata avtomatsko zaprejo.

## Hladilni akumulator

Hladilni akumulatorji so dvojno uporabni – v notranjih prostorih in na prostem. V notranjosti zamrzovalnika ob izpadu električnega toka še nekaj časa zagotavljajo hlad za zamrznjena živila, na izletih pa hladijo jedi in pijače.

## VarioSpace

Bi radi večnadstropno sladoledno torto varno shranili do poletne zabave? Za zamrzovalnik Liebherr to ne predstavlja težave: Ve, da včasih potrebujete več prostora. Zahvaljujoč VarioSpace lahko preprosto odstranite posamezne zamrzovalne predale in steklene police pod njimi – in voilà: vaš izjemno velik prostor za shranjevanje!



## NoFrost

Sistem NoFrost podjetja Liebherr vam zagotavlja hitro zamrzovanje s pomočjo ventilatorja in brez ledu za varno in dolgotrajno zamrzovanje hrane. Tehnologija NoFrost poskrbi za veliko daljše zamrzovanje, vaš zamrzovalnik pa bo ves čas brez ledu.

## Side-by-Side koncept

Prilagodljivo kombinirajte aparate Liebherr glede na to, kakšno svežino potrebujete. Vse modele, ki so označeni s simbolom Side-by-Side, lahko kombinirate navpično in/ali vodoravno, da tvorijo vaš individualni center svežine in popolno pokrivajo širok spekter potreb shranjevanja. Za več informacij glejte strani 34 – 37.

## LED osvetlitev

LED-osvetlitev je prostorsko varčno nameščena nad predali. Skrbí za izvrsten pregled nad živili in je energijsko varčna ter obstojna.

## AutoDoor

Z vašim aparatom Liebherr boste imeli proste roke: S funkcijo AutoDoor lahko vrata odprete s trkanjem ali glasovnim ukazom. Tako je to prvi hladilnik na svetu, ki ga lahko popolnoma samodejno odprete in zaprete – popolnost prostoročne kuhinje. Izberete lahko hitrost in kot odpiranja ter trajanje do zapiranja. In če je potrebno, ga enako enostavno odprete in zaprete z roko ali pametnim telefonom.

## Lopatica za odstranjevanje ledeni kock

Ne glede na to, ali porcionirate ali prenašate – z lopatico za led Liebherr je oboje enostavno. Zahvaljujoč nagnjenemu položaju konice in ergonomskemu ročaju, ledene kocke hitro in enostavno pridejo iz vašega IceTower v vaše pijače. Trdna lopatica za led iz čvrste plastike je prijetna za oči tudi s svojo satinirano površino prozorne ledeniške zelene barve.

## Teleskopska vodila

Predali za zamrzovanje so nameščeni na visokakakovostnih in gladko drsečih teleskopskih vodilih za preprosto uporabo, tudi ko so zelo napolnjeni. Predali nudijo veliko prostora za shranjevanje in so sestavljeni iz enega kosa za lažje odstranjevanje in čiščenje.

**SIFNAe 5188**

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:									
Poraba električne energije letno / 24 h:									<b>237 / 0,649 kWh</b>
Skupna prostornina <sup>1</sup> :									<b>213 l</b>
Glasnost / Razred hrupa:									<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatski razred:									<b>SN-T (+10 °C do +43 °C)</b>
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):									<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Zamrzovalni predel**

- 8 krat predel, od katerih sta 5 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker fiksn 3/4" priključek na vodo, LED osvetlitev
- Količina ledene kock v 24 h: 0,8 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,7 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo
- Pladenj za zamrzovanje

**Prednosti**

- Obojestransko ogrevanje stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrinami
- Nastavljive nogice spredaj
- Fiksna vrata desno: tečaji vrat -001
- Fiksna vrata levo: tečaji vrat -617
- Zamenljivo tesnilo vrat

**SIFNei 5188**

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:									
Poraba električne energije letno / 24 h:									<b>237 / 0,649 kWh</b>
Skupna prostornina <sup>1</sup> :									<b>213 l</b>
Glasnost / Razred hrupa:									<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatski razred:									<b>SN-T (+10 °C do +43 °C)</b>
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):									<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Nastavljive nogice spredaj
- Fiksna vrata desno: tečaji vrat -001
- Fiksna vrata levo: tečaji vrat -617
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Zamrzovalni predel**

- 8 krat predel, od katerih sta 5 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker fiksn 3/4" priključek na vodo, LED osvetlitev
- Količina ledene kock v 24 h: 0,8 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,7 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo
- Pladenj za zamrzovanje

**SIFNe 5178**

Peak

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:									
Poraba električne energije letno / 24 h:									<b>237 / 0,649 kWh</b>
Skupna prostornina <sup>1</sup> :									<b>213 l</b>
Glasnost / Razred hrupa:									<b>35 dB(A) / B Supersilent</b>
Klimatski razred:									<b>SN-T (+10 °C do +43 °C)</b>
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):									<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Zamrzovalni predel**

- 8 krat predel, od katerih sta 6 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo
- Pladenj za zamrzovanje

**Prednosti**

- Obojestransko ogrevanje stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrinami
- Nastavljive nogice spredaj
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat

**SIFNSf 5128**

Plus

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:									
Poraba električne energije letno / 24 h:									<b>296 / 0,811 kWh</b>
Skupna prostornina <sup>1</sup> :									<b>213 l</b>
Glasnost / Razred hrupa:									<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatski razred:									<b>SN-T (+10 °C do +43 °C)</b>
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):									<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Zamrzovalni predel**

- 8 krat predel na vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Pladenj za zamrzovanje

**Prednosti**

- Obojestransko ogrevanje stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrinami
- Nastavljive nogice spredaj
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat

<sup>1</sup> V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predelov in predelov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

**SIFNd 4556**

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	173	/ 0,474 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	156 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0	

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Zamrzovalni predel**

- 6 krat predal na vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo
- Pladenj za zamrzovanje

**Prednosti**

- Obojestransko ogrevanje stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrinami
- Nastavljive nogice spredaj
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat

**SIFNd 4155**

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	166	/ 0,454 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	129 l	
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	121,6 - 122,6 / 56 - 57 / min. 55,0	

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Zamrzovalni predel**

- 4 krat predal na vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 8 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

**Prednosti**

- Ogrevanje stranskih sten in stropno gretje, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrinami
- Nastavljive nogice spredaj
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat

**IFNd 3954**

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	153	/ 0,419 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	87 l	
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0	

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Zamrzovalni predel**

- 4 krat predal na vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

**Prednosti**

- Ogrevanje stropa za koncept Side-by-Side
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**IFNe 3924**

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	191	/ 0,523 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	87 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0	

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Zamrzovalni predel**

- 4 krat predal na vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

**Prednosti**

- Ogrevanje stropa za koncept Side-by-Side
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**IFe 3904**

Pure

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	179 / 0,490 kWh
Skupna prostornina <sup>1)</sup> :	101 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Zamrzovalni predel**

- 4 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 8 kg
- Varnostno steklo

**Prednosti**

- Ogrevanje stropa za koncept Side-by-Side
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**IFSe 3904**

Pure

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	179 / 0,490 kWh
Skupna prostornina <sup>1)</sup> :	101 l
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Zamrzovalni predel**

- 4 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 8 kg
- Varnostno steklo

**Prednosti**

- Ogrevanje stropa za koncept Side-by-Side
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**IFNc 3553**

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	118 / 0,323 kWh
Skupna prostornina <sup>1)</sup> :	65 l
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B Supersilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	71,4 - 73 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Zamrzovalni predel**

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 8 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

**Prednosti**

- Ogrevanje stropa za koncept Side-by-Side
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**IFNe 3503**

Pure

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	185 / 0,506 kWh
Skupna prostornina <sup>1)</sup> :	65 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	71,4 - 73 / 56 - 57 / min. 55,0

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Zamrzovalni predel**

- 3 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 8 kg
- Varnostno steklo

**Prednosti**

- Ogrevanje stropa za koncept Side-by-Side
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

# Podpultni hladilniki in zamrzovalniki



UIKo 1560 Premium  
(Zaboj za steklenice je na voljo kot dodatna oprema)



## LiftUp Box

Predal LiftUp Box vam omogoča popolno izrabo prostora za shranjevanje pod izvlečnim predalom. Ergonomsko je pritrjen, zlahka jo je mogoče izvleči in napolniti s težo do 4 kg. Ko je izvlečena, je predal LiftUp Box mogoče dvigniti in lažje vzeti ven hrano.

## Košare za steklenice

V primeru potrebe po več prostora za pijače je mogoče vstaviti odstranljive košare za steklenice (opcionalna dodatna oprema)\*. Nudijo veliko prostora za steklenice (do 1,5 l) in pijače v tetrapakih. Vgrajen ročaj olajša prenašanje, nastavlja držala pa nudijo stabilnost za steklenice.

\* Namesto izvlečne odlagalne površine.



## UIKo 1560

Premium

Fiksna vrata / podpultni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: 114 / 0,312 kWh

Skupna prostornina<sup>1</sup>: 132 l

Glasnost / Razred hrupa: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)

Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g): 82 - 88 / 60 / min. 55,0



### Kontrole

- MagicEye za vrati, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

### Hladilnik

- Posoda za maslo
- 2 Premium GlassLine police za shranjevanje, izvlečne, s podstavki za jajca
- Predal za steklenice, integriran v spodnjo izvlečno enoto
- LED stropna osvetlitev
- 1 krat prostorni predal za sadje in zelenjavjo
- LiftUp-Box

### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj in zadaj
- V celoti razširljiv izvlečni predal



## UIKo 1550

Premium

Fiksna vrata / podpultni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:

Poraba električne energije letno / 24 h: 114 / 0,312 kWh

Skupna prostornina<sup>1</sup>: 132 l

Glasnost / Razred hrupa: 35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred: SN-ST (+10 °C do +38 °C)

Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g): 82 - 88 / 60 / min. 55,0



### Kontrole

- MagicEye za vrati, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

### Hladilnik

- Posoda za maslo
- 2 Premium GlassLine police za shranjevanje, izvlečne, s nastavljivim podstavkom za jajca
- Predal za steklenice, integriran v spodnjo izvlečno enoto
- LED stropna osvetlitev
- 1 krat prostorni predal za sadje in zelenjavjo

### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj in zadaj
- V celoti razširljiv izvlečni predal

**UIKP 1550**

Premium

Fiksna vrata / podpultni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	92 / 0,252 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	136 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 - 88 / 60 / min. 55,0

Super Cool  
Soft System

**Kontrole**

- MagicEye za vrati, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik**

- Premium GlassLine predel, posebej globok, z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje
- LED stropna osvetlitev
- 1 krat prostorni predel za sadje in zelenjavjo
- Pladenj v spodnjem delu hladilnika

**Prednosti**

- Nastavljuje nogice spredaj in zadaj
- Obojestranski tečaj vrat

**UIKP 1554**

Premium

Fiksna vrata / podpultni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	141 / 0,386 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	119 l
Prostornina:	Hladilnik: 104,8 l / Zamrzovalnik: 15,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 - 88 / 60 / min. 55,0

Super Cool  
Soft System

**Kontrole**

- MagicEye za vrati, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik**

- Premium GlassLine predel, posebej globok, z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 2 GlassLine police za shranjevanje
- LED osvetlitev
- 1 krat prostorni predel za sadje in zelenjavjo
- Pladenj v spodnjem delu hladilnika

**Zamrzovalni predel**

- Vrata na tečajih zamrzovalnika s 4 zvezdicami
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 7 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 3 kg

**Prednosti**

- Nastavljuje nogice spredaj in zadaj
- Obojestranski tečaj vrat

**UIK 1510**

Comfort

Fiksna vrata / podpultni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	115 / 0,315 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	136 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 - 88 / 60 / min. 55,0

Super Cool

**Kontrole**

- MagicEye za vrati, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik**

- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, nastavljiv podstavek za jajca
- 4 GlassLine police za shranjevanje
- LED stropna osvetlitev
- 1 krat prostorni predel za sadje in zelenjavjo

**Prednosti**

- Nastavljuje nogice spredaj in zadaj
- Obojestranski tečaj vrat

**UIK 1514**

Comfort

Fiksna vrata / podpultni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	177 / 0,484 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	119 l
Prostornina:	Hladilnik: 104,8 l / Zamrzovalnik: 15,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 - 88 / 60 / min. 55,0

Super Cool

**Kontrole**

- MagicEye za vrati, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik**

- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, nastavljiv podstavek za jajca
- 3 GlassLine police za shranjevanje
- LED osvetlitev
- 1 krat prostorni predel za sadje in zelenjavjo

**Zamrzovalni predel**

- Vrata na tečajih zamrzovalnika s 4 zvezdicami
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg

**Prednosti**

- Nastavljuje nogice spredaj in zadaj
- Obojestranski tečaj vrat

## Podpultni hladilniki z dekorativnim okvirjem



**UK 1524**

Comfort

Ravna / podpultni aparat z dekorativnim okvirjem

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	F
Poraba električne energije letno / 24 h:	179 / 0,490 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	132 l
Prostornina:	Hladilnik: 116,3 l / Zamrzovalnik: 16,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C
Klimatski razred:	N (+16 °C do +32 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 / 60 / min. 57,0



**UK 1414**

Comfort

Ravna / podpultni aparat z dekorativnim okvirjem

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	F
Poraba električne energije letno / 24 h:	172 / 0,471 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	105 l
Prostornina:	Hladilnik: 92,4 l / Zamrzovalnik: 13,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	N (+16 °C do +32 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 / 50 / min. 57,0



**UK 1720**

Comfort

Ravna / podpultni aparat z dekorativnim okvirjem

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	F
Poraba električne energije letno / 24 h:	117 / 0,320 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	150 l
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN (+10 °C do +32 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 / 60 / min. 57,0



UK 1720 Comfort

### Kontrole

- Elektronsko upravljanje v notranjosti, kontrolna lestvica

### Hladilnik

- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- LED osvetlitev
- 2 predla za sadje v zelenjavu

### Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 8 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 3 kg

### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat

### Kontrole

- Elektronsko upravljanje v notranjosti, kontrolna lestvica

### Hladilnik

- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- LED osvetlitev
- 1 krat prostorni predel za sadje in zelenjavu

### Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 8 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 3 kg

### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat

### Kontrole

- Elektronsko upravljanje v notranjosti, kontrolna lestvica

### Hladilnik

- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- LED osvetlitev
- 2 predla za sadje v zelenjavu

### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat



Side-by-Side kombinacija

UK 1729 in UG1211 – zamrzovalnik mora biti na levi strani.

**SUIB 1550**

Premium

Fiksna vrata / podpultni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	96 / 0,263 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	79 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 - 88 / 60 / min. 55,0

**Kontrole**

- MagicEye za vrati, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Predel BioFresh**

- 2 GlassLine police za shranjevanje
- 3 krat BioFresh predel, 1 FlexSystem
- Omara lahko nastavite s HydroSafe na DrySafe
- Odstranljivi pladenj (4-litrski)

**Prednosti**

- Obojestransko ogrevanje stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrini
- Nastavljlive nogice spredaj in zadaj
- Obojestranski tečaj vrat

**SUIGN 1554**

Premium

Fiksna vrata / podpultni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	181 / 0,495 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	79 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 - 88 / 60 / min. 55,0

**Kontrole**

- MagicEye za vrati, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Zamrzovalni predel**

- 3 krat predel, od katerih je 2 na roler vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 8 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo
- Odstranljivi pladenj (4-litrski)

**Prednosti**

- Obojestransko ogrevanje stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrini
- Nastavljlive nogice spredaj in zadaj
- Obojestranski tečaj vrat

**SUIG 1514**

Comfort

Fiksna vrata / podpultni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	168 / 0,460 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	95 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B Supersilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 - 88 / 60 / min. 55,0

**Kontrole**

- MagicEye za vrati, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Zamrzovalni predel**

- 3 krat predel, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 10 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- Varnostno steklo

**Prednosti**

- Obojestransko ogrevanje stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinski vitrini
- Nastavljlive nogice spredaj in zadaj
- Obojestranski tečaj vrat

**UG 1211**

Comfort

Ravna / podpultni aparat z dekorativnim okvirjem

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	212 / 0,580 kWh
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	100 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 / 60 / min. 57,0

**Kontrole**

- Mehanska kontrola za vrati, kontrolna lesvica

**Zamrzovalni predel**

- 3 krat predel, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg
- Varnostno steklo

**Prednosti**

- Nastavljlive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat

# Pregled naših vinskih vitrin



EWTdf 3553 Vinidor

+5 °C – +20 °C



+5 °C – +20 °C


## Serija Vinidor



Ponuja dve vinski coni, v katerih se lahko temperatura posamično nastavlja med +5 °C in +20 °C. Območje Vinidor omogoča veliko prilagodljivost, npr hkrati lahko shranimo belo in rdeče vino in sicer na optimalni temperaturi, ki sta za rdeče in belo vino različni. Ti aparati ponujajo najboljše klimatsko okolje za dolgoročno hrambo vin.

na strani 126

+5 °C – +20 °C




## Linija GrandCru



Vinske vitrine za shranjevanje vin ponujajo podobne pogoje za shranjevanje vin kot jih ponujajo vinske kleti. Zato so idealna izbira za dolgotrajno skladiščenje in shranjevanje velikih zalog vina. Temperatura se lahko prilagodi od +5 °C do +20 °C, le ta je konstantna skozi celotno notranjost aparata.

na strani 133

# Edinstvene lastnosti



## Touch elektronika z LCD displejem

Inovativna Touch elektronika z LCD displejem zagotavlja konstantno nastavitev izbrane temperature v vsaki temperaturni coni. Digitalni temperaturni displej natančno prikazuje izbrano temperaturo. Nastavite so enostavne in udobne za uporabo. Jasno razvrščene funkcije omogočajo preprosto in prijetno uporabo.

## LED osvetlitve

Vsi aparati Vinidor so opremljeni z inovativnim konceptom LED osvetlitve. V vsakem temperaturnem območju obstaja LED osvetljava, vgrajena v strop aparata oz. izolacijske plošče. Ker LED doide ustvarjajo le minimalno toplosto, lahko vino predstavljate osvetljeno tudi dlje časa.

## Side-by-Side koncept

Prilagodljivo kombinirajte aparate Liebherr glede na to, kakšno svežino potrebujete. Vse modele, ki so označeni s simbolom Side-by-Side, lahko kombinirate navpično in/ali vodoravno, da tvorijo vaš individualni center svežine in popolno pokrivajo širok spekter potreb shranjevanja. Za več informacij glejte strani 34 – 37.

## Okvir iz nerjavnega jekla in ročaj



Visokokakovosten okvir iz nerjavnega jekla, ki se preprosto namesti, in ročaj omogočata modelom EWtdf elegančno integracijo v vsako kuhinjo. Zaradi robustnega ročaja iz nerjavnega jekla je odpiranje vrat preprosto. Na voljo kot opcionalni komplet dodatkov.

## Filter FreshAir z aktivnim ogljem

Vgrajeni filter FreshAir z aktivnim ogljem čisti notranji zrak in ujame neprijetne vonjave. Preprosto ga je zamenjati in zagotavlja optimalno kakovost zraka.

## Predstavitvena polica

Praktična predstavitvena polica pri modelih Vinidor omogoča tako shranjevanje kakor tudi predstavitev steklenic. Steklenice je mogoče v ozadju vitrine shraniti v vodoravnem položaju.



## Police iz masivnega lesa, namešcene na teleskopskih vodilih

Aparati Vinidor imajo police iz masivnega lesa, namešcene na teleskopskih vodilih. Ročno izdelane police iz neobdelanega lesa so idealne za varno shranjevanje steklenic bordoja in omogočajo dobro preglednost ter preprost dostop. Sistem oznak za pripenjanje omogoča hiter in jasen pregled nad zalogo vina.

## TipOpen tehnologija

Liebherr inovativna TipOpen tehnologija je idealen odgovor za moderne kuhinje ravnih linij in brez ročajev. Z lahko dotikom se vrata odprejo za 7 cm, tako vam je omogočeno popolno odpiranje. V kolikor vrat ne odprete v 3 sekundah, se bodo le ta samodejno zaprla.

## SoftSystem

SoftSystem zagotavlja dodatno varnost in priročnost. Vgrajen v vrata SoftSystem ublaži udarec, ko se vrata zaprejo. SoftSystem zagotavlja, da se vrata zaprejo nežno, tudi kadar so polno naložena. Vrata se zaprejo avtomsatko, ko so odprta približno pod kotom 30°.

## Predal za dodatke

V lahko izvlečnem predalu lahko shranjujete vinski pribor, le ta se nahaja na dnu vinskega hladilnika pri modelih WKE 5. Hladilnik in predal zahtevata višino niše 60 cm. Fronta predala je dobavljiva v verziji belo steklo (art. 9901 086-00), črno steklo (art. 9901 085-00) ali iz izvedbi iz nerjavnega jekla (art. 9901 084-00).

## Prilagodljiva sponka za označevanje

Na prilagodljivo sponko za označevanje – tukaj za modele za podpultno vgradnjo in WKEes 553 – lahko neposredno pišete in imate tako hiter ter dobro organiziran pregled nad vinsko zbirko.

## Zastekljena vrata

Zastekljena vrata brez ročajev zagotavljajo popolno integracijo v kuhinjo brez ročajev. Ne samo da zagotavljajo zaupanja vredno zaščito pred UV-žarki, ampak hkrati tudi vrhunsko vidnost shranjenih vin.



EWTdf 3553 z okvirjem/ročajem iz nerjavnega jekla (dodatki)

**Filter FreshAir z aktivnim ogljem**

Vgrajeni filter FreshAir z aktiviranim ogljem čisti notranji zrak in ujame neprijetne vonjave.

Preprosto ga je zamenjati in zagotavlja optimalno kakovost zraka.



178

**EWTgb 3583**  
Vinidor

Ravno nameščena izolirana steklena vrata/vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	G
Poraba električne energije letno / 24 h:	178 / 0,487 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	83
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	271 l
Glasnost/Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN (+10 °C do +32 °C)
Vrata:	Črna, izolirana steklena vrata, brez ročaja in okvirja
Odprtina dimenzijs v cm (v/š/g):	177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55

**Kontrole**

- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

**Predel za vino**

- 2 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 krat individualno nastavljava krogotoka
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljevga ventilatorja
- LED osvetlitev s funkcijo vklop/izklop, DIM opcija
- Police bukov les
- 10 police, od tega 8 polici na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica



178

**EWTgw 3583**  
Vinidor

Ravno nameščena izolirana steklena vrata/vgradni aparat za integrirano uporabo


Klasifikacija energijske učinkovitosti:	G
Poraba električne energije letno / 24 h:	178 / 0,487 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	83
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	271 l
Glasnost/Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN (+10 °C do +32 °C)
Vrata:	Bela, izolirana steklena vrata, brez ročaja in okvirja
Odprtina dimenzijs v cm (v/š/g):	177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55

**Kontrole**

- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

**Predel za vino**

- 2 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 krat individualno nastavljava krogotoka
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljevga ventilatorja
- LED osvetlitev s funkcijo vklop/izklop, DIM opcija
- Police bukov les
- 10 police, od tega 8 polici na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica



178

**EWTdf 3553**  
Vinidor

Steklena vrata/vgradni aparat z okrasno ploščo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	G
Poraba električne energije letno / 24 h:	176 / 0,482 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	80
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	254 l
Glasnost/Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata:	Steklena vrata, pripravljeno za dekorativni okvir
Odprtina dimenzijs v cm (v/š/g):	177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55

**Kontrole**

- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

**Predel za vino**

- 2 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 krat individualno nastavljava krogotoka
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljevga ventilatorja
- LED osvetlitev s funkcijo vklop/izklop, DIM opcija
- Police bukov les
- 10 police, od tega 8 polici na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica

Prednosti
• TipOpen
• Nastavljive nogice spredaj
• Obojestranski tečaj vrat
• Zamenljivo tesnilo vrat
• Skriti tečaj z omejenim odpiranjem

<sup>1</sup> V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za shranjevanje svežine pa z enim decimalnim mestom. Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



**EWTgb 2383**  
Vinidor

Ravno nameščena izolirana steklena vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	160 / 0,438 kWh	
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	51	
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	169 l	
Glasnost / Razred hrupa:	31 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN (+10 °C do +32 °C)	
Vrata:	Črna, izolirana steklena vrata, brez ročaja in okvirja	
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55	



#### Kontrole

- LCD display in notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

#### Predel za vino

- 2 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 krat individualno nastavljiva krogotoka
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljenja vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Police bukov les
- 6 police, od tega 4 police na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica

#### Prednosti

- TipOpen
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Skriti tečaj z omejenim odpiranjem



**Tiki aparati**

Tiki aparati so zaradi svoje zasnove in manj hrupnih komponent izjemno tiki. Trenutno so med najtišjimi v svoji skupini izdelkov.



**Predstavitev polica**

Praktična predstavitevna polica pri modelih Vinidor omogoča tako shranjevanje kakor tudi predstavitev steklenic. Steklenice je mogoče v ozadju vitrine shraniti v vodoravnem položaju.



**EWTgw 2383**  
Vinidor

Ravno nameščena izolirana steklena vrata/vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	160 / 0,438 kWh	
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	51	
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	169 l	
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN (+10 °C do +32 °C)	
Vrata:	Bela, izolirana steklena vrata, brez ročaja in okvirja	
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55	



#### Kontrole

- LCD display in notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

#### Predel za vino

- 2 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 krat individualno nastavljiva krogotoka
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljenja vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev s funkcijo vklop/izklop, DIM opcija
- Police bukov les
- 6 police, od tega 4 police na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica

#### Prednosti


- TipOpen
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Skriti tečaj z omejenim odpiranjem



**EWTdf 2353**  
Vinidor

Steklena vrata / vgradni aparat z okrasno ploščo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	158 / 0,432 kWh	
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	48	
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	158 l	
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)	
Vrata:	Steklena vrata, pripravljeno za dekorativni okvir	
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55	



#### Kontrole

- LCD display in notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

#### Predel za vino

- 2 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 krat individualno nastavljiva krogotoka
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljenja vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev s funkcijo vklop/izklop, DIM opcija
- Police bukov les
- 6 police, od tega 4 police na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica

#### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Skriti tečaj z omejenim odpiranjem



## Side-by-Side koncept

Prilagodljivo kombinirajte aparate Liebherr glede na to, kakšno svežino potrebujete. Vse modele, ki so označeni s simbolom Side-by-Side, lahko kombinirate navpično in/ali vodoravno, da tvorijo vaš individualni center svežine in popolno pokrivajo širok spekter potrebnih shranjevanja. Za več informacij glejte strani 34–37.



**EWTgb 1683**  
Vinidor

Ravno nameščena izolirana steklena vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	G
Poraba električne energije letno / 24 h:	151 / 0,413 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	33
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	104 l
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN (+10 °C do +32 °C)
Vrata:	Črna, izolirana steklena vrata, brez ročaja in okvirja
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55



### Kontrole

- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

### Predel za vino

- 2 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 krat individualno nastavljava krogotoka
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev s funkcijo vklop/izklop, DIM opcija
- Police bukov les
- 4 police, od tega 2 police na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica

### Prednosti

- TipOpen
- Nastavljalne nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Skriti tečaj z omejenim odpiranjem



**EWTgw 1683**  
Vinidor

Ravno nameščena izolirana steklena vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	G
Poraba električne energije letno / 24 h:	151 / 0,413 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	33
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	104 l
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN (+10 °C do +32 °C)
Vrata:	Bela, izolirana steklena vrata, brez ročaja in okvirja
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55



### Kontrole

- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

### Predel za vino

- 2 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 krat individualno nastavljava krogotoka
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev s funkcijo vklop/izklop, DIM opcija
- Police bukov les
- 4 police, od tega 2 police na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica

### Prednosti

- TipOpen
- Nastavljalne nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Skriti tečaj z omejenim odpiranjem



**EWTdf 1653**  
Vinidor

Steklena vrata / vgradni aparat z okrasno ploščo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	G
Poraba električne energije letno / 24 h:	150 / 0,411 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	30
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	97 l
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata:	Steklena vrata, pripravljeno za dekorativni okvir
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55



### Kontrole

- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

### Predel za vino

- 2 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 krat individualno nastavljava krogotoka
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev s funkcijo vklop/izklop, DIM opcija
- Police bukov les
- 4 police, od tega 2 police na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica

### Prednosti

- Nastavljalne nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Skriti tečaj z omejenim odpiranjem

<sup>1</sup> V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za shranjevanje svežine pa z enim decimalnim mestom.  
Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



### TipOpen tehnologija

Liebherr inovativna TipOpen tehnologija je idealen odgovor za moderne kuhinje ravnih linij in brez ročajev. Z lahkotnim dotikom se vrata odprejo za 7 cm, tako vam je omogočeno popolno odpiranje. V kolikor vrat ne odprete v 3 sekundah, se bodo le ta samodejno zaprla.



### Teleskopska vodila

Aparati Vinidor imajo police iz masivnega lesa, nameščene na teleskopskih vodilih. Ročno izdelane police iz neobdelanega lesa so idealne za varno shranjevanje steklenic bordoja in omogočajo dobro preglednost ter preprost dostop. Shranjevanje steklenic v nasprotnih smereh omogoča popolno izrabo prostora.



### UWTgb 1682

Vinidor

Ravna / podpultni aparat

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	138 / 0,378 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	34
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	94 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata:	Črna, izolirana steklena vrata, brez ročaja in okvirja
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 - 87 / 60 / min. 58



#### Kontrole

- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

#### Predel za vino

- 2 kрат temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 kрат individualno nastavljava krogotoka
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljevavnega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Police bukov les
- 5 police, od tega 3 polici na teleskopskih vodilih

#### Prednosti

- TipOpen
- Nastavljevine nogice spredaj in zadaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Skriti tečaj z omejenim odpiranjem

### UWTes 1672

Vinidor

Ravna / podpultni aparat

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	142 / 0,389 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	34
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	94 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata:	Izolirana steklena vrata z okvirjem iz nerjavečega jekla
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 - 87 / 60 / min. 58



#### Kontrole

- MagicEye v notranjosti, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

#### Predel za vino

- 2 kрат temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- 2 kрат individualno nastavljava krogotoka
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljevavnega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Police bukov les
- 5 police, od tega 3 polici na teleskopskih vodilih

#### Prednosti

- Majhen aluminijast ročaj
- Nastavljevine nogice spredaj in zadaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Ključavnica

### UWkes 1752

GrandCru

Ravna / podpultni aparat

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	139 / 0,380 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	46
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	110 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata:	Izolirana steklena vrata z okvirjem iz nerjavečega jekla
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	82 - 87 / 60 - 61 / min. 58



#### Kontrole

- MagicEye v notranjosti, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

#### Predel za vino

- 1 kрат temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Konvencionalno hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljevavnega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev
- Police bukov les
- 4 police, od tega 3 polici na teleskopskih vodilih

#### Prednosti

- Majhen aluminijast ročaj
- Nastavljevine nogice spredaj in zadaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Ključavnica

<sup>1</sup> V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za shranjevanje svežine pa z enim decimalnim mestom. Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



## WKEgb 582 GrandCru

Ravno nameščena izolirana steklena vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo	
Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	18*
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	47 l
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata:	Črna, izolirana steklena vrata, brez ročaja in okvirja
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	45,2 / 56 - 57 / min. 55



### Kontrole

- LCD display in notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

### Predel za vino

- 1 kрат temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Konvenčilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Police bukov les
- 3 police, od tega 2 police na teleskopskih vodilih

### Prednosti


- Zložljiva vrata s tehnologijo TipOpen
- Skruti tečaj z omejenim odpiranjem

\* Največ 18 steklenic bordoja za shranjevanje od sprednje strani proti zadnji.  
Višje steklenice je mogoče shraniti ob strani (največ 12 steklenic bordoja).



## WKEgw 582 GrandCru

Ravno nameščena izolirana steklena vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo	
Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	18*
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	47 l
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata:	Bela, izolirana steklena vrata, brez ročaja in okvirja
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	45,2 / 56 - 57 / min. 55



### Kontrole

- LCD display in notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

### Predel za vino

- 1 kрат temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Konvenčilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Police bukov les
- 3 police, od tega 2 police na teleskopskih vodilih

### Prednosti

- Zložljiva vrata s tehnologijo TipOpen
- Skruti tečaj z omejenim odpiranjem

\* Največ 18 steklenic bordoja za shranjevanje od sprednje strani proti zadnji.  
Višje steklenice je mogoče shraniti ob strani (največ 12 steklenic bordoja).



## WKEes 553 GrandCru

Ravna / vgradni aparat za integrirano uporabo	
Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	140 / 0,383 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	18**
Skupna prostornina <sup>1</sup> :	51 l
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN (+10 °C do +32 °C)
Vrata:	Izolirana steklena vrata z okvirjem iz nerjavečega jekla, potopljen ročaj
Odprtina dimenzijs v cm (v / š / g):	45 / 56 / min. 55



### Kontrole

- LCD display in notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

### Predel za vino

- 1 kрат temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Konvenčilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljava vlažnost preko nastavljenega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Police bukov les
- 3 police, od tega 2 police na teleskopskih vodilih

### Prednosti

- Potopljen ročaj
- Obojestranski tečaj vrat

\*\* Največ 18 steklenic bordoja za shranjevanje od sprednje strani proti zadnji.  
Višje steklenice je mogoče shraniti ob strani (največ 12 steklenic bordoja).



WKEes 553 s predalom (opcionalna dodatna oprema)



### Predel za dodatke

Izvlečni predel z dodatki (vključno z 2-delnim vstavljalnim kompletom za 6 vinskih kozarcev in pribor za sommelierja) je mogoče uporabiti za shranjevanje dodatkov neposredno pod vitrinami za vino iz serije WKE. Na voljo v belem steklu (9901 086-00), črnem steklu (9901 085-00) in nerjavnjem jeklu (9901 084-00).

# Praktična dodatna oprema za vse potrebe.

Odkrijte vsestransko originalnega programa dodatne opreme Liebherr za vaš hladilni aparat in si dodatno poenostavite svoj vsakdan.



## Sistemi za urejanje

Oblikovanje hladilnega prostora po potrebi: za pregleden razpored živil so vam na primer na voljo VarioSafe, VarioBoxen, prilagodljiv podstavek za jajca in FlexSystem. Za lažji pregled zaloge vina so ob tem na voljo še dodatne police za steklenice in sponke za označevanje.



Posode VarioBox



FlexSystem



Polica za steklenice

## Uporabni pomočniki vseh vrst

Od posode za maslo z enoročnim upravljanjem do pladnja za ledene kocke s pokrovom, ki ga je enostavno napolniti, ali praktičnega pladnja za zamrzovanje, nabor dodatne opreme ponuja številne vsestranske rešitve za ohranjanje svežine hrane in za serviranje.



Posodica za maslo



Posoda za ledene kocke s pokrovom



Pladenj za zamrzovanje



## Filter z aktivnim ogljem FreshAir

Čisti obtočni zrak in hitro veže neprijetne vonjave. Preprosto ga je zamenjati in zagotavlja optimalno kakovost zraka.




## SmartDeviceBox

Naknadno lahko aparat Liebherr nadgradite s SmartDeviceBox, ki ga poveže s spletom. Napravo SmartDeviceBox lahko namestite v le nekaj korakih in že danes vam bo na voljo ves digitalnih možnosti.



### Velikost vgradne niše


Pri vgradnih aparatih so dimenzijs standardizirane zaradi dimenzijs kuhinj. Globina in širina je fiksna. Najpomembnejša in istočasno spremenljiva je vgradna niša, ki govori o velikosti aparata. Točne dimenzijs posameznega aparata lahko najdete v navodilih za vgradnjo, ali na vgradnih stenah na straneh, ki sledijo.



<b>SN</b>	+10 °C do +32 °C
<b>ST</b>	+16 °C do +38 °C
<b>N</b>	+16 °C do +32 °C
<b>T</b>	+16 °C do +43 °C


### Klimatski razred

Klimatski razred navaja temperaturo okolja v kateri bo hladilnik ali zamrzovalnik deloval najučinkoviteje. Navedeni klimatski razredi so definirani in skladni z normami DIN EN 15502.



### Zelo učinkovit

Zahvaljujoč vrhunski elektroniki in kombinaciji z efektivnim hladilnim sistemom, Liebherr nudi atraktiven program energijsko najučinkovitejših aparatov v vseh skupinah aparatov. Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



### Nastavljivo podnožje

Nastavljivo podnožje vgrajeno pri modelih UIK in UIG se lahko prilagodi višini in globini kuhinjskega elementa. Vse štiri pozicjske noge se lahko prilagodijo do 50 mm do frontalnega, tudi ventilacijska rešetka se lahko prilagodi za 55 mm, tako, da se ujema z frontalnimi elementi kuhinje.


### Pripomoček za uravnavanje

Aparati z vgradno nišo 140 cm ali več imajo dve izravnalni palici na obeh straneh podnožja aparata. Ti omogočata odlično pozicioniranje aparata in preprečujejo nagib, tako, da se vrata lahko popolnoma zaprejo in s tem zagotavljajo odlične hladilne zmogljivosti.



### Okrasna plošča / izenačevalne letve

Pri aparatih z okrasno ploščo je okrasna plošča (debelina je lahko do 4 mm), ki ustreza kuhinjskim pultom, lahko vstavljeni v okrasni okvir na vratih okvirja. Ta okrasni panel je standardno barve aluminija, kot izbirna dodatka pa sta na voljo tudi rjavi in beli okvir. Če je obstoječa okrasna plošča premajhna za nadomestni aparat, jo lahko prilagodite z uporabo izenačevalnih letev, ki se po barvi ujemajo z okrasnim okvirjem. Odvisno od velikosti ali iz estetskih razlogov lahko uporabite eno ali dve izenačevalni letvi (zgornjo in / ali spodnjo). Izenačevalne letve so na voljo v treh višinah (16, 41 in 60 mm) in treh različnih barvah (rjavi, beli in aluminijasti).




### Prezračevanje in odzračevanje pri podpultnih in vgradnih aparatih

Da bi zagotovili hlajenje hladilnega sistema in pravilno delovanje aparata, je potrebno zagotoviti ustrezno zračenje vgradnih naprav. Odvisno od modela in mesta namestitve:

- 1 – Vgradni aparati v kuhinjskih enotah, ki ne segajo do stropa. Sprednji dovod zraka v podnožju, zračenje prek zadnje stene kuhinjske enote.
  - 2 – Vgradni aparati v kuhinjskih enotah, ki segajo do stropa. Sprednji dovod zraka v podnožju, zračenje prek odprtin za zrak na vrhu.
  - 3 – V primeru individualnih vgradnih aparatov, nameščenih eden nad drugim (center za svežino / koncept SBS, glejte strani 34 – 37) zračenje poteka, kot je opisano v 1 in 2.
  - 4 – Vgradni aparati z dovodom zraka in zračenjem spredaj.
  - 5 – Podpultne aparate z dovodom zraka spredaj v podnožju. Zračenje prek odprtin za zrak na vrhu.
  - 6 – Podpultne aparate z dovodom zraka in zračenjem spredaj.
- Upoštevajte: vse odprtine za zrak morajo biti velike vsaj 200 cm<sup>2</sup>.




## Skice za vgradnjo




Vključena pletena cev za dovod vode 3/4", dolžine 3 m.

Opozorilo:  
Pri montaži vrata pohištva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.




Vključena pletena cev za dovod vode 3/4", dolžine 3 m.

Opozorilo:  
Pri montaži vrata pohištva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.




Vključena pletena cev za dovod vode 3/4", dolžine 3 m.


Opozorilo:  
Pri montaži vrata pohištva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.




Potreben fiksni priključek za dovod vode ledomata (3/4").  
Vključena pletena cev za dovod vode 3/4", dolžine 3 m.




Opozorilo:  
Pri montaži vrata pohištva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.





Opozorilo:  
Pri montaži vrata pohištva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.




Opozorilo:  
Pri montaži vrata pohištva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.



Opozorilo:  
Pri montaži vrata pohištva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.




Opozorilo:  
Pri montaži vrata pohištva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.




Upoštevajte, da je priporočena meja debeline pohištenih vrat 16–19 mm. Debelejše vratne plošče je mogoče namestiti znotraj ustreznega omejitve teže, vendar je treba poiskati nasvet specialista. Za omejitve teže posameznih modelov vrat glejte navodila za montažo.

## Skice za vgradnjo


## Skice za vgradnjo




Opozorilo:  
Pri montaži vrata pohištva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.




Opozorilo:  
Pri montaži vrata pohištva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.




Opozorilo:  
Pri montaži vrata pohištva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.




Opozorilo:  
Pri montaži vrata pohištva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.




Opozorilo:  
Pri montaži vrata pohištva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.




Opozorilo:  
Pri montaži vrata pohištva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.




Opozorilo:  
Pri montaži vrata pohištva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.




Opozorilo:  
Pri montaži vrata pohištva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.




Opozorilo:  
Pri montaži vrata pohištva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.



Opozorilo:  
Pri montaži vrata pohištva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.





Upoštevajte, da je priporočena meja debeline pohištvenih vrat 16 - 19 mm. Debelejše vratne plošče je mogoče namestiti znotraj ustreznih omejitve teže, vendar je treba poiskati nasvet specialista. Za omejitve teže posameznih modelov vrat glejte navodila za montažo.





Dimenzijske okrasne plošče v mm:  
višina / širina 1206 / 585, globina do 4 mm.

## Skice za vgradnjo





Spremenljiva višina podnožja, pri aparatuvišine 820 mm nastavljivo med 100 in 160 mm ali med 163 in 223 mm pri višini naprave 880 mm. Globina podnožja 22-77 mm.

Opozorilo:  
Pri montaži vrata pohištva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.




Spremenljiva višina podnožja, pri aparatuvišine 820 mm nastavljivo med 100 in 160 mm ali med 163 in 223 mm pri višini naprave 880 mm. Globina podnožja 22-77 mm.

Opozorilo:  
Pri montaži vrata pohištva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.




Dimenzijs okrasne plošče v mm:  
višina / širina 678 / 485, globina do 4 mm.

## Skice za vgradnjo





Dimenzijs okrasne plošče v mm:  
višina / širina 678 / 585, globina do 4 mm.






Dimenzijs okrasne plošče v mm:  
višina / širina 860 / 585, globina do 4 mm.

### Prikliček za dovod vode





- ICBNdi 5183 \*\*\***
- ICBNd 5163 \*\*\***
- ICBNd 5173 \*\*\***
- ICNdi 5173 \*\*\***
- ICBdi 5182 \*\*\***




Upoštevajte, da je priporočena meja debeline pohištvenih vrat 16-19 mm. Debelejše vratne plošče je mogoče namestiti znotraj ustreznega omejitve teže, vendar je treba poiskati nasvet specjalista. Za omejitve teže posameznih modelov vrat glejte navodila za montažo.



Diagrami shranjevanja:  
EWTgb 1683  
EWTgw 1683



Diagrami shranjevanja:  
EWTdf 1653




\* Prikazano z nameščenim okvirjem iz nerjavečega jekla.  
Dimenzija vrat (v/š/g): 595/1816/19 mm.



\* Prikazano z nameščenim okvirjem iz nerjavečega jekla.  
Dimenzija vrat (v/š/g): 595/1233/19 mm.

\* Prikazano z nameščenim okvirjem iz nerjavečega jekla.  
Dimenzija vrat (v/š/g): 595/906/19 mm.

Diagrami shranjevanja:  
EWTgb 3583  
EWTdf 3553  
EWTgw 3583




Diagrami shranjevanja:  
EWTgb 2383  
EWTdf 2353  
EWTgw 2383




Podprtveni model:  
Višino podnožja je mogoče prilagoditi za 50 mm z nastavljivimi nogicami. Prezračevanje poteka skozi podnožje. Na delovni površini ni potrebna rešetka za zrak.

Steklena vrata brez okvirja in ročaja.  
Dimenzija vrat (v/š/g): 596/717/39 mm.



Diagrami shranjevanja:  
UWtgb 1682





## Skice za vgradnjo




Diagrami shranjevanja:  
UWKes 1752  
UWTes 1672



Diagrami shranjevanja:  
WKEgb 582  
WKEgw 582



Diagrami shranjevanja:  
WKEes 553



## Ostati v stiku

### Naši katalogi

Izvedite vse, kar morate vedeti o prostostojecih in vgrajenih hladilnih opremah ter vinskih omaraх proizvajalca Liebherr. Podjetje Liebherr proizvaja tudi široko paletu profesionalne hladilne opreme. Za prenos na voljo kot PDF na strani [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)



**Aplikacija SmartDevice:** Vaš pametni spremjevalec za vaš aparat Liebherr. Upravljaljajte svoje naprave udobno z aplikacijo, prejemajte pomembna sporočila o stanjih in izkoristite številne dodatne storitve za vaš hladilni aparat.



**HNGRY:** Pametni pomočnik za nakup, shranjevanje in zaloge. Z aplikacijo si boste lahko pomagali pri optimalnem organiziranju nakupa, ohranili boste pregled nad zalogami in jih pravilno shranili.



Tukaj lahko prenesete naše aplikacije.



### WarrantyPlus

Z nakupom hladilnika ali zamrzovalne omare znamke Liebherr si pridobite brezplačno dodatno 3-letno podaljšanje garancije proizvajalca. Zagotovite si garancijo zdaj: [home.liebherr.com/promotions](http://home.liebherr.com/promotions)



### Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr. Hans Liebherr Strasse 1  
9900 Lienz

Tel.: 01 888 93 92

E-mail: [sales.si@liebherr.com](mailto:sales.si@liebherr.com)  
[service.si@liebherr.com](mailto:service.si@liebherr.com)

Hydro  
Breeze

[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

Subject to modification. Current data see [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).  
Printed in Germany by Holzer Druck und Medien. 7943333-03/01/23



FSC® C051146

## Kratka obrazložitev izrazov:

### Tehnologije svežine

Bio Fresh Professional

BioFresh-Professional ponuja še večjo prilagodljivost za individualno shranjevanje hrane.

Hydro Breeze

Profesionalno hlađenje: Hladna meglica in temperatura 0°C v predalu skrbijo za daljšo obstojnost in impresiven optični učinek.

Fish & Seafood

Ribe in morski sadeži so shranjeni v predalu Fish & Seafood pri optimalni temperaturi -2°C tako profesionalno kot v ribarnici.

Bio Fresh

Pri temperaturi malo nad 0°C in idealni zračni vlagi ohranijo sadje, zelenjava, meso, ribe in mlečni izdelki svoje vitamine, osnovno aroma in privlačen videz.

Bio Cool

Nastavljiva vlažnost podaljša svežino sadja in zelenjave.

Easy Fresh

V nepredušnem predalu ohranjo sadje in zelenjava svežino mnogo dlje.

Duo Cooling

Preprečuje prenos vonja in izsušitev shranjenih živil. Z dvema popolnoma ločenima hladilnima krogotokoma ni izmenjave zraka med hladilnim in zamrzovalnim delom.

No Frost

Zbogom odtajanje.

Smart Frost

Očitno redkejše odtajanje.

Super Cool

SuperCool poveča zmogljivost hlađenja, dokler novo vstavljenia živila ne dosežejo temperature preostale vsebine aparata.

Super Frost

SuperFrost kratkoročno poveča zmogljivost hlađenja – tako ostane temperatura nespremenjena, ko vstavite nezamrznjena živila.

### Vino

1 Zone

S konstantno temperaturo v notranjosti, nastavljivo od +5°C do +20°C.

2 Zones

Z dvema temperaturnima conama, neodvisnima druga od druge. Nastavljiva na stopinjo natančno od +5 °C do +20 °C.

Humidity Select

Vlažnost je mogoče nastaviti v dveh stopnjah: „Standardno“ ali „Visoko“.

Fresh Air

Filter z aktivnim ogljem veže nase neprijetne vonjave.

### Udobje in prilagodljivost

Soft System

Tudi pri polni obremenitvi posebej nežno zapiranje notranjih vrat, samodejno od kota odpiranja pribl. 30°.

Soft-Telescopic Rails

Predali na teleskopskih izvlečnih vodilih s samodejnim vpogonom in sistemom za mehko zapiranje za priročno uporabo.

Telescopic Rails

Predali na gladko drsečih teleskopskih izvlečnih vodilih za priročno vstavljanje in izvlek ter priročno odstranjevanje.

Touch & Swipe-Display

Intuitivno upravljanje hladilnika – preprosto z dotiki in drsenjem.

Touch-Display

Na preglednem zaslonu na dotik je mogoče aparat Liebherr preprosto upravljati z rahlim pritiskom s prstom.

LiftUp Box

Ideálna uporaba odlagalne površine pod izvlečnim vozičkom. Med izvlečenjem se LiftUp-Box dvigne iz spodnjega dela niše in tako omogoča priročno odstranjevanje živil.

Vario Space

Za posebej visok prostor za shranjevanje: Preprosto odstranite posamezne zamrzovalne predale in steklene police pod njimi ter ustvarite posebej visok prostor za shranjevanje.

Tip Open

Steklena vrata se ob dotiku odprejo za 7 cm, da jih lahko priročno primete in popolnoma odprete.

Presentation Board

V ospredje postavi vrhunska vina ali predstavi že odprte steklenice.

Side by Side

S konceptom Side-by-Side lahko glede na osebne potrebe individualno kombinirate hladilnike in zamrzovalnike ter vinske vitrine.

## Kratka obrazložitev izrazov:

### Dizajn



Prozorni predali v največji možni meri predstavljajo celoto vsebino hladilnika jasno in ergonomsko.



Plemenite steklene in nerjaveče komponente v notranjosti za posebne zahteve dizajna.



Več kot privlačen oblikovni element, zadnja stena iz nerjavečega jekla SmartSteel zagotavlja uravnoteženo kroženje zraka.



Novi koncept osvetlitve enakomerno osvetli notranji prostor in je nameščen pod steklene police. Prilagodljiv, ne zasede veliko prostora, edinstven.



Svetlobni stolpec LED od zgoraj navzdol osvetli notranjost enakomerno. Odvisno od serije, na eni oz na obeh straneh.



Minimalno oddajanje toplote, varčevanje z energijo in brez vzdrževanja za optimalno osvetlitev.

### Povezljivost



Edinstven na svetu: AutoDoor omogoča udobno odpiranje in zapiranje vrat z glasovnim ukazom, s trkanjem in pametnim telefonom\* – ali preprosto z roko.



Že integriran SmartDeviceBox omogoča upravljanje naprave in uporabo drugih storitev prek računalnika in mobilnih naprav.



Za omogočanje upravljanja naprave in uporabo drugih storitev prek računalnika in mobilnih naprav, lahko SmartDeviceBox vgradite naknadno. Na voljo kot dodatna oprema.

### Voda in led



Dozirnik vode je površinsko poravnano vgrajen v levi stranici hladilnega dela, za priključek za vodo.



Vendo pripravljeni na naslednjo zabavo: Zaloga ledenih kock 5,7 kg s priročnim dostopom z lopatico za kocke ledu in izvlečno desko na teleskopskih vodilih.



Samodejni ledomat IceMaker s priključkom za vodo.



Samodejni ledomat IceMaker s posodo za vodo, ko priključek za vodo ni na voljo ali ga ne želite.