
Brezkompromisna svežina

Odkrijte naše vsestranske aparate, ki postavljajo nove standarde v ohranjanju svežine, v učinkovitosti in dizajnu, da je vaše življenje lahko še bolj brezskrbno.

LIEBHERR

Hlajenje in zamrzovanje





Ohladi. Ohrani. Navduši.

Hladilniki in zamrzovalniki delujejo nepretrgoma vsak dan, zato že od nekdaj veliko truda vlagamo v zmanjševanje električne porabe in hrupa. Naše delo je obrodilo sadove, saj vam lahko ponudimo energijsko najučinkovitejše in najtišje aparate na trgu.

V naši ponudbi so tudi številne premišljeno zasnovane tehnologije za ohranjanje svežine, ki zadostijo vsem potrebam po shranjevanju. Hrana ostane sveža dlje in se redkeje pokvari, zato je veliko manj vržete proč. Tudi dizajn aparatov je nekaj povsem novega. Pri mnogo modelih je zdaj tudi notranjost izdelana iz črnega nerjavečega jekla BlackSteel, ki je zaradi elegantnega videza prava paša za oči.

V tej brošuri vam postrežemo z nekaj glavnimi poudarki naših novosti: Ko kupujete pri Liebherru, veste, da si lahko obetate izvrsten aparat – naj gre za tehnologijo ohranjanja svežine, učinkovitost delovanja ali samo obliko. Tako se lahko brez skrbi predate užitku ob polnem hladilniku. Še prej pa vas vabimo, da se predate užitku ob prebiranju te brošure in odkrivanju številnih inovacij.



Vsebina

- 6 Naša zgodovina
- 8 Trajnost
- 10 Faza uporabe
- 12 Tehnologije za ohranjanje svežine
- 16 Energijska učinkovitost
- 18 10 letna garancija proizvajalca
- 20 Dizajn
- 22 SmartDevice
- 23 HNGRYnsite
- 24 OpenStage
- 25 Udobje in ergonomija pri hlajenju
- 26 Voda in led
- 28 VarioTemp
- 29 Priročnost in prilagodljivost pri zamrzovanju
- 30 AutoDoor
- 31 Oblikovalske nagrade
- 32 Vinske vitrine
- 39 Kratek pregled:
 - Prostostoječi aparati
 - Vgradni aparati
 - Vinske vitrine
- 58 Dodatna oprema
- 59 Opis serij
- 60 Opis opreme



Celotno ponudbo prostostoječih in vgradnih aparatov Liebherr s kratkim opisom najdete na strani 39 ali na naši spletni strani, na kateri so navedeni tudi specializirani prodajalci aparatov Liebherr: home.liebherr.com

Bogata paleta inovativnosti.

Ne glede na vaše prostorske zmogljivosti in potrebe, je Liebherr vselej prava izbira. Naj iščete zamrzovalno skrinjo ali hladilnik. Naj iščete ogromen kombinirani hladilnik z zamrzovalnikom v postavitvi side-by-side, prostostoječi ali vgradni aparat ali celo manjšo, podpultno rešitev. Z izbiro izdelkov, v katerih se zrcalita naša inovativna moč in posvečanje najmanjšim podrobnostim preprosto ne morete zgrešiti. Naš cilj je namreč jasen: dolgotrajna svežina vaše hrane.



Hladilniki



Kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom



Kombinacije Side-by-Side



Zamrzovalniki



Zamrzovalne skrinje



Podpultni aparati



Vinske vitrine

Ohladi. Ohrani. Navduši.

Hladilniki in zamrzovalniki delujejo nepretrgoma vsak dan, zato že od nekdaj veliko truda vlagamo v zmanjševanje električne porabe in hrupa. Naše delo je obrodilo sadove, saj vam lahko ponudimo energijsko najučinkovitejše in najtišje aparate na trgu.

V naši ponudbi so tudi številne premišljeno zasnovane tehnologije za ohranjanje svežine, ki zadostijo vsem potrebam po shranjevanju. Hrana ostane sveža dlje in se redkeje pokvari, zato je veliko manj vržete proč. Tudi dizajn aparatov je nekaj povsem novega. Pri mnogo modelih je zdaj tudi notranjost izdelana iz črnega nerjavečega jekla jekla BlackSteel, ki je zaradi elegantnega videza prava paša za oči.

V tej brošuri vam postrežemo z nekaj glavnimi poudarki naših novosti: Ko kupujete pri Liebherru, veste, da si lahko obetate izvrsten aparat – naj gre za tehnologijo ohranjanja svežine, učinkovitost delovanja ali samo obliko. Tako se lahko brez skrbi predate užitku ob polnem hladilniku. Še prej pa vas vabimo, da se predate užitku ob prebiranju te brošure in odkrivanju številnih inovacij.

Nemški inženiring – nekoč in danes

Hladilnike in zamrzovalnike najvišje kakovosti izdelujemo in prodajamo po vsem svetu že od leta 1954. A v srcu smo še vedno družinsko podjetje, globoko zakoreninjeno v Nemčiji. Tam namreč še vedno poteka razvoj naših izdelkov, ki jih odlikuje dolga uporabnost. Nemški inženiring se je začel z vztrajnostjo našega ustanovitelja in krepil z znanjem, ki so ga kopile nove generacije strokovnjakov.



»Življenje me je utrdilo v prepričanju, da je z neomajno odločenostjo, delati dobro in po najboljših močeh izpolnjevati najrazličnejše želje kupcev, mogoče doseči cilje, ki se sprva morda zdijo skoraj nedosegljivi. Naj vam neuspehi nikar ne vzamejo volje. Le če verjamete vase, lahko premikate gore.«

dr. Hans Liebherr, ing. (1915–1993)



Vozilo L 319 je v 60. letih 20. stoletja služilo kot Liebherrjeva »premična izložba«. S predelanim avtobusom so do leta 1968 prepotovali Zahodno Nemčijo in tako spodbujali prodajo najnovejših hladilnikov in zamrzovalnikov iz Zgornje Švabske.



XRFbd 5220 ◊ serija Plus



Prvi aparati so prišli iz proizvodne linije leta 1954 v Ochsenhausnu. Na isti lokaciji še danes stoji naš glavni proizvodni obrat.

G Made
in Germany

G German
Engineering

Kakovost, ki se ohrani tudi po 15 letih.

Tudi v najmanjših podrobnostih se opazi, da smo predani kakovosti. Preden na primer dovolimo uporabo tečajev za vrata, morajo prestati najmanj 100.000 odpiranj. Enako dolgo trajno in intenzivno preizkušamo vse ostale uporabne dele aparatov. V mislih imamo namreč en sam cilj: zagotoviti, da bodo vsi naši aparati uporabni vsaj 15 let.



Naša pot v prihodnost

Našim inovacijam je skupno eno: prav vse predstavljajo pot k večji trajnosti. Ena naših temeljnih vrednot je prevzemanje odgovornosti. Zato se ponašamo z desetletja dolgo tradicijo raziskav in razvoja okolju prijaznih izdelkov. V delovnem procesu imamo vselej v mislih celotni življenjski krog izdelka.

Recikliranje / odlaganje

Delovati želimo po načelih trajnostnega krožnega gospodarstva, zato izdelke premišljeno ustvarjamo tako, da se po odsluženi uporabnosti čim lažje razstavijo in se čim več materiala lahko ponovno uporabi.

Materiali

Zmanjšati želimo učinek, ki ga ima naše poslovanje na okolje, in izdelovati izdelke, ki jih je mogoče reciklirati, tako da tudi za proizvodnjo naših aparatov uporabljamo več obnovljivih materialov in takih, ki jih je mogoče reciklirati, obenem pa krčimo raznovrstnost uporabljenih materialov. Pri tem moramo v obzir vzeti celoten izdelek.



Faza uporabe

Svoj vpliv na okolje zmanjšujemo tako, da še naprej ponujamo prvovrstne, energijsko učinkovite izdelke, ki so vrhunsko vzdržljivi, njihovo popravilo pa je ob pomoči učinkovite službe za podporo kupcem enostavno. Na voljo imamo tudi izdelke in rešitve, ki vam pomagajo zmanjšati količino zavržene hrane. Več o tem izveste na naslednjih straneh.

Proizvodnja

V proizvodnem procesu želimo upoštevati okolje, zato zmanjšujemo energijsko porabo v naših proizvodnih obratih in vse bolj uporabljamo obnovljive vire energije. Z odgovorno uporabo vode ter z zmanjševanjem količine odpadkov in onesnaževanja je naš okoljski vpliv vse manjši, kar zadeva izpuste CO₂ in številne druge dejavnike.*



* Zlato priznanje EcoVadis

K družbeni odgovornosti kot podjetje pristopamo celovito in upoštevamo vsa življenjska obdobja izdelka. Vodilna svetovna bonitetna agencija za družbeno odgovornost podjetij EcoVadis je naša prizadevanja leta 2023 nagradila z zlatim priznanjem. Ponosni smo, da smo med 3% najboljših podjetij, ki jih ocenjuje EcoVadis.



Shranjevanje živil v aparatih Liebherr

Na svetu vsako leto zavržemo približno 931 milijonov ton hrane.¹ Za povprečno gospodinjstvo to na leto pomeni približno 113 kg.²

113

kilogramov²

Zavrženo hrano lahko približno razdelimo v dve skupini:²



50 %
sveže sadje
in zelenjava



4 %
mlečni izdelki



5 %
meso in ribe



7 %
kuhana in
pripravljena hrana

Hrana nima le osebne in finančne vrednosti, temveč tudi okoljsko.

S proizvodnjo hrane povzročimo³

25%

vseh izpustov toplogrednih plinov na svetu in

70%

porabe vode.

¹ Poročilo o zavrženi hrani Programa ZN za okolje (UNEP) (2021)




² Nemška zvezna agencija za okolje (2021).
Za dvočlansko gospodinjstvo v Nemčiji.

³ Spletišče Our World in Data (2022)



Z našimi inovativnimi tehnologijami za ohranjanje svežine in digitalnimi rešitvami vam lahko na zelo preprost način pomagamo zmanjšati količino zavržene hrane.

Za najboljše shranjevanje živil je poleg ustrezne temperature ključnega pomena tudi ustrezna vlaga. Pri Liebherrju smo v ta namen razvili inovativne tehnologije za ohranjanje svežine, ki jih iz leta v leto izboljšujemo. Hrana ima tako tudi po več dneh še vedno svež okus ter ohrani vitamine in minerale. Za vsako vrsto živil smo razvili ustrezno tehnologijo za ohranjanje svežine:



DuoCooling

HNGRY nsite
powered by **LIEBHERR**

S kamero HNGRYnsite lahko vselej vidite vsebino hladilnika, ne glede na to, kje ste.



Aplikacija HNGRY: Aplikacija vam pride prav, da se nakupovanja živil lotite na bolj organiziran način, saj lahko vidite, kaj imate doma, živila pa tudi pravilno shranite.

Easy Fresh

+10 dni

+8 dni

+3 dni

+10 dni

Navedeno število dni se nanaša na primerjavo z normalnim hladilnim delom.



EasyFresh – kot nalašč za sadje in zelenjavo
Tukaj se sadje in zelenjava brez embalaže izvrstno ohranita. Če solato shranite v ta zračno nepropustni predal pri isti temperaturi kot v hladilnem delu, bo tudi po 7 dneh še vedno hrustljava in sveža.



BioFresh Professional s tehnologijo HydroBreeze – profesionalno hlajenje v domačem okolju
Hladna meglica, ki sadje in zelenjavo v predalu BioFresh Professional prekrije kot zaščitni balzam, ohrani hrustljavo svežino in izboljša strukturo živil, kar vas bo zagotovo navdušilo.



DuoCooling – brez izsušitve
Temeljna tehnologija naših kombiniranih hladilnikov z zamrzovalnikom. Zaradi dveh popolnoma ločenih hladilnih krogotokov ni izmenjave zraka med hladilnim in zamrzovalnim delom. Tako se živila ne izsušijo in se tudi vonj ne prenaša.



BioFresh – vsestranska uporabnost
S preizkušeno tehnologijo BioFresh so živila pri temperaturi tik nad 0 °C shranjena v bistveno hladnejšem okolju kot v ostalih delih aparata. Sadje in zelenjava ostaneta v ustrezno vlažnem in zračno nepropustnem predalu Fruit & Vegetable sveža veliko dlje. Za meso, ribe in mlečne izdelke so najustreznejši pogoji za shranjevanje v predalu Meat & Dairy.



BioFresh Professional s predalom Fish & Seafood – kot sveže ulovljene ribe s tržnice
Posebno občutljiva živila, kot so ribe in morski sadeži, je najbolje shranjati pri temperaturi ledišča in nizki vlažnosti. Stalna temperatura -2 °C v predalu Fish & Seafood je najprimernejša za dolgotrajno ohranjanje svežega okusa.



NoFrost – nič več odтаяvanja
S samodejno funkcijo odтаяvanja je zagotovljena dolgotrajna svežina zamrznjenih živil. Zamrznjenih živil vam ne bo treba prestavljati drugam, saj ročno odтаяvanje ni več potrebno. Temperatura v zamrzovalniku tako ostaja stalna, brez prekinitev.

+16 dni

+7 dni


+8 dni

Bio Fresh

+90 dni

Navedeno število dni se nanaša na primerjavo z normalnim hladilnim delom.

Predal Meat & Dairy




Predal Fruit & Vegetable



Maksimalna učinkovitost z Liebherrjem

Hladilniki in zamrzovalniki delujejo nepretrgoma 24 ur na dan, zato na okolje najbolj vplivajo s porabo energije. Porabijo približno petino elektrike v povprečnem gospodinjstvu.¹



Naši aparati so resnično vsestranski. Poleg tega, da vse izdelke v naši ponudbi odlikuje majhna poraba energije in da delujejo izjemno tiho, imajo veliko prostora za živila ter inteligentne senzorske sisteme za kar najboljše hlajenje.



Poraba energije

Naši aparati se uvrščajo na najvišja mesta na lestvicah energijske učinkovitosti in delujejo celo bolje od najstrožjih zahtev najvarčnejšega energijskega razreda. To pomeni, da ne varujejo le dragocenih naravnih virov, temveč tudi vašo denarnico.



Raven hrupa

Kuhinja vse bolj postaja del bivalnega prostora. Zato naš cilj ni ustvariti le energijsko najučinkovitejših aparatov, temveč takšne, ki so ob enem opazno tišji.



Prostornina hlajenja

Kljub vrhunski energijski učinkovitosti skrbimo, da je preudarno izkoriščena čisto vsa prostornina, zato skrbno oblikujemo vse od velikih predalov do najmanjših detajlov.



Zmogljivost hlajenja

Inteligentni senzorski sistemi v naših aparatih ves čas prilagajajo moč hlajenja trenutni uporabi. Tako so kar najučinkovitejši in najvarčnejši v vsakodnevni rabi ter ob enem popolnoma kos povečani potrebi po hlajenju, ko hladilnik napolnite s tedenskimi nakupi.

¹Nemška zvezna agencija za okolje (2021). Za povprečno gospodinjstvo v Nemčiji.

Za 10 % varčnejši * aparati od tistih v najvarčnejšem razredu energijske učinkovitosti A. To pomeni, da naš prostostoječi kombinirani hladilnik z zamrzovalnikom presega celo Liebherrjeve standarde.

Izjemno učinkovit kombinirani hladilnik z zamrzovalnikom v elegantni različici BlackSteel je eden energijsko najučinkovitejših aparatov vseh časov. Hladilnik izpolni vse vaše želje: Predali BioFresh ohranijo živila sveža dlje, naprava EasyTwist-Ice pa vas oskrbi z vselej optimalno ohlajeno pijačo. Poleg tega je aparat izjemno tih, saj je raven hrupa le 29 dB(A).



Več izveste na spletni strani
home.liebherr.com/bettertomorrow

CBNbsa10 575i ○ serija Prime

* Ob primerjavi z mejno vrednostjo najvišjega razreda energijske učinkovitosti A v skladu z Uredbo (EU) 2019/2016 (od julija 2023).



Svežina brez kompromisov

Zanesljivost in vzdržljivost za nas nista le trenutno modni besedi. Zakaj? Ker mora pri Liebherrju vsaka še tako majhna podrobnost ustrezati našim lastnim visokim zahtevam. Vsak sestavni del vselej dolgočasno in intenzivno preizkušamo. Preizkuse ponavljamo, dokler nismo prepričani, da hladilniki in zamrzovalniki ustrezajo najvišji kakovosti.



Garancijo dobite brezplačno za vse prostostoječe kombinirane hladilnike z zamrzovalnikom energijskih razredov A, B in C ter za vse vgradne aparate energijskih razredov A in B. Z garancijo proizvajalca naslednjih 10 let ne boste imeli nobenih stroškov s popravili in servisiranjem. Za več informacij, za registracijo in za pregled garancijskih pogojev obiščite: home.liebherr.com/guarantee

Če vaš aparat ne spada v zgoraj navedene energijske razrede, dobite brezplačno 5 letno garancijo. Za več informacij obiščite home.liebherr.com/promotions



Zagotovite si 10 letno garancijo proizvajalca: *



Kupite zdaj

Kupite novi aparat Liebherr* pri specializiranem trgovcu Liebherr do 31. 12. 2024.



Registracija

Registrirajte svoj aparat v roku 12 mesecev prek našega spletnega obrazca ali aplikacije SmartDevice.



Uživajte


Uživajte v 10 letni garanciji proizvajalca Liebherr in v dolgotrajni svežini.



Za registracijo ter ogled garancijskih pogojev in določil pojdite na home.liebherr.com/guarantee

IRBbsbi 4170 Δ serija Peak

Naj vas opazijo.



CBNbsd 578i Δ serija Peak

Privlačni na zunan in znotraj:

Naši aparati BlackSteel se izvrstno zlijejo s prostorom in v njem pustijo svoj pečat. Zaradi notranosti in zunanosti iz najkakovostnejšega črnega nerjavečega jekla so vsi prostostoječi aparati BlackSteel iz serij Peak in Prime ter izbrani vgradni aparati serije Peak tako privlačnega videza, da boste uživali ob vsakem odpiranju vrat.



Ročajni utor

Ročaj nič več ne izstopa. Vrata hladilnika z ročajnim utorom se izvrstno prilegajo kuhinjskemu pohištju brez ročajev.



Ročaj z odpiralnim mehanizmom

Ročaj vrat se nežno prilagaja gibanju roke, da je odpiranje še lažje.



Popolno prileganje

Naši prostostoječi aparati s funkcijo InteriorFit se izvrstno prilegajo kuhinji in ker ne potrebujejo nikakršnega odmika od sten ali pohištva za prezračevanje, vam celo prihranijo prostor. Edino, kar potrebuje dovolj prostora, so vrata hladilnika. Vse ostalo je neopazno.



Black Steel Interior

IRBbsci 5170 Δ serija Peak



Vselej odlično povezani

Nekateri naši aparati imajo že tovarniško vgrajen modul za omrežno povezovanje, v druge pa lahko naknadno vgradite napravo SmartDeviceBox.

Tako lahko uživate v številnih možnostih, ki so na voljo v aplikaciji SmartDevice, in vse svoje hladilnike in zamrzovalnike povežete v obstoječe okolje Smart Home. Pomembna obvestila o stanju in alarmih, na primer o odprtih vratih hladilnika, prejmete kar na pametni telefon. Aplikacija SmartDevice pa zmore še veliko več: Poleg tega da omogoča osnovno upravljanje in oddaljeni nadzor aparatov, v njej izveste tudi celo vrsto namigov in načinov uporabe aparata Liebherr. V njej najdete ustrezno dodatno opremo za vse aparate, navodila za uporabo in veliko več.




HNGRY: Vaš vsakodnevni pametni pomočnik za nakupe, shranjevanje in spremljanje zaloga. Aplikacija vam pride prav, da se nakupovanja živil lotite na bolj organiziran način, saj lahko vidite, kaj imate doma, živila pa pozneje tudi pravilno shranite.



home.liebherr.com/getsmart

Tukaj lahko prenesete aplikacijo SmartDevice:



Nakupujte pametneje in zavržite manj

Ne glede na to, kaj vse si morate vsak dan zapomniti, boste zahvaljujoč kameri HNGRYnsite in aplikaciji HNGRY vselej vedeli, kaj imate v hladilniku.

Vsakič ko zaprete vrata hladilnika, kamera HNGRYnsite pošlje fotografijo v aplikacijo HNGRY. Tako boste kupili le tisto, kar res potrebujete, in zavrgli manj živil. Kameri so priloženi trije različno visoki podstavki. Zato ga lahko namestite tudi v kateri koli drug hladilnik in še naprej nakupujete varčno.

HNGRYnsite

powered by **LIEBHERR**



Raziščite funkcionalnost na home.liebherr.com/hngrynsite

Svežina s funkcijo izvleka

Naši ergonomski predali so preprosti za uporabo. Vselej so na dosegu roke in tudi zelo pregledni.



Black Steel Interior

Vgrajeni hladilnik s predali OpenStage je na voljo tudi v različici BlackSteel z notranjostjo najvišje kakovosti, ki poskrbi za čudovit kontrast.



En prostor za pijačo. Dve različni postavitvi.

Praktična izvlečna polica na teleskopskih vodilih v modelu IRDe 51 je opremljena z dvema košarama za steklenice, ki ju je mogoče sneti za lažje prenašanje. Kadar potrebujete več prostora za pijačo, lahko nanjo postavite tudi cel zaboj.



Police GlassLine v podputnih modelih se zlahka potisnejo nazaj noter s samozapiralnim mehanizmom. Izvlečni predal LiftUp se ob izvleku privzdigne, da ga je lažje odstraniti.



Open Stage

IRBPdi 5170 Δ serija Peak

Naj kuhinja postane čisto prava tržnica

Po vzoru vitrin v vrhunskih delikatesah bodo vaša živila tudi v aparatih OpenStage prav elegantno postavljena na ogled. Vsebina hladilnika je pregledna in vselej na dosegu roke. Postavljamo nove standarde v preprostosti uporabe in dizajnu. V spodnjem delu so trije dodatni predali BioFresh s popolnimi pogoji za shranjevanje sadja in zelenjave, pa tudi mesa, rib in mlečnih izdelkov.



reddot winner 2021



Kletna shramba v kuhinji

Živila, kot sta krompir in pijača, lahko zdaj shranite kar v predal s kletno temperaturo. V njem so odstranljiva košara, polica in predal. Predal s kletno temperaturo na teleskopskih izvlečnih vodilih se nežno odpre in mehko zapre s samozapiralnim mehanizmom. Temperaturo lahko nastavite med +6 °C in +14 °C – odvisno od živil v predalu.



IRCBe ◊ serija Plus

Zasnovano posebej za hladno pijačo

Če imate aparat Liebherr, lahko gostom vselej postrežete vrhunsko ohlajeno pijačo. To je mogoče zaradi vgrajenega vira hladne vode in neusahljive zaloge ledu. Najlažja pot do osvežitve, ki je vedno pri roki.



Dovolj ledu tudi za največjo zabavo: IceTower

IceTower v naših zamrzovalnikih postavlja nove standarde, saj združuje dva velika predala: samodejni ledomat IceMaker za do 8 kilogramov ledenih kock in dodaten prostoren predal, dovolj velik, da v njem v pokončnem položaju shranite več družinskih pic. Da pa je uporaba še priročnejša, se oba dela lahko izvlečeta na teleskopskih vodilih. Priložena je zajemalka za ledene kocke, da bodo vaše roke kljub streženju ohlajenih dobrot ostale prijetno tople.



Na kupe ledenih kock: ledomat IceMaker

IceMaker na dan proizvede do 130 ledenih kock, ki samodejno padajo v dva predala. Če pričakujete več gostov, lahko vklopite funkcijo MaxIce, ki pospeši izdelavo ledenih kock. IceMaker je priključen na vodovodno cev. Če fiksni priključek za vodo ni na voljo, lahko izberete tudi model s posodo za vodo v hladilnem delu.



Ledeno hladna voda iz pipe brez težkega dvigovanja

Z rešitvijo InfinitySpring vam v osrčje kuhinje pripeljemo kristalno čist vir hladne vode, da ne boste nikdar žejni. Tako vam nikoli več ne bo treba prenašati težkih zabojev in plastenkov vode. To bo razbremenilo vaš hrbet in naše okolje. Preprosto in trajnostno.



Led v hipu: EasyTwist-Ice

Sveža zaloga ledenih kock, kot bi mignil – brez fiksnega priključka za vodo. Napolnite rezervoar za vodo, počakajte, da zamrzne, in z enim samim zasukom sprostite pripravljene ledene kocke. EasyTwist-Ice je preprost za čiščenje in je vgrajen v večino prostostojećih aparatov serije Pure. Lahko ga vgradite tudi kot dodatno opremo.



CBNsda 575i ◊ serija Prime

Brez odtajevanja zahvaljujoč sistemu NoFrost



S samodejno funkcijo odtajanja NoFrost je zagotovljena dolgotrajna svežina zamrznjenih živil.

Zamrznjenih živil vam ne bo treba predstavljati drugim, saj ročno odtajevanje ni več potrebno. Živila se zamrznejo s kroženjem ohlajenega zraka, vlaga pa se ves čas odvaja. V zamrzovalnem delu se tako nikoli ne nabira led in živila niso prekrita s snežem. Temperatura v zamrzovalniku je stalna, brez prekinitiv.



Lahkotno večkratno odpiranje vrat: EasyOpen

Ste se že srečali s to težavo? V zamrzovalnik ravno pospravite vsa živila, ko opazite, da ste nekaj pozabili. Zdaj morate na silo povleči vrata, da se spet odprejo. To se pri aparatih Liebherr ne dogaja. Zahvaljujoč funkciji EasyOpen lahko vrata priročno in enostavno odprete večkrat zapored.



Hladilni prostor (-2 °C do +9 °C)

Kletni prostor (+14 °C)

Zamrzovalni prostor (-18 °C)

VarioTemp

Raznolika svežina z zamrzovalnim prostorom, ki je lahko tudi hladilnik.

Sistem VarioTemp omogoča, da zamrzovalni prostor spremenite v hladilnega ali v njem nastavite kletno temperaturo shranjevanja živil.

Ko so temperature pod lediščem velik plus

V kuhinji in drugih ogrevanih prostorih nimate prostora za zamrzovalnik? Imamo odlično novico: s funkcionalnostjo FrostProtect lahko vsi sestavni deli aparata delujejo pri zunanji temperaturi -15 °C, ne glede na to, katera živila shranjujete v njih. Če zunanja temperatura pade pod 0 °C, zamrzovalnik deluje enako učinkovito, prihrani enako količino energije in zamrznjena živila enako dobro ohrani. To pomeni, da lahko aparat postavite v neogrevan prostor, kot je vrtna lopa ali garaža, in imate v stanovanju več prostora za pomembnejše reči.



FrostProtect



* Ob primerjavi z mejno vrednostjo najvišjega razreda energetske učinkovitosti A v skladu z Uredbo EU 2019/2016 (od julija 2023).




Eno opravilo manj za vas.

Funkcija AutoDoor čudovito dopolni kuhinjo brez ročajev, saj se aparati Liebherr samodejno odprejo na trkanje, z aplikacijo SmartDevice ali na glasovni ukaz.

Samodejno odpiranje vrat pa še ni vse; lahko jih prilagodite v več ozirih, da resnično ugodijo vsem vaših potrebam. Nastavite lahko kot odpiranja vrat ter čas odprtosti, preden se samodejno zaprejo. Kdor naše vgradne aparate raje odpira in zapira ročno, lahko to seveda še vedno počne.



Več o samodejnem odpiranju vrat pri izbranih modelih preberite na: home.liebherr.com/autodoor



Izjemen dizajn. Ovenčan z nagrado.

Oblika naših aparatov je navdušila tudi najprestižnejše žirije in si prislužila odlikovanja German Design Award, iF Award in Red Dot Award. Najčistejši videz aparatov Liebherr in navdušujoči detajli ustvarijo slogovno dovršeno ozadje za vašo hrano.



XRfst 5295 Δ serija Peak



Ko cenimo
pravi okus.

Odkrijte naše vinske vitrine in spoznajte, kako poleg osnovnega shranjevanja vinske zbirke pri ustrezni temperaturi ohraniti samo bistvo žlahtne kapljice.



Inženiring najvišje kakovosti za vrhunski užitek

Za optimalno shranjevanje vina je bistvenih pet temeljnih pogojev. Da bi bili izpolnjeni, smo pri Liebherrju razvili inovativne tehnične rešitve.

Stalna temperatura ohranja značaj vina.	✓	Temp Protect Plus	Liebherrjeve vinske vitrine imajo vdelano funkcijo TempProtect Plus, ki skrbi za dvojno temperaturno zaščito.
Ustrezna vlažnost ohranja prožne zamaške, ki varujejo vino.	✓	Humidity Select Humidity Control	S funkcijo HumiditySelect ali HumidityControl lahko po meri nastavite vlažnost v Liebherrjevih vinskih vitrinah.
Zaščita pred ultravijolično svetlobo varuje vino pred neustreznim staranjem.	✓	UV Protect UV Protect Plus	Vinske vitrine Liebherr s steklenimi vrati imajo edinstveno dvojno ali celo trojno zasteklitev za zaščito pred ultravijolično svetlobo.
Odpravljanje drugih vonjav preprečuje, da bi se okus vina pokvaril.	✓	Fresh Air	Filter z aktivnim ogljem FreshAir v vinskih vitrinah Liebherr nevtralizira druge vonjave.
Preprečevanje vibracij omogoča nemoteno zorenje vina.	✓	Vibrate Safe	Hladilni sistem v vinskih vitrinah Liebherr je v celoti izoliran proti tresljajem.



WPbli 5231 GrandCru Selection

1 Zone

Vitrine za shranjevanje vina omogočajo pogoje, ki so enaki tistim v vinski kleti. Povsod v vitrini se ohranja stalna temperatura. Po potrebi jo lahko nastavite od +5°C do +20°C. Vitrine za shranjevanje vina so posebej zasnovane za shranjevanje in staranje večjega števila steklenic, vendar lahko vanje shranite tudi večjo zalogo vina pri temperaturi za pitje.



Uravnavanje vlažnosti

Funkcija HumiditySelect omogoča dva načina uravnavanja vlažnosti v modelih GrandCru, in sicer za odvajanje ali dovajanje vlage. Modeli GrandCru Selection so opremljeni s funkcijo HumidityControl. Funkcija omogoča nastavitve vlažnosti v območju od 50% do 80% relativne vlažnosti. Če vrednost pade pod 50% relativne vlažnosti, aparat prikaže obvestilo.



LightColumn, enostranska osvetlitev

Aparat s steklenimi vrati je za popoln pregled nad vini od vrha do dna osvetljen z LED-razsvetljavo LightColumn. Tako je notranost vitrine za shranjevanje vina GrandCru Selection enakomerno osvetljena. Posebnost aparatov je ambientalna osvetlitev, ki vašo vinsko zbirko prikaže v privlačni luči tudi pri zaprtih vratih.



Največje število shranjenih steklenic v legi vrat ob vratu

Največja prostornina. Vitrina za shranjevanje vin olajša razporeditev rastoče zbirke vin. Da bi v celoti izkoristili njeno prostornino, je notranost zasnovana tako, da lahko steklenice na lesenih policah shranite v položaju vrat ob vratu. To pomeni, da je dovolj prostora za vedno večjo zalogo. Tako lahko zbirko povečujete po mili volji.



Filter z aktivnim ogljem FreshAir


Da bi vaše vino zorelo v najkakovostnejšem zraku, so vse vitrine za shranjevanje vina Liebherr opremljene s filtrom z aktivnim ogljem, ki zanesljivo veže raznovrstne vonjave. To pomeni, da bo vino obdržalo svojo izvorno noto. Da bi tako tudi ostalo, vas aparat Liebherr vsakih 6 mesecev opomni na menjavo filtra, kar zlahka opravite sami.

* Pri temperaturah bivalnega okolja. V primeru zelo suhega / hladnega okolja, npr. kleti, priporočamo, da sistem podprete z uporabo ustrezno velike posode za vodo iz naše ponudbe dodatne opreme.



SommelierBoard

Vrhunska značilnost naših novih vinskih temperirnih vitrin. Dovolj prostora, da ponosno pokažete vse pripomočke za dekantiranje. Komplet vsebuje polico iz naravnega, visoko kakovostnega lesa buke, stojalo za steklenico iz nerjavečega jekla, lesen zaboj za pripomočke in dovolj prostora za temperiranje vinskih kozarcev za tisti dodaten užitek.



LightTower

Zdaj na voljo tudi v naših novih vinskih temperirnih vitrinah. Obojestranska osvetlitev ustvari edinstveno vzdušje in popoln pogled na vino. Poseben poudarek je na zatemnjeni ambientalni osvetlitvi, ki izvrstno osvetljuje vina – tudi pri zaprtih vratih.



Navpični ročajni utor

Vsi modeli serije Vinidor Selection imajo navpični ročajni utor od vrha do tal, da jih lahko udobno odprete s katere koli strani. Modeli z neopaznim ročajem se zlasti lepo zlijejo s kuhinjskim in jedilniškim pohištvo brez ročajev.



Lesene police FlexFit

Na njih so varno shranjene vinske steklenice skoraj vseh velikosti: snemljive lesene pregrade lahko namestite kamor koli na polici.



Več informacij o shranjevanju vina in naših vinskih vitrinah, vključno s podrobnimi opisi modelov, najdete v naši posebni vinski brošuri pri specializiranem prodajalcu aparatov Liebherr ali na spletu: home.liebherr.com/wine



WPgbi 7483 Vinidor Selection

2
Zones

Naše vinske temperirne vitrine so izjemno vsestranske, saj imajo dva do tri temperaturna območja, v katerih lahko temperaturo nastavite na +5 °C do +20 °C do stopinje natančno. Tako lahko v enem samem aparatu s tremi temperaturnimi območji istočasno in pri optimalni temperaturi shranjujete rdeča in bela vina ter šampanjec.

3
Zones

Za dolgotrajnejše shranjevanje vin imajo aparati serije Vinidor Selection v spodnjem delu območje StorageZone. Zaradi različne velikosti temperaturnih predelov in prilagodljivega nastavljanja temperature so vitrine primerne za vsak sortiment vina.

Hlajenje in zamrzovanje Kratek pregled



Celotno ponudbo prostostoječih in vgradnih aparatov Liebherr s podrobnimi opisi izdelkov najdete na naši spletni strani, na kateri so navedeni tudi specializirani prodajalci aparatov Liebherr: home.liebherr.com

Prostostoječi aparati



XRFst 5295 Δ serija Peak



SBSes 8496



XRFst 5295



XRFsd 5265



XRFsf 5220



XRFbd 5220

Model / serija	Energijski razred	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-------------------	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	----------	-------------	-----------	----------------	--------------	--------------------

Side-by-Side kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom s sistemom BioFresh Professional / BioFresh

Model / serija	Energijski razred	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
XRFst 5295 Peak												
SFNstd 529i	D											
SRBstc 529i	C											
XRFbs 5295 Peak												
SFNbsd 529i	D											
SRBbsc 529i	C											
XRFsd 5265 Prime												
SFNsdd 526i	D											
SRBsdd 526i	D											
XRCsd 5255 Prime												
SBNsdd 526i	D											
SRsdc 525i	C											
XRFsf 5245 Plus												
SFNsfd 5247	D											
SRBsfc 5220	C											

Side-by-Side kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom s sistemom BioFresh Plus

Model / serija	Energijski razred	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh Plus	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready	Wine
SBSes 8496 PremiumPlus												
SWTNes 4285	D											
SKBes 4380	D											

Side-by-Side kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom s sistemom EasyFresh

Model / serija	Energijski razred	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh Plus	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready	Wine
XRFsf 5220 Plus													
SFNsfd 5227	D												
SRsfd 5220	D												
XRFbd 5220 Plus													
SFNbdd 5227	D												
SRbdd 5220	D												



CBNstc 778i



CBNbsa 575i



CBNc 5223

Model / serija

Energijski razred



BLU Kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom s sistemom BioFresh Professional / BioFresh

Model / serija	Energijski razred	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
203 --91-- CBNste 8872* PremiumPlus	E											
202 --75-- CBNbsc 778i Peak	C											
CBNstc 778i Peak	C											
CBNsdb 775i Prime	B											
186 --75-- CBNsdc 765i Prime	C											
202 --60-- CBNstb 579i Peak	B											
CBNbsd 578i Peak	D											
CBNsda 575i Prime	A											
CBNbsa10 575i Prime	A ^{A-10%}											
CBNbsa 575i Prime	A											
CBNbdc 573i Plus	C											
CBNsdc 573i Plus	C											
CBNbda 572i Plus	A											
CBNsda 572i Plus	A											
CBNa 572i Plus	A											
CBNsfc 57vi Plus	C											
CBNc 5723 Plus	C											
186 --60-- CBNsdc 522i Plus	C											
CBNbda 5223 Plus	A											
CBNsda 5223 Plus	A											
CBNsfc 5223 Plus	C											
CBNc 5223 Plus	C											



CNSfd 7723



CNgwc 5723



CNC 5023

Model / serija

Energijski razred



BLU Kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom s sistemom EasyFresh

Model / serija	Energijski razred	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker Water tank	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
202 --75-- CNSfd 7723 Plus	D								
CNd 7723 Plus	D								
202 --60-- CNSfc 574i Plus	C								
CNbdc 573i Plus	C								
CNsfc 573i Plus	C								
CNc 5724 Plus	C								
CNbda 5723 Plus	A								
CNsda 5723 Plus	A								
CNsdb 5723 Plus	B								
CNgbc 5723 Plus	C								
CNgwc 5723 Plus	C								
186 --60-- CNbdb 5223 Plus	B								
CNsdb 5223 Plus	B								
166 --60-- CNC 5023 Plus	C								
CNsfc 5023 Plus	C								



RBbsc 528i



RBbsb 525i



RBa30 425i

Model / serija	Energijski razred	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-------------------	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	-------------	-------------	--------------	--------------------

Hladilniki s sistemom BioFresh Professional / BioFresh

Model / serija	Peak	Energijski razred	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
RBbsc 528i	Peak	C	■	■	■				■	■	
RBbsb 525i	Prime	B				■			■	■	
RBsdc 525i	Prime	C				■			■	■	
RBsfc 5220	Plus	C				■					■
RBsfd 5221	Plus	D				■		■*			■
RBc 5220	Plus	C				■					■
RBa30 425i	Prime	A				■				■	

* Zamrzovalnik s 4 zvezdicami.



RDsfd 5220

Hladilniki s sistemom EasyFresh

Model / serija	Plus	Energijski razred	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device
RDsfd 5220	Plus	D				■



Rsdci 1621



Rc 1400



Re 1000


Model / serija	Energijski razred	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device
----------------	-------------------	------------	-------------	-----------	--------------

Namizni hladilniki

Model / serija	Plus	Energijski razred	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device
Rsdci 1620	Plus	C			■	■
Rsdci 1621	Plus	C		■*		■
Rci 1620	Plus	C			■	■
Rci 1621	Plus	C		■*		■
Rdi 1620	Plus	D			■	■
Rdi 1621	Plus	D		■*		■
Rc 1400	Pure	C			■	
Rc 1401	Pure	C		■*		
Rd 1200	Pure	D			■	
Rd 1201	Pure	D		■*		
Re 1000	Pure	E			■	

* Zamrzovalnik s 4 zvezdicami.

Trenutna energijska oznaka EU za električne aparate



- QR-koda za identifikacijo izdelka v podatkovni zbirki izdelkov za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL) (European Product Database for Energy Labeling).
- Identifikator modela za ročno identificiranje izdelka v podatkovni zbirki EPREL, npr. s številko izdelka.
- Nova lestvica učinkovitosti od A do G. Razred G je namenjen le za vinske vitrine.
- Skupna prostornina* vseh zamrzovalnih predalov.
- Skupna prostornina* vseh hladilnih predalov in hladilnih delov.
- Raven hrupa je zdaj razvrščena v razrede od A do D.

* Izraz »prostornina« je opredeljen v trenutni Uredbi EU 2019/2016.



FNC 727i



FNSdd 529i



FNd 465i

Model / serija	Energijski razred	No Frost	Telescopic Rails	Easy Open	Frost Protect	Ice Maker	Easy Twist Ice	LED	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-------------------	----------	------------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----	--------------	--------------------

Zamrzovalniki s sistemom NoFrost

Model / serija	Energijski razred	No Frost	Telescopic Rails	Easy Open	Frost Protect	Ice Maker	Easy Twist Ice	LED	Smart Device	Smart Device ready
186 --70-- FNC 727i Peak	C	■	■	■	■		■	■	■	
FNC 7227 Plus	C	■		■	■					■
FNd 7227 Plus	D	■		■	■					■
166 --70-- FNC 707i Peak	C	■	■	■	■		■	■	■	
FNC 7026 Plus	C	■		■	■					■
FNd 7026 Plus	D	■		■	■					■
146 --70-- FNC 667i Peak	C	■	■	■	■		■	■	■	
FNa 6625 Plus	A	■		■	■					■
FNC 6625 Plus	C	■		■	■					■
FNd 6625 Plus	D	■		■	■					■
186 --60-- FNSdd 529i Peak	D	■	■	■	■	■		■	■	
FNC 527i Peak	D	■	■	■	■		■	■	■	
FNd 525i Prime	D	■		■	■		■	■	■	
166 --60-- FNC 507i Peak	C	■	■	■	■		■	■	■	
FNb 505i Prime	B	■		■	■		■	■	■	
FNd 505i Prime	D	■		■	■		■	■	■	
146 --60-- FNC 467i Peak	C	■	■	■	■		■	■	■	
FNb 465i Prime	B	■		■	■		■	■	■	
FNd 465i Prime	D	■		■	■		■	■	■	
126 --60-- FNb 425i Prime	B	■		■	■		■	■	■	



FNSddi 1624



Fci 1624



Fe 1003

Model / serija	Energijski razred	No Frost	Smart Frost	Frost Protect	LED	Smart Device
----------------	-------------------	----------	-------------	---------------	-----	--------------

Podpultni zamrzovalniki

Model / serija	Energijski razred	No Frost	Smart Frost	Frost Protect	LED	Smart Device
85 --60-- FNSddi 1624 Plus	D	■		■	■	■
FNdi 1624 Plus	D	■		■	■	■
Fci 1624 Plus	C		■	■	■	■
68 --55-- Fe 1003 Pure	E		■	■	■	



CFd 2505



CFd 2085



CFc 1875

Model / serija	Energijski razred	Stop Frost	Super Frost	Soft System	Frost Protect	LED
----------------	-------------------	------------	-------------	-------------	---------------	-----

Zamrzovalne skrinje

Model / serija	Energijski razred	Stop Frost	Super Frost	Soft System	Frost Protect	LED
83 --168-- CFd 2505 Plus	D	■	■	■	■	■
83 --126-- CFd 2085 Plus	D	■	■	■	■	■
83 --105-- CFc 1875 Plus	C	■	■	■	■	■



Učinkovitost naših aparatov lahko preverite s spletnim orodjem, izdelanim v okviru projektov LABEL2020 in BELT s finančno podporo EU. Na spletni strani tool.label2020.eu si lahko ogledate in primerjate porabo električne energije in številne druge podatke električnih aparatov. Računalo upošteva tudi lokalne cene električne energije in prikazuje stroške za celotno obdobje uporabe. Primerjava jasno pokaže: Liebherr se splača!

Vgradni aparati

Side by Side

Središče svežine po vašem okusu

Izberite takšno kombinacijo aparatov Liebherr, da bo kar najbolj ustrezala vašim potrebam po svežini. Mnoge modele lahko združujete v navpični ali vodoravni postavitvi in si ustvarite čisto svoje središče svežine, v katerem so zadovoljene vse vaše potrebe po shranjevanju.

Prodajalca aparatov Liebherr ali kuhinjskega strokovnjaka povprašajte o Liebherrskih aparatih side-by-side.

EWTdf 1653 Vinidor | IRci 3950 ○ serija Prime
IFNci 3954 ○ serija Prime | SIBa20i 3950 ○ serija Prime



ECBNe 8872



ECBNe 8870



ECBNe 7871

Model / serija

Energijski razred

Bio Fresh

No Frost

Soft System

Ice Maker

Vgradni kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom

Model / serija	Energijski razred	Bio Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker
ECBNe 8872	PremiumPlus	■	■	■	■
ECBNe 8870	PremiumPlus	■	■	■	■
ECBNe 8871	PremiumPlus	■	■	■	■
ECBNe 7870	PremiumPlus	■	■	■	■
ECBNe 7871	PremiumPlus	■	■	■	■



ICBNci 5183



ICBNbsci 5173



ICBbi 5152

Model / serija

Energijski razred

10 years warranty

Bio Fresh Professional

Hydro Brezze

Fish & Seafood

Bio Fresh

Easy Fresh

No Frost

Smart Frost

Soft System

Ice Maker

Smart Device

Smart Device ready

Vgradni kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom s sistemom BioFresh Professional / BioFresh

Model / serija	Energijski razred	Bio Fresh Professional	Hydro Brezze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
ICBNci 5183	Peak	■	■				■		■	■	■	
ICBNbsci 5173	Peak	■	■				■		■	■	■	
ICBNdi 5173	Peak	■	■	■			■		■	■	■	
ICBNdi 5163	Prime				■		■		■	■	■	
ICBNci 5153	Prime				■		■		■	■	■	
ICBNdi 5123	Plus				■		■		■	■	■	
ICBci 5182	Peak	■	■					■	■	■	■	
ICBbi 5152	Prime	■			■			■	■	■	■	
ICBbi 5122	Plus	■			■			■	■	■	■	
ICBSd 5122**	Plus				■			■				■



ICNbsci 5173



ICNd 5133



ICNSd 5123

Vgradni kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom s sistemom EasyFresh

Model / serija	Energijski razred	Bio Fresh Professional	Hydro Brezze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
ICNbsci 5173	Peak				■	■		■	■	■	■	
ICNci 5173	Peak				■	■		■	■	■	■	
SICNdi 5153	Prime				■	■		■	■	■	■	
ICNdi 5153	Prime				■	■		■	■	■	■	
ICNd 5133	Plus				■	■		■	■	■	■	
ICNc 5123	Plus				■	■		■	■	■	■	
ICNSd 5123**	Plus				■	■		■				■
ICc 5123	Plus				■			■	■	■	■	

* Ledomat IceMaker s posodo za vodo.

Aparati Liebherr so po navadi opremljeni z vratnimi tečajji za desno odpiranje (obstaja možnost menjave).

Pri modelih, kjer smeri odpiranja ni mogoče zamenjati, so navedene tudi različice z levim odpiranjem.

Vso ponudbo z oceno energijske učinkovitosti najdete na strani 45. Ocena je podana v skladu z Direktivo EU 2017/1369 6a. Podrobnejše opise modelov najdete na home.liebherr.com

**Drsna vrata namesto fiksnih.



IRBPbsci 5170



IRBdi 5181



IRbi 3951

Model / serija	Energijski razred	10 let garancija	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-------------------	------------------	------------------------	--------------	----------------	-----------	-------------	-------------	-----------	--------------	--------------------

Vgradni hladilniki s sistemom BioFresh Professional / BioFresh

Model / serija	Energijski razred	10 let garancija	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
178 --56-57-- IRBAC 5190-001 Peak	C										
IRBAC 5190-617 Peak	C										
IRBAC 5171-001 Peak	C						*				
IRBAC 5171-617 Peak	C						*				
IRBci 5180 Peak	C										
IRBdi 5181 Peak	D						*				
IRBbsci 5170 Peak	C										
IRBbsci 5171 Peak	C						*				
IRBPci 5170 Peak	C										
IRBPbsci 5170 Peak	C										
IRBdi 5170 Peak	D										
IRBci 5170 Peak	C										
IRBci 5171 Peak	C						*				
IRBci 5150 Prime	C										
IRBci 5151 Prime	C						*				
IRCBc 5121 Plus	E						*				
IRBd 5120 Plus	D										
IRBd 5121 Plus	D						*				
158 --56-57-- IRBdi 4851 Prime	D						*				
140 --56-57-- IRBbsbi 4570 Peak	B										
IRBbi 4570 Peak	B										
IRBci 4571 Peak	C						*				
IRBci 4550 Prime	C										
IRBci 4551 Prime	C						*				
IRBc 4520 Plus	C										
IRBc 4521 Plus	C						*				

* Zamrzovalnik s 4 zvezdicami.

Aparati Liebherr imajo po navadi vratne tečajje za desno odpiranje (obstaja možnost menjave).

Pri modelih, kjer smeri odpiranja ni mogoče zamenjati, so navedene tudi različice z levim odpiranjem.

Model / serija	Energijski razred	10 let garancija	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-------------------	------------------	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	-------------	-------------	-----------	--------------	--------------------

Vgradni hladilniki s sistemom BioFresh Professional / BioFresh

122 --56-57-- IRBAb 4170-001 Peak	B											
IRBAb 4170-617 Peak	B											
IRBbsbi 4170 Peak	B											
IRBbi 4170 Peak	B											
IRBbi 4171 Peak	B							*				
IRBci 4150 Prime	C											
IRBci 4151 Prime	C							*				
IRBc 4120 Plus	C											
IRBc 4121 Plus	C							*				
102 --56-57-- IRBbi 4050 Prime	B											
IRBc 4020 Plus	C											
88 --56-57-- SIBa20i 3950 Prime	A	-20%										

Vgradni hladilniki s sistemom EasyFresh

178 --56-57-- IRCe 5121 Plus	E							*				
IRDdi 5120 Plus	D											
IRDdi 5121 Plus	D							*				
122 --56-57-- IRC 4120 Plus	C											
IRC 4121 Plus	C							*				
IRSe 4100** Pure	E											
IRSe 4101** Pure	E							*				
102 --56-57-- IRd 4020 Plus	D											
IRd 4021 Plus	D							*				
88 --56-57-- IRbi 3951 Prime	B							*				
IRci 3950 Prime	C											
IRc 3920 Plus	C											
IRc 3921 Plus	C							*				
IRd 3900 Pure	D											
IRd 3901 Pure	D							*				
IRe 3900 Pure	E											
IRe 3901 Pure	E							*				
IRSe 3900** Pure	E											
IRSe 3901** Pure	E							*				

Vgradni hladilniki z dekorativnim okvirjem

122 --56-57-- DRe 4101 Pure	E							*				
88 --56-57-- DRe 3900 Pure	E											
DRe 3901 Pure	E							*				

* Zamrzovalnik s 4 zvezdicami.

** Drsna vrata namesto fiksnih.



SIFNbsdi 5188



SIFNdi 4155



IFNd 3924

Model / serija	Energijski razred	10 letna garancija	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Ice Tower	Auto Door	LED	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-------------------	--------------------	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----	--------------	--------------------

Vgradni zamrzovalniki

↑ 178 ↓	-- 56-57 --	SIFNAd 5188-001 Peak			■		■	■	■	■	■	■
		SIFNAd 5188-617 Peak			■		■	■	■	■	■	■
		SIFNbsdi 5188 Peak			■		■	■	■	■	■	■
		SIFNdi 5188 Peak			■		■	■	■	■	■	■
		SIFNdi 5178 Peak			■		■			■	■	
		SIFNSe 5128** Plus			■							■
↑ 140 ↓	-- 56-57 --	SIFNdi 4556 Prime			■				■	■		
		SIFNdi 4155 Prime			■		■			■	■	
↑ 122 ↓	-- 56-57 --	IFNci 3954 Prime			■		■			■	■	
		IFNd 3924 Plus			■		■				■	
		IFSd 3904** Pure					■				■	
↑ 88 ↓	-- 56-57 --	IFd 3904 Pure					■				■	
		IFNbi 3553 Prime		■	■		■			■	■	
↑ 72 ↓	-- 56-57 --	IFNd 3503 Pure			■						■	

↑ Aparati Liebherr imajo po navadi vratne tečajje za desno odpiranje (obstaja možnost menjave).

↑ Pri modelih, kjer smeri odpiranja ni mogoče zamenjati, so navedene tudi različice z levim odpiranjem.



UIKo 1560



UIKP 1554



UIK 1510

Model / serija	Energijski razred	10 letna garancija	Bio Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	LiftUp Box
----------------	-------------------	--------------------	-----------	----------	-------------	-------------	------------

Podpultni hladilniki

↑ 82-88 ↓	-- 60 --	SUIB 1550 Premium			■			■	
		UIKo 1560 Premium						■	■
		UIKo 1550 Premium						■	
		UIKP 1550 Premium						■	
		UIKP 1554 Premium					■*	■	
		UIK 1510 Comfort							
↑ 82 ↓	-- 60 --	UIK 1514 Comfort					■*		
		UK 1720*** Comfort							
		UK 1524*** Comfort						■*	
↑ 82 ↓	-- 50 --	UK 1414*** Comfort						■*	

* Zamrzovalnik s 4 zvezdicami.



SUIGN 1554



SUIG 1514



UG 1211

Podpultni zamrzovalniki

↑ 82-88 ↓	-- 60 --	SUIGN 1554 Premium			■		■	
		SUIG 1514 Comfort					■	
↑ 82 ↓	-- 60 --	UG 1211*** Comfort					■	

** Drsna vrata namesto fiksnih. | *** Pripravljeno za okrasno ploščo.

Vinske vitrine



WPgbi 5283 Vinidor Selection



WPgbi 7483



WPbsi 5252



WTes 1672

Model / serija	Energijski razred	2 Zones	3 Zones	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Sommelier Board	Soft System	Smart Device	
----------------	-------------------	---------	---------	------------	------------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------	--

Prostostoječe temperirane vinske vitrine

201	--70--	WPgbi 7483	Vinidor Selection			■	■	■**		■	■	■	■	145
		WPgbi 7473	Vinidor Selection			■	■	■**		■		■	■	182
		WPgbi 7472	Vinidor Selection		■		■	■**		■		■	■	204
185	--60--	WPgbi 5283	Vinidor Selection			■	■	■**		■	■	■	■	85
		WPgbi 5273	Vinidor Selection			■	■	■**		■		■	■	104
		WPgbi 5272	Vinidor Selection		■		■	■**		■		■	■	106
165	--60--	WPbsi 5252	Vinidor		■		■	■		■		■	■	155
		WSbsi 5252	Vinidor		■			■			■	■	■	155
		WPbsi 5052	Vinidor		■		■	■	■		■	■	■	131
82	--60--	WTes 1672	Vinidor		■		■	■	■				34	

* Največja velikost bordojskih steklenic (0,75 l): V: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.
 ** V predelu StorageZone.

Vso ponudbo z oceno energetske učinkovitosti najdete na strani 57. Ocena je podana v skladu z Direktivo EU 2017/1369 6a. Podrobnejše opise modelov najdete na home.liebherr.com



WSbli 7731



WPbli 5231



WPbl 4201

Model / serija	Energijski razred	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Smart Device	Smart Device ready	
----------------	-------------------	--------	------------	------------------	-----------------	------------	-----------------	--------------	--------------------	--

Prostostoječe vitrine za shranjevanje vina

204	--75--	WSbli 7731	GrandCru Selection		■		■			■		324
		WPbli 5231	GrandCru Selection		■	■	■			■	■	229
188	--60--	WSbli 5231	GrandCru Selection		■		■			■		229
		WPbli 5031	GrandCru Selection		■	■	■			■	■	196
168	--60--	WSbli 5031	GrandCru Selection		■		■			■		196
		WPbl 5001	GrandCru		■	■		■			■	196
148	--60--	WSbl 5001	GrandCru		■		■				■	196
		WPbl 4601	GrandCru		■	■		■			■	166
128	--60--	WSbl 4601	GrandCru		■		■				■	166
		WPbl 4201	GrandCru		■	■		■			■	141
89	--60--	WSbl 4201	GrandCru		■		■				■	141
		WKb 1812	Vinothek		■	■		■	■			66
		WKr 1811	Vinothek		■		■					66



WKes 653




ZKes 453

Model / serija	Energijski razred	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	Cigar	
----------------	-------------------	--------	------------	------------------	-----------------	------------	-------	--

Samostoječe kompaktne vitrine

61	--43--	WKes 653	GrandCru		■		■		■		■	12
		ZKes 453	Humidor			■		■		■		



Velikost bordojske steklenice (0,75 l)
 Vse navedbe o prostornini steklenic temeljijo na teh dimenzijah.

* Največja velikost bordojskih steklenic (0,75 l): V: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.



EWTgb 3583



EWTdf 2353



EWTgw 1683

Model / serija	Energijski razred	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect	Soft System	Tip Open	
----------------	-------------------	--------	---------	------------	-----------------	------------	-------------	----------	--

Vgradne temperirane vinske vitrine

178	--56-57--	EWTgb 3583	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	83
		EWTgw 3583	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	83
		EWTdf 3553	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	80
122	--56-57--	EWTgb 2383	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	51
		EWTgw 2383	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	51
		EWTdf 2353	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	48
88	--56-57--	EWTgw 1683	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	33
		EWTgw 1683	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	33
		EWTdf 1653	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	30



WKEgb 582



WKEgw 582



WKEes 553

Vgradne vitrine za shranjevanje vina

45	--56-57--	WKEgb 582	GrandCru	G		■	■	■	■	■	■	18
		WKEgw 582	GrandCru	G		■	■	■	■	■	■	18
		WKEes 553	GrandCru	G		■	■	■	■	■	■	18



UWTgb 1682



UWTes 1672



UWKes 1752

Podpultna vinska vitrina


82-87	--60--	UWTgb 1682	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	34
		UWTes 1672	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	34
		UWKes 1752	GrandCru	G		■	■	■	■	■	■	46

* Največja velikost bordojskih steklenic (0,75 l): V: 300,5 mm, ø: 76,1 mm. Podrobnejše opise modelov najdete na home.liebherr.com

Posebne zahteve

Vinske vitrine morajo ustrezati istim standardom EU kot hladilniki in zamrzovalniki za shranjevanje živil. Kljub temu so določene zahteve za zanesljivo shranjevanje in temperiranje vina veliko strožje, zato morajo biti aparati veliko učinkovitejši. Zaradi tega je večina vinskih vitrin na tržišču uvrščenih v energijski razred G.

Trenutna energijska oznaka EU* za vinske vitrine:





- QR-koda za identifikacijo izdelka v podatkovni zbirki izdelkov za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL) (European Product Database for Energy Labeling).
- Identifikator modela za ročno identificiranje izdelka v podatkovni zbirki EPREL, npr. s številko izdelka.
- Lestvica energijske učinkovitosti od A do G. Razred G je predviden le za vinske vitrine.
- Največja prostornina za shranjevanje.
- Raven hrupa se zdaj razvršča v razrede od A do D.

Optimalna energijska učinkovitost

Liebherr daje poseben poudarek trajnosti. Naše vinske vitrine so med energijsko najvarčnejšimi v svojem razredu. Medtem ko večina proizvajalcev ponuja modele v razredu energijske učinkovitosti G, so naše vitrine večinoma v razredih F in E, ena celo v razredu D.

Razporeditev po razredih energijske učinkovitosti leta 2023:



** Vir: Podatkovna zbirka EU izdelkov za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL) 2023

* V skladu z Uredbo EU 2019/2016

Uporabna dodatna oprema za vse potrebe

Odkrijte vsestranskost dodatne opreme Liebherr in si še bolj poenostavite vsakdan.



VarioSafe in polica za steklenice



FlexSystem



Polica za steklenice



Posoda za ledene kocke s pokrovom



Filter z aktivnim ogljem FreshAir

Čisti obtočni zrak in hitro veže neprijetne vonjave. Preprosta menjava, zagotovljena optimalna kakovost zraka.



SmartDeviceBox

Aparat Liebherr lahko naknadno nadgradite z napravo SmartDeviceBox in jo povežete s spletom. Napravo SmartDeviceBox namestite v le nekaj korakih in še isti dan vam je na voljo ves svet digitalnih možnosti.



HNGRYnsite

S kamero HNGRYnsite lahko vselej vidite vsebino hladilnika, ne glede na to, kje ste.



Dodatno opremo in aparat svojih sanj najdete v spletni trgovini Liebherr na home.liebherr.com/shop ali pri specializiranem prodajalcu aparatov Liebherr.

Za dobro preglednost – še preden odprete hladilnik

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Kateri aparat je najprimernejši zame?

To je vprašanje, s katerim se soočamo pri nakupu novih aparatov in nanj ni vedno lahko odgovoriti. Zato smo vam še bolj olajšali raziskovanje naše ponudbe ter vse hladilnike in zamrzovalnike razvrstili v štiri serije.



○ Serija Pure

V seriji Pure so zbrani modeli osnovnega razreda. So preprosti, pregledni in opremljeni tako, da izpolnijo vse osnovne zahteve. Aparati serije Pure ponujajo le najosnovnejše, a s pečatom najvišje kakovosti Liebherr.



◇ Serija Plus

Serija Plus je nadgradnja serije Pure, ki navduši s številnimi dodatki. Ime Plus označuje predvsem dodatno priročnost. Poleg tega da aparati v tej seriji izvrstno hladijo in zamrzujejo, so tudi malce pametnejši. To pomeni, da vam malce olajšajo številna ročna opravila.

○ Serija Prime

Serija Prime je bistveno elegantnejša. Predstavlja opazen mejnik na področju oblikovanja in uporabe materialov. V notranjosti aparata so uporabljeni predvsem vrhunski materiali, kot je nerjavno jeklo. Prava paša za oči pa so tudi posebne rešitve osvetlitve.



△ Serija Peak

Serija Peak je naša vrhunska linija aparatov. V njej je najboljšo združeno z najboljšim. Brez kompromisov. Inovativna Liebherrova tehnologija, usklajena z vrhunskim dizajnom in izvrstnimi rešitvami za še večje udobje. Aparati v tej seriji so namenjeni tistim, ki želijo imeti vse.

Tehnologije za ohranjanje svežine

- Bio Fresh Professional** Sistem BioFresh Professional omogoča še večjo prilagodljivost vašim specifičnim potrebam po shranjevanju živil.
- Hydro Breeze** Profesionalno hlajenje: Hladna meglica in temperatura 0 °C v predalu Fruit & Vegetable poskrbita za daljšo obstojnost in sijajen optični učinek.
- Fish & Seafood** V predalu Fish & Seafood lahko ribe in morske sadeže shranite tako profesionalno kot v ribarnici, in sicer pri optimalni temperaturi -2°C.
- Bio Fresh** Pri temperaturi tik nad 0 °C in optimalni zračni vlagi ostanejo sadje, zelenjava, meso, ribe in mlečni izdelki sveži veliko dlje kot v običajnem hladilniku.
- Easy Fresh** Zaradi nastavitve vlažnosti ostaneta sadje in zelenjava sveža dlje.
- No Frost** Priročnost brez zmrzali.
- Smart Frost** Znatno redkejšo odtajevanje.
- Stop Frost** Redkejšo odtajevanje in lažje odpiranje pokrova, ker se ne ustvari podtlak.

Priročnost in prilagodljivost

- Soft System** Zelo mehko zapiranje, tudi pri polni obremenitvi; samodejno zapiranje do kota odpiranja 30°.
- LiftUp Box** Izvelčni predal LiftUp omogoča najboljši izkoristek prostora pod njim. Ko je predal izvlečen, ga lahko z drsnim gibom privzdignete z dna aparata in tako lažje dostopate do živil.
- Easy Open** Zahvaljujoč funkciji EasyOpen lahko vrata priročno in zlahka odprete večkrat zapored.
- Frost Protect** Naši zamrzovalniki delujejo tudi pri nizkih temperaturah, kar pomeni, da jih lahko postavite v neogrevan prostor, v katerem se temperatura lahko spusti tudi na -15 °C (spodnja meja).
- Auto Door** Edinstven na svetu: Funkcija AutoDoor omogoča udobno odpiranje in zapiranje vrat z glasovnim ukazom, s trkanjem in s pametnim telefonom* – ali preprosto z roko.

Voda in led

- Ice Maker** Samodejni ledomat IceMaker s fiksnim priključkom.
- Ice Maker Water tank** Samodejni ledomat IceMaker z rezervoarjem za vodo, če fikсни vodovodni priključek ni na voljo ali ga ne želite namestiti.
- Easy Twist Ice** Preprosta in hitra priprava ledenih kock: Napolnite rezervoar z vodo, počakajte, da voda zamrzne, in sprostite pripravljene kocke ledu z zasukom (prostostoječi aparati).

Vino

- 1 Zone** V hladilniku namreč ohranja stalno temperaturo, ki je nastavljiva od +5 °C do +20 °C.
- 2 Zones** V aparatu sta dve ločeni temperaturni območji, v katerih lahko nastavite natančno temperaturo od +5 °C do +20 °C.
- 3 Zones** V aparatu so tri ločena temperaturna območja, v katerih lahko nastavite natančno temperaturo od +5 °C do +20 °C.
- Glass Door** Pregled nad celotno zbirko vin za obarvanimi steklenimi vrati z UV-zaščito.
- Humidity Control** Vlažnost lahko aktivno uravnate od 50% do 80% relativne vlažnosti** v korakih po 5%.
- Humidity Select** Nastavite lahko dve vrsti vlažnosti: standardno ali visoko.
- UV Protect Plus** Trojna zaščita: Trojna zaščita: zatemnjena steklena vrata z dvema slojema vakuumske nanosene kovine zagotavljajo zelo učinkovito zaščito pred sončno svetlobo.
- UV Protect** Dvojna zaščita: Dvojna zaščita: zatemnjena steklena vrata z eno plastjo vakuumske nanosene kovine zagotavljajo učinkovito zaščito pred sončno svetlobo.
- Sommelier Board** Za učinkovito postrežbo in dekantiranje: Lesena polica s stojalom za steklenico iz nerjavnega jekla, lesen zaboj za pripomočke in dovolj prostora za temperiranje vinskih kozarcev.

Povezljivost

- Smart Device** Vgrajena naprava SmartDeviceBox omogoča upravljanje aparata in uporabo dodatnih storitev prek računalnika in prenosnih naprav.
- Smart Device ready** Napravo SmartDeviceBox lahko vstavite v aparat pozneje in ga z njo upravljate ter uporabljate dodatne storitve prek računalnika in prenosnih naprav. Na voljo kot dodatna oprema.

Posebne skupine izdelkov

- Outdoor** Ta aparat Liebherr je prava izbira za uporabo na prostem: zahvaljujoč materialom, ki so odporni na rjavenje in vremenske vplive, trpežni izvedbi in kakovostnim sestavnim delom.
- Wine** Popolni pogoji za vrhunska vina z edinstvenimi funkcijami shranjevanja in temperiranja.
- Cigar** Inovativne funkcije in popolni pogoji za kakovostne cigare.

Najučinkovitejši modeli

- Ultra Efficient A-10%**
 - Ultra Efficient A-20%**
 - Ultra Efficient A-30%**
- Varčnejši¹ od aparatov v najvišjem razredu energijske učinkovitosti A – Liebherr postavlja nove standarde v industriji.

¹ Ob primerjavi z mejno vrednostjo najvišjega razreda energijske učinkovitosti A v skladu z Uredbo EU 2029/2016 (od decembra 2023).

* Uporabljate lahko tudi napravo SmartDevice / aplikacijo Smart | ** Za temperature v bivalnem okolju. V primeru zelo suhega/hladnega okolja, npr. kleti, priporočamo, da sistem podprete z uporabo ustreznih velikih posode za vodo, ki je v naši ponudbi kot dodatna oprema. | *** Več informacij o najrazličnejših kombinacijah opreme in podrobne opise modelov najdete na home.liebherr.com.




BluRoX

Naša tehnologija vakuumiranega perlita je inovativna rešitev, ki bo pustila velik pečat v industriji hladilnikov in zamrzovalnikov. Naj vam predstavimo rešitev BluRoX.



FNb 505i ◊ serija Prime



Prvi hibridni model z izolacijo BluRox v vratih in prvi zamrzovalnik s tehnologijo NoFrost (165 cm) energijskega razreda B.



Več o navdušujoči izolaciji BluRoX in njenih številnih prednostih poiščite tukaj: home.liebherr.com/blurox

home.liebherr.com

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napak ter odstopanj od slikovnih in besedilnih vsebin. Barvna odstopanja so posledica tiskarskih postopkov. Najnovejše informacije so na voljo na spletni strani home.liebherr.com. Printed in Croatia by Stega Tisak. 7943 333-04/ 02.24/ SL



MEŠANICA

Iz odgovornih virov

FSC® C165944