

---

# Čerstvost bez kompromisů

---

Objevte naše všestranné spotřebiče pro bezstarostné používání, které nastavují nové normy v oblasti technologie čerstvosti, účinnosti a designu.

## LIEBHERR

Chlazení a mrazení





## Chladí. Šetří. Ohromí.

---

Chladničky a mrazničky fungují nepřetržitě každý den, a proto jsme se vždy snažili snížit spotřebu energie a hluk. A naše práce se vyplatila, protože nyní nabízíme energeticky nejúčinnější a nejtišší spotřebiče na trhu.

Navíc nabízíme mnoho sofistikovaných technologií čerstvosti, které splňují všechny požadavky na skladování a pomáhají udržet potraviny déle čerstvé a zabránit jejich plýtvání z důvodu předčasného zkažení. I samotný design je inovativní. V interiéru mnoha modelů se nyní nachází černá nerezová ocel – elegantní design interiéru BlackSteel dodá vašemu produktu opravdu atraktivní vzhled.

V tomto přehledu je uvedeno jen několik zajímavých informací, které to dokazují: U spotřebičů Liebherr víte, že máte k dispozici to nejmodernější – ať už jde o technologii čerstvosti, účinnost nebo design. A vy si můžete nerušeně vychutnat to, co se skrývá uvnitř. Nejprve si ale užijte tuto příručku a objevte ještě více inovací.



## Obsah

- 6 Historie
- 8 Udržitelnost
- 10 Fáze použití
- 12 Technologie čerstvosti
- 16 Energetická účinnost
- 18 10 letá záruka výrobce
- 20 Design
- 22 SmartDevice
- 23 HNGRYnsite
- 24 OpenStage
- 25 Komfort a ergonomie při chlazení
- 26 Voda a led
- 28 VarioTemp
- 29 Pohodlí a flexibilita – mrazení
- 30 AutoDoor
- 31 Ocenění za design
- 32 Chladničky na víno
- 39 Stručný přehled:
  - Volně stojící spotřebiče
  - Vestavné přístroje
  - Chladničky na víno
- 58 Příslušenství
- 59 Popis řady
- 60 Popis vybavení



Kompletní sortiment samostatně stojících spotřebičů a vestavných spotřebičů Liebherr se stručným přehledem je k dispozici od strany 39 nebo na našich webových stránkách, kde jsou uvedeni také odborní prodejci Liebherr: [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

## Inovace přichází v mnoha formách.

Liebherr je vždy tou správnou volbou pro každý prostor a všechny požadavky. Ať už hledáte pultovou mrazničku, nebo chladničku. Ať už hledáte velkou kombinovanou chladničku a mrazničku side-by-side, volně stojící nebo vestavný spotřebič, nebo dokonce malý podstavný spotřebič. Vždy budete těžit z inovativní síly a důrazu na detail. Vše pro náš cíl: dlouhotrvající čerstvost vašich potravin.



Chladničky



Kombinované chladničky a mrazničky



Kombinace Side-by-Side



Mrazničky



Pultové mrazničky



Stolní a podstavné spotřebiče



Chladničky na víno

## Chladí. Šetří. Ohromí.

Chladničky a mrazničky fungují nepřetržitě každý den, a proto jsme se vždy snažili snížit spotřebu energie a hluk. A naše práce se vyplatila, protože nyní nabízíme energeticky nejúčinnější a nejtišší spotřebiče na trhu.

Navíc nabízíme mnoho sofistikovaných technologií čerstvosti, které splňují všechny požadavky na skladování a pomáhají udržet potraviny déle čerstvé a zabránit jejich plýtvání z důvodu předčasného zkažení. I samotný design je inovativní. V interiéru mnoha modelů se nyní nachází černá nerezová ocel – elegantní design interiéru BlackSteel dodá vašemu produktu opravdu atraktivní vzhled.

V tomto přehledu je uvedeno jen několik zajímavých informací, které to dokazují: U spotřebičů Liebherr víte, že máte k dispozici to nejmodernější – ať už jde o technologii čerstvosti, účinnost nebo design. A vy si můžete nerušeně vychutnat to, co se skrývá uvnitř. Nejprve si ale užijte tuto příručku a objevte ještě více inovací.

## Německé technologie – dříve stejně jako nyní

Již od roku 1954 vyrábíme a po celém světě prodáváme chladničky a mrazničky nejvyšší kvality. V srdci jsme však stále rodinný podnik s kořeny v Německu. Právě tam pokračujeme ve vývoji našich produktů s dlouhou životností. Německé inženýrství – zrozeno z pevného spojení s naším zakladatelem a s vědomím, že se tu sdružují technické znalosti budované po generace.



*„Můj život posílil mé přesvědčení, že při silném odhodlání dělat dobrou práci a co nejlépe splňovat různá přání zákazníků můžu dosáhnout cílů, které na první pohled mohou vypadat nedosažitelně. Nenechte se odradit nezdary a když si budete věřit, dokážete pohnout horami.“*

Dr.-Ing. e.h. Hans Liebherr (1915–1993)



XRFbd 5220 ◊ Řada Plus



Vozidlo L 319 bylo v 60. letech 20. století „mobilní prezentací“ značky Liebherr. Do roku 1968 jezdil tento speciálně navržený autobus po západním Německu a propagoval nejnovější chladničky a mrazničky z Horního Švábska.



Naše první spotřebiče opustily výrobní linku v Ochsenhausenu v roce 1954. A právě tam je dodnes naše hlavní továrna.

### Kvalita, která zůstane kvalitou i za 15 let.

Naše ambice přinášet kvalitu se odráží i v nejmenších detailech. Například než schválíme dveřní závěs, musí projít minimálně 100 000 cyklů otevření. Dveřní závěs, ale i všechny ostatní funkční části důkladně a intenzivně testujeme. Vše s vědomím jednoho cíle: zajistit alespoň 15letou životnost našich spotřebičů.



**G** Made  
in Germany

**G** German  
Engineering

## Naše cesta do budoucnosti

Všechny naše inovativní produkty sjednocuje jedno: všechny představují cestu k větší udržitelnosti. Přijetí zodpovědnosti je jedna z našich klíčových hodnot. Proto máme desítky let trvajících tradici výzkumu a vývoje ekologických produktů. Při práci máme vždy na paměti celý životní cyklus produktu.

### Recyklace/likvidace

Naším cílem je udržitelná cirkulární ekonomika a aktivně navrhujeme naše produkty s použitím materiálů, které lze snadno recyklovat a co nejlépe opakovaně použít.

### Materiály

Chceme omezit dopad našich obchodních činností na životní prostředí a vytvářet recyklovatelné produkty, takže budeme v našich spotřebičích používat více obnovitelných a recyklovaných materiálů a snížíme množství používaných materiálů. Přitom se zaměřujeme na celý produkt.



### Fáze použití

Náš dopad na životní prostředí omezujeme tak, že stále nabízíme špičkové, energeticky účinné produkty, které jsou vysoce odolné a lze je snadno opravit – za podpory proaktivního zákaznického servisu. Také vám nabízíme produkty a řešení, které vám pomohou snížit plýtvání potravinami. Další informace k tomu jsou uvedeny na dalších stránkách.

### Výroba

Usilujeme o výrobu šetrnou k životnímu prostředí snížením spotřeby energie v našich závodech a zvyšováním využití obnovitelných zdrojů energie. Pro omezení našeho dopadu na životní prostředí přistupujeme k používání vody odpovědně, minimalizujeme tvorbu odpadů a snažíme se zamezit znečištění, čímž zohledňujeme i jiné aspekty než jen emise CO<sub>2</sub>.\*



#### \* EcoVadis Gold

Téma společenské odpovědnosti řešíme komplexně a ve všech fázích životního cyklu výrobku. Naši angažovanost ocenila přední světová agentura EcoVadis, která hodnotí společenskou odpovědnost firem, zlatým oceněním za rok 2023. Jsme hrdí na to, že patříme ke třem procentům podniků oceněných společností EcoVadis.



## Šetřete potravinami s Liebherr

Po celém světě se ročně vyhodí kolem 931 milionů tun potravin<sup>1</sup>. To v průměru odpovídá asi 113 kg ročně na jednu domácnost<sup>2</sup>.



# 113 kilogram<sup>2</sup>

Množství vyhozených potravin lze rámcově rozdělit do následujících skupin<sup>2</sup>:



50%  
čerstvé ovoce  
a zelenina



4%  
mléčné výrobky



5%  
maso a ryby



7%  
vařené potraviny  
a polotovary

Potraviny mají nejen osobní a finanční význam, ale také vliv na životní prostředí.

Potravinářská výroba je zodpovědná za<sup>3</sup>

25%

všech celosvětových emisí skleníkových plynů a

70%

spotřeby pitné vody.

<sup>1</sup> Zpráva UNEP o hodnocení plýtvání potravinami (2021)



<sup>2</sup> Německá spolková agentura pro životní prostředí (2021). Na dvoučlennou domácnost v Německu

<sup>3</sup> Náš svět v datech (2022)



S našimi inovativními technologiemi čerstvosti a digitálními řešeními vám můžeme velmi jednoduše pomoci omezit množství vyhozených potravin.

Kromě ideální teploty je pro dokonalé skladování potravin klíčová také optimální vlhkost. Ve společnosti Liebherr jsme k tomuto účelu vyvinuli inovační technologie pro zachování čerstvosti a rok co rok je vylepšujeme. Jídlo tak i po několika dnech chutná opravdu čerstvě a neztrácí žádné vitamíny a živiny. Máme vhodnou technologii čerstvosti pro každý typ čerstvých potravin:



DuoCooling

**HNGRY nsite**  
powered by **LIEBHERR**

S kamerou chladničky HNGRYnsite se můžete kdykoli a kdekoli podívat, co se nachází uvnitř.



Aplikace HNGRY: Aplikace vám pomůže organizovat nákupy, mít pod dohledem zásoby a navíc je správně skladovat.

Easy Fresh

+10 dnů

+8 dnů

+3 dny

+10 dnů

Srovnávací údaje o počtu dnů se vztahují k běžnému chladicímu oddílu.



**EasyFresh – ideální pro ovoce a zeleninu**

Zde se ovoce, zelenina a plody bez obalu cítí skutečně dobře. Pokud je například salát při stejné teplotě jako v chladicím oddílu a vzduchotěsně uzavřen v přihrádce, je i po sedmi dnech křupavý a čerstvý.



**BioFresh Professional s HydroBreeze – chlaďte jako profesionálové**

Studená mlha, která se na ovoce a zeleninu v přihrádce BioFresh Professional snaží jako balzám, zachovává vynikající čerstvost a zlepšuje strukturu – speciální uskladnění ovoce a zeleniny v přihrádce BioFresh Professional.



**DuoCooling – už žádné vysychání**

Naše základní technologie, kterou naleznete ve všech kombinovaných chladničkách a mrazničkách. Díky dvěma zcela odděleným chladicím okruhům zajišťuje, že nedochází k žádné výměně vzduchu mezi chladicím a mrazicím oddílem. Potraviny se nevysušují ani nešíří zápach.



**BioFresh – naše všestranná funkce**

S osvědčenou technologií BioFresh lze potraviny skladovat při teplotě těsně nad 0 °C, tedy v mnohem chladnějším prostředí, než jaké je ve zbytku spotřebiče. Díky ideální vlhkosti vzduchu vydrží ovoce a zelenina ve vzduchotěsné přihrádce na ovoce a zeleninu Fruit & Vegetable ještě déle čerstvě. Maso, ryby a mléčné výrobky je nevhodnější skladovat v přihrádce na maso a mléčné výrobky Meat & Dairy.



**BioFresh Professional s přihrádkou Fish & Seafood – jako čerstvě chycené ryby z trhu**

Zvláště citlivé potraviny, jako jsou ryby a mořské plody, se nejlépe skladují při ledových teplotách a nízké vlhkosti. Konstantní teplota -2 °C v přihrádce na ryby a mořské plody Fish & Seafood je proto ideální pro dlouhotrvající čerstvou chuť.



**NoFrost – již žádné odmrazování**

Díky automatické funkci odmrazování je zaručena stálá čerstvost zmrazených potravin. Odpadá tak řešení dočasného skladování zmrazených potravin při ručním odmrazování. Nepřetržitě optimální mrazení pokračuje bez přerušení.

+16 dnů

+7 dnů


+8 dnů

Bio Fresh

+90 dnů

Srovnávací údaje o počtu dnů se vztahují k běžnému chladicímu oddílu.

Přihrádka na maso a mléčné výrobky



Technologie čerstvosti

Bio Fresh

+ 11 dnů

+ 12 dnů

+ 40 dnů

+ 40 dnů

+ 48 dnů


Příhrádka na ovoce a zeleninu  
Fruit & Vegetable

Energetická účinnost



## Maximální efektivita s produkty Liebherr

Vzhledem k tomu, že jsou chladničky a mrazničky zapnuté 24 hodin denně, má největší dopad na životní prostředí energie spotřebovaná během provozu. Ta se podílí asi pětinou na celkové spotřebě elektrické energie průměrné domácnosti.<sup>1</sup>



Naše spotřebiče vynikají v mnoha oblastech. Kromě nízké spotřeby elektřiny našeho celého sortimentu nabízejí také nízkou hladinu hluku, spoustu místa na potraviny a inteligentní systémy senzorů pro to nejlepší chlazení.



### Spotřeba energie

Naše spotřebiče se umísťují na předních příčkách v hodnocení účinnosti nebo dokonce překonávají nejvyšší třídu účinnosti. To znamená, že jsou šetrné k našim cenným přírodním zdrojům i k vaší peněženke.



### Chladicí objem

Od extra velkých zásuvek až po nejmenší detaily dbáme na to, abychom využili každý litr prostoro-  
rového obsahu pro chlazení, a to i přes maximální energetickou účinnost.



### Hladina hluchnosti

Kuchyně se čím dál více stávají součástí našeho obytného prostoru. Proto se snažíme nejen o maximální energetickou účinnost, ale také o to, aby byly spotřebiče mnohem tišší.



### Chlazení

Naše inteligentní systémy senzorů ve spotřebičích neustále přizpůsobují chlazení aktuálnímu používání – proto jsou spotřebiče účinné a efektivní při každodenním používání, ale také kompletně plní svou funkci, když dorazí týdenní nákup.

<sup>1</sup>Německá spolková agentura pro životní prostředí (2021). Na průměrnou domácnost v Německu.

Energetická účinnost

O dalších 10 procent úspornější\* než spotřebiče v nejvyšší třídě energetické účinnosti A: To znamená, že naše volně stojící kombinovaná chladnička s mrazničkou překonala i vlastní standardy stanovené společností Liebherr.

Tato výjimečně efektivní kombinovaná chladnička s mrazničkou v elegantním designu BlackSteel je jednou z těch energeticky nejúčinnějších. Funkce, které splní všechna přání: Příhrádka BioFresh udržuje potraviny čerstvé po delší dobu a EasyTwist-Ice zaručuje dokonale vychlazené nápoje. Spotřebič je navíc velmi tichý, dosahuje jen 29 dB(A).



← 60 →

A  
T  
G

Ultra Efficient  
A -10%\*

Ultra Silent

29 db(A)

CBNbsa10 575i ○ Řada Prime



Další informace najdete na  
[home.liebherr.com/bettertomorrow](http://home.liebherr.com/bettertomorrow)

\*V porovnání s prahovou maximální hodnotou pro třídu energetické účinnosti A v souladu s nařízením (EU) 2019/2016 (stav k červenci 2023).





## Čerstvost bez kompromisů

Spolehlivost a životnost pro nás nejsou jen prázdné fráze. Proč to všechno? Ve společnosti Liebherr musí i ten nejmenší detail splnit přísné požadavky. Všechny funkční části jsou důkladně a intenzivně testovány. To pokračuje až do doby, než jsme přesvědčeni, že mají naše chladničky a mrazničky tu nejvyšší kvalitu.



\* Tato záruka je poskytována zdarma na všechny volně stojící kombinované chladničky a mrazničky třídy energetické účinnosti A, B a C a na všechny vestavné spotřebiče třídy A a B. Se zárukou výrobce nenesete po dobu 10 let žádné náklady na opravy a servis. Další informace a registrační a záruční podmínky najde na: [home.liebherr.com/guarantee](https://home.liebherr.com/guarantee)

I když váš spotřebič nepatří do výše uvedených tříd energetické účinnosti, můžete využít bezplatnou prodlouženou 3 letou záruku. Další informace najdete na [home.liebherr.com/promotions](https://home.liebherr.com/promotions)



## Zajistěte si 10 letou záruku výrobce: \*



### Koupit nyní

Kupte si do 31. 12. 2024 svůj nový spotřebič Liebherr\* od specializovaného prodejce Liebherr.



### Registrovat

Zaregistrujte svůj spotřebič do 12 měsíců pomocí našeho webového formuláře nebo aplikace SmartDevice.



### Užívejte si


Užívejte si 10letou záruku výrobce Liebherr a dlouhodobou čerstvost.



Pro registraci a zobrazení záručních podmínek přejděte na [home.liebherr.com/guarantee](https://home.liebherr.com/guarantee)

IRBbsbi 4170 Δ Řada Peak

# Zapůsobte svým stylem.



CBNbsd 578i Δ Řada Peak

### Atraktivní uvnitř i zvenčí:

Naše spotřebiče s interiérem BlackSteel se hodí do interiéru, ale zároveň vyniknou. Elegantní černý nerezový interiérový a exteriérový propůjčuje všem volně stojícím spotřebičům BlackSteel z řad Peak a Prime a vybraným vestavným spotřebičům Peak exkluzivní a atraktivní design, který si můžete užívat při každém otevření dveří.



### Zapuštěné madlo

Už nikdy nebude madlo vyčnívat do prostoru. Elegantní prohlubeň ladí s minimalistickým designem kuchyně bez madel.



### Madlo s otevíracím mechanismem

Dveřní madlo se zcela přirozeně přizpůsobí pohybu vaší ruky a otevření bude ještě snazší.



### Ideální kombinace

S InteriorFit se naše volně stojící spotřebiče začlení do vaší kuchyně a šetří místo – nevyžadují žádný volný prostor pro boční ventilaci od stěn a sousedícího nábytku. Do kuchyně vyčnívají pouze dveře chladničky. Vše ostatní je neviditelné.

Black  
Steel  
Interior

IRBbsci 5170 Δ Řada Peak



## Vždy nejlepší síťové propojení

Všechny naše spotřebiče jsou buď z výroby opatřeny modulem pro síťové připojení, nebo je lze dodatečně vybavit modulem SmartDeviceBox.

Můžete tak těžit z mnoha možností naší aplikace SmartDevice a zapojení všech chladniček nebo mrazniček do svého stávajícího prostředí inteligentní domácnosti (Smart Home). Důležitá stavová a alarmová hlášení jsou odesílána přímo na mobilní telefon a například prostřednictvím dveřního alarmu informují o tom, že jsou stále otevřené dveře chladničky. Ale naše aplikace SmartDevice nabízí ještě mnohem více: Kromě snadné správy a dálkového ovládání spotřebičů vám aplikace také pomůže s tipy a triky pro váš spotřebič Liebherr. Navíc zde najdete vhodné příslušenství pro každý spotřebič, přístup k návodům k použití a mnoho dalšího.




**HNGRY:** Váš chytrý každodenní asistent pro nakupování, skladování a evidenci zásob. Aplikace vám pomůže organizovat nákupy, mít pod dohledem zásoby a navíc je správně skladovat.



[home.liebherr.com/getsmart](http://home.liebherr.com/getsmart)

Zde si můžete stáhnout aplikaci SmartDevice:



## Nakupujte chytřeji, plytvejte méně

Ať už musíte mít každý den na paměti cokoli, s HNGRYnsite a aplikací HNGRY budete mít vždy přehled o tom, co je v chladničce.

Při každém zavření dveří chladničky odešle HNGRYnsite do aplikace HNGRY snímek. Budete tedy nakupovat jen to, co opravdu potřebujete, a vyhodíte méně potravin. A aby to tak zůstalo, má kamera tři různě velké konzole, takže ji lze snadno připevnit do libovolného druhu chladničky.



**HNGRY**nsite

powered by **LIEBHERR**



Prozkoumejte je nyní na [home.liebherr.com/hngrynsite](http://home.liebherr.com/hngrynsite)

## Čerstvost s funkcí přiblížení

Naše ergonomické zásuvky se velmi snadno používají. Jsou velmi snadno dosažitelné a zajišťují maximální viditelnost.



Black Steel Interior

Naše vestavná chladnička se zásuvkami OpenStage může mít také interiér v provedení BlackSteel, který je ještě kvalitnější a kontrastnější.

### Přeměňte svou kuchyň na stánek na trhu

Oceňované zásuvky OpenStage se inspirovaly vitrinami v lahůdkářstvích a na první pohled přehledně prezentují všechny vaše potraviny. Veškerý obsah chladničky je prezentován maximálně přehledně a je snadno ergonomicky dosažitelný. Nastavujeme nové normy pro snadné použití a design. Další tři přihrádky BioFresh ve spodní části nabízejí ideální podmínky pro skladování ovoce a zeleniny, ale i masa, ryb či mléčných výrobků.



reddot winner 2021

IRBPdi 5170 Δ Řada Peak



### Jedno místo na nápoje. Dvě konfigurace.

Praktická vysouvací police na teleskopických kolejničkách v IRDe 51 obsahuje dva odnímatelné koše na láhve pro snadnou přepravu. Pokud ale potřebujete prostor na více nápojů, můžete sem uložit i celou přepravku s nápoji.



Odkládací plochy GlassLine v našich podstavných modelech lze lehce zasunout pomocí mechanismu samočinného zavření. LiftUp Box ve spodní části se po vysunutí posune nahoru, aby se dal jednoduše vyjmout.



### Sklep v kuchyni

Zásoby, jako brambory nebo nápoje, uskladněte jednoduše ve sklepní zóně vaší chladničky Liebherr. Ta obsahuje odnímatelný koš, odkládací misku a zásuvku. Sklepní zóna se hladce vysouvá na teleskopických kolejničkách a zasouvá se pomocí dojezdu s tlumeným zavíráním. Teplotu lze regulovat mezi 6 a 14 °C – podle toho, jaké druhy potravin skladujete.



IRCBe ◊ Řada Plus

## Speciálně navrženo pro chlazené nápoje

S Liebherr nebudou vašim hostům nikdy chybět dokonale chlazené nápoje. To je zajištěno díky integrovanému studenému pramenu vody a nekonečné zásobě ledu. Snadný způsob, který vám zajistí neustálé osvěžení.



### Zásoba ledu, a to i pro tu největší party: IceTower

IceTower v našich mrazničkách nastavuje nové standardy, neboť kombinuje hned dvě velkoformátové přihrádky: automatický IceMaker až na 8 kilogramů kostek ledu a další prostornou přihrádku – dostatečně velikou na to, aby se zde nastojato uložilo několik pizz pro celou rodinu. A protože jsme chtěli ještě více pohodlí, kloužou obě přihrádky na výsuvné desce s teleskopickými pojezdy. Aby vaše ruce zůstaly stále v teple i s takovým množstvím ledu, dostanete od nás ještě lopatku na nabírání kostek ledu.



### Když prší kostky ledu: IceMaker

IceMaker vytvoří denně až 130 kostek ledu, které automaticky padají do dvou přihrádek. Pokud přijde více hostů, než jste čekali, můžete tvorbu kostek ledu ještě urychlit aktivací funkce MaxIce. IceMaker se připojí k přívodu pitné vody. Pokud není k dispozici vodovodní přípojka, existují také modely s nádrží na vodu v chladicí části.



### Rychlé čepování místo dlouhého nošení

Systém InfinitySpring vám do kuchyně přináší křišťálově průzračný, studený pramen vody, který vám kdykoli poskytne hydrataci. A vláčení těžkých bas s nápoji a vody v plastových lahvích je definitivně konec. Odlehčí to vašim zádkům a našemu životnímu prostředí. Jednoduše a udržitelně.



### Led pouhým otočením: EasyTwist Ice

Připravte si rychle zásobu ledových kostek – bez vodovodní přípojky. Jednoduše naplňte vodu do nádrčky, nechte ji zmraznout a poté pouhým otočením uvolněte hotové kostky ledu. EasyTwist-Ice lze snadno čistit a je již zabudován do většiny našich volně stojících spotřebičů z řady Pure. Alternativně jej lze také snadno přidat jako příslušenství.



CBNsda 575i ○ Řada Prime

## Již žádné odmrazování díky technologii NoFrost



**Díky automatické funkci odmrazování NoFrost je zaručena stálá čerstvost zmrazených potravin.**

Odpadá tak řešení dočasného skladování zmrazených potravin při ručním odmrazování, protože potraviny jsou zmrazovány ochlazeným recirkulovaným vzduchem a je odváděna vzdušná vlhkost. Díky tomu je mrazicí přihrádka vždy bez námrazy a na potravinách již nezůstává led. Nepřetržitě optimální hluboké chlazení pokračuje bez přerušení.



**Snadné časté otevírání dveří: EasyOpen**

Setkali jste se s tímto problémem? Po uložení nákupu do mrazáku zjistíte, že jste na něco zapomněli, a musíte silně zatáhnout, abyste dvířka znovu otevřeli. To se se zařízením Liebherr nestává: Díky funkci EasyOpen lze dveře pohodlně a jednoduše otevřít i několikrát za sebou.



**Chladicí prostor**  
(-2 °C až +9 °C)



**Sklepní zóna**  
(+14 °C)



**Mrazicí oddíl**  
(-18 °C)

VarioTemp

## Všestranná čerstvost díky mrazicí přihrádce, která může sloužit zároveň jako chladnička.

S VarioTemp lze jednotlivé mrazicí přihrádky proměnit v chladicí nebo skladovací zóny se sklepní teplotou.



**Teplota pod nulou je velkou výhodou**

Nemáte v domácí kuchyni nebo v jiných vytápěných místnostech prostor na mrazničku? Máme pro vás dobrou zprávu: s technologií FrostProtect jsou všechny komponenty navrženy pro teploty až do -15 °C při skladování libovolných potravin. Pokud okolní teplota klesne pod 0 °C, naše mrazničky pokračují se stejnou účinností, šetří stejné množství energie a stejně dobře chrání vaše zmrazené potraviny. Můžete je tedy umístit do nevytápěných prostor, například do zahradní kůlny nebo garáže, takže budete mít více místa pro důležitější věci.



\* V porovnání s prahovou maximální hodnotou pro třídu energetické účinnosti A v souladu s nařízením (EU) 2019/2016 (stav k červenci 2023).




## Opět o jeden pohyb ruky méně.

Díky naší funkci AutoDoor je kuchyně bez úchytů dokonalá, neboť umožňuje zcela automatické otevírání spotřebičů Liebherr poklepáním, pomocí aplikace SmartDevice nebo hlasového příkazu.

Nejen, že se dvířka automaticky otevírají, ale navíc vám ve všech směrech usnadňují práci, protože přizpůsobují nastavení vašim potřebám. Individuálně můžete zvolit úhel otevření dveří a dobu, po kterou zůstanou otevřené, než se automaticky zavřou. Kdo však přesto raději otevírá a zavírá vestavné spotřebiče ručně, může tak samozřejmě činit i nadále.



Další informace o automatických dveřích vybraných modelů najdete na: [home.liebherr.com/autodoor](https://home.liebherr.com/autodoor)



## Oslavný design. Cenami ověřené provedení.

Naše spotřebiče zaujaly poroty nejprestižnějších designových soutěží a vyhrály významná ocenění, například cenu German Design Award, iF Award a Red Dot Award. Puristický design Liebherr a působivé detaily vytvářejí stylovou kulisu k vašim potravinám.



XRfst 5295 Δ Řada Peak



## Objevte poklad pravé chuti.

Prozkoumejte naše chladničky a podívejte se, jak můžete skladovat a temperovat svou sbírku v ideálních podmínkách, ale také zachovat pravou podstatu svých vín.



## Prvotřídní technická kvalita pro maximální požitek

Optimální skladování vína záleží na pěti základních podmínkách. Pro jejich splnění vyvinula společnost Liebherr inovativní technická řešení.

Stálá teplota chrání charakter vína.	✓	Temp Protect Plus	Vinotéky Liebherr mají funkci TempProtect Plus, která zajišťuje dvojitou teplotní ochranu.
Správná vlhkost udržuje korky vlhké, aby víno dobře chránilo.	✓	Humidity Select Humidity Control	Pomocí funkce HumiditySelect nebo HumidityControl lze v chladničkách na víno Liebherr individuálně nastavit vlhkost.
Ochrana před ultrafialovým zářením zabraňuje stárnutí vína.	✓	UV Protect UV Protect Plus	Modely Liebherr s prosklenými dveřmi mají jedinečnou dvouvrstvou nebo dokonce třívrstvou ochranu před UV zářením.
Ochrana před pachy zvenčí zachovává správnou chuť vína.	✓	Fresh Air	Filtr s aktivním uhlím FreshAir neutralizuje v chladničce na víno Liebherr cizí pachy.
Díky eliminaci vibrací může víno nerušeně zrát.	✓	Vibrate Safe	Chladničky na víno Liebherr jsou vybaveny chladicím systémem s kompletní izolací vůči vibracím.





WPbli 5231 GrandCru Selection

**1**  
Zone

Naše chladničky na skladování vína napodobují podmínky vinného sklepa. V celém vnitřním prostoru těchto zařízení je totiž stálá teplota. Tu lze podle potřeby nastavit od +5 °C do +20 °C. Vinotéky pro skladování vína jsou speciálně navrženy pro velká množství lahví a pro účely skladování a zrání, mohou být také úložným prostorem pro větší zásobu vína vychlazenou na teplotu konzumace.



**Regulace vlhkosti**

U modelů GrandCru s funkcí HumiditySelect lze nastavit vlhkost ve dvou fázích: snižování vlhkosti a zvyšování vlhkosti. Modely GrandCru Selection jsou vybaveny funkcí HumidityControl. Tato funkce umožňuje nastavení vlhkosti podle potřeby v rozsahu 50 – 80 % relativní vlhkosti\*. Pokud hodnota poklesne pod 50 % relativní vlhkosti, spotřebič o dané skutečnosti informuje.



**Maximální kapacita pro ukládání lahví díky uložení „hrdlo na hrdlo“**

Maximální kapacita. S chladničkou na víno Liebherr bude organizace vaší rozrůstající se sbírky vín snadná. Interiér byl navržen tak, aby byly láhve na dřevěných policích uloženy hrdly k sobě, díky čemuž lze naplno využít jeho kapacitu. To znamená, že i když se bude vaše sbírka vín stále rozrůstat, vždy najdete místo pro další láhev. Můžete tak popustit uzdu své sběratelské vášni.

\* Při teplotách v obytném prostoru. Ve velmi suchém/chladném prostředí, například ve sklepních místnostech, doporučujeme podpořit činnost systému přírůbčenou nádržkou na vodu z naší nabídky příslušenství.



**LightColumn, jednostranný**

O perfektní výhled na víno se postará LED světelný sloupek LightColumn vedoucí od shora dolů přístrojem s prosklenými dveřmi. Zajišťuje rovnoměrné osvětlení interiéru chladničky na víno GrandCru Selection. Skvělou funkcí je tlumené prezentační světlo, které působivě nasvítí vaši sbírku vín, i když jsou dveře zavřené.



**Filtr s aktivním uhlím FreshAir**

Aby vaše víno mohlo dozrávat v prostředí s nejlepší kvalitou vzduchu, jsou všechny chladničky na víno Liebherr vybaveny filtrem s aktivním uhlím, který chrání víno před nejrůznějšími pachy. Vína si tak zachovávají svůj originální buket. A aby tuto skutečnost nic neohrozilo ani z dlouhodobého hlediska, spotřebič Liebherr vás každých šest měsíců upozorní na nutnost výměny filtru, kterou hravě zvládnete sami.



### SommelierBoard

Absolutní hit mezi našimi novými skříněmi na temperování vína. Je zde místo pro prezentaci všeho, co potřebujete k servírování. Kvalitní police z přírodního bukového dřeva je opatřena nerezovým držákem na láhve, dřevěným boxem na servírovací náčiní a místem na temperování sklenic na víno pro nevšední speciální zážitek.



### LightTower

Nyní také v našich nových skříních na temperování vína: Světla na obou stranách vytvářejí jedinečnou atmosféru a dokonalý pohled na víno. Další specialitou je ztlumitelné prezentační světlo, které nechá vaše vína důmyslně vyniknout – dokonce i při zavřených dveřích.

### Zapuštěné svislé madlo

Všechny modely řady Vinidor Selection mají zapuštěné svislé madlo odshora až dolů, takže je lze z libovolné polohy ergonomicky a pohodlně otevřít. Modely s na pohled nenápadným madlem se obzvláště harmonicky hodí do bezúchytkových kuchyní a jídelen spojených s obývacími pokoji.

### Dřevěné přihrádky FlexFit

Zde jsou bezpečně skladovány láhve na víno téměř všech velikostí a tvarů: odnímatelné dřevěné tyče lze individuálně umístit na rámu.



Více informací o skladování vína a našich chladničkách na víno, včetně podrobných popisů modelů, najdete v naší speciální příručce o víně, kterou získáte od odborných prodejců Liebherr nebo na stránce: [home.liebherr.com/wine](http://home.liebherr.com/wine)



WPgbi 7483 Vinidor Selection

2  
Zones

Díky dvěma nebo třem odděleným teplotním zónám, které lze přesně nastavit mezi +5 °C a +20 °C, nabízejí naše chladničky na víno maximálně všestranné použití. V zařízení se třemi teplotními zónami se tak dají skladovat současně červená vína, bílá vína i sekt při optimální teplotě konzumace.

3  
Zones

A pro dlouhodobé skladování vína je ve spodní části spotřebičů řady Vinidor Selection zóna StorageZone. Díky různé velikosti teplotních zón a naprosto flexibilnímu nastavení teploty je toto zařízení vhodné pro jakýkoli individuální sortiment vín.

## Chlazení a mražení Stručný přehled



IRBPbsci 5170 Δ Řada Peak | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNbsdi 5188 Δ Řada Peak

Kompletní sortiment samostatně stojících spotřebičů Liebherr a vestavných spotřebičů s podrobnými popisy produktů je k dispozici na našich webových stránkách, kde jsou uvedeni také odborní prodejci Liebherr: [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

# Volně stojící spotřebiče



XRFst 5295 Δ Řada Peak



SBSes 8496



XRFst 5295



XRFsd 5265




XRFsf 5220



XRFbd 5220

Model / řada

EEK



## Kombinované chladničky a mrazničky Side-by-Side s technologií BioFresh Plus

Model / řada	EEK	Bio Fresh Plus	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready	Wine
SBSes 8496 PremiumPlus		Yes	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SWTNes 4285	D	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SKBes 4380	D	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Model / řada

EEK



## Kombinované chladničky a mrazničky Side-by-Side s technologií BioFresh Professional / BioFresh

Model / řada	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
XRFst 5295 Peak		Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SFNstd 529i	D	No	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SRBstc 529i	C	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
XRFbs 5295 Peak		Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SFNbsd 529i	D	No	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SRBbsc 529i	C	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
XRFsd 5265 Prime		Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SFNsdd 526i	D	No	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SRBsdd 526i	D	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
XRCsd 5255 Prime		Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SBNsdd 526i	D	No	No	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SRsdc 525i	C	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
XRFsf 5245 Plus		Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SFNsfd 5247	D	No	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SRBsfc 5220	C	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

## Kombinované chladničky a mrazničky Side-by-side s technologií EasyFresh

Model / řada	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
XRFsf 5220 Plus		Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SFNsfd 5227	D	No	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SRsfd 5220	D	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
XRFbd 5220 Plus		Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SFNbdd 5227	D	No	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SRbdd 5220	D	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes



CBNstc 778i



CBNbsa 575i



CBNc 5223

Model / řada

EEK



**BLU** Kombinované chladničky a mrazničky s technologií BioFresh Professional / BioFresh

Model / řada	EEK	10 let záruka výrobce	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
203 --91-- CBNste 8872* PremiumPlus	E												
202 --75-- CBNbsc 778i Peak	C												
CBNstc 778i Peak	C												
CBNsdb 775i Prime	B												
186 --75-- CBNsdc 765i Prime	C												
202 --60-- CBNstb 579i Peak	B												
CBNbsd 578i Peak	D												
CBNsda 575i Prime	A												
CBNbsa10 575i Prime	A	-10%											
CBNbsa 575i Prime	A												
CBNbdc 573i Plus	C												
CBNsdc 573i Plus	C												
CBNbda 572i Plus	A												
CBNsda 572i Plus	A												
CBNa 572i Plus	A												
CBNsfc 57vi Plus	C												
CBNc 5723 Plus	C												
186 --60-- CBNsdc 522i Plus	C												
CBNbda 5223 Plus	A												
CBNsda 5223 Plus	A												
CBNsfc 5223 Plus	C												
CBNc 5223 Plus	C												



CNSfd 7723



CNgwc 5723



CNC 5023

Model / řada

EEK



**BLU** Kombinované chladničky a mrazničky s technologií EasyFresh

Model / řada	EEK	10 let záruka výrobce	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker Water tank	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
202 --75-- CNSfd 7723 Plus	D									
CNd 7723 Plus	D									
202 --60-- CNSfc 574i Plus	C									
CNbdc 573i Plus	C									
CNsfc 573i Plus	C									
CNC 5724 Plus	C									
CNbda 5723 Plus	A									
CNsda 5723 Plus	A									
CNsdb 5723 Plus	B									
CNgbc 5723 Plus	C									
CNgwc 5723 Plus	C									
186 --60-- CNbdb 5223 Plus	B									
CNsdb 5223 Plus	B									
166 --60-- CNC 5023 Plus	C									
CNsfc 5023 Plus	C									



RBbsc 528i



RBbsb 525i



RBa30 425i

Model / řada	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	-------------	-------------	--------------	--------------------

**Chladničky s technologií BioFresh Professional / BioFresh**

Model / řada	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
186 --60-- RBbsc 528i Peak	C	■	■	■				■	■	
RBbsb 525i Prime	B				■			■	■	
RBsdc 525i Prime	C				■			■	■	
RBsfc 5220 Plus	C				■					■
RBsfd 5221 Plus	D				■		■			■
RBC 5220 Plus	C				■					■
126 --60-- RBa30 425i Prime	A				■				■	

\* Se 4\* mrazicími oddíly



RDsfd 5220

**Chladničky s technologií EasyFresh**

Model / řada	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
186 --60-- RDsfd 5220 Plus	D				■	■



Rsdci 1621



Rc 1400



Re 1000


Model / řada	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device
--------------	-----	------------	-------------	-----------	--------------

**Mrazničky na pracovní desku**

Model / řada	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device
85 --60-- Rsdci 1620 Plus	C	■		■	■
Rsdci 1621 Plus	C	■	■		■
Rci 1620 Plus	C	■		■	■
Rci 1621 Plus	C	■	■		■
Rdi 1620 Plus	D	■		■	■
Rdi 1621 Plus	D	■	■		■
85 --55-- Rc 1400 Pure	C			■	
Rc 1401 Pure	C		■		
85 --50-- Rd 1200 Pure	D			■	
Rd 1201 Pure	D		■		
68 --55-- Re 1000 Pure	E			■	

\* Se 4\* mrazicími oddíly

**Aktuální energetický štítek EU pro elektrické spotřebiče**



- Kód QR k identifikaci výrobku v databázi Evropské unie EPREL (European Product Registry for Energy Labeling).
- „Model Identifier“ pro manuální identifikaci výrobku v evropské databázi EPREL, například pomocí čísla artiklu.
- Nová stupnice energetické účinnosti „A“ až „G“. „G“ je ovšem určeno jen pro chladicí boxy na víno.
- Součet objemu\* všech zásuvek v mrazicím oddílu.
- Součet objemu\* všech zásuvek v chladicím oddílu.
- Hladina hluchnosti se nyní klasifikuje třídami „A“ až „D“.

\* Označení „objem“ je definováno v aktuálním nařízení EU 2019/2016.



FNC 727i



FNSdd 529i



FNd 465i



FNSddi 1624



Fci 1624



Fe 1003

Model / řada	EEK	No Frost	Telescopic Rails	Easy Open	Frost Protect	Ice Maker	Easy Twist Ice	LED	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	----------	------------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----	--------------	--------------------

**Mrazničky s funkcí NoFrost**

186	--70--	FNC 727i	Peak	C	■	■	■	■	■	■	■
		FNC 7227	Plus	C	■	■	■	■	■	■	■
		FNd 7227	Plus	D	■	■	■	■	■	■	■
166	--70--	FNC 707i	Peak	C	■	■	■	■	■	■	■
		FNC 7026	Plus	C	■	■	■	■	■	■	■
		FNd 7026	Plus	D	■	■	■	■	■	■	■
146	--70--	FNC 667i	Peak	C	■	■	■	■	■	■	■
		FNa 6625	Plus	A	■	■	■	■	■	■	■
		FNC 6625	Plus	C	■	■	■	■	■	■	■
186	--60--	FNd 6625	Plus	D	■	■	■	■	■	■	■
		FNSdd 529i	Peak	D	■	■	■	■	■	■	■
		FNC 527i	Peak	D	■	■	■	■	■	■	■
166	--60--	FNd 525i	Prime	D	■	■	■	■	■	■	■
		FNC 507i	Peak	C	■	■	■	■	■	■	■
		FNb 505i	Prime	B	■	■	■	■	■	■	■
146	--60--	FNd 505i	Prime	D	■	■	■	■	■	■	■
		FNC 467i	Peak	C	■	■	■	■	■	■	■
		FNb 465i	Prime	B	■	■	■	■	■	■	■
126	--60--	FNd 465i	Prime	D	■	■	■	■	■	■	■
		FNb 425i	Prime	B	■	■	■	■	■	■	■

Model / řada	EEK	No Frost	Smart Frost	Frost Protect	LED	Smart Device
--------------	-----	----------	-------------	---------------	-----	--------------

**Podstavné mrazničky**

85	--60--	FNSddi 1624	Plus	D	■	■	■	■	■
		FNdi 1624	Plus	D	■	■	■	■	■
68	--55--	Fci 1624	Plus	C	■	■	■	■	■
		Fe 1003	Pure	E	■	■	■	■	■



CFd 2505



CFd 2085



CFc 1875

Model / řada	EEK	Stop Frost	Super Frost	Soft System	Frost Protect	LED
--------------	-----	------------	-------------	-------------	---------------	-----

**Pultové mrazničky**

83	--168--	CFd 2505	Plus	D	■	■	■	■	■
		CFd 2085	Plus	D	■	■	■	■	■
		CFc 1875	Plus	C	■	■	■	■	■



Jak účinné jsou naše spotřebiče, ukazuje online nástroj projektů LABEL2020 a BELT financovaných Evropskou unií. Na stránce [tool.label2020.eu](http://tool.label2020.eu) si můžete vyhledat spotřebu elektrické energie a mnoho dalších užitečných údajů o elektrických spotřebičích a navzájem je porovnat. Kalkulačka také zohledňuje místní ceny elektrické energie a vypočítá náklady za celou dobu používání zařízení. Porovnání ukazuje: Liebherr se vyplatí!

# Vestavné přístroje

Side by Side

## Vaše individuální centrum čerstvosti

Kombinujte vestavný spotřebič Liebherr zcela flexibilně dle vašich potřeb čerstvosti. Mnoho modelů lze k sobě sestavovat svísele či vodorovně do vašeho individuálního centra čerstvosti. Díky tomu mohou dokonale pokrýt všechny vaše potřeby skladování.

Zeptejte se svého prodejce nebo kuchyňského specialisty Liebherr na koncept side-by-Side.

EWTdf 1653 Vinidor | IRci 3950 ○ Řada Prime  
IFNci 3954 ○ Řada Prime | SIBa20i 3950 ○ Řada Prime



ECBNe 8872



ECBNe 8870



ECBNe 7871

Model / řada	EEK	Bio Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker
--------------	-----	-----------	----------	-------------	-----------

### Integrované kombinované chladničky a mrazničky

203 ↔ 91,5 ↔	ECBNe 8872	PremiumPlus		■	■	■	■	■	■
	ECBNe 8870	PremiumPlus		■	■	■	■	■	■
	ECBNe 8871	PremiumPlus		■	■	■	■	■	■
203 ↔ 76,2 ↔	ECBNe 7870	PremiumPlus		■	■	■	■	■	■
	ECBNe 7871	PremiumPlus		■	■	■	■	■	■

Spotřebiče Liebherr jsou zpravidla dodávány s dveřním závěsem vpravo (zaměnitelný).

U modelů, kde není dveřní závěs zaměnitelný, položka označuje také modely s levým závěsem.



ICBNci 5183



ICBNbsci 5173



ICBbi 5152

Model / řada	EEK	10 let záruka výrobce	Bio Fresh Professional	Hydro Brezze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	-----------------------	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	----------	-------------	-------------	-----------	--------------	--------------------

### Integrované kombinované chladničky a mrazničky s technologií BioFresh Professional / BioFresh

178 ↔ 56-57 ↔	ICBNci 5183	Peak		■	■			■	■	■	■	■	■
	ICBNbsci 5173	Peak		■	■			■	■	■	■	■	■
	ICBNdi 5173	Peak		■	■	■		■	■	■	■	■	■
	ICBNdi 5163	Prime					■	■	■	■	■	■	■
	ICBNci 5153	Prime					■	■	■	■	■	■	■
	ICBNdi 5123	Plus					■	■	■	■	■	■	■
	ICBci 5182	Peak		■	■				■	■	■	■	■
	ICBbi 5152	Prime		■			■		■	■	■	■	■
	ICBbi 5122	Plus		■			■		■	■	■	■	■
	ICBSd 5122**	Plus					■		■				■



ICNbsci 5173



ICNd 5133



ICNSd 5123

### Integrované kombinované chladničky a mrazničky s technologií EasyFresh

178 ↔ 56-57 ↔	ICNbsci 5173	Peak					■	■	■	■	■	■	■
	ICNci 5173	Peak					■	■	■	■	■	■	■
	SICNdi 5153	Prime					■	■	■	■	■	■	■
	ICNdi 5153	Prime					■	■	■	■	■	■	■
	ICNd 5133	Plus					■	■	■	■	■*	■	■
	ICNc 5123	Plus					■	■	■	■	■	■	■
	ICNSd 5123**	Plus					■	■	■	■	■	■	■
	ICc 5123	Plus					■		■	■	■	■	■

\* IceMaker s nádržkou na vodu







SIFNbsdi 5188



SIFNdi 4155



IFNd 3924

Model / řada

EEK



**Integrovatelné mrazničky**

Model / řada	EEK	10 let záruka výrobce	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Ice Tower	Auto Door	LED	Smart Device	Smart Device ready
178 --56-57-- SIFNAd 5188-001 Peak	D		■		■	■	■	■	■	■	■
SIFNAd 5188-617 Peak	D		■		■	■	■	■	■	■	■
SIFNbsdi 5188 Peak	D		■		■	■	■	■	■	■	■
SIFNdi 5188 Peak	D		■		■	■	■	■	■	■	■
SIFNdi 5178 Peak	D		■		■				■	■	
SIFNSe 5128** Plus	E		■								■
140 --56-57-- SIFNdi 4556 Prime	D		■		■				■	■	
122 --56-57-- SIFNdi 4155 Prime	D		■		■				■	■	
88 --56-57-- IFNci 3954 Prime	C		■		■				■	■	
IFNd 3924 Plus	D		■		■						■
IFSd 3904** Pure	D			■							■
IFd 3904 Pure	D			■							■
72 --56-57-- IFNbi 3553 Prime	B		■	■	■				■	■	
IFNd 3503 Pure	D		■								■



UIKo 1560



UIKP 1554



UIK 1510

Model / řada

EEK



**Podstavné chladničky**

Model / řada	EEK	10 let záruka výrobce	Bio Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	LiftUp Box
82-88 --60-- SUIB 1550 Premium	A		■				■
UIKo 1560 Premium	E						■
UIKo 1550 Premium	E						■
UIKP 1550 Premium	D						■
UIKP 1554 Premium	D				■		■
UIK 1510 Comfort	E						■
UIK 1514 Comfort	E				■		■
82 --60-- UK 1720*** Comfort	E						■
UK 1524*** Comfort	E						■
82 --50-- UK 1414*** Comfort	E						■

\* Se 4\* mrazicím oddílem



SUIGN 1554



SUIG 1514



UG 1211

**Podstavné mrazničky**

Model / řada	EEK	10 let záruka výrobce	Bio Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	LiftUp Box
82-88 --60-- SUIGN 1554 Premium	D						■
SUIG 1514 Comfort	D						■
82 --60-- UG 1211*** Comfort	E						■

Spotřebiče Liebherr jsou zpravidla dodávány s dveřním závěsem vpravo (zaměnitelný).

U modelů, kde není dveřní závěs zaměnitelný, položka označuje také modely s levým závěsem.

# Spotřebiče na víno



WPgbi 5283 Vinidor Selection



WPgbi 7483



WPbsi 5252



WTeS 1672

Model / řada	EEK	2 Zones	3 Zones	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Sommelier Board	Soft System	Smart Device	Bottle Icon
--------------	-----	---------	---------	------------	------------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------	-------------

## Samostatně stojící skříně na temperování vína

Model / řada	EEK	2 Zones	3 Zones	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Sommelier Board	Soft System	Smart Device	Bottle Icon
201 --70-- WPgbi 7483 Vinidor Selection	F A G		■	■	■**			■	■	■	■	145
WPgbi 7473 Vinidor Selection	F A G		■	■	■**			■		■	■	182
WPgbi 7472 Vinidor Selection	F A G	■		■	■**			■		■	■	204
185 --60-- WPgbi 5283 Vinidor Selection	F A G		■	■	■**			■	■	■	■	85
WPgbi 5273 Vinidor Selection	F A G		■	■	■**			■		■	■	104
WPgbi 5272 Vinidor Selection	F A G	■		■	■**			■		■	■	106
WPbsi 5252 Vinidor	F A G	■		■	■			■		■	■	155
WSbsi 5252 Vinidor	F A G	■		■	■			■		■	■	155
165 --60-- WPbsi 5052 Vinidor	F A G	■		■	■			■		■	■	131
82 --60-- WTeS 1672 Vinidor	G A	■		■	■		■					34

\* Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l) podle: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.  
 \*\* V oblasti StorageZone

Kompletní přehled energetické účinnosti najdete na straně 57. Podle (EU) 2017/1369 6a.  
 Podrobné popisy modelů najdete na stránce home.liebherr.com

## Přehled modelů – chladicí skříně na víno



WSbli 7731



WPbli 5231



WPbli 4201

Model / řada	EEK	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Smart Device	Smart Device ready	Bottle Icon
--------------	-----	--------	------------	------------------	-----------------	------------	-----------------	--------------	--------------------	-------------

## Samostatně stojící vinotéky pro skladování vína

Model / řada	EEK	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Smart Device	Smart Device ready	Bottle Icon
204 --75-- WSbli 7731 GrandCru Selection	F A G			■				■		324
188 --60-- WPbli 5231 GrandCru Selection	F A G	■	■	■				■	■	229
WSbli 5231 GrandCru Selection	F A G	■		■				■		229
168 --60-- WPbli 5031 GrandCru Selection	F A G	■	■	■				■	■	196
WSbli 5031 GrandCru Selection	F A G	■		■				■		196
WPbl 5001 GrandCru	F A G	■	■		■		■		■	196
WSbl 5001 GrandCru	F A G	■			■				■	196
148 --60-- WPbl 4601 GrandCru	F A G	■	■		■			■	■	166
WSbl 4601 GrandCru	F A G	■			■				■	166
128 --60-- WPbl 4201 GrandCru	F A G	■	■		■			■	■	141
WSbl 4201 GrandCru	F A G	■			■				■	141
89 --60-- WKb 1812 Vínótek	G A	■	■		■	■				66
WKr 1811 Vínótek	F A G	■			■					66



WKes 653




ZKes 453

Model / řada	EEK	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	Cigar	Bottle Icon
--------------	-----	--------	------------	------------------	-----------------	------------	-------	-------------

## Volně stojící kompaktní spotřebiče

Model / řada	EEK	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	Cigar	Bottle Icon
61 --43-- WKes 653 GrandCru	F A G	■			■			12
ZKes 453 Humidor			■	■		■	■	



Velikost láhve Bordeaux (0,75 l)  
 Všechny údaje o objemu láhve se vztahují k těmto rozměrům.

\* Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l) podle: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.



EWTgb 3583



EWTdf 2353



EWTgw 1683

Model / řada	E EK	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect	Soft System	Tip Open	
--------------	------	--------	---------	------------	-----------------	------------	-------------	----------	--

**Vestavné skříně na temperování vína**

↑	↓	Model / řada	E EK	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect	Soft System	Tip Open	
178	--56-57--	EWTgb 3583 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	83
		EWTgw 3583 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	83
		EWTdf 3553 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	80
122	--56-57--	EWTgb 2383 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	51
		EWTgw 2383 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	51
		EWTdf 2353 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	48
88	--56-57--	EWTgb 1683 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	33
		EWTgw 1683 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	33
		EWTdf 1653 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	30



WKEgb 582



WKEgw 582



WKEes 553

**Vestavné vinotéky pro skladování vína**

↑	↓	Model / řada	E EK	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect	Soft System	Tip Open	
45	--56-57--	WKEgb 582 GrandCru	G A		■	■	■	■	■	■	18
		WKEgw 582 GrandCru	G A		■	■	■	■	■	■	18
		WKEes 553 GrandCru	G A		■	■	■	■	■	■	18



UWTgb 1682



UWTes 1672



UWKes 1752

**Podstavné chladničky na víno**


↑	↓	Model / řada	E EK	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect	Soft System	Tip Open	
82-87	--60--	UWTgb 1682 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	34
		UWTes 1672 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	34
		UWKes 1752 GrandCru	G A	■	■	■	■	■	■	■	46

\* Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l) podle: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm. Podrobné popisy modelů najdete na stránce [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

## Speciální požadavky

Chladničky na víno musí splňovat tytéž normy jako chladicí a mrazicí zařízení na skladování potravin. Zvláštní požadavky na spolehlivé skladování a temperování vína však kladou mnohem vyšší nároky na výkon. Proto je většina chladniček na víno na trhu v třídě energetické účinnosti G.

**Aktuální energetický štítek EU\* pro chladničky na víno:**





- QR kód k identifikaci výrobku v databázi Evropské unie EPREL (European Product Registry for Energy Labeling).
- „Model Identifier“ pro manuální identifikaci výrobku v evropské databázi EPREL, například pomocí čísla artiklu.
- Stupnice energetické účinnosti „A“ až „G“. „G“ je určeno jen pro chladicí skříně na víno.
- Maximální úložná kapacita.
- Hladina hlučnosti se nyní klasifikuje třídami „A“ až „D“.

## Optimální energetická účinnost

Liebherr dává speciální důraz na udržitelnost. Naše chladničky na víno patří mezi energeticky nejúčinnější spotřebiče ve své třídě. Zatímco většina výrobců nabízí modely v třídě G, většina našich chladniček na víno již spadá do tříd energetické účinnosti F a E, jeden model dokonce do třídy D.

**Rozdělení do tříd energetické účinnosti v roce 2023:**



\* Podle nařízení (EU) 2019/2016

\*\* Zdroj: EPREL 2023

## Praktické příslušenství pro každou potřebu

Objevte všestrannost programu originálního příslušenství Liebherr a ještě trochu si zjednodušte všední den.



VarioSafe a police na láhve



FlexSystem



Police na láhve



Miska na ledové kostky s víkem



Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Čistí cirkulující vzduch a rychle zachytí všechny nepříjemné pachy. Filtr se snadno mění a zajišťuje optimální kvalitu vzduchu.



SmartDeviceBox

Svůj Liebherr můžete dovybavit zařízením SmartDeviceBox, které jej připojí na internet. SmartDeviceBox lze nainstalovat v několika jednoduchých krocích a okamžitě vám otevře celý svět digitálních možností.



HNGRYnsite

S kamerou chladničky HNGRYnsite a aplikací HNGRY se můžete kdykoli a kdekoli podívat, co se ve vaší chladničce nachází.

Pro dobrý přehled –  
ještě předtím, než  
otevřete chladničku

○ Pure    ◇ Plus    ◻ Prime    △ Peak

Který spotřebič je pro mě ten pravý?  
Otázka, na kterou neexistuje vždy snadná odpověď,  
když si kupujete nové spotřebiče. Abychom vám  
usnadnili nalezení toho správného v naší nabídce  
produktů, rozdělili jsme naše chladicí a mrazicí  
zařízení do čtyř řad.



Naše příslušenství najdete online spolu se svým vysněným modelem v e-shopu Liebherr-Hausgeräte: [home.liebherr.com/shop](http://home.liebherr.com/shop) nebo jej můžete získat od svého odborného prodejce Liebherr.



## ○ Řada Pure

Řada Pure je naše základní třída: jednoduchá, čistá a skvěle vybavená tak, aby pokrývala všechny základní požadavky. Spotřebiče řady Pure byly omezeny na základní provedení, ale jsou až po okraj naplněny nejvyšší kvalitou značky Liebherr.



## ◇ Řada Plus

Řada Plus navazuje na naši řadu Pure a zaujme přídatnými detaily. Plus zde především znamená více komfortu. Tyto spotřebiče nejen že prvotřídně chladí a mrazí, ale také jsou o něco důmyslnější. Pomáhají tak ještě více usnadnit mnoho úkonů.

## ○ Řada Prime

Řada Prime je zřetelně noblesnější. Vyznačuje se nepřehlédnutelnými designovými prvky a materiálem. Uvnitř spotřebiče jsou používány především ušlechtilé materiály, například nerezová ocel. Přístroje této série ale okamžitě upoutají pozornost i zvláštním řešením osvětlení.



## △ Řada Peak

Řada Peak představuje naši prvotřídní řadu. Kombinuje jen to nejlepší. Neexistují zde žádné kompromisy. Inovativní technologie Liebherr se zde snoubí s ušlechtilým designem a řešením pro komfort ve své třídě. Spotřebiče této řady jsou určeny pro ty, kteří chtějí mít vše.

### Technologie čerstvosti

- Bio Fresh Professional** Technologie BioFresh Professional nabízí ještě větší flexibilitu pro vaše individuální potřeby ohledně skladování potravin.
- Hydro Breeze** Chladíte jako profesionálové: Studená mlha a teplota v přihrádce na ovoce a zeleninu Fruit & Vegetable okolo 0 °C zajistí delší životnost police a dodá optický wow efekt.
- Fish & Seafood** V přihrádce Fish & Seafood jsou tyto potraviny uloženy v optimální teplotě -2 °C a v profesionálních podmínkách přesně jako v prodejní ryb.
- Bio Fresh** Při teplotě těsně nad 0 °C a ideální vlhkosti si ovoce, zelenina, maso, ryby a mléčné výrobky zachovávají svou čerstvost mnohem déle než v běžné chladicí přihrádce.
- Easy Fresh** Přizpůsobitelná vlhkost prodlužuje čerstvost vašeho ovoce a zeleniny.
- No Frost** Pohodlí bez námrazy.
- Smart Frost** Mnohem méně časté odmrazování.
- Stop Frost** Méně časté odmrazování a jednodušší otevírání vika pultu díky absenci vakua.

### Pohodlné a flexibilní

- Soft System** Velmi jemné zavírání dveří, i když je spotřebič zcela naplněn, automaticky pod úhlem otevření 30°.
- LiftUp Box** Díky boxu LiftUp můžete maximálně využít skladovací prostor pod vysouvací zásuvkou. Po vysunutí zásuvky se box LiftUp posune nahoru z prostoru ve spodní části spotřebiče, což umožňuje pohodlné vyndání potravin.
- Easy Open** Díky funkci EasyOpen lze dveře mrazáku pohodlně a jednoduše otevřít i několikrát za sebou.
- Frost Protect** Naše mrazničky zvládají také provoz při nízkých teplotách, takže je lze instalovat i v nevytápěných místnostech s okolní teplotou až -15 °C (minimální teplota).
- Auto Door** Světový unikát: AutoDoor umožňuje pohodlné otevírání a zavírání dveří pomocí hlasového příkazu, poklepání a chytrého telefonu\* - nebo jednoduše rukou.

### Voda a led

- Ice Maker** Automatická funkce IceMaker pro napojení na přívod vody.
- Ice Maker Water tank** Automatická funkce IceMaker s nádržkou na vodu, pokud není napojení na přívod vody dostupné či chytěné.
- Easy Twist Ice** Vykouzlete snadno a rychle kostky ledu: Naplňte vodu do nádržky, nechte ji zmraznout a poté jednoduchým otočením uvolněte hotové kostky ledu (volně stojící spotřebiče).

### Víno

- 1 Zone** Se stálou teplotou v celém interiéru s možností nastavení v rozsahu +5 °C až +20 °C.
- 2 Zones** Se dvěma teplotními zónami přesně a nezávisle nastavitelnými v rozsahu +5 °C až +20 °C.
- 3 Zones** Se třemi teplotními zónami přesně a nezávisle nastavitelnými v rozsahu +5 °C až +20 °C.
- Glass Door** Přehled o vaší celé sbírce vín: za tónovaným bezpečnostním UV sklem.
- Humidity Control** Vlhkost lze aktivně regulovat v krocích po 5% v rozsahu 50-80% relativní vlhkosti\*\*.
- Humidity Select** Vlhkost lze regulovat ve dvou úrovních: standardní nebo vysoká.
- UV Protect Plus** Trojitá ochrana: dveře s tónovaným sklem se dvěma pokovenými vrstvami uloženými ve vakuu poskytují ochranu před slunečním zářením.
- UV Protect** Dvojitá ochrana: Dveře s tónovaným sklem s jednou pokovenou vrstvou uloženou ve vakuu poskytují ochranu před slunečním zářením.
- Sommelier Board** Pro účinnou prezentaci a servírování: Dřevěná police s nerezovým držákem lahví, dřevěný box na servírovací náčiní a místo na temperování sklenic na víno.

### Možnosti připojení

- Smart Device** S vestavěným SmartDevice boxem můžete ovládat spotřebič a využívat další služby prostřednictvím počítačů nebo mobilních zařízení.
- Smart Device ready** SmartDeviceBox lze dodatečně instalovat, abyste mohli ovládat spotřebič a využívat další služby prostřednictvím počítačů nebo mobilních zařízení. K dostání jako příslušenství.

### Speciální skupiny produktů

- Outdoor** Tento Liebherr je ideální pro venkovní použití: díky materiálům odolným proti korozi a povětrnostním vlivům, robustní konstrukci a vysoce kvalitním komponentům.
- Wine** Dokonalé podmínky pro skvělá vína s jedinečnými skladovacími a temperovacími vlastnostmi.
- Cigar** Inovativní funkce a dokonalé klima pro nejvybranější doutníky.

### Extra úsporné modely

- Ultra Efficient A-10%**
  - Ultra Efficient A-20%**
  - Ultra Efficient A-30%**
- Ještě úspornější<sup>1</sup> než spotřebiče v nejvyšší třídě energetické účinnosti A – společnost Liebherr stanovuje nové průmyslové standardy.

<sup>1</sup> V porovnání s prahovou maximální hodnotou pro třídu energetické účinnosti A v souladu s nařízením (EU) 2029/2016 (stav k prosinci 2023).

\* Lze používat také prostřednictvím aplikace SmartDevice/Smart. | \*\* Pro teploty v domácím prostředí. Ve velmi suchém/chladném prostředí, například ve sklepních místnostech, doporučujeme podpořit činnost systému přizpůsobenou nádržkou na vodu z naší nabídky příslušenství. | \*\*\* Informace ohledně mnoha dalších variant vybavení a podrobné popisy modelů najdete na stránce [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)




# BluRoX

Naše vakuová perlitová technologie je inovace, která bude mít trvalý dopad na chlazení a mrazení.

Dovolte nám představit vám BluRoX.



FNb 505i ◊ Řada Prime



První hybridní model s technologií BluRoX ve dveřích a první mraznička NoFrost (165 cm) v třídě energetické účinnosti B.



Více informací o této mimořádné technologii BluRoX a o výhodách, které přináší, naleznete zde: [home.liebherr.com/blurox](http://home.liebherr.com/blurox)

[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

Technické změny, omyly a odchylky v obrazovém a textovém obsahu vyhrazeny. Odchylky v barvě jsou způsobeny tiskovými procesy. Aktuální data najdete na stránce [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com). 7943 437-03/ 02.24./CZ