

Świeżość bez kompromisów

Poznaj nasze wszechstronne i bezproblemowe urządzenia, które ustanawiają nowe standardy w zakresie technologii utrzymania świeżości, wydajności i estetyki.

LIEBHERR

Chłodzenie i mrożenie





Chłodzą. Oszczędzają. Zachwycają.

Chłodziarki i zamrażarki muszą działać każdego dnia bez ustanku. Dlatego stale pracujemy nad doskonaleniem poziomu zużycia energii i generowanego dźwięku. I te wysiłki się opłacają, ponieważ obecnie w naszym asortymencie mamy urządzenia o najlepszej efektywności energetycznej i najniższym poziomie hałasu na rynku.

Ponadto oferujemy wiele nowatorskich technologii utrzymania świeżości, które odpowiadają na wszystkie potrzeby związane z przechowywaniem produktów spożywczych. Pomagają one zachować świeżość żywności na dłuższy czas i zapobiegać jej marnowaniu z powodu przedwczesnego zepsucia. Innowacyjne jest również samo wzornictwo – wiele modeli ma eleganckie wnętrza BlackSteel, wykonane z czarnej stali szlachetnej, które zachwyca swoją estetyką.

To tylko kilka wyjątkowych cech naszych urządzeń będących przykładem innowacyjności. Kupując produkty marki Liebherr możesz mieć pewność, że wybierasz to, co najnowocześniejsze pod każdym względem – technologii świeżości, wydajności i wzornictwa. A Ty możesz się w pełni skupić na smaku. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z tą broszurą, która odkryje przed Tobą całe bogactwo innowacji.



Spis treści

6	Historia	28	VarioTemp
8	Zrównoważony rozwój	29	Wygoda i elastyczność – mrożenie
10	Faza użytkowania	30	AutoDoor
12	Technologie świeżości	31	Nagrody za wzornictwo
16	Efektywność energetyczna	32	Chłodziarki do wina
18	Gwarancja producenta na 10 lat	39	Krótkie zestawienie: Urządzenia wolnostojące
20	Wzornictwo		Urządzenia do zabudowy
22	SmartDevice		Chłodziarki do wina
23	HNGRYnsite	58	Akcesoria
24	OpenStage	59	Opis serii
25	Komfort i ergonomia chłodzenia	60	Opis wyposażenia
26	Woda i lód		



Pełna oferta urządzeń wolnostojących i do zabudowy marki Liebherr została przedstawiona w formie krótkiego zestawienia od strony 39, a także na naszej stronie internetowej, gdzie można również znaleźć informacje o dystrybutorach Liebherr: home.liebherr.com

Innowacja przybiera różne formy.

Niezależnie od indywidualnych wymagań lub dostępnej przestrzeni – Liebherr to zawsze właściwy wybór. Szukasz zamrażarki skrzyniowej, chłodziarki czy dużej chłodziarko-zamrażarki side-by-side? Urządzenia wolnostojącego czy do zabudowy? A może małego modelu podblatowego? Nasze innowacyjne rozwiązania wykonane z dbałością o każdy szczegół w pełni Cię zadowolą. Bo przyświeca nam wspólny cel: jak najdłużej zachować świeżość Twojej żywności.



Chłodziarki



Chłodziarko-zamrażarki



Urządzenia side-by-side



Zamrażarki



Zamrażarki skrzyniowe



Urządzenia nablátowe i podblátowe



Chłodziarki do wina

Chłodzią. Oszczędzają. Zachwycają.

Chłodziarki i zamrażarki muszą działać każdego dnia bez ustanku. Dlatego stale pracujemy nad doskonaleniem poziomu zużycia energii i generowanego dźwięku. I te wysiłki się opłacają, ponieważ obecnie w naszym asortymencie mamy urządzenia o najlepszej efektywności energetycznej i najniższym poziomie hałasu na rynku.

Ponadto oferujemy wiele nowatorskich technologii utrzymania świeżości, które odpowiadają na wszystkie potrzeby związane z przechowywaniem produktów spożywczych. Pomagają one zachować świeżość żywności na dłuższy czas i zapobiegać jej marnowaniu z powodu przedwczesnego zepsucia. Innowacyjne jest również samo wzornictwo – wiele modeli ma eleganckie wnętrza BlackSteel, wykonane z czarnej stali szlachetnej, które zachwyca swoją estetyką.

To tylko kilka wyjątkowych cech naszych urządzeń będących przykładem innowacyjności. Kupując produkty marki Liebherr możesz mieć pewność, że wybierasz to, co najnowocześniejsze pod każdym względem – technologii świeżości, wydajności i wzornictwa. A Ty możesz się w pełni skupić na smaku. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z tą broszurą, która odkryje przed Tobą całe bogactwo innowacji.

Niemiecka myśl techniczna – niezmiennie na czele innowacji

Produkujemy chłodziarki i zamrażarki najwyższej jakości i sprzedajemy je na całym świecie od 1954 r. W głębi serca pozostaliśmy jednak rodzinną firmą zakorzenioną w Niemczech. I to tutaj stale doskonalimy nasze niezawodne produkty. Opieramy się więc na niemieckiej inżynierii i wiedzy gromadzonej w naszej firmie od pokoleń, kultywując spuściznę pozostawioną nam przez założyciela.



„Moje życie utwierdziło mnie w przekonaniu, że dzięki głębokiemu zaangażowaniu w swoją pracę i w spełnianie różnych życzeń klientów można osiągać cele, które początkowo wydawały się nierealne. Jeśli nie będziesz się zrażać niepowodzeniami i uwierzysz w siebie, będziesz mógł przenosić góry”.

Dr inż. Hans Liebherr (1915–1993)



XRFBd 5220 ◊ Seria Plus



Mercedes L 319 był w latach 60. mobilną wystawą urządzeń Liebherr. Do 1968 r. ten specjalnie przebudowany bus jeździł po Niemczech Zachodnich, prezentując najnowsze chłodziarki i zamrażarki z Górnej Szwabii.



Nasze pierwsze urządzenia zeszyły z linii produkcyjnej w Ochsenhausen w 1954 r. I to tutaj wciąż znajduje się nasz główny zakład.

Jakość, która przetrwa co najmniej 15 lat.

Nasze zamiłowanie do jakości widać w najdrobniejszych szczegółach. Przykładowo zanim zawias drzwiowy zostanie dopuszczony do produkcji, musi przejść co najmniej 100 000 cykli otwarcia. Tak samo intensywnie testujemy wszystkie inne części funkcyjne – po to, aby nasze urządzenia mogły służyć swoim właścicielom co najmniej 15 lat.



G Made
in Germany

G German
Engineering

Nasza droga ku przyszłości

Tym, co łączy wszystkie nasze innowacyjne produkty, jest dążenie do zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialność to jedna z podstawowych wartości przyświecających naszej działalności. Dlatego od dekad stale prowadzimy działania badawczo-rozwojowe w zakresie produktów przyjaznych środowisku, zawsze uwzględniając przy tym cały cykl ich życia.



* EcoVadis Gold


Podchodzimy do kwestii odpowiedzialności korporacyjnej kompleksowo i na wszystkich etapach cyklu życia produktu. Nasze zaangażowanie zostało nagrodzone złotym medalem przez wiodącą na świecie agencję ratingową CSR EcoVadis za rok 2023. Jesteśmy dumni, że znajdujemy się w grupie 3% firm ocenianych przez EcoVadis.

Recykling / utylizacja

Dążymy do osiągnięcia zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym, dlatego projektujemy nasze produkty tak, aby użyte w nich materiały można było łatwo od siebie oddzielić i w ten sposób zmaksymalizować ich wielokrotne wykorzystanie.

Materiały

Pragniemy minimalizować wpływ naszej działalności biznesowej na środowisko, a przy tym tworzyć produkty nadające się do recyklingu. Dlatego w naszych urządzeniach stosujemy surowce odnawialne i materiały pochodzące z recyklingu oraz ograniczamy różnorodność wykorzystywanych materiałów. Uwzględniamy przy tym cały produkt.



Faza użytkowania

Ograniczamy nasz wpływ na środowisko poprzez sprzedaż najwyższej klasy produktów o wysokiej efektywności energetycznej, które są niezwykle trwałe i łatwe w naprawie oraz objęte wsparciem naszej proaktywnej obsługi klienta. Oferujemy także produkty i rozwiązania, które pomagają w ograniczeniu marnowania żywności. Więcej na ten temat dowiesz się z kolejnych stron.

Produkcja

Dążymy do produkcji odpowiedzialnej środowiskowo poprzez obniżanie zużycia energii w naszych zakładach oraz zwiększanie wykorzystania jej odnawialnych źródeł. Za sprawą oszczędnego zużycia wody, minimalizowania ilości odpadów oraz unikania zanieczyszczeń ograniczamy nasz wpływ na środowisko w postaci emisji CO₂ i nie tylko*.



Ratuj żywność z Liebherr

Każdego roku na całym świecie wyrzuca się około 931 milionów ton żywności¹. To około 113 kg rocznie na jedno gospodarstwo domowe².

113 kilogramów²

Na ogół wyrzucanego jedzenia składają się poniższe grupy produktów²:



50%
świeże warzywa i owoce



4%
nabiał



5%
mięso i ryby



7%
produkty ugotowane i gotowe dania

Żywność ma wartość nie tylko osobistą i finansową, lecz także środowiskową.

Produkcja żywności odpowiada za³

25%

globalnej emisji gazów cieplarnianych oraz

70%

zużycia wody pitnej.

¹ UNEP Food Waste Index Report (2021)



² Niemiecka Federalna Agencja Ochrony Środowiska (2021). Dotyczy dwuosobowych gospodarstw domowych w Niemczech

³ Our World in Data (2022)



Za sprawą naszych innowacyjnych technologii utrzymania świeżości i rozwiązań cyfrowych możemy pomóc Ci w ograniczeniu marnowania żywności na kilka bardzo prostych sposobów.

Oprócz idealnej temperatury czynnikiem kluczowym w przechowywaniu żywności jest także optymalna wilgotność. Właśnie dlatego w Liebherr opracowaliśmy innowacyjne technologie świeżości i z roku na rok je udoskonalamy. Dzięki temu jedzenie wciąż smakuje wybornie nawet po kilku dniach przechowywania, a przy tym nie traci żadnych witamin i składników odżywczych. Dysponujemy różnymi technologiami świeżości odpowiednimi do każdego rodzaju żywności:



DuoCooling

HNGRY nsite
powered by **LIEBHERR**

Kamera HNGRYnsite w każdej chwili może Ci pokazać zawartość Twojej chłodziarki, gdziekolwiek jesteś.



Aplikacja HNGRY pomaga w organizacji zakupów, monitoruje zapasy i dba o ich odpowiednie przechowywanie.

Easy Fresh

+10 dni

+8 dni

+3 dni

+10 dni

Podana liczba dni określa różnicę w stosunku do zwykłej komory chłodziarki.



EasyFresh – idealne miejsce na warzywa i owoce
Tutaj warzywa i owoce bez opakowania czują się wybornie: w tej samej temperaturze co w komorze chłodzącej, lecz szczelnie zamknięte w pojemniku. Przykładowo tak przechowywana sałata po 7 dniach nadal jest świeża i chrupiąca.



BioFresh Professional z technologią HydroBreeze – chłodzenie jak u profesjonalisty
Zimna mgiełka jak balsam chroni owoce i warzywa w szufladzie BioFresh Professional, utrzymując ich naturalną strukturę i chrupkość.



DuoCooling – bez wysychania
To główna technologia we wszystkich chłodziarko-zamrażarkach Liebherr. Dwa całkowicie niezależne obiegi chłodnicze zapobiegają wymianie powietrza pomiędzy komorą chłodzącą a komorą zamrażania. Dzięki temu żywność nie wysycha i nie przenoszą się zapachy.



BioFresh – nasze uniwersalne rozwiązanie
W sprawdzonej technologii BioFresh żywność jest przechowywana w temperaturze nieco powyżej 0 °C, czyli znacznie niższej niż w pozostałej części urządzenia. Idealna wilgotność powietrza w pojemniku Fruit & Vegetable zapewnia jeszcze dłuższą świeżość owoców i warzyw. Z kolei mięso, ryby i nabiał mają swoje miejsce w strefie Meat & Dairy.



BioFresh Professional z Fish & Seafood-Safe – świeżość jak prosto z targu
Szczególnie wrażliwe produkty, jak ryby i owoce morza, najlepiej przechowywać w temperaturach ujemnych przy niskiej wilgotności powietrza. W szufladzie Fish & Seafood ze stałą temperaturą -2°C tego typu produkty na dłużej zachowują świeżość i smak.



NoFrost – nigdy więcej rozmrażania
Automatyczna funkcja odszraniania gwarantuje trwałą świeżość mrożonych produktów. Ponadto eliminuje konieczność uciążliwego rozmrażania ręcznego i tym samym nieprzerwanie zapewnia optymalne mrożenie.

+16 dni

+7 dni


+8 dni

Bio Fresh

+90 dni

Podana liczba dni określa różnicę w stosunku do zwykłej komory chłodziarki.

Meat & Dairy-Safe



Technologie świeżości

Bio
Fresh

+11 dni

+12 dni

+40 dni

+48 dni

+40 dni


Komora Fruit & Vegetable-Safe

Efektywność energetyczna



Maksymalna efektywność z Liebherr

Ponieważ chłodziarki i zamrażarki działają 24 godziny na dobę, ich największy wpływ na środowisko polega na zużyciu energii. Stanowi to około jedną piątą całej energii elektrycznej pobieranej w przeciętnym gospodarstwie domowym.¹



Nasze urządzenia wyróżnia prawdziwa wszechstronność. Wszystkie produkty z naszej oferty to energooszczędne, imponująco ciche i pojemne urządzenia wyposażone w inteligentne systemy czujników zapewniające najlepsze efekty chłodzenia.



Zużycie energii

Nasze urządzenia plasują się na szczytowych pozycjach w rankingach efektywności energetycznej, a nawet wykraczają poza ustalone normy. Oznacza to, że chronią nasze cenne zasoby naturalne, a przy tym także Twój portfel.



Poziom hałasu

Coraz częściej decydujemy się na kuchnie otwarte na salon. Dlatego dążymy nie tylko do maksymalnej efektywności energetycznej, lecz także do znacznego ograniczenia poziomu dźwięku emitowanego przez nasze urządzenia.



Pojemność chłodzenia

Dbamy o wykorzystanie każdego litra pojemności – od przestronnych szuflad po najmniejsze detale i to przy zachowaniu maksymalnej efektywności energetycznej.



Wydajność chłodzenia

Inteligentne systemy czujników w naszych urządzeniach zawsze dostosowują moc chłodniczą do aktualnego wykorzystania – dzięki czemu są ekonomiczne w codziennym użytkowaniu, ale stają też na wysokości zadania po dużych zakupach na cały tydzień.

¹ Niemiecka Federalna Agencja Ochrony Środowiska (2021). Dotyczy przeciętnego gospodarstwa domowego w Niemczech.

Efektywność energetyczna

O 10% bardziej oszczędna* niż urządzenia należące do najwyższej klasy efektywności energetycznej A – nasza wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka wykracza poza standardy nawet samej marki Liebherr.

Ta chłodziarko-zamrażarka o wyjątkowej efektywności w eleganckim wykonaniu BlackSteel jest jednym z najbardziej energooszczędnych modeli w historii. Jej wyposażenie spełnia wszystkie potrzeby: komory BioFresh zapewniają dłuższą świeżość żywności, a funkcja EasyTwist-Ice przygotowuje lód do zimnych napojów. Poza tym urządzenie jest wyjątkowo ciche – emituje dźwięk na poziomie jedynie 29 dB(A).



Więcej informacji znajdziesz na stronie home.liebherr.com/bettertomorrow

CBNbsa10 575i • Seria Prime

* W porównaniu z wartością graniczną najwyższej klasy efektywności energetycznej A zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/2016 (z lipca 2023 r.).



Świeżość bez kompromisów

Trwałość i niezawodność to dla nas coś więcej niż tylko chwytliwe hasła. Dlaczego? Ponieważ w firmie Liebherr każdy najmniejszy detal musi spełniać nasze rygorystyczne wymagania. Każda część funkcyjna naszych urządzeń jest poddawana gruntownym testom, dopóki nie zyskamy pewności, że nasze chłodziarki i zamrażarki są zgodne z najwyższymi standardami jakości.



* Ta gwarancja jest udzielana bez dodatkowych opłat na wszystkie wolnostojące chłodziarko-zamrażarki należące do klasy efektywności energetycznej A, B i C, a także na wszystkie urządzenia do zabudowy o klasie efektywności energetycznej A i B. Wszelkie naprawy i czynności serwisowe urządzeń objętych naszą gwarancją producenta są wykonywane bezpłatnie przez 10 lat. Więcej informacji, formularz rejestracji oraz warunki gwarancji można znaleźć na stronie: home.liebherr.com/guarantee

Jeśli Twoje urządzenie nie należy do wymienionych klas efektywności energetycznej, możesz skorzystać z bezpłatnej przedłużonej gwarancji na 3 lata. Więcej informacji znajdziesz na stronie home.liebherr.com/promotions



Skorzystaj z 10-letniej gwarancji producenta*:

**Kup**

Przed 31.12.2024 r. kup u dystrybutora nowe urządzenie Liebherr*.

**Zarejestruj**

Zarejestruj urządzenie w ciągu 12 miesięcy za pośrednictwem naszego formularza internetowego lub aplikacji SmartDevice.

**Korzystaj**


Korzystaj z 10-letniej gwarancji producenta Liebherr i ciesz się świeżością przez długi czas.



Formularz rejestracji oraz warunki gwarancji znajdują się na stronie home.liebherr.com/guarantee

IRBbsbi 4170 Δ Seria Peak

Nadaj swojemu wnętrzu wyraz.



CBNbsd 578i Δ Seria Peak

Estetyka wewnątrz i na zewnątrz:
Nasze urządzenia z wnętrzem BlackSteel doskonale się komponują z wystrojem kuchni, jednocześnie się w nim wyróżniając. Wyrafinowana czarna stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz urządzeń wolnostojących BlackSteel z serii Peak i Prime, a także w wybranych urządzeniach do zabudowy z serii Peak zachwyca elegancją przy każdym otwarciu drzwi.



Wpuszczony uchwyt

Uchwyt ten jest całkowicie schowany w drzwiach. To eleganckie rozwiązanie doskonale komponuje się z powściągliwym wystrojem kuchni bez uchwytów.



Uchwyt z mechanizmem otwierania

Uchwyt dopasowuje się do ruchu dłoni, dzięki czemu drzwi otwierają się jeszcze płynniej.



Idealne dopasowanie

Urządzenia wolnostojące Liebherr z systemem InteriorFit doskonale wpasowują się w przestrzeń – jednocześnie oszczędzając miejsce, ponieważ nie wymagają zachowania odstępu wentylacyjnego od ściany i mebli. Od frontu wystają nieznacznie tylko drzwi lodówki. Wszystko inne jest niewidoczne.



Black Steel Interior

IRBbsci 5170 Δ Seria Peak



Wszystko pod kontrolą

Wszystkie nasze urządzenia są dostarczane z wbudowanym modułem łączności sieciowej albo umożliwiają późniejsze wyposażenie w SmartDeviceBox.

Dzięki temu możesz korzystać z wielu możliwości naszej aplikacji SmartDevice i włączyć wszystkie chłodziarki lub zamrażarki w istniejący system inteligentnego domu. Ważne komunikaty o stanie i alarmach są przekazywane bezpośrednio na smartfon, np. alarm o otwartych drzwiach lodówki. Jednak aplikacja SmartDevice ma do zaoferowania znacznie więcej. Oprócz zarządzania i zdalnego sterowania wszystkimi urządzeniami służy także przydatnymi poradami na temat urządzeń Liebherr. Można w niej znaleźć również idealne akcesoria do każdego urządzenia, instrukcje obsługi i wiele więcej.




HNGRY: Twój inteligentny pomocnik w codziennych zakupach i zaopatrzeniu domowej spiżarni. Ta aplikacja pomaga w organizacji zakupów, monitoruje zapasy i dba o ich odpowiednie przechowywanie.



home.liebherr.com/getsmart

Aplikację SmartDevice możesz pobrać tu:



Kupuj mądrze i nie marnuj

Każdego dnia musisz pamiętać o tylu rzeczach, ale zawartość lodówki nie musi być już jedną z nich – w dowolnym momencie możesz ją sprawdzić za pomocą kamery HNGRYnsite i aplikacji HNGRY.

Po każdym zamknięciu drzwi lodówki kamera HNGRYnsite przesyła zdjęcie jej wnętrza do aplikacji HNGRY. W ten sposób możesz mieć pewność, że kupisz tylko to, czego rzeczywiście potrzebujesz, i nic się nie zmarnuje. Dodatkowo kamera jest dostarczana z uchwytyami w trzech różnych rozmiarach, aby móc ją bez problemu zamontować w każdej chłodziarce.

HNGRYnsite

powered by **LIEBHERR**



Dowiedz się więcej na stronie home.liebherr.com/hngrynsite

Świeżość na wyciągnięcie ręki

Nasze ergonomiczne szuflady są bardzo proste w użyciu. Doskonale eksponują zawartość i zapewniają do niej wyjątkowo łatwy dostęp.



Black Steel Interior

Nasza chłodziarka do zabudowy z szufladami OpenStage może zostać również wyposażona we wnętrze BlackSteel, które dodatkowo podkreśli wysoką jakość wykonania.

Ekspozycja żywności jak w sklepie

Inspirowane ladami w delikatesach i nagradzane szuflady OpenStage dobrze eksponują przechowywaną żywność. Cała zawartość chłodziarki jest prezentowana w przejrzysty sposób, a dzięki ergonomicznej konstrukcji – również łatwo dostępna. Tak ustanawiamy nowe standardy wzornictwa ułatwiającego użytkowanie. Ponadto w dolnej części urządzenia trzy dodatkowe komory BioFresh tworzą doskonałe warunki do przechowywania owoców i warzyw, jak również mięsa, ryb i nabiału.



reddot winner 2021



Jedno miejsce na napoje. Dwie możliwości.

Praktyczna wysuwana półka na teleskopowych szynach w modelu IRDe 51 jest wyposażona w dwa wyjmowane kosze ułatwiające przenoszenie butelek. Jednak zmieści się tu też cała skrzynka, jeśli akurat potrzeba więcej miejsca na napoje.



Półki GlassLine w naszych modelach podblatowych delikatnie się zamykają dzięki zastosowaniu mechanizmu samoczynnego zamykania. Podczas otwierania szuflady dolny pojemnik LiftUp-Box wysuwa się do góry, aby ułatwić dostęp do przechowywanej w nim żywności.



Piwniczka w kuchni

Przechowuj zapasy – ziemniaki czy napoje – w komorze piwnicznej urządzenia Liebherr. Znajduje się tam wyjmowany kosz, półka i szuflada. Komora piwniczna lekko się otwiera na teleskopowych szynach i zamyka za pomocą mechanizmu łagodnego zamykania samoczynnego. Temperaturę można regulować od +6°C do +14°C – zależnie od rodzaju przechowywanej żywności.



Specjalnie do zimnych napojów

Z Liebherr zawsze uraczysz swoich gości doskonale schłodzonym napojem. Jest to możliwe dzięki zintegrowanemu poborowi zimnej wody i niewyczerpanym zapasom lodu. To nasz prosty sposób na stałą ochłodę.



Zapasy lodu na duże przyjęcie: IceTower

IceTower w naszych zamrażarkach łączy w sobie dwa wielkoformatowe pojemniki: automatyczny IceMaker mieszczący do 8 kilogramów kostek lodu i drugi obszerny pojemnik, w którym można by pionowo ustawić nawet kilka sztuk pizzy w największym rozmiarze. Ponieważ bardzo zależy nam na Twoim komforcie, obie komory płynnie wysuwają się na teleskopowych szynach, a zmrożone kostki wygodnie wyjmiesz elegancką topatką (w zestawie), aby nie narażać dłoni na zimno.



Domowa fabryka lodu: IceMaker

IceMaker produkuje dziennie do 130 kostek lodu, które automatycznie wpadają do dwóch szuflad. Funkcja MaxIce pozwala nawet przyspieszyć ich produkcję na wypadek większej liczby niespodziewanych gości. Moduł IceMaker podłącza się bezpośrednio do domowej instalacji wodociągowej. Jeśli nie jest to możliwe, dostępny jest również model ze zbiornikiem na wodę w komorze chłodziarki.



Zamiast z ciężkiej butelki – prosto do szklanki

InfinitySpring to źródło krystalicznie czystej, zimnej wody w Twojej kuchni, które nigdy się nie wyczerpie. Dzięki temu nie musisz już dźwigać ciężkich butelek i nie zużywasz plastiku. Proste, ekologiczne rozwiązanie i zarazem ulga dla kręgosłupa.



Wygodny i poręczny dozownik: EasyTwist-Ice

Z tą funkcją błyskawicznie zaopatrzysz się w zapas kostek lodu – nawet bez stałego przyłącza wody. Wystarczy napełnić zbiornik wodą, odczekać do zamrożenia i jednym obrotem dozownika wyjąć gotowe kostki. Dozownik EasyTwist-Ice jest łatwy w czyszczeniu i wbudowany w większości urządzeń wolnostojących serii Pure. Można go też bez problemu zainstalować jako wyposażenie dodatkowe.



CBNsda 575i ◊ Seria Prime

Nigdy więcej rozmrażania dzięki funkcji NoFrost



No Frost

Automatyczna funkcja odszraniania NoFrost gwarantuje trwałą świeżość mrożonych produktów.

Nie musisz się już zastanawiać, gdzie przechować żywność podczas ręcznego rozmrażania zamrażarki. W urządzeniach z technologią NoFrost produkty są mrożone przy użyciu schłodzonego powietrza krążącego w zamkniętym obiegu, z którego usuwana jest wilgoć. W ten sposób w komorze zamrażarki nigdy nie gromadzi się lód, a żywność nie jest pokryta szronem. Zapewnia to nieprzerwanie optymalne mrożenie.



Easy Open

Proste wielokrotne otwieranie: EasyOpen

Czy przydarzył Ci się ten problem? Po włożeniu zakupów do zamrażarki zauważasz, że coś jeszcze wymaga schowania, i musisz użyć sporej siły, aby znów otworzyć drzwi? Nie w urządzeniach Liebherr. EasyOpen pozwala otwierać drzwi raz za razem, łatwo i wygodnie.



Komora chłodnicza
(od -2°C do +9°C)



Komora piwniczna
(+14°C)




Komora mroźnicza
(-18°C)

Vario Temp

Wszechstronne funkcje utrzymania świeżości – komora zamrażarki, która może też służyć za chłodziarkę.

W urządzeniach z funkcją VarioTemp komorę zamrażarki można przekształcić w strefę chłodzenia lub przechowywania produktów w temperaturze piwnicznej.




Gdy minus staje się dużym plusem

Brakuje Ci miejsca na zamrażarkę w kuchni lub innym ogrzewanym pomieszczeniu w domu? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość: w urządzeniach z technologią FrostProtect wszystkie elementy zostały zaprojektowane odpowiednio do temperatur nawet -15°C – niezależnie od tego, jaką żywność będziesz przechowywać. Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C, nasze zamrażarki będą działać z niezmienną efektywnością energetyczną i wciąż doskonale chronić Twoją zamrożoną żywność. Oznacza to, że możesz je ustawić w pomieszczeniach nieogrzewanych, takich jak ogrodowa szopa czy garaż, i zaoszczędzić miejsce na rzeczy, które są dla Ciebie naprawdę ważne.



Frost Protect

* W porównaniu z wartością graniczną najwyższej klasy efektywności energetycznej A zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/2016 (z lipca 2023 r.).



O jeden ruch ręką mniej.

Urządzenia Liebherr z funkcją AutoDoor perfekcyjnie komponują się z kuchnią bez uchwytów, ponieważ otwierają się w pełni automatycznie – na sygnał pukania, polecenie z aplikacji SmartDevice lub na komendę głosową.

Oprócz automatycznego otwierania drzwi technologia ta ułatwia obsługę urządzeń poprzez regulację ich ustawień odpowiednio do potrzeb. Można ustawić kąt otwarcia drzwi oraz czas, jaki ma upłynąć, zanim zostaną one automatycznie zamknięte. Jeśli ktoś jednak woli samodzielnie otwierać i zamykać nasze urządzenia do zabudowy, może oczywiście robić to nadal.



Więcej informacji o naszych automatycznych drzwiach w wybranych modelach znajdziesz na stronie: home.liebherr.com/autodoor

Estetyka, która zasługuje na uznanie.

Nasze urządzenia zyskały uznanie jurorów najbardziej prestiżowych konkursów, takich jak German Design Award, iF Award czy Red Dot Award. Minimalistyczna estetyka sprzętów Liebherr w połączeniu z efektownymi detalami tworzy stylowe tło dla Twojej żywności.



XRfst 5295 Δ Seria Peak



W trosce o autentyczny smak.

Poznaj nasze chłodziarki do wina – i dowiedz się, jak zapewnić doskonałe warunki przechowywania i temperowania trunków przy zachowaniu ich najszlachetniejszych cech.



Technologia najwyższej jakości dla maksymalnego smaku

Optymalne przechowywanie wina zależy od pięciu kluczowych warunków. Aby je wszystkie spełnić, marka Liebherr opracowała innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Stabilna temperatura pozwala zachować walory wina.	✓	Temp Protect Plus	Chłodziarki do wina Liebherr są wyposażone w technologię TempProtect Plus dla podwójnej ochrony termicznej.
Odpowiednia wilgotność zapewnia szczelność korków chroniących wina.	✓	Humidity Select Humidity Control	Funkcje HumiditySelect i HumidityControl umożliwiają indywidualne dostosowanie wilgotności w chłodziarkach do wina Liebherr.
Ochrona przed promieniowaniem UV zabezpiecza proces dojrzewania wina.	✓	UV Protect UV Protect Plus	Modele Liebherr ze szklanymi drzwiami są wyposażone w podwójną lub nawet potrójną ochronę przed promieniowaniem UV.
Zatrzymywanie obcych zapachów chroni aromat wina przed zepsuciem.	✓	Fresh Air	Filtr FreshAir z węglem aktywnym w chłodziarkach do wina Liebherr neutralizuje obce zapachy.
Tłumienie wibracji umożliwia winom dojrzewanie w spokoju.	✓	Vibrate Safe	System chłodzenia w chłodziarkach do wina Liebherr jest całkowicie zabezpieczony przed wibracjami.



WPbli 5231 GrandCru Selection

1
Zone

Nasze chłodziarki do przechowywania wina stwarzają warunki jak w piwniczce. W tych urządzeniach panuje stała temperatura w całym wnętrzu. Można ją regulować odpowiednio do potrzeb w zakresie od +5 °C do +20 °C. Szafy do leżakowania wina pomieszczą dużą liczbę butelek trzymanych z myślą o dłuższym przechowywaniu i dojrzewaniu, ale można w nich również trzymać większy zapas wina w temperaturze idealnej do spożycia.



Regulacja wilgotności

Dzięki funkcji HumiditySelect w modelach GrandCru można ustawić wilgotność w jednym z dwóch trybów: osuszanie lub nawilżanie. Modele GrandCru Selection są wyposażone w funkcję HumidityControl. Umożliwia ona z kolei ustawienie odpowiedniej wilgotności względnej w zakresie od 50 % do 80 %*. Jeżeli wartość spadnie poniżej 50 % wilgotności względnej, zostanie to wskazane przez urządzenie.



LightColumn, z jednej strony

Aby wino wyglądało doskonale, na całej wysokości szklanych drzwi rozmieszczono diody LED LightColumn. Równomiernie oświetlają one wnętrze chłodziarki do wina GrandCru Selection. Szczególną funkcją jest przyciemniane oświetlenie prezentacyjne do atrakcyjnego przedstawiania kolekcji wina nawet przy zamkniętych drzwiach.



Maksymalna pojemność dzięki butelkom układanym szyjka przy szyjce

Maksymalna pojemność. Chłodziarka do wina Liebherr ułatwia także rozmieszczanie butelek wina w miarę powiększania kolekcji. Aby wykorzystać całą pojemność, wewnątrz zaprojektowano w sposób umożliwiający ułożenie butelek blisko siebie na drewnianych półkach. Dzięki temu będziesz mieć dość miejsca na kolejne zdobycze. I możesz nadal powiększać swoją kolekcję.



Filtr z węglem aktywnym FreshAir

Aby wino mogło dojrzewać w warunkach najlepszej jakości powietrza, wszystkie chłodziarki do przechowywania wina Liebherr mają filtr z węglem aktywnym, który niezawodnie chroni trunki przed wszelkimi zapachami. Dzięki temu wino zachowa czysty bukiet. Ponadto chłodziarka Liebherr co 6 miesięcy przypomina o wymianie filtra, co można bardzo łatwo zrobić samodzielnie.

* W temperaturach pokojowych. W bardzo suchych lub zimnych pomieszczeniach, np. w piwnicach, w celu usprawnienia działania systemu zalecamy użycie dostosowanego do potrzeb pojemnika na wodę z naszej gamy akcesoriów.



SommelierBoard

To wyjątkowy element wyposażenia naszych nowych chłodziarek do temperowania wina. Tu prezentowane mogą być wszystkie akcesoria potrzebne do serwowania wina. Wysokiej jakości półka z naturalnego drewna bukowego z podpórką ze stali szlachetnej do eksponowania butelki, drewniana skrzynka na przyrządy do serwowania oraz miejsce na temperowanie kieliszków do wina, aby degustacja przebiegała doskonale w najdrobniejszych szczegółach.



LightTower

Teraz w naszych nowych chłodziarkach do temperowania wina dostępne jest dwustronne oświetlenie, które tworzy wyjątkową atmosferę i dba o doskonałą prezentację wina. Kolejnym wyjątkowym akcentem jest przyciemniane oświetlenie do prezentacji, które pozwala estetycznie wyeksponować wina – nawet po zamknięciu drzwi.



Wpuszczony pionowy uchwyt

Wszystkie modele z serii Vinidor Selection są wyposażone we wpuszczony pionowy uchwyt na całej długości drzwi, który pozwala wygodnie otwierać chłodziarkę w dowolnej pozycji. Modele z takim dyskretnym rozwiązaniem szczególnie dobrze się komponują z meblami bez uchwytów w kuchni, jadalni lub salonie.



Drewniane półki FlexFit

Tutaj można bezpiecznie przechowywać wina w butelkach o niemal dowolnych rozmiarach i kształtach – na półkach z wyjmowanymi listewkami, które można dowolnie rozmieszczać odpowiednio do wielkości butelki.



Więcej informacji na temat przechowywania wina oraz chłodziarek do wina wraz ze szczegółowymi opisami modeli można znaleźć w naszej specjalnej broszurze poświęconej winom, dostępnej u dystrybutorów Liebherr oraz na stronie: home.liebherr.com/wine



WPgbi 7483 Vinidor Selection

2
Zones

Nasze chłodziarki do temperowania wina zapewniają maksymalną wszechstronność zastosowania. Mają dwie lub trzy osobne strefy temperaturowe, w których temperaturę można dokładnie ustawić w zakresie od +5°C do +20°C. W ten sposób w urządzeniu z trzema strefami można przechowywać jednocześnie wina czerwone, wina białe i szampan – w optymalnej dla nich temperaturze.

3
Zones

Z myślą o dłuższym przechowywaniu trunków urządzenia z serii Vinidor Selection zostały wyposażone w strefę StorageZone w dolnej części. Dzięki strefom o różnej wielkości i absolutnie dowolnej regulacji temperatury urządzenia te pasują do każdego asortymentu win.

Chłodzenie i mrożenie Krótkie zestawienie



Pełna oferta urządzeń wolnostojących i do zabudowy marki Liebherr wraz ze szczegółowym opisem znajduje się na naszej stronie internetowej, gdzie można również znaleźć informacje o dystrybutorach Liebherr: home.liebherr.com

Urządzenia wolnostojące



XRFst 5295 Δ Seria Peak



SBSes 8496



XRFst 5295



XRFsd 5265



XRFsf 5220




XRFbd 5220

Model / seria

Klasa



Chłodziarko-zamrażarki Side-by-Side z technologią BioFresh Plus




Model / seria	Klasa	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh Plus	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready	Wine
SBSes 8496 PremiumPlus												
SWTNes 4285	D											
SKBes 4380	D											

Model / seria

Klasa




Chłodziarko-zamrażarki side-by-side z technologią BioFresh Professional / BioFresh



Model / seria	Klasa	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
XRFst 5295 Peak												
SFNstd 529i	D											
SRBstc 529i	C											
XRFbs 5295 Peak												
SFNbsd 529i	D											
SRBbsc 529i	C											
XRFsd 5265 Prime												
SFNsdd 526i	D											
SRBsdd 526i	D											
XRCsd 5255 Prime												
SBNsdd 526i	D											
SRsdc 525i	C											
XRFsf 5245 Plus												
SFNsfd 5247	D											
SRBsfc 5220	C											

Chłodziarko-zamrażarki Side-by-Side z technologią EasyFresh



Model / seria	Klasa	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh Plus	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
XRFsf 5220 Plus												
SFNsfd 5227	D											
SRsfd 5220	D											
XRFbd 5220 Plus												
SFNbdd 5227	D											
SRbdd 5220	D											



CBNstc 778i



CBNbsa 575i



CBNc 5223

Model / seria	Klasa	10 lat gwarancji	Bio Fresh Professional	Hydro Breaze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
---------------	-------	------------------	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	----------	-------------	-----------	----------------	--------------	--------------------

Chłodziarko-zamrażarki z technologią BioFresh Professional / BioFresh

Wysokość	Model / seria	Klasa	10 lat gwarancji	Bio Fresh Professional	Hydro Breaze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
203	--91-- CBNste 8872* PremiumPlus	E												
202	--75-- CBNbsc 778i Peak	C												
	CBNstc 778i Peak	C												
	CBNsdb 775i Prime	B												
186	--75-- CBNsdc 765i Prime	C												
202	--60-- CBNstb 579i Peak	B												
	CBNbsd 578i Peak	D												
	CBNsda 575i Prime	A												
	CBNbsa10 575i Prime	A	-10%											
	CBNbsa 575i Prime	A												
	CBNbdc 573i Plus	C												
	CBNsdc 573i Plus	C												
	CBNbda 572i Plus	A												
	CBNsda 572i Plus	A												
	CBNa 572i Plus	A												
	CBNsfc 57vi Plus	C												
	CBNc 5723 Plus	C												
186	--60-- CBNsdc 522i Plus	C												
	CBNbda 5223 Plus	A												
	CBNsda 5223 Plus	A												
	CBNsfc 5223 Plus	C												
	CBNc 5223 Plus	C												



CNSfd 7723



CNgwc 5723



CNc 5023

Model / seria	Klasa	10 lat gwarancji	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker Water tank	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
---------------	-------	------------------	------------	----------	-------------	-------------	----------------------	----------------	--------------	--------------------

Chłodziarko-zamrażarki z technologią EasyFresh

Wysokość	Model / seria	Klasa	10 lat gwarancji	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker Water tank	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
202	--75-- CNSfd 7723 Plus	D									
	CNd 7723 Plus	D									
202	--60-- CNSfc 574i Plus	C									
	CNbdc 573i Plus	C									
	CNsfc 573i Plus	C									
	CNc 5724 Plus	C									
	CNbda 5723 Plus	A									
	CNsda 5723 Plus	A									
	CNsdb 5723 Plus	B									
	CNgbc 5723 Plus	C									
	CNgwc 5723 Plus	C									
186	--60-- CNbdb 5223 Plus	B									
	CNsdb 5223 Plus	B									
166	--60-- CNc 5023 Plus	C									
	CNsfc 5023 Plus	C									



RBbsc 528i



RBbsb 525i



RBa30 425i

Model / seria	Klasa	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
---------------	-------	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	-------------	-------------	--------------	--------------------

Chłodziarki z technologią BioFresh Professional / BioFresh

Model / seria	Klasa	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
186 --60-- RBbsc 528i Peak	C	■	■	■				■	■	
RBbsb 525i Prime	B				■			■	■	
RBsdc 525i Prime	C				■			■	■	
RBsfc 5220 Plus	C				■					■
RBsfd 5221 Plus	D				■		■			■
RBC 5220 Plus	C				■					■
126 --60-- RBa30 425i Prime	A				■				■	

* Z 4* komorami zamrażarki



RDsfd 5220

Chłodziarki z technologią EasyFresh

Model / seria	Klasa	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device
186 --60-- RDsfd 5220 Plus	D			■	■



Rsdci 1621



Rc 1400



Re 1000


Model / seria	Klasa	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device
---------------	-------	------------	-------------	-----------	--------------

Chłodziarki nablatowe

Model / seria	Klasa	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device
85 --60-- Rsdci 1620 Plus	C	■		■	■
Rsdci 1621 Plus	C	■	■		■
Rci 1620 Plus	C	■		■	■
Rci 1621 Plus	C	■	■		■
Rdi 1620 Plus	D	■		■	■
Rdi 1621 Plus	D	■	■		■
85 --55-- Rc 1400 Pure	C			■	
Rc 1401 Pure	C		■		
85 --50-- Rd 1200 Pure	D			■	
Rd 1201 Pure	D		■		
68 --55-- Re 1000 Pure	E			■	

* Z 4* komorami zamrażarki

Obecnie obowiązujące etykiety energetyczne UE dla urządzeń elektrycznych



- Kod QR do identyfikacji produktu w europejskiej bazie danych EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
- Identyfikator modelu do identyfikacji produktu w bazie EPREL, np. za pomocą numeru artykułu.
- Nowa skala efektywności energetycznej od A do G, przy czym G dotyczy tylko chłodziarek do wina.
- Suma objętości* wszystkich komór mrozących.
- Suma objętości* wszystkich komór schładzania i komór niemrozących.
- Poziom emitowanego hałasu, teraz określany w klasach od A do D.

* Termin „objętość” odnosi się do wymienionego w aktualnym rozporządzeniu (UE) 2019/2016 terminu „pojemność”.



FNC 727i



FNSdd 529i



FNd 465i

Model / seria	Klasa	No Frost	Telescopic Rails	Easy Open	Frost Protect	Ice Maker	Easy Twist Ice	LED	Smart Device	Smart Device ready
---------------	-------	----------	------------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----	--------------	--------------------

Zamrażarki z technologią NoFrost

Wysokość	Model / seria	Klasa	No Frost	Telescopic Rails	Easy Open	Frost Protect	Ice Maker	Easy Twist Ice	LED	Smart Device	Smart Device ready
186	--70-- FNC 727i Peak	C	■	■	■	■		■	■	■	
	FNC 7227 Plus	C	■		■	■					■
	FNd 7227 Plus	D	■		■	■					■
166	--70-- FNC 707i Peak	C	■	■	■	■		■	■	■	
	FNC 7026 Plus	C	■		■	■					■
	FNd 7026 Plus	D	■		■	■					■
146	--70-- FNC 667i Peak	C	■	■	■	■		■	■	■	
	FNa 6625 Plus	A	■		■	■					■
	FNC 6625 Plus	C	■		■	■					■
186	--60-- FNSdd 529i Peak	D	■	■	■	■	■		■	■	
	FNC 527i Peak	D	■	■	■	■		■	■	■	
	FNd 525i Prime	D	■		■	■		■	■	■	
166	--60-- FNC 507i Peak	C	■	■	■	■		■	■	■	
	FNb 505i Prime	B	■		■	■		■	■	■	
	FNd 505i Prime	D	■		■	■		■	■	■	
146	--60-- FNC 467i Peak	C	■	■	■	■		■	■	■	
	FNb 465i Prime	B	■		■	■		■	■	■	
	FNd 465i Prime	D	■		■	■		■	■	■	
126	--60-- FNB 425i Prime	B	■		■	■		■	■	■	



FNSddi 1624



Fci 1624



Fe 1003

Model / seria	Klasa	No Frost	Smart Frost	Frost Protect	LED	Smart Device
---------------	-------	----------	-------------	---------------	-----	--------------

Zamrażarki podblatowe

Wysokość	Model / seria	Klasa	No Frost	Smart Frost	Frost Protect	LED	Smart Device
85	--60-- FNSddi 1624 Plus	D	■		■	■	■
	FNDi 1624 Plus	D	■		■	■	■
	Fci 1624 Plus	C		■	■	■	■
68	--55-- Fe 1003 Pure	E		■	■	■	



CFd 2505



CFd 2085



CFc 1875

Model / seria	Klasa	Stop Frost	Super Frost	Soft System	Frost Protect	LED
---------------	-------	------------	-------------	-------------	---------------	-----

Zamrażarki skrzyniowe

Wysokość	Model / seria	Klasa	Stop Frost	Super Frost	Soft System	Frost Protect	LED
83	--168-- CFd 2505 Plus	D	■	■	■	■	■
83	--126-- CFd 2085 Plus	D	■	■	■	■	■
83	--105-- CFc 1875 Plus	C	■	■	■	■	■



Narzędzie internetowe stworzone w ramach projektów LABEL2020 i BELT finansowanych ze środków unijnych pokazuje, jak wydajne są nasze urządzenia. Na stronie tool.label2020.eu można sprawdzić i porównać zużycie energii oraz wiele innych parametrów urządzeń elektrycznych. Kalkulator uwzględnia przy tym lokalne ceny energii elektrycznej i pokazuje koszty w całym okresie eksploatacji. Z porównania wynika, że Liebherr to czysta oszczędność!

Urządzeniach do zabudowy

Side by Side

Twoje osobiste centrum świeżości

Zestawiaj urządzenia do zabudowy Liebherr w sposób elastyczny i odpowiedni do swoich potrzeb. Wiele modeli można dowolnie zestawiać ze sobą w pionie i w poziomie, tworząc indywidualne centra świeżości, doskonale spełniające najróżniejsze zapotrzebowania w zakresie przechowywania.

Zapytaj dystrybutora Liebherr lub projektanta kuchni o urządzenia Liebherr typu Side-by-Side.

EWTdf 1653 Vinidor | Irci 3950 ○ Seria Prime
IFNci 3954 ○ Seria Prime | SIBa20i 3950 ○ Seria Prime



ECBNe 8872



ECBNe 8870



ECBNe 7871

Model / seria	Klasa	Bio Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker
---------------	-------	-----------	----------	-------------	-----------

Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy

Model / seria	Klasa	Bio Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker
ECBNe 8872	PremiumPlus	■	■	■	■
ECBNe 8870	PremiumPlus	■	■	■	■
ECBNe 8871	PremiumPlus	■	■	■	■
ECBNe 7870	PremiumPlus	■	■	■	■
ECBNe 7871	PremiumPlus	■	■	■	■



ICBNci 5183



ICBNbsci 5173



ICBbi 5152

Model / seria	Klasa	10 Year Guarantee	Bio Fresh Professional	Hydro Brezze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
---------------	-------	-------------------	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	----------	-------------	-------------	-----------	--------------	--------------------

Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z technologią BioFresh Professional / BioFresh

Model / seria	Klasa	10 Year Guarantee	Bio Fresh Professional	Hydro Brezze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
ICBNci 5183	Peak	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBNbsci 5173	Peak	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBNdi 5173	Peak	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBNdi 5163	Prime	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBNci 5153	Prime	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBNdi 5123	Plus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBci 5182	Peak	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBbi 5152	Prime	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBbi 5122	Plus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICBSd 5122**	Plus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



ICBNbsci 5173



ICNd 5133



ICNSd 5123

Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z technologią EasyFresh

Model / seria	Klasa	10 Year Guarantee	Bio Fresh Professional	Hydro Brezze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
ICBNbsci 5173	Peak	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICNci 5173	Peak	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SICNdi 5153	Prime	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICNdi 5153	Prime	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICNd 5133	Plus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICNc 5123	Plus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICNSd 5123**	Plus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ICc 5123	Plus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

* IceMaker ze zbiornikiem wody

Urządzenia Liebherr są zwykle dostarczane z zawiasami zamontowanymi po prawej stronie (z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi).

To oznaczenie wskazuje modele z zawiasami zamontowanymi po lewej stronie bez możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi.



IRBPbsci 5170



IRBdi 5181



IRbi 3951

Model / seria	Klasa	10 lat gwarancji	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
---------------	-------	------------------	------------------------	--------------	----------------	-----------	-------------	-------------	-----------	--------------	--------------------

Chłodziarki do zabudowy z technologią BioFresh Professional / BioFresh

↑ 178 ↓	← 56-57 →	Model / seria	Klasa	10 lat gwarancji	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
		IRBAC 5190-001	Peak	I	C		■	■			■	■	■
		IRBAC 5190-617	Peak	I	C		■	■			■	■	■
		IRBAC 5171-001	Peak	I	C		■	■		■*	■	■	■
		IRBAC 5171-617	Peak	I	C		■	■		■*	■	■	■
		IRBci 5180	Peak		C		■	■			■		■
		IRBdi 5181	Peak		D		■	■	■	■*	■		■
		IRBbsci 5170	Peak		C		■	■			■		■
		IRBbsci 5171	Peak		C		■	■		■*	■		■
		IRBPci 5170	Peak		C			■			■		■
		IRBPbsci 5170	Peak		C			■			■		■
		IRBdi 5170	Peak		D		■	■	■		■		■
		IRBci 5170	Peak		C		■	■			■		■
		IRBci 5171	Peak		C		■	■		■*	■		■
		IRBci 5150	Prime		C			■		■		■	
		IRBci 5151	Prime		C			■	■*	■		■	
		IRCBc 5121	Plus		E			■	■*	■			■
		IRBd 5120	Plus		D			■		■			■
		IRBd 5121	Plus		D			■	■*	■			■
↑ 158 ↓	← 56-57 →	IRBdi 4851	Prime		D			■	■*	■			■
↑ 140 ↓	← 56-57 →	IRBbsbi 4570	Peak		B	■	■	■			■		■
		IRBbi 4570	Peak		B	■	■	■			■		■
		IRBci 4571	Peak		C		■	■		■*	■		■
		IRBci 4550	Prime		C			■		■		■	
		IRBci 4551	Prime		C			■	■*	■		■	
		IRBc 4520	Plus		C			■		■			■
		IRBc 4521	Plus		C			■	■*	■			■

* Z 4* komorami zamrażarki

Urządzenia Liebherr są zwykle dostarczane z zawiasami zamontowanymi po prawej stronie (z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi).

To oznaczenie wskazuje modele z zawiasami zamontowanymi po lewej stronie bez możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi.

Pełne zestawienie klas efektywności energetycznej znajduje się na stronie 45. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1369 6a. Szczegółowy opis modeli można znaleźć na stronie home.liebherr.com

Model / seria	Klasa	10 lat gwarancji	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
---------------	-------	------------------	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	-------------	-------------	-----------	--------------	--------------------

Chłodziarki do zabudowy z technologią BioFresh Professional / BioFresh

↑ 122 ↓	← 56-57 →	Model / seria	Klasa	10 lat gwarancji	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
		IRBAb 4170-001	Peak	I	B	■	■	■				■	■	■
		IRBAb 4170-617	Peak	I	B	■	■	■				■	■	■
		IRBbsbi 4170	Peak		B	■	■	■				■		■
		IRBbi 4170	Peak		B	■	■	■				■		■
		IRBbi 4171	Peak		B	■	■	■		■*	■		■	
		IRBci 4150	Prime		C			■			■		■	
		IRBci 4151	Prime		C			■		■*	■		■	
		IRBc 4120	Plus		C			■			■			■
		IRBc 4121	Plus		C			■		■*	■			■
↑ 102 ↓	← 56-57 →	IRBbi 4050	Prime		B	■		■			■		■	
		IRBc 4020	Plus		C			■			■			■
↑ 88 ↓	← 56-57 →	SIba20i 3950	Prime		A	■		■			■		■	

Chłodziarki do zabudowy z technologią EasyFresh

↑ 178 ↓	← 56-57 →	Model / seria	Klasa	10 lat gwarancji	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
		IRCe 5121	Plus		E				■	■*	■			■
		IRDdi 5120	Plus		D				■		■		■	
		IRDdi 5121	Plus		D				■	■*	■		■	
↑ 122 ↓	← 56-57 →	IRc 4120	Plus		C			■			■			■
		IRc 4121	Plus		C			■		■*	■			■
		IRSe 4100**	Pure		E				■					■
		IRSe 4101**	Pure		E				■	■*				■
↑ 102 ↓	← 56-57 →	IRd 4020	Plus		D				■		■			■
		IRd 4021	Plus		D				■	■*	■			■
↑ 88 ↓	← 56-57 →	IRbi 3951	Prime		B	■			■	■*	■		■	
		IRci 3950	Prime		C				■		■		■	
		IRc 3920	Plus		C				■		■			■
		IRc 3921	Plus		C				■	■*	■			■
		IRd 3900	Pure		D				■					■
		IRd 3901	Pure		D				■	■*				■
		IRe 3900	Pure		E				■					■
		IRe 3901	Pure		E				■	■*				■
		IRSe 3900**	Pure		E				■					■
		IRSe 3901**	Pure		E				■	■*				■

Urządzenia z możliwością montażu elementu ozdobnego

↑ 122 ↓	← 56-57 →	Model / seria	Klasa	10 lat gwarancji	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
		DRe 4101	Pure		E				■	■*				■
↑ 88 ↓	← 56-57 →	DRe 3900	Pure		E				■					■
		DRe 3901	Pure		E				■	■*				■

* Z 4* komorami zamrażarki

** Z zawiasami suwakowymi zamiast nożycowych



SIFNbsdi 5188



SIFNdi 4155



IFNd 3924

Model / seria	Klasa	10 lat gwarancji	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Ice Tower	Auto Door	LED	Smart Device	Smart Device ready
---------------	-------	------------------	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----	--------------	--------------------

Zamrażarki do zabudowy

Wysokość	Model / seria	Klasa	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Ice Tower	Auto Door	LED	Smart Device	Smart Device ready
178	--56-57-- SIFNAd 5188-001 Peak	D	■		■	■	■	■	■	■	■
	SIFNAd 5188-617 Peak	D	■		■	■	■	■	■	■	■
	SIFNbsdi 5188 Peak	D	■		■	■	■	■	■	■	■
	SIFNdi 5188 Peak	D	■		■	■	■	■	■	■	■
	SIFNdi 5178 Peak	D	■		■				■	■	
	SIFNSe 5128** Plus	E	■								■
140	--56-57-- SIFNdi 4556 Prime	D	■		■				■	■	
	122 --56-57-- SIFNdi 4155 Prime	D	■		■				■	■	
88	--56-57-- IFNci 3954 Prime	C	■		■				■	■	
	IFNd 3924 Plus	D	■		■						■
	IFSD 3904** Pure	D		■							■
	IFd 3904 Pure	D		■							■
72	--56-57-- IFNbi 3553 Prime	B	■	■	■				■	■	
	IFNd 3503 Pure	D	■								■

Urządzenia Liebherr są zwykle dostarczane z zawiasami zamontowanymi po prawej stronie (z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi).

To oznaczenie wskazuje modele z zawiasami zamontowanymi po lewej stronie bez możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi.



UIKo 1560



UIKP 1554



UIK 1510

Model / seria	Klasa	10 lat gwarancji	Bio Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	LiftUp Box
---------------	-------	------------------	-----------	----------	-------------	-------------	------------

Chłodziarki podblatowe

Wysokość	Model / seria	Klasa	Bio Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	LiftUp Box
82-88	--60-- SUIB 1550 Premium	A	■	■			■
	UIKo 1560 Premium	E					■
	UIKo 1550 Premium	E					■
	UIKP 1550 Premium	D					■
	UIKP 1554 Premium	D			■*		■
	UIK 1510 Comfort	E					
82	--60-- UIK 1514 Comfort	E			■*		
	UK 1720*** Comfort	E					
82	--50-- UK 1524*** Comfort	E			■*		
	UK 1414*** Comfort	E			■*		

* Z 4* komorami zamrażarki



SUIGN 1554



SUIG 1514



UG 1211

Zamrażarki podblatowe

Wysokość	Model / seria	Klasa	No Frost	Smart Frost	Soft System	LiftUp Box
82-88	--60-- SUIGN 1554 Premium	D				■
	SUIG 1514 Comfort	D			■	
82	--60-- UG 1211*** Comfort	E			■	

** Z zawiasami suwakowymi zamiast nożycowych | *** Z możliwością montażu elementu ozdobnego

Urządzenia do wina



WPgbi 5283 Vinidor Selection



WPgbi 7483



WPbsi 5252



WTes 1672

Model / seria	Klasa	2 Zones	3 Zones	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Sommelier Board	Soft System	Smart Device	
---------------	-------	---------	---------	------------	------------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------	--

Wolnostojące chłodziarki do temperowania wina

201	-70--	WPgbi 7483	Vinidor Selection			■	■	■**		■	■	■	145
		WPgbi 7473	Vinidor Selection			■	■	■**		■	■	■	182
		WPgbi 7472	Vinidor Selection		■		■	■**		■	■	■	204
185	-60--	WPgbi 5283	Vinidor Selection			■	■	■**		■	■	■	85
		WPgbi 5273	Vinidor Selection			■	■	■**		■	■	■	104
		WPgbi 5272	Vinidor Selection		■		■	■**		■	■	■	106
		WPbsi 5252	Vinidor		■		■	■	■	■	■	■	155
		WSbsi 5252	Vinidor		■		■	■		■	■	155	
165	-60--	WPbsi 5052	Vinidor		■		■	■	■	■	■	■	131
		WTes 1672	Vinidor		■		■	■	■				34

* Maksymalna pojemność podawana w butelkach Bordeaux (0,75 l) o wymiarach: wys.: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.
** W strefie StorageZone

Pełne zestawienie klas efektywności energetycznej znajduje się na stronie 57. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1369 6a. Szczegółowy opis modeli można znaleźć na stronie home.liebherr.com

Zestawienie modeli – chłodziarki do wina



WSbli 7731



WPbli 5231



WPbli 4201

Model / seria	Klasa	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Smart Device	Smart Device ready	
---------------	-------	--------	------------	------------------	-----------------	------------	-----------------	--------------	--------------------	--

Wolnostojące chłodziarki do przechowywania wina

204	-75--	WSbli 7731	GrandCru Selection		■		■			■		324
		WPbli 5231	GrandCru Selection		■	■	■			■	■	229
168	-60--	WSbli 5231	GrandCru Selection		■		■			■		229
		WPbli 5031	GrandCru Selection		■	■	■			■	■	196
		WSbli 5031	GrandCru Selection		■		■			■		196
		WPbli 5001	GrandCru		■	■		■		■	■	196
148	-60--	WSbli 5001	GrandCru		■		■			■		196
		WPbli 4601	GrandCru		■	■		■		■	■	166
128	-60--	WSbli 4601	GrandCru		■		■			■		166
		WPbli 4201	GrandCru		■	■		■		■	■	141
89	-60--	WSbli 4201	GrandCru		■		■			■		141
		WKb 1812	Vinothek		■	■		■	■			66
		WKr 1811	Vinothek		■		■					66



WKes 653




ZKes 453

Model / seria	Klasa	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	Cigar	
---------------	-------	--------	------------	------------------	-----------------	------------	-------	--

Urządzenia wolnostojące kompaktowe

61	-43--	WKes 653	GrandCru		■	■		■	■	12
		ZKes 453	Humidor		■	■		■	■	



Butelka w rozmiarze Bordeaux (0,75 l)
Wszystkie informacje na temat ilości przechowywanych butelek uwzględniają ten rozmiar.

* Maksymalna pojemność podawana w butelkach Bordeaux (0,75 l) o wymiarach: wys.: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.



EWTgb 3583



EWTdf 2353



EWTgw 1683

Model / seria	Klasa	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect	Soft System	Tip Open	
---------------	-------	--------	---------	------------	-----------------	------------	-------------	----------	--

Chłodziarki do temperowania wina do zabudowy

178	--56-57--	EWTgb 3583	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	83
		EWTgw 3583	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	83
122	--56-57--	EWTdf 3553	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	80
		EWTgb 2383	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	51
		EWTgw 2383	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	51
88	--56-57--	EWTdf 2353	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	48
		EWTgw 1683	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	33
		EWTgw 1683	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	33
		EWTdf 1653	Vinidor	G		■	■	■	■	■	30	



WKEgb 582



WKEgw 582



WKEes 553

Chłodziarki do przechowywania wina do zabudowy

45	--56-57--	WKEgb 582	GrandCru	G		■	■	■	■	■	■	18
		WKEgw 582	GrandCru	G		■	■	■	■	■	■	18
		WKEes 553	GrandCru	G		■	■	■	■	■	■	18



UWTgb 1682



UWTes 1672



UWKes 1752

Chłodziarki do wina podblatowe


82-87	--60--	UWTgb 1682	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	34
		UWTes 1672	Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	34
		UWKes 1752	GrandCru	G	■	■	■	■	■	■	■	46

* Maksymalna pojemność podawana w butelkach Bordeaux (0,75 l) o wymiarach: wys.: 300,5 mm, ø: 76,1 mm. Szczegółowy opis modeli można znaleźć na stronie home.liebherr.com

Specjalne wymagania

Chłodziarki do wina muszą spełniać te same standardy unijne co chłodziarki i zamrażarki do żywności. Jednak przechowywanie i temperowanie wina wymaga stworzenia szczególnych warunków i co za tym idzie – dużo intensywniejszego działania urządzeń. Dlatego większość chłodziarek do wina dostępnych na rynku należy do klasy efektywności energetycznej G.

Obecnie obowiązujące etykiety energetyczne UE* dla chłodziarek do wina:





1. Kod QR do identyfikacji produktu w europejskiej bazie danych EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. Identyfikator modelu do identyfikacji produktu w bazie EPREL, np. za pomocą numeru artykułu.
3. Skala efektywności energetycznej od A do G. G dotyczy tylko chłodziarek do wina.
4. Maksymalna pojemność.
5. Poziom emitowanego hałasu, teraz określany w klasach od A do D.

Najlepsza efektywność energetyczna

Liebherr przywiązuje szczególną wagę do zrównoważonego rozwoju. Dlatego nasze chłodziarki do wina należą do najbardziej energooszczędnych urządzeń w swojej klasie. Podczas gdy inni producenci zwykle oferują modele w klasie efektywności energetycznej G, większość naszych chłodziarek do wina plasuje się w klasie F i E, a jedna – nawet w klasie D.

Udział poszczególnych klas efektywności energetycznej w 2023 r.:



* Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/2016

** Źródło: EPREL 2023

Praktyczne akcesoria na każdą potrzebę

Poznaj praktyczne akcesoria Liebherr, które jeszcze bardziej ułatwią Ci codzienne zadania.



VarioSafe i stelaż na butelki



FlexSystem



Stelaż na butelki



Foremka do lodu z pokrywką



Filtr z węglem aktywnym FreshAir

Oczyszcza powietrze obiegowe i szybko wchłania nieprzyjemne zapachy. Jest łatwy do wymiany i gwarantuje optymalną jakość powietrza.



SmartDeviceBox

Swoje urządzenie Liebherr możesz również doposażyć w moduł SmartDeviceBox i tym samym podłączyć je do internetu. Moduł SmartDeviceBox jest łatwy w instalacji i udostępnia cały szereg funkcji cyfrowych.



HNGRYnsite

Kamera HNGRYnsite w połączeniu z aplikacją HNGRY w każdej chwili może Ci pokazać zawartość Twojej chłodziarki, gdziekolwiek jesteś.



Akcesoria do swojego modelu urządzenia znajdziesz w internetowym sklepie Liebherr Hausgeräte: home.liebherr.com/shop oraz u dystrybutora Liebherr.

Widzisz, co masz w lodówce – jeszcze zanim ją otworzysz

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Które urządzenie będzie odpowiednie dla mnie?
Na to pytanie – kluczowe przy zakupie nowego sprzętu – nie zawsze istnieje prosta odpowiedź. Aby ułatwić nawigację po naszej gamie chłodziarek i zamrażarek, podzieliliśmy ją na cztery serie.



○ Seria Pure

Pure jest naszą serią bazową: to urządzenia proste, przejrzyste i opracowane z myślą o spełnieniu wszystkich podstawowych wymagań. Ich wyposażenie jest ograniczone do minimum, ale spełnia najwyższe standardy jakości marki Liebherr.



◇ Seria Plus

Seria Plus bazuje na urządzeniach z serii Pure, które uzupełniono o wiele dodatkowych funkcji. Plus oznacza tu przede wszystkim dodatkową wygodę. Urządzenia te nie tylko doskonale chłodzą i mrozą, lecz mają też inne praktyczne rozwiązania. Dzięki temu są jeszcze wygodniejsze w użytkowaniu.

○ Seria Prime

Seria Prime jest już zdecydowanie serią premium. To przykład doskonałego połączenia wzornictwa i materiału. Wnętrze urządzeń wykonane jest głównie z materiałów wysokogatunkowych, jak np. stal szlachetna. Wyjątkowości dodają im także rozwiązania specjalne, takie jak innowacyjne oświetlenie.



△ Seria Peak

Seria Peak jest najbardziej zaawansowana technologicznie i wykorzystuje wszystkie praktyczne rozwiązania Liebherr. To seria najwyższej klasy: innowacyjna technologia Liebherr łączy się tu ze znakomitym wzornictwem i komfortowymi rozwiązaniami na najwyższym poziomie. Urządzenia tej serii są przeznaczone dla tych, którzy chcą mieć wszystko.

Technologie świeżości

- Bio Fresh Professional** BioFresh Professional daje jeszcze większą elastyczność w przechowywaniu żywności.
- Hydro Breeze** Chłodzenie jak u profesjonalisty: zimna mgiełka i temperatura na bezpiecznym poziomie tuż powyżej 0°C w komorze Fruit & Vegetable-Safe wydłużają trwałość owoców i dbają o ich estetyczny wygląd.
- Fish & Seafood** Komora Fish & Seafood-Safe umożliwia przechowywanie ryb i owoców morza w optymalnej temperaturze -2°C, zupełnie jak w profesjonalnym sklepie rybny.
- Bio Fresh** W temperaturze tuż powyżej 0°C i w idealnej wilgotności owoce, warzywa, mięso, ryby i nabiał pozostają świeże dużo dłużej niż w zwykłej komorze chłodziarki.
- Easy Fresh** Regulacja wilgotności przedłuża świeżość owoców i warzyw.
- No Frost** Bez uciążliwego rozmrażania zamrażarki.
- Smart Frost** Znacznie rzadsze rozmrażanie.
- Stop Frost** Rzadsze rozmrażanie i łatwiejsze otwieranie pokrywy, ponieważ wewnątrz urządzenia nie powstaje próżnia.

Wygoda i elastyczność

- Soft System** Bardzo łagodne (nawet przy pełnym załadunku urządzenia) automatyczne zamykanie drzwi, gdy kąt ich otwarcia jest mniejszy niż 30°.
- LiftUp Box** Funkcja LiftUp-Box umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni pod szufladą mroźniczą. Po otwarciu szuflady pojemnik LiftUp-Box podnosi się z dna urządzenia, ułatwiając wyjęcie zawartości.
- Easy Open** Funkcja EasyOpen pozwala wielokrotnie, łatwo i wygodnie otwierać drzwi zamrażarki za każdym razem.
- Frost Protect** Nasze zamrażarki mogą również pracować w niskich temperaturach otoczenia. Oznacza to, że można je ustawiać w pomieszczeniach nieogrzewanych o temperaturze nawet do -15°C (temperatura minimalna).
- Auto Door** Pierwszy raz na świecie: AutoDoor umożliwia wygodne otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą polecenia głosowego, lekkiego pukania i smartfona* – lub po prostu ręcznie.

Woda i lód

- Ice Maker** Automatyczna kostkarka IceMaker do urządzeń podłączonych do domowej instalacji wodociągowej.
- Ice Maker Water tank** Automatyczna kostkarka IceMaker ze zbiornikiem wody, jeśli urządzenie nie jest podłączone do instalacji wodociągowej.
- Easy Twist Ice** Kostki lodu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki: napełnij zbiornik wodą, poczekaj do zamrożenia i jednym obrotem pobierz gotowe kostki lodu (w urządzeniach wolnostojących).

Wino

- 1 Zone** Stała temperatura w całym wnętrzu z możliwością regulacji od +5°C do +20°C.
- 2 Zones** Dwie strefy temperatury z możliwością niezależnej i dokładnej regulacji w zakresie od +5°C do +20°C.
- 3 Zones** Trzy strefy temperatury z możliwością niezależnej i dokładnej regulacji w zakresie od +5°C do +20°C.
- Glass Door** Prezentacja całej kolekcji wina za przyciemnianym szkłem chroniącym przed promieniami UV.
- Humidity Control** Wilgotność można samemu regulować w krokach co 5% i zakresie od 50% do 80% wilgotności względnej**.
- Humidity Select** Umożliwia ustawienie jednego z dwóch poziomów wilgotności: standardowego lub wysokiego.
- UV Protect Plus** Potrójna ochrona: drzwi z przyciemnionego szkła z dwiema warstwami napyłanego próżniowo metalu stanowią wysoko skuteczne zabezpieczenie przed światłem słonecznym.
- UV Protect** Podwójna ochrona: drzwi z przyciemnionego szkła z jedną warstwą napyłanego próżniowo metalu stanowią skuteczne zabezpieczenie przed światłem słonecznym.
- Sommelier Board** Efektowna prezentacja i serwowanie: drewniana półka z podporą ze stali szlachetnej do ekspozycji butelki, drewniana skrzynka na przyrządy do serwowania oraz miejsce na temperaturę kieliszków do wina.

Łączność

- Smart Device** Zintegrowany moduł SmartDeviceBox umożliwia sterowanie sprzętem i korzystanie z dodatkowych usług za pośrednictwem komputera i urządzeń mobilnych.
- Smart Device ready** Model można dodatkowo wyposażyć w zintegrowany moduł SmartDeviceBox, który umożliwia sterowanie sprzętem i korzystanie z dodatkowych usług za pośrednictwem komputera i urządzeń mobilnych. Moduł jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

Grupy produktów specjalnych

- Outdoor** Ten model Liebherr idealnie nadaje się do zastosowania na zewnątrz: dzięki materiałom odpornym na rdzę i warunki atmosferyczne, solidnej konstrukcji i wysokiej jakości komponentom.
- Wine** Idealne warunki przechowywania i temperowania wykwintnych win.
- Cigar** Innowacyjne funkcje i doskonały klimat dla szlachetnych cygar.

Wyjątkowo efektywne modele

- Ultra Efficient A-10%**
 - Ultra Efficient A-20%**
 - Ultra Efficient A-30%**
- Jeszcze bardziej oszczędne¹ niż urządzenia należące do najwyższej klasy efektywności energetycznej A – Liebherr ustanawia nowe standardy w branży.

¹ W porównaniu z wartością graniczną najwyższej klasy efektywności energetycznej A zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2029/2016 (z grudnia 2023 r.).

* Można również korzystać z pomocą modułu SmartDeviceBox / aplikacji SmartDevice. | ** W temperaturze pokojowej. W bardzo suchych lub zimnych pomieszczeniach, np. w piwnicach, w celu usprawnienia działania systemu zalecamy użycie dostosowanego do potrzeb pojemnika na wodę z naszej gamy akcesoriów. | *** Informacje na temat wielu innych wersji wyposażenia oraz szczegółowe opisy modeli można znaleźć na stronie home.liebherr.com




BluRoX

Nasza technologia próżniowo-perlitowa to innowacyjne rozwiązanie, które odmieni chłodzenie i mrożenie. Przedstawiamy BluRoX.



FNb 505i ◊ Seria Prime



Pierwszy model hybrydowy z drzwiami wyposażonymi w izolację BluRoX oraz pierwsza zamrażarka NoFrost (165 cm) w klasie efektywności energetycznej B.

Zmiany techniczne, pomyłki oraz rozbieżności w treściach ilustracji i tekstów zastrzeżone. Różnice w kolorze wynikają z procesów druku. Aktualne dane: home.liebherr.com.
Printed in Croatia by Stega Tisak. 7943 431-03 / 02.24 / PL



Więcej o niesamowitej technologii BluRoX i jej licznych zaletach można przeczytać tutaj: home.liebherr.com/blurox

home.liebherr.com

