
Vrijstaande apparaten 2024

LIEBHERR

Koelen en vriezen





Tijdloos vers

Bij levensmiddelen let u op de hoogste kwaliteit en geniet u van de authentieke smaak. U neemt graag een omweg naar uw regionale kaasboer, eet het liefst vers gevangen vis en kweekt uw eigen radijsjes. Zou het niet perfect zijn als deze kwaliteit ook na enkele dagen in de koelkast nog onvervalst kan worden geproefd? Dat de tijd als het ware zou worden stilgezet? Wij zouden dat perfect vinden.

Daarom ontwikkelen we voortdurend nieuwe en nog betere oplossingen om optimale bewaaromstandigheden voor uiteenlopende levensmiddelen te garanderen. Voor een langdurige versheid, de bescherming van waardevolle vitamines en een smaak als direct na aankoop of oogst. Laat u overtuigen door onze vrijstaande apparaten 2024.




RBsdc 525i © Prime-serie

Inhoud

Kwaliteit	6
Duurzaamheid	8
Wereldpremière: BluRoX	12
Bewaartechnologieën	14
EasyFresh	16
BioFresh	17
BioFresh Professional met HydroBreeze	18
BioFresh Professional met Fish & Seafood-Safe	20
Design	22
Comfort en flexibiliteit	30
Water en ijs	34
Connectiviteit	38
Gebruikersinterface	40
Series	42
Praktische accessoires	44
Side-by-Side combinaties	46
Koel-vriescombinaties	66
XL koel-vriescombinaties	66
Koel-vriescombinaties (vriesgedeelte onder)	74
Koel-vriescombinaties (vriesgedeelte boven)	108
Koelkasten	112
Tafelmodel koelkasten	128
Diepvriezers	134
Tafelmodel diepvriezers	152
Diepvrieskasten	156
Wijnkasten	160
Wijnklimaat-kasten	168
Wijnserveer-kasten	176
Wijnbewaar-kasten	178
Compacte apparaten	185

Zelfs het kleinste detail verdient de grootste aandacht.

Wij hechten waarde aan compromisloze kwaliteit – tot zelfs het allerkleinste schroefje. En dat vanaf het begin. Sinds 1954 produceren we hoogwaardige koel- en vriesapparaten. Deze distribueren we wereldwijd. Diep in ons hart zijn wij nog altijd een in Duitsland geworteld familiebedrijf. Hier blijven wij al onze producten ontwikkelen. Duitse ingenieurskunst – uit solidariteit met de oprichter van onze onderneming en met de kennis en knowhow die hier al ingenieurgeneraties lang gebundeld wordt.



Comfort voor iedereen.

Onze nieuwe, vrijstaande apparaten zijn verkrijgbaar in verschillende series: Pure, Plus, Prime en Peak. Maar welke serie u ook kiest, bij elke Liebherr krijgt u de compromisloze Liebherr-kwaliteit. Omdat vele features nu al standaard in onze apparaten uit de Pure-serie ingebouwd zijn. Bijvoorbeeld de automatische ontthooifunctie NoFrost. Of de EasyFresh-technologie voor het bewaren van fruit en groenten. Of onze feature DuoCooling. Dankzij twee gescheiden koelcircuits vindt er geen luchtuitwisseling plaats tussen koel- en vriesgedeelte. De opgeslagen levensmiddelen drogen daardoor niet uit en er wordt geen geur overgedragen.



Cnsfc 573i ◊ Plus-serie

Niets zou korter mogen meegaan dan heel lang.

Onze kwaliteitseisen gelden zelfs voor de kleinste details. Voordat bij ons bijvoorbeeld een deurscharnier wordt goedgekeurd, moet het minstens 100.000 open- en sluitcycli doorstaan. Ruimschoots voldoende voor de levensduur van het apparaat.

En als zich, tegen de verwachting in, toch een probleem voordoet, dan kunt u of onze landelijke servicedienst dit meestal snel verhelpen, want elk van onze apparaten is uiterst reparatievriendelijk. Wij houden alle essentiële reserveonderdelen langer dan 10 jaar in voorraad. Dat is niet alleen duurzaam, maar bespaart u ook geld op kleine reparaties of de aanschaf van een nieuw apparaat.

Wij beloven het niet alleen. Wij garanderen het ook.

Tijdens productie controleren wij alle onderdelen van onze koelkasten nauwgezet en testen wij veel strenger en vaker dan wettelijk vereist is – de laatste test vindt vlak voor het verpakken plaats. Pas dan kunnen onze apparaten een beetje uitrusten. Al onze productielocaties zijn gecertificeerd volgens de internationale normen voor kwaliteit ISO 9001, energiebeheer ISO 50001 en milieubeheer ISO 14001. Daarom kunnen wij u met een gerust hart garanderen dat onze producten minstens twee jaar vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten en bijzonder gemakkelijk zijn in te bouwen.

8 jaar garantie.

Wij bieden naast 2 jaar fabrieksgarantie bovendien gratis 6 jaar extra garantie op alle huishoudelijke Liebherr apparaten. U heeft hiermee van het derde tot en met het achtste jaar garantie op onderdelen en arbeid bij registratie binnen zes maanden na aankoop op liebherr-home.nl.

Kortom: één ding is zeker – u zult heel lang plezier hebben van uw Liebherr.



EasyFresh voor groenten en fruit vanaf de Pure-serie.



Magnetische deurafdichting voor een veilige sluiting.

Onze weg naar de toekomst

Onze productinnovaties hebben één ding gemeen: Ze schetsen de weg naar meer duurzaamheid. Het nemen van verantwoordelijkheid komt al tot uiting in onze kernwaarden. We hebben een decennialange traditie in het onderzoeken en ontwikkelen van milieuvriendelijke oplossingen. We houden daarbij altijd de hele levenscyclus van het product in gedachten.



* EcoVadis Gold

Onze betrokkenheid werd voor 2023 met goud bekroond door 's werelds toonaangevende MVO-ratingbureau EcoVadis.

We zijn er trots op dat we in de top 3% van de door EcoVadis beoordeelde bedrijven staan.

Recycling/Afvoer

We streven naar een circulaire economie op de lange termijn. We ontwikkelen onze producten bewust voor de potentiële herbruikbaarheid van onze gebruikte materialen, door hun recycleerbaarheid te verbeteren.

Materialen

We willen de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu verminderen. We ontwikkelen recyclebare producten door meer hernieuwbare en gerecyclede materialen in onze apparaten te gebruiken en de diversiteit van onze materialen te reduceren. Daarbij kijken we naar het hele product.



Gebruiksfase

We verminderen onze impact op het milieu door eersteklas, energiezuinige producten te blijven bieden die zeer duurzaam en gemakkelijk te repareren zijn. Dit alles wordt ondersteund door een proactieve klantenservice. Daarnaast bieden we producten en oplossingen om voedselverspilling tegen te gaan. Meer informatie daarover op de volgende pagina's.

Productie

We willen milieubewust produceren door de energiebehoefte van onze fabrieken te verminderen en steeds meer gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. Door verantwoord gebruik te maken van water, afval tot een minimum te beperken en vervuiling te voorkomen, verminderen we onze impact op het milieu, die verder gaat dan slechts CO₂-uitstoot*.

Perfect in evenwicht: een sterk totaalpakket.

Onze koelkasten zijn echte allrounders. Naast een laag stroomverbruik scoren ze ook met een laag geluidsniveau, veel ruimte voor levensmiddelen, een lange levensduur en vele krachtreserves wanneer het er echt op aankomt. Wij houden dus bij de ontwikkeling al rekening met vele factoren tegelijk en bieden het optimaal uitgebalanceerde apparaat. Met andere woorden: Bij ons is viermaal scheepsrecht.



Energieverbruik

Onze nieuwe vrijstaande apparaten scoren topposities in de efficiëntieranglijst. Zo beschermen ze de kostbare hulpbronnen van ons milieu en, dankzij de lage elektriciteitskosten, ook uw portemonnee.

Koelvolumen

Wij hebben voor alle gezinsgroottes, woonsituaties en nishoogten het passende apparaat. Van extra grote laden tot de kleinste details: wij zorgen ervoor dat er geen liter ruimte verloren gaat, bijvoorbeeld door ruimtebesparende, in de behuizing verzonken, verlichtingsoplossingen.

Geluidsniveau

In moderne woningen wordt de keuken steeds verder in de leefruimte geïntegreerd. Daarom zijn stille koelapparaten steeds meer van belang. Ons nieuwe programma voor vrijstaande apparaten biedt daarom een breed spectrum aan extreem stille apparaten. Deels wordt zelfs een ultrastil niveau van 32 dB bereikt.

Koelvermogen

Intelligente sensortechnologie past het koelvermogen altijd aan het wisselende gebruik aan – onze vrijstaande apparaten zijn dus zeer energie-efficiënt en zuinig in het dagelijks gebruik. Tegelijkertijd bieden ze voldoende krachtreserves, bijvoorbeeld om na de wekelijkse boodschappen een grote hoeveelheid levensmiddelen te koelen.



Uiterst efficiënt: zo zuinig is een Liebherr.


Hoe efficiënt onze apparaten zijn, toont de onlinetool van de door de EU gefinancierde projecten LABEL2020 en BELT. Op deze pagina (tool.label2020.eu) kunt u het stroomverbruik alsmede vele andere productgegevens van elektrische apparaten oproepen en met elkaar vergelijken. Hierbij houdt de computer rekening met de plaatselijke stroomprijzen en toont hij de kosten gedurende de gehele gebruiksduur. De vergelijking toont: een Liebherr is het waard!

Performance in balans – in perfectie: Onze BluPerformance-technologie

Het innovatieve aan onze BluPerformance-modellen: Wij hebben de gehele koeltechniek geïntegreerd in de sokkel van het apparaat. Dit betekent dat de apparaten met dezelfde afmetingen aanzienlijk meer netto-inhoud bieden. U hebt dus merkbaar meer ruimte voor uw levensmiddelen en drankflessen. Bovendien kon, dankzij een betere ventilatie in de sokkel, de energie-efficiëntie nogmaals worden verhoogd. En onze apparaten zijn nu ook stiller. Wij zijn ervan overtuigd dat deze technologie niet alleen technologiefans inspireert.



Het huidige EU-energielabel voor elektrische apparaten



1. De QR-code voor de identificatie van het product in de EU-database EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. De „Model Identifier“ voor de handmatige identificatie van het product in de EU-database EPREL, bijvoorbeeld via het artikelnummer.
3. De nieuwe efficiëntieschaal van „A“ tot „G“. „G“ is echter alleen bestemd voor wijnkoelers.
4. Het totaalvolume van alle vriesvakken.
5. Het totaalvolume van alle koel- en vriesvakken.
6. Het geluidsniveau wordt nu ingedeeld in de klassen „A“ tot en met „D“.

De term „volume“ verwijst naar de term „volume“ in de huidige Verordening EU 2019/2016.

BluRoX: Koude-isolatie met innovatieve vacuüm-perliettechnologie.

BluRoX zet een grote stap naar een energie-efficiënte toekomst. Om bij koelen en vriezen een duurzaam verschil te maken, gebruikt de baanbrekende BluRoX-technologie van Liebherr in plaats van conventioneel polyurethaanschuim een veel effectievere vorm van koude-isolatie: een vacuüm. Fijngemalen lavasteen, zogenaamd perliet, stabiliseert de gevacumeerde componenten – met talrijke voordelen voor mens en milieu.



Recyclebaar in de toekomst.

Meer over deze spannende technologie en de vele voordelen van BluRoX vindt u hier: liebherr-home.nl/blurox

Maximale energie-efficiëntie.

BluRoX ondersteunt koude-isolatie zo effectief dat Liebherr-modellen met deze innovatieve vacuümisolatie een maximale energie-efficiëntie mogelijk maken. Dat begint met de momenteel efficiëntste vriezer in zijn soort: de Liebherr FNb 505i met BluRoX-technologie in de deur.



Meer volume.

Bij dezelfde buitenafmetingen kan dankzij BluRoX de bruikbare binnenruimte met ongeveer 25 procent worden vergroot. De bijzonder effectieve isolerende werking van het vacuüm maakt dunnere wanden en deuren mogelijk in vergelijking met vriezers met polyurethaanschuim. Hierdoor ontstaat waardevolle ruimte voor alles wat u graag in huis ingevroren hebt.

Recyclebaar productdesign.

BluRoX is een innovatieve isolatie die geen gebruik meer maakt van conventioneel polyurethaanschuim. Voor de koude-isolatie gebruikt BluRoX een vacuüm dat wordt gestabiliseerd met fijn gemalen lavasteen (perliet). Op deze wijze ontstaat een ongeëvenaarde energiezuinige en tegelijkertijd recyclebare oplossing: Zonder noemenswaardige behandeling kan het perliet aan het einde van de levensduur van een BluRoX-vriezer opnieuw worden gebruikt.



Première in de Liebherr FNb 505i.

De innovatieve vacuümisolatie in de deur van de Liebherr FNb 505i beleeft een unieke wereldpremière: volgens het nieuwe EU-energielabel is de Liebherr FNb 505i de eerste vriezer in zijn soort met efficiëntieklasse „B”. Om ervoor te zorgen dat dit nog vele jaren zo blijft, heeft de hoogwaardige isolatie ook de duurzaamheid die zo kenmerkend is voor Liebherr.

Langer lekker.

Tijdens het inkopen sluit u geen compromissen. U let op natuurlijke ingrediënten, de beste kwaliteit en maximale versheid. Het is duidelijk dat, als u zo veel waarde hecht aan goede levensmiddelen, u ze ook lang wilt bewaren. Dat is precies de reden waarom wij vernieuwende bewaartechnologieën hebben ontwikkeld en die jaar na jaar blijven verfijnen. Zodat uw levensmiddelen ook na enige tijd in de koelkast nog een verse smaak hebben.



RBa 425i O Prime-serie

Volledig BioFresh. Biedt ruimte voor een heel veld.

Voor in de oogsttijd moeten veel groenten en fruit tegelijk worden opgeslagen. De volledige BioFresh koelkast is ideaal in deze situatie. Bij iets boven de 0 °C en een flexibele luchtvochtigheid blijft alles lang vers en knapperig. En als de oogst eens wat kleiner is, blijven melkproducten, vlees en worst in de laden langer vers dan in een normale koelkast. Nog een goed gevoel met betrekking tot het milieu: energie-efficiëntieklasse A.



EasyFresh. Ideaal voor groente en fruit.

Hier voelen onverpakte groente, fruit en vruchten zich helemaal thuis. Bij dezelfde temperatuur als in het koelgedeelte en in de safe luchtdicht afgesloten is bijvoorbeeld salade ook na zeven dagen nog steeds perfect vers.



BioFresh. Onze allrounder.

Met de beproefde BioFresh-technologie worden levensmiddelen bij een temperatuur net boven de 0 °C aanzienlijk koeler bewaard dan in andere delen van het apparaat. Door de perfecte luchtvochtigheid blijven groente en fruit in de luchtdichte Fruit & Vegetable-safe nog langer vers. Vlees, vis en zuivelproducten worden in de Meat & Dairy-safe optimaal bewaard.



BioFresh Professional met HydroBreeze. Professioneel koelen.

De koude nevel die zich over de levensmiddelen verspreidt geeft een extra kick voor een langere houdbaarheid. En zorgt voor een optisch wow-effect.



BioFresh Professional met Fish & Seafood-safe. Net zo vers als op de markt.

Bijzonder kwetsbare levensmiddelen, zoals vis en zeevruchten, worden het best bewaard bij vriestemperaturen en een lage vochtigheidsgraad. De constante temperatuur van -2 °C in de Fish & Seafood-safe is dus optimaal voor een langdurige verse smaak.



DuoCooling. Voorkomt uitdroging.

Onze basistechnologie in alle koel-vriescombinaties. Dankzij twee volledig gescheiden koelcircuits zorgt deze technologie ervoor dat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt tussen koel- en vriesgedeelte. De levensmiddelen drogen dus niet uit en er worden geen geurtjes overgedragen.



NoFrost. Nooit meer ontdoeien.

Met de automatische ontdoofunctie is de kwaliteit van diepvriesproducten langdurig gegarandeerd. Het tussentijds bewaren van bevroren levensmiddelen tijdens het handmatig ontdoeien is niet meer nodig. De producten blijven constant, zonder onderbreking, op de optimale bewaartemperatuur.





Gegevens hebben betrekking op de vergelijking met het normale koelgedeelte.



Koel en nevelig. Perfect weer voor uw groente.

Onze feature HydroBreeze is exemplarisch voor ons streven naar maximale versheid. Een koude nevel die zich als een balsem over het fruit en de groenten in de BioFresh Professional-safe legt. De nevel zorgt voor een knapperige versheid, verbetert de structuur en maakt zelfs zeer fijnbladige groenten extra lang houdbaar. Ook staat HydroBreeze garant voor een visueel wow-effect.



Het versheidsgeheim van de natuur.

De inspiratie voor onze BioFresh Professional met HydroBreeze deden wij op in de Salinas-vallei in Californië, VS. Door de nabijheid van de koele Grote Oceaan gaat er in de zomer een fijne, vochtige nevel over het dal en de velden liggen. Deze voorkomt dat de hier aangebouwde gewassen uitdrogen.



Telkens wanneer de deur geopend wordt, wordt een koude, frisse nevel geproduceerd.

Hydro
Breeze



Gegevens hebben betrekking op de vergelijking met het normale koelgedeelte.

Als verse vis van de markt. Met onze Fish & Seafood-Safe.



Om ervoor te zorgen dat vis en zeevruchten nog even vers smaken als verse vis van de markt, is een koelvak nodig dat de versheid bewaart, zoals onze Fish & Seafood-safe. Vis en zeevruchten worden hier bewaard bij -2 °C en een lage vochtigheidsgraad. Perfecte omstandigheden om aanzienlijk langer van de smaak van verse vis te genieten.



Gegevens hebben betrekking op de vergelijking met het normale koelgedeelte.



Flexibel in gebruik
De ruimte in de BioFresh Professional-safe kan aan uw eigen behoeften worden aangepast. Zo kan de zone van -2 °C geheel of gedeeltelijk worden omgezet in een temperatuurzone die net boven de 0 °C ligt. Hier worden bijvoorbeeld vlees en zuivelproducten optimaal bewaard. Wij hebben de vier opties hieronder voor u afgebeeld:



Maak een statement. In uw keuken.

Koelkasten zijn al lang geen uniforme witte keukenapparaten meer. Juist omdat de scheiding tussen keuken en woonkamer tegenwoordig steeds meer vervaagt, speelt het design een steeds belangrijkere rol. De nieuwe puristische designtaal van een Liebherr maakt indruk met de buitengewone randen, elegante oppervlakken

en een strak silhouet. Een klassieke, exclusieve uitstraling, waardoor onze apparaten naadloos passen in elke moderne keuken. En tegelijkertijd toch opvallen. Maar genoeg gezegd: het design spreekt eigenlijk voor zichzelf.

Onze vrijstaande apparaten zijn verkrijgbaar met een in de deur geïntegreerd display of met een display dat onzichtbaar achter de deur geplaatst is. Aan u de keuze.



XRFbd 5220 ◊ Plus-serie



InteriorFit. Past perfect.

Nissen in de keuken elegant benutten. Met InteriorFit passen onze vrijstaande apparaten ruimtebesparend in uw keuken – ze hebben geen zijdelingse ventilatieafstand van de muren of van aangrenzende meubels nodig. Alleen de koelkastdeur neemt nog ruimte in uw keuken in. Al het andere is onzichtbaar.



CBNbsd 578i Δ Peak-serie

Black
Steel
Interior

Zowel van binnen als van buiten even stijlvol:

Zwart roestvrij staal van binnen en van buiten maken onze BlackSteel-modellen door en door een lust voor het oog.

Designopties: Aan u de keuze.

Uw keuken is uniek. En uw koelkast zou dat ook moeten zijn. Kies uit apparaten met verschillende hoogwaardige materialen, subtiele kleuren en ergonomische greepdesigns. Maar wat u ook beslist: met deze exclusieve opties kunt u eigenlijk niets verkeerd doen.

Oplossingen voor handgrepen


Handgreep met openingsmechanisme

De handgreep past zich zachtjes aan de beweging van uw hand aan, waardoor het openen nog soepeler gaat.



Verzonken handgreep

Zo storen handgrepen niet de keuken. De elegante verzonken handgreep harmonieert met het gereduceerde, greeploze design van uw keuken.



Deurfronten

Oppervlak

Kies een van de afgebeelde designs. Eén ding is in ieder geval zeker: uw apparaat wordt een echte blikvanger.

SmartSteel



BlackSteel



SteelFinish



White



GlassBlack



GlassWhite



BlackSteel-binnenkant

Vrijstaande apparaten van BlackSteel worden dankzij BlackSteel-elementen een exclusieve blikvanger in het interieur.



Voor veeleisende levensmiddelen.

Hoe mooi u de buitenkant van uw Liebherr ook vindt, op een gegeven moment is het tijd om hem open te maken. Dan is het maar goed dat ook de binnenkant visueel overtuigt.

Design meets function.

Eenzijds puristisch en tijdloos, anderzijds elegant en exclusief. De nieuwe designtaal past vrijwel naadloos in elk interieur. Binnenin overtuigen edele componenten van glas en edelstaal. De nauwkeurige afwerking, perfecte details en de harmonieuze combinatie van materialen, vormen en kleuren leiden tot een rondom fraai totaalplaatje. Dit wordt mooi geënceneerd met het nieuwe verlichtingsconcept.



CNsdb 5223 Plus-serie



De LightTower verlicht het interieur gelijkmatig op ieder niveau en biedt dankzij de verzonken plaatsing ook meer ruimte voor levensmiddelen.



Sluit perfect aan op uw wensen.

Koel- en vriesapparaten worden dagelijks gebruikt. Daarom ontwikkelen wij vrijstaande apparaten die uitblinken in bedieningscomfort, overzichtelijkheid en flexibiliteit – van de eerste deuropening tot in de kleinste details van de uitrusting.

Details die niemand koud laten.

De uitrustingsdetails van de nieuwe vrijstaande apparaten scheppen nog meer ruimte: De deelbare glasplaat die moeiteloos met één hand kan worden bediend, creëert ruimte voor hoge kommen en karaffen. Houdt u van orde? Met de VarioBox en de VarioSafe kunt u kleinere voorwerpen overzichtelijk in de deur of de binnenruimte opbergen – precies op de gewenste hoogte.

Zin in koele drankjes? Het glasplateau boven de BioFresh-safe verandert in een handomdraai in een flessenplateau.

In onze koel-vriescombinaties met VarioTemp kan het vriesdeel variabel op een andere temperatuur worden ingesteld. Dit betekent dat het vriesgedeelte gebruikt kan worden als koel- of keldergedeelte.

VarioSpace creëert bijvoorbeeld ruimte voor de grote kalkoen of de hoogste ijstaart. Over taart gesproken: voor alle fervente hobbybakkers bieden onze koelkasten en combinaties zelfs voldoende ruimte voor een bakplaat met baksels.

Vol levensmiddelen. En comfort.

Om ervoor te zorgen dat alle levensmiddelen altijd binnen handbereik zijn, hebben onze apparaten in het koel- en vriesgedeelte uittrekbare telescooprails, waarop de laden soepel naar buiten en weer naar binnen glijden. Ook op rails gelagerd is het uitschuifbare plateau met twee kratten voor flessen, die gemakkelijk eruit gehaald kunnen worden met de geïntegreerde handgreep. Ook als u alle benodigde ingrediënten en dranken verzameld hebt, blijft het comfortabel voor u. Dankzij het SoftSystem. Hiermee sluiten onze deuren altijd zacht en gedempt, zelfs als u deze eens met iets te veel kracht heeft dichtgegooid.





Laden op uittrekbare telescooprails
Zodat alle levensmiddelen altijd perfect binnen handbereik zijn – aangenaam gemakkelijk te openen en te sluiten, zelfs wanneer ze helemaal vol zitten zijn.



FlexSystem
Zorgt voor meer overzicht in de BioFresh-safe. Kleinere porties fruit en groenten of delicate levensmiddelen kunnen hier perfect worden opgeborgen.



VarioSafe
Zo kunt u kleine voorwerpen, zoals potjes en tubes, netjes opbergen op de gewenste hoogte.

Opbergruimte naar behoefte.

Met VarioTemp kan het vriesgedeelte op een temperatuur tussen -2 °C en +14 °C worden omgeschakeld.

Zo bent u bijvoorbeeld altijd goed voorbereid op grote feesten. Het vriesgedeelte kan namelijk gebruikt worden als een extra koelzone voor snacks of voor het koelen van dranken, als dat nodig is. Of als keldervak voor koudegevoelige levensmiddelen, zoals aardappelen, uien en dergelijke. Of stel het vriesgedeelte in op -2 °C voor het optimaal bewaren van vis en zeevruchten.

Uw gezin is gegroeid en de ruimte in uw koel-vriescombinatie wordt krap? Geen probleem. Met VarioTemp kunt u de vriesvakken ook gebruiken als koelkast in de keuken. In combinatie met een aparte diepvriezer heeft u nu voldoende ruimte om het grotere gezin optimaal van verse levensmiddelen te voorzien.



Gebruik als vriesgedeelte (-18 °C)



Gebruik als koelgedeelte (-2 °C tot +9 °C)



Gebruik als keldergedeelte (+14 °C)



**Het moeilijk openen van diepvriezers:
een probleem uit het verleden.**

Dankzij de nieuwe EasyOpen-technologie kunnen diepvriezers op elk moment soepel en moeiteloos geopend worden. Ook zonder handvat. Hoe dat ons is gelukt? Met behulp van een nieuw type deurafdichting en de nieuwste vriestechiek zijn wij erin geslaagd de openingskrachten van de deur met de helft te verminderen. Ruimtebesparend, eenvoudig, comfortabel.



SpaceBox
Ideaal voor alles wat een beetje meer ruimte nodig heeft.



Vriesladen op telescopische rails
De transparante vriesladen zijn uitermate praktisch: extra hoog, rondom gesloten en uitneembaar. Ze garanderen een optimaal overzicht en uitstekende bewaarmogelijkheden. De op telescopische rails uittrekbare vriesladen van de Peak modellen kunnen moeiteloos worden geopend.




VarioSpace
Praktisch voor grote diepvriesproducten, bijvoorbeeld een verjaardagstaart met meerdere etages.

Deze bron ontspringt in de koelkast.

Met de InfinitySpring brengen we een kristalheldere, koude waterbron midden in uw keuken. Want water is gezond. Zware kratten sjouwen en water in plastic flessen zijn ook verleden tijd. Dat is goed voor uw rug en voor het milieu. Eenvoudig en duurzaam.

Vlug tappen in plaats van lang slepen.

De vlak geïntegreerde waterdispenser is er altijd wanneer u hem nodig heeft – en is bijna onzichtbaar als u hem niet nodig heeft. Hij is geschikt voor glazen van vrijwel elk formaat, ook voor karaffen of flessen voor het bruiswatertoestel. Voor perfecte waterkwaliteit zorgt het geïntegreerde filtersysteem. Overigens: in tegenstelling tot gebruikelijke tafelwaterfilters hoeft dit filter slechts eens per half jaar te worden vervangen.



Voordat het ijs op is, zijn de cocktails op.

Nodigt u graag mensen uit en kunt u nooit genoeg gasten om u heen hebben? Dan bent u vast enthousiast over onze ijs-features. Eén ding is zeker: op uw feestjes zijn de drankjes altijd gekoeld.



Ijsvoorraad, zelfs voor het grootste feest: de IceTower.

De IceTower in onze diepvriezers stelt nieuwe normen. Want hij combineert twee grote vakken: de automatische IceMaker voor maximaal 8 kilogram ijsblokjes. En nog een extra ruim vak – groot genoeg om bijvoorbeeld een paar gezinspizza's rechtop op te bergen. En omdat dat voor ons nog niet comfortabel genoeg was, glijden ze allebei op een uitschuifbaar plateau met telescopische rails. Om uw handen redelijk warm te houden bij zoveel koelte, wordt er ook een ijsblokjesschip bijgeleverd.



IJs in een handomdraai: EasyTwist-Ice.

Maak snel een voorraad ijsblokjes aan – zonder een vaste wateraansluiting. Eenvoudig de tank met water vullen, laten bevriezen en door eenvoudige draaiing de ijsblokjes losmaken. De EasyTwist-Ice is gemakkelijk schoon te maken en is al ingebouwd in de meeste koel/vriescombinaties vanaf de Plus-serie en in de meeste diepvriezers vanaf de Prime-serie. Hij kan ook gemakkelijk als accessoire toegevoegd worden.



Het regent ijsblokjes: de IceMaker.

De IceMaker produceert tot 130 ijsblokjes per dag, helemaal automatisch. Als er meer gasten komen dan verwacht, kunnen met de MaxIce-activering de ijsblokjes nog sneller worden gemaakt. De IceMaker wordt aangesloten op de drinkwaterleiding. Als er geen vaste wateraansluiting beschikbaar is, is er ook een model verkrijgbaar met een watertank in het koelgedeelte.

Wij leveren nu al de techniek van de toekomst.

Eén ding is duidelijk: techniek wordt in de toekomst steeds slimmer. Maar moet ook een koelkast intelligent zijn? Dat hoeft niet. Maar wij vinden: een beetje meedenken kan geen kwaad. Onze apparaten fungeren dankzij vele slimme functies als betrouwbare hulpjes op de achtergrond.



Ingebouwde innovatie.

Uw koelkast denkt voor u mee waar hij maar kan. Zo herinnert hij u bijvoorbeeld aan vergeten dranken in het vriesvak – dankzij de geïntegreerde BottleTimer. Gebarsten flessen zijn vanaf nu verleden tijd.

Als u op vakantie bent, schakelt u uw koelkast gewoon in HolidayMode. Zo bespaart u flink energie.

En interessant voor mensen die ook 's nachts af en toe de koelkast openen: de NightMode. In deze modus wordt het interieur gedimd verlicht. Zo kan men als de honger is gestild weer snel het bed in, zonder klaarwakker te zijn geworden.



Altijd goed gekoppeld.

Al onze nieuwe inbouwmodellen kunnen met wifi worden verbonden via de SmartDeviceBox. Een aantal modellen zijn standaard met deze SmartDeviceBox uitgerust. Voor de andere modellen is de SmartDeviceBox als accessoire beschikbaar.

Dankzij de koppeling krijgt u belangrijke statusmeldingen direct als pushbericht op uw mobiele telefoon. Bijvoorbeeld het deuralarm, als de koelkastdeur nog open is. Onze SmartDevice-app heeft echter nog veel meer te bieden.

Kortom: met onze apparaten bent u vandaag al klaar voor de dag van morgen.

Dit vereenvoudigt de bediening van het apparaat met behulp van spraakassistenten als Amazon Alexa en Google Assistant of diensten als IFTTT en Home Connect Plus (beschikbaarheid per land varieert).

Wij nemen het zekere voor het onzekere.

Gegevensbescherming heeft bij ons de prioriteit. Daarom hebben we voor een softwarepartner gekozen die onze hoge eisen deelt: Microsoft. Microsoft heeft als eerste toonaangevende aanbieder van clouddiensten een certificering conform de internationale norm ISO/IEC 27018 voor gegevensbescherming gekregen en gebruikt met AES-256 dezelfde coderingstechnologie die ook in de banksector wordt gebruikt.



Ontdek hoe digitaal gekoppeld koelen u het dagelijks leven gemakkelijker maakt:
www.liebherr-home.nl/smartdevice

Hier kunt u de SmartDevice-app downloaden:



Koelkasten die niets te wensen overlaten.

Het gaat ons niet om het ontwikkelen van koelkasten met de meeste functies. Liever koelkasten met precies die functies om levensmiddelen veilig en optimaal te bewaren. Functies die u echt nodig heeft. Functies die het leven vergemakkelijken. En deze functies perfect integreren.



Display in de deur



Display achter de deur

Veiligheid boven alles.

-  **Deuralarm**
Als de deur te lang openstaat klinkt een akoestisch alarm en knippert de binnenverlichting.
-  **Temperatuuralarm**
Een optisch en akoestisch alarm waarschuwt als de temperatuur in het vriesdeel te warm is.
-  **Stroomuitvalalarm**
Kwaliteitscontrole na stroomuitval. Het alarm toont de warmste temperatuur gemeten tijdens de stroomuitval.
-  **Alarm bij apparaatstoring**
Bij een storing aan het apparaat waarschuwt een optisch en akoestisch alarm dat er iets mis is.
-  **Herinnering onderhoud**
Automatische herinnering voor reinigen of onderhoud.
-  **Invoervergrendeling**
Voorkom dat de temperatuur of instellingen gewijzigd worden.

Voor meer comfort.

-  **CleaningMode**
Om goed schoon te kunnen maken schakelt de koeling uit, maar blijft de verlichting aan.
-  **PartyMode**
Met PartyMode worden functies zoals SuperCool en MaxIce geactiveerd.
-  **HolidayMode**
De koeltemperatuur wordt op +15 °C ingesteld om energie te besparen. Het vriesdeel blijft ingeschakeld.
-  **EnergySaver**
Om zo efficiënt mogelijk te koelen, wordt de temperatuur in het koeldeel naar +7 °C en de temperatuur in het vriesdeel naar -16 °C gebracht.
-  **SabbathMode**
De verlichting en alarmen zijn uitgeschakeld gedurende 80 uur.
-  **Taalinstelling***
12 verschillende taalopties, waaronder Nederlands.
-  **Statusindicator**
Zie in een oogopslag of alles in orde is. Een blauw licht betekent: alles oké. Als de status afwijkt, brandt en knippert de indicatie rood en klinkt er een alarm.

Specialist in koelen.

-  **Temperatuurweergave**
Het display toont altijd de actuele temperatuurwaarde. Een wijziging wordt knipperend in het menu weergegeven.
-  **SuperFrost**
Maximaal invriesvermogen zodat producten snel en met behoud van vitamines worden ingevroren.
-  **SuperCool**
Tijdelijke temperatuurverlaging met maximale koelcapaciteit om boodschappen snel af te koelen.
-  **VarioTemp**
Het vriesdeel kan variabel tussen -2 °C en +14 °C worden ingesteld om als extra koeldeel of keldervak te gebruiken.



Voor een goed overzicht.
Al voordat u de
koelkast opendoet.

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Welk apparaat is het juiste voor mij?
Een vraag die niet altijd gemakkelijk
te beantwoorden is. Daarom hebben
wij de oriëntatie nog eenvoudiger
voor u gemaakt en ons assortiment
ingedeeld in vier begrijpelijke series.

○ Pure-serie

De Pure-serie is onze basisklasse. Elegant, strak en perfect uitgerust voor alle essentiële behoeften. Apparaten van de Pure-serie zijn gereduceerd tot het wezenlijke. Maar boordevol Liebherr-kwaliteit van het hoogste niveau.



◇ Plus-serie

De Plus-serie is gebaseerd op onze Pure-serie, maar valt op door aanvullende details. Plus betekent hier vooral extra comfort. De apparaten koelen en vriezen niet alleen voortreffelijk, maar zijn ook net iets slimmer. Zo helpen ze vele handelingen nog net iets makkelijker te maken.

◻ Prime-serie

Met de Prime-serie wordt het duidelijk geraffineerder. Deze serie onderscheidt zich door design en materiaal. Zo worden voor de binnenzijde van het apparaat vooral echte materialen gebruikt, bijvoorbeeld roestvrij staal. Maar ook de bijzondere verlichtingsoplossingen maken apparaten van deze serie tot echte blikvangers.



△ Peak-serie

De Peak-serie is de kers op de taart van onze series. Hier is het beste met het beste gecombineerd. Geen compromissen. Innovatieve technologie van Liebherr ontmoet high-end design en eersteklas comfortoplossingen. Apparaten van deze serie zijn voor mensen die alleen het beste van het beste willen.

Praktische accessoires voor elke behoefte.

Ontdek de veelzijdigheid van het originele Liebherr-accessoireprogramma voor uw koelkast – en maak uw dagelijks leven net dat beetje gemakkelijker.



Onze accessoires

Vind het model van uw keuze online in de Liebherr-shop voor huishoudelijke apparatuur. www.liebherrwinkel.nl of bij uw Liebherr-detailhandelaar.

Indelingssystemen

Richt uw koelkast geheel naar uw wensen in: Zo zijn er VarioSafes, VarioBoxes, variabele eierrekken en het FlexSystem, voor het overzichtelijk sorteren van uw levensmiddelen. Extra flessenrekken maken uw wijnvoorraad overzichtelijk.



VarioBoxes



FlexSystem



Flessenplateau

Allerlei nuttige hulpmiddelen

Van het botervlootje tot de gemakkelijk te vullen ijsblokeshouder met deksel of het praktische diepvriesvak, het accessoireprogramma biedt vele slimme oplossingen om levensmiddelen vers te houden en op te dienen.



Botervloot



Ijsblokeshouder met deksel



Invriesplateau



EasyTwist-Ice

IJs in een handomdraai – zonder vaste wateraansluiting. Maak snel een voorraad ijsblokjes met een watertank en een eenvoudige draai. Dit accessoire is eenvoudig achteraf te plaatsen.



FreshAir-filters met actieve kool

Reinigt de circulerende lucht en absorbeert snel onaangename geuren. Het filter is eenvoudig te vervangen en garandeert een optimale luchtkwaliteit.



SmartDeviceBox

U kunt uw Liebherr upgraden met een SmartDeviceBox en uw koelkast met het internet verbinden. De SmartDeviceBox kan in slechts enkele stappen worden geïnstalleerd en opent voor u vandaag al de digitale wereld van morgen.

Side-by-Side combinaties



XRFst 5265 ○ Prime-serie

Kwaliteit tot in detail.



BioFresh met HydroBreeze

U wilt groente en fruit koelen als een echte professional? Welkom in de wereld van HydroBreeze: De koude nevel van rond 0 °C in de safe geeft levensmiddelen de extra kick voor een langere houdbaarheid. En zorgt voor een optisch wow-effect. HydroBreeze wordt elke 90 minuten geactiveerd. Normaal 4 seconden – en als de deur wordt geopend 8 seconden lang.



EasyFresh

Onze EasyFresh-safe staat garant voor marktversheid. Onverpakt fruit, groenten of vruchten: hier wordt alles optimaal bewaard. De levensmiddelen verhogen de luchtvochtigheid in de safe door de dichte afsluiting. Uw levensmiddelen blijven langer vers.




Fish & Seafood-Safe

U houdt van vis? In uw Liebherr blijft deze heerlijk vers! Want in de Fish & Seafood-safe worden vis en zeevruchten bij de optimale temperatuur van -2 °C bewaard, net als bij de professionele visboer. Pas de grootte van de zone met -2 °C naar wens aan – en bewaar op het resterende deel vlees- en melkproducten bij een optimale temperatuur van 0 °C. Als de -2 °C-zone actief is, wordt dit door een ledlampje aangegeven.



NoFrost

Wanneer u uw vriesgedeelte opent, wilt u diepgevroren levensmiddelen zien – geen ijs of rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen ongewenste ijsvorming, waardoor onnodig energieverbruik wordt voorkomen. NoFrost betekent: nooit meer het vriesgedeelte moeizaam en tijdrovend ontdooien, meer tijd hebben voor andere dingen en geld besparen.



LED-plafondverlichting

De led-plafondverlichting verlicht het interieur van boven, voor een goed overzicht van uw levensmiddelen. Extra licht: de leds vóór de glasplaat verlichten ook een goed gevulde koelkast optimaal.



Flessenplank boven de BioFresh-Safes

Verwacht u gasten en wilt u graag wat meer drank koud zetten dan normaal? Daarvoor is er de flessenplank boven de BioFresh-safes: verwijder gewoon de glasplaat boven de flessenplank en plaats de flessen van verschillend formaat. Ze staan er stabiel.



DuoCooling

DuoCooling zorgt er middels twee volledig gescheiden koelcircuits voor dat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt tussen het koel- en vriesgedeelte. De levensmiddelen drogen niet uit en er worden geen geurtjes overgedragen. Dat betekent: minder weggooien, minder boodschappen doen. Dus meer sparen en meer genieten.



PowerCooling-systeem

Moet de koude in uw koeltoestel gelijkmatig worden verdeeld? Daarvoor zorgt het PowerCooling-systeem: de net zo krachtige als stille ventilator verdeelt de koude lucht efficiënt in de gehele koelruimte.



Touch & Swipe-scherm

Een Liebherr volgt uw vingers: dankzij het Touch & Swipe-display bedient u uw koelkast intuïtief en uiterst eenvoudig. Selecteer door tikken en vegen op het kleurendisplay heel eenvoudig functies als "SuperCool". En net zo gemakkelijk regelt u de temperatuur. En als u het display niet bedient? Dan wordt de actuele temperatuur weergegeven.



SoftSystem

Van ontbijt tot middernachtsnack – er zijn vele aanleidingen om de koelkast te openen en weer te sluiten. En met uw Liebherr is dat leuk: dankzij SoftSystem sluit de deur van de koelkast zacht gedempt en veilig, maar ook aangenaam licht en stil. Flessen die in de binnendeur zijn opgeborgen, blijven op hun plaats – niets rammelt of wiebelt.



LightTower

Geniet van een optimaal verlichte binnenruimte: de LightTowers verlichten levensmiddelen op de best mogelijke manier en dragen daarbij de glasplateaus. Flexibel, ruimtebesparend en uniek. Omdat de LightTowers vlak in de zijwanden zijn geïntegreerd, blijft er meer plaats over voor uw levensmiddelen.



IceMaker met vaste wateraansluiting

Zijn er nog ijsblokjes? Met de IceMaker hoeft niemand dat nog te vragen. Bij de IceMaker met vaste wateraansluiting komt het water rechtstreeks uit de leiding. Met de MaxIce-functie kunt u tot wel 1,5 kg ijsblokjes per dag maken. Met de flexibele ijsvak-scheider kan het vak naar behoefte worden aangepast. Dit maakt de opslaghoeveelheid van de ijsblokjes variabel. Heel eenvoudig, zoveel als nodig!



XRFbs 5295

Peak



SFNbsd 529i

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	199 / 0,545 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device						

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 7 diepvriesladen, waarvan 4 op telescopische rails, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IceTower
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4", LED verlichting
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,8 kg
- IJsblokjesvoorraad 8 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



←121→

SRBbsc 529i

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	108 / 0,295 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	386 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter en Ambilight
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFresh verlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 2 Fruit & Vegetable-Safes, waarvan 1 met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSysteem
- InfinitySpring voor vaste wateraansluiting 3/4"

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand en binnendeur in BlackSteel



XRFst 5295

Peak



SFNstd 529i

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	199 / 0,545 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device						

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 7 diepvriesladen, waarvan 4 op telescopische rails, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IceTower
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4", LED verlichting
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,8 kg
- IJsblokjesvoorraad 8 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



←121→

SRBstc 529i

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	108 / 0,295 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	386 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter en Ambilight
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFresh verlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 2 Fruit & Vegetable-Safes, waarvan 1 met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSysteem
- InfinitySpring voor vaste wateraansluiting 3/4"

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand en binnendeur in SmartSteel



XRFsd 5265

Prime

SFNsdd 526i

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	199 / 0,545 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Smart Device							

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ****

- 7 diepvriesladen met geïntegreerde ladegleiding, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IceTower
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,8 kg
- IJsblokjesvoorraad 8 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
- 2 koude accu's

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

SRBsdd 526i

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	134 / 0,367 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	384 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 245,8 l / BioFresh: 138,4 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Fish & Seafood	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device								

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFresh verlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel



XRCsd 5255

Prime

SBNsdd 526i

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	171 / 0,468 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	313 l
Totale inhoud:	BioFresh: 180,7 l / Diepvriesgedeelte: 133 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	No Frost	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding voor BioFresh- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar
- 1 GlassLine draagplateau, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- LED BioFresh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 2 Fruit & Vegetable-Safes

Diepvriesgedeelte ****

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
- IJsblokjesvoorraad 5,4 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Edelstalen stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel

SRsdc 525i

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	79 / 0,216 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	401 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LightTower
- 1 EasyFresh-Safe op telescooprails
- 1 kastbrede groentelade op telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel




XCCsd 5250

Prime



SCNsd 525i 617

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	161 / 0,441 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	331 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 228,7 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen


- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Edelstalen stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- VarioSafe
- Droge achterwand in SmartSteel

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LightTower
- 1 EasyFresh-Safe op telescooprails

SCNsd 525i

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	161 / 0,441 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	331 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 228,7 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LightTower
- 1 EasyFresh-Safe op telescooprails

←121→



XRFsf 5245

Plus



SFNsd 5247

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	199 / 0,545 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️

- 7 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IceTower
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,8 kg
- IJsblokjesvoorraad 8 kg
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

SRBsf 5220

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	101 / 0,276 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	382 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescopische rails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



←123→

XRFsf 5240

Plus



SFNsfd 5247

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	199 / 0,545 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte

- 7 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IceTower
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,8 kg
- IJsblokjesvoorraad 8 kg
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

SRsfd 5220

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	98 / 0,268 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	399 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
- 1 kastbrede groentelade

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



←123→

XRFsf 5225

Plus



SFNsfd 5227

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	199 / 0,545 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte

- 7 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

SRBsfc 5220

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	101 / 0,276 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	382 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescopische rails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



←123→

XRFsf 5220

Plus



SFNsfd 5227

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	199 / 0,545 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuurandauiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte *******

- 7 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

SRsfd 5220

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	98 / 0,268 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	399 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuurandauiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
- 1 kastbrede groentelade

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



←123→

XRFbd 5220

Plus



SFNbdd 5227

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	199 / 0,545 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuurandauiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte *******

- 7 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

SRbdd 5220

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	98 / 0,268 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	399 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuurandauiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
- 1 kastbrede groentelade

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



XRFsd 5220

Plus



SFNsdd 5227

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	199 / 0,545 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuurandauiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********


- 7 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

SRsdd 5220

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	98 / 0,268 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	399 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuurandauiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
- 1 kastbrede groentelade

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



XRFsd 5230

Plus



SFNsdd 5237

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	199 / 0,545 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuurandauiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 7 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

SRsdd 5230

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	98 / 0,268 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	399 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuurandauiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
- 1 kastbrede groentelade

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



←123→

XRF 5220

Plus



SFNd 5227

Energie-efficiëntieklasse:	D ^A / _G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	199 / 0,545 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 7 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

SRd 5220

Energie-efficiëntieklasse:	D ^A / _G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	98 / 0,268 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	399 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
- 1 kastbrede groentelade

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



←121→

SBSes 8496

PremiumPlus



SWTNes 4285

Energie-efficiëntieklasse:	D ^A / _G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	187 / 0,512 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	289 l
Totale inhoud:	Wijn: 156,4 l / Diepvriesgedeelte: 133 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185 / 60 / 66,5 ¹



Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor wijn- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Diepvriesgedeelte ********

- 5 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwielletjes, VarioSpace
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
- IJsblokjesvoorraad 1,8 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde voor en achter
- Deurscharniering links, wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Wijngedeelte

- 2 apart regelbare temperatuurzones, regelbaar tussen +5 °C tot +20 °C
- Getinte isolatieglasdeur met UV bescherming
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koelfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- Plateaus van beukenhout
- 4 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar op telescooprails en 2 opklapbaar
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar

SKBes 4380

Energie-efficiëntieklasse:	D ^A / _G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	133 / 0,364 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 235,7 l / BioFresh: 135,8 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185 / 60 / 66,5 ¹



Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-Plus-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje variabel, botervtoot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Variabel flessenplateau
- LED plafondverlichting met softstart
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe of Dry-Safe instelbaar, 1 Fish & Seafood-Safe
- Bovenste BioFresh-Safe is in zijn geheel of gedeeltelijk op 0 °C of -2 °C in te stellen

Uitrustingsvoordelen

- Zijwandverwarming, geschikt voor Side-by-Side
- HardLine (volledig vlakke deur)
- Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Uw ideale Side-by-Side: omdat geen huishouden hetzelfde is.

De Prime-serie maakt het mogelijk om zelf uw ideale Side-by-Side combinatie samen te stellen.

Kies bijvoorbeeld voor BioFresh voor extra lang bewaren, een automatische IceMaker, een vriesdeel met VarioTemp of extra veel vriesruimte. Er zijn wel 47 verschillende combinaties mogelijk.

Stel uw eigen Side-by-Side samen in de configurator op www.liebherr-home.nl/configurator.



XRFsf 5245 ◊ Plus-serie

XL koel-vriescombinaties



CBNsdb 775i ○ Prime-serie



BioFresh-Safes

De op telescopische rails uittrekbare BioFresh-Safes kunnen moeiteloos worden geopend. De geïntegreerde LED-lichtspots naast de laden creëren de perfecte interieurverlichting. Naar wens kan het variabele flessenplateau of de zich eronder bevindende glasplaat voor het stabiel plaatsen van grote bekers of schalen worden gebruikt.



LED zuilverlichting

De tweezijdige LED zuilverlichting en de LED plafondverlichting bieden eersteklas verlichting in het interieur. De Premium GlassLine deurvakken en draagplateaus zijn afgewerkt met edelstalen lijsten en het interieur is flexibel in te delen naar de individuele wensen.



← 91 →

CBNste 8872

Energie-efficiëntieklasse:	E
Energieverbruik jaar / 24h:	320 / 0,876 kWh
Inhoud totaal ¹ :	522 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Diepvriesgedeelte: 160 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	42 dB(A) / D
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	edelstaal / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	202,7 / 91 / 61,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------

Bedieningspaneel

- Bediening achter de deur, Touch
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder
- 3 GlassLine draagplateaus
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen rechts en links en LED plafondverlichting
- LED BioFresh verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe

Diepvriesgedeelte ********

- 2 diepvriesladen op telescooprails
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,4 kg
- IJsblokjesvoorraad 2,7 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16,9 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 9,5 kg

Uitrustingsvoordelen

- Aluminium grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter, rolwieltes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering links vast/rechts vast
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in edelstaal

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



← 75 →

CBNbsc 778i

Peak

Energie-efficiëntieklasse:	C
Energieverbruik jaar / 24h:	203 / 0,556 kWh¹
Inhoud totaal ¹ :	473 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 208,7 l / BioFresh: 126,2 l / Diepvriesgedeelte: 138 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 74,7 / 67,5¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior
Light Tower	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device		

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter en Ambilight
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFresh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSysteem

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen op telescopische rails, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand en binnendeur in BlackSteel

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



← 75 →

CBNstc 778i

Peak

Energie-efficiëntieklasse:	C
Energieverbruik jaar / 24h:	203 / 0,556 kWh¹
Inhoud totaal ¹ :	473 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 208,7 l / BioFresh: 126,2 l / Diepvriesgedeelte: 138 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 74,7 / 67,5¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior
Light Tower	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device		

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter en Ambilight
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFresh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSysteem

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen op telescopische rails, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwieltes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand en binnendeur in SmartSteel



EasyFresh

Onze EasyFresh-safe staat garant voor marktversheid. Onverpakt fruit, groenten of vruchten: hier wordt alles optimaal bewaard. De levensmiddelen verhogen de luchtvochtigheid in de safe door de dichte afsluiting. Uw levensmiddelen blijven langer vers.



Touch & Swipe-scherm

Een Liebherr volgt uw vingers: dankzij het Touch & Swipe-display bedient u uw koelkast intuïtief en uiterst eenvoudig. Selecteer door tikken en vegen op het kleurendisplay heel eenvoudig functies als "SuperCool". En net zo gemakkelijk regelt u de temperatuur. En als u het display niet bedient? Dan wordt de actuele temperatuur weergegeven.



BLU **CNsdd 776i**
Prime

Energie-efficiëntieklasse: **D** ¹

Energieverbruik jaar / 24h: **232 / 0,635 kWh**

Inhoud totaal²: **487 l**

Totale inhoud: Koeldeel: **349,1 l** / Diepvriesgedeelte: **139 l**

Geluidsniveau / Geluidsklasse: **34 dB(A) / B, SuperSilent**

Klimaatklasse: **SN-T (van +10 °C tot +43 °C)**

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

Deur / Zijwanden: **SmartSteel / staalgrijs**

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): **201,5 / 74,7 / 67,5**

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device				

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
- IJsblokjesvoorraad 5,4 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Edelstalen stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel

- Koelgedeelte
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LightTower
- 1 EasyFresh-Safe op telescooprails

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



BLU **CBNsdb 775i**
Prime

Energie-efficiëntieklasse: **B** ¹

Energieverbruik jaar / 24h: **162 / 0,443 kWh**

Inhoud totaal²: **473 l**

Totale inhoud: Koeldeel: **208,7 l** / BioFresh: **126,9 l** / Diepvriesgedeelte: **138 l**

Geluidsniveau / Geluidsklasse: **34 dB(A) / B, SuperSilent**

Klimaatklasse: **SN-T (van +10 °C tot +43 °C)**

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

Deur / Zijwanden: **SmartSteel / staalgrijs**

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): **201,5 / 74,7 / 67,5**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device			

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Edelstalen stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFresh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



BLU **CNsdd 775i**
Prime

Energie-efficiëntieklasse: **D** ¹

Energieverbruik jaar / 24h: **231 / 0,632 kWh**

Inhoud totaal²: **487 l**

Totale inhoud: Koeldeel: **349,1 l** / Diepvriesgedeelte: **138 l**

Geluidsniveau / Geluidsklasse: **34 dB(A) / B, SuperSilent**

Klimaatklasse: **SN-T (van +10 °C tot +43 °C)**

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C

Deur / Zijwanden: **SmartSteel / staalgrijs**

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): **201,5 / 74,7 / 67,5**

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device				

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Edelstalen stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel

- Koelgedeelte
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LightTower
- 1 EasyFresh-Safe op telescooprails



← 75 →




← 75 →



CNSfd 7723

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	D ^A / _G
Energieverbruik jaar /24h:	231 / 0,632 kWh¹
Inhoud totaal ² :	485 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 347,7 l / Diepvriesgedeelte: 138 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 74,7 / 67,5¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Koelgedeelte


- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding



CNd 7723

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	D ^A / _G
Energieverbruik jaar /24h:	231 / 0,632 kWh¹
Inhoud totaal ² :	485 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 347,7 l / Diepvriesgedeelte: 138 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 74,7 / 67,5¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte


- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



VarioTemp

Met VarioTemp heeft u veel flexibiliteit bij het bewaren van levensmiddelen in uw koel/vriescombinatie. Want ook in het vriesgedeelte kan de temperatuur nauwkeurig worden ingesteld tussen -2 °C en +14 °C – zo kan dit deel als extra koelzone worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor een korte periode voor drankjes en hapjes bij feestjes – of voor een langere periode, als kelderruimte voor het bewaren van aardappelen.



EasyTwist-Ice

Een zomerse dag of een leuk feest: dankzij EasyTwist-Ice maakt u heel eenvoudig en snel een voorraad ijsblokjes – ook zonder aansluiting op het waternet. Gewoon water in de tank vullen, laten bevriezen en door draaien de ijsblokjes losmaken – klaar om koele drankjes te serveren. De EasyTwist-Ice kan eenvoudig worden gereinigd en zorgt steeds voor een hygiënische ijsblokjesproductie.




← 75 →



CBNsdc 765i

Prime

Energie-efficiëntieklasse:	C ^A / _G
Energieverbruik jaar /24h:	189 / 0,517 kWh¹
Inhoud totaal ² :	423 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 216,3 l / BioFresh: 68,7 l / Diepvriesgedeelte: 138 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 74,7 / 67,5¹



Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Edeltalen stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFresh verlichting
- 1 BioFresh-Safe met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Koel-vriescombinaties (vriesgedeelte onder)

CBNbsd 578i Δ Peak-serie

Koel-vriescombinaties



○ Pure-serie



◇ Plus-serie



◻ Prime-serie



△ Peak-serie

	○ Pure-serie	◇ Plus-serie	◻ Prime-serie	△ Peak-serie
Vershoudtechnologie	EasyFresh op geïntegreerde ladegeleiding	EasyFresh op geïntegreerde ladegeleiding	EasyFresh op uittrekbare telescooprails	EasyFresh op uittrekbare telescooprails
		BioFresh op uittrekbare telescooprails	BioFresh met SoftTelescopic	BioFresh Professional met SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-box
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	FreshAir-filter	FreshAir-filter	FreshAir-filter	FreshAir-filter
			VarioTemp	VarioTemp
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost op uittrekbare telescooprails
Comfort en flexibiliteit		Deelbare glasplaat	Deelbare glasplaat	Deelbare glasplaat
			SoftSystem-sluitdemping	SoftSystem-sluitdemping
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxen	VarioBoxen
			Botervloot	Botervloot
	Eierrekje	Eierrekje	Variabel eierrekje	Variabel eierrekje
	Flessenplateau	Flessenplateau	Flessenplateau	Flessenplateau
		Ijsblokeshouder	Ijsblokeshouder met deksel	Ijsblokeshouder met deksel
				FlexSystem
Design	Plafondverlichting koelgedeelte	Plafondverlichting koelgedeelte	LightTower	LightTower
			Verlichting BioFresh-safe	Verlichting BioFresh-safe
			Verlichting vriesgedeelte	Verlichting vriesgedeelte
				Verlichting IceMaker
				Verlichting ventilator
			SmartSteel achterwand	SmartSteel achterwand
				SmartSteel binnendeur
	Transparant glas	Transparant glas	Gesatineerd glas	Gesatineerd glas
	Deurvakken in edelstaal-look	Deurvakken in edelstaal-look	Deurvakken van glas & edelstaal	Deurvakken van glas & edelstaal
	Display met tiptoets	Display met tiptoets	Touch & Swipe-display	Touch & Swipe-display
	Display achter de deur	Display achter de deur of Display in de deur	Display achter de deur of Display in de deur	Display achter de deur of Display in de deur
	Verticaal verzonken grepen	Verticaal verzonken grepen	Grepen met geïntegreerd hevelsysteem	Verticaal verzonken grepen
Connectiviteit (SmartDeviceBox)	Achteraf te installeren	Achteraf te installeren of geïntegreerd ('i'-modellen)	Achteraf te installeren of geïntegreerd ('i'-modellen)	Achteraf te installeren of geïntegreerd ('i'-modellen)
Water en ijs		IceMaker of EasyTwist-Ice	IceMaker of EasyTwist-Ice	IceMaker
				InfinitySpring

Kwaliteit tot in detail.



BioFresh met HydroBreeze

U wilt groente en fruit koelen als een echte professional? Welkom in de wereld van HydroBreeze: De koude nevel van rond 0 °C in de safe geeft levensmiddelen de extra kick voor een langere houdbaarheid. En zorgt voor een optisch wow-effect. HydroBreeze wordt elke 90 minuten geactiveerd. Normaal 4 seconden – en als de deur wordt geopend 8 seconden lang.



EasyFresh

Onze EasyFresh-safe staat garant voor marktversheid. Onverpakt fruit, groenten of vruchten: hier wordt alles optimaal bewaard. De levensmiddelen verhogen de luchtvochtigheid in de safe door de dichte afsluiting. Uw levensmiddelen blijven langer vers.



Fish & Seafood-Safe

U houdt van vis? In uw Liebherr blijft deze heerlijk vers! Want in de Fish & Seafood-safe worden vis en zeevruchten bij de optimale temperatuur van -2 °C bewaard, net als bij de professionele visboer. Pas de grootte van de zone met -2 °C naar wens aan – en bewaar op het resterende deel vlees- en melkproducten bij een optimale temperatuur van 0 °C. Als de -2 °C-zone actief is, wordt dit door een ledlampje aangegeven.



SoftSystem

Van ontbijt tot middernachtsnack – er zijn vele aanleidingen om de koelkast te openen en weer te sluiten. En met uw Liebherr is dat leuk: dankzij SoftSystem sluit de deur van de koelkast zacht gedempt en veilig, maar ook aangenaam licht en stil. Flessen die in de binnendeur zijn opgeborgen, blijven op hun plaats – niets rammelt of wiebelt.



LED-plafondverlichting

De led-plafondverlichting verlicht het interieur van boven, voor een goed overzicht van uw levensmiddelen. Extra licht: de leds vóór de glasplaat verlichten ook een goed gevulde koelkast optimaal.



Geïntegreerde greep

Bijzonder en functioneel: dankzij de verticaal doorlopende en ergonomisch gepositioneerde geïntegreerde handgreep kunt u het apparaat heel eenvoudig openen. Bovendien zorgt het moderne en puristische design voor een perfecte integratie in uw greeploze keuken.



InfinitySpring

Fris en helder: dankzij de InfinitySpring-waterfilter geniet u van gezond drinkwater uit uw eigen waterleiding thuis. De actievekoolfilter reinigt en zorgt voor schoon water voor drankjes en verfrissingen. En: uw Liebherr herinnert u er via het display aan om het filter te vervangen.



PowerCooling-systeem

Moet de koude in uw koeltoestel gelijkmatig worden verdeeld? Daarvoor zorgt het PowerCooling-systeem: de net zo krachtige als stille ventilator verdeelt de koude lucht efficiënt in de gehele koelruimte. Het FreshAir filter zorgt voor een fris interieur zonder storende luchtjes.



Touch & Swipe-scherm

Een Liebherr volgt uw vingers: dankzij het Touch & Swipe-display bedient u uw koelkast intuïtief en uiterst eenvoudig. Selecteer door tikken en vegen op het kleurendisplay heel eenvoudig functies als "SuperCool". En net zo gemakkelijk regelt u de temperatuur. En als u het display niet bedient? Dan wordt de actuele temperatuur weergegeven.



VarioTemp

Met VarioTemp heeft u veel flexibiliteit bij het bewaren van levensmiddelen in uw koel/vriescombinatie. Want ook in het vriesgedeelte kan de temperatuur nauwkeurig worden ingesteld tussen -2 °C en +14 °C – zo kan dit deel als extra koelzone worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor een korte periode voor drankjes en hapjes bij feestjes – of voor een langere periode, als kelderruimte voor het bewaren van aardappelen.



LightTower

Geniet van een optimaal verlichte binnerruimte: de LightTowers verlichten levensmiddelen op de best mogelijke manier en ze zijn zodanig geplaatst dat uw gevulde koelkast altijd over een groot oppervlak verlicht is. Omdat de LightTowers vlak in de zijwanden zijn geïntegreerd, blijft er meer plaats over voor uw levensmiddelen.



IceMaker met vaste wateraansluiting

Zijn er nog ijsblokjes? Met de IceMaker hoeft niemand dat nog te vragen. Bij de IceMaker met vaste wateraansluiting komt het water rechtstreeks uit de leiding. Met de MaxIce-functie kunt u tot wel 1,5 kg ijsblokjes per dag maken. Met de flexibele ijsvak-scheider kan het vak naar behoefte worden aangepast. Dit maakt de opslaghoeveelheid van de ijsblokjes variabel. Heel eenvoudig, zoveel als nodig!



EasyFresh

Onze EasyFresh-safe staat garant voor marktversheid. Onverpakt fruit, groenten of vruchten: hier wordt alles optimaal bewaard. De levensmiddelen verhogen de luchtvochtigheid in de safe door de dichte afsluiting. Uw levensmiddelen blijven langer vers.



LED-plafondverlichting

De led-plafondverlichting verlicht het interieur van boven, voor een goed overzicht van uw levensmiddelen. Extra licht: de leds vóór de glasplaat verlichten ook een goed gevulde koelkast optimaal.



← 60 →



CNSfc 573i
Plus

Energie-efficiëntieklasse:	C ^A _G
Energieverbruik jaar / 24h:	168 / 0,460 kWh¹
Inhoud totaal ² :	359 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	31 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Easy Twist Ice
- Super Silent
- Touch & Swipe Display
- Vario Space



- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
 - Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
 - Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koelgedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Flessendraagrooster
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

- Diepvriesgedeelte** *********
- 4 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



← 60 →



CNSfd 5704
Pure

Energie-efficiëntieklasse:	D ^A _G
Energieverbruik jaar / 24h:	210 / 0,575 kWh¹
Inhoud totaal ² :	359 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Super Silent
- Touch Display
- Vario Space
- Smart Device Ready

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koelgedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
 - 4 GlassLine draagplateaus
 - Flessenplateau voor 3 flessen
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

- Diepvriesgedeelte** *********
- 4 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



CNSfd 5204
Pure

Energie-efficiëntieklasse:	D ^A _G
Energieverbruik jaar / 24h:	202 / 0,553 kWh¹
Inhoud totaal ² :	319 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 187,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Super Silent
- Touch Display
- Vario Space
- Smart Device Ready

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koelgedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
 - 3 GlassLine draagplateaus
 - Flessenplateau voor 3 flessen
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

- Diepvriesgedeelte** *********
- 4 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
- Kleur-/materiaalvarianten:**
CNd 5204 in wit (blz. 104)



CBNstb 579i

Peak

Energie-efficiëntieklasse:	B
Energieverbruik jaar / 24h:	144 / 0,394 kWh¹
Inhoud totaal ² :	362 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 160,3 l / BioFresh: 98,7 l / Diepvriesgedeelte: 104 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Infinity Spring	Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
 - Digitale temperatuurandauiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
 - Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Diepvriesgedeelte** *********
- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op telescopische rails, VarioSpace
 - IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4", LED verlichting
 - IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
 - IJsblokjesvoorraad 5,4 kg
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter en Ambilight
 - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
 - 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFresh verlichting
 - 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSysteem
- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
 - Droge achterwand en binnendeur in SmartSteel



CBNbsd 578i

Peak

Energie-efficiëntieklasse:	D
Energieverbruik jaar / 24h:	225 / 0,616 kWh¹
Inhoud totaal ² :	359 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 160,3 l / BioFresh: 96,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior
Light Tower	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device		

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
 - Digitale temperatuurandauiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
 - Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Diepvriesgedeelte** *********
- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op telescopische rails, VarioSpace
 - IJsblokjeshouder met deksel
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter en Ambilight
 - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
 - 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFresh verlichting
 - 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSysteem
- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
 - Droge achterwand en binnendeur in BlackSteel



Beste energie-efficiëntieklasse A met 10%

Deze Liebherr is niet alleen efficiënt, maar ultra-efficiënt en overtreft zelfs de norm van de beste energie-efficiëntieklasse A met 10%. Hiermee zet het nieuwe normen voor ons. De uitzonderlijke efficiëntie verlaagt de energiekosten en bespaart geld en grondstoffen zoals nooit tevoren. En dankzij de Liebherr-kwaliteit blijft het energieverbruik nog jarenlang laag.



BlackSteel-interieur

Verrijk uw donkere keuken met onze apparatuur met BlackSteel-interieur. De achterwand en de binnenzijde van de deur maken indruk met een oppervlak van zwart roestvrij staal. De anti-vingerafdrukafwerking maakt deze bestand tegen vingerafdrukken. Alle sierstrips zijn uitgevoerd in BlackSteel voor een donkere uitstraling. Een Liebherr met BlackSteel-interieur past perfect in een moderne donkere keuken en valt op door elegantie.



CBNbsa10 575i

Prime

Energie-efficiëntieklasse:	A
Energieverbruik jaar / 24h:	104 / 0,284 kWh¹
Inhoud totaal ² :	362 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	29 dB(A) / A, UltraSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Ultra Efficient A-10%	Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Easy Twist Ice	Soft System	Soft Telescopic	Ultra Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device		

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuurandauiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
 - Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Diepvriesgedeelte** *********
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - LED verlichting
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - 2 koude accu's
 - Draagplateaus van veiligheidsglas

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot, FlexCube
 - 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFresh verlichting
 - 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Uitrustingsvoordelen**
- Edeltalen stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
 - Droge achterwand en binnendeur in BlackSteel



CBNsdb 575i

Prime

Energie-efficiëntieklasse:	B
Energieverbruik jaar / 24h:	144 / 0,394 kWh¹
Inhoud totaal ² :	362 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	29 dB(A) / A, UltraSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Soft Telescopic	Ultra Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device				

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Edeltalen stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFresh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



CBNsda 575i

Prime

Energie-efficiëntieklasse:	A
Energieverbruik jaar / 24h:	116 / 0,317 kWh¹
Inhoud totaal ² :	362 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device			

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Edeltalen stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFresh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



CNsfc 574i

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	C
Energieverbruik jaar / 24h:	163 / 0,446 kWh¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 104 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space
Smart Device								

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg
- IJsblokjesvoorraad 5,4 kg
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding



CBNbdc 573i

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	C
Energieverbruik jaar / 24h:	181 / 0,495 kWh¹
Inhoud totaal ² :	360 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescopische rails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



BLU	CNbdc 573i	Plus
Energie-efficiëntieklasse:		
Energieverbruik jaar /24h:	162 / 0,443 kWh ¹	
Inhoud totaal ² :	371 l	
Totale inhoud:	Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent	
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)	
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C		
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / zwart	
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space
Smart Device								

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
 - Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
 - Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Koelgedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
 - 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Flessendraagrooster
 - LED plafondverlichting
 - 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

- Diepvriesgedeelte** ********
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas
- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar



BLU	CBNsdc 573i	Plus
Energie-efficiëntieklasse:		
Energieverbruik jaar /24h:	181 / 0,495 kWh ¹	
Inhoud totaal ² :	360 l	
Totale inhoud:	Koeldeel: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent	
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)	
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C		
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staal grijs	
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device
-----------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	-----------------------	-------------	--------------

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
 - Digitale temperatuur aanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
 - Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
 - 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LED plafondverlichting
 - 2 BioFresh-Safes op telescopische rails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Diepvriesgedeelte** ********
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - IJsblokjeshouder
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas
- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar



BLU	CBNsda 572i	Plus
Energie-efficiëntieklasse:		
Energieverbruik jaar /24h:	116 / 0,317 kWh ¹	
Inhoud totaal ² :	360 l	
Totale inhoud:	Koeldeel: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent	
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)	
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C		
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staal grijs	
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device								

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
 - Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
 - 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LED plafondverlichting
 - 2 BioFresh-Safes op telescopische rails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Diepvriesgedeelte** ********
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas
- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
CBNa 572i in wit (blz. 100)



BLU	CBNsfc 572i	Plus
Energie-efficiëntieklasse:		
Energieverbruik jaar /24h:	181 / 0,495 kWh ¹	
Inhoud totaal ² :	360 l	
Totale inhoud:	Koeldeel: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent	
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)	
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C		
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staal grijs	
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device								

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
 - Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
 - 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LED plafondverlichting
 - 2 BioFresh-Safes op telescopische rails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Diepvriesgedeelte** ********
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
 - Draagplateaus van veiligheidsglas
- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken grepen
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar



CBNbda 572i

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	A ¹
Energieverbruik jaar /24h:	116 / 0,317 kWh¹
Inhoud totaal ² :	360 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device								

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

CBNa 572i in wit (blz. 100)

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescopische rails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



CBNsfc 57vi

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	C ¹
Energieverbruik jaar /24h:	181 / 0,495 kWh¹
Inhoud totaal ² :	360 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device								

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescopische rails, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 2 FlexSystemen



CNbda 5723

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	A ¹
Energieverbruik jaar /24h:	104 / 0,284 kWh¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device Ready								

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas



CNgbc 5723

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	C ¹
Energieverbruik jaar /24h:	162 / 0,443 kWh¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	GlassBlack / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 68,2¹

Glass Edition	Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device Ready							

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas



← 60 →

CNgwc 5723

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar /24h:	162 / 0,443 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	GlassWhite / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 68,2 ¹

Glass Edition	Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device Ready							

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuurandauiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas



← 60 →

CNsda 5723

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar /24h:	104 / 0,284 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device Ready								

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuurandauiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas



← 60 →

CNsdb 5723

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar /24h:	129 / 0,353 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device Ready								

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuurandauiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas



← 60 →

CNsdc 5703

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar /24h:	162 / 0,443 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuurandauiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
CNc 5703 in wit (blz. 103)

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas



← 60 →

CBNbda 5223

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	109 / 0,298 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	320 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device Ready								

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 1 BioFresh-Safe op telescopische rails, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Diepvriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →

CBNsda 5223

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	109 / 0,298 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	320 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device Ready								

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 1 BioFresh-Safe op telescopische rails, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Diepvriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →

CBNsdc 522i

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	170 / 0,465 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	320 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	31 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device Ready								

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 1 BioFresh-Safe op telescopische rails, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Diepvriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →

CNbdb 5223

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	128 / 0,350 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	330 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device Ready								

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegleiding

Diepvriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar




← 60 →

CNsdb 5223

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	128 / 0,350 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	330 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staal grijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Smart Device Ready

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas



← 60 →

CNsdc 5203

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	161 / 0,441 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	330 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staal grijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
CNc 5203 in wit (blz. 104)

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas




← 60 →

CNsfd 5203

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	201 / 0,550 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	330 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staal grijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
CNd 5203 in wit (blz. 105)

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas




← 60 →

CNsfc 5023

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	153 / 0,419 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	280 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 177 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staal grijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
CNc 5023 in wit (blz. 105)

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas



CUele 3331



← 55 →

CUefe 3331

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	224 / 0,613 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	296 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 84 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staal grijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	181,2 / 55 / 63 ¹



Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar



← 55 →

CUele 3331

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	224 / 0,613 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	296 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 84 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Steel-look / staal grijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	181,2 / 55 / 63 ¹



Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe.

Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



← 55 →

CUEle 2831

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar /24h:	192 / 0,526 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	265 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 54 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Steel-look / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	161,2 / 55 / 63 ¹



Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar



← 55 →

CUbe 2331

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar /24h:	193 / 0,528 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	210 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 156,5 l / Diepvriesgedeelte: 54 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	zwart / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	137,2 / 55 / 63 ¹



Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Ergonomische stanggrepen zwart
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar



← 55 →

CUEle 2331

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar /24h:	193 / 0,528 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	210 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 156,5 l / Diepvriesgedeelte: 54 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Steel-look / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	137,2 / 55 / 63 ¹



Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Rolwieltjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar



← 55 →

CUfre 2331

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar /24h:	193 / 0,528 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	210 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 156,5 l / Diepvriesgedeelte: 54 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	FireRed / FireRed
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	137,2 / 55 / 63 ¹



Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Ergonomische stanggrepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar



PowerCooling-systeem

Moet de koude in uw koeltoestel gelijkmatig worden verdeeld? Daarvoor zorgt het PowerCooling-systeem: de net zo krachtige als stille ventilator verdeelt de koude lucht efficiënt in de gehele koelruimte. Het FreshAir filter zorgt voor een fris interieur zonder storende luchtjes.



Geïntegreerde greep


Bijzonder en functioneel: dankzij de verticaal doorlopende en ergonomisch gepositioneerde geïntegreerde handgreep kunt u het apparaat heel eenvoudig openen. Bovendien zorgt het moderne en puristische design voor een perfecte integratie in uw greeploze keuken.



CBNa 572i

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	A ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	116 / 0,317 kWh¹
Inhoud totaal ² :	360 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5³



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescopische rails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



CBNc 5723

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	C ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	181 / 0,495 kWh¹
Inhoud totaal ² :	360 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5³



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescopische rails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



EasyTwist-Ice

Een zomerse dag of een leuk feest: dankzij EasyTwist-Ice maakt u heel eenvoudig en snel een voorraad ijsblokjes – ook zonder vaste wateraansluiting. Eenvoudig de tank met water vullen, laten bevriezen en door draaien de ijsblokjes losmaken - klaar om koele drankjes te serveren. De EasyTwist-Ice kan eenvoudig worden gereinigd en zorgt steeds voor een hygiënische ijsblokjesproductie.



LED-plafondverlichting

De led-plafondverlichting verlicht het interieur van boven, voor een goed overzicht van uw levensmiddelen. Extra licht: de leds vóór de glasplaat verlichten ook een goed gevulde koelkast optimaal.



← 60 →

CNC 5724

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	168 / 0,460 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	359 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Easy Twist Ice
- Super Silent
- Touch Display
- Vario Space

Smart Device Ready

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuranduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →

CND 5704

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	210 / 0,575 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	359 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Super Silent
- Touch Display
- Vario Space
- Smart Device Ready

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuranduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →

CNC 5703

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	162 / 0,443 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	371 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 267,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Super Silent
- Touch Display
- Vario Space
- Smart Device Ready

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuranduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →

CBNc 5223

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	170 / 0,465 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	320 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- Bio Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Easy Twist Ice
- Super Silent
- Touch Display
- Vario Space

Smart Device Ready

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuranduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 1 BioFresh-Safe op telescopische rails, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Diepvriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar




← 60 →

CNd 5204

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	202 / 0,553 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	319 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 187,1 l / Diepvriesgedeelte: 132 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar




← 60 →

CNc 5203

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	161 / 0,441 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	330 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar




← 60 →

CNd 5203

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	201 / 0,550 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	330 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 227,1 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →

CNc 5023

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	153 / 0,419 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	280 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 177 l / Diepvriesgedeelte: 103 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Diepvriesgedeelte ********

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken grepen
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



Flessendraagrooster

Voor het liggend bewaren van flessen biedt het flessendraagrooster zowel een praktische als fraaie oplossing. Tot 5 flessen kunnen hierop snel en plaatsbesparend worden gekoeld en het rooster is op diverse hoogtes te plaatsen.



Kunststof deurvakken

De extra sterke kunststof deurvakken hebben een edelstaal look afwerking en dankzij de grote vakdiepte is er plaats voor grote verpakkingen. Voor extra flexibiliteit zijn de deurvakken in hoogte verstelbaar.



CUE 3331

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	224 / 0,613 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	296 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 84 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	181,2 / 55 / 63 ¹



Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



CUE 2831

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	192 / 0,526 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	265 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 212,4 l / Diepvriesgedeelte: 54 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	161,2 / 55 / 63 ¹



Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



CUE 2331

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	193 / 0,528 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	210 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 156,5 l / Diepvriesgedeelte: 54 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	137,2 / 55 / 63 ¹



Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Koel-vriescombinaties (vriesgedeelte boven)



CTele 2531



← 55 →

CTele 2931



← 55 →

CTele 2531



← 55 →

CTele 2131

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	190 / 0,520 kWh¹
Inhoud totaal ² :	270 l
Totale inhoud: Koeldeel: 218,6 l / Diepvriesgedeelte: 52 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	Steel-look / staal grijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	157,1 / 55 / 63¹



Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 2,5 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

CTe 2931 in wit (blz. 111)

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	181 / 0,495 kWh¹
Inhoud totaal ² :	233 l
Totale inhoud: Koeldeel: 189,5 l / Diepvriesgedeelte: 44 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	Steel-look / staal grijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	140,1 / 55 / 63¹



Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 2,5 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

CTe 2531 in wit (blz. 111)

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	181 / 0,495 kWh¹
Inhoud totaal ² :	196 l
Totale inhoud: Koeldeel: 152,2 l / Diepvriesgedeelte: 44 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	Steel-look / staal grijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	124,1 / 55 / 63¹



Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 2,5 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

CTe 2131 in wit (blz. 111)



← 55 →

CTe 2931



← 55 →

CTe 2531



← 55 →

CTe 2131

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	190 / 0,520 kWh¹
Inhoud totaal ² :	270 l
Totale inhoud: Koeldeel: 218,6 l / Diepvriesgedeelte: 52 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	157,1 / 55 / 63¹



Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 2,5 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	181 / 0,495 kWh¹
Inhoud totaal ² :	233 l
Totale inhoud: Koeldeel: 189,5 l / Diepvriesgedeelte: 44 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	140,1 / 55 / 63¹



Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 2,5 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	181 / 0,495 kWh¹
Inhoud totaal ² :	196 l
Totale inhoud: Koeldeel: 152,2 l / Diepvriesgedeelte: 44 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	124,1 / 55 / 63¹



Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 2,5 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Verzonken greep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Koelkasten



RDsfd 5220 ◊ Plus-serie

Koelkasten



○ Pure-serie



◇ Plus-serie



◻ Prime-serie



△ Peak-serie

	○ Pure-serie	◇ Plus-serie	◻ Prime-serie	△ Peak-serie
Vershoudtechnologie	EasyFresh op geïntegreerde ladegeleiding	EasyFresh op geïntegreerde ladegeleiding	EasyFresh op uittrekbare telescooprails	EasyFresh op uittrekbare telescooprails
		BioFresh op uittrekbare telescooprails	BioFresh met SoftTelescopic	BioFresh Professional met SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-box
	FreshAir-filter	FreshAir-filter	FreshAir-filter	FreshAir-filter
Comfort en flexibiliteit		Deelbare glasplaat	Deelbare glasplaat	Deelbare glasplaat
			SoftSystem-sluitdemping	SoftSystem-sluitdemping
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxen	VarioBoxen
			Botervloot	Botervloot
	Eierrekje	Eierrekje	Variabel eierrekje	Variabel eierrekje
	Flessenplateau	Flessenplateau	Flessenplateau	Flessenplateau
			FlexSystem	
Design	Plafondverlichting	Plafond- of zijverlichting	LightTower	LightTower
			Verlichting BioFresh-safe	Verlichting BioFresh-safe
				Verlichting ventilator
			SmartSteel-achterwand	SmartSteel-achterwand
				SmartSteel-binnendeur
	Transparant glas	Transparant glas	Gesatineerd glas	Gesatineerd glas
	Deurvakken in edelstaal-look	Deurvakken in edelstaal-look	Deurvakken van glas & edelstaal	Deurvakken van glas & edelstaal
	Display met tiptoets	Display met tiptoets	Touch & Swipe-display	Touch & Swipe-display
	Display achter de deur	Display achter de deur	Display achter de deur	Display achter de deur
	Verzonken handgreep	Verzonken handgreep	Greep met geïntegreerd hevelsysteem	Verzonken handgreep
Connectiviteit (SmartDeviceBox)	Achteraf te installeren	Achteraf te installeren	Achteraf te installeren	Achteraf te installeren of geïntegreerd ('i'-modellen)

Kwaliteit tot in detail.



Fruit & Vegetable-safe

Knapperige sla of aardbeien: De meest kwetsbare levensmiddelen verdienen een speciale plek om langer vers te blijven: BioFresh-safes. In de "Fruit & Vegetable-safe" heerst een temperatuur van ongeveer 0 °C. In combinatie met de daar permanente luchtvochtigheid voelen onverpakte groenten en fruit zich dankzij de strakke sluiting bijzonder goed. U dient niets in te stellen.




EasyFresh

Onze EasyFresh-safe staat garant voor marktversheid. Onverpakt fruit, groenten of vruchten: hier wordt alles optimaal bewaard. De levensmiddelen verhogen de luchtvochtigheid in de safe door de dichte afsluiting. Uw levensmiddelen blijven langer vers.



LED-plafondverlichting

De led-plafondverlichting verlicht het interieur van boven, voor een goed overzicht van uw levensmiddelen. Extra licht: de leds vóór de glasplaat verlichten ook een goed gevulde koelkast optimaal.



Handgreep met geïntegreerd openingsmechanisme

Heel eenvoudig openen: de praktische en stijlvolle handgreep met geïntegreerd openingsmechanisme maakt het mogelijk de deur van het apparaat met weinig krachtsinspanning te openen – ook als de deur meerdere keren kort na elkaar wordt geopend. De elegante handgrepen in minimalistisch design zijn een extra blikvanger op uw koelapparaat.



Opbergrekken

Hebt u een veilige opslagruimte nodig voor uw drankjes of levensmiddelen? En wilt u er heel eenvoudig bij? Door de legborden van veiligheidsglas en de relingen van edelstaal bieden onze in hoogte verstelbare opbergrekken bieden beide. Met de verschuifbare en uitneembare flessenhouder staan uw flessen steeds stabiel.



Flessenplank boven de BioFresh-safes

Verwacht u gasten en wilt u graag wat meer drank koud zetten dan normaal? Daarvoor is er de flessenplank boven de BioFresh-safes: verwijder gewoon de glasplaat boven de flessenplank en plaats de flessen van verschillend formaat. Ze staan er stabiel.



Flessenplank voor 3 flessen

Uw flessen blijven waar ze moeten zijn: met de flessenplank voor 3 flessen wachten 3 flessen in uw koelkast veilig liggend tot ze worden verbruikt. De flessenplank past op elke glasplaat en is dus heel flexibel inzetbaar. Als u ruimte voor andere doeleinden nodig hebt, neemt u de plank gewoon uit de koelkast.



LightTower

Geniet van een optimaal verlichte binnenruimte: de LightTowers verlichten levensmiddelen op de best mogelijke manier en ze zijn zodanig geplaatst dat uw gevulde koelkast altijd over een groot oppervlak verlicht is. Omdat de LightTowers vlak in de zijwanden zijn geïntegreerd, blijft er meer plaats over voor uw levensmiddelen.



Deurscharnierwissel vriesgedeelte

Verander de openingsrichting van de deur van uw 4*-vriesvak heel snel en flexibel: dankzij de slimme schuifknop kan dit binnen enkele seconden – ook voor mensen met twee linkerhanden. Gewoon de regelaar van het 4*-vriesvak naar links of rechts schuiven – klaar.



SoftTelescopic

BioFresh-Safes op lichtlopende telescooprails zijn uitgerust met SoftTelescopic. De zelfsluiting met zachte demping maakt dagelijks gebruik praktisch, veilig en comfortabel. De Safes zijn zelfs bij een deuropeningshoek van 90° volledig uittrekbaar en uit te nemen.



FlexSystem

Kleine en kwetsbare vruchten hebben de neiging om uit het zicht te verdwijnen in de koelkast of worden gemakkelijk geplet. Daarom heeft uw Liebherr het FlexSystem: twee flexibel te plaatsen boxen zorgen in de BioFresh-safe voor orde en overzichtelijkheid. Ze beschermen zelfs de kleinste framboos tegen drukpunten of vermenigving met andere levensmiddelen.



Ruimte voor bakplaat

Wilt u uw zelfgebakken vruchtencake vers houden? Of een voorbereide pizza die pas later in de oven moet? Schuif gewoon uw bakplaat in uw Liebherr – deze biedt u voldoende ruimte om de bakplaat op te bergen. Erg praktisch: U kunt de bakplaat er in- en uitschuiven, als de deur 90° is geopend.



BLU Performance

RBbsc 528i
Peak

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	107 / 0,293 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	384 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 246,2 l / BioFresh: 137,9 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter en Ambilight
 - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFresh verlichting
 - 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken greep
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
 - Droge achterwand en binnendeur in BlackSteel

BLU Performance

RBstd 528i
Peak

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	134 / 0,367 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	384 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 246,2 l / BioFresh: 137,9 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter en Ambilight
 - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFresh verlichting
 - 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 1 Fruit & Vegetable-Safe met HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken greep
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
 - Droge achterwand en binnendeur in SmartSteel

BLU Performance

RBbsb 525i
Prime

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	86 / 0,235 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	386 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	BlackSteel / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device
-----------	------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------	--------------	-----------------------	--------------

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFresh verlichting
 - 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

- Uitrustingsvoordelen**
- Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
 - Droge achterwand in BlackSteel

BLU Performance

RBsdc 525i
Prime

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	108 / 0,295 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	386 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device
-----------	------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------	--------------	-----------------------	--------------

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
 - Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Koel- en BioFresh-gedeelte**
- PowerCooling met FreshAir koolfilter
 - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LightTower
 - LED BioFresh verlichting
 - 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

- Uitrustingsvoordelen**
- Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar
 - Droge achterwand in SmartSteel

Kleur-/materiaalvarianten:
RBc 525i in wit (blz. 123)




← 60 →

**RBsfd 5221**

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	164 / 0,449 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	351 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 223 l / BioFresh: 93,9 l / Diepvriesgedeelte: 34 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Bedieningspaneel**

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED-verlichting links
- 2 BioFresh-Safes op telescopische rails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Diepvriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak, wisselbare deurscharniering
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 5 kg

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar




← 60 →

**RBsfc 5220**

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	101 / 0,276 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	382 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Bedieningspaneel**

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescopische rails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:**RBc 5220** in wit (blz. 124)

← 60 →

**RDsfd 5220**

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	98 / 0,268 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	399 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Bedieningspaneel**

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
- 2 uitneembare flessenmanden
- 1 kastbrede groentelade

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →

**Rsfd 5220**

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	98 / 0,268 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	399 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Bedieningspaneel**

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
- 1 kastbrede groentelade

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:**Rd 5220** in wit (blz. 124)



← 60 →



← 60 →



← 55 →



RsfD 5000

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	93 / 0,254 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	348 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 7 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

Rd 5000 in wit (blz. 125)



RsfD 4600

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	89 / 0,243 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	298 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 6 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

Rd 4600 in wit (blz. 125)

Kele 2834

Comfort

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	158 / 0,432 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	250 l
Totale inhoud: Koeldeel: 229,7 l / Diepvriesgedeelte: 21 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	edelstaal / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	140,2 / 55 / 63 ¹

Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte

- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 8 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4,5 kg

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deur licht bollend)
- Edeltalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

Ke 2834 in wit (blz. 127)



LightTower

Profitez d'un intérieur éclairé de façon optimale. La LightTower présente les aliments sous leur meilleur jour et est placée de sorte à toujours éclairer votre réfrigérateur de manière optimale sur la plus grande surface possible. La LightTower directement intégrée aux parois latérales laisse également plus de place pour vos aliments.



SoftTelescopic

BioFresh-Safes op lichtlopende telescooprails zijn uitgerust met SoftTelescopic. De zelfsluiting met zachte demping maakt dagelijks gebruik praktisch, veilig en comfortabel. De Safes zijn zelfs bij een deuropeningshoek van 90° volledig uittrekbaar en uit te nemen.



← 60 →



RBC 525i

Prime

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	108 / 0,295 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	386 l
Totale inhoud: Koeldeel: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, eierrekje variabel, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LightTower
- LED BioFresh verlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Droge achterwand in SmartSteel




← 60 →



RBC 5220

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	101 / 0,276 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	382 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescopische rails, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar




← 60 →



Rd 5220

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	98 / 0,268 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	399 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding
- 1 kastbrede groentelade

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →



Rd 5000

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	93 / 0,254 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	348 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 7 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →



Rd 4600

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	89 / 0,243 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	298 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 6 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →



Rd 4200

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	84 / 0,230 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	247 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED plafondverlichting
- 1 EasyFresh-Safe met ladegeleiding

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



BioFresh-Safes

Vooral in de oogsttijd moeten veel groenten en fruit tegelijk worden opgeslagen. De volledige BioFresh-koelkast is ideaal in deze situatie. Bij iets boven de 0 °C en een flexibele luchtvochtigheid voor het volledige interieur blijft alles lang vers en knapperig. En als de oogst eens wat kleiner is, blijven melkproducten, vlees en worst in de laden langer vers dan in een normale koelkast.



LED-interieurverlichting

De led-interieurverlichting zorgt in uw BioFresh-safe voor een aangenaam licht. Zo vindt u de gewenste levensmiddelen nog eenvoudiger terug. De energie-efficiënte led-eenheid is elegant en plaatsbesparend boven de safes gepositioneerd.



RBa 425i Prime

Energie-efficiëntieklasse:	A ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	65 / 0,178 kWh¹
Inhoud totaal ² :	160 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	125,5 / 59,7 / 67,5¹



Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Deuralarm: optisch en akoestisch

BioFresh-gedeelte

- LED BioFresh verlichting
- 4 BioFresh-Safes met geïntegreerde ladegeleiding

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



Ke 2834 Comfort

Energie-efficiëntieklasse:	E ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	158 / 0,432 kWh¹
Inhoud totaal ² :	250 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 229,7 l / Diepvriesgedeelte: 21 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	140,2 / 55 / 63¹

Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte ********

- 4-sterren vriesvak
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 8 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4,5 kg

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deur licht bollend)
- Ergonomische stanggreep
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Tafelmodel koelkasten



Rsfc1621 ♦ Plus-serie

Kwaliteit tot in elk detail.



DoorStop

Houd uw Liebherr fris en geurvrij met onze inklapbare DoorStop. Voorkomt geurtjes door de deur open te houden als uw Liebherr niet in gebruik is. Bespaar tijd en energie.



LED-zijverlichting

De LED-zijverlichting verlicht het interieur vanaf de zijkant – voor een goed overzicht van uw etenswaren. Nog een pluspunt: de LED's zijn vóór de glazen draagplateaus geplaatst, zodat zelfs een volle koelkast goed verlicht is.



EasyFresh-safe

EasyFresh-safe is onze garantie voor marktversheid in huis. Deze garantie zorgt ervoor dat alles optimaal bewaard blijft, of het nu gaat om onverpakte groenten of fruit. Dankzij de luchtdichte sluiting zorgen de etenswaren ervoor dat de luchtvochtigheid in de safe toeneemt. Hierdoor blijven de etenswaren lang vers.



Handgreep met geïntegreerd openingsmechanisme

De sterke en veilige grepen zijn stijlvol en stralen kwaliteit uit. Ze zijn voorzien van een geïntegreerd openingsmechanisme om de deur moeiteloos en eenvoudig te openen.



Hoogte verstelbare deurvakken

Gebruik alle ruimte in uw Liebherr – volledig naar uw eigen wensen. De in hoogte verstelbare deurvakken helpen hierbij: Hierdoor kunt u de hoogte waarop de deurvakken zijn geplaatst op elk moment snel en eenvoudig veranderen. Ze zijn veelzijdig en kunnen veilig worden gebruikt om een ruim aanbod aan verpakkingen en etenswaren op te bergen.



TouchControl


Dankzij TouchControl stelt u de Liebherr met een lichte aanraking in op +3°C, +5°C, +7°C of +9°C. Heel eenvoudig en efficiënt, want de slanke knop is geïntegreerd in het interieur, waardoor er meer ruimte is voor al uw verse levensmiddelen.



Rsdci 1621

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	95 / 0,260 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	125 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 109,2 l / Diepvriesgedeelte: 17 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 60 / 60,7 ¹



Bedieningspaneel

- TouchControl in koelruimte
- Digitale temperatuurandauiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED verlichting
- 1 EasyFresh-Safe

Diepvriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak, met neerklapbare deur
- Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

Rci 1621 in wit (blz. 131)



Rsdci 1620

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	59 / 0,161 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	141 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 60 / 60,7 ¹



Bedieningspaneel

- TouchControl in koelruimte
- Digitale temperatuurandauiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED verlichting
- 1 EasyFresh-Safe

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

Rci 1620 in wit (blz. 131)



Rci 1621

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	95 / 0,260 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	125 l
Totale inhoud:	Koeldeel: 109,2 l / Diepvriesgedeelte: 17 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 60 / 60,7 ¹



Bedieningspaneel

- TouchControl in koelruimte
- Digitale temperatuurandauiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED verlichting
- 1 EasyFresh-Safe

Diepvriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak, met neerklapbare deur
- Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



Rci 1620

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	59 / 0,161 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	141 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 60 / 60,7 ¹



Bedieningspaneel

- TouchControl in koelruimte
- Digitale temperatuurandauiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje, FlexCube
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessenplateau voor 3 flessen
- LED verlichting
- 1 EasyFresh-Safe

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



Rc 1401

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	91 / 0,249 kWh¹
Inhoud totaal ² :	111 l
Totale inhoud: Koeldeel: 96,9 l / Diepvriesgedeelte: 15 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 55 / 60,7¹



Bedieningspaneel

- TouchControl in koelruimte
- Digitale temperatuuraanduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 2 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte ********

- 4-sterren vriesvak, met neerklapbare deur
- Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

Rd 1401 in (114 kWh per jaar)



Rc 1400

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	58 / 0,158 kWh¹
Inhoud totaal ² :	125 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 55 / 60,7¹



Bedieningspaneel

- TouchControl in koelruimte
- Digitale temperatuuraanduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

Rd 1400 in (72 kWh per jaar)



Re 1000

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	86 / 0,235 kWh¹
Inhoud totaal ² :	92 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	68 / 55 / 60,7¹



Bedieningspaneel

- TouchControl in koelruimte
- Digitale temperatuuraanduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 2 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

Uitrustingsvoordelen

- Verzonken handgreep
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



Rd 1201

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	110 / 0,301 kWh¹
Inhoud totaal ² :	98 l
Totale inhoud: Koeldeel: 85,2 l / Diepvriesgedeelte: 13 l	
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 50 / 60,7¹



Bedieningspaneel

- TouchControl in koelruimte
- Digitale temperatuuraanduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 2 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte ********

- 4-sterren vriesvak, met neerklapbare deur
- Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- Verzonken handgreep
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



Rd 1200

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	71 / 0,194 kWh¹
Inhoud totaal ² :	110 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 50 / 60,7¹



Bedieningspaneel

- TouchControl in koelruimte
- Digitale temperatuuraanduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade

Uitrustingsvoordelen

- Verzonken handgreep
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Diepvrieskasten



BluRoX

FNb 505i ◯ Prime-serie

Diepvrieskasten



○ Pure-serie



◇ Plus-serie



◻ Prime-serie



△ Peak-serie

	○ Pure-serie	◇ Plus-serie	◻ Prime-serie	△ Peak-serie
Vershoudtechnologie	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Comfort en flexibiliteit	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	Kantelende lade	Kantelende lade	Kantelende lade	Kantelende lade
	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox
	Geïntegreerde ladegeleiding	Geïntegreerde ladegeleiding	Geïntegreerde ladegeleiding	Ladengeleiding op uittrekbare telescooprails
		IJsblokeshouder		
		Invriesblad	Invriesblad	Invriesblad
			2 koudeaccu's	2 koudeaccu's
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
Design			Statuslicht	Statuslicht
			Verlichting vriesgedeelte	Verlichting vriesgedeelte
				Verlichting IceMaker
	Display met tiptoets	Display met tiptoets	Touch & Swipe-display	Touch & Swipe-display
	Display achter de deur	Display achter de deur	Display achter de deur	Display achter de deur
	Verzonken handgreep	Verzonken handgreep	Stanggreep met openingsmechanisme	Stanggreep met openingsmechanisme
Connectivity (SmartDeviceBox)	Achteraf te installeren	Achteraf te installeren	Achteraf te installeren of geïntegreerd ('i'-modellen)	Achteraf te installeren of geïntegreerd ('i'-modellen)
IJs			EasyTwist-Ice	EasyTwist-Ice of IceTower

Kwaliteit tot in detail.



NoFrost

Wanneer u uw vriesgedeelte opent, wilt u diepgevroren levensmiddelen zien – geen ijs of rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen ongewenste ijsvorming, wat veel energie verbruikt en soms duur kan zijn. NoFrost betekent: nooit meer het vriesgedeelte moeizaam en tijdrovend ontdooien, meer tijd hebben voor andere dingen en geld besparen.



EasyOpen

Kent u dat? Nadat u al uw boodschappen in de vriezer heeft gelegd, realiseert u zich dat u iets bent vergeten – en hard aan de deur moest trekken om deze weer te openen. Met uw Liebherr niet: dankzij EasyOpen kan de deur makkelijk en comfortabel meerdere keren na elkaar worden geopend.



Touch & Swipe-scherm

Een Liebherr volgt uw vingers: dankzij het Touch & Swipe-display bedient u uw koelkast intuïtief en uiterst eenvoudig. Selecteer door tikken en vegen op het kleurendisplay heel eenvoudig functies als "SuperFrost". En net zo gemakkelijk regelt u de temperatuur. En als u het display niet bedient? Dan wordt de actuele temperatuur weergegeven.



FrostProtect

Niet alle diepvriezers bevinden zich in een verwarmde ruimte – sommige staan ook in koude garages of schuren. Goed dat uw Liebherr optimaal op een koude omgeving is voorbereid: alle componenten werken ook optimaal bij omgevingstemperaturen tot -15 °C.



Koude accu

De koude accu's zijn zowel in de diepvrieskast als daarbuiten bruikbaar. In de vrieskast zorgen ze ervoor dat de diepvriesproducten bij een stroomuitval nog lang koud blijven. En bij uitstapjes kunnen ze als koelelement worden gebruikt voor eten en drinken.




SpaceBox

In uw Liebherr vinden ook uw 'grote waren' een plek: want voor de XL-kalikoën of de ijstaart met meerdere lagen is er soms gewoon meer plaats nodig. Voor deze gevallen heeft uw Liebherr de SpaceBox: met een royale hoogte van 250 mm biedt deze veel extra ruimte, zelfs voor groter diepvriesgoed. En dat helpt u ook bij flexibele voorraadhouding.



IceTower

Dankzij een ijsblokjesvoorraad van 8 kg zorgt de IceTower ervoor dat op uw feestje de koele drankjes nooit opraken. De ijsblokjeschep en het uittrekbord op telescooprails maken een comfortabele toegang tot de ijsblokjes mogelijk. Door een extra inlegschaal kunt u ook kleinere ijshoeveelheden en eronder nog ingevroren levensmiddelen bewaren. De lade ernaast biedt opbergruimte voor diepvriesartikelen.



Statusindicatie

Wilt u weten of met uw apparaat alles in orde is? Dankzij de in de apparaatdeur geïntegreerde statusindicatie, kunt u dit zeer snel zien of horen. Een blauw licht betekent: alles ok. Als de status afwijkt, brandt en knippert de indicatie rood en klinkt er bovendien een signaaltoon.



LED-plafondverlichting

De LED verlichting is in de bovenrand geïntegreerd. De inhoud van een uitgetrokken vrieslade wordt van bovenaf helder verlicht. LED verlichting gebruikt zeer weinig stroom, heeft een lange levensduur en geeft geen warmte af.



EasyTwist-Ice

Een zomerse dag of een leuk feest: dankzij EasyTwist-Ice maakt u heel eenvoudig en snel een voorraad ijsblokjes – ook zonder vaste wateraansluiting. Eenvoudig de tank met water vullen, laten bevriezen en door draaien de ijsblokjes losmaken - klaar om koele drankjes te serveren. De EasyTwist-Ice kan eenvoudig worden gereinigd en zorgt steeds voor een hygiënische ijsblokjesproductie.



Ijsblokjeschep

De Liebherr ijsschep maakt portioneren en transporteren heel eenvoudig. Dankzij het schuine uiteinde en het ergonomische handvat komen ijsblokjes snel en gemakkelijk van de IceTower in uw drankjes. De robuuste ijsschep van sterk kunststof ziet er met zijn gesatineerde oppervlak in transparant gletsjergroen ook nog eens heel goed uit.



VarioSpace

U wilt een ijstaart met meerdere lagen perfect bewaren tot het zomerfeest? Geen probleem voor uw Liebherr diepvrieskast: die weet heel goed dat er soms net even meer plaats nodig is. Dankzij VarioSpace kunt u de afzonderlijke vriesladen en eronder liggende glazen draagplateaus uitnemen – en voilà: hier is uw extra hoge opbergruimte!



LED-plafondverlichting

De LED verlichting is in de bovenrand geïntegreerd. De inhoud van een uitgetrokken vrieslade wordt van bovenaf helder verlicht. LED verlichting gebruikt zeer weinig stroom, heeft een lange levensduur en geeft geen warmte af.




Diepvriesladen moeiteloos te openen

De op telescopische rails uittrekbare vriesladen kunnen moeiteloos worden geopend. Bij een deuropening van 90° kunnen de laden worden uitgetrokken en indien nodig uitgenomen om schoon te maken.



FNC 727i Peak

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	178 / 0,487 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	363 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D):	185,5 / 69,7 / 76 ¹



Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 7 diepvriesladen, waarvan 5 op telescopische rails, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 19 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 19 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



VarioSpace

U wilt een ijstaart met meerdere lagen perfect bewaren tot het zomerfeest? Geen probleem voor uw Liebherr diepvrieskast: die weet heel goed dat er soms net even meer plaats nodig is. Dankzij VarioSpace kunt u de afzonderlijke vriesladen en eronder liggende glazen draagplateaus uitnemen – en voilà: hier is uw extra hoge opbergruimte!



FrostProtect

Niet alle diepvriezers bevinden zich in een verwarmde ruimte – sommige staan ook in koude garages of schuren. Goed dat uw Liebherr optimaal op een koude omgeving is voorbereid: alle componenten werken ook optimaal bij omgevingstemperaturen tot -15 °C.



FNC 7227 Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	178 / 0,487 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	363 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D):	185,5 / 69,7 / 76 ¹



Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 7 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IJsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 19 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 19 kg

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



← 70 →



← 70 →



← 70 →



← 70 →



FNC 707i
Peak

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	166 / 0,454 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	311 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device							

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ****

- 6 diepvriesladen, waarvan 4 op telescopische rails, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



FNC 7026
Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	166 / 0,454 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	311 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device Ready
----------	-------------	---------------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ****

- 6 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



FNC 667i
Peak

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	155 / 0,424 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	260 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	145,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device							

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ****

- 5 diepvriesladen, waarvan 4 op telescopische rails, VarioSpace
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



FNa 6625
Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	99 / 0,271 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	260 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	145,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device Ready
----------	-------------	--------------	---------------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ****

- 5 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- IJsblokjeshouder

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

FNC 6625 in (155 kWh per jaar)

De FNa 6625: de eerste in zijn klasse

Onze 146 cm hoge vriezer behaalt op de markt de beste momenteel beschikbare energie-efficiëntieklasse A, daarmee is het de eerste in zijn klasse met conventionele isolatie. Zijn NoFrost-technologie en vijf lades zorgen voor langdurige versheid en voldoende vriesruimte.



IceTower

Dankzij een ijsblokjesvoorraad van 8 kg zorgt de IceTower ervoor dat op uw feestje de koele drankjes nooit opraken. De ijsblokjesschip en het uittrekbord op telescooprails maken een comfortabele toegang tot de ijsblokjes mogelijk. Door een extra inlegschaal kunt u ook kleinere ijshoeveelheden en eronder nog ingevroren levensmiddelen bewaren. De lade ernaast biedt opbergruimte voor diepvriesartikelen.



NoFrost

Wanneer u uw vriesgedeelte opent, wilt u diepgevroren levensmiddelen zien – geen ijs of rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen ongewenste ijsvorming, wat veel energie verbruikt en soms duur kan zijn. NoFrost betekent: nooit meer het vriesgedeelte moeizaam en tijdrovend ontdooien, meer tijd hebben voor andere dingen en geld besparen.



BLU	FNsdd 529i Peak
Energie-efficiëntieklasse:	D ^A _G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	199 / 0,545 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device						

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte *********

- 7 diepvriesladen, waarvan 3 op telescopische rails, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- IceTower
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4", LED verlichting
- Ijsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,8 kg
- Ijsblokjesvoorraad 8 kg
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



BLU	FNsfid 522i Plus
Energie-efficiëntieklasse:	D ^A _G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	199 / 0,545 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	SteelFinish / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte *********

- 7 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- Ijsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

FNd 522i in wit (blz. 146)

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



BLU	FNc 527i Peak
Energie-efficiëntieklasse:	D ^A _G ¹
Energieverbruik jaar / 24h:	199 / 0,545 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device						

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte *********

- 7 diepvriesladen, waarvan 5 op telescopische rails, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →



FNd 525i
Prime

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	199 / 0,545 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device							

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ****

- 7 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg
- 2 koude accu's

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →



FNd 522i
Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	199 / 0,545 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ****

- 7 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →



FNe 5207
Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	249 / 0,682 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	277 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device Ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ****

- 7 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →



FNC 507i
Peak

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	150 / 0,411 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	238 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device						

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ****

- 6 diepvriesladen, waarvan 4 op telescopische rails, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →



FNB 505i

Prime

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	120 / 0,328 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	238 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,5 / 59,7 / 65,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device							

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 6 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg
- 2 koude accu's

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:

FND 505i in (188 kWh per jaar)



← 60 →



FND 5026

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	188 / 0,515 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	238 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device Ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 6 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →



FNE 5006

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	235 / 0,643 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	238 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device Ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 6 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
- Bovenste lade met comfortabele kantelfunctie
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →



FNC 467i

Peak

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	142 / 0,389 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	199 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device						

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ********

- 5 diepvriesladen, waarvan 4 op telescopische rails, VarioSpace
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



BLU Performance FNB 465i
Prime

Energie-efficiëntieklasse: **B** ^A/₁

Energieverbruik jaar / 24h: **113 / 0,309 kWh¹**

Inhoud totaal²: **199 l**

Geluidsniveau / Geluidsklasse: **33 dB(A) / B, SuperSilent**

Klimaatklasse: **SN-T (van +10 °C tot +43 °C)**

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C

Deur / Zijwanden: **wit / wit**

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): **145,5 / 59,7 / 67,5¹**

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display
Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device	

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuur aanduiding
 - Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
 - Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- 5 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
 - LED verlichting
 - Status aanduiding
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
 - 2 koude accu's

- Uitrustingsvoordelen**
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:
FND 465i in (177 kWh per jaar)

BLU Performance FND 4625
Plus

Energie-efficiëntieklasse: **D** ^A/₁

Energieverbruik jaar / 24h: **177 / 0,484 kWh¹**

Inhoud totaal²: **199 l**

Geluidsniveau / Geluidsklasse: **37 dB(A) / C**

Klimaatklasse: **SN-T (van +10 °C tot +43 °C)**

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C

Deur / Zijwanden: **wit / wit**

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): **145,5 / 59,7 / 67,5¹**

No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device Ready			

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuur aanduiding
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- 5 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
 - IJsblokjeshouder
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken greep
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

BLU Performance FNE 4605
Pure

Energie-efficiëntieklasse: **E** ^A/₁

Energieverbruik jaar / 24h: **221 / 0,605 kWh¹**

Inhoud totaal²: **199 l**

Geluidsniveau / Geluidsklasse: **36 dB(A) / C**

Klimaatklasse: **SN-T (van +10 °C tot +43 °C)**

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C

Deur / Zijwanden: **wit / wit**

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): **145,5 / 59,7 / 67,5¹**

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuur aanduiding
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- 5 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken greep
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

BLU Performance FNB 425i
Prime

Energie-efficiëntieklasse: **B** ^A/₁

Energieverbruik jaar / 24h: **106 / 0,290 kWh¹**

Inhoud totaal²: **160 l**

Geluidsniveau / Geluidsklasse: **33 dB(A) / B, SuperSilent**

Klimaatklasse: **SN-T (van +10 °C tot +43 °C)**

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C

Deur / Zijwanden: **wit / wit**

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): **125,5 / 59,7 / 67,5¹**

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display
Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device	

- Bedieningspaneel**
- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm achter de deur
 - Digitale temperatuur aanduiding
 - Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
 - Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- 4 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
 - LED verlichting
 - Status aanduiding
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 15 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg
 - 2 koude accu's

- Uitrustingsvoordelen**
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

BLU Performance FND 4224
Plus

Energie-efficiëntieklasse: **D** ^A/₁

Energieverbruik jaar / 24h: **166 / 0,454 kWh¹**

Inhoud totaal²: **160 l**

Geluidsniveau / Geluidsklasse: **37 dB(A) / C**

Klimaatklasse: **SN-T (van +10 °C tot +43 °C)**

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C

Deur / Zijwanden: **wit / wit**

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): **125,5 / 59,7 / 67,5¹**

No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device Ready			

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuur aanduiding
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- 4 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
 - IJsblokjeshouder
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 15 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken greep
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

BLU Performance FNE 4204
Pure

Energie-efficiëntieklasse: **E** ^A/₁

Energieverbruik jaar / 24h: **208 / 0,569 kWh¹**

Inhoud totaal²: **160 l**

Geluidsniveau / Geluidsklasse: **36 dB(A) / C**

Klimaatklasse: **SN-T (van +10 °C tot +43 °C)**

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C

Deur / Zijwanden: **wit / wit**

Buitenafmetingen in cm (H / B / D): **125,5 / 59,7 / 67,5¹**

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuur aanduiding
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch

- Diepvriesgedeelte** ********
- 4 diepvriesladen met geïntegreerde ladegeleiding, VarioSpace
 - Bewaartijd bij stroomuitval: 15 uur
 - Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg

- Uitrustingsvoordelen**
- Verticaal verzonken greep
 - Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

Tafelmodel diepvrieskasten

FNsfdi 1624 ♦ Plus-serie

Kwaliteit tot in detail.



NoFrost

Als u uw vriezer opent, wilt u diepvriesproducten zien en zeker geen ijs en rijpvorming. NoFrost beschermt het vriesvak tegen ongewenst ijs, dat veel energie verbruikt en duur kan zijn. NoFrost betekent het einde van het vervelende en tijdrovende ontdooien van het vriesgedeelte en meer tijd voor andere dingen. En u bespaart geld.



TouchControl

Een lichte aanraking met uw vinger schakelt slimme functies in, zoals SuperFrost of andere verborgen functies, zonder de deur van de vriezer te hoeven openen. Zo eenvoudig, en ook nog eens energiezuinig. Dat is TouchControl.



Handgreep met geïntegreerd openingsmechanisme

De sterke en veilige grepen zijn stijlvol en stralen kwaliteit uit. Ze zijn voorzien van een geïntegreerd openingsmechanisme om de deur moeiteloos en eenvoudig te openen.



VarioSpace

Alle vriezers met NoFrost en SmartFrost zijn voorzien van lades en tussenliggende glazen plateaus die gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Dit noemen we VarioSpace - een praktisch systeem voor extra opslagruimte, zodat u snel ruimte kunt maken, zelfs voor grotere diepvriesproducten.



SmartDeviceBox

Uw Liebherr staat misschien in de keuken, maar als u wilt, kunt u uw koelapparaat op elk moment met internet verbinden. De geïntegreerde SmartDeviceBox opent de deur naar alle voordelen van Smart Home. Sluit hem gewoon aan, schakel hem in en verbind uw Liebherr via Wi-Fi met het netwerk.




FrostProtect

Niet alle vriezers worden in een verwarmde ruimte geplaatst. Sommige bevinden zich in een koude garage of schuur. Dan is het maar goed dat uw Liebherr geschikt is voor zo'n koude omgeving, want alle componenten zijn ontworpen om te werken bij omgevingstemperaturen tot -15 °C.



FNssdi 1624
Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	148 / 0,405 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	92 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	SmartSteel/ staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 60 / 60,7 ¹



Bedieningspaneel

- TouchControl in het werkblad
- Digitale temperatuuranduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 9,5 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 8,5 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas


Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



FNdi 1624
Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	148 / 0,405 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	92 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 60 / 60,7 ¹



Bedieningspaneel

- TouchControl in het werkblad
- Digitale temperatuuranduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 9,5 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 8,5 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas


Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



FNe 1404
Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	185 / 0,506 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	92 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 55 / 60,7 ¹



Bedieningspaneel

- TouchControl in het werkblad
- Digitale temperatuuranduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 9 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 7,5 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas


Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



Fci 1624
Plus

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	110 / 0,301 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	107 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 60 / 60,7 ¹



Bedieningspaneel

- TouchControl in het werkblad
- Digitale temperatuuranduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 15 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 7,5 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar


Kleur-/materiaalvarianten:

Fdi 1624 in (137 kWh per jaar)



Fc 1404
Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	110 / 0,301 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	107 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	85 / 55 / 60,7 ¹



Bedieningspaneel

- TouchControl in het werkblad
- Digitale temperatuuranduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 7,5 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Kleur-/materiaalvarianten:


Fd 1404 in (137 kWh per jaar)

Fe 1404 in (172 kWh per jaar)



Fe 1003
Pure

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	163 / 0,446 kWh ¹
Inhoud totaal ² :	75 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	68 / 55 / 60,7 ¹



Bedieningspaneel

- TouchControl in het werkblad
- Digitale temperatuuranduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte


- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 13,5 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4,5 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- Verzonken handgreep
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Diepvrieskasten

Kwaliteit tot in detail.



StopFrost

Het innovatieve StopFrost biedt twee belangrijke voordelen: De rijpvorming in de vriesruimte en op diepvriesproducten wordt aanzienlijk verminderd waardoor ontdooien veel minder vaak nodig is. Bovendien ontstaat bij het openen en sluiten van het deksel geen onderdruk meer waardoor de diepvrieskist moeiteloos kan worden geopend.



SoftSystem dekselsluiting

De Plus diepvrieskasten beschikken over een SoftSystem dekselsluiting. Bij het sluiten van de kist is een kleine beweging voldoende om het deksel langzaam en zacht te laten sluiten.



Glad ingeschuimd

De condensor voor de afgifte van warmte is rondom in de buitenwanden ingeschuimd. Daardoor functioneert de kist vibratiearm en stil. Op de behuizing ontstaat geen condens en de gladde buitenwand is gemakkelijk te reinigen.




FrostProtect

Werkt ook 's winters in een onverwarmde schuur of garage. Alle diepvrieskasten en diepvrieskasten met FrostProtect zijn geschikt voor plaatsing in ruimtes met omgevingstemperaturen vanaf -15°C .



Geïntegreerde verlichting

De geïntegreerde verlichting zorgt er voor dat u altijd goed zicht heeft op de ingevroren voorraad. De voorraadmanden zijn in te hangen of stapelbaar, dankzij de keerbare tilgrepen.



SuperFrost automaat

De modellen beschikken over een digitaal temperatuursdisplay waarop nauwkeurig de binnentemperatuur van de vriesruimte wordt weergegeven. Met de SuperFrost automaat worden levensmiddelen met behoud van vitamines ingevroren. Na het invriesproces schakelt SuperFrost automatisch uit.

CFe 2080 ○ Pure-serie



←168→

CFd 2505

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	D <small>A+ G</small>
Energieverbruik jaar / 24h:	188 / 0,515 kWh
Inhoud totaal*:	359 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	82,5 / 167,5 / 70,9



Bedieningspaneel

- Digitaal temperatuursdisplay
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Dekselalarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ****

- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 50 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg
- 1 koude accu
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 5 draadmanden standaard, 1 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen

- Verzonken handgreep
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
- Slot




←126→

CFd 2085

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	D <small>A+ G</small>
Energieverbruik jaar / 24h:	162 / 0,443 kWh
Inhoud totaal*:	248 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	82,5 / 125,5 / 70,9



Bedieningspaneel

- Digitaal temperatuursdisplay
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Dekselalarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ****

- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 50 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 1 koude accu
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 3 draadmanden standaard, 1 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen

- Verzonken handgreep
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
- Slot



←168→

CFe 2500

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	E <small>A+ G</small>
Energieverbruik jaar / 24h:	295 / 0,808 kWh
Inhoud totaal*:	497 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	82,5 / 167,5 / 70,2



Bedieningspaneel

- Digitaal temperatuursdisplay
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Dekselalarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ****

- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 40 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 20 kg
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 2 draadmanden standaard, 5 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen

- Verzonken handgreep
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



←126→

CFe 2080

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	E <small>A+ G</small>
Energieverbruik jaar / 24h:	249 / 0,682 kWh
Inhoud totaal*:	353 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	82,5 / 125,5 / 70,2



Bedieningspaneel

- Digitaal temperatuursdisplay
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Dekselalarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ****

- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 40 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 2 draadmanden standaard, 3 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen

- Verzonken handgreep
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



←105→

CFc 1875

Plus

Energie-efficiëntieklasse:	C <small>A+ G</small>
Energieverbruik jaar / 24h:	127 / 0,347 kWh
Inhoud totaal*:	192 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	82,5 / 104,5 / 70,2



Bedieningspaneel

- Digitaal temperatuursdisplay
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Dekselalarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ****

- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 50 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 1 koude accu
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 3 draadmanden standaard

Uitrustingsvoordelen

- Verzonken handgreep
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
- Slot



←105→

CFe 1870

Pure

Energie-efficiëntieklasse:	E <small>A+ G</small>
Energieverbruik jaar / 24h:	226 / 0,619 kWh
Inhoud totaal*:	281 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	82,5 / 104,5 / 70,2



Bedieningspaneel

- Digitaal temperatuursdisplay
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Dekselalarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte ****

- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 40 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 2 draadmanden standaard, 2 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen

- Verzonken handgreep
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Wijnkasten



WPgbi 5283 GrandCru Selection

Temperatuurbereik

+5 °C tot +20 °C



1 Zone


Wijnserverkasten zijn ontworpen voor de speciale eisen in de horeca en dus voor bijzonder intensief gebruik en een vlotte klantenservice. Details op het gebied van veiligheid, hygiëne, robuustheid en sfeervolle verlichting maken deze apparaten tot een betrouwbare partner voor verkopen en serveren, die er ook nog eens goed uit ziet.

Temperatuurbereiken

+5 °C tot +20 °C

+5 °C tot +20 °C

+5 °C tot +20 °C



2 Zones

3 Zones

Onze **wijnklimaatkasten** bieden maximale flexibiliteit in het gebruik met twee of drie temperatuurzones die onafhankelijk van elkaar tot op de graad nauwkeurig van +5 °C tot +20 °C kunnen worden ingesteld. Zo kunt u in het apparaat met drie temperatuurzones tegelijkertijd rode wijn, witte wijn en champagne bewaren – elk op de optimale temperatuur. Maar ook om wijn langdurig te bewaren, bieden deze apparaten ideale klimaatomstandigheden. De verschillende afmetingen van de temperatuurzones en de absoluut flexibele instelling van de temperatuur maken deze apparaten optimaal voor elk individueel wijnassortiment.

Temperatuurbereik

+5 °C tot +20 °C




1 Zone

Wijnbewaarkasten bieden omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die in een wijnkelder. In deze apparaten heerst in de hele binnenruimte een constante temperatuur. Deze kan naar wens worden ingesteld van +5 °C tot +20 °C. Wijnbewaarkasten zijn speciaal ontworpen voor een grote flessencapaciteit en voor opslag en rijping, maar kunnen ook een grotere voorraad wijn op drinktemperatuur bewaren.




Compacte apparaten – Als specialist voor koeling, opslag en klimatiseren biedt Liebherr ruimtewonderen voor elke gelegenheid. De efficiënte compacte apparaten voor frisse ideeën zijn perfectgeënceneerd. De compacte wijnbewaar-kast biedt precies het juiste formaat voor kleine wijnvoorraden. Waardevolle sigaren worden onder optimale bewaaromstandigheden in de humidor bewaard.



Bordeaux-flesmaat (0,75 l)

Alle specificaties van de flessencapaciteit hebben betrekking op deze afmetingen.

Wijnkasten 2024



Wijnserver-kasten

	Glass door					
Black	1 Zone	■	WFbli 7741	WFbli 5241	WFbli 5041	

Wijnklimaat-kasten

	Glass door					
GlassBlack	3 Zones	■	WPgbi 7483	WPgbi 5283		
		■	WPgbi 7473	WPgbi 5273		
	2 Zones	■	WPgbi 7472	WPgbi 5272		
BlackSteel	2 Zones	■		WPbsi 5252	WPbsi 5052	
				WSbsi 5252		
SmartSteel	2 Zones	■		WPsd 5252	WPsd 4652	

Wijnbewaar-kasten

	Glass door					
Black	1 Zone	■		WPbli 5231	WPbli 5031	
			WSbli 7731	WSbli 5231	WSbli 5031	
		■		WPbl 5001	WPbl 4601	WPbl 4201
				WSbl 5001	WSbl 4601	WSbl 4201

Tafelmodel wijnkasten

	Glass door				
StainlessSteel	2 Zones	■			WTes 1672
Black	1 Zone	■			WKb 1812
Bordeux/Black	1 Zone				WKr 1811


Compacte apparaten

	Glass door		
Wijnbewaarkast	1 Zone	■	WKes 653
Humidor	1 Zone	■	ZKes 453


Wijnkasten



Vinidor



Vinidor Selection



GrandCru



GrandCru Selection

Kwaliteit

Het perfecte klimaat

Comfort en flexibiliteit

Design

Veiligheid

Connectiviteit

Vinidor

Constante temperatuur
Instelbare temperatuur in 2 zones: +5 °C tot +20 °C
Temperatuurdisplay met actuele temperatuurweergave van elke zone
Veiligheidsglas met drievoudige UV coating / UVProtect Plus
Trllingsvrije opslag / VibrateSafe

Wisselbaar deurrubber
Stelpootjes
Aanpasbare luchtvochtigheid met HumiditySelect

FreshAir filter met vervangingsindicator in elke zone
Instelbare temperatuur in stappen van 1 °C
Scheidingszone met plastic fles plateau, optioneel met FlexFit hout versieringen (accessoire)

RVS wijnfleshouder
Zelfsluitende deur
In hoogte verstelbare houten draagplateaus (extra plateaus verkrijgbaar als accessoires)
Bedieningspaneel in 9 of 12 talen instelbaar** (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)

LED plafondverlichting in elke zone

SmartSteel achterwand
Display met tiptoets (SmartSteel modellen), Touch & Swipe display (BlackSteel modellen)
Verlichting voor presentatie (glasdeur)
Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
Laag geluidsniveau
InteriorFit

TempProtect Plus
Deur- en temperatuuralarm
Deur-, temperatuur-, en storingsalarm optisch en akoestisch weergegeven via het display en verlichting en met pushbericht via SmartDevice*
Displayvergrendeling

SmartDevice (geïntegreerd)
Presentatielicht*
Temperatuur instellen in stappen van 1 °C*
Instellen van het display en relevante functies*

Vinidor Selection

Constante temperatuur
Instelbare temperatuur in 3 zones: +5 °C tot +20 °C
Temperatuurdisplay met actuele temperatuurweergave van elke zone
Veiligheidsglas met drievoudige UV coating / UVProtect Plus
Trllingsvrije opslag / VibrateSafe

Wisselbaar deurrubber
Stelpootjes
Aanpasbare luchtvochtigheid met HumidityControl
Weergave van de luchtvochtigheid

FreshAir filter met vervangingsindicator in elke zone
Instelbare temperatuur in stappen van 1 °C
Scheidingszone met FlexFit hout versieringen

Presentatierek en RVS wijnfleshouder
Zelfsluitende deur
FlexFit houten draagplateaus op telesooprails met SoftClose
Bedieningspaneel in 12 talen instelbaar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
SommelierBoard**

LightTower

BlackSteel achterwand
Touch & Swipe display, in de deur
Verlichting voor presentatie
Verzonken handgreep
Laag geluidsniveau
InteriorFit

TempProtect Plus
Deur- en temperatuuralarm
Deur-, temperatuur-, en storingsalarm optisch en akoestisch weergegeven via het display en verlichting en met pushbericht via SmartDevice*
Displayvergrendeling

SmartDevice (geïntegreerd)
Presentatielicht*
Temperatuur instellen in stappen van 1 °C*
Instellen van het display en relevante functies*

GrandCru

Constante temperatuur
Instelbare temperatuur tussen de +5 °C en +20 °C
Temperatuurdisplay met actuele temperatuurweergave
Veiligheidsglas met drievoudige UV coating / UVProtect Plus
Trllingsvrije opslag / VibrateSafe

Hals in hals opslag van flessen voor maximale opslagcapaciteit
Wisselbaar deurrubber

Stelpootjes
Aanpasbare luchtvochtigheid met HumiditySelect

FreshAir filter met vervangingsindicator
Instelbare temperatuur in stappen van 1 °C

Makkelijk te vullen met EasyFill

Zelfsluitende deur
In hoogte verstelbare en uittrekbare houten draagplateaus
Bedieningspaneel in 9 talen instelbaar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)

LED plafondverlichting

Achterwand Graphite grey
Touch display
Verlichting voor presentatie (glasdeur)
Zwarte handgreep
Laag geluidsniveau
InteriorFit

TempProtect Plus
Deur- en temperatuuralarm
Deur-, temperatuur-, en storingsalarm optisch en akoestisch weergegeven via het display en verlichting en met pushbericht via SmartDevice*
Displayvergrendeling

SmartDevice ready
Instellen van de verlichting*
Temperatuur instellen in stappen van 1 °C*
Instellen van het display en relevante functies*

GrandCru Selection

Constante temperatuur
Instelbare temperatuur tussen de +5 °C en +20 °C
Temperatuurdisplay met actuele temperatuurweergave
Veiligheidsglas met drievoudige UV coating / UVProtect Plus
Trllingsvrije opslag / VibrateSafe

Hals in hals opslag van flessen voor maximale opslagcapaciteit
Wisselbaar deurrubber

Stelpootjes
Aanpasbare luchtvochtigheid met HumidityControl
Weergave van de luchtvochtigheid

FreshAir filter met vervangingsindicator
Instelbare temperatuur in stappen van 1 °C

Makkelijk te vullen met EasyFill

Zelfsluitende deur
In hoogte verstelbare en uittrekbare houten draagplateaus
Bedieningspaneel in 9 talen instelbaar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)

LED plafondverlichting (dichte deur), LED LightTower (glasdeur)

Achterwand van Edelstaal
Touch display
Verlichting voor presentatie (glasdeur)
Aluminium handgreep
Laag geluidsniveau
InteriorFit

TempProtect Plus
Deur- en temperatuuralarm
Deur-, temperatuur-, en storingsalarm optisch en akoestisch weergegeven via het display en verlichting en met pushbericht via SmartDevice*
Displayvergrendeling

SmartDevice (geïntegreerd)
Instellen van de verlichting*
Temperatuur instellen in stappen van 1 °C*
Instellen van het display en relevante functies*

* via SmartDevice app

** Afhankelijk van het model

Kwaliteit tot in detail.




LightTower

Als licht slim wordt toegepast, kan het wonderen doen om de juiste sfeer te creëren, precies zoals dat bij onze koelapparaten met een glazen deur het geval is. Twee verticale lichtstrips verlichten uw wijnflessen als ware kunstwerken, wat ze ook echt zijn, elke keer weer wanneer u de deur opent, of gewoon altijd. De keuze is aan u - stel zelf de lichtintensiteit in.



Achterwand in BlackSteel

De ideale achtergrond voor uw wijnverzameling: een achterwand in BlackSteel. Het opvallende zwarte roestvrij staal voegt een zekere je ne sais quoi toe aan de binnenkant van uw wijnbewaarkast. De achterwand zorgt ook voor een evenwichtige luchtcirculatie en een perfect geregelde luchtvochtigheid.



Waterhouder

Optimale vochtigheid, ook in droge omstandigheden, dankzij de eenvoudig achteraf aan te brengen waterhouder. Deze helpt een optimale vochtigheid in het koelapparaat te waarborgen door water in het apparaat op te vangen of door het naar behoefte bij te vullen. Zo wordt uw wijnverzameling in elke omgeving onder ideale omstandigheden bewaard.



Touch & Swipe-display

Houd de ideale temperatuur in stand in uw wijnbewaarkast, zonder daarvoor de deur te openen. Dankzij het Glass Touch & Swipe-display kunt u eenvoudig door de gestroomlijnde interface navigeren en de temperatuur en luchtvochtigheid op het display met levendige kleuren beheren. Zelfs wanneer het display niet in gebruik is, krijgt u in realtime informatie over de temperatuur in elke zone.



Elektronische deurslot

Als er één ding in het leven is waarop u kunt vertrouwen, dan is het wel uw wijn. Hiervoor zorgt het elektronische deurslot: het wordt ontgrendeld door het invoeren van een pincode, waardoor onbevoegd gebruik wordt voorkomen. En het slot is ook efficiënter, want dankzij de handige ontgrendelingsmethode kunt u de deur sneller openen. Wilt u nog meer zekerheid?



Telescopische rails

Het bekijken van uw wijnverzameling is nu nog leuker. Dankzij de doordacht ontworpen, zachte telescopische rails van de selectie Vinidor-wijnkasten kunt u uw wijnrekken soepel naar binnen en buiten schuiven, waardoor uw wijn zo min mogelijk wordt verstoord en met gemak naar u toe komt, zodat u alleen nog maar hoeft te beslissen welke wijn op dat moment het beste bij uw smaak past.



Verzonken handgrepen

Functionaliteit ontmoet elegantie: de verzonken handgrepen van de Vinidor Selection-modellen hebben een soepele en comfortabele greep - en bieden onbelemmerd zicht op het fraaie design van de wijnbewaarkast, die zelfs in de meest verfijnde omgeving past.



Geïntegreerde deuropeningsmechanisme

Alle deuren zijn bedoeld om te worden geopend, maar sommige deuren zijn zodanig ontworpen dat ze moeiteloos aanvoelen. Dankzij het geïntegreerde deuropeningsmechanisme gaat de deur moeiteloos en gemakkelijk open, of u nu regelmatig of met minimale inspanning in uw koelapparaat moet zijn. Als bonus voegt het elegante handvat ook een echte blikvanger aan uw koelapparaat toe.



Houten FlexFit-spijlen

Nog meer flexibiliteit om wijnflessen te bewaren. De Vinidor Selection-modellen hebben houten FlexFit-spijlen. Deze kunnen als accessoires worden geplaatst in Vinidor-modellen met kunststof schappen.



Actief koolstoffilter

Om ervoor te zorgen dat uw wijn in een optimale luchtkwaliteit kan rijpen, hebben alle Liebherr-wijnbewaarkasten een actief koolstoffilter dat allerlei soorten geuren betrouwbaar bindt. Zo behoudt uw wijn zijn pure bouquet. Om er zeker van te zijn dat dit zo blijft, herinnert uw Liebherr u er elke zes maanden aan om het filter te vervangen. Dit kunt u gemakkelijk zelf doen.



SommelierBoard

Met het SommelierBoard hebt u een elegante wijnverzameling in huis. Deze verfijnde set presenteert uw wijn, glazen, karaf en benodigdheden op een professionele manier. De zet ziet er niet alleen geweldig uit, maar is ook praktisch dankzij de geïntegreerde opbergruimte en het speciale werkoppervlak voor het openen en serveren van wijn.



← 60 →

WSbsi 5252

Vinidor

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	100 / 0,274 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	155 ¹
Inhoud totaal ³ :	349 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	Metaal, BlackSteel / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,4 / 59,7 / 67,5 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
Touch & Swipe Display	Presentation Board	Smart Device						

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, instelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheid, instelbaar op twee niveaus
- LED interieurverlichting
- In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
- 8 legplateaus, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →

WPbsi 5252

Vinidor

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	127 / 0,347 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	155 ¹
Inhoud totaal ³ :	367 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur met BlackSteel frame / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,4 / 59,7 / 67,5 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	LED
Soft System	Touch & Swipe Display	Presentation Board	Smart Device					

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, instelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheid, instelbaar op twee niveaus
- LED interieurverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
- 8 legplateaus, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



Touch & Swipe-display

Houd de ideale temperatuur in stand in uw wijnbe- waarkast, zonder daarvoor de deur te openen. Dankzij het Glass Touch & Swipe-display kunt u eenvoudig door de gestroomlijnde interface navigeren en de temperatuur en luchtvochtigheid op het display met levendige kleuren beheren. Zelfs wanneer het display niet in gebruik is, krijgt u in realtime infor- matie over de temperatuur in elke zone.



De beste UV bescherming

Voor een optimale en veilige opslag van de wijn- voorraad zijn de wijnkasten met glasdeur voorzien van een drielaagse UV-bescherming. De glasdeur is uit 3 lagen opgebouwd: de onderste laag is van gekleurd glas en de twee buitenlagen zijn van speciaal energiebesparend glas voorzien van minuscule metaaldeeltjes.



← 60 →

WPsd 5252

Vinidor

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	127 / 0,347 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	155 ¹
Inhoud totaal ³ :	367 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur met edelstalen frame SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,4 / 59,7 / 67,5 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	LED
Touch Display	Smart Device Ready							

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, instelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheid, instelbaar op twee niveaus
- LED interieurverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
- 8 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

² Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

³ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Wijnklimaatkasten Vinidor



← 60 →

WPpsi 5052

Vinidor

Energie-efficiëntieklasse:	F ^A / _G
Energieverbruik jaar /24h:	123 / 0,337 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	131 ¹
Inhoud totaal ³ :	319 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur met BlackSteel frame / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	165,4 / 59,7 / 67,5 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	LED
Soft System	Touch & Swipe Display	Presentation Board	Smart Device					

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuuranduiding voor beide wijnzones
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, instelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheid, instelbaar op twee niveaus
- LED interieurverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
- 7 legplateaus, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →

WPsd 4652

Vinidor

Energie-efficiëntieklasse:	F ^A / _G
Energieverbruik jaar /24h:	118 / 0,323 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	107 ¹
Inhoud totaal ³ :	272 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur met edelstalen frame SmartSteel / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	145,4 / 59,7 / 67,5 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	LED
Touch Display	Smart Device Ready							

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuranduiding voor beide wijnzones
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, instelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheid, instelbaar op twee niveaus
- LED interieurverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
- 6 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



FreshAir filter

De circulatiekoeling en de toevoer van verse lucht via het eenvoudig verwisselbaar koolfilter, garanderen een optimale luchtkwaliteit die voor de opslag van de wijn van beslissende betekenis is. In het display verschijnt een melding als het tijd is om het filter te vervangen.



Houten draagplateaus

Stabiele houten draagplateaus bieden een goede en eenvoudige toegang tot de voorraad. De in hoogte verstelbare plateaus zorgen voor een gestructureerde opslag van de wijnvoorraad.

Tafelmodel wijnkasten Vinidor



← 60 →

WTes 1672

Vinidor

Energie-efficiëntieklasse:	G ^A / _G
Energieverbruik jaar /24h:	138 / 0,378 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	34 ¹
Inhoud totaal ³ :	94 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	36 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	82,2 / 59,8 / 57,5 ²

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Telescopic Rails	Door Lock
---------	-----------------	-----------	------------	--------------	----------------	-----	------------------	-----------

Bedieningspaneel

- Bediening in koelruimte, Touch
- Digitale temperatuuranduiding voor beide wijnzones
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, instelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 5 legplateaus, waarvan 3 op telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Aluminium greep
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

² Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

³ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



SommeliereBoard

Met het SommeliereBoard hebt u een elegante wijnverzameling in huis. Deze verfijnde set presenteert uw wijn, glazen, karaf en benodigdheden op een professionele manier. De zet ziet er niet alleen geweldig uit, maar is ook praktisch dankzij de geïntegreerde opbergruimte en het speciale werkoppervlak voor het openen en serveren van wijn.



LightTower

Als licht slim wordt toegepast, kan het wonderen doen om de juiste sfeer te creëren, precies zoals dat bij onze koelapparaten met een glazen deur het geval is. Twee verticale lichtstrips verlichten uw wijnflessen als ware kunstwerken, wat ze ook echt zijn, elke keer weer wanneer u de deur opent, of gewoon altijd. De keuze is aan u - stel zelf de lichtintensiteit in.



← 70 →

WPgbi 7483 Vinidor Selection

Energie-efficiëntieklasse:	F ^A / _G ²
Energieverbruik jaar / 24h:	144 / 0,394 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	145 ³
Inhoud totaal ¹ :	561 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur zwart / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,3 / 69,7 / 76,4 ²

3 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommeliere Board	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device		

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuur aanduiding voor 3 wijnzones
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 3 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Aanpasbare luchtvochtigheid met HumidityControl
- 3 regelbare koelcircuits
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- LightTower permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 11 legplateaus, waarvan 8 op telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm). Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



← 70 →

WPgbi 7473 Vinidor Selection

Energie-efficiëntieklasse:	F ^A / _G ²
Energieverbruik jaar / 24h:	144 / 0,394 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	182 ³
Inhoud totaal ¹ :	561 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur zwart / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,3 / 69,7 / 76,4 ²

3 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuur aanduiding voor 3 wijnzones
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 3 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Aanpasbare luchtvochtigheid met HumidityControl
- 3 regelbare koelcircuits
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- LightTower permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 12 legplateaus, waarvan 9 op telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

² Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
³ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.



← 70 →

WPgbi 7472 Vinidor Selection

Energie-efficiëntieklasse:	F ^A / _G ²
Energieverbruik jaar / 24h:	145 / 0,397 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	204 ³
Inhoud totaal ¹ :	575 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur zwart / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	201,3 / 69,7 / 76,4 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuur aanduiding voor beide wijnzones
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Aanpasbare luchtvochtigheid met HumidityControl
- 2 regelbare koelcircuits
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- LightTower permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 10 legplateaus, waarvan 8 op telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



Waterhouder

Optimale vochtigheid, ook in droge omstandigheden, dankzij de eenvoudig achteraf aan te brengen waterhouder. Deze helpt een optimale vochtigheid in het koelapparaat te waarborgen door water in het apparaat op te vangen of door het naar behoefte bij te vullen. Zo wordt uw wijnverzameling in elke omgeving onder ideale omstandigheden bewaard.



Houten FlexFit-spijlen

Nog meer flexibiliteit om wijnflessen te bewaren. De Vinidor Selection-modellen hebben houten FlexFit-spijlen. Deze kunnen als accessoires worden geplaatst in Vinidor-modellen met kunststof schappen.



← 60 →

WPgbi 5283 Vinidor Selection

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	126 / 0,345 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	85 ¹
Inhoud totaal ¹ :	357 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur zwart / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,4 / 59,7 / 67,8 ²

3 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device		

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor 3 wijnzones
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 3 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Aanpasbare luchtvochtigheid met HumidityControl
- 3 regelbare koelcircuits
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- LightTower permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 10 legplateaus, waarvan 7 op telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm). Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

WPgbi 5273 Vinidor Selection

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	126 / 0,345 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	104 ¹
Inhoud totaal ¹ :	357 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur zwart / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,4 / 59,7 / 67,8 ²

3 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor 3 wijnzones
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 3 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Aanpasbare luchtvochtigheid met HumidityControl
- 3 regelbare koelcircuits
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- LightTower permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 11 legplateaus, waarvan 8 op telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

² Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.
³ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.



← 60 →

WPgbi 5272 Vinidor Selection

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	127 / 0,347 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	106 ¹
Inhoud totaal ¹ :	367 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur zwart / BlackSteel
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	185,4 / 59,7 / 67,8 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Aanpasbare luchtvochtigheid met HumidityControl
- 2 regelbare koelcircuits
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- LightTower permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 10 legplateaus, waarvan 8 op telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Verticaal verzonken greep
- Transportgrepen voor en achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



SelfClosing-deur met EasyFill-laadhulp

Eenvoudiger bijvullen. De EasyFill-laadhulp garandeert dat de deur van uw wijnbewaarkast vanaf een hoek van 90° open blijft staan – om uw kast eenvoudig bij te vullen. En dankzij het SelfClosing-mechanisme gaat de deur vanzelf dicht als de openingshoek kleiner is dan 90° – altijd behoedzaam zoals vereist voor uw waardevolle wijnen.



Presentatielicht

Laat uw wijn optimaal tot zijn recht komen met de presentatieverlichting van uw wijnbewaarkast. Bij apparaten met een glazen deur kan het licht blijven branden, zelfs bij een gesloten deur. Zo springt uw wijncollectie altijd meteen in het oog. De helderheid van de verlichting kan naar behoefte via de SmartDevice-app en het display worden aangepast.



WFbli 7741
Perfection

Energie-efficiëntieklasse:	E
Energieverbruik jaar / 24h:	121 / 0,331 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	284¹
Inhoud totaal ² :	642 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST+10 °C tot +38 °C
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur, zwart glas / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	204,4 / 74,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device		

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheid, instelbaar op twee niveaus
- LightTower permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- In hoogte verstelbare metalen plateaus met houten front
- 7 legplateaus, waarvan 1 op telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).



WFbli 5241
Perfection

Energie-efficiëntieklasse:	F
Energieverbruik jaar / 24h:	117 / 0,320 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	188¹
Inhoud totaal ² :	459 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST+10 °C tot +38 °C
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur, zwart glas / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device		

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheid, instelbaar op twee niveaus
- LightTower permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- In hoogte verstelbare metalen plateaus met houten front
- 7 legplateaus, waarvan 1 op telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

² Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.



WFbli 5041
Perfection

Energie-efficiëntieklasse:	F
Energieverbruik jaar / 24h:	111 / 0,304 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	158¹
Inhoud totaal ² :	398 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST+10 °C tot +38 °C
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur, zwart glas / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device		

Bedieningspaneel

- 2,4" TFT, Touch & Swipe kleurenscherm in de deur
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheid, instelbaar op twee niveaus
- LightTower permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- In hoogte verstelbare metalen plateaus met houten front
- 6 legplateaus, waarvan 1 op telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Transportgrepen achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



WSbli 7731
GrandCru Selection

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar /24h:	102 / 0,279 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	324 ¹
Inhoud totaal ³ :	628 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	Metaal, zwart / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	204,4 / 74,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch Display
Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device					

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Luchtvochtigheidsregeling tussen 50% tot 80% RH*
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- LED plafondverlichting
- In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
- 7 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- Aluminium greep
- Transportgrepen achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

* Bij kamertemperatuur. In het geval van zeer droge/koude omgevingen, bijvoorbeeld kelders, raden wij de op maat gemaakte waterbox (accessoire) aan om het systeem te ondersteunen.

¹ Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).
² Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



WSbli 5231
GrandCru Selection

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar /24h:	96 / 0,263 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	229 ¹
Inhoud totaal ³ :	433 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	Metaal, zwart / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	188,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch Display
Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device					

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Luchtvochtigheidsregeling tussen 50% tot 80% RH*
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- LED plafondverlichting
- In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
- 6 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- Aluminium greep
- Transportgrepen achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

³ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



Touch display

Door een zachte aanraking van het display kunnen alle functies eenvoudig worden ingesteld, voor een veilige opslag van de wijnvoorraad.



De beste UV bescherming

Voor een optimale en veilige opslag van de wijnvoorraad zijn de wijnkasten met glasdeur voorzien van een drielaagse UV-bescherming. De glasdeur is uit 3 lagen opgebouwd: de onderste laag is van gekleurd glas en de twee buitenlagen zijn van speciaal energiebesparend glas voorzien van minuscule metaaldeeltjes.



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →

WPbli 5031
GrandCru Selection

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	111 / 0,304 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	196 ¹
Inhoud totaal ¹ :	385 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur, zwart glas / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	168,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column
Presentation Light	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device			

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuurandauiding
 - Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
 - Kinderbeveiliging

- Wijngedeelte**
- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 - Luchtvochtigheidsregeling tussen 50% tot 80% RH*
 - Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 - Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
 - Eenzijdige LED LightColumn permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 - In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
 - 5 legplateaus

- Uitrustingsvoordelen**
- Aluminium greep
 - Transportgrepen achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

WSbli 5031
GrandCru Selection

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	97 / 0,265 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	196 ¹
Inhoud totaal ¹ :	378 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	Metaal, zwart / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	168,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch Display
Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device					

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuurandauiding
 - Geschikt voor SmartHome, SmartDeviceBox inbegrepen
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
 - Kinderbeveiliging

- Wijngedeelte**
- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 - Luchtvochtigheidsregeling tussen 50% tot 80% RH*
 - Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 - Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
 - LED plafondverlichting
 - In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
 - 5 legplateaus

- Uitrustingsvoordelen**
- Aluminium greep
 - Transportgrepen achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

WPbl 5001
GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	113 / 0,309 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	196 ¹
Inhoud totaal ¹ :	385 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur, zwart glas / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	168,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	LED	Touch Display
Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready					

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuurandauiding
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
 - Kinderbeveiliging

- Wijngedeelte**
- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 - Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 - Luchtvochtigheid, instelbaar op twee niveaus
 - LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
 - In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
 - 5 legplateaus

- Uitrustingsvoordelen**
- Stanggreep zwart
 - Transportgrepen achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

WSbl 5001
GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	97 / 0,265 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	196 ¹
Inhoud totaal ¹ :	378 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	Metaal, zwart / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	168,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Flex Fit	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready						

- Bedieningspaneel**
- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
 - Digitale temperatuurandauiding
 - Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
 - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
 - Deuralarm: optisch en akoestisch
 - Kinderbeveiliging

- Wijngedeelte**
- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
 - Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
 - Luchtvochtigheid, instelbaar op twee niveaus
 - LED plafondverlichting
 - In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
 - 5 legplateaus

- Uitrustingsvoordelen**
- Stanggreep zwart
 - Transportgrepen achter, rolwielletjes achterzijde
 - Stelpootjes voorzijde
 - Deurscharniering wisselbaar
 - Deurrubber wisselbaar

* Bij kamertemperatuur. In het geval van zeer droge/koude omgevingen, bijvoorbeeld kelders, raden wij de op maat gemaakte waterbox (accessoire) aan om het systeem te ondersteunen.

¹ Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).
² Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

³ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



WPbl 4601
GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	111 / 0,304 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	166 ¹
Inhoud totaal ³ :	328 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur, zwart glas / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	148,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	LED	Touch Display
Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready					

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koelfilter
- Luchtvochtigheid, instelbaar op twee niveaus
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
- 5 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep zwart
- Transportgrepen achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



WSbl 4601
GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	84 / 0,230 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	166 ¹
Inhoud totaal ³ :	322 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	Metaal, zwart / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	148,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Flex Fit	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready						

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koelfilter
- Luchtvochtigheid, instelbaar op twee niveaus
- LED plafondverlichting
- In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
- 5 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep zwart
- Transportgrepen achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



WPbl 4201
GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	95 / 0,260 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	141 ¹
Inhoud totaal ³ :	272 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur, zwart glas / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	128,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	LED	Touch Display
Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready					

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koelfilter
- Luchtvochtigheid, instelbaar op twee niveaus
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
- 4 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep zwart
- Transportgrepen achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



WSbl 4201
GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar / 24h:	76 / 0,208 kWh ²
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	141 ¹
Inhoud totaal ³ :	267 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	Metaal, zwart / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	128,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Flex Fit	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready						

Bedieningspaneel

- LC-Display achter de deur met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding
- Geschikt voor SmartHome met optionele SmartDeviceBox
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koelfilter
- Luchtvochtigheid, instelbaar op twee niveaus
- LED plafondverlichting
- In hoogte verstelbare plateaus van beukenhout
- 4 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- Stanggreep zwart
- Transportgrepen achter, rolwielletjes achterzijde
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

¹ Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

² Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

³ Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma. Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

WKb 1812
Vinothek

Energie-efficiëntieklasse:	G
Energieverbruik jaar / 24h:	123 / 0,337 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	66 ¹
Inhoud totaal ² :	135 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	38 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur, zwart glas / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	89 / 60 / 61,3



Bedieningspaneel

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Digitale temperatuur aanduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- Interieurverlichting permanent in te schakelen
- In hoogte verstelbare draagroosters
- 3 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Ergonomische stanggreep zwart
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



← 60 →

WKr 1811
Vinothek

Energie-efficiëntieklasse:	E
Energieverbruik jaar / 24h:	76 / 0,208 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	66 ¹
Inhoud totaal ² :	128 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN-T (van +10 °C tot +43 °C)
Deur / Zijwanden:	Metaal, bordeauxrood / zwart
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	89 / 60 / 61,3



Bedieningspaneel

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Digitale temperatuur aanduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- In hoogte verstelbare draagroosters
- 3 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Ergonomische stanggreep zwart
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar



LED verlichting

Iedere wijnsafe is voorzien van vlak weggewerkte LED verlichting waarmee het complete interieur gelijkmatig wordt verlicht. Dankzij de minimale LED warmteafgifte kunnen wijnen ook voor langere tijd verlicht worden gepresenteerd; de lichtsterkte kan naar wens worden gedimd.



Praktische lade

De praktische lade kan worden gebruikt voor het bewaren van wijnbestek of chocolade en pralines, die ter afronding van een goed glas wijn ook perfect gekoeld kunnen worden geserveerd.



← 43 →

WKes 653
GrandCru

Energie-efficiëntieklasse:	E
Energieverbruik jaar / 24h:	78 / 0,213 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l:	12 ¹
Inhoud totaal ² :	48 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	37 dB(A) / C
Klimaatklasse:	SN (van +10 °C tot +32 °C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	61,2 / 42,5 / 47,8



Bedieningspaneel

- LC-Display in koelruimte met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur aanduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5 °C tot +20 °C
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 3 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Deurscharniering rechts, vast
- Deurrubber wisselbaar
- Wijnbestek/chocolade lade
- Wandmontage mogelijk



← 43 →

ZKes 453

Humidor

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar /24h:	162 / 0,443 kWh
Netto inhoud totaal:	39 l
Geluidsniveau:	40 dB(A)
Klimaatklasse:	N (van +16°C tot +32°C)
Deur / Zijwanden:	Isolatieglasdeur met edelstalen frame / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H/B/D):	61,2 / 42,5 / 47,8



Bedieningspaneel

- LC-Display in koelruimte met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuur- en luchtvochtigheidsweergave
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Humidor

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +16°C tot +20°C
- Luchtvochtigheid, instelbaar tussen 68% tot 75%
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van Spaans cederhout
- 2 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Deurscharniering rechts, vast
- Deurrubber wisselbaar
- 2 presentatieboxen
- Wandmontage mogelijk



Voor de buitenkeuken

De buitenkoeler is bij uitstek geschikt voor gebruik buitenshuis dankzij zijn roest- en weerbestendige materialen, robuuste constructie en hoogwaardige componenten evenals zijn automatische uitschakelfunctie en geïntegreerd slot.



Flexibel en ergonomisch interieur

Flessen kunnen eenvoudig onderin opgeslagen worden. Twee deurvakken voor kleinere verpakkingen. Een uittrekbaar glasplateau op telescooprails voor een goed overzicht van spullen achterin. Twee in hoogte verstelbare glasplateaus en een deelbaar glasplateau bovenin bieden de grootste flexibiliteit om al uw spullen op te slaan.



← 60 →

OKes 1750

Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik jaar /24h:	177 / 0,484 kWh
Inhoud totaal ¹ :	109 l
Geluidsniveau:	39 dB(A)
Deur / Zijwanden:	edelstaal / edelstaal
Buitenafmetingen in cm (H/B/D):	81,8 / 59,8 / 57,7



Bedieningspaneel

- LC Display in koelruimte
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch
- Kinderbeveiliging

Outdoor Cooler

- LED verlichting
- 1 temperatuurzone, instelbaar van +2°C tot +14°C
- Veiligheidschakeling, automatisch uitschakelen
- Omgevingstemperatuur: +2°C tot +35°C

Uitrustingsvoordelen

- Geschikt voor plaatsing onder een werkblad dankzij de frontbelichting
- Edelstalen stanggreep
- Stelpootjes voorzien voor en achter
- Deurscharniering wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
- Slot

De belangrijkste voordelen kort uitgelegd:

Bewaartechnologieën

Bio Fresh Professional	Bijzondere innovaties zijn BioFresh Professional met de gloednieuwe functie HydroBreeze.
Hydro Breeze	Koelen als een echte professional: koude nevel en een temperatuur in de safe van 0 °C zorgen voor een langere houdbaarheid en optisch wow-effect.
Fish & Seafood	De constante temperatuur van -2 °C in de Fish & Seafood-safe is dus optimaal voor een langdurige verse smaak.
Bio Fresh	Met de beproefde BioFresh-technologie worden levensmiddelen bij een temperatuur net boven de 0 °C aanzienlijk koeler bewaard dan in andere delen van het apparaat.
Bio Fresh Plus	Alle voordelen van BioFresh met nog een extra instelling van -2°C voor Fish & Seafood.
Bio Cool	De regelbare luchtvochtigheid zorgt voor een langere versheid van groente en fruit.
Easy Fresh	De instelbare luchtvochtigheid verhoogt de versheid van groenten en fruit.
Duo Cooling	Twee volledig gescheiden koelsystemen waarbij de temperatuur in het koel- en vriesdeel apart kan worden ingesteld. Voorkomt geuroverdracht en uitdroging van levensmiddelen.
No Frost	Nooit meer ontthooien. Producten vriezen niet aan elkaar en verpakkingen blijven leesbaar.
Smart Frost	Sneller ontthooien en eenvoudig reinigen.
Super Cool	SuperCool verhoogt het koelvermogen tot de nieuw ingelegde levensmiddelen dezelfde temperatuur hebben als de rest van de inhoud.
Super Frost	SuperFrost verhoogt het koudevermogen kort. Zo blijft de temperatuur constant. Ook bij het inleggen van niet-bevroren levensmiddelen.
Vario Temp	Het vriesvak wordt optioneel een tweede koelzone: door op de graad nauwkeurige instelling van de temperatuur tussen -2 °C en +14 °C.

Wijn

1 Zone	Een constante binnentemperatuur, instelbaar tussen de +5 °C en +20 °C.	Humidity Control	De luchtvochtigheid kan actief worden geregeld in stappen van 5% tussen de 50% en 80%.
2 Zones	Twee temperatuurzones, onafhankelijk en nauwkeurig instelbaar tussen de +5 °C en +20 °C.	Humidity Select	De luchtvochtigheid kan op twee niveaus worden ingesteld: Standaard of Hoog.
3 Zones	Drie temperatuurzones, onafhankelijk en nauwkeurig instelbaar tussen de +5 °C en +20 °C.	Temp Protect Plus	Twee sensoren meten continu de temperatuur in de wijnkast. Er wordt een alarm melding verzonden in het geval van een te grote temperatuur verandering.*
		Vibrate Safe	Het trillingsvrije koelsysteem laat de wijn ongestoord rijpen.
		Fresh Air	Een actief koolfilter filtert alle geurtjes om de wijnen in alle rust te laten rijpen en ontwikkelen.
		UV Protect Plus	Drievoudige UV-bescherming: De glasdeur is uit 3 lagen opgebouwd: de onderste laag is van gekleurd glas en de twee buitenlagen zijn van speciaal energiebesparend glas voorzien van minuscule metaaldeeltjes.
		UV Protect	Tweevoudige UV-bescherming: De glasdeur is uit 2 lagen opgebouwd: de onderste laag is van gekleurd glas en de buitenlaag is van speciaal energiebesparend glas voorzien van minuscule metaaldeeltjes.
		Soft System	Ook bij volle belading sluit de deur bijzonder zacht, zelfsluitend bij een openingshoek van ca. 30°.
		Soft Telescopic	Volledig uittrekbare laden op telescopische rails sluiten laatste centimeters zacht.
		Telescopic Rails	Laden op soepel lopende telescopische rails voor gemakkelijk inleggen en uitnemen.
		Touch & Swipe Display	Intuïtieve bediening van de koelkast – eenvoudig tikken en vegen op het display.
		Touch Display	Op het overzichtelijke touch-display is een Liebherr heel eenvoudig met een lichte vingertop te bedienen.
		Space Box	Voor de flexibele voorraadhouding: de SpaceBox biedt met een hoogte van 250 mm veel extra ruimte, zelfs voor XL-diepvriesproducten.
		Vario Space	Voor extra hoge opbergruimte: neem de afzonderlijke vriesvakladen en de onderliggende tussenbodem van glas eruit om eenvoudig plaats te maken in een extra hoog vriesvak.
		Easy Open	Dankzij EasyOpen kan de deur van de vriezer makkelijk en comfortabel meerdere keren na elkaar worden geopend.
		Self Closing Door	De deur van de wijnkast sluit vanzelf als de deur minder dan 90° is geopend.

*SmartDevice/Smart-app kan ook worden gebruikt.

De belangrijkste voordelen kort uitgelegd:

Comfort en flexibiliteit

- Easy Fill** Laadhulp voor het eenvoudig bevoorraden van de wijnkast. Bij een opening van meer dan 90° blijft de deur open staan.
- Easy Serve Basket** De flessenmand waar geopende flessen kunnen staan voor snelle bereikbaarheid achter de bar.
- Presentation Board** Presenteert uw exclusieve of reeds geopende wijnen.

Design

- Glass & Steel Interior** Binnenin overtuigen edele componenten van glas en edelstaal.
- Light Tower** Het LightTower verlichtingsconcept verlicht het interieur gelijkmatig en fungeert tegelijkertijd als steun voor de gasplaten.
- Light Column** LED lichtzuil van boven naar beneden voor een gelijkmatige verlichting van het interieur. Aan één zijde of aan beide zijden, afhankelijk van de serie.
- Presentation Light** Uw mooiste wijnen worden optimaal gepresenteerd, zelfs met de deur dicht. De helderheid kan ingesteld worden via het display.*
- LED** Minimale warmte afgifte, energiebesparend en onderhoudsvrij voor een optimale verlichting.
- Steel Interior** Niet alleen een aantrekkelijk designelement, de SmartSteel roestvrijstalen achter wand zorgt voor gelijkmatige luchtcirculatie.

Water en ijs

- Infinity Spring** Met de InfinitySpring brengen we een kristalheldere, koude waterbron midden in uw keuken.
- Ice Tower** Perfect voor feestjes: een ijsblokjesvoorraad van 8 kg zorgt ervoor dat de koele drankjes nooit meer opraken.
- Ice Maker** Automatische IceMaker met vaste wateraansluiting.
- Easy Twist Ice** Eenvoudig en snel ijsblokjes toveren: water in de tank vullen, laten bevriezen en door draaien de ijsblokjes losmaken.
- Ice Maker Water tank** Automatische IceMaker met een watertank in het koelgedeelte.

Connectiviteit

- Smart Device ready** Is voorbereid om met het WIFI-thuisnetwerk te worden verbonden.
- Smart Device** De geïntegreerde SmartDeviceBox biedt toegang tot alle Smart Home-voordelen.

Productgroepen

- Wine** Perfecte opslag en temperatuurinstellingen voor exclusieve wijnen.
- Cigar** Het beste klimaat voor de opslag van sigaren.
- Outdoor** Voor de buitenkeuken.

*SmartDevice/Smart-app kan ook worden gebruikt.

Ultra efficiënte modellen

- Ultra Efficient A -10%**
- Ultra Efficient A -20%**
- Ultra Efficient A -30%**

Nog zuiniger dan de hoogste energie-efficiëntieklasse. Daarmee zet Liebherr een nieuwe norm.

Vergeleken met de grenswaarde van de hoogste energie-efficiëntieklasse A volgens de verordening (EU) 2029/2016 (vanaf december 2023).

Onze brochures

Een overzicht van het complete Liebherr assortiment vindt u in onze brochures voor vrijstaande- of inbouwapparaten.

Verkrijgbaar via uw dealer of via www.liebherr-home.nl.



Alle huishoudelijke apparaten van Liebherr komen in aanmerking voor 8 jaar garantie. Dit betekent dat u, bovenop de fabrieksgarantie, van het derde tot en met het achtste jaar na aankoopdatum garantie ontvangt op alle onderdelen en arbeidsloon. Het enige wat u hiervoor moet doen is het apparaat binnen 6 maanden na aanschaf kosteloos registreren via www.liebherr-home.nl.



SmartDevice-app: uw slimme begeleider voor uw Liebherr. Bedien uw apparaten comfortabel via de app, ontvang belangrijke statusmeldingen en profiteer van vele andere services rondom uw apparaat.



Hier kunt u onze apps downloaden.



Liebherr Appliances Netherlands B.V.

Handelsweg 30, 1422 DW Uithoorn (The Netherlands)

Tel. +31 (0) 297 23 99 99

www.liebherr-home.nl

home.liebherr.com

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen voorbehouden.
Voor actuele informatie zie www.liebherr-home.nl.
Printed in Belgium.



MIX

Papier | Ondersteunt verantwoord bosbeheer

FSC® C006748