

Samostojeći uredaji 2023

Otkrijte naše samostojeće uređaje.

LIEBHERR

Hlađenje i zamrzavanje





Bezvremenska svežina

Kada se radi o namirnicama, brinete o vrhunskom kvalitetu i autentičnom kulinarskom iskustvu. Obilazite štandove sa regionalnim srevima, cenite sveže ulovljenu ribu i volite sami da uzbrajate rotkvice. Ne bi li bilo sjajno kada biste i dalje mogli da osetite ovakav kvalitet, čak i nakon nekoliko dana u frižideru? Gotovo kao da je vreme stalo? Mislimo da bi.

To je ono što nas motiviše da neprestano razvijamo nova i još bolja rešenja koja garantuju savršene uslove za čuvanje svih vrsta namirnica. Za dugotrajnu svežinu, zaštitu vrednih vitamina i hrani koja ima ukus kao da je upravo kupljena ili ubrana. Ali zašto ne biste otkrili sami? Pogledajte naše samostojeće frižidere i zamrzivače.



WTes 5872

Sadržaj



| | |
|---|----------------|
| Kvalitet | 6 |
| Održivost | 8 |
| Uravnotežene performanse | 12 |
| Tehnologije svežine | 14 |
| EasyFresh | 16 |
| BioFresh | 17 |
| BioFresh Professional sa funkcijom HydroBreeze | 18 |
| BioFresh Professional sa Fish & Seafood fiokom | 20 |
| Dizajn | 22 |
| Komfor i fleksibilnost | 28 |
| Voda i led | 34 |
| Povezivost | 38 |
| Korisnički interfejs | 40 |
| Dodatni pribor | 42 |
| Serije | 44 |
| Centri svežine | 46 |
| Side-by-Side kombinovani frižideri | 50 |
| Frenchdoor kombinovani frižideri | 66 |
| Kombinovani frižideri | 68 |
| Kombinovani frižideri (sa zamrzivačem dole) | 70 |
| Kombinovani frižideri (sa zamrzivačem gore) | 98 |
| Frižideri | 102 |
| Podpultni frižideri | 114 |
| Zamrzivači | 120 |
| Vinski frižideri | 134 |

Čak i najmanji detalj zaslužuje najveću pažnju.

Prioritet nam je beskompromisani kvalitet – do najsitnjeg šrafa. I to smo činili od samog početka. Od 1954. godine proizvodimo visokokvalitetne frižidere i zamrzivače te ih distribuiramo širom sveta. U srcu smo još uvek porodična kompanija sa korenima u Nemačkoj. Tu nastavljamo da razvijamo sve naše proizvode. Nemački inženjering – iz odanosti našem osnivaču i znanjem koje su izgradile generacije inženjera.

Udobnost dostupna svima.

Naši novi samostojeci uređaji dostupni su u različitim serijama: Pure, Plus, Prime i Peak. Koju god seriju odabrali, svaki pojedini Liebherr dolazi sa beskompromisnim Liebherrovim kvalitetom. To je zato što čak i u seriji Pure svaki uređaj dolazi sa širokim rasponom prednosti. Jedan primer je NoFrost – funkcija automatskog odmrzavanja. Druga je naša EasyFresh tehnologija za čuvanje voća i povrća. Tu je i naša prednost DuoCooling. Sa dva odvojena rashladna toka, osigurava da nema izmene vazduha između frižidera i zamrzivača. Odložene namirnice se ne suše i ne prenose se mirisi.



EasyFresh za voće i povrće od serije Pure naviše.





CNbdd 5733 ◇ Plus-serija

Dugi radni vek.

Čak i najsitniji detalji održavaju naše standarde kvaliteta. Pre nego što se odobri proizvodnja šarki vrata, one moraju proći najmanje 100 000 ciklusa otvaranja. To je ekvivalent preko 15 godina upotrebe. Takođe testiramo i sve funkcionalne delove za jednak vek trajanja.

Ako, suprotno očekivanjima, neka sitnica više ne zadovoljava vaše zahteve, vi ili vaš ovlašćeni servisni partner to možete brzo da ispravite, jer je svaki naš uređaj izuzetno jednostavan za popravku. Sve bitne rezervne delove držimo na zalihamama duže od 10 godina. Manje popravke su znatno jeftinije od nabavke novog uređaja, a i elektrološki je održivo.

Mi ne ostajemo samo na priči, mi garantujemo.

Tokom proizvodnje pažljivo razmatramo sve komponente u našim fržiderima i testiramo mnogo rigoroznije i češće nego što je zakonski potrebno - i zadnja kontrola je pre pakovanja uređaja. Tek tada se naši uređaji mogu odmoriti. Svi naši proizvodni pogoni su sertifikovani standardom ISO 9001 i zaštitom životne sredine ISO 14001. Ništa nam nije lakše nego da garantujemo dve godine da naši proizvodi nemaju materijalnih i proizvodnih nedostataka te su posebno jednostavnii za instalaciju. Sa Gemma garancijom ovo vreme smo produžili na 5 godina.

U svakom slučaju, jedno je sigurno: uživaćete u svom Liebherr uređaju veoma dugo.



Magnetna guma za vrata osigurava sigurno zatvaranje.

Mislite održivo, za sutra.

Pri projektovanju naših uređaja
brinemo o održivosti. Uz dug radni
vek naših uređaja, najvažniji ciljevi su
maksimalna energetska efikasnost,
izbegavanje bacanja hrane i manje
upotrebe plastike. Zašto sve ovo
radimo? Jer ne samo da želimo da
naši uređaji traju što je duže moguće,
želimo i da naša planeta procveta.

Sprečavanje stvaranja otpada.

Čuvanjem namirnica u savršenim klimatskim uslovima dajete značajan doprinos u sprečavanju bacanja hrane. Naši uređaji to omogućuju kombinacijom inovativnih prednosti.

Prvo: naše tehnologije svežine. DuoCooling u našim frižiderima i zamrzivačima, na primer, sprečava da se vaše namirnice isuše brže nego što je potrebno. Inovativne tehnologije svežine kao što je BioFresh osiguravaju savršene uslove skladištenja koji značajno produžavaju vek trajanja i svežinu proizvoda. Dakle, nema potrebe da bacate hranu pre vremena i ne morate tako često da idete u kupovinu. A najveće fioke sa nula stepeni, na tržištu pružaju dovoljno prostora za velike količine namirnica.

Drugo: naša aplikacija SmartDevice pomaže vam da ispravno odložite svoje namirnice, omogućava vam da ih čuvate i uživate duže u njima.

Treće: naši uređaji su pametni. Obaveštavaju vas ako je savršeno skladištenje vaših namirnica ugroženo, na primer pomoću alarma na vratima koji vas upozorava kada je uređaj otvoren.



Efikasno, efikasnije, Liebherr.

Ovogodišnji assortiman ponovo ima veliki broj uređaja sa najboljim razredima energetske efikasnosti na tržištu – i to vredi za sve naše grupe proizvoda: frižidere, zamrzivače i kombinovane frižidere iz nove generacije samostojećih uređaja.

No, naravno, postoji mnogo drugih detalja, neki vrlo mali, koji čine značajnu razliku za Liebherr u smislu efikasnosti. Na primer, četiri načina rada za uštedu energije. Kao EnergySaver, koji povećava standardnu temperaturu na 7°. Ili HolidayMode, koji hlađi samo najnužnije dok ste na odmoru. Zatim tu je CleaningMode, koji štedi energiju dok čistite svoj uređaj.

Kvalitet koji utiče na klimu.

Radimo isključivo sa dugotrajnim vakuumskim pločama i prirodnim rashladnim sredstvima i nećemo koristiti apsolutno nikakve HFO pogonske gasove dok se njihov uticaj na sredinu u potpunosti ne razjasni. Tokom proizvodnje takođe vodimo računa o sredini. Uglavnom ugrađujemo materijale koji mogu da se recikliraju nakon što se uređaj odloži u otpad. Takođe osiguravamo da se višak plastike sistemski ponovo koristi.



Liebherr CBNbsa 5753 ◊ Prime serija

Sa ovim kombinovanim frižiderom uspeli smo da postignemo maksimalnu klasu energetske efikasnosti.

Zahvaljujući Interior-Fitu, uređaju nisu potrebni ventilacioni otvori na stranama i tako se savršeno uklapa u vašu kuhinju. Takođe ima jednu od najprostranijih BioFresh fioka na tržištu.



Za vodu bez plastike.

Naš InfinitiSpring obezbeđuje hladnu, savršeno filtriranu vodu u vašoj kuhinji. Tako da više ne morate da kupujete flaširanu vodu i nosite boce i sanduke okolo.

10 godina bezbrižnosti uz Liebherr.

Sa ponosom predstavljamo nove kombinovane frižidere koji ulaze u A klasu energetske efikasnosti. Producena garancija upotpunjuje naše obećanje kvaliteta. Za bezbrižnu upotrebu i dugotrajno uživanje. Novi uređaji CBNsda5723, CBNbda5723, CBNsda5753 i CBNbsa5753 kupljeni između 1. septembra 2022. i 31. decembra 2023. pokriveni su potpunom garancijom od 10 godina.

Ekonomičnost.

Naši rashladni uređaji troše vrlo malo električne energije. Stoga ne čudi da mnogi Liebherr uređaji spadaju u najekonomičnije razrede energetske efikasnosti. Ova efikasnost ima dve prednosti: Štiti sredinu i smanjuje račun za struju. Niski nivoi potrošnje ne utiču na hlađenje: vaša hrana pouzdano dugo ostaje sveža.



Uređaji u A klasi energetske efikasnosti:

CBNbsa 5753 ◇ Prime-Serija

CBNsda 5753 ◇ Prime-Serija

CBNbda 5723 ◇ Plus-serija

CBNsda 5723 ◇ Plus-serija





CBNbda 5723 ◇ Plus-serija

Savršeno uravnotežen i moćan paket.

Dobar frižider je pravi svestrani proizvod: uz malu potrošnju energije i niski nivo buke, trebao bi da nudi i dovoljno prostora za odlaganje namirnica te da ima rezervu snage kada je potrebno. Iz tog razloga, nikada nismo fokusirani samo na jedan faktor, već istovremeno sagledavamo sve situacije korišćenja. Naši uređaji tako nude dobro uravnotežen, savršeno koordiniran celokupan paket energetske efikasnosti, volumena hlađenja, nivoa buke i rashladnog kapaciteta.





Energetska efikasnost

Naši novi samostojeći uređaji nalaze se na vrhu lestvice efikasnosti. Tako štede dragocene resurse i čuvaju našu okolinu, a zahvaljujući niskoj potrošnji električne energije i vaš novčanik.



Zapremina

Imamo idealan uređaj za svaku porodicu i za svaku životnu situaciju. Kod nas ćete pronaći odgovarajući uređaj za svaku visinu ugradnje. Od izuzetno velikih fioka do najmanjih detalja, pazimo na svaku litru rashladnog prostora. Tako je na primer rasveta ugrađena u zidove frižidera radi uštete prostora.



Nivo buke

U modernim prostorima, konceptima kuhinja i dnevni prostor sve se više spajaju. To naglašava važnost tihog rada rashladnih uređaja. Naš novi program nudi širok izbor izuzetno tihih uređaja. Kod određenih modela postigli smo izuzetno nizak nivo buke od 32 dB.



Kapacitet hlađenja


Inteligentna senzorska tehnologija konstantno prilagođava način hlađenja svakoj situaciji - takvi su naši samostojeći uređaji. Visoka energetska efikasnost i ekonomičan rad uz veliku količinu rezervne snage. Na primer za hlađenje velike količine hrane nakon nedeljnje kupovine.

Uravnotežene i savršene performanse: Naša BluPerformance tehnologija

Ono što je inovativno u našim BluPerformance modelima: celokupna tehnologija hlađenja integrisana je u bazu uređaja. Kao rezultat toga, uređaji nude znatno više korisne zapremine nego do sada. Tako imate osetno više mesta za hranu i piće. Osim toga, zahvaljujući boljoj ventilaciji u bazi ponovo je povećana energetska efikasnost. A naši uređaji su sada i tiši. Sigurni smo da ova tehnologija ne inspiriše samo ljubitelje tehnologije.



EU energetska oznaka za elektronske uređaje



1. QR kod za identifikaciju proizvoda u EU bazi podataka EPREL (Europska baza podataka o proizvodima za energetsko označavanje).

2. "Identifikator modela" za ručnu identifikaciju proizvoda u EU bazi podataka EPREL, npr. preko šifre proizvoda.

3. Nova lestvica efikasnosti "A" do "G". Međutim "G" je namenjena samo frižiderima za vina.

4. Zbir zapremina* zamrzivača

5. Zbir zapremina frižidera

6. Nivo buke je sada klasifikovan u razredne "A" do "D".

* Izraz "zapremina" odnosi se na pojam „zapremina“ kao obim prostora iz Uredbe (EU) 2019/2016.

Dugotrajna svežina.

Ne pristajete na kompromise kada kupujete. Tražite prirodne sastojke, najbolji kvalitet i maksimalnu svežinu. Naravno, svako ko ceni dobru hranu želi da je što duže zadrži svežom. Upravo zato smo razvili inovativne tehnologije svežine i poboljšavamo ih iz godine u godinu, tako da vaša hrana i nakon nekog vremena u frižideru ostaje sveža i ukusna.





EasyFresh. Idealno za voće i povrće.

Nezapakovano voće i povrće ovde se oseća kao kod kuće. Odložena na istoj temperaturi kao u frižideru ali hermetički zatvorena, zelena salata je, na primer, i dalje hrskava i sveža i nakon 7 dana.



BioFresh. Dugotrajna svežina.

Pouzdana BioFresh tehnologija nudi optimalne uslove odlaganja namirnica na temperaturi malo iznad 0°C, puno nižoj nego u ostatku frižidera. Uz savršenu vlažnost, voće i povrće ostaju sveži još duže u hermetički zatvorenoj Fruit & Vegetable fioci. Meso, riba i mlečni proizvodi mogu da se čuvaju u idealnim uslovima u fioci Meat & Dairy.



BioFresh Professional sa HydroBreeze.

Ohladite kao profesionalci.

Hladna magla koja prekriva voće i povrće kao zaštitni melem. Osigurava hrskavu svežinu i poboljšava strukturu - poseban wow efekt za voće i povrće u BioFresh Professional fioci.



BioFresh Professional sa Fish & Seafood fiokom za ribu i plodove mora. Kao sveže ulovljena riba sa pijace.

Posebno osjetljive namirnice poput ribe i plodova mora najbolje je čuvati na ledenim temperaturama i pri niskoj vlažnosti. Stalna temperatura od -2°C u fioci za ribu i plodove mora je zato idealna da namirnice duže ostanu sveže.



DuoCooling. Nema isušivanja.

Naša osnovna tehnologija u svim frižiderima i zamrzivačima. Dva potpuno odvojena rashladna toka osiguravaju da nema izmene vazduha između frižidera i zamrzivača. Namirnice se ne isušuju i ne šire se mirisi.



NoFrost. Nema više odmrzavanja.

Funkcija automatskog odmrzavanja garantuje da zamrzнута hrana ostaje sveža. Više nema potrebe za privremenim skladištenjem zamrzнуте hrane tokom ručnog odmrzavanja. Konstantno optimalno zamrzavanje održava se bez prekida.



+10 dana

+8 dana

+3 dana

Easy
Fresh

+10 dana

Specifikacije napravljene u danima su u poređenju
sa normalnim odeljkom frižidera.



Hladno i maglovito. Savršeno vreme za vaše povrće.

Naša funkcija HydroBreeze primer je našeg najvišeg standarda svežine. Hladna magla prekriva voće i povrće poput melema u BioFresh Professional fioci. Magla osigurava hrskavu svežinu, poboljšava strukturu i duže održava svežinu lisnatog povrća. Takođe stvara optički wow efekt u BioFresh Professional fioci.



Tajna prirodne svežine.

Dolina Salinas u Kaliforniji poznata je kao "posuda za salatu" SAD-a. I to zbog posebno povoljnih klimatskih uslova. Njena blizina hladnim vodama Pacifika znači da fina, vlažna magla leti prekriva dolinu i njena polja. Time se sprečava isušivanje useva koji ovde rastu. Upravo je ta ideja inspirirala naš BioFresh Professional sa funkcijom HydroBreeze.



Svaki put kad se vrata otvore, stvara se sveža, hladna magla.

Hydro
Breeze

+8 dana

+12 dana

+10 dana

+8 dana

+12 dana

+40 dana

+12 dana



Više o
HydroBreeze tehnologiji


Specifikacije napravljene u danima su u poređenju sa
normalnim odeljkom frižidera.

Kao sveže ulovljena riba sa pijace. Naša Fish & Seafood fioka.

Kako bi riba i plodovi mora i nakon nekoliko dana bili sveži kao ulov dana, potrebna vam je fioka frižidera koji održava njihovu svežinu; kao što je naša Fish & Seafood fioka za ribu i plodove mora. Ribu i plodove mora ovde mogu da se čuvaju na -2°C i na niskom nivou vlage. Savršeni uslovi za duže uživanje u ukusu svežeg ulova.






Specifikacije napravljene u danima su u poređenju sa normalnim odeljkom frižidera.



Fleksibilna upotreba

Površina BioFresh Professional fiske može da se prilagodi individualnim potrebama. -2°C može da se delimično ili čak potpuno prilagodi temperaturnoj zoni malo iznad 0°C . Ovo je optimalno okruženje za čuvanje mesa i mlečnih proizvoda. U nastavku smo ilustrovali ove četiri opcije:



Izrazite svoj stav. U vašoj kuhinji.

Frižideri su odavno prestali da budu jednolični beli kuhinjski aparati. Sada kada prostor za kuhinju i dnevni boravak više nisu jasno odvojeni, dizajn igra sve važniju ulogu. Novi puristički dizajnerski jezik Liebherr aparata privlači poglede svojim specifičnim linijama, elegantnim površinama i jednostavnom siluetom.

Klasičan, ekskluzivan izgled koji omogućava našim uređajima da se besprekorno uklope u svaku modernu kuhinju, a opet se ističu. No nema više potrebe da vam pričamo, dizajn već govori sam za sebe.

Naši uređaji dostupni su sa ekranom integrisanim u vrata. Ili, za one naklonjene purističkom stilu, u unutrašnjosti frižidera.





XRFbd 5220 ◇ Plus serija



InteriorFit. Savršena ugradnja.

Elegantno iskoristite niše u kuhinji. Uz InteriorFit, naši samostojeći frižideri uklapaju se u vašu kuhinju bez zauzimanja puno prostora – nisu potrebni ventilacioni razmak između uređaja i zidova ili susednog nameštaja. Samo vrata frižidera vire u vašu kuhinju. Sve ostalo je nevidljivo.

Vaše mogućnosti: Elegantan, elegantan ili elegantan.

Vaša kuhinja je jedinstvena. I vaš frižider bi trebao da bude takav. Birajte između uređaja sa različitim visokokvalitetnim materijalima, diskretnih boja i ergonomskog dizajna ručki. Šta god odabrali: sa ovim ekskluzivnim opcijama zaista ne možete da pogrešite.

Dizajn ručki

Ručka sa mehanizmom za otvaranje

Ručka na vratima glatko se prilagođava pokretima vaše ruke, što otvaranje čini još lakšim.



Integrисана руčка

U ovoј verziji ručka ne viri u prostor. Elegantno udubljenje skladno se uklapa u diskretan dizajn vaše kuhinje bez ručki.



Frontovi vrata

Odaberite jedan od dizajna u nastavku.

Jedno je sigurno: vaš uređaj će privući poglede.

Nerđajući čelik



Crni čelik



Izgled čelika



Belo staklo



Bela





XRFbs 5295 △ Peak serija

Za posebno zahtevne namirnice.

Nije važno koliko volite spoljni izgled svog Liebherr frižidera, u jednom trenutku je vreme da ga otvorite. Zato je dobro što je i njegova unutrašnjost vizuelno privlačna.

Dizajn i funkcionalnost.

Tradicionalno i bezvremensko sa jedne strane, elegantno i ekskluzivno sa druge strane. Novi dizajn besprekorno se uklapa u svaki enterijer. Enterijer sadrži elegantne elemente od stakla i nerđajućeg čelika. Precizna izrada, oko za detalje i skladna kombinacija materijala, oblika i boja stvaraju privlačan celokupan izgled. Kompletna scena je zaokružena novim konceptom rasvete.



CNsdd 5223 ◇ Plus serija



Novi koncept rasvete LightTower ravnomerno osvetljava unutrašnjost i istovremeno podupire staklene police. Fleksibilno, štodi prostor, jedinstveno.

Komfor i fleksibilnost



Jednostavno smo učinili još jednostavnijim.

Frižideri i zamrzivači se koriste svaki dan. Zato razvijamo samostojeće uređaje koji nude jednostavnost korišćenja, udobnost i fleksibilnost – od prvog otvaranja vrata do najsitnijih detalja prilikom korišćenja.

Ponekad u životu možemo da imamo sve što poželimo.

Prednosti novih samostojećih uređaja daju vam više prostora. Deljiva staklena polica, jedan lagani potez ruke, stvara prostor za visoke posude i lonce. Volite da su stvari dobro organizovane? Sa VarioBox-om i VarioSafe-om možete uredno da odložite manje predmete u vrata ili unutrašnjost – uvek na visini koja vam najviše odgovara.

Šta kažete na hladno piće? Staklena polica iznad BioFresh fioke za čas se pretvara u policu za boce.

U našim kombinovanim frižiderima sa VarioTemp-om, fioke zamrzivača mogu da se varijabilno prebacne na drugu temperaturu. Kao rezultat toga, zamrzivački deo može da se koristiti kao frižider.

Za uzvrat, VarioSpace osigurava dovoljno prostora u zamrzivaču čak i za najveću čurku ili najvišu sladolednu tortu. Kad smo već kod kolača: Za ljubitelje koji peku, naši frižideri nude dovoljno prostora čak i za pleh za pečenje sa poklopcem.

Pun namirnica. I pun udobnosti.

Fioke u frižideru i zamrzivaču u našim uređajima glatko klize unutra i van na teleskopskim vođicama, tako da su vam sve namirnice uvek na dohvati ruke. Na vođicama je i uklonjiva fioka sa dve korpe za držače boca koje, zahvaljujući integrisanoj ručki, mogu lako da se uklone. Nakon što pronađete sve sastojke i piće koji su vam potrebni, i dalje možete da uživate u udobnosti zahvaljujući SoftSystem-u, vrata se uvek zatvaraju lagano i tiho, čak i ako je zamah bio malo prejak.



Komfor i fleksibilnost



Fioke na teleskopskim vođicama

Ugodno jednostavno otvaranje i zatvaranje
- čak i kada je potpuno napunjen frižider
- osigurava da su sve namirnice savršeno dostupne.



FlexSystem

Osigurava red i preglednost u BioFresh fioci.
Savršen je za odlaganje manjih porcija voća
i povrća ili osetljivih namirnica.



VarioSafe

Omogućava uredno skladištenje
manjih predmeta u unutrašnjosti
- na visini koja vam najviše odgovara.

Prostor prilagođen vašim potrebama

Sa VarioTemp-om postoji fleksibilnost za svaku situaciju. Zamrzivač može da se podesi na promenjivu temperaturu između -2 °C i 14 °C.

Kao rezultat toga, uvek ste savršeno pripremljeni, čak i za velike zabave. Ako je potrebno, zamrzivač može da se koristiti kao dodatna zona za hlađenje predjela ili pića. Ili kao ostava za namirnice koje su osjetljive na hladnoću, poput krompira, luka i drugih sličnih namirnica.

Porodica vam se povećala i ponostaje vam mesta u kombinovanom frižideru? Nije problem. VarioTemp vam omogućava da zamrzivač koristite kao frižider u svojoj kuhinji. U kombinaciji sa zasebnim zamrzivačem, to znači da imate dovoljno prostora da obezbedite čak i veliku porodicu svežim namirnicama.



Koristite kao zamrzivač (-18 °C)



Koristite kao frižider (između -2 °C i +9 °C)



Koristite kao ostavu (+14 °C)

Komfor i fleksibilnost



**Zamrzivači koji se teško otvaraju:
Sada su stvar prošlosti.**

Zahvaljujući novoj EasyOpen tehnologiji, naši zamrzivači mogu da se otvore glatko i bez napora u bilo kojem trenutku. Čak i bez ručke. Kako smo to ostvarili? Uz pomoć inovativne gume vrata i novog tehnološkog modula BluPerformance uspeli smo da prepolovimo silu otvaranja vrata. Štedi prostor, jednostavno, praktično.



SpaceBox

Idealno za sve što zahteva malo više prostora.



SoftSystem mehanizam za meko zatvaranje vrata

Posebno tih mehanizam za meko zatvaranje vrata integriran je u sve modele Prime i Peak serije.



VarioSpace

Praktično za velike smrznute proizvode, na primer višeslojnu rođendansku tortu.

Ovaj potočić izvire u frižideru.

InfinitySpring donosi kristalno čist,
hladan izvor vode u središte vaše
kuhinje. Jer voda je zdrava. Navlačenje
paketa vode u plastičnoj ambalaži je
stvar prošlosti. To će rasteretiti vaša
leđa i okolinu. Jednostavno i održivo.

Lagani pritisak umesto napornog nošenja.

Integrисани dozator vode je uvek tu kada vam je potreban i gotovo je nevidljiv kada ga ne koristite. Pogodan je za posude gotovo bilo koje veličine, kao i za vrčeve ili termose. Integrисани filter obezbeđuje savršen kvalitet vode. Usput, za razliku od uobičajenih stolnih bokala za filtriranje vode, filter InfinitiSpring je dovoljno promeniti svakih šest meseci.





BottleTimer

Omogućava ekstra brzo hlađenje pića. I podseća vas putem aplikacije SmartDevice da ne zaboravite boce u zamrzivaču.

Kokteli će nestati pre leda.

Volite da organizujete zabave, a gostiju nikad previše? Tada će vam se svideti naše funkcije za kockice leda. Jedno je sigurno: na vašoj zabavi nijedno piće neće ostati neohlađeno.





Dovoljno leda čak i za najveću zabavu: IceTower.

IceTower u našim zamrzivačima postavlja nove standarde. Kombinuje dve velike fioke: automatski IceMaker za do 8 kilograma kockica leda i još jedna prostrana fioka – dovoljno velika da, na primer, uspravno odložite nekoliko porodičnih pizza. A kako smo želeli još veću udobnost, obe fioke smo postavili na policu sa teleskopskim vođicama. Uključili smo čak i lopaticu za led, tako da vam ruke ostanu tople.



Led u tren oka uz EasyTwist Ice.

Brzo napravite zalihu kockica leda – bez fiksnog priključka za vodu. Jednostavno napunite posudu vodom, pustite da se zamrzne i zatim okrenite za kockice leda. EasyTwist Ice je jednostavan za čišćenje i ugrađen je u većinu naših samostojećih uređaja iz serije Pure. Alternativno, dostupan je kao dodatni pribor.



IceMaker: kockice leda u izobilju.

IceMaker proizvodi do 130 kockica leda dnevno, koje automatski padaju u dve fioke. Kada je MaxIce aktiviran, moguće je čak i da se ubrza proizvodnja kocki leda ako dođe više gostiju od očekivanog. IceMaker je spojen na cev za dovod pitke vode. Ako nije dostupan fiksni priključak za vodu, postoji i model sa rezervoarom za vodu u odeljku frižidera.

Već danas donosimo tehnologiju budućnosti.

Jedno je sigurno: tehnologije u budućnosti će biti sve pametnije. Da li frižider mora da bude inteligentan? Ne mora, ali mi smatramo da dodatna pomoć ne može da škodi. Zahvaljujući mnogim pametnim funkcijama, naši uređaji su pouzdani sporedni pomoćnici.




Ugrađeni napredak.

Vaš frižider misli za vas gde god može. Na primer, podsetiće vas na piće koje ste zaboravili u zamrzivaču - zahvaljujući integriranom BottleTimeru. Napukle boce su stvar prošlosti.


Kada ste na odmoru, jednostavno prebacite frižider na HolidayMode. Ova funkcija vam štedi puno energije.

Posebno zanimljivo svima koji vole noćne posete frižideru: NightMode. Unutrašnjost je tada osvetljena samo prigušenim svetlom. To znači da se nakon ponoćne „šetnje“ možete nerazbuđeni vratiti u krevet.



Aplikaciju SmartDevice možete preuzeti ovde:





Uvijek dobro povezan.

Svi naši novi samostojeći modeli su ili fabrički pripremljeni za umrežavanje ili se mogu naknadno povezati na WLAN putem SmartDeviceBox-a. Iskoristite brojne nove mogućnosti naše aplikacije SmartDevice i povežite vaš frižider sa postojećim pametnim uređajima u kući. To vam moguće je jednostavno upravljanje uređajem putem pomoćnih usluga poput Amazon Alexa ili mrežnih usluga poput IFTTT.

Zahvaljujući umrežavanju, važne statusne poruke se šalju automatski na vaš mobilni telefon. Na primer, u slučaju otvorenih vrata frižidera putem DoorAlarma, gde naša aplikacija SmartDevice nudi još mnogo toga. Ovde možete pronaći i atraktivan sadržaj sa savetima za čuvanje, pristup korisničkim uputstvima, priboru i još mnogo toga.

Ukratko: sa našim uređajima ste već danas spremni za budućnost.

Igramo isključivo na sigurno.

Zaštita podataka nam je vrlo važna. Iz tog smo razloga odabrali softverskog partnera koji podržava naše visoke standarde: Microsoft. Kao prvi vodeći pružatelj cloud usluga, Microsoft je dobio sertifikat po međunarodnom ISO / IEC 27018 standardu za zaštitu podataka i koristi AES-256, istu tehnologiju šifrovanja koja se koristi u bankarskoj industriji.



Saznajte kako digitalno umreženo hlađenje olakšava vaš svakodnevni život:
home.liebherr.com/getsmart

Frižideri koji ostavljaju sve vaše mogućnosti otvorenim – a vaša vrata zatvorena.

Ne razvijamo frižidere sa najviše funkcija. Razvijamo frižidere sa pravim funkcijama za bezbedno skladištenje hrane i dajemo našim kupcima upravo ono što im je potrebno. Funkcije koje im olakšavaju život. Zatim implementiramo ove funkcije do tehničkog savršenstva.

Bezbednost na prvom mestu.



Alarm za vrata

Vizuelni alarm sa pulsirajućim LED osvetljenjem kada su vrata otvorena.



Alarm za temperaturu

Vizuelno i zvučno upozorenje čim temperatura u odeljku za zamrzavanje dostigne kritični nivo.



Alarm u slučaju nestanka struje

Vizuelni i zvučni alarm u slučaju nestanka struje za bezbedno skladištenje.



Alarm u slučaju smetnje

Optičko i zvučno upozorenje u slučaju kvara uređaja.



Podsetnik

Automatski podsetnik za održavanje i negu.



Zaključavanje postavki

Sprečava bilo kakve promene podešavanja ili aktiviranje funkcija.



DemoMode

Za optimalnu prezentaciju uređaja u salonima: Korisnički interfejs i rasveta su uključeni, rashladni sistem je isključen.

Malo više udobnosti.



CleaningMode - čišćenje

Za savršen pogled tokom čišćenja, svetla ostaju upaljena dok se sistem hlađenja gasi.



PartyMode

PartyMode aktivira funkcije kao što su SuperCool i maksimalna proizvodnja leda.



HolidayMode

Ventilator, SuperCool i SuperFrost su isključeni, a temperatura frižidera se povećava na +15°C radi uštede električne energije. Odeljak zamrzivača ostaje uključen.



EnergySaver - ušteda energije

Podiže standardnu temperaturu na maksimalno 7°C da bi se smanjila potrošnja energije.



SabbathMode

Sva svetla i zvukovi se isključuju, a funkcija se deaktivira nakon 80 sati.



Podešavanje jezika*

Izbor podešavanja jezika između 12 ponuđenih.



Indikator statusa

Budite sigurni da je sve u redu u svakom trenutku – zahvaljujući integrisanom prikazu statusa na vratima uređaja. Plavo svetlo ukazuje da je sve u redu. U slučaju smetnji, ekran treperi crveno i čuje se ton upozorenja.



Osnovne funkcije hlađenja.



Prikaz temperature

uvek prikazuje trenutnu vrednost temperature. Stavke koje trepaju u meniju označavaju promene.



SuperFrost

Naglo snižavanje temperature u zamrzivaču, što doprinosi očuvanju nutritivne vrednosti namirnica.



SuperCool

Povećava efekat hlađenja dok sveže namirnice dostignu temperaturu ostatka namirnica u frižideru.



VarioTemp

Varijabilno podešavanje temperature između -2°C i +14°C znači da se ceo zamrzivač može koristiti i kao frižider ili podrumski odeljak.

Jednostavno pametno sa aplikacijom.



NightMode - noćni režim

Svi zvuci i buka su isključeni – a osvetljenje je prigušeno. Za nesmetanu tišinu.



BottleTimer - podsetnik za boce

Ekstra brzo hlađenje aktiviranjem funkcije SuperFrost. Aplikacija šalje automatski podsetnik za uklanjanje boca iz odeljka za led.



EasyTwist Ice

Brza i laka proizvodnja kockica leda: napunite posudu vodom, ostavite je da se zamrzne i pustite gotove kockice leda okretanjem.



IceCubeTimer** - tajmer za kockice leda

Brža proizvodnja kockica leda. Čim su kocke leda spremne, aplikacija šalje obaveštenje.

Dodatni pribor

Praktični dodaci za svakodnevnu upotrebu.

Otkrijte svestranost originalnog Liebherr asortimana dodatne opreme za vaš frižider i tako olakšajte svakodnevnicu.

LIEBHERR



Sistemi organizacije

Unutrašnjost frižidera je dizajnirana u skladu sa potrebama. Na primer, pregledno razvrstavanje hrane uz posude VarioSafe i VarioBox, varijabilna posudica za jaja i FlexSystem. Dodatni držači boca i natpisne pločice za označavanje vina na policama vinskih frižidera.



VarioBox



FlexSystem



Polica za boce

Raznovrsni sitni pomagači

Od praktične posude za maslac, posudice za led koja se lako puni do praktične posude za zamrzavanje, niz dodatne opreme nudi mnoštvo pametnih rešenja za sve što se tiče svežine i praktičnog posluživanja.



Posuda za maslac



Posudica za led s poklopcom



Posuda za zamrzavanje



EasyTwist Ice ledomat
Brzo napravite zalihu kockica leda – bez fiksног priključka za vodu. Jednostavno napunite posudu vodom, pustite da se zamrzne i zatim okrenite za kockice leda. Dostupan je kao dodatni pribor i jednostavan za naknadnu ugradnju.



FreshAir filter sa aktivnim ugljem
Čisti cirkulirajući vazduh i brzo vezuje neprijatne mirise. Filter obezbeđuje optimalan kvalitet vazduha i lako se menja.



SmartDeviceBox
Svoj Liebherr možete naknadno opremiti SmartDeviceBoxom za umrežavanje. SmartDeviceBox se može instalirati u samo nekoliko koraka i već danas će vam otvoriti čitav svet digitalnih mogućnosti.

Za dobar pregled.
Čak i pre otvaranja
frižidera.

○ Pure ◊ Plus ◻ Prime △ Peak

Koji uređaj odgovara mojim potrebama?
Pitanje kupca na koje nije uvek lako dati
odgovor. Zbog toga smo vam dodatno
olakšali i podelili naš asortiman u četiri
lako razumljive serije.



○ Pure serija

Serija Pure je naša osnovna serija. Jednostavna, pregledna i savršeno opremljena za sve bitne potrebe. Uređaji iz serije Pure svedeni su na najbitnije ali popunjeni do vrha najvišim Liebherr kvalitetom.



○ Prime serija

Sa Prime serijom stvari postaju puno elegantnije. U unutrašnjosti uređaja se uglavnom koriste čvršći materijali, kao na primer nerđajući čelik. Takođe, poseban koncept rasvete čini uređaje iz ove serije izuzetno dopadljivim.



△ Peak serija

Serija Peak je vrh ponude našeg novog asortimana samostojećih uređaja. Ovde kombinujemo najbolje sa najboljim, bez kompromisa. Inovativna Liebherr tehnologija susreće se sa vrhunskim dizajnom i najvećom udobnošću. Uređaji iz ove serije namenjeni su onima koji žele sve.



SBSes 8496 PremiumPlus

Centri svežine



Kvalitet u svakom detalju



NoFrost

NoFrost uređaji garantuju dugotrajnu svežinu zamrznutih namirnica. Pomoću kruženja hladnog vazduha namirnice se zamrzavaju, a vлага se odvodi van uređaja. Zamrzivač se ne ledi, namirnice sporije dozrevaju.



IceMaker

Uz IceMaker ledomat sa fiksnim priključkom vode, u svakoj prilici raspoložete kockicama leda vrhunskog kvaliteta.



SmartSteel

Modeli sa vratima od nerđajućeg čelika opremljeni su SmartSteel površinom. SmartSteel značajno umanjuje otiske prstiju i slična prljanja. Zahvaljujući vrhunskoj završnoj obradi izuzetno je jednostavan za čišćenje i otporan na grebanje.



SoftSystem

Jedinstveni SoftSystem usporava kretanje vrata pri zatvaranju. Zatvaranje je izuzetno meko, a zahvaljujući robusnim šarkama, kretanje vrata je lagano čak i pri punom opterećenju.



BioFresh Plus fioka

BioFresh-Plus nudi još veću fleksibilnost čuvanja svežih namirnica. Elektronsko upravljanje omogućuje vam izbor temperatura od: -2°C što je idealno za čuvanje ribe ili morskih plodova; 0°C za meso i mlečne prerađevine te 6°C ako čuvate voće i povrće.



BioFresh fioka

BioFresh garantuje savršene klimatske uslove za dugu svežinu namirnica. Pri temperaturi malo iznad 0°C i uz idealnu vlažnost vazduha, voće, povrće, meso i riba zadržavaju vitamine i minerale kao i sebi svojstvenu aromu te svojevrstan izgled i do tri puta duže nego u običnom frižideru. BioFresh-tehnologija nudi rok čuvanja po meri: DrySafe sa niskom vlagom vazduha je idealan za čuvanje mesa, ribe i mlečnih proizvoda. Voće i povrće se idealno čuvaju u HydroSafe-u uz veću vlažnost vazduha.

Side-by-Side kombinovani frižideri



→121→



SWTNes 4285

| | |
|--|---|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 187 / 0.512 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 289 l |
| Zapremina: | Vinski deo: 156,4 l / Zamrzivač: 133 l |
| Nivo buke / razred buke: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Nerđajući čelik (SmartSteel) / Nerđajući čelik (SmartSteel) |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 185 / 60 / 66,5 ¹ |



Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za vinski deo i deo za zamrzavanje
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- FrostControl
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni
- Dečija zaštita

Zamrzivač

- 5 fioka, od čega dve na točkićima, VarioSpace
- IceMaker sa priključkom na vodu 3/4"
- Količina proizvedenog leda u 24 h: 1,2 kg
- Zapremina rezervoara za led: 1,8 kg
- LED rasveta
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 9 kg
- 2 rashladna uloška
- Police od sigurnosnog stakla

Vinski deo

- 2 zasebno podešive temperaturne zone od +5°C do +20°C
- Vrata od toniranog izo-stakla s UV zaštitom

- Krūzno hlađenje, dovod vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti podešivim ventilatorom
- 4 police od bukovine na teleskopskim vodičama, od toga 2 preklopive
- LED rasveta sa dimerom

Prednosti opreme

- Grejani desni bočni zid omogućava kombinaciju sa drugim frižiderom, zamrzivačem i/ili vinskim frižiderom
- HardLine dizajn
- Ručka od aluminijuma sa integrisanim mehanizmom otvaranja
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem provetrvanju
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podešive po visini napred i pozadi
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Skrivene šarke vrata sa graničnikom

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

SBSes 8496

PremiumPlus

SKBses 4380

| | |
|--|---|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 133 / 0.364 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 371 l |
| Zapremina: | Frižider: 235,7 l / BioFresh: 135,8 l |
| Nivo buke / razred buke: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Nerđajući čelik (SmartSteel) / Nerđajući čelik (SmartSteel) |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 185 / 60 / 66,5 ¹ |



Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature frižidera i BioFresh fioke
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider i BioFresh fioke

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Premium GlassLine fioke sa držačem boca, VarioBox posudama, varijabilnom posudicom za jaja, posudicom za maslac
- 4 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Varijabilna polica za boce
- LED plafonska rasveta sa dimerom
- LED rasveta BioFresh dela
- LED rasveta zadnjeg zida
- 3 BioFresh fioke na SoftTelescopic vodičama, od toga 2 fioke podešive od Fruit & Vegetable-Safe do DrySafe, 1 fioka za ribu i plodove mora

Prednosti opreme

- Grejani lev bočni zid omogućava kombinaciju sa drugim frižiderom, zamrzivačem i/ili frižiderom za vino
- HardLine dizajn
- Ručka od aluminijuma sa integrisanim mehanizmom otvaranja
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem provetrvanju
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Skrivene šarke vrata sa graničnikom

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. To povećava dubinu uređaja za otprilike 1,5 cm.

Uređaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.

Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.

**SBNes 4285**

| | |
|--|---|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 171 / 0.468 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 311 l |
| Zapremina: | BioFresh: 179.1 l / Zamrzivač: 133 l |
| Nivo buke / razred buke: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Nerđajući čelik (SmartSteel) / Nerđajući čelik (SmartSteel) |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 185 / 60 / 66.5 ¹ |

**Upravljanje**

- 2,4" TFT ekran u boji iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature frižidera, BioFresh fioke i zamrzivača
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- FrostControl
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider i BioFresh fioke

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- 2 GlassLine police u BioFresh delu, od toga 1 deljiva
- LED plafonska rasveta sa dimerom
- LED rasveta BioFresh dela
- 2 BioFresh fioke na teleskopskim vođicama, podesive kao DrySafe ili HydroSafe

Zamrzivač

- 5 fioka, od čega dve na točkicima, VarioSpace
- IceMaker sa priključkom na vodu 3/4"
- Količina proizvedenog leda u 24 h: 1,2 kg
- Zapremina rezervoara za led: 1,8 kg
- LED rasveta

- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 9 kg
- 2 rashladna uloška
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Grijani desni bočni zid omogućava kombinaciju s drugim frižiderom, zamrzivačem i/ili vinskim frižiderom
- HardLine dizajn
- Ručka od aluminijuma sa integrisanim mehanizmom otvaranja
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem provetravanju
- Transportne ručke i transportni točkici pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Skrivene šarke vrata sa graničnikom

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

SKes 4370

| | |
|--|---|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 78 / 0.213 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 395 l |
| Nivo buke / razred buke: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Nerđajući čelik (SmartSteel) / Nerđajući čelik (SmartSteel) |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 185 / 60 / 66.5 ¹ |

**Upravljanje**

- 2,4" TFT ekran u boji iza vrata,
- Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature frižidera i BioCool fioke
- SuperCool automatika
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Premium GlassLine fioke sa držačem boca, VarioBox posudama, varijabilnom posudicom za jaja, posudicom za maslac
- 6 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Police za boce
- LED plafonska rasveta sa dimerom
- 2 BioCool fioke na teleskopskim vođicama

Prednosti opreme

- Grejani levi bočni zid omogućava kombinaciju sa drugim frižiderom, zamrzivačem i/ili frižiderom za vino
- Ručka od aluminijuma sa integrisanim mehanizmom otvaranja
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem provetravanju
- Transportne ručke i transportni točkici pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Skrivene šarke vrata sa graničnikom

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



SBSes 8773 Premium

1 Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. To povećava dubinu uređaja za otprilike 1,5 cm.

Uredaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.

Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.

**SGNes 4375**

| | |
|--|--|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 198 / 0.542 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 276 l |
| Nivo buke / razred buke: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Nerđajući čelik (SmartSteel) / Nerđajući čelik (SmartSteel) |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 185 / 60 / 66.5¹ |

**Upravljanje**

- 2,4" TFT ekran u boji iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- FrostControl
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Zamrzivač

- 8 fioka, od čega 6 na teleskopskim vođicama i 1 na točkićima, VarioSpace
- Gornja fioka sa praktičnom funkcijom nagiba
- Posudica za led sa poklopcom
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 9 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 18 kg
- 2 rashladna uloška
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme


- Grejani desni bočni zid omogućava kombinaciju sa drugim frižiderom, zamrzivačem i/ili frižiderom za vino
- HardLine dizajn
- Ručka od aluminijuma sa integrisanim mehanizmom otvaranja
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem provertravanju
- Transportne ručke i transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Skrivena šarke vrata sa graničnikom

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

SKBes 4370

| | |
|--|--|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 133 / 0.364 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 372 l |
| Zapremina: | Frižider: 235,7 l / BioFresh: 137,2 l |
| Nivo buke / razred buke: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Nerđajući čelik (SmartSteel) / Nerđajući čelik (SmartSteel) |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 185 / 60 / 66.5¹ |

**Upravljanje**

- 2,4" TFT ekran u boji iza vrata,
- Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature frižidera i BioFresh fioke
- SuperCool automatika
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider i BioFresh fioke

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Premium GlassLine fioke sa držačem boca, VarioBox posudama, varijabilnom posudicom za jaja, posudicom za maslac
- 4 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Varijabilna polica za boce
- LED plafonska rasveta sa dimerom
- LED rasveta BioFresh dela
- LED rasveta zadnjeg zida
- 3 BioFresh fioke na teleskopskim vođicama, od toga 2 fioke podesive od Fruit & Vegetable-Safe do DrySafe

Prednosti opreme

- Grejani levi bočni zid omogućava kombinaciju sa drugim frižiderom, zamrzivačem i/ili frižiderom za vino
- HardLine dizajn
- Ručka od aluminijuma sa integrisanim mehanizmom otvaranja
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem provertravanju
- Transportne ručke i transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Skrivena šarke vrata sa graničnikom

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



XRFbd 5220 ◇ Plus serija



Kvalitet u svakom detalju



BioFresh sa HydroBreeze sistemom

Želite da hladite voće i povrće kao profesionalci? HydroBreeze će vas oduševiti: hladna magla, u kombinaciji sa temperaturom u fioci nešto iznad 0°C, daje namirnicama dodatnu snagu za duži rok trajanja. A brine se i za sjajan optički efekat. HydroBreeze se aktivira svakih 90 minuta na 4 sekunde i na 8 sekundi nakon otvaranja vrata.



EasyFresh

Naša EasyFresh fioka donosi svežinu pijace u vaš dom. Radilo se o svežem voću ili povrću, ovde je sve u optimalnoj atmosferi. Zahvaljujući vazdušnoj nepropusnosti, hrana zadržava vlažnost što znači da ostaje dugo sveža.



SpaceBox

Smestite „velike stvari“ u svoj Liebherr: za XL čurku ili višeslojnu sladolednu tortu jednostavno treba više prostora. Vaš Liebherr ima SpaceBox upravo za tu svrhu: na visini od 250 mm, nudi mnogo dodatnog prostora, čak i za velike smrznute proizvode. Korisno za fleksibilno spremanje hrane.



DuoCooling

Zahvaljujući dva potpuno odvojena rashladna toka, DuoCooling sprečava mešanje vazduha između frižidera i zamrzivača. Hrana se ne isušuje niti se prenose mirisi. A to znači: bacite manje, kupujte manje, ali štedite više i uživajte.



PowerCooling

Kod rashladnog uređaja bitno je da je hladnoća što ravnomernije raspoređena? To omogućava PowerCooling sistem: ujedno snažan i tih ventilator efikasno distribuira hladan vazduh kroz ceo frižider.



Touch & Swipe ekran

Poslušan na dodir: zahvaljujući ovom ekranu upravljanje je intuitivno i lako. Jednostavno, kombinacijom dodira i povlačenja prsta, odaberite željenu funkciju i podesite željene vrednosti. Dok ne koristite ekran, on pokazuje trenutnu temperaturu frižidera i zamrzivača.



NoFrost

Kada otvorite zamrzivač, želite videti smrznutu hranu ali sigurno ne led i inje. NoFrost štiti zamrzivač od neželjenog zamrzavanja koje troši puno energije i kvar i teksturu namirnica. NoFrost znači: nema više mukotrpног i dugotraјног odmrzavanja zamrzivača i tako vam ostaje više vremena za druge stvari, kao i ušteda novca.



LED rasveta zamrzivača

Kada otvorite fioke u svom Liebherr zamrzivaču, ne dočekuje vas samo prizor hrane, već i atraktivno osvetljenje. Ovo je obezbeđeno snažnim, dugotraјним, ekološki prihvativim LED diodama. Osvetljenje dodatno olakšava pregled svih sadržaja, a takođe je i jedinstven element dizajna.



Varijabilna polica za boce

Da li očekujete goste i želite da rashladite nekoliko pića više nego inače? U tu svrhu dostupna je polica za boce iznad BioFresh fioke: jednostavnim uklanjanjem staklene ploče oslobađa se prostor za boce svih oblika i veličina.



SoftSystem

Od doručka do ponoćnog međuobroka, postoji mnogo prilika za otvaranje i zatvaranje frižidera. I zaista je priyatno sa vašim Liebherr uređajem. Zahvaljujući SoftSystemu, frižider se tiho, meko i sigurno zatvara. Boce odložene u vratima ostaju na sigurnom - ništa se ne klima i ne stvara buku.



LightTower

Uživajte u optimalno osvetljenoj unutrašnjosti: LightTower pokazuje hranu u najboljem svetlu i postavljen je tako da je cela unutrašnjost frižidera ravnomerno osvetljena. LightTower direktno integriran u bočne zidove takođe ostavlja više prostora za vaše namirnice.



IceTower

Nikada nećete ostati bez hladnih pića na zabavi. Za to se brine IceTower zapremine 8 kg kocki leda. Lopatica za kockice leda i izvlačna posuda na teleskopskim vođicama omogućuju lak pristup kockicama leda. Dodatna fioka za umetanje znači da možete čuvati manje leda i napraviti mesta za smrznutu hranu ispod. Susedna fioka pruža prostor za skladištenje smrznutih proizvoda.

Side-by-Side kombinovani frižideri



↔121↔

XRFbs 5295

Peak



SFNbsd 529i

| | |
|--|--|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 198 / 0.542 kWh¹ |
| Ukupna zapremina: | 277 l |
| Nivo buke / razred buke: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Prikladan za temperature okoline od 0°C | |
| Vrata / kućište: | Crni čelik / Crni čelik |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| No Frost | LED | Ice Tower | Ice Maker | Soft System | Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Space Box | Vario Space |
| Easy Open | Super Frost | Smart Device | | | | | | |

Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji iza vrata, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox uključen
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Zamrzivač

- 7 fioka, od čega 4 na teleskopskim vodicama, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker sa priključkom na vodu 3/4", LED rasveta
- Količina proizvedenog leda u 24 h: 0,8 kg
- Zapremina rezervoara za led: 8,0 kg
- LED rasveta
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 18 kg
- 2 rashladna uloška
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Grejani desni bočni zid omogućava kombinaciju s drugim frižiderom, zamrzivačem i/ili vinskim frižiderom
- SlimLine ručka sa integrisanim mehanizmom otvaranja
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

SRBbsd 529i

| | |
|--|--|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 134 / 0.367 kWh¹ |
| Ukupna zapremina: | 386 l |
| Zapremina: | Frižider: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l |
| Nivo buke / razred buke: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Crni čelik / Crni čelik |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Super Cool |
| Smart Device | | | | | | | | |

Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji iza vrata, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature frižidera i BioFresh fioke
- SmartDeviceBox uključen
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider i BioFresh fioke

- PowerCooling sa ambijentalnom rasvetom i FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Premium GlassLine pregrade sa držačem za boce, uklonjivi VarioBox, varijabilna posudica za jaja, kutija za maslac
- 4 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Integrисana polica za boce
- 2 bočna LED svetleća stuba
- LED BioFresh rasveta
- 3 BioFresh fioke na SoftTelescopic vodicama, 2 fioke za voće i povrće sa HydroBreeze sistemom, 1 fioke za meso i mlečne proizvode, 1 FlexSystem
- InfinitySpring sa priključkom na vodu 3/4"

Prednosti opreme

- Grejani levi bočni zid omogućava kombinaciju sa drugim frižiderom, zamrzivačem i/ili frižiderom za vino
- SlimLine ručka sa integrisanim mehanizmom otvaranja
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Zadnji zid i panel vrata od nerđajućeg čelika sa SmartSteel-om

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. To povećava dubinu uređaja za otprilike 1,5 cm.

Uređaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.

Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.



SFNsd 5267

| | |
|--|--|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 198 / 0.542 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 277 l |
| Nivo buke / razred buke: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Prikladan za temperature okoline do 0°C | |
| Vrata / kućište: | Nerđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |
| No Frost | |
| LED | |
| Ice Tower | |
| Ice Maker | |
| Soft System | |
| Touch & Swipe-Display | |
| Space Box | |
| Vario Space | |
| Easy Open | |
| Super Frost | |
| Smart Device ready | |

Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji iza vrata, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Zamrzivač

- 7 fioka, VarioSpace
- Gornja fioka sa praktičnom funkcijom nagiba
- IceTower
- IceMaker sa priključkom na vodu 3/4", LED rasveta
- Količina proizvedenog leda u 24 h: 0,8 kg
- Zapremina rezervoara za led: 8,0 kg
- LED rasveta
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 18 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 18 kg
- 2 rashladna uloška

Prednosti opreme

- Grejani desni bočni zid omogućava kombinacije s drugim frižiderom, zamrzivačem i/ili vinskim frižiderom
- SlimLine ručka sa integriranim mehanizmom otvaranja
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

SRBsdd 5260

| | |
|--|--|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 134 / 0.367 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 384 l |
| Zapremina: | Frižider: 245,8 l / BioFresh: 138,4 l |
| Nivo buke / razred buke: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Nerđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |
| Bio Fresh Professional | |
| Fish & Seafood | |
| Glass & Steel Interior | |
| Light Tower | |
| Soft System | |
| Soft-Telescopic Rails | |
| Touch & Swipe-Display | |
| Super Cool | |
| Smart Device ready | |

Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji iza vrata, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature frižidera i BioFresh fioke
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider i BioFresh fioke

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Premium GlassLine pregrade sa držačem za boce, uklonljivi VarioBox, varijabilna posudica za jaja, kutija za maslac
- 4 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Integrисана polica za boce
- 2 bočna LED svetleća stuba
- LED BioFresh rasveta
- 3 BioFresh fioke na SoftTelescopic vodičama, 1 fioka za voće i povrće, 1 fioka za ribu i plodove mora, 1 fioka za meso i mlečne proizvode

Prednosti opreme

- Grejani lev bočni zid omogućava kombinaciju sa drugim frižiderom, zamrzivačem i/ili frižiderom za vino
- SlimLine ručka sa integriranim mehanizmom otvaranja
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Zadnji zid od nerđajućeg čelika sa SmartSteel-om

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

Side-by-Side kombinovani frižideri



→121→



SBNsd 5264

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Razred energetske efikasnosti: | | | | | | | | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 171 / 0.468 kWh ¹ | | | | | | | |
| Ukupna zapremina ² : | 313 l | | | | | | | |
| Zapremina: | BioFresh: 180.7 l / Zamrzivač: 133 l | | | | | | | |
| Nivo buke / razred buke: | 34 dB(A) / B, SuperSilent | | | | | | | |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) | | | | | | | |
| Vrata / kućište: | Nerđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna | | | | | | | |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji iza vrata, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature BioFresh firoke i zamrzivača
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider i BioFresh firoke

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Premium GlassLine pregrade sa držačem za boce, uklonjivi VarioBox
- 1 GlassLine polica, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Integrirana polica za boce
- LED plafonska rasveta
- LED BioFresh rasveta
- 2 BioFresh firoke na SoftTelescopic vodičama, 1 fioka za voće i povrće, 1 fioka za meso i mlečne proizvode

Zamrzivač ***

- 4 firoke
- IceMaker sa priključkom na vodu 3/4"

- Količina proizvedenog leda u 24 h: 1,2 kg
- Zapremina rezervoara za led: 5,4 kg
- LED rasveta
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- 2 rashladna uloška
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Grejani desni bočni zid omogućava kombinaciju sa drugim frižiderom, zamrzivačem i/ili vinskim frižiderom
- SlimLine ručka sa integrisanim mehanizmom otvaranja
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Zadnji zid od nerđajućeg čelika sa SmartSteel-om

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

SRsdd 5250

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Razred energetske efikasnosti: | | | | | | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 99 / 0.271 kWh ¹ | | | | | |
| Ukupna zapremina ² : | 401 l | | | | | |
| Nivo buke / razred buke: | 35 dB(A) / B, SuperSilent | | | | | |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) | | | | | |
| Vrata / kućište: | Nerđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna | | | | | |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ | | | | | |
| | | | | | | |

Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji iza vrata, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature frižidera
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Premium GlassLine pregrade sa držačem za boce, uklonjivi VarioBox
- SlimLine ručka sa integrisanim mehanizmom otvaranja
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- 6 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Polica za boce
- 2 bočna LED svetleća stuba
- 1 EasyFresh fioka na teleskopskim vodičima
- 1 velika fioka za voće i povrće na teleskopskim vodičima

Prednosti opreme

- Grejani levi bočni zid omogućava kombinaciju sa drugim frižiderom, zamrzivačem i/ili frižiderom za vino
- SlimLine ručka sa integrisanim mehanizmom otvaranja
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Zadnji zid od nerđajućeg čelika sa SmartSteel-om

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. To povećava dubinu uređaja za otrpilike 1,5 cm.

Uređaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.

Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.



SFNsfe 5247

| | |
|--|--|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 248 / 0.679 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 277 l |
| Nivo buke / razred buke: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Prikladan za temperature okoline do 0°C | |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |



XRFsf 5245

Plus

SRBsfe 5220

| | |
|--|---|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 158 / 0.432 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 382 l |
| Zapremina: | Frižider: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l |
| Nivo buke / razred buke: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |



Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Zamrzivač

- 7 fioka, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker sa priključkom na vodu 3/4"
- Količina proizvedenog leda u 24 h: 0,8 kg
- Zapremina rezervoara za led: 8,0 kg
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 18 kg

Prednosti opreme

- Grejani desni bočni zid omogućava kombinaciju sa drugim frižiderom, zamrzivačem i/ili frižiderom za vino
- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature frižidera
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider i BioFresh fioke

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Pregrade u vratima sa držačem za boce
- 6 GlassLine polica, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Integrirana polica za boce
- LED plafonska rasveta
- 2 BioFresh fioke, 1 fioka za voće i povrće, 1 fioka za meso i mlečne proizvode

Prednosti opreme

- Grejani levi bočni zid omogućava kombinaciju sa drugim frižiderom, zamrzivačem i/ili frižiderom za vino
- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

² Prema Uredbi EU 2019/2016, ukupnu zapreminu prikazujemo kao celi broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i frižidera sa jednim decimalnim mestom. Izraz "zapremina" odnosi se na pojam "zapremina" naveden u važećem pravilniku.



↔123→

XRFsf 5240

Plus



SFNse 5247

| | |
|--|----------------------------------|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 248 / 0.679 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 277 l |
| Nivo buke / razred buke: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Prikladan za temperature okoline do 0°C | |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------------|
| No Frost | Ice Tower | Ice Maker | Touch-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Super Frost | Smart Device ready |
|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------------|

SRsfe 5220

| | |
|--|----------------------------------|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 123 / 0.337 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 399 l |
| Nivo buke / razred buke: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |

| | | | |
|------------|-----------------------|------------|--------------------|
| Easy Fresh | Touch & Swipe-Display | Super Cool | Smart Device ready |
|------------|-----------------------|------------|--------------------|

Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Zamrzivač

- 7 fioka, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker sa priključkom na vodu 3/4"
- Količina proizvedenog leda u 24 h: 0,8 kg
- Zapremina rezervoara za led: 8,0 kg
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 18 kg

Prednosti opreme

- Grejani desni bočni zid omogućava kombinaciju sa drugim frižiderom, zamrzivačem i/ili frižiderom za vino
- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature frižidera
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Pregrade u vratima sa držačem za boce
- 6 GlassLine polica, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Polica za boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vođicama
- 1 fioka za voće i povrće

Prednosti opreme

- Grejani levi bočni zid omogućava kombinaciju sa drugim frižiderom, zamrzivačem i/ili frižiderom za vino
- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



SFNde 522

| | |
|--|--|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 248 / 0.679 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 277 l |
| Nivo buke / razred buke: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Prikladan za temperature okoline do -15°C | |
| Vrata / kućište: | Crni čelik / Crna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |



Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Zamrzivač

- 7 fioka, VarioSpace
- Gornja fioka sa praktičnom funkcijom nagiba
- Posuda za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 18 kg

Prednosti opreme

- Grejani desni bočni zid omogućava kombinaciju sa drugim frižiderom, zamrzivačem i/ili frižiderom za vino
- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

SRbde 5220

Plus

SRbde 5220

| | |
|--|--|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 123 / 0.337 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 399 l |
| Nivo buke / razred buke: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Crni čelik / Crna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |



Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature frižidera
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Pregrade u vratima sa držačem za boce
- 6 GlassLine polica, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Polica za boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vođicama
- 1 fioka za voće i povrće

Prednosti opreme

- Grejani levi bočni zid omogućava kombinaciju sa drugim frižiderom, zamrzivačem i/ili frižiderom za vino
- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

Side-by-Side kombinovani frižideri



→122,6→



SFNsde 5227

| | |
|--|--|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 248 / 0.679 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 277 l |
| Nivo buke / razred buke: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Prikladan za temperature okoline do -15°C | |
| Vrata / kućište: | Nerđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |



Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Zamrzivač *

- 7 fioka, VarioSpace
- Gornja fioka sa praktičnom funkcijom nagiba
- Posuda za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 18 kg

Prednosti opreme

- Grejani desni bočni zid omogućava kombinaciju sa drugim frižiderom, zamrzivačem i/ili frižiderom za vino
- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

XRFsd 5220

Plus

SRsde 5220

| | |
|--|--|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 123 / 0.337 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 399 l |
| Nivo buke / razred buke: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Nerđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |



Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature frižidera
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Pregrade u vratima sa držačem za boce
- 6 GlassLine polica, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Polica za boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vođicama
- 1 fioka za voće i povrće

Prednosti opreme

- Grejani levi bočni zid omogućava kombinaciju sa drugim frižiderom, zamrzivačem i/ili frižiderom za vino
- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

¹ Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. To povećava dubinu uređaja za otprilike 1,5 cm.

Uređaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.

Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.



XRFsd 5220 ◇ Plus serija

2 Prema Uredbi EU 2019/2016, ukupnu zapreminu prikazujemo kao celi broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i frižidera sa jednim decimalnim mestom. Izraz "zapremina" odnosi se na pojam "zapremina" naveden u važećem pravilniku.



CBNes 6256 PremiumPlus

1 Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. To povećava dubinu uređaja za otprilike 1,5 cm. Uredaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana. Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.

Side-by-Side French door



← 91 →



BioFresh fioke

vođicama mogu se izvući bez ikakvog napora. Bočno LED osvetljenje obezbeđuje savršeno osvetljenje. U zavisnosti od zahteva, promenljiva polica za boce ili staklena polica ispod se mogu koristiti za odlaganje šoljica ili činija.



IceMaker

Sa automatskim IceMaker-om, vrhunske kockice leda su dostupne za svaku priliku. Integrисани filter za vodu uvek obezbeđuje optimalan kvalitet vode. Potrebna zamena filtera je prikazana na kontrolnom ekranu. Zahvaljuјући profesionalnoј NoFrost tehnologiji, odmrzavanje zamrzivača više nije potrebno.



reddot award 2018
winner

CBNes 6256

PremiumPlus

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

341 / 0.934 kWh¹

Ukupna zapremina²:

522 l

Zapremina:

Frižider: **292,2 l** / BioFresh: **70,6 l** / Zamrzivač: **160 l**

Nivo buke / razred buke:

42 dB(A) / D

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Nerđajući čelik / Nerđajući čelik

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

203,9 / 91 / 61,5³



Upravljanje

- MagicEye ekran iza vrata sa elektronikom na dodir
- Digitalni prikaz temperature frižidera i zamrzivača
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika zavisna od količine namirnica
- FrostControl
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: zvučni

Zamrzivač

- 2 samozatvarajuće fioke na teleskopskim vođicama
- IceMaker sa priključkom na vodu 3/4"
- Količina proizvedenog leda u 24 h: 0,9 kg
- Zapremina rezervoara za led: 2,7 kg
- LED rasveta
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 12 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg

Prednosti opreme

- HardLine dizajn
- Ručka od aluminija
- Transportne ručke i transportni točkici pozadi
- Postavljanje moguće leđima do samog zida zahvaljujući prednjem provertravanju
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Zaustavljanje vrata levo fiksno/desno fiksno

Frižider i BioFresh fioke

- PowerCooling
- Premium GlassLine pregrade sa držačem za boce, variabilna posudica za jaja
- 3 GlassLine police
- 2 bočna LED svetleća stuba i LED plafonska rasveta
- LED rasveta BioFresh dela
- 2 BioFresh fioke na teleskopskim vođicama, obe podešive od Hydro do DrySafe

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Prema Uredbi EU 2019/2016, ukupnu zapreminu prikazujemo kao celi broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i hladnjaka sa jednim decimalnim mestom. Izraz "zapremina" odnosi se na pojam "zapremina" naveden u važećem pravilniku.



CBNes 5778 Premium

Kvalitet u svakom detalju



NoFrost

NoFrost uređaji garantuju dugotrajanu svežinu zamrznutih namirnica. Pomoću kruženja hladnog vazduha namirnice se zamrzavaju, a vлага se odvodi van uređaja. Zamrzivač se ne ledi, a namirnice sporije dozrevaju.



DuoCooling

DuoCooling predstavlja dva potpuno odvojena rashladna toka. Temperature frižidera i zamrzivača se podešavaju precizno i potpuno nezavisno jedna od druge. Osim toga, prednost je i to što nema cirkulacije vazduha iz zamrzivača u frižider i obrnuto čime je sprečeno mešanje mirisa i neželjeno sušenje namirnica.



SoftTelescopic

SoftTelescopic vođice na BioFresh fiokama omogućuju glatko, meko i jednostavno otvaranje i zatvaranje što svakodnevno korišćenje čini izuzetno priјatnim.



LED osvetljenje zadnjeg zida

LED osvetljenje zadnjeg zida integrisano je uz zadnju ivicu najniže police frižidera. Energetski efikasna i dugovečna LED rasveta optimalno osvetljava zadnji zid frižidera, a time i celu unutrašnjost, od dna do vrha čineći sa plafonskom rasvetom homogen, prvorazredan rasvetni koncept.



LED rasveta

Liebherr frižideri i zamrzivači opremljeni su modernom LED rasvetom. Unutrašnjost uređaja je ravnomerno osvetljena. LED rasvetu odlikuje dug radni vek, izuzetna energetska efikasnost i zanemarivo zagrevanje. Sofisticirani integrirani dizajn plafonske led rasvete ne oduzima korisni prostor u frižideru.



BioFresh

BioFresh garantuje savršene klimatske uslove za dugu svežinu namirnica. Pri temperaturi malo iznad 0°C i uz idealnu vlažnost vazduha, voće, povrće, meso i ribu zadržavaju vitamine i minerale kao i sebi svojstvenu aromu te privlačan izgled i do tri puta duže nego u običnom frižideru.

BioFresh NoFrost kombinovani frižideri



↔ 70 →



CBNes 5778

Premium

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

187 / 0.512 kWh¹

Ukupna zapremina^a:

392 l

Zapremina: Frižider: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Zamrzivač: 112 l

Nivo buke / razred buke: 35 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište: Nerđajući čelik (SmartSteel) / Nerđajući čelik (SmartSteel)

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): 201 / 70 / 66,5¹



Smart Device ready

Upravljanje

- 7" TFT ekran u boji na vratima, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature frižidera, zamrzivača i BioFresh fioke
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- SuperCool automatika sa vremenskim ograničenjem
- SuperFrost automatika zavisna od količine namirnica
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: zvučni

Frižider i BioFresh fioke

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Premium GlassLine pregrade sa držačem za boce, uklonjivi VarioBox, varijabilna posudica za jaja, kutija za maslac
- 3 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- Varijabilna polica za boce
- LED plafonska rasveta sa dimerom
- LED rasveta BioFresh dela
- LED osvetljenje zadnjeg zida
- 2 BioFresh fioke na SoftTelescopic vodicama, podesive kao DrySafe ili HydroSafe

Zamrzivač

- 3 fioke, od čega 2 na točkićima, VarioSpace
- Posudice za kockice leda
- LED rasveta
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 9 kg
- 2 rashladna uloška
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- HardLine dizajn
- Aluminijumske ručice sa integrisanim mehanizmom za lakše otvaranje
- Postavljanje moguće ledima do samog zida zahvaljujući prednjem provetrvanju
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Skrivene šarke vrata sa graničnikom

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



↔ 70 →



CBNef 5735

Comfort

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

234 / 0.641 kWh¹

Ukupna zapremina^a:

392 l

Zapremina: Frižider: 168,5 l / BioFresh: 112,6 l / Zamrzivač: 112 l

Nivo buke / razred buke: 36 dB(A) / C

Klimatski razred: SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište: Nerđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): 201 / 70 / 66,5¹



Upravljanje

- 2,4" TFT monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature frižidera, zamrzivača i BioFresh fioke
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- SuperCool automatika sa vremenskim ograničenjem
- SuperFrost automatika vremenski upravljana
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider i BioFresh fioke

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 3 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- Varijabilna polica za boce
- LED plafonska rasveta
- 2 BioFresh fioke na teleskopskim vodicama, 1 fioka za voće i povrće, 1 fioka podesiva kao Fruit & VegetableSafe ili DrySafe

Zamrzivač

- 3 fioke, VarioSpace
- Posudica za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 9 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- HardLine dizajn
- Aluminijumske ručice sa integrisanim mehanizmom otvaranja
- Postavljanje moguće ledima do samog zida zahvaljujući prednjem provetrvanju
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. To povećava dubinu uređaja za otrpilike 1,5 cm.

Uređaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.

Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.

BioCool NoFrost kombinovani frižideri



↔ 70 ↔



CNef 5745

Comfort



Razred energetske efikasnosti:

Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

210 / 0.575 kWh¹

Ukupna zapremina²:

411 l

Zapremina:

Frižider: **299,2 l** / Zamrzivač: **112,2 l**

Nivo buke / razred buke:

36 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Nerđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

201 / 70 / 66,5³



↔ 70 ↔



CNef 5735

Comfort



Razred energetske efikasnosti:

210 / 0.575 kWh¹

Ukupna zapremina²:

410 l

Zapremina:

Frižider: **299,2 l** / Zamrzivač: **112 l**

Nivo buke / razred buke:

36 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Nerđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

201 / 70 / 66,5³



Upravljanje

- 2,4" TFT monohromatski ekran iza vrata, Touch elektronika
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 4 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- Polica za boce
- LED plafonska rasveta
- 1 BioCool fioka na točkićima

Zamrzivač

- 4 fioke, VarioSpace
- IceMaker sa posudom za vodu
- Proizvodnja kockica leda u 24 h: 1,2 kg
- Zapremina rezervoara za led: 2,2 kg
- Posudica za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 9 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Aluminijumske ručke sa integrisanim mehanizmom otvaranja
- Postavljanje moguće ledima do samog zida zahvaljujući prednjem provertravanju
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

Upravljanje

- 2,4" TFT monohromatski ekran iza vrata, Touch elektronika
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- SuperCool automatska sa vremenskim ograničenjem
- SuperFrost automatska vremenski upravljana
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce, varijabilna posudica za jaja
- 4 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- Polica za boce
- LED plafonska rasveta
- 1 BioCool fioka na točkićima

Zamrzivač

- 3 fioke, VarioSpace
- Posudica za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 9 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- HardLine dizajn
- Aluminijumske ručke sa integrisanim mehanizmom otvaranja
- Postavljanje moguće ledima do samog zida zahvaljujući prednjem provertravanju
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

² Prema Uredbi EU 2019/2016, ukupnu zapreminu prikazujemo kao celi broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i frižidera sa jednim decimalnim mestom. Izraz "zapremina" odnosi se na pojam "zapremina" naveden u važećem pravilniku.

Kombinovani frižideri



CBNstd 579i Δ Peak-Serija



Kombinovani frižideri



○ Pure serija



◊ Plus serija



○ Prime serija



△ Peak serija

| | ○ Pure serija | ◇ Plus serija | ○ Prime serija | △ Peak serija |
|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Tehnologije svežine | EasyFresh na integriranim vođicama | EasyFresh na integriranim vođicama | EasyFresh na teleskopskim vođicama | EasyFresh na teleskopskim vođicama |
| | BioFresh na teleskopskim vođicama | | BioFresh SoftTelescopic vođice | BioFresh Professional SoftTelescopic vođice |
| | DuoCooling | DuoCooling | DuoCooling | HydroBreeze |
| | FreshAir filter | FreshAir filter | FreshAir filter | Fish & Seafood fioka |
| | | | VarioTemp | DuoCooling |
| | NoFrost | NoFrost | NoFrost | FreshAir filter |
| | | | | VarioTemp |
| | | | | NoFrost na teleskopskim vođicama |
| Udobnost i fleksibilnost | | Deljiva staklena polica | Deljiva staklena polica | Deljiva staklena polica |
| | | | SoftSystem- meko zatvaranje | SoftSystem- meko zatvaranje |
| | | VarioSafe | VarioSafe | VarioSafe |
| | | | VarioBox kutijice | VarioBox kutijice |
| | Posudica za jaja | Posudica za jaja | Varijabilna posudica za jaja | Posudica za maslac |
| | Polica za boce | Polica za boce | Polica za boce | Varijabilna posudica za jaja |
| | | Posuda za led | Posuda za led sa poklopcom | Polica za boce |
| | | | | Posuda za led sa poklopcom |
| | | | | FlexSystem |
| Dizajn | Plafonska rasveta frižidera | Plafonska rasveta frižidera | LightTower | LightTower |
| | | | Rasveta BioFresh fioka | Rasveta BioFresh fioka |
| | | | Rasveta zamrzivača | Rasveta zamrzivača |
| | | | | Rasveta IceMakera |
| | | | | Rasveta iza ventilatora |
| | | | | SmartSteel-zadnji zid |
| | Prozirno staklo | Prozirno staklo | Satinirano staklo | SmartSteel-zadnji zid |
| | Inox-izgled police | Inox-izgled police | Police staklo / inox | Satinirano staklo |
| | Touch ekran | Touch ekran | Touch & Swipe-ekran | Police staklo / inox |
| | | Ecran iza vrata ili | Ecran iza vrata ili | Touch & Swipe-ekran |
| | Ecran iza vrata | Ecran na vratima | Ecran na vratima | Ecran iza vrata ili |
| | | | | Ecran na vratima |
| | Rukohvat integriran u vrata | Rukohvat integriran u vrata | Slimline ručka sa integriranim mehanizmom otvaranja | Rukohvat integriran u vrata |
| Povezivost (SmartDeviceBox) | Naknadna ugradnja | Naknadna ugradnja ili integrisano kod modela "i" | Naknadna ugradnja ili integrisano kod modela "i" | Naknadna ugradnja ili integrisano kod modela "i" |
| Voda i led | | IceMaker ili EasyTwist-Ice | IceMaker ili EasyTwist-Ice | IceMaker |
| | | | | InfinitySpring |

Kvalitet u svakom detalju



BioFresh sa HydroBreeze sistemom

Želite da hladite voće i povrće kao profesionalci? HydroBreeze će vas oduševiti: hladna magla, u kombinaciji sa temperaturom u fioci nešto iznad 0°C, daje namirnicama dodatnu snagu za duži rok trajanja. A brine se i za sjajan optički efekat. HydroBreeze se aktivira svakih 90 minuta na 4 sekunde i na 8 sekundi nakon otvaranja vrata.



EasyFresh

Naša EasyFresh fioka donosi svežinu pijace u vaš dom. Radilo se o svežem voću ili povrću, ovde je sve u optimalnoj atmosferi. Zahvaljujući vazdušnoj nepropusnosti, hrana zadržava vlažnost što znači da ostaje dugo sveža.



Fish & Seafood fioka

Volite ribu? Vaš Liebherr čuva ribu svežom! Fish & Seafood fioka čuva ribu i plodove mora na optimalnoj temperaturi od -2°C; jednako profesionalno kao i vaša ribarnica. Podesite veličinu zone od -2°C koliko vam je potrebno – a preostalo meso i mlečne proizvode čuvajte na optimalnoj temperaturi od 0°C. LED ekran pokazuje da je zona od -2°C trenutno aktivna.



InfinitySpring

Izvor sveže, hladne vode za piće u vašoj kuhinji: InfinitySpring zvuči bajkovito. Dozator vode omogućava ispuštanje vode bez curenja i obezbeđuje svežu, hladnu vodu. Jednostavno aktivirajte ploču bokalom ili čašom i uživajte u vodi. Na taj način ćete dugoročno uštedeti novac i vreme za kupovinu i odlaganje boca za vodu.



PowerCooling

Kod rashladnog uređaja bitno je da je hladnoća što ravnomernije raspoređena? To omogućava PowerCooling sistem: ujedno snažan i tih ventilator efikasno distribuira hladan vazduh kroz ceo frižider.



Touch & Swipe ekran

Poslušan na dodir: zahvaljujući ovom ekranu upravljanje je intuitivno i lako. Jednostavno, kombinacijom dodira i povlačenja prsta, odaberite željenu funkciju te podesite željene vrednosti. Dok ne koristite ekran, on pokazuje trenutnu temperaturu frižidera i zamrzivača.



SoftSystem

Od doručka do ponoćnog međuobroka, postoji mnogo prilika za otvaranje i zatvaranje frižidera. I zaista je priyatno sa vašim Liebherr uređajem. Zahvaljujući SoftSystemu, frižider se tihom, meko i sigurno zatvara. Boce odložene u vratima ostaju na sigurnom - ništa se ne klima i ne stvara buku.



LED plafonska rasveta

LED plafonska rasveta ravnomođno osvetljava unutrašnjost odozgo - za dobar pregled vaših namirница. Izuzetno svetla tačka: LED diode postavljene su iznad staklenih polica tako da je čak i pun frižider dobro osvetljen.



Rukohvat integriran u vrata

Posebno i funkcionalno: zahvaljujući vertikalno kontinuiranoj i ergonomski postavljenoj integrisanoj ručki, uređaj možete otvoriti udobno i lako. Osim toga, moderan i puristički dizajn omogućava savršenu integraciju u vašu kuhinju.



VarioTemp

VarioTemp znači da imate puno prostora za čuvanje hrane u frižideru i zamrzivaču. To je zato što takođe možete da podesite i tačnu temperaturu u deljiku zamrzivača između -2°C i +14°C – i da koristite ovaj deljak dalje kao zonu hlađenja. Na primer, može da se kratkoročno koristi za piće i grickalice na zabavama – ili dugoročno kao podrumski deljak za skladištenje krompira.



LightTower

Uživajte u optimalno osvetljenoj unutrašnjosti: LightTower prikazuje hranu u najboljem svetlu i postavljen je tako da je cela unutrašnjost frižidera ravnomođno osvetljena. LightTower direktno integriran u bočne zidove takođe ostavlja više prostora za vaše namirnice.



IceMaker sa fiksnim priključkom na vodu

Da li je ostalo još leda? Sa IceMaker ledomatom ovo pitanje je suvišno. Uz IceMaker sa fiksnim priključkom na vodu te zahvaljujući funkciji MaxIce možete dnevno proizvesti do 1,5 kg kockica leda. Posuda za led opremljena je separatorom tako da ga možete podeliti na bilo koju veličinu: na primer kockice leda sa leve strane, sladoled sa desne strane - ili potpuno za kockice leda.

BioFresh NoFrost kombinovani frižideri



InfinitySpring

Izvor sveže, hladne vode za piće u vašoj kuhinji: InfinitySpring zvuči bajkovito. Dozator vode omogućava ispuštanje vode bez curenja i obezbeđuje svežu, hladnu vodu. Jednostavno aktivirajte ploču bokalom ili čašom i uživajte u vodi. Na taj način ćete dugoročno uštedeti novac i vreme za kupovinu i odlaganje boca za vodu.



BioFresh sa HydroBreeze sistemom

Želite da hladite voće i povrće kao profesionalci? HydroBreeze će vas oduševiti: hladna magla, u kombinaciji sa temperaturom u fioci nešto iznad 0°C, daje namirnicama dodatnu snagu za duži rok trajanja. A brine se i za sjajan optički efekat. HydroBreeze se aktivira svakih 90 minuta na 4 sekunde i na 8 sekundi nakon otvaranja vrata.



CBNstd 579i

Peak

BLU
Performance



Razred energetske efikasnosti:

226 / 0.619 kWh¹

Ukupna zapremina²:

362 l

Zapremina: Frižider: 160,3 l / BioFresh: 98,7 l / Zamrzivač: 104 l

Nivo buke / razred buke:

34 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište: Nerđajući čelik (SmartSteel) / Nerđajući čelik (SmartSteel)

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): 201,5 / 59,7 / 67,5¹

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Duo Cooling | No Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring | Ice Maker |
| Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device | | |

Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji na vratima, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature frižidera, zamrzivača i BioFresh fioca
- SmartDeviceBox uključen
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Zamrzivač

- 3 fioka na teleskopskim vođicama, VarioSpace
- VarioTemp - varijabilna postavka temperature između -2°C i +14°C
- IceMaker sa priključkom na vodu 3/4", LED rasveta
- Količina proizvedenog leda u 24 h: 1,2 kg
- Zapremina rezervoara za led: 5,4 kg
- LED rasveta
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- 2 rashladna uloška
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Zadnji zid i panel vrata od nerđajućeg čelika sa SmartSteel-om

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zadne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. To povećava dubinu uređaja za otprilike 1,5 cm. Uredaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.

BioFresh NoFrost kombinovani frižideri



VarioTemp

VarioTemp znači da imate puno prostora za čuvanje hrane u frižideru i zamrzivaču. To je zato što takođe možete da podesite tačnu temperaturu u odeljku zamrzivača između -2°C i +14°C – i da koristite ovaj odeljak dalje kao zonu hlađenja. Na primer, može da se kratkoročno koristi za piće i grickalice na zabavama – ili dugoročno kao podrumski odeljak za skladišenje krompira.



Fish & Seafood fioka

Volite ribu? Vaš Liebherr čuva ribu svežom! Fish & Seafood fioka čuva ribu i plodove mora na optimalnoj temperaturi od -2°C; jednako profesionalno kao i vaša ribarnica. Podesite veličinu zone od -2°C koliko vam je potrebno, a preostalo meso i mlečne proizvode čuvajte na optimalnih 0 °C. LED ekran pokazuje da je zona od -2°C trenutno aktivna.



 **reddot winner 2022**



← 60 →



CBNbsd 578i

Peak

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

225 / 0.616 kWh¹

Ukupna zapremina²:

359 l

Zapremina: Frižider: 160,3 l / BioFresh: 96,1 l / Zamrzivač: 103 l

Nivo buke / razred buke:

34 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Crni čelik / Crni čelik

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

201,5 / 59,7 / 67,5³

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|-------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Duo Cooling | No Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System |
| Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device | | | |

Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji na vratima, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature frižidera, zamrzivača i BioFresh fioke
- SmartDeviceBox uključen
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider i BioFresh fioke

- PowerCooling, Ambilight i FreshAir filter sa aktivnim ugljem
- Premium GlassLine pregrade sa držaćem za boce, uklonjivi VarioBox, variabilna posudica za jaja, kutija za maslac
- 2 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Integrисана polica za boce
- 2 bočna LED svetleća stuba
- LED rasveta BioFresh dela
- 2 BioFresh fioke na SoftTelescopic vodičama, 1 fioka za voće i povrće sa HydroBreeze sistemom, 1 fioka za ribu i plodove mora, 1 FlexSystem

Zamrzivač

- 3 fioke na teleskopskim vodičama, VarioSpace
- VarioTemp - varijabilna postavka temperature između -2°C i +14°C
- Posudica za led
- LED rasveta
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- 2 rashladna uloška
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Zadnji zid i panel vrata od nerđajućeg čelika sa SmartSteel-om

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Prema Uredbi EU 2019/2016, ukupnu zapreminu prikazujemo kao celi broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i hladnjaka sa jednim decimalnim mestom.

Izraz "zapremina" odnosi se na pojam "zapremina" naveden u važećem pravilniku.

Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.

BioFresh NoFrost kombinovani frižideri



reddot winner 2022

↔ 60 ↔



CBNbsd 576i

Prime

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

226 / 0.619 kWh¹

Ukupna zapremina²:

362 l

Zapremina: Frižider: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Zamrzivač: 104 l

Nivo buke / razred buke: 34 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište: Crni čelik / Crni čelik

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): 201,5 / 59,7 / 67,5¹

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Ice Maker | Soft System | Soft-Telescopic Rails |
| Touch & Swipe-Display | Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device | | | | |

Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji na vratima, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature frižidera, zamrzivača i BioFresh fioke
- SmartDeviceBox uključen
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider i BioFresh fioke

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Premium GlassLine pregrade sa držaćem za boce, uklonjivi VarioBox, varijabilna posudica za jaja, kutija za maslac
- 2 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Integrисана polica za boce
- 2 bočna LED svetleća stuba
- LED rasveta BioFresh dela
- 2 BioFresh fioke na SoftTelescopic vodičama, 1 fioka za voće i povrće, 1 fioka za meso i mlečne proizvode

Zamrzivač

- 3 fioke, VarioSpace
- VarioTemp - varijabilna postavka temperature između -2°C i +14°C
- IceMaker sa priključkom na vodu 3/4"
- Količina proizvedenog leda u 24 h: 1,2 kg
- Zapremina rezervoara za led: 5,4 kg
- LED rasveta
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- 2 rashladna uloška
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SlimLine ručka sa integrisanim mehanizmom otvaranja
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Zadnji zid od nerđajućeg čelika sa SmartSteel-om

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



reddot winner 2022

10
GODINA
GARANCIJE
GEMMA^{...}

↔ 60 ↔



CBNbsa 5753

Prime

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

116 / 0.317 kWh¹

Ukupna zapremina²:

362 l

Zapremina: Frižider: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Zamrzivač: 103 l

Nivo buke / razred buke: 33 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište: Crni čelik / Crni čelik

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): 201,5 / 59,7 / 67,5¹

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Easy Twist Ice | Soft System | Soft-Telescopic Rails |
| Touch & Swipe-Display | Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device ready | | | | |

Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji iza vrata, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature frižidera, zamrzivača i BioFresh fioke
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni
- 3 fioke, VarioSpace
- VarioTemp - varijabilna postavka temperature između -2°C i +14°C
- Posudica za led
- EasyTwist Ice - ledomat
- LED rasveta
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- 2 rashladna uloška
- Police od sigurnosnog stakla

Frižider i BioFresh fioke

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Premium GlassLine pregrade sa držaćem za boce, uklonjivi VarioBox, varijabilna posudica za jaja, kutija za maslac
- 2 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Integrисана polica za boce
- 2 bočna LED svetleća stuba
- LED rasveta BioFresh dela
- 2 BioFresh fioke na SoftTelescopic vodičama, 1 fioka za voće i povrće, 1 fioka za meso i mlečne proizvode

Prednosti opreme

- SlimLine ručka sa integrisanim mehanizmom otvaranja
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Zadnji zid od nerđajućeg čelika sa SmartSteel-om

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. To povećava dubinu uređaja za otrpilike 1,5 cm.

Uređaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana. Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.

BioFresh NoFrost kombinovani frižideri



LightTower

Uživajte u optimalno osvetljenoj unutrašnjosti: LightTower prikazuje hrano u najboljem svetlu i postavljen je tako da je cela unutrašnjost frižidera ravnomerno osvetljena. LightTower direktno integriran u bočne zidove takođe ostavlja više prostora za vaše namirnice.



SoftTelescopic

Otvaranje BioFresh fioka je pravo zadovoljstvo ne samo zbog sveže hrane - već i zbog toga što je otvaranje tako jednostavno, a zatvaranje je automatsko i prigušeno. To osiguravaju teleskopske vođice po kojima firoke lagano klize. A budući da su potpuno izvlačive, imate najbolji pregled sadržaja.



 **reddot winner 2022**



← 60 →



CBNsda 5753

Prime

Razred energetske efikasnosti:

A¹

Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

116 / 0.317 kWh¹

Ukupna zapremina²:

362 l

Zapremina: Frižider: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Zamrzivač: 103 l

Nivo buke / razred buke:

33 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Nerđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

201,5 / 59,7 / 67,5³

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Easy Twist Ice | Soft System | Soft-Telescopic Rails |
| Touch & Swipe-Display | Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device ready | | | | |

Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji iza vrata, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature frižidera, zamrzivača i BioFresh fioke
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider i BioFresh fioka

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Premium GlassLine pregrade sa držaćem za boce, uklonjivi VarioBox, variabilna posudica za jaja, kutija za maslac
- 2 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Integrисана polica za boce
- 2 bočna LED svjetleća stuba
- LED rasveta BioFresh dela
- 2 BioFresh firoke na SoftTelescopic vođicama, 1 fioka za voće i povrće, 1 fioka za meso i mlečne proizvode

Zamrzivač

- 3 firoke, VarioSpace
- VarioTemp - varijabilna postavka temperature između -2°C i +14°C
- Posudica za led
- EasyTwist Ice - ledomat
- LED rasveta
- Vreme sklađenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- 2 rashladna uloška
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SlimLine ručka sa integrisanim mehanizmom otvaranja
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Zadnji zid od nerđajućeg čelika sa SmartSteel-om

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Prema Uredbi EU 2019/2016, ukupnu zapreminu prikazujemo kao celi broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i hladnjaka sa jednim decimalnim mestom.

Izraz "zapremina" odnosi se na pojam "zapremina" naveden u važećem pravilniku.

Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



CBNsfd 5733

Plus



Razred energetske efikasnosti:

Potrošnja električne energije godišnje/24 h: 226 / 0.619 kWh¹

Ukupna zapremina²: 360 l

Zapremina: Frižider: 158,8 l / BioFresh: 98,8 l / Zamrzivač: 103 l

Nivo buke / razred buke: 35 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište: Izgled čelika / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): 201,5 / 59,7 / 67,5¹

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|----------|-----------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device ready |
|-----------|-------------|----------|-----------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|

Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji na vratima, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature frižidera, zamrzivača i BioFresh fioke
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider i BioFresh fioke

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 3 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- Integrirana polica za boce
- LED plafonska rasveta
- 2 BioFresh fioke na teleskopskim vodičama, 1 fioka za voće i povrće, 1 fioka za meso i mlečne proizvode

Zamrzivač

- 3 fioke, VarioSpace
- Posudica za led
- LED rasveta
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



← 60 →



CBNbda 5723

Plus



Razred energetske efikasnosti:

Potrošnja električne energije godišnje/24 h: 116 / 0.317 kWh¹

Ukupna zapremina²: 360 l

Zapremina: Frižider: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Zamrzivač: 103 l

Nivo buke / razred buke: 33 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište: Crni čelik / Crna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): 201,5 / 59,7 / 67,5¹

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|----------|----------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Easy Twist Ice | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device ready |
|-----------|-------------|----------|----------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|

Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider i BioFresh fioke

- DuoCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 3 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- Integrirana polica za boce
- LED plafonska rasveta
- 2 BioFresh fioke na teleskopskim vodičama, 1 fioka za voće i povrće, 1 fioka za meso i mlečne proizvode

Zamrzivač

- 3 fioke, VarioSpace
- EasyTwist Ice - ledomat
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. To povećava dubinu uređaja za otrpilike 1,5 cm.

Uređaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.

Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



CBNsda 5723

Plus



Razred energetske efikasnosti:

Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

116 / 0.317 kWh¹

Ukupna zapremina²:

360 l

Zapremina:

Frižider: **158,8 l** / BioFresh: **98,9 l** / Zamrzivač: **103 l**

Nivo buke / razred buke:

33 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Nerđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

201,5 / 59,7 / 67,5¹

| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Easy Twist Ice | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device ready |
|-----------|-------------|----------|----------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
|-----------|-------------|----------|----------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|

Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider i BioFresh fioke

- DuoCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 3 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- Integrirana polica za boce
- LED plafonska rasveta
- 2 BioFresh fioke na teleskopskim vodičama, 1 fioka za voće i povrće, 1 fioka za meso i mlečne proizvode

Zamrzivač

- 3 fioke, VarioSpace
- EasyTwist Ice - ledomat
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



← 60 →



CBNsfd 5723

Plus



Razred energetske efikasnosti:

Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

226 / 0.619 kWh¹

Ukupna zapremina²:

360 l

Zapremina:

Frižider: **158,8 l** / BioFresh: **98,9 l** / Zamrzivač: **103 l**

Nivo buke / razred buke:

35 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Izgled čelika / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

201,5 / 59,7 / 67,5¹

| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Easy Twist Ice | Touch-Display | Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device ready |
|-----------|-------------|----------|----------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
|-----------|-------------|----------|----------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------------------|

Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider i BioFresh fioke

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 3 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- Integrirana polica za boce
- LED plafonska rasveta
- 2 BioFresh fioke na teleskopskim vodičama, 1 fioka za meso i mlečne proizvode

Zamrzivač

- 3 fioke, VarioSpace
- EasyTwist Ice - ledomat
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

BioFresh NoFrost kombinovani frižideri i NoFrost kombinovani frižideri



← 60 →



CBNsfd 5223

Plus

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

213 / 0.583 kWh¹

Ukupna zapremina²:

320 l

Zapremina: Frižider: **164,7 l** / BioFresh: **52,9 l** / Zamrzivač: **103 l**

Nivo buke / razred buke: **35 dB(A) / B, SuperSilent**

Klimatski razred: **SN-T (od +10°C do +43°C)**

Vrata / kućište: **Izgled čelika / Srebrna**

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): **185,5 / 59,7 / 67,5¹**



reddot winner 2022

← 60 →



CNsdb 5753

Prime

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

129 / 0.353 kWh¹

Ukupna zapremina²:

372 l

Zapremina: Frižider: **269,5 l** / Zamrzivač: **103 l**

Nivo buke / razred buke: **33 dB(A) / B, SuperSilent**

Klimatski razred: **SN-T (od +10°C do +43°C)**

Vrata / kućište: **Nerđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna**

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): **201,5 / 59,7 / 67,5¹**



Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider i BioFresh firoke

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 4 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- Polica za boce
- LED plafonska rasveta
- 1 BioFresh fioka na teleskopskim vodičama, 1 fioka za voće i povrće

Zamrzivač ********

- 3 fioke, VarioSpace
- EasyTwist Ice - ledomat
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji iza vrata, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Premium GlassLine pregrade sa držačem za boce, uklonjivi VarioBox, varijabilna posudica za jaja, kutija za maslac
- 5 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Polica za boce
- 2 bočna LED svetleća stuba
- 1 EasyFresh fioka na vodičama

Zamrzivač *******

- 3 fioke, VarioSpace
- EasyTwist Ice - ledomat
- LED rasveta
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- 2 rashladna uloška
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SlimLine ručka sa integrisanim mehanizmom otvaranja
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Zadnji zid od nerđajućeg čelika sa SmartSteel-om

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



CNsfd 5743 Plus



Razred energetske efikasnosti:

Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

203 / 0.556 kWh¹

Ukupna zapremina²:

371 l

Zapremina:

Frižider: 267,9 l / Zamrzivač: 104 l

Nivo buke / razred buke:

35 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Izgled čelika / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

201,5 / 59,7 / 67,5¹



CNsfd 573i Plus



Razred energetske efikasnosti:

Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

210 / 0.575 kWh¹

Ukupna zapremina²:

359 l

Zapremina:

Frižider: 227,1 l / Zamrzivač: 132 l

Nivo buke / razred buke:

32 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Izgled čelika / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

201,5 / 59,7 / 67,5¹



Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji na vratima, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature frižidera i zamrzivača
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 4 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Polica za boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vođicama

Zamrzivač

- 3 fioke, VarioSpace
- IceMaker sa posudom za vodu
- Količina proizvedenog leda u 24 h: 1,2 kg
- Zapremina rezervoara za led: 5,4 kg
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji na vratima, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature frižidera i zamrzivača
- SmartDeviceBox uključen
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 4 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Polica za boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vođicama

Zamrzivač

- 4 fioke, VarioSpace
- EasyTwist Ice - ledomat
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

NoFrost kombinovani frižideri



← 60 →



CNbdd 5733

Plus

Razred energetske efikasnosti:

D^A_G¹

Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

203 / 0.556 kWh¹

Ukupna zapremina^a:

371 l

Zapremina: Frižider: 267,9 l / Zamrzivač: 103 l

Nivo buke / razred buke: 35 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište: Crni čelik / Crna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): 201,5 / 59,7 / 67,5¹



Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji na vratima, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 5 GlassLine polica, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Police za boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vodičama

Zamrzivač *

- 3 fioke, VarioSpace
- EasyTwist Ice - ledomat
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



← 60 →



CNsfd 5733

Plus

Razred energetske efikasnosti:

D^A_G¹

Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

203 / 0.556 kWh¹

Ukupna zapremina^a:

371 l

Zapremina: Frižider: 267,9 l / Zamrzivač: 103 l

Nivo buke / razred buke: 35 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred: SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište: Izgled čelika / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): 201,5 / 59,7 / 67,5¹



Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji na vratima, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 5 GlassLine polica, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Police za boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vodičama

Zamrzivač *

- 3 fioke, VarioSpace
- EasyTwist Ice - ledomat
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. To povećava dubinu uređaja za otprilike 1,5 cm.

Uredaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.

Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.



CNsfd 5233 Plus

| | |
|--|--|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 201 / 0.550 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 330 l |
| Zapremina: | Frižider: 227 l / Zamrzivač: 103 l |
| Nivo buke / razred buke: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |



Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji na vratima, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 4 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- Polica za boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vođicama

Zamrzivač

- 3 fioke, VarioSpace
- Posudica za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



CNsdd 5723 Plus

| | |
|--|--|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 203 / 0.556 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 371 l |
| Zapremina: | Frižider: 267,9 l / Zamrzivač: 103 l |
| Nivo buke / razred buke: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Nerđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 201,5 / 59,7 / 67,5¹ |



Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 5 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Polica za boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vođicama

Zamrzivač

- 3 fioke, VarioSpace
- EasyTwist Ice - ledomat
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

NoFrost kombinovani frižideri



← 60 →



CNd 5723
Plus

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

203 / 0.556 kWh¹

Ukupna zapremina²:

371 l

Zapremina: Frižider: **267,9 l** / Zamrzivač: **103 l**

Nivo buke / razred buke: **35 dB(A) / B, SuperSilent**

Klimatski razred: **SN-T (od +10°C do +43°C)**

Vrata / kućište: **Bela / Bela**

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): **201,5 / 59,7 / 67,5¹**



Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 5 GlassLine polica, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Police za boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vođicama

Zamrzivač

- 3 fioke, VarioSpace
- EasyTwist Ice - ledomat
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



← 60 →



CNsdd 5223
Plus

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

201 / 0.550 kWh¹

Ukupna zapremina²: **330 l**

Zapremina: Frižider: **227,1 l** / Zamrzivač: **103 l**

Nivo buke / razred buke: **35 dB(A) / B, SuperSilent**

Klimatski razred: **SN-T (od +10°C do +43°C)**

Vrata / kućište: **Nerđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna**

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): **185,5 / 59,7 / 67,5¹**



Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 4 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- Police za boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vođicama

Zamrzivač

- 3 fioke, VarioSpace
- EasyTwist Ice - ledomat
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. To povećava dubinu uređaja za otprilike 1,5 cm. Uređaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.

Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.



Staklo na vratima

Uz ovaj poseban stakleni front vrata ledeno beloj ili crnoj, svojoj kuhinji daćete dodatnu notu elegancije i ekskluzivnosti.

Za savršeno isticanje staklenog fronta kao i za integraciju kuhinje bez ručkica, ovi frižideri su opremljeni bočnim rukohvatom po celoj visini vrata. Staklo je otporno na ogrebotine i izuzetno lako se čisti.



EasyTwist-Ice

Za običan letnji dan ili za zabavu: zahvaljujući EasyTwist-Ice-u možete brzo i jednostavno pripremiti zalihe kockica leda - bez priključka za dovod vode. Jednostavno napunite posudu vodom, pustite da se zamrzne i ispuštite gotove kockice leda jednostavnim okretanjem - i spremni ste za posluživanje hladnih napitaka. EasyTwist-Ice se lako čisti i uvek obezbeđuje higijensku proizvodnju kockica leda.



← 60 →



CNgbd 5723

Plus

| | |
|--|--------------------------------------|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 203 / 0.556 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 371 l |
| Zapremina: | Frižider: 267,9 l / Zamrzivač: 103 l |
| Nivo buke / razred buke: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Crno staklo / Srebrna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 201,5 / 59,7 / 68,2 ³ |



Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 5 GlassLine polica, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Police za boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vodičama

Zamrzivač *

- 3 fioke, VarioSpace
- EasyTwist Ice - ledomat
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Prema Uredbi EU 2019/2016, ukupnu zapreminu prikazujemo kao celi broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i hladnjaka sa jednim decimalnim mestom. Izraz "zapremina" odnosi se na pojam "zapremina" naveden u važećem pravilniku.



VarioSafe

Bilo da je reč o čašicama jogurta, teglama marmelade ili tubama – želite li pregledno mesto za takve sitne namirnice? U svom Liebherr frižideru ga imate: fioka VarioSafe. Ne samo da uvodi red, već je i veoma varijabilna. Fioka VarioSafe, koja može da se podesi u dve visine, postavite u frižideru jednostavno tamo gde vam to najviše odgovara.



GlassLine police

Jasan raspored, dobro osvetljenje i privlačan izgled – to je utisak koji Liebherr uređaj ostavlja pri svakom otvaranju. Tome doprinose i police od sigurnosnog stakla. Jednim pokretom ruke možete brzo i jednostavno da ih pomerate po visini. Za atraktivni izgled brinu se ukrasne lajsne u boji nerđajućeg čelika.



CNgwd 5723 Plus



Razred energetske efikasnosti:



203 / 0.556 kWh¹

Ukupna zapremina²:

371 l

Zapremina:

Frižider: 267,9 l / Zamrzivač: 103 l

Nivo buke / razred buke:

35 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Belo staklo / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

201,5 / 59,7 / 68,2¹

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|----------|----------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Easy Twist Ice | Touch-Display | Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device ready |
|------------|-------------|----------|----------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------------------|

Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 5 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Polica za boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vodicomama

Zamrzivač *

- 3 fioke, VarioSpace
- EasyTwist Ice - ledomat
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. To povećava dubinu uređaja za otprilike 1,5 cm. Uredaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.



← -60 →



CNsff 5704

Pure

| | |
|--|--|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 329 / 0.901 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 359 l |
| Zapremina: | Frižider: 227 l / Zamrzivač: 132 l |
| Nivo buke / razred buke: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 201,5 / 59,7 / 67,5³ |



Upravljanje

- LCD monohromatski ekran, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 4 GlassLine police
- Uklonjiva polica za 3 boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vođicama

Zamrzivač

- 4 fioke, VarioSpace
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozad
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



← -60 →



CNf 5704

Pure

| | |
|--|--|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 329 / 0.901 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 359 l |
| Zapremina: | Frižider: 227 l / Zamrzivač: 132 l |
| Nivo buke / razred buke: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Bela / Bela |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 201,5 / 59,7 / 67,5³ |



Upravljanje

- LCD monohromatski ekran, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 4 GlassLine police
- Uklonjiva polica za 3 boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vođicama

Zamrzivač

- 4 fioke, VarioSpace
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozad
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

² Prema Uredbi EU 2019/2016, ukupnu zapreminu prikazujemo kao celi broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i hlađnjaka sa jednim decimalnim mestom.

Izraz "zapremina" odnosi se na pojam "zapremina" naveden u važećem pravilniku.

Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.

NoFrost kombinovani frižideri



← 60 →



CNsff 5703

Pure

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

317 / 0.868 kWh¹

Ukupna zapremina^a:

371 l

Zapremina: Frižider: **267,9 l** / Zamrzivač: **103 l**

Nivo buke / razred buke:

37 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Izgled čelika / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

201,5 / 59,7 / 67,5¹



Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 5 GlassLine polica
- Uklonjiva polica za 3 boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vođicama

Zamrzivač

- 3 fioke, VarioSpace
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



← 60 →



CNf 5703

Pure

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

317 / 0.868 kWh¹

Ukupna zapremina^a:

371 l

Zapremina: Frižider: **267,9 l** / Zamrzivač: **103 l**

Nivo buke / razred buke:

37 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Bela / Bela

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

201,5 / 59,7 / 67,5¹



Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 5 GlassLine polica
- Uklonjiva polica za 3 boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vođicama

Zamrzivač

- 3 fioke, VarioSpace
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

¹ Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. To povećava dubinu uređaja za otprilike 1,5 cm.

Uređaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.

Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



CNsff 5203

Pure



Razred energetske efikasnosti:

Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

314 / 0.860 kWh¹Ukupna zapremina²:

330 l

Zapremina:

Frižider: 227,1 l / Zamrzivač: 103 l

Nivo buke / razred buke:

37 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Izgled čelika / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

185,5 / 59,7 / 67,5¹**Upravljanje**

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 4 GlassLine police
- Uklonjiva polica za 3 boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vođicama

Zamrzivač

- 3 fioke, VarioSpace
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



← 60 →



CNf 5203

Pure



Razred energetske efikasnosti:

Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

314 / 0.860 kWh¹Ukupna zapremina²:

330 l

Zapremina:

Frižider: 227,1 l / Zamrzivač: 103 l

Nivo buke / razred buke:

37 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Bela / Bela

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

185,5 / 59,7 / 67,5¹**Upravljanje**

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police u vratima sa držačem za boce
- 4 GlassLine police
- Uklonjiva polica za 3 boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vođicama

Zamrzivač

- 3 fioke, VarioSpace
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 10 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



CUef 3331

1 Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebo je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. To povećava dubinu uređaja za otprilike 3,5 cm. Uredaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.



← 55 →

CUef 3331

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

280 / 0.767 kWh¹Ukupna zapremina²:**296 l**

Zapremina:

Frižider: **212,4 l** / Zamrzivač: **84 l**

Nivo buke / razred buke:

39 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-ST (od +10°C do +38°C)

Vrata / kućište:

Nerđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

181,2 / 55 / 63³**Upravljanje**

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1
- CoolPlus funkcija

Frižider

- Police u vratima sa držačem za boce i posudom za jaja
- 4 GlassLine police
- Talasasta rešetka za boce
- LED rasveta
- 2 fioke za voće i povrće

Zamrzivač

- 3 fioke, VarioSpace
- Posuda za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 3,8 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



← 55 →

CU 3331

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

280 / 0.767 kWh¹Ukupna zapremina²:**296 l**

Zapremina:

Frižider: **212,4 l** / Zamrzivač: **84 l**

Nivo buke / razred buke:

39 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-ST (od +10°C do +38°C)

Vrata / kućište:

Bela / Bela

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

181,2 / 55 / 63³**Upravljanje**

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1
- CoolPlus funkcija

Frižider

- Police u vratima sa držačem za boce i posudom za jaja
- 4 GlassLine police
- Talasasta rešetka za boce
- LED rasveta
- 2 fioke za voće i povrće

Zamrzivač

- 3 fioke, VarioSpace
- Posuda za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 20 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 3,8 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

² Prema Uredbi EU 2019/2016, ukupnu zapreminu prikazujemo kao celi broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i frižidera sa jednim decimalnim mestom.

Izraz "zapremina" odnosi se na pojam "zapremina" naveden u važećem pravilniku.

Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.

SmartFrost kombinovani frižideri



← 55 →

CUel 2831

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

240 / 0.657 kWh¹

Ukupna zapremina²:

265 l

Zapremina: Frižider: 212,4 l / Zamrzivač: 54 l

Nivo buke / razred buke: 39 dB(A) / C

Klimatski razred: SN-ST (od +10°C do +38°C)

Vrata / kućište: Izgled čelika / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): 161,2 / 55 / 63¹



Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1
- CoolPlus funkcija

Frižider

- Police u vratima sa držačem za boce i posudom za jaja
- 4 GlassLine police
- Talasasta rešetka za boce
- LED rasveta
- 2 fioke za voće i povrće

Zamrzivač

- 2 fioke, VarioSpace
- Posuda za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 18 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 3 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



← 55 →

CU 2831

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

240 / 0.657 kWh¹

Ukupna zapremina²:

265 l

Zapremina: Frižider: 212,4 l / Zamrzivač: 54 l

Nivo buke / razred buke: 39 dB(A) / C

Klimatski razred: SN-ST (od +10°C do +38°C)

Vrata / kućište: Bela / Bela

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): 161,2 / 55 / 63¹



Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1
- CoolPlus funkcija

Frižider

- Police u vratima sa držačem za boce i posudom za jaja
- 4 GlassLine police
- Talasasta rešetka za boce
- LED rasveta
- 2 fioke za voće i povrće

Zamrzivač

- 2 fioke, VarioSpace
- Posuda za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 18 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 3 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

¹ Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. Time se dubina uređaja povećava za približno 3,5 cm.

Uređaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.

Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.



CUel 2331

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

241 / 0.660 kWh¹Ukupna zapremina²:**210 l**Zapremina: Frižider: **156,5 l** / Zamrzivač: **54 l**Nivo buke / razred buke: **39 dB(A) / C**Klimatski razred: **SN-ST (od +10°C do +38°C)**Vrata / kućište: **Izgled čelika / Srebrna**Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): **137,2 / 55 / 63³****Upravljanje**

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1
- CoolPlus funkcija

Frižider

- Police u vratima sa držačem za boce i posudom za jaja
- 3 GlassLine police
- LED rasveta
- 2 fioke za voće i povrće

Zamrzivač

- 2 fioke, VarioSpace
- Posuda za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 18 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 3 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



CU 2331

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

241 / 0.660 kWh¹Ukupna zapremina²:**210 l**Zapremina: Frižider: **156,5 l** / Zamrzivač: **54 l**Nivo buke / razred buke: **39 dB(A) / C**Klimatski razred: **SN-ST (od +10°C do +38°C)**Vrata / kućište: **Bela / Bela**Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): **137,2 / 55 / 63³****Upravljanje**

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1
- CoolPlus funkcija

Frižider

- Police u vratima sa držačem za boce i posudom za jaja
- 3 GlassLine police
- LED rasveta
- 2 fioke za voće i povrće

Zamrzivač

- 2 fioke, VarioSpace
- Posuda za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 18 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 3 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



CTel 2531

Kvalitet u svakom detalju



SmartFrost

SmartFrost značajno smanjuje dozrevanje zamrznutih namirnica i kondenzaciju vlage. Na taj način je puno ređe potrebno otapanje zamrzivača. Unutrašnji zidovi su posebno glatki i lako se čiste.



GlassLine

Elegantne GlassLine police su jednostavne, čvrste i otporne na grebanje. Izrađene su od satiniranog sigurnosnog stakla. Harmonična celina sa frižiderom ostvarena je ivicom od nerđajućeg čelika.



Comfort GlassLine

Frižideri širine 55 cm opremljeni su Comfort GlassLine - visokokvalitetnim policama u vratima izrađenim od satiniranog sigurnosnog stakla, elegantne plastike sa podesivim držačem za boce.



Fioka za voće i povrće

Prozirna fioka nudi mnogo mesta za čuvanje voća i povrća i omogućuje veliku preglednost. Osim toga, lako se čisti.

SmartFrost kombinovani frižideri



CTel 2931

| | |
|---------------------------------------|---|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje/24 h: | 231 / 0.632 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 270 l |
| Zapremina: | Frižider: 218,6 l / Zamrzivač: 52 l |
| Nivo buke / razred buke: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 157,1 / 55 / 63¹ |

Smart Frost

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1

Frižider

- Police u vratima sa držačem za boce i posudom za jaja
- 4 GlassLine police
- LED rasveta
- 1 velika fioka za voće i povrće

Zamrzivač

- Posuda za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 19.54 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 3.3 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



CT 2931

| | |
|---------------------------------------|---|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje/24 h: | 231 / 0.632 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 270 l |
| Zapremina: | Frižider: 218,6 l / Zamrzivač: 52 l |
| Nivo buke / razred buke: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Bela / Bela |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 157,1 / 55 / 63¹ |

Smart Frost

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1

Frižider

- Police u vratima sa držačem za boce i posudom za jaja
- 4 GlassLine police
- LED rasveta
- 1 velika fioka za voće i povrće

Zamrzivač

- Posuda za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 19.54 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 3.3 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



CTel 2531

| | |
|---------------------------------------|---|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje/24 h: | 212 / 0.580 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 233 l |
| Zapremina: | Frižider: 189,5 l / Zamrzivač: 44 l |
| Nivo buke / razred buke: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 140,1 / 55 / 63¹ |

Smart Frost

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1

Frižider

- Police u vratima sa držačem za boce i posudom za jaja
- 3 GlassLine police
- LED rasveta
- 1 velika fioka za voće i povrće

Zamrzivač

- Posuda za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 17.12 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 3.6 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

¹ Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. Time se dubina uređaja povećava za približno 3,5 cm.

Uređaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.

Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.



CT 2531



C Tel 2131



CT 2131

| | |
|---------------------------------------|---|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje/24 h: | 212 / 0.580 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 233 l |
| Zapremina: | Frižider: 189,5 l / Zamrzivač: 44 l |
| Nivo buke / razred buke: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Bela / Bela |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 140,1 / 55 / 63¹ |

Smart Frost

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1

Frižider

- Police u vratima sa držačem za boce i posudom za jaja
- 3 GlassLine police
- LED rasveta
- 1 velika fioka za voće i povrće

Zamrzivač

- Posuda za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 17.12 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 3.6 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

| | |
|---------------------------------------|---|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje/24 h: | 198 / 0.542 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 196 l |
| Zapremina: | Frižider: 152,2 l / Zamrzivač: 44 l |
| Nivo buke / razred buke: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Izgled čelika / Srebrna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 124,1 / 55 / 63¹ |

Smart Frost

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1

Frižider

- Police u vratima sa držačem za boce i posudom za jaja
- 3 GlassLine police
- LED rasveta
- 1 velika fioka za voće i povrće

Zamrzivač

- Posuda za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 17.3 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 3.7 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

| | |
|---------------------------------------|---|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje/24 h: | 198 / 0.542 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 196 l |
| Zapremina: | Frižider: 152,2 l / Zamrzivač: 44 l |
| Nivo buke / razred buke: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Vrata / kućište: | Bela / Bela |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 124,1 / 55 / 63¹ |

Smart Frost

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster
- Zasebna regulacija rashladnih tokova: 1

Frižider

- Police u vratima sa držačem za boce i posudom za jaja
- 3 GlassLine police
- LED rasveta
- 1 velika fioka za voće i povrće

Zamrzivač

- Posuda za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 17.3 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 3.7 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

² Prema Uredbi EU 2019/2016, ukupnu zapreminu prikazujemo kao celi broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i frižidera sa jednim decimalnim mestom. Izraz "zapremina" odnosi se na pojam "zapremina" naveden u važećem pravilniku.

Frižideri





RBsdd 5250 ◇ Prime-Serija



Frižideri



○ Pure serija



◊ Plus serija



○ Prime serija



△ Peak serija

| | ○ Pure serija | ◇ Plus serija | ○ Prime serija | △ Peak serija |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Tehnologije svežine | EasyFresh na integriranim vođicama | EasyFresh na integriranim vođicama | EasyFresh na teleskopskim vođicama | EasyFresh na teleskopskim vođicama |
| | | BioFresh na teleskopskim vođicama | BioFresh SoftTelescopic vođice | BioFresh Professional SoftTelescopic vođice |
| | | | | HydroBreeze |
| | FreshAir filter | FreshAir filter | FreshAir filter | FreshAir filter |
| Udobnost i fleksibilnost | | Deljiva staklena polica | Deljiva staklena polica | Deljiva staklena polica |
| | | | SoftSystem-meko zatvaranje | SoftSystem-meko zatvaranje |
| | | VarioSafe | VarioSafe | VarioSafe |
| | | | VarioBox kutijice | VarioBox kutijice |
| | | | Posudica za maslac | Posudica za maslac |
| | Posudica za jaja | Posudica za jaja | Varijabilna posudica za jaja | Varijabilna posudica za jaja |
| | Polica za boce | Polica za boce | Polica za boce | Polica za boce |
| | | | | FlexSystem |
| Dizajn | Plafonska rasveta | Plafonska ili bočna rasveta | LightTower | LightTower |
| | | | Rasveta BioFresh fioke | Rasveta BioFresh fioke |
| | | | SmartSteel-zadnji zid | SmartSteel-zadnji zid |
| | Prozirno staklo | Prozirno staklo | Satinirano staklo | Satinirano staklo |
| | Inox-izgled police | Inox-izgled police | Police staklo / inox | Police staklo / inox |
| | Touch ekran | Touch ekran | Touch & Swipe-ekran | Touch & Swipe-ekran |
| | Ekran iza vrata | Ekran iza vrata | Ekran iza vrata | Ekran iza vrata |
| | Rukohvat integriran u vrata | Rukohvat integriran u vrata | Slimline ručka sa integriranim mehanizmom otvaranja | Rukohvat integriran u vrata |
| Povezivost (SmartDeviceBox) | Naknadna ugradnja | Naknadna ugradnja | Naknadna ugradnja | Naknadna ugradnja ili integrisano kod modela "i" |
| Voda | | | | InfinitySpring za modele s mogućnošću slaganja u SBS kombinaciju |

Kvalitet u svakom detalju



Fruit & Vegetable fioka

Hrskava salata i jagode: najosetljivije namirnice zaslužuju posebno mesto kako bi duže ostale sveže – u BioFresh fiokama. U fioki za voće i povrće temperatura je malo iznad 0°C. Ovde uz idealnu vlažnost vazduha, zahvaljujući hermetičkom zatvaranju, sveže voće i povrće duže ostaje sveže.



EasyFresh

Naša EasyFresh fioka donosi svežinu pijace u vaš dom. Radilo se o svežem voću ili povrću, ovde je sve u optimalnoj atmosferi. Zahvaljujući vazdušnoj nepropusnosti, hrana zadržava vlažnost što znači da ostaje dugo sveža.



Jednostrana bočna LED rasveta

Bočna LED rasveta obezbeđuje dobro osvetljenje namirnica u unutrašnjosti frižidera. LED diode su postavljene tako da je upadni snop svetlosti uzlazni i silazni. Budući da su LED diode integrisane u ravni sa bočnim zidovima, rasveta ne oduzima korisni prostor u frižideru.



Uklonjiva polica za 3 boce

Sada vaše boce ostaju тамо где би требале: Уз полице за 3 боце, три боце безбедно леже у вајему frižideru. Ова полика за боце стање на било коју стаклену полицу и стога је веома флексибилна. А ако вам је потребан простор за нешто друго, једноставно ју извадите из frižidera.



LightTower

Уживајте у оптимално осветљеној унутрашњости: LightTower приказује храну у најбољем светлу и постављен је тако да је цела унутрашњост frižidera равномерно осветљена. LightTower директно интегрисан у боћне зидове такође оставља више простора за вајне намирнице.



Promena strane otvaranja vrata integrisanog odeljka za zamrzavanje

Брзо и једноставно промените смер отварања врата вајег оделјка за замрзавање с 4*: захвалјујући паметној kliznoj kontroli, то можете да урадите за неколико секунди. Jednostavno namestite prekidač на оделјку zamrzivača 4* десно или лево - готово.



Slimline ručka sa integrisanim mehanizmom otvaranja

Lako otvaranje: praktična i elegantna tanka ručka sa integrisanim mehanizmom otvaranja omogućava vam da otvorite vrata uređaja bez napora, čak i ako ih otvorite nekoliko puta uzastopno. Minimalistički dizajn ručke takođe daje dašak elegancije vašem uređaju.



Police u vratima

Želite bezbedno da skladištite svoje piće ili hranu? I dalje želite lak pristup do njih? Naše police u vratima podesive po visini nude vam oboje – zahvaljujući policama od sigurnosnog stakla i ogradicama od nerđajućeg čelika. Klizni uklonjivi držač za boce obezbeđuje njihovu stabilnost i sigurnost od prevrtanja.



Varijabilna polica za boce

Očekujete li goste i želite da rashladite nekoliko pića više nego inače? U tu svrhu dostupna je polica za boce iznad BioFresh fiokе: jednostavnim uklanjanjem staklene ploče oslobađa se prostor za boce svih oblika i veličina.



SoftTelescopic

Otvaranje BioFresh fioka je pravi užitak, ne samo radi sveže hrane – već i zato što je otvaranje tako jednostavno, a zatvaranje je automatsko i prigušeno. To osiguravaju teleskopske vodice po kojima firoke lagano klize prema vama. A budući da su potpuno izvlačive, imate najbolji pregled namirnica.



FlexSystem

Mali i osjetljivi plodovi obično se zagube u frižideru i često ih nenamerno zgnječimo. Zbog toga u vašem Liebherr frižideru postoji sistem FlexSystem: dve fleksibilno podesive kutije obezbeđuju red i preglednost u BioFresh fioki i tako štite i najmanju bobicu od oštećenja ili mešanja sa drugom hranom.



Dovoljno prostora za pleh za pečenje

Želite da voćni kolač ostane svež? Ili morate da odložiti pripremljenu pizzu koju ćete kasnije peći? Jednostavno, pleh za pečenje odložite u Liebherr frižider koji vam za to nudi dovoljno prostora. Posebno praktično: pleh možete uvući i izvući dok su vrata otvorena 90°.

BioFresh frižideri



← 60 →



RBbsc 5280

Peak

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

107 / 0.293 kWh¹

Ukupna zapremina²:

384 l

Zapremina: Frižider: **246,2 l** / BioFresh: **137,9 l**

Nivo buke / razred buke: **34 dB(A) / B, SuperSilent**

Klimatski razred: **SN-T (od +10°C do +43°C)**

Vrata / kućište: **Crni čelik / Crni čelik**

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): **185,5 / 59,7 / 67,5¹**



Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji iza vrata, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh fioku
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider i BioFresh fioke

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem i ambijentalnom rasvetom
- Premium GlassLine pregrade sa držačem za boce, uklonivi VarioBox, varijabilna posudica za jaja, kutija za maslac
- 4 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Integrirana polica za boce
- 2 bočna LED svetleća stuba
- LED rasveta BioFresh dela
- 3 BioFresh fioke na SoftTelescopic vodičama, 1 fioka za voće i povrće sa HydroBreeze sistemom, 1 fioka za ribu i plodove mora, 1 fioka za meso i mlečne proizvode

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Zadnji zid od nerđajućeg čelika sa SmartSteel-om

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



← 60 →



RBbsc 5250

Prime

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

107 / 0.293 kWh¹

Ukupna zapremina²:

386 l

Zapremina: Frižider: **245,8 l** / BioFresh: **140,9 l**

Nivo buke / razred buke: **34 dB(A) / B, SuperSilent**

Klimatski razred: **SN-T (od +10°C do +43°C)**

Vrata / kućište: **Crni čelik / Crni čelik**

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): **185,5 / 59,7 / 67,5¹**



Upravljanje

- SlimLine ručka sa integrisanim mehanizmom otvaranja
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Zadnji zid od nerđajućeg čelika sa SmartSteel-om

Frižider i BioFresh fioke

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Premium GlassLine pregrade sa držačem za boce, uklonivi VarioBox, varijabilna posudica za jaja, kutija za maslac
- 4 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Integrirana polica za boce
- 2 bočna LED svetleća stuba
- LED rasveta BioFresh dela
- 3 BioFresh fioke na SoftTelescopic vodičama, 2 fioke za voće i povrće, 1 fioka za meso i mlečne proizvode

Prednosti opreme

- SlimLine ručka sa integrisanim mehanizmom otvaranja
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Zadnji zid od nerđajućeg čelika sa SmartSteel-om

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



← 60 →



← 60 →

RBsdd 5250

Prime



Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

134 / 0.367 kWh¹Ukupna zapremina²:

386 l

Zapremina:

Frižider: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l

Nivo buke / razred buke:

33 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Nerđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

185,5 / 59,7 / 67,5¹

Upravljanje

- 2,4" TFT ekran u boji iza vrata, Touch & Swipe tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh fioku
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider i BioFresh fioke

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Premium GlassLine pregrada sa držačem za boce, uklonjivi VarioBox, varijabilna posudica za jaja, kutija za maslac
- 4 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Integrirana polica za boce
- 2 bočna LED svetleća stuba
- LED rasveta BioFresh dela
- 3 BioFresh fioka na SoftTelescopic vodičama, 2 fioka za voće i povrće, 1 fioka za meso i mlečne proizvode

Prednosti opreme

- SlimLine ručka sa integriranim mehanizmom otvaranja
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Zadnji zid od nerđajućeg čelika sa SmartSteel-om

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



RBsfe 5221

Plus



Razred energetske efikasnosti:

205 / 0.561 kWh¹

Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

351 l

Ukupna zapremina²:

Frižider: 223 l / BioFresh: 93,9 l / Zamrzivač: 34 l

Zapremina:

37 dB(A) / C

Nivo buke / razred buke:

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Izgled čelika / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

185,5 / 59,7 / 67,5¹

Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Transportne ručke napred i pozadi
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider i BioFresh fioke

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police sa držačem za boce
- 4 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- Integrirana polica za boce
- LED rasveta
- 2 BioFresh fioka, 1 fioka za voće i povrće, 1 fioka za meso i mlečne proizvode

Zamrzivač *

- Odeljak zamrzivača sa 4 zvezdice
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 5 kg

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

BioFresh frižideri i EasyFresh frižideri



← 60 →



RBsfe 5220

Plus

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

158 / 0.432 kWh¹

Ukupna zapremina²:

382 l

Zapremina: Frižider: **288,7 l** / BioFresh: **93,7 l**

Nivo buke / razred buke:

36 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Izgled čelika / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

185,5 / 59,7 / 67,5¹



Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider i BioFresh firoke

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police sa držačem za boce
- 6 GlassLine polica, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Integrirana polica za boce
- LED plafonska rasveta
- 2 BioFresh firoke, 1 fioka za voće i povrće, 1 fioka za meso i mlečne proizvode

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



← 60 →



RDsfe 5220

Plus

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

123 / 0.337 kWh¹

Ukupna zapremina²:

399 l

Nivo buke / razred buke:

36 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Izgled čelika / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

185,5 / 59,7 / 67,5¹



Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police sa držačem za boce
- 4 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vođicama
- Polica na izvlačenje sa delimičnim proširenjem na teleskopskim vođicama
- 2 uklonjive korpe za boce
- 1 velika fioka za voće i povrće

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

¹ Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. To povećava dubinu uređaja za otprilike 1,5 cm.

Uređaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.

Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



Rsfe 5220 Plus

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

123 / 0.337 kWh¹Ukupna zapremina²:**399 l**

Nivo buke / razred buke:

36 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Izgled čelika / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

185,5 / 59,7 / 67,5¹**Upravljanje**

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police sa držačem za boce
- 6 GlassLine polica, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Polica za boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vođicama
- 1 velika fioka za voće i povrće

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



← 60 →



Re 5220 Plus

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

123 / 0.337 kWh¹Ukupna zapremina²:**399 l**

Nivo buke / razred buke:

36 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Bela / Bela

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

185,5 / 59,7 / 67,5¹**Upravljanje**

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police sa držačem za boce
- 6 GlassLine polica, od toga 1 deljiva
- VarioSafe
- Polica za boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vođicama
- 1 velika fioka za voće i povrće

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

EasyFresh frižideri



← 60 →



Rsff 4600

Pure

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

138 / 0.378 kWh¹

Ukupna zapremina²:

298 l

Nivo buke / razred buke:

38 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Izgled čelika / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

145,5 / 59,7 / 67,5¹



Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police sa držačem za boce
- 6 GlassLine polica
- Uklonjiva polica za 3 boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vođicama

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



← 60 →



Rf 4600

Pure

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

138 / 0.378 kWh¹

Ukupna zapremina²:

298 l

Nivo buke / razred buke:

38 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Vrata / kućište:

Bela / Bela

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

145,5 / 59,7 / 67,5¹



Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Frižider

- PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem
- Police sa držačem za boce
- 6 GlassLine polica
- Uklonjiva polica za 3 boce
- LED plafonska rasveta
- 1 EasyFresh fioka na vođicama

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



← 55 →

K 2834

Comfort

Razred energetske efikasnosti:

Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

197 / 0.539 kWh¹Ukupna zapremina²:

250 l

Zapremina:

Frižider: 229,8 l / Zamrzivač: 21 l

Nivo buke / razred buke:

38 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-ST (od +10°C do +38°C)

Vrata / kućište:

Bela / Bela

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

140,2 / 55 / 63³**Upravljanje**

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster
- CoolPlus funkcija

Frižider

- Police u vratima s posudom za jaja
- 4 GlassLine police
- Talasasta rešetka za boce
- LED rasveta
- 2 fioke za voće i povrće

Zamrzivač

- Posuda za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 8 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 3 kg

Prednosti opreme

- SwingLine dizajn
- Ergonomска SlimLine ručka
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

² Prema Uredbi EU 2019/2016, ukupnu zapreminu prikazujemo kao celi broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i frižidera sa jednim decimalnim mestom.

Izraz "zапремина" odnosi se na pojам "запремина" naveden u važećem pravilniku.

Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.

Podpultni frižideri



TPesf 1710 Comfort

Kvalitet u svakom detalju



Comfort GlassLine

Frižideri širine 55 cm opremljeni su Comfort GlassLine - visokokvalitetnim policama u vratima izrađenim od satiniranog sigurnosnog stakla, elegantne plastike sa podesivim držačem za boce.



Odeljak zamrzivača sa 4 zvezdice

U uređajima sa odeljkom za zamrzavanje sa 4 zvezdice možete zamrznuti svežu hranu i odložiti zamrznutu hranu na duže vreme. Temperature od -18°C i niže obezbeđuju odlaganje hrane sa očuvanim svim vitaminima i mineralima.



Slimline ručka vrata

Slimline - ručka vrata je elegantna i ergonomski dizajnirana za jednostavno otvaranje.



Fioka za voće i povrće

Prozirna fioka nudi mnogo mesta za čuvanje voća i povrća i omogućuje veliku preglednost. Osim toga, lako se čisti.

Podpultni frižideri



← 60 →

TPesf 1714

Comfort

| | |
|--|---|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 183 / 0.501 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 143 l |
| Zapremina: | Frižider: 126 l / Zamrzivač: 18 l |
| Nivo buke / razred buke: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
| Vrata / kućište: | Nerđajući čelik / Srebrna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 85 / 60,1 / 60,8¹ |



← 60 →

TPesf 1710

Comfort

| | |
|--|-------------------------------------|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 115 / 0.315 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 145 l |
| Nivo buke / razred buke: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
| Vrata / kućište: | Nerđajući čelik / Srebrna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 85 / 60,1 / 60,8¹ |

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster
- CoolPlus funkcija

Frižider

- Comfort GlassLine police u vratima sa držačem boca i posudom za jaja
- 2 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- LED rasveta
- 2 fioke za voće i povrće

Zamrzivač ***

- Posuda za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 9 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 4,36 kg

Prednosti opreme

- HardLine dizajn
- SlimLine ručka od nerđajućeg čelika
- Podpultna ugradnja - prednje provetranje (topli vazduh se odvodi kroz otvore na radnoj ploči)
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster

Frižider

- Comfort GlassLine police u vratima sa držačem boca i posudom za jaja
- 4 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- LED rasveta
- 2 fioke za voće i povrće

Prednosti opreme

- HardLine dizajn
- SlimLine ručka od nerđajućeg čelika
- Podpultna ugradnja - prednje provetranje (topli vazduh se odvodi kroz otvore na radnoj ploči)
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

**T 1714**

Comfort



Razred energetske efikasnosti:

Potrošnja električne energije godišnje/24 h: **183 / 0.501 kWh¹**Ukupna zapremina²: **143 l**Zapremina: Frižider: **126 l** / Zamrzivač: **18 l**Nivo buke / razred buke: **37 dB(A) / C**Klimatski razred: **SN-ST (od +10°C do +38°C)**Vrata / kućište: **Bela / Bela**Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): **85 / 60,1 / 60,8¹****T 1810**

Comfort



Razred energetske efikasnosti:

Potrošnja električne energije godišnje/24 h: **118 / 0.323 kWh¹**Ukupna zapremina²: **161 l**Nivo buke / razred buke: **38 dB(A) / C**Klimatski razred: **SN-ST (od +10°C do +38°C)**Vrata / kućište: **Bela / Bela**Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): **85 / 60,1 / 62,8¹****Upravljanje**

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster
- CoolPlus funkcija

Frižider

- Comfort GlassLine police u vratima sa držačem boca i posudom za jaja
- 2 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- LED rasveta
- 2 fioke za voće i povrće

Zamrzivač

- Posuda za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 9 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 4,36 kg

Prednosti opreme

- Swing dizajn
- Ergonomска SlimLine ručka
- Podpulna ugradnja - prednje provetranje (topli vazduh se odvodi kroz otvore na radnoj ploči)
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster

Frižider

- Comfort GlassLine police u vratima sa držačem boca i posudom za jaja
- 4 GlassLine police, od toga 1 deljiva
- LED rasveta
- 2 fioke za voće i povrće

Prednosti opreme

- Swing dizajn
- Ergonomski SlimLine ručka
- Podpulna ugradnja - prednje provetranje (topli vazduh se odvodi kroz otvore na radnoj ploči)
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

Podpultni frižideri



← 55 →

T 1710

Comfort

| | |
|--|-------------------------------|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 116 / 0.317 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 149 l |
| Nivo buke / razred buke: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
| Vrata / kućište: | Bela / Bela |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 85 / 55,4 / 62,3 ¹ |



← 55 →

TP 1514

Comfort

| | |
|--|-------------------------------------|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 180 / 0.493 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 133 l |
| Zapremina: | Frižider: 116,9 l / Zamrzivač: 17 l |
| Nivo buke / razred buke: | 39 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
| Vrata / kućište: | Bela / Bela |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 85 / 55,4 / 62,3 ¹ |

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster

Frižider

- Comfort GlassLine police u vratima sa držačem boca i posudom za jaja
- 4 GlassLine police
- LED rasveta
- 1 velika fioka za voće i povrće

Prednosti opreme

- Swing dizajn
- Ergonomска SlimLine ručka
- Podpultna ugradnja - prednje provetranje (topli vazduh se odvodi kroz otvore na radnoj ploči)
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster
- CoolPlus funkcija

Frižider

- Comfort GlassLine police u vratima sa držačem boca i posudom za jaja
- 2 GlassLine police
- LED rasveta
- 1 velika fioka za voće i povrće

Zamrzivač

- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 8 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 5,1 kg

Prednosti opreme

- Swing dizajn
- Ergonomска SlimLine ručka
- Podpultna ugradnja - prednje provetranje (topli vazduh se odvodi kroz otvore na radnoj ploči)
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

¹ Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. Time se dubina uređaja povećava za približno 3,5 cm.

Uređaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.

Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.



T 1400

Comfort

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje/24 h: | 114 / 0.312 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 136 l |
| Nivo buke / razred buke: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
| Vrata / kućište: | Bela / Bela |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 85 / 50,1 / 62 ¹ |

Tb 1400

Comfort

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje/24 h: | 114 / 0.312 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 136 l |
| Nivo buke / razred buke: | 36 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
| Vrata / kućište: | Crna / Crna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 85 / 50,1 / 62 ¹ |

T 1404

Comfort

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje/24 h: | 176 / 0.482 kWh ¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 120 l |
| Zapremina: | Frižider: 106.3 l / Zamrzivač: 15 l |
| Nivo buke / razred buke: | 40 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
| Vrata / kućište: | Bela / Bela |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 85 / 50,1 / 62 ¹ |

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster

Frižider

- Plastične police u vratima sa držačem boca i posudom za jaja
- 4 GlassLine police
- LED rasveta
- 1 velika fioka za voće i povrće

Prednosti opreme

- Swing dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Podpulna ugradnja - prednje provetranje (topli vazduh se odvodi kroz otvore na radnoj ploči)
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster

Frižider

- Plastične police u vratima sa držačem boca i posudom za jaja
- 4 GlassLine police
- LED rasveta
- 1 velika fioka za voće i povrće

Prednosti opreme

- Swing dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Podpulna ugradnja - prednje provetranje (topli vazduh se odvodi kroz otvore na radnoj ploči)
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje, zakretni taster
- CoolPlus funkcija

Frižider

- Plastične police u vratima sa držačem boca i posudom za jaja
- 2 GlassLine police
- LED rasveta
- 1 velika fioka za voće i povrće

Zamrzivač *

- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 8.9 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 5.35 kg

Prednosti opreme

- Swing dizajn
- Rukohvat integriran u vrata
- Podpulna ugradnja - prednje provetranje (topli vazduh se odvodi kroz otvore na radnoj ploči)
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

Kvalitet u svakom detalju



NoFrost

Kad otvorite zamrzivač, želite da vidite smrznutu hranu ali sigurno ne želite led ili mraz. NoFrost štiti odeljak zamrzivača od neželjenog zaleđivanja koje troši mnogo energije i kvari teksturu namirnica. NoFrost znači: nema više mukotrpнog i dugotraјnog odmrzavanja zamrzivača, imajte više vremena za druge stvari - i uštedite novac.



SmartFrost

SmartFrost značajno smanjuje sazrevanje zamrznutih namirnica i kondenzaciju vlage. Na taj način je otapanje mnogo ređe potrebno. Unutrašnji zidovi su posebno glatki i laci za čišćenje. Fioke i staklene police se lako mogu ukloniti.



FrostProtect

Mnogi zamrzivači nalaze se izvan kućnog okruženja (garaže, podrumi i sl.). Stoga je Liebherr razvio FrostProtect sistem koji određenim modelima omogućava rad na niskim temperaturama okoline. FrostProtect radi i pri temperaturama okoline od -15°C.



SuperFrost

SuperFrost automatika čini zamrzavanje posebno lako. Kod unosa novih namirnica, pokretanjem ove funkcije temperatura se naglo snižava što čuva strukturu i hranjive vrednosti namirnica. Čim je zamrzavanje završeno automatika vraća normalan rad i time štedi električnu energiju.



GPesf 1476 Premium

1 Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. Time se dubina uređaja povećava za približno 3,5 cm.
Uredaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.
Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.

**GN 1066**

Premium

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje/24 h: | 232 / 0.635 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 99 l |
| Nivo buke / razred buke: | 41 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
| Vrata / kućište: | Bela / Bela |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 85,1 / 60,2 / 62,8¹ |

**Upravljanje**

- MagicEye upravljanje tasterima i pokazivačem temperature
- SuperFrost automatika upravljana vremenski
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: zvučni

Zamrzivač

- NoFrost: Automatsko odleđivanje
- Hlađenje cirkulacijom vazduha
- 3 fioke, VarioSpace
- Fioka za bilje i bobice
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 10 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 11 kg

Prednosti opreme

- Swing dizajn
- Ergonomска SlimLine ručka
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

**GPesf 1476**

Premium

| | |
|--|---|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje/24 h: | 171 / 0.468 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 102 l |
| Nivo buke / razred buke: | 39 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Prikidan za temperature okoline do -15°C | |
| Vrata / kućište: | Nerđajući čelik (SmartSteel) / Srebrna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 85,1 / 60,2 / 61¹ |

**Upravljanje**

- MagicEye upravljanje tasterima i pokazivačem temperature
- SuperFrost automatika upravljana vremenski
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno

Zamrzivač

- 4 fioke, VarioSpace
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 17 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 6 kg

Prednosti opreme

- HardLine dizajn
- SlimLine ručka na vratima
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

**G 1223**

Comfort

| | |
|--|---------------------------------------|
| Razred energetske efikasnosti: | |
| Potrošnja el. energije godišnje/24 h: | 213 / 0.583 kWh¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 97 l |
| Nivo buke / razred buke: | 39 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-T (od +10°C do +43°C) |
| Prikidan za temperature okoline do -15°C | |
| Vrata / kućište: | Bela / Bela |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 85,1 / 55,3 / 62,4¹ |

**Upravljanje**

- MagicEye upravljanje tasterima i pokazivačem temperature
- SuperFrost automatika upravljana vremenski
- Upozorenje u slučaju smetnje vizualno

Zamrzivač

- 3 fioke, VarioSpace
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 17 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 6 kg

Prednosti opreme

- Swing dizajn
- SlimLine ručka na vratima
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

² Prema Uredbi EU 2019/2016, ukupnu zapreminu prikazujemo kao celi broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i frižidera sa jednim decimalnim mestom. Izraz "zapremina" odnosi se na pojam "zapremina" naveden u važećem pravilniku.

Zamrzivači





FNf 4605 O Pure-Serija

Zamrzivači



○ Pure serija



◊ Plus serija

| | ○ Pure serija | ◊ Plus serija |
|--------------------------------|---|--|
| Tehnologije svežine | NoFrost | NoFrost |
| Udobnost i fleksibilnost | EasyOpen FrostProtect Fioka sa funkcijom nagiba SpaceBox Integrисane vođice | EasyOpen FrostProtect Fioka sa funkcijom nagiba SpaceBox Integrисane vođice Posuda za led Posuda za zamrzavanje |
| Dizajn | VarioSpace Touch ekran Ekran iza vrata Rukohvat integriran u vrata | VarioSpace Touch ekran Ekran iza vrata Rukohvat integriran u vrata |
| Povezivost (SmartDeviceBox) | Naknadna ugradnja | Naknadna ugradnja |
| Led | | EasyTwist-Ice ili IceTower za modele sa mogućnošću slaganja u SBS kombinaciju Posuda za led za modele sa mogućnošću slaganja u SBS kombinaciju |

Kvalitet u svakom detalju



NoFrost

Kad otvorite zamrzivač, želite da vidite zamrznutu hranu ali sigurno ne želite led ili mraz. NoFrost štiti odeljak zamrzivača od neželjenog zaledivanja koje troši mnogo energije i kvari teksturu namirnica. NoFrost znači: nema više napornog i dugotrajnog odmrzavanja zamrzivača, imajte više vremena za druge stvari - i uštedite novac.



SmartFrost

SmartFrost značajno smanjuje sazrevanje zamrznutih namirnica i kondenzaciju vlage. Na taj način je otapanje mnogo ređe potrebno. Unutrašnji zidovi su posebno glatki i laci za čišćenje. Fioke i staklene police se lako mogu ukloniti.



FrostProtect

Mnogi zamrzivači nalaze se izvan kućnog okruženja (garaže, podrumi i sl.). Stoga je Liebherr razvio FrostProtect sistem koji određenim modelima omogućava rad na niskim temperaturama okoline. FrostProtect radi i pri temperaturama okoline od -15°C.



Rukohvat integriran u vrata

Posebno i funkcionalno: zahvaljujući vertikalno kontinuiranoj i ergonomski postavljenoj integrisanoj ručki, uređaj možete otvoriti udobno i lako. Osim toga, moderan i puristički dizajn omogućava savršenu integraciju u vašu kuhinju.



Gornja fioka sa praktičnom funkcijom nagiba

Za lakši pristup u visokim zamrzivačima najgornja fioka se može nagnuti prema sebi.



Touch ekran

Stvarno će vas dotaknuti: ecran osjetljiv na dodir omogućuje vam jednostavno i intuitivno upravljanje Liebherr zamrzivačem. Sve su funkcije jasno raspoređene na ekranu. Laganim dodirom prstom možete, na primer, lako odabrati funkcije ili proveriti trenutnu temperaturu rashladnog uređaja.



SpaceBox

Smestite "velike stvari" u svoj Liebherr: za XL čurku ili višeslojnu sladolednu tortu jednostavno treba više prostora. Vaš Liebherr ima SpaceBox upravo za tu svrhu: na visini od 250 mm, nudi mnogo dodatnog prostora, čak i za velike smrznute proizvode. Korisno za fleksibilno spremanje hrane.



VarioSpace

Želite da bezbedno skladištite slojevitu sladolednu tortu do letnje zabave? Nema problema za vaš Liebherr zamrzivač: ponekad vam jednostavno treba više prostora, a on je pripremljen upravo za to. Uz VarioSpace možete ukloniti pojedinačne fioke zamrzivača i sve međupodove ispod njih, time ste dobili izuzetno veliki prostor za odlaganje.

NoFrost zamrzivači



← 70 →



FNd 7227

Plus

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

222 / 0.608 kWh¹

Ukupna zapremina²:

363 l

Nivo buke / razred buke:

38 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Prikladan za temperature okoline do -15°C

Vrata / kućište:

Bela / Bela

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

185,5 / 69,7 / 76¹



Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Zamrzivač

- 7 fioka, VarioSpace
- Gornja fioka sa praktičnom funkcijom nagiba
- Posuda za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 19 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 19 kg

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



← 60 →



FNsfe 5227

Plus

Razred energetske efikasnosti:



Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

248 / 0.679 kWh¹

Ukupna zapremina²:

277 l

Nivo buke / razred buke:

38 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Prikladan za temperature okoline do -15°C

Vrata / kućište:

Izgled čelika / Srebrna

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

185,5 / 59,7 / 67,5¹



Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Zamrzivač

- 7 fioka, VarioSpace
- Gornja fioka sa praktičnom funkcijom nagiba
- Posuda za led
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 18 kg

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. To povećava dubinu uređaja za otprilike 1,5 cm. Uredaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.



← 60 →

**FNf 5207**

Pure



Razred energetske efikasnosti:

Potrošnja električne energije godišnje/24 h: **310 / 0.849 kWh¹**Ukupna zapremina²: **277 l**Nivo buke / razred buke: **38 dB(A) / C**Klimatski razred: **SN-T (od +10°C do +43°C)**

Prikladan za temperature okoline do -15°C

Vrata / kućište: **Bela / Bela**Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): **185,5 / 59,7 / 67,5³****Upravljanje**

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Zamrzivač

- 7 fioka, VarioSpace
- Gornja fioka sa praktičnom funkcijom nagiba
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 18 kg

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



← 60 →

**FNf 5006**

Pure



Razred energetske efikasnosti:

Potrošnja električne energije godišnje/24 h: **293 / 0.802 kWh¹**Ukupna zapremina²: **238 l**Nivo buke / razred buke: **38 dB(A) / C**Klimatski razred: **SN-T (od +10°C do +43°C)**

Prikladan za temperature okoline do -15°C

Vrata / kućište: **Bela / Bela**Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): **165,5 / 59,7 / 67,5³****Upravljanje**

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Zamrzivač

- 6 fioka, VarioSpace
- Gornja fioka sa praktičnom funkcijom nagiba
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 17 kg

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

² Prema Uredbi EU 2019/2016, ukupnu zapreminu prikazujemo kao celi broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i hlađnjaka sa jednim decimalnim mestom.

Izraz "zapremina" odnosi se na pojam "zapremina" naveden u važećem pravilniku.

Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.

NoFrost zamrzivači



EasyOpen

Da li vam ovo zvuči poznato? Napunili ste zamrzivač nakon povratka iz kupovine i primetili da ste neku namirnicu zaboravili, a sada morate kako da povucete vrata da biste ih ponovo otvorili. To vam se sa uređajem Liebherr više neće događati: zahvaljujući funkciji EasyOpen vrata se mogu lako i jednostavno otvoriti i više puta za redom.



VarioSpace

Želite da bezbedno skladištite slojevitu sladolednu tortu do letnje zabave? Nema problema za vaš Liebherr zamrzivač: ponekad vam jednostavno treba više prostora, a on je pripremljen upravo za to. Uz VarioSpace možete ukloniti pojedinačne fioke zamrzivača i sve međupodove ispod njih, time ste dobili izuzetno veliki prostor za odlaganje.



FNf 4605

Pure



Razred energetske efikasnosti:

276 / 0.756 kWh¹

Ukupna zapremina²:

199 l

Nivo buke / razred buke:

38 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-T (od +10°C do +43°C)

Prikladan za temperature okoline do -15°C

Vrata / kućište:

Bela / Bela

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

145,5 / 59,7 / 67,5¹



Upavljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Zamrzivač

- 5 fioka, VarioSpace
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 16 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 16 kg

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podesive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

¹ Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. To povećava dubinu uređaja za otprilike 1,5 cm.

Uredaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.

Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.



SpaceBox

Smestite "velike stvari" u svoj Liebherr: za XL čurku ili višeslojnu sladolednu tortu jednostavno treba više prostora. Vaš Liebherr ima SpaceBox upravo za tu svrhu: na visini od 250 mm, nudi mnogo dodatnog prostora, čak i za velike smrznute proizvode. Korisno za fleksibilno spremanje hrane.



Rukohvat integriran u vrata

Posebno i funkcionalno: zahvaljujući vertikalno kontinuiranoj i ergonomski postavljenoj integrisanoj ručki, uređaj možete otvoriti udobno i lako. Osim toga, moderan i puristički dizajn omogućava savršenu integraciju u vašu kuhinju.



← 60 →



FNF 4204

Pure



Razred energetske efikasnosti:

260 / 0.712 kWh¹

Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

160 l

Ukupna zapremina²:

38 dB(A) / C

Nivo buke / razred buke:

Klimatski razred: SN-T (od +10°C do +43°C)

Prikladan za temperature okoline do -15°C

Vrata / kućište:

Bela / Bela

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

125,5 / 59,7 / 67,5³



Upravljanje

- LCD monohromatski ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox kao dodatni pribor
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: vizuelni i zvučni

Zamrzivač

- 4 fioke, VarioSpace
- Vreme skladištenja u slučaju smetnje: 15 h
- Kapacitet zamrzavanja u 24 h: 15 kg

Prednosti opreme

- Rukohvat integriran u vrata
- Transportne ručke napred i pozadi, transportni točkići pozadi
- Nogice podešive po visini napred
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

¹ Prema Uredbi EU 2019/2016, ukupnu zapreminu prikazujemo kao celi broj (zaokruženo), a zapreminu zamrzivača i hladnjaka sa jednim decimalnim mestom. Izraz "zapremina" odnosi se na pojam "zapremina" naveden u važećem pravilniku.



WTes 5872 Vinidor



Vinski frižideri

Kvalitet u svakom detalju



LED rasveta

Svi Vinidor uređaji imaju inovativni koncept LED rasvete. U svakoj temperaturnoj zoni LED rasveta je integrisana u plafon ili u izolacionu ploču. Zbog minimalne emisije toplote i niske potrošnje, LED rasvetu možete ostaviti uključenu duže vreme, a ima i mogućnost prigušenja.



SoftSystem

Robusne šarke sa integriranim sistemom mekog zatvaranja vrata koja nije moguće zalupiti, a zatvaraju se sama kad su pod uglom od 45°.



Prezentacijska polica

Preklopne prezentacijske police na Vinidor modelima omogućuju vrhunsko izlaganje posebnih vina ili čuvanje otvorenih boca.



Touch tehnologija

Moderno elektronsko upravljanje garantuje precizno održavanje odabrane temperature za svaku temperaturnu zonu. Digitalni pokazivač temperature tačno pokazuje temperaturu u frižideru. Upravljanje je jednostavno i praktično, osetljivo na dodir.



Ručka sa integriranim mehanizmom otvaranja

Vrata Vinidor linije vitrina za vino odlikuje bezvremenski, elegantan dizajn. Poseban detalj je masivna ručka sa integriranim sistemom otvaranja. Obojeno izolaciono staklo garantuje optimalnu zaštitu vina od ultraljubičastoga zračenja.



Plastične etikete za označavanje vina

Stabilne police na teleskopskim vođicama izrađene su od sirovog drveta i mogu se podesiti po visini kako bi pružile najbolji pregled i jasan raspored boca. Boce mogu da se odlože u suprotnim smerovima kako bi potpuno iskoristili kapacitet frižidera. Pomoću plastičnih etiketa možete označiti svoja vina kako bi snalaženje bilo još jednostavnije.

Vinski frižideri - Vinidor



← 70 →

WTes 5872

Vinidor

Razred energetske efikasnosti:

G^A/_G²

Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

206 / 0,564 kWh²

Maksimalno Bordeaux boca 0,75 l:

178¹

Ukupna zapremina³:

503 l

Nivo buke / razred buke:

35 dB(A) / B, SuperSilent

Klimatski razred:

SN-ST (od +10°C do +38°C)

Vrata / kućište:

Izo-staklo sa okvirom od nerđajućeg čelika / Nerđajući čelik

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

192 / 70 / 74,2²



Upravljanje

- LCD ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za 3 vinske zone
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: zvučni
- Dečija zaštita

Vinski deo

- 3 temperaturne zone podesive od +5°C do +20°C
- 3 zasebno podesiva rashladna toka
- Hlađenje kruženjem vazduha, dovod vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha pomoću ventilatora
- LED rasveta sa mogućnošću prigušenja
- Police od bukovog drveta
- 13 polica, od toga 10 na teleskopskim vođicama, od čega 1 preklopna prezentacijska

Prednosti opreme

- HardLine dizajn
- Aluminijumske ručice sa integrisanim mehanizmom za lakše otvaranje
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Skrivene šarke vrata
- Bravica

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor



← 70 →

WTes 5972

Vinidor

Razred energetske efikasnosti:

G^A/_G²

Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

191 / 0,523 kWh²

Maksimalno Bordeaux boca 0,75 l:

211¹

Ukupna zapremina³:

521 l

Nivo buke / razred buke:

38 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-ST (od +10°C do +38°C)

Vrata / kućište:

Izo-staklo sa okvirom od nerđajućeg čelika / Nerđajući čelik

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

192 / 70 / 74,2²



Upravljanje

- LCD ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za 2 vinske zone
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: zvučni
- Dečija zaštita

Vinski deo

- 2 temperaturne zone podesive od +5°C do +20°C
- 2 zasebno podesiva rashladna toka
- Hlađenje kruženjem vazduha, dovod vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha pomoću ventilatora
- LED rasveta sa mogućnošću prigušenja
- Police od bukovog drveta
- 10 polica, od toga 8 na teleskopskim vođicama, od čega 1 preklopna prezentacijska

Prednosti opreme

- HardLine dizajn
- Aluminijumske ručice sa integrisanim mehanizmom za lakše otvaranje
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Skrivene šarke vrata
- Bravica

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

¹ Ovi modeli namijenjeni su samo za pohranu vina. Maksimalni kapacitet Bordeaux butela prema DIN normi (0,75 l) prema normi NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

² Da bi postigli naznačenu potrošnju električne energije potrebno je koristiti zidne odstojnike koji se isporučuju sa uređajem. Time se dubina uređaja povećava za približno 3,5 cm.

Uređaj je i bez odstojnika potpuno funkcionalan, ali je potrošnja lagano povećana.

**WTPes 5972**

Vinidor



Razred energetske efikasnosti:

Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

191 / 0,523 kWh²

Maksimalno Bordeaux boca 0,75 l:

155¹Ukupna zapremina³:**521 l**

Nivo buke / razred buke:

38 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-ST (od +10°C do +38°C)

Vrata / kućište:

Izo-staklo sa okvirom od nerđajućeg čelika / Nerđajući čelik

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

192 / 70 / 74,2²

LED

Telescopic
Rails**WTes 1672**

Vinidor



Razred energetske efikasnosti:

Potrošnja električne energije godišnje/24 h:

147 / 0,402 kWh

Maksimalno Bordeaux boca 0,75 l:

34¹Ukupna zapremina³:**95 l**

Nivo buke / razred buke:

36 dB(A) / C

Klimatski razred:

SN-ST (od +10°C do +38°C)

Vrata / kućište:

Izo-staklo sa okvirom od nerđajućeg čelika / Nerđajući čelik

Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D):

82,2 / 59,8 / 57,5

LED

Telescopic
Rails**Upravljanje**

- LCD ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za 2 vinske zone
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: zvučni
- Dečija zaštita

Vinski deo

- 2 temperaturne zone podesive od +5°C do +20°C
- 2 zasebno podesiva rashladna toka
- Hlađenje kruženjem vazduha, dovod vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha pomoću ventilatora
- LED rasveta sa mogućnošću prigušenja
- Police od bukovog drveta
- 6 police, od toga 5 na teleskopskim vodicama, od čega 1 preklopna prezentacijska

Prednosti opreme

- HardLine dizajn
- Tanka ručka od nerđajućeg čelika
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Bravica

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

Upravljanje

- MagicEye iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature za 2 vinske zone
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: zvučni
- Dečija zaštita

Vinski deo

- 2 temperaturne zone podesive od +5°C do +20°C
- 2 zasebno podesiva rashladna toka
- Hlađenje kruženjem vazduha, dovod vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha pomoću ventilatora
- LED rasveta sa mogućnošću prigušenja
- Police od bukovog drveta
- 5 police, od toga 3 na teleskopskim vodicama

Prednosti opreme

- HardLine dizajn
- Aluminijumska ručka
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Bravica

Vrsta kompresora

- Inverter kompresor

³ Prema Uredbi EU 2019/2016, ukupnu zapreminu prikazujemo kao celi broj (zaokruženo), a zapreminu pretinca za zamrzavanje i pretinca za hlađenje sa jednim decimalnim mestom. Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.



← 70 →

WKes 4552

GrandCru



Razred energetske efikasnosti:

| | |
|--|---|
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 117 / 0,320 kWh |
| Maksimalno Bordeaux boca 0,75 l: | 201¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 436 l |
| Nivo buke / razred buke: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
| Vrata / kućište: | Izo-staklo sa okvirom od nerđajućeg čelika / Nerđajući čelik |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 165 / 70 / 74,2 |

LED

Upravljanje

- MagicEye iza vrata sa upravljačkim tasterima
- Digitalni prikaz temperature
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: zvučni
- Dečija zaštita

Vinski deo

- 1 temperaturna zona podesiva od +5°C do +20°C
- Hlađenje kruženjem vazduha, dovod vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha pomoću ventilatora
- LED rasveta, zasebna sklopka
- Police od bukovog drveta podesive po visini
- 6 police

Prednosti opreme

- HardLine dizajn
- Aluminijumske ručice sa integrisanim mehanizmom za lakše otvaranje
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Bravica

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



← 43 →

WKes 653

GrandCru



Razred energetske efikasnosti:

| | |
|--|---|
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 78 / 0,213 kWh |
| Maksimalno Bordeaux boca 0,75 l: | 12¹ |
| Ukupna zapremina ² : | 48 l |
| Nivo buke / razred buke: | 37 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN (od +10°C do +32°C) |
| Vrata / kućište: | Izo-staklo sa okvirom od nerđajućeg čelika / Nerđajući čelik |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 61,2 / 42,5 / 47,8 |

LED

Upravljanje

- LCD ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: zvučni
- Dečija zaštita

Vinski deo

- 1 temperaturna zona podesiva od +5°C do +20°C
- Hlađenje kruženjem vazduha, dovod vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha pomoću ventilatora
- LED rasveta sa mogućnošću prigušenja
- Police od bukovog drveta
- 3 police

Prednosti opreme

- HardLine dizajn
- Desno otvaranje vrata
- Moguća zamena gume vrata
- Fioka za pribor
- Moguća zidna montaža
- Bravica

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor



↔ 60 ↔



↔ 60 ↔

WKb 4212

Vinothek



Razred energetske efikasnosti:

| | |
|--|---|
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 177 / 0.484 kWh |
| Maksimalno Bordeaux boca 0,75 l: | 200¹ |
| Ukupna zapremina ³ : | 402 l |
| Nivo buke / razred buke: | 39 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
| Vrata / kućište: | Izo-staklo sa crnim okvirom / Crna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 165 / 60 / 73,9 |

Razred energetske efikasnosti:

| | |
|--|---|
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 123 / 0.337 kWh |
| Maksimalno Bordeaux boca 0,75 l: | 66¹ |
| Ukupna zapremina ³ : | 135 l |
| Nivo buke / razred buke: | 38 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
| Vrata / kućište: | Izo-staklo sa crnim okvirom / Crna |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 89 / 60 / 61,3 |

Upravljanje

- MagicEye na kućištu sa upravljačkim tasterima
- Digitalni prikaz temperature
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: zvučni
- Dečija zaštita

Vinski deo

- 1 temperaturna zona podesiva od +5°C do +20°C
- Hlađenje kruženjem vazduha, dovod vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha pomoću ventilatora
- Unutrašnja rasveta, stalno uključena
- Police od bukovog drveta podesive po visini
- 6 police

Prednosti opreme

- HardLine dizajn
- Ergonomска SlimLine ručka, crna
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

Upravljanje

- MagicEye na kućištu sa upravljačkim tasterima
- Digitalni prikaz temperature
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: zvučni
- Dečija zaštita

Vinski deo

- 1 temperaturna zona podesiva od +5°C do +20°C
- Hlađenje kruženjem vazduha, dovod vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha pomoću ventilatora
- Unutrašnja rasveta, stalno uključena
- Metalne rešetkaste police podesive po visini
- 3 police

Prednosti opreme

- HardLine dizajn
- Ergonomска SlimLine ručka, crna
- Moguća izmena strane otvaranja vrata
- Moguća zamena gume vrata

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

³ Prema Uredbi EU 2019/2016, ukupnu zapreminu prikazujemo kao celi broj (zaokruženo), a zapreminu pretinca za zamrzavanje i pretinca za hlađenje sa jednim decimalnim mestom. Celokupni prikaz razreda energetske efikasnosti nalazi se na stranici 13, prema (EU) 2017/1369 6a.



ZKes 453



Prezentacione kutije

Dve prezentacione kutije različitih veličina služe za čuvanje cigara. Kutije su izrađene od španske kedrovine i lako se vade.



Optimalni nivo vlage

U integrisani rezervoar za vodu doda se litra destilovane vode. Senzori vlage održavaju precizno odabranu vlagu između 68% i 75%. Vizuelno upozorenje obaveštava na vreme da je potrebno dopuniti vodu.



← 43 →

ZKes 453

Humidor

Razred energetske efikasnosti:

| | |
|--|--|
| Potrošnja električne energije godišnje/24 h: | 162 / 0,443 kWh |
| Ukupna zapremina: | 39 l |
| Nivo bučnosti: | 40 dB(A) / C |
| Klimatski razred: | N (od +16°C do +32°C) |
| Vrata: | Izo-staklo sa okvirom od nerđajućeg čelika SmartSteel |
| Kućište: | Nerđajući čelik SmartSteel |
| Spoljne dimenzije u cm (V / Š / D): | 61,2 / 42,5 / 47,8 |



Upravljanje

- LCD ekran iza vrata, Touch tehnologija
- Digitalni prikaz temperature i vlažnosti
- Upozorenje u slučaju smetnje vizuelno i zvučno
- Alarm vrata: zvučni
- Decija zaštita

Humidor

- Temperaturna zona podesiva od +16°C do +20°C
- Nivo vlage, podesiv od 68% do 75%
- Hlađenje kruženjem vazduha, dovod vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha pomoću ventilatora
- LED rasveta sa mogućnošću prigušenja
- Police od španske kedrovine
- 2 police

Prednosti opreme

- HardLine dizajn
- Desno otvaranje vrata
- Moguća zamena gume vrata
- 2 prezentacijske kutije
- Moguća zidna montaža
- Bravica

Vrsta kompresora

- Klasični kompresor

Najvažnije prednosti ukratko objašnjene:

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------|--|
| Bio Fresh Professional | BioFresh-Professional nudi još veću fleksibilnost za individualno skladištenje hrane. | Easy Twist Ice | Brza i jednostavna proizvodnja kocki leda: napunite posudu vodom, pustite da se zamrzne i okretom otpustite gotove kockice leda. |
| Hydro Breeze | Hladite kao profesionalac: Hladna maglica i temperatura u foci oko 0°C osiguravaju dužu izdržljivost i vizuelni wow-efekat. | Soft System | Sistem mekog zatvaranja, čak i kada su police u vratima pod punim opterećenjem vrata se posebno nežno zatvaraju, automatski pri ugлу otvaranja od oko 30°. |
| Fish & Seafood | U foci Fish & Seafood riba i plodovi mora čuvaju se na optimalnoj temperaturi od -2°C profesionalno kao u ribarnici. | Soft-Telescopic Rails | Fioke na teleskopskim vođicama sa samozatvaranjem i mehanizmom za meko zatvaranje za jednostavno rukovanje. |
| Bio Fresh | Na temperaturi malo iznad 0°C i idealnoj vlažnosti, voće, povrće, meso, riba i mlečni proizvodi ostaju sveži mnogo duže nego u običnom frižideru. | Telescopic Rails | Fioke na glatkim teleskopskim vođicama za praktično otvaranje i zatvaranje. |
| Easy Fresh | Podesiva vlažnost produžava svežinu voća i povrća. | Touch & Swipe-Display | Intuitivno upravljanje frižiderom - jednostavnim dodirom i povlačenjem prstom po ekranu. |
| Duo Cooling | Dva odvojeno kontrolisana rashladna toka za nezavisno upravljanje frižiderom i zamrzivačem. Sprečava prenos mirisa i sušenje namirnica. | Touch-Display | Liebherrom se lako upravlja na jasnom ekranu osetljivom na dodir laganim dodirom prsta. |
| No Frost | Zamrzivač nije potrebno odmrzavati jer hladan vazduh koji cirkuliše zamrzava hranu i izbacuje vlagu. | Vario Space | Za izuzetno veliki prostor za odlaganje: jednostavno uklonite pojedinačne fioke zamrzivača i staklene police ispod i stvorite prostor za izuzetno visoku smrznutu hranu. |
| Smart Frost | Znatno ređe je potrebno odmrzavanje zamrzivača. | Easy Open | Zahvaljujući prednosti EasyOpen, vrata zamrzivača mogu da se udobno i jednostavno otvore nekoliko puta za redom. |
| Vario Temp | Zamrzivač alternativno postaje još jedna zona hlađenja: zahvaljujući preciznoj regulaciji temperature između -2°C i +14°C. | Space Box | Za fleksibilno skladištenje: sa visinom od 250 mm, SpaceBox nudi mnogo dodatnog prostora, čak i za XL smrznute namirnice. |
| Glass & Steel Interior | Komponente od plemenitog stakla i nerđajućeg čelika u unutrašnjosti za posebne zahteve dizajna. | Super Cool | SuperCool povećava kapacitet hlađenja sve dok novo stavljenata hrana ne bude iste temperature kao i ostatak sadržaja. |
| Light Tower | Novi koncept rasvete ravnomerno osvetjava unutrašnjost i podupire staklene police. Fleksibilan, štedi prostor, jedinstven. | Super Frost | SuperFrost na kratko povećava kapacitet hlađenja - tako da temperatura ostaje konstantna kada unutra stavite nezamrznute namirnice. |
| Infinity Spring | Dozator vode integriran u ravni sa levim bočnim zidom frižidera, za stalni priključak vode. | Frost Protect | Posebna prikladnost za niske temperature omogućuje postavljanje zamrzivača u negrejanim prostorijama do maksimalne temperature okoline od -15°C. |
| Ice Tower | Savršen za zabave: Automatski ledomat i veliki odeljak za pizzu na praktičnoj polici na izvlačenje. | Smart Device | SmartDeviceBox omogućuje kontrolu uređaja i korišćenje drugih usluga putem računara i mobilnih uređaja. |
| Ice Maker | Automatski IceMaker za fiksni priključak na vodu. | Smart Device ready | SmartDeviceBox može naknadno da se ugradi kako bi se omogućilo upravljanje uređajem i korišćenje drugih usluga putem računara i mobilnih uređaja. Dostupan kao dodatak. |
| Ice Maker Water tank | Automatski IceMaker sa posudom za vodu ako fiksni priključak za vodu nije dostupan ili poželjan. | | |

10

**GODINA
GARANCIJE**
NA INVERTER
KOMPRESOR

GEMMA B&D

5
**GODINA
GARANCIJE**

GEMMA B&D

10
**GODINA
GARANCIJE**

GEMMA B&D

Važi za uređaje CBNsa 5723, CBNbda 5723, CBNsda
5753 i CBNbsa 5753 kupljene u periodu
od 1. septembra 2022. do 31. decembra 2023.

Zadržano pravo na promene. Trenutne podatke potražite na home.liebherr.com. Proizvođač i kompanija Gemma B&D kao ekskluzivni uvoznik i distributer zadržavaju pravo promene podataka u svakom trenutku i bez prethodne najave i nisu odgovorni za eventualne štamparske greške. Fotografije uređaja u katalogu ilustrativnog su karaktera i moguća su odstupanja od stvarnog izgleda.



SRBIJA / GEMMA B&D d.o.o.

11070 Novi Beograd,
Đorđa Stanojevića 14
tel: +381 11 2285 020;
fax: +381 11 3188 033;
e-mail: info@gemma.rs
www.gemma.rs

home.liebherr.com