

Uncompromising Freshness, Unrivalled Luxury

Discover our freestanding and
fully-integrated appliances.

LIEBHERR

Refrigeration and freezing



Contents

Liebherr Group	4
Quality	6
Freshness technology	8
BioFresh Professional with HydroBreeze	10
BioFresh Professional with Fish & Seafood safe	12
Product responsibility	16
Freestanding appliances	18
Fully integrated appliances	30
Wine cabinets	48
Design and Lifestyle	60



Global success: The Liebherr Group

LIEBHERR(リープヘル)社は1949年、
ドイツ復興の担い手として、Hans Liebherr
(ハンス・リープヘル)により設立された
建設機械メーカーです。

今日では3世代続く、独立系のファミリー企業である同社はスイスに拠点を置くホールディングカンパニーを中心に、全世界50ヶ国でファミリー企業140社以上、従業員数51,000名以上、グループ総売上高1.7兆円(※)超の建設機械産業における世界的リーディングカンパニーとなりました。

創業以来、70年以上にわたって繁栄を成し遂げ、現在、同社の展開する事業領域は中核となる土木機械、採掘機械、タワー・海上クレーンの他、航空機のエアロパーツ、輸送システム、ホテル事業等、13の製品やサービスセグメントで展開されています。

※1ユーロ = 140円で換算 (2022年実績)



Earthmoving



Crawler cranes



Mobile cranes



Aerospace



Refrigeration and freezing

Liebherr-Hausgeräte – specialists in refrigeration and freezing

家電製品事業部門であるLiebherr-Hausgeräte (リープヘル・ハウスゲート) 社はドイツ南西部のオクセンハウゼンに本社を置き、一般家庭用、および業務用の冷蔵庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫の全領域をカバー、3,000を超える製品ラインナップを取り揃えています。



Liebherr-Hausgeräte GmbH, Germany

Even the smallest detail deserves the utmost attention.

LIEBHERRは創業当初から、妥協することなくネジの1本1本に至るまで品質を追求し続けてきました。1954年から高品質の冷蔵庫と冷凍庫を製造し、世界中で販売しています。そして創業時と変わらず、すべての製品をこの地（ドイツのオクセンハウゼン）にて開発を続けています。これはファミリービジネスとして、私たちのルーツがしっかりと根付いている証です。

German Engineering (ジャーマン・エンジニアリング) - 創業者の想いを継承し、何世代にもわたって紡いできた技術の結晶です。

Built to last

LIEBHERR の品質基準は、細部にまで行き届いています。例えば、ドアヒンジは10万回以上の開閉サイクルをクリアしなければ、承認を得ることができません。これは15年以上の使用期間に相当します。

また、その他の機能部品についても同様に、耐久性能のテストを行っています。いくつかの点がお客様のご要望にそぐわなくなっただとしても、当社製品の大部分は修理が非常に容易なため、お客様ご自身、あるいは専門のアフターメンテナンスパートナーが迅速に修理することができます。

私たちは10年以上にわたって、主要なスペアパーツを保有しています。この持続可能な取り組みによって、長期的な観点からコストメリットを提供します。



ICBNh 5173 △ Peak series



We don't just say it. We also guarantee it.

私たちのすべての生産拠点は、品質マネジメントシステムの国際規格である ISO 9001 と環境マネジメントの国際規格である ISO 14001 の認証を受けています。

さらに、製造工程において、すべての冷蔵庫の部品を細かくチェックし、より徹底的にテストを実施しています。

そのことがリープヘルの機器が、長期間にわたって信頼できるパートナーであることを証明しています。

Uncompromising freshness

日々のお買い物では、誰しもが良い食材を選びた
くなるものです。最高の品質と鮮度の良いものに
目がいくことでしょう。

良い食材を手に入れたら、できるだけ長く
新鮮さを保ちたいと思うのはごく自然なこと。
だからこそ、LIEBHERRは革新的な鮮度を保持す
る技術を開発し、毎年改良を行っているのです。



EasyFresh – ideal for fruit and vegetables

冷蔵庫と同じ温度で引き出し内が密閉されるため、包装されていない果物や野菜も、この EasyFresh 室なら安心です。例えば、レタスは7日経ってもシャキシャキとした新鮮さを保つことができます。



BioFresh Professional with HydroBreeze

BioFresh 上段の庫内で冷却ミストを噴霧し、野菜や果物の瑞々しさを保ちます。HydroBreeze は、ドアを開く度に噴霧する時間を、4秒、6秒、8秒のいずれかに設定することができます。ドアを閉めている状態では、90分ごとに4秒間、引き出しの中に冷却ミストが噴霧されます。



DuoCooling – no drying out

すべての冷凍冷蔵庫に標準搭載されている DuoCooling テクノロジー。2つの冷却回路が完全に独立しているため、冷蔵庫と冷凍庫の間で空気が入れ替わることはあります。保存が難しいチーズ類などを保管しても、乾燥せず、匂いが広がったりすることはありません。そのため、食材が持つ本来の香りと味を損なうことなく召し上がっていただけます。



BioFresh – our all-rounder

LIEBHERRの特許技術であるBioFresh は、一般的な冷蔵室よりも低い0~3°Cの温度帯で保存され、引き出しのスライドバーで個別に湿度調整が可能です。Fruit&Vegetable 室は気密性が高く、常に最適な湿度が保たれていため、果物や野菜の鮮度をより長く保てます。Meat & Dairy 室は、お肉やチーズなどのデリケートな食品に理想的な保存環境を実現します。



BioFresh Professional with Fish & Seafood safe / BioFreshPlus*

魚介類のような特にデリケートな食品は、氷点下の温度の中、低い湿度で保存するのが最適です。Fish & Seafood 庫内の温度は -2°C に保たれるので、魚介類の鮮度を長く保つのに最適です。*BioFreshPlusは、BioFresh庫内にあるFish & Seafood Box内で -2°C にすることができます。



NoFrost – no more defrosting

急速ファンアシストと自動霜取り機能により霜取りが不要になることで、食品を長期間にわたって安全に保存出来ます。保存容量が大幅に増え、冷凍庫は常に霜のない状態に保たれます。

Cool and misty. Perfect weather for your vegetables.

新機能の HydroBreeze 機能は、鮮度保持の最高基準と言えるでしょう。BioFresh Professional 庫内では、冷たいミストが野菜や果物を覆うことで瑞々しさと鮮度を保つことができます。また、ドアを開ける度に広がるミストは、視覚的な効果でも人々を魅了します。



Nature's freshness secret

カリフォルニア州のサリナスバレーはアメリカのサラダボウルと呼ばれています。その理由は恵まれた気候条件にあります。太平洋の冷たい海に近いため、潮風は冷たく、夏には微細で湿った霧が谷や草原、畑などを覆います。そのため、農作物の乾燥を防ぐことができるのです。ここからインスピレーションを受けて誕生したのが、BioFresh Professional の HydroBreeze です。



延長できる鮮度保持期間は、冷蔵室内での保存と比較したものです。(当社比)

Relish the freshness of the sea.




Fish & Seafoodの庫内なら -2°C、低湿度の環境下で魚介類を保存できるので、獲れたての新鮮さを長く保つことができます。魚介類の新鮮な味をより楽しめる最適な機能です。



Flexible use
BioFresh Professional 庫内の温度は、必要に応じて調整することができます。庫内温度を部分的に -2°C、もしくは全域を 0°C に近い温度帯に調整することができます。この温度帯は、肉や乳製品に最適な保存環境です。温度区域の分け方は、以下の4つのオプションがございます。

-2 °C



-2 °C 0 °C



-2 °C 0 °C



0 °C



Thinking beyond just today

LIEBHERRの製品づくりでは、
サステナビリティに対して全体的な観点
から捉えることを大切にしています。
製品の耐久性向上、環境保全、フードロス削減
といった要素に目を向けています。

Reducing food waste

フードロスの削減には、食品ごとに合った環境で保存することが大切です。LIEBHERRの機器には、それを可能にする革新的な機能が備わっています。

その一つは、特許技術であるBioFreshをはじめとした鮮度保持技術です。BioFreshでは、多くの微生物の活動が停止する約0°Cでの保存と湿度調整を行うことで、食品の鮮度を大幅に延長することができます。その結果、食品の廃棄を減らし、買い物に行く頻度を少なくすることができます。

そして、すべての冷凍冷蔵庫に搭載されている DuoCooling は、完全に独立した2つの冷却回路により、冷蔵庫と冷凍庫のコンパートメント間で空気の交換が行われることがないので、食品が早く乾燥するのを防ぎます。

冷蔵庫のドアが開いたままになっても、ドアアラームでお知らせいたします。無駄なエネルギーの使用を減らす機能の一つです。

Perfectly thought out: a powerful, complete package

『いい冷凍冷蔵庫とは、 オールラウンダーであること』

オールラウンダーの条件は、食品の収納スペースが広いこと、運転音が少ないとこと、いざというときのための冷却性能の余力が予め担保されていることです。そのため、開発段階で異なる状況を想定し、研究、開発を行っています。その結果、ノイズレベル、収納力、冷却性能のすべてをバランスよく兼ね備えた機器が完成しました。



Cooling volume

家族構成やライフスタイルに合わせて、最適な機器をご提案可能です。スペースを節約するために庫内に組み込まれたライトや大容量の引き出しから細部に至るまで、庫内の容量を無駄なく使えるよう設計されています。



Noise level

現代の住宅では、キッチンとリビングが一体化した空間デザインが多くなっています。そのため、静かな冷凍冷蔵庫の重要性が高まっています。LIEBHERRの製品群では、静音設計の機器を幅広く取り揃えています。



Cooling performance

緻密に設計されたセンサー技術により、冷却運転を使用状況に合わせて調整します。また、簡単な操作で高出力での運転を可能にします。たくさんの食品を冷やしたり、急な来客対応で急速冷却したい時などに効果を発揮します。



Freestanding appliances





Unique features.



IceMaker

給水接続方式の IceMaker 機能は自動で注水・製氷を行うので、氷の作り忘れや、氷が足りないという問題も解消してくれます。



SoftSystem

SoftSystem 機能はドアポケットにたくさんの食品が入っていても、約 45° の角度から緩やかに閉まります。




BioFresh

BioFresh は、食品の長期保存に最適な環境を提供します。0°Cを少し超える温度と理想的な湿度環境で保存することで、果物、野菜、肉、魚のすべてに含有されている栄養価の高いビタミンを長期間、維持することができます。



SmartSteel

特殊加工を施したステンレスの仕上げによって、指紋が目立ちにくいこと、そしてお手入れがとても簡単です。乾拭き、あるいは湿らせた柔らかいクロスで拭くだけで、この美しい表面を維持することができます。（ドアのみに適用）



BluPerformance

運転音の最小化、及びスペースの削減を成し遂げ、機器下部に冷却技術をコンパクトに組み込んだことにより、エネルギー効率と庫内容積の最大化を実現しました。



PowerCooling system

高性能 PowerCooling システムは新鮮な状態で保存食品を急速冷却でき、庫内全体を均一な温度に維持します。ファンに組み込まれている FreshAir チャコールフィルターは、循環空気を浄化し、食品を悪臭から守ります。

Masterpiece in Innovative Freshness Technology.

SBSes 8486 は6つの温度管理ゾーンを併せ持ち、ワインキャビネットと冷凍冷蔵庫が一体となったLIEBHERR社のフラッグシップモデルです。

外観デザインは LIEBHERR の代名詞ともいえるステンレスのヘアーライン風仕上げを全面に施し、インテリアとしての存在感が際立ちます。2ゾーン温度管理を採用したワインキャビネットはゾーン毎に5°C ~ 20°Cの範囲から1°C単位で設定が可能です。

また、従来の BioFresh 機能に加えて、新たに Fish & Seafood Box が付属され、0°C、-2°Cの温度管理を個別に設定可能とした、BioFresh-Plus を搭載しています。

その他、自動注水・製氷を可能にしたアイスメーカー(製氷機)、ソフトクローズシステムの前面ドアなど、最新テクノロジーを駆使し、最高の使いやすさを実現したプレミアムな1台です。

※機器の仕様については66ページをご参照ください。



Bio Fresh Plus No Frost Ice Maker Wine Soft System Soft-Telescopic Smart Steel 2 Zones

SBSes 8486 PremiumPlus



The big, cool combination.

SBSes 8484 は十分な収納容量と冷却性能を兼ね備え、食品の鮮度を長持ちさせることができます。このSide-By-Side(観音開き)の機器は、直感的にディスプレイをタッチ操作でき正確に制御することができます。

魚介類の長期保存に対応できるよう、0°C、-2°Cで温度調節が可能な BioFresh-Plus は、さまざまな種類の食品を長期保存することに適しています。

また、革新的な NoFrost テクノロジーにより、日常のご使用に際して、霜取り作業は不要です。

SmartSteel の美しい外観と精巧な仕上がりにより、このモデルはキッチンのハイライトとなるでしょう。

※機器の仕様については67ページをご参照ください。



SBSes 8484 PremiumPlus

**It doesn't get
any fresher.**



Bio
Fresh
Plus

No
Frost

Ice
Maker

Soft
System

Soft-
Telescopic

Smart
Steel

SBSes 8683 PremiumPlus



SmartSteel の前面ドアが均等に配置された SBSes 8683。そのステンレス製の洗練されたボディと BioFresh-Plus 技術の融合により、美しさと食品の長期保存を見事に両立させています。

SBSes 8484、8486の冷凍室容量よりも大きい容量が必要なお客様におすすめのモデルです。

また、他のフリースタンディングモデルと同様に、この機器も僅かな放熱スペースを確保するだけで、キッチンキャビネットと一体化させることができ、すっきりとしたシームレスなキッチンレイアウトを実現します。

※機器の仕様については68ページをご参照ください。

BLU
Performance

Practicality and elegance for your kitchen.

CBNef 5735は、ドイツの世界観を体感いただけ
る高さ2mを超えるオリジナルサイズ。

LIEBHERR 独自の BluPerformance の技術を
搭載した本モデルは、エネルギー効率と庫内
容量が最大化されています。

また、湿度と細かな温度調整が可能な BioF-
resh機能が備えつけられており、野菜やチーズ
などの長期保存にご活用いただけます。

ドアには、指紋や汚れがつきにくい特殊加工
が施された Smartsteel を採用しています。

※機器の仕様については69ページをご参照ください。



Bio
Fresh

No
Frost

No
Frost

Duo
Cooling

Smart
Steel
Vario
Space



CBNef 5735 Comfort

BLU
Performance

Energy efficiency at its best.

LIEBHERR の BluPerformance シリーズの中で最もコンパクトなモデルであるボトムフリーザー冷凍冷蔵庫 CNef 4335。食品の保存スペースを確保しながら、最大限のエネルギー効率を実現します。

BioCool 機能は冷蔵室内の BioCool ボックスに位置するスライドコントロールを使用することで、湿度レベルの調整を可能にしました。

SmartSteel 採用のドアは、特殊加工が施されたステンレス仕上げによって、指紋が目立ちにくいため、お手入れがとても簡単です。

■カラー展開の異なる、CN 4335 の取り扱いもございます。

※機器の仕様については70-71ページをご参照ください。

LIEBHERR

CNef 4335 Comfort

Smart
Steel

Duo
Cooling

No
Frost

Bio
Cool

BLU
Performance

Fully integrated appliances




For a clear overview.
Even before you
open the fridge.

○ Pure ◇ Plus △ Peak

『自分に合った製品はどれなのか?』
というお客様の問いかけに対して、
簡単に答えられるものではありません。
そこで、最適な製品をお選びいただけるように、
製品ラインアップをシリーズに分類しました。

○ Pure series

Pure (ピュア) シリーズは、ベーシックな
クラスです。
シンプルでありながら、冷凍冷蔵庫として
必要最低限の要素をすべて満たしています。



◇ Plus series

Plus (プラス) シリーズは、Pure シリーズを
ベースに、快適性のプラスを意味します。
庫内背面に SmartSteel の採用で上質感が
増し、SoftSystem やボトルアクセサリー、
自動製氷などの付加機能を追加しています。

△ Peak series

シリーズの最上位に位置するのが
Peak (ピーク) です。
LIEBHERR の革新的な技術とハイエンドな
デザイン、そして快適性が融合された
本シリーズは一切の妥協がなく、
至高(ピーク) を体感いただけます。





Unique features.



PowerCooling

高性能 PowerCooling システムは新鮮な状態で保存食品を急速冷却でき、庫内全体を均一な温度に維持します。ファンに組み込まれている FreshAir チャコールフィルターは、循環空気を浄化し、悪臭から守ります。Peak シリーズでは冷却ファンの周囲に照明を配置することで庫内にユニークな効果をもたらします。SmartSteel デザインの庫内の壁面とブラックのファンカバーが圧倒的な存在感を放ちます。



LightTower

より庫内のスペースを有効活用するため、庫内側面に Light Tower を埋め込むことで、ライトによるでっぱりもなく、シームレスでスマートな仕上がりとなっています。また、デザイン性以外にも視認性を高める位置にライトが配置されています。



Touch & Swipe Display

指先で簡単に操作が可能な、Touch & Swipe ディスプレイ。鮮やかなカラーディスプレイを軽やかにスワイプ、タップして各種機能の設定を操作いただけます。



Meat & Dairy safe

BioFresh の引き出しには、お肉やチーズなどの保存に適した Meat & Dairy Safe が備えられています。引き出し内は約 0°C の温度帯が保たれるので、お肉やチーズなどのデリケートな食品に最適な保存環境を実現します。



IceMaker

給水接続式の IceMaker 機能は自動的に氷がボックス内で一定量になるよう調整されます。中・長期 ご不在の場合は自動製氷機単体でスイッチを切ることができます。アイスクューブセパレーターは、引き出しをお好みの大きさに分割するのに役立ちます。



SuperSilent

コンプレッサー、バルブ、冷却ファン、エバポレーターなどの冷却サイクルにおける主要パーツはすべて最適化されているため、静音性の高い仕様となっています。

The ultimate indulgence



SIFNh 5188 Peak | EWTdf 3553 Vinidor | IRBh 5170 Peak

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	No Frost	Super Frost	Super Cool	Vario Space	Wine	2 Zones	Humidity Select	Fresh Air
Steel Interior	Presentation Board	Soft System	LED	Telescopic Rails	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Tower	Smart Device ready

IRBh 5170 (冷蔵庫)

新開発の HydroBreeze で、新鮮で冷たいミストが果物や野菜を包み込み、食品の鮮度を保ちます。BioFresh Professional の庫内を -2°Cまで下げることで、低湿度の環境になり、魚介類は獲れたての鮮度を保つことができます。

SIFNh 5188 (冷凍庫)

大容量の IceTower では毎日1.2kgの氷を作ることができ、右側の引き出しにはピザなど縦長の冷凍食品を収納できます。また、VarioSpace 機能では引き出しを1段抜くことで、大きなケーキも簡単に保存できる柔軟性を備えています。パーティーなど多くの人が集まる場でとても活躍することでしょう。

EWTdf 3553 (ワインキャビネット)

温度ゾーンが2つに分かれ、それぞれ5°C ~ 20°Cの範囲内で、温度設定が可能です。そして、断熱材入りの3重ガラス扉で紫外線から大切なコレクションを保護します。

■各製品単体でのご利用も可能です。

※機器の仕様については72ページをご参照ください。

ワインキャビネットの仕様は79ページをご参照ください。

See food in a new light.

新しい2ドア（ボトムフリーザー）ビルトイン専用モデルのなかで最上位シリーズであるPeakシリーズから、ICBNh 5173 が登場。

ICBNh 5173 の目玉のひとつは、新開発のHydroBreeze。新鮮で冷たいミストが果物や野菜を包み込み、鮮度を保ちます。

また、BioFresh Professionalにおいて、野菜、果物、肉やチーズの長期保存に最適な温度設定（約0°C）を可能にしました。これらの各種設定は搭載されている高解像度のTouch & Swipe Display で操作が可能です。

ガラスとステンレスの調和が織り成す美しいインテリアは、LightTower に照らされ、ドアを開けるたび優美な光を放ちます。

※機器の仕様については73ページをご参照ください。

Bio Fresh Professional

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Silent

Soft System

Glass & Steel Interior

Light Tower

LED

Ice Maker

Touch & Swipe-Display

ICBNh 5173 Peak



Built-in luxury

Plus シリーズの ICNh 5123 / ICNh 5133 は、Side-by-Side（観音開き）としても設置可能で、最適化されたコンプレッサーやバルブ、冷却ファン、エバポレーターを採用したスーパー・サイレント構造となっているため、2台並べても運転音が非常に静かです。

EasyFresh Safe は、果物や野菜を長期間、新鮮に保つことができます。引き出しのスライドバーでフタを開閉することで、湿度を調節することができます。

NoFrost テクノロジーにより、冷凍室は霜がつかない構造になっています。

また、LIEBHERR のドアオンドア（Door-on-Door）技術により、機器は周辺のキッチンキャビネットと完全一体化し、シームレスに統合されます。SoftSystem により、ドアポケットにたくさんの食品が入っていても、約30° の角度から緩やかに閉まる働きを可能にします。

■上記2機種の違いは自動製氷機能（ウォータータンク式）の搭載有無のみです。
ICNh 5123：非搭載 / ICNh 5133：搭載

※機器の仕様については73-74ページをご参照ください。



Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Silent	Soft System	LED	Ice Maker Water tank
------------	-------------	----------	--------------	-------------	-----	----------------------

ICNh 5123 Plus | ICNh 5133 Plus

Wonderfully fresh, always

Pureシリーズ ICNh 5103 はエレガントで
スリムでありながら、ベーキングトレイを
丸ごと収納できるスペースを備えています。

EasyFresh Safe は、新鮮な果物や野菜を
最適な方法で保存することができます。

DuoCooling テクノロジーにより、2つの独立した
冷却回路が、冷蔵室と冷凍室を正確に温度制御
します。これによって、冷蔵室と冷凍室との間を
空気が循環しないため、臭い移りがなく、保存食
品も乾燥しません。

冷凍冷蔵庫として必要最低限の要素を
すべて満たした、ベーシックシリーズです。

※機器の仕様については74ページをご参照ください。

Easy Fresh Duo Cooling No Frost Super Silent Soft System LED Ice Maker Water tank



ICNh 5103 Pure

More space for fresh ideas

ワイド 76cmタイプの BioFresh 機能付き
冷凍冷蔵庫 ECBN 5066。
キッチンキャビネットに組み込んでカスタマイズ
ドアの取付けが可能なモデル。

洗練さと迫力を兼ね備えた本製品は
いかなるキッチンレイアウトにもマッチします。
2つの冷凍室は、高品質のTelescopic Rail (伸
縮式レール) 付きで簡単に引き出すでき
ます。冷蔵庫内の両サイドにあるLEDライトが
庫内を均等に照らすことで、内部には優雅さが
広がります。

※機器の仕様については75ページをご参照ください。



PLUS X AWARD[®]
LIEBHERR
High Quality
Design
Ease of Use
Ecology

ECBN 5066 PremiumPlus

Bio Fresh No Frost Duo Cooling Ice Maker

Convenience at your fingertips

アンダーカウンター冷蔵庫 SUIK 1510 と
アンダーカウンター冷凍庫 SUIG 1514 は
Side-by-Side での設置が可能です。

アンダーカウンターシリーズの給排気は
機器前面下部で行われます。
安全性と利便性を兼ね備えた革新的な技術、
SoftSystem テクノロジーが搭載されています。この機能はドアに組み込まれており、ドアが
閉まる際にクッションの役割を果たします。ドア
ポケットにたくさんの食品が保管されていても、
ドアは約 30° の角度から緩やかに閉まります。

■単体でのご利用も可能です。

■ミニ冷凍室を搭載した、
アンダーカウンター冷凍冷蔵庫：
UIK 1514 の取り扱いもございます。

※機器の仕様については76-77ページをご参照ください。



Soft
System

Smart
Frost

SUIG 1514 Comfort | SUIK 1510 Comfort

Wine cabinets





Unique features.



LED lighting

非加熱式の LED ライトは庫内を魅力的に照らし、ワインのエチケット（ラベル）を損傷から守ります。



Insulated glass door

特別なUVプロテクションを施した断熱ガラスを採用、二重ガラス構造により、紫外線の侵入を防ぎます。



FreshAir activated charcoal filter

保存環境内の臭いなどは、ワインの長期保存の妨げになることがあります。LIEBHERR のワインキャビネットには交換可能なチャコールフィルターが付属されています。庫内は常に新鮮で無臭な空気が循環されます。



Handcrafted beechwood shelves

天然無加工のブナ材を使用している木製棚は、ワインに悪影響を与える化学的な香りを周囲に放ちません。加えて、この木製棚は振動を抑え、ワインを静かに熟成させることができます。



Touch electronic control system

タッチコントロールシステムの直感的なナビゲーションにより、5°C ~ 20°Cの温度帯で設定が可能になります。デジタルの温度表示ディスプレイはUVカット仕様のガラスドア越しに確認することができます。



Compressor

ワインキャビネット専用に開発されたコンプレッサーを採用しており、低振動でのワインの保存が可能です。

Created for true wine connoisseurs

WTes 5872 は理想的なコンディションでワインを保存するための卓越した環境を提供します。またその洗練された外観からは、静かで低振動な運転だけではなく、新鮮な空気や温度・湿度のコントロールをお楽しみいただけます。

3つの温度ゾーンでは、それぞれ5°C ~ 20°Cの温度帯の間で1°C単位での設定が可能です。

特別に開発された静音コンプレッサーで運転時の振動を可能な限り軽減、UVカットの断熱ガラスとチャコールフィルターの採用で、室内の光や臭いからワインを守ります。

本モデルは、加熱機能も兼ね備えてるので、室温が設定温度より低い場合でも、庫内の温度を設定温度通りに維持できます。

■ 同シリーズで2つの温度ゾーンタイプ:
WTes 1672 の取り扱いがございます。

※機器の仕様については78ページをご参照ください。



WTes 5872 Vinidor



PLUS X AWARD
LIEBHERR
High Quality
Design
Ease of Use



Savour the difference with a Liebherr.

EWTdf 3553 はワインの保存方法に多くの選択肢を提供します。

コントロールパネルは上段 / 下段の保存スペース仕切り部分に組み込まれており、庫内で2つの温度ゾーンで設定が可能。赤・白ワイン、ロゼ、スパークリングワイン、それぞれの保管に最適な温度に設定できます。

オプションのステンレスドアやカスタムパネルの採用で、あらゆるキッチンにマッチします。

■高さがハーフサイズの EWTdf 1653 の取り扱いがございます。

※機器の仕様については79ページをご参照ください。



EWTdf 3553 Vinidor



A cabinet full of treasures.

アンダーカウンター専用
ワインキャビネット UWKes 1752。

上位モデルである、フリースタンディング /
アンダーカウンター兼用タイプの WTes 1672 の
外観やサイズはそのままに、庫内の温度管理を
1ゾーンにすることでワインの収納本数を
重視したモデルです。

※イメージ写真内の機器下部に位置する巾木は
造作したアルミグリルを採用しています。
機器には、専用グリルが付属されています。
詳細に関しては設置マニュアル資料をご参照ください。

※機器の仕様については80ページをご参照ください。



UWKes 1752 GrandCru

LED	Wine	Telescopic Rails	1 Zone
-----	------	------------------	--------

Classic and sleek, fits anywhere


WKEes 553 は18本のボルドーワインボトルまでの理想的な保管を実現いたします。

シンプル且つ、エレガントで革新的なデザインにより、キッチンユニットとの調和を実現しました。

コンパクトなため、ご自宅のどこにもビルトインすることができます。大切なワインコレクションを、お好みの位置に保管し、ディスプレイすることが可能なので、インテリアのデザインの幅が広がることでしょう。

※機器の仕様については80ページをご参照ください。

WKEes 553 GrandCru



Design and lifestyle





Unique features.



LED lighting in humidor

庫内のLEDはほとんど熱を発しないので、葉巻の品質を損なわずに保管が可能です。エレガントなライトで照らされた葉巻を、ディスプレイとしてご堪能いただけます。



Fine cedar wood

2つのプレゼンテーション・ボックスと2枚の棚には、芳香性を有するスペニッシュ・シダーを採用しています。プレゼンテーション・ボックスはルーズシガー(葉巻単体)の保管に最適です。



Ideal humidity

ウォータータンクに1Lの蒸留水を入れ、内蔵の湿度センサーで制御する子によって、68~75%の湿度帯を保ちます。タンクの水が無くなると、操作パネル上に給水マークが表示されます。



Touch electronic control system

電子制御システムによって温度を16~20°C、湿度を68~75%の範囲で管理します。内部の温度管理に異常が生じるとアラームでお知らせします。

The perfect indulgence.

非常にデリケートで保存環境に敏感なシガーハウスは、厳格な管理が必要になります。

LIEBHERR の ZKes 453 ヒュミドールは、革新的な電子制御コントロールにより、シガーハウスにとって最適な温度と湿度の保存環境を提供します。

また、スペニッシュ・シダーを採用した棚から放たれる芳醇な香りによって、より一層シガーハウスの風味を際立してくれます。

※機器の仕様については81ページをご参照ください。

ZKes 453 Humidor

LED

Smart Steel

Cigar



Freestanding



←121→

SBSes 8486

PremiumPlus



年間消費電力 (kWh/年)

ワイン収納本数 (0.75l)*

定格内容積/有効収納容積 (L)

冷蔵室	250 / 234
BioFresh	163 / 132

ワインキャビネット	173 / 153
-----------	-----------

冷凍室	154 / 126
-----	-----------

合計	740 / 645
----	-----------

棚数 / ドアラック数	11 / 4
-------------	--------

BioFresh 引き出しの数	3 (LED付き)
-----------------	-----------

冷凍室 引き出しの数	5 (LED付き)
------------	-----------

操作パネル	2.4" 液晶カラー / Touch ディスプレイ
-------	---------------------------

材質:ドア / 機器側面	ステンレススチール with SmartSteel (ドアのみ)
--------------	----------------------------------

温度アラーム / ドアアラーム	○ (音とアイコンでお知らせ)
-----------------	-----------------

インテリアライト	LED lighting
----------	--------------

霜取方式 (冷凍室)	自動
------------	----

IceMaker (自動製氷機能)	○ (給水接続式)
-------------------	-----------

24時間で製氷できる量 (kg)	1.2
------------------	-----

SoftSystem	○
------------	---

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	不可 / -
-------------------	--------


外形寸法 (H/W/D) mm	1850 / 1210 / 665
-----------------	-------------------

製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	176.2 / 単相 220-240
----------------------	--------------------

電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に2個付属)
----------------	-------------------------------



Installation Diagram



* ボルドータイプのワインボトル 0.75l - [H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm]

Freestanding



←121→

SBSes 8484

PremiumPlus



年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積/有効収納容積 (L)

冷蔵室	250 / 234
BioFresh	354 / 304

冷凍室	154 / 126
-----	-----------

合計	758 / 664
----	-----------

棚数 / ドアラック数	7 / 4
-------------	-------

BioFresh 引き出しの数	5 (LED付き)
-----------------	-----------

冷凍室:引き出しの数	5 (LED付き)
------------	-----------

操作パネル	2.4" 液晶カラー / Touch ディスプレイ
-------	---------------------------

材質:ドア / 機器側面	ステンレススチール with SmartSteel (ドアのみ)
--------------	----------------------------------

温度アラーム / ドアアラーム	○ (音とアイコンでお知らせ)
-----------------	-----------------

インテリアライト	LED lighting
----------	--------------

霜取方式 (冷凍室)	自動
------------	----

IceMaker (自動製氷機能)	○ (給水接続式)
-------------------	-----------

24時間で製氷できる量 (kg)	1.2
------------------	-----

SoftSystem	○
------------	---

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	不可 / -
-------------------	--------


外形寸法 (H/W/D) mm	1850 / 1210 / 665
-----------------	-------------------

製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	164.4 / 単相 220-240
----------------------	--------------------

電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に2個付属)
----------------	-------------------------------



Installation Diagram



Freestanding



←121→

SBSes 8683
PremiumPlus




年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積/有効収納容積 (L)		255
冷蔵室		250 / 234
BioFresh		163 / 132
冷凍室		315 / 262
合計		728 / 628
棚数 / ドラック数	5 / 4	
BioFresh 引き出しの数	3 (LED付き)	
冷凍室 引き出しの数	9	
操作パネル	2.4" 液晶カラー / Touchディスプレイ	
材質:ドア/機器側面	ステンレススチール with SmartSteel(ドアのみ)	
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音とアイコンでお知らせ)	
インテリアライト	LED lighting	
霜取方式 (冷凍室)	自動	
IceMaker (自動製氷機能)	○ (給水接続式)	
24時間で製氷できる量 (kg)	0.8	
SoftSystem	○	
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	不可 / -	
外形寸法 (H/W/D) mm	1850 / 1210 / 665	
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	164.5 / 単相 220-240	
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に2個付属)	



Installation Diagram



年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積/有効収納容積 (L)		195
冷蔵室		184 / 167
BioFresh		122 / 108
冷凍室		128 / 106
合計		434 / 381
棚数 / ドラック数	4 / 3	
BioFresh 引き出しの数	2	
冷凍室 引き出しの数	3	
操作パネル	液晶モノクロ / Touchディスプレイ	
材質:ドア/機器側面	ステンレススチール with SmartSteel / スチール (カラー:グレイ)	
温度アラーム / ドアアラーム	○ (音とアイコンでお知らせ)	
インテリアライト	LED lighting	
霜取方式 (冷凍室)	自動	
IceMaker (自動製氷機能)	-	
24時間で製氷できる量 (kg)	-	
SoftSystem	-	
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右	
外形寸法 (H/W/D) mm	2010 / 700 / 665	
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	90.9 / 単相 220-240	
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)	




Installation Diagram



← 70 →

CBNef 5735
Comfort



Freestanding



CNEf 4335
Comfort




年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L)	165
冷蔵室	230 / 220
BioFresh	-
冷凍室	120 / 101
合計	350 / 321
棚数 / ドアラック数	5 / 3
冷蔵室:引き出しの数	1
冷凍室:引き出しの数	3
操作パネル	液晶モノクロ / Touch ディスプレイ
材質:ドア / 機器側面	ステンレススチール / スチール(カラー:グレイ)
温度アラーム / ドアアラーム	○(音とアイコンでお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
霜取方式(冷凍室)	自動
IceMaker(自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量(kg)	-
SoftSystem	-
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1850 / 600 / 665
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	75.8 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要(機器に付属)



Installation Diagram




年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L)	165
冷蔵室	230 / 220
BioFresh	-
冷凍室	120 / 101
合計	350 / 321
棚数 / ドアラック数	5 / 3
冷蔵室:引き出しの数	1
冷凍室:引き出しの数	3
操作パネル	液晶モノクロ / Touch ディスプレイ
材質:ドア / 機器側面	スチール / スチール(カラー:ホワイト)
温度アラーム / ドアアラーム	○(音とアイコンでお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
霜取方式(冷凍室)	自動
IceMaker(自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量(kg)	-
SoftSystem	-
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1850 / 600 / 665
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	77.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要(機器に付属)



Installation Diagram



Fully Integrated




SIFNh 5188

Peak

年間消費電力 (kWh/年)	398
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	-
BioFresh	-
冷凍室	280 / 249
合計	280 / 249
棚数	-
ドアラック数	-
冷蔵室:引き出しの数	-
冷凍室:引き出しの数	8
操作パネル	2.4" タッチディスプレイ + Touch & Swipe
温度アラーム / ドアアラーム	○(音とアイコンでお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	-
冷凍室:インテリアライト	LED interior lighting
霜取方式(冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	○(給水接続式)
24時間で製氷できる量 (kg)	1.2
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 左
外形寸法 (H/W/D) mm	1770 / 559 / 546
有効開口寸法 (H/W/D) mm	1772-1788 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	82.1 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要(機器に付属)



Installation Diagram



* 推奨奥行: 560 mm 以上




IRBh 5170

Peak

年間消費電力 (kWh/年)	164
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	217 / 195
BioFresh	104 / 92
冷凍室	-
合計	321 / 287
棚数	6
ドアラック数	4
冷蔵室:引き出しの数	3
冷凍室:引き出しの数	-
操作パネル	2.4" タッチディスプレイ + Touch & Swipe
温度アラーム / ドアアラーム	- / ○(音とアイコンでお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	LED interior lighting
冷凍室:インテリアライト	-
霜取方式(冷凍室)	-
IceMaker (自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量 (kg)	-
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1770 / 559 / 546
有効開口寸法 (H/W/D) mm	1772-1788 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	73.6 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要(機器に付属)



Installation Diagram



* 推奨奥行: 560 mm 以上




ICBNh 5173

Peak

年間消費電力 (kWh/年)	181
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	119 / 103
BioFresh	72 / 69
冷凍室	83 / 67
合計	274 / 239
棚数	4
ドアラック数	2
冷蔵室:引き出しの数	BioFreshドローワー + HydroBreeze : 2
冷凍室:引き出しの数	3 (LED付き)
操作パネル	2.4" タッチディスプレイ + Touch & Swipe
温度アラーム / ドアアラーム	○(音とアイコンでお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	LED interior lighting
冷凍室:インテリアライト	LED interior lighting
霜取方式(冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	○(給水接続式)
24時間で製氷できる量 (kg)	1.2
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 左
外形寸法 (H/W/D) mm	1770 / 559 / 546
有効開口寸法 (H/W/D) mm	1772-1788 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	78.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要(機器に付属)



Installation Diagram



* 推奨奥行: 560 mm 以上




ICNh 5133

Plus

年間消費電力 (kWh/年)	182
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	190 / 182
BioFresh	-
冷凍室	83 / 69
合計	273 / 251
棚数	4
ドアラック数	3
冷蔵室:引き出しの数	EasyFreshトレイ: 1
冷凍室:引き出しの数	3
操作パネル	液晶モノクロ / Touch ディスプレイ
温度アラーム / ドアアラーム	○(音とアイコンでお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	LED ceiling lighting
冷凍室:インテリアライト	-
霜取方式(冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	○(ウォータータンク式)
24時間で製氷できる量 (kg)	1.2
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1770 / 559 / 546
有効開口寸法 (H/W/D) mm	1772-1788 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	66.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要(機器に付属)



Installation Diagram



* 推奨奥行: 560 mm 以上

Fully Integrated




ICNh 5123

Plus

年間消費電力 (kWh/年)	176
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	190/182
BioFresh	-
冷凍室	83/69
合計	273/251
棚数	4
ドアラック数	3
冷蔵室:引き出しの数	EasyFreshトレイ:1
冷凍室:引き出しの数	3
操作パネル	液晶モノクロ / Touch ディスプレイ
温度アラーム / ドアアラーム	○(音とアイコンでお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	LED ceiling lighting
冷凍室:インテリアライト	-
霜取方式(冷凍室)	自動
IceMaker(自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量(kg)	-
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1770 / 559 / 546
有効開口寸法 (H/W/D) mm	1772-1788 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	66.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要(機器に付属)



Installation Diagram



* 推奨奥行: 560 mm以上




ICNh 5103

Pure

年間消費電力 (kWh/年)	175
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	190 / 182
BioFresh	-
冷凍室	83/69
合計	273/251
棚数	4
ドアラック数	3
冷蔵室:引き出しの数	EasyFreshトレイ:1
冷凍室:引き出しの数	3
操作パネル	液晶モノクロ / Touch ディスプレイ
温度アラーム / ドアアラーム	○(音とアイコンでお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	LED ceiling lighting
冷凍室:インテリアライト	-
霜取方式(冷凍室)	自動
IceMaker(自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量(kg)	-
SoftSystem	-
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1770 / 559 / 546
有効開口寸法 (H/W/D) mm	1772-1788 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	62.2 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要(機器に付属)



Installation Diagram



* 推奨奥行: 560 mm以上



ECBN 5066

PremiumPlus



+X

FROST FREE

High Quality


Design

Eco-friendly

年間消費電力 (kWh/年)	489
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	248 / 223
BioFresh	66 / 61
冷凍室	148 / 103
合計	462 / 387
棚数	4
ドアラック数	3
冷蔵室:引き出しの数	BioFresh トレイ (LED ライト付き): 2
冷凍室:引き出しの数	2
操作パネル	MagicEye with 液晶デジタル / タッチ
温度アラーム / ドアアラーム	○(音とアイコンでお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	LED interior lighting
冷凍室:インテリアライト	LED interior lighting
霜取方式(冷凍室)	自動
IceMaker(自動製氷機能)	○(給水接続式)
24時間で製氷できる量(kg)	-
SoftSystem	0.8 - 1.0
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可/右
外形寸法 (H/W/D) mm	2027 / 757 / 610
有効開口寸法 (H/W/D) mm	2032 / 762 / 625
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	147.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要(機器に付属)



Installation Diagram






82-87

UIK 1514
Comfort

年間消費電力 (kWh/年)	138
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	107 / 104
BioFresh	-
冷凍室	15 / 15
合計	122 / 119
棚数	3
ドアラック数	2
冷蔵室:引き出しの数	-
冷凍室:引き出しの数	-
操作パネル	MagicEye with 液晶デジタル / ボタン
温度アラーム / ドアアラーム	- / ○(音でお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	LED interior lighting
冷凍室:インテリアライト	-
霜取方式 (冷凍室)	手動
IceMaker (自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量 (kg)	-
SoftSystem	- (アクセサリー展開有り)
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	816-866 / 597 / 550
有効開口寸法 (H/W/D) mm	820-870 / 600 / 550
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	35.5 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)

Super Cool

Installation Diagram



Side by Side


82-87

SUIG 1514
Comfort

年間消費電力 (kWh/年)	168
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	-
BioFresh	-
冷凍室	98 / 95
合計	98 / 95
棚数	-
ドアラック数	3
冷蔵室:引き出しの数	-
冷凍室:引き出しの数	3
操作パネル	MagicEye with 液晶デジタル / ボタン
温度アラーム / ドアアラーム	- / ○(音でお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	LED interior lighting
冷凍室:インテリアライト	-
霜取方式 (冷凍室)	手動
IceMaker (自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量 (kg)	-
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 左
外形寸法 (H/W/D) mm	816-866 / 597 / 550
有効開口寸法 (H/W/D) mm	820-870 / 600 / 550
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	38.2 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)

Smart Frost | Super Frost | Soft System | Vario Space

Installation Diagram



Side by Side


82-87

SUIK 1510
Comfort

年間消費電力 (kWh/年)	98
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	
冷蔵室	141 / 136
BioFresh	-
冷凍室	-
合計	141 / 136
棚数	4
ドアラック数	2
冷蔵室:引き出しの数	-
冷凍室:引き出しの数	-
操作パネル	MagicEye with 液晶デジタル / ボタン
温度アラーム / ドアアラーム	- / ○(音でお知らせ)
冷蔵室:インテリアライト	LED interior lighting
冷凍室:インテリアライト	-
霜取方式 (冷凍室)	自動
IceMaker (自動製氷機能)	-
24時間で製氷できる量 (kg)	-
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	816-866 / 597 / 550
有効開口寸法 (H/W/D) mm	820-870 / 600 / 550
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	33.9 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)

Soft System | Super Cool

Installation Diagram






WTes 5872

Vinidor


年間消費電力 (kWh/年)	245
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	584 / 511
ワイン収納本数 (0.75l) *	178
棚数	13
木製棚の材質	ブナ材
可動棚数	10
(内) プレゼンテーション棚数	1
操作パネル	液晶デジタル / タッチ
温度管理ゾーン	3
設定温度帯 (°C)	+5°C ~ +20°C
設定湿度帯 (%)	自動調節
温度アラーム / ドアアラーム	○(音でお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
チャコールフィルター	○
Door type	ガラスドア × ステンレススチール フレーム
鍵	○
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1920 / 700 / 742
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	132.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



WTes 1672

Vinidor


年間消費電力 (kWh/年)	137
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	123 / 95
ワイン収納本数 (0.75l) *	34
棚数	5
木製棚の材質	ブナ材
可動棚数	3
(内) プレゼンテーション棚数	-
操作パネル	液晶デジタル / タッチ
温度管理ゾーン	2
設定温度帯 (°C)	+5°C ~ +20°C
設定湿度帯 (%)	自動調節
温度アラーム / ドアアラーム	○(音でお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
チャコールフィルター	○
Door type	ガラスドア × ステンレススチール フレーム
鍵	○
SoftSystem	-
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	822 / 598 / 575
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	59.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



EWTdf 3553

Vinidor



年間消費電力 (kWh/年)	163
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	289 / 256
ワイン収納本数 (0.75l) *	80
棚数	10
木製棚の材質	ブナ材
可動棚数	8
(内) プレゼンテーション棚数	1
操作パネル	液晶デジタル / タッチ
温度管理ゾーン	2
設定温度帯 (°C)	+5°C ~ +20°C
設定湿度帯 (%)	自動調節
温度アラーム / ドアアラーム	○(音でお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
チャコールフィルター	○
Door type	面材取付 (造作パネルまたは、純正ステンレスパネル)
鍵	-
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	1770 / 557 / 552
有効開口寸法 (H/W/D) mm	1772-1788 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	88.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)





EWTdf 1653

Vinidor


年間消費電力 (kWh/年)	145
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	117 / 97
ワイン収納本数 (0.75l) *	30
棚数	4
木製棚の材質	ブナ材
可動棚数	2
プレゼンテーション棚数	1
操作パネル	液晶デジタル / タッチ
温度管理ゾーン	2
設定温度帯 (°C)	+5°C ~ +20°C
設定湿度帯 (%)	自動調節
温度アラーム / ドアアラーム	○(音でお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
チャコールフィルター	○
Door type	面材取付 (造作パネルまたは、純正ステンレスパネル)
鍵	-
SoftSystem	○
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	872 / 557 / 552
有効開口寸法 (H/W/D) mm	874-890 / 560-570 / 550*
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	49.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram



Installation Diagram



Installation Diagram




UWKes 1752
GrandCru

年間消費電力 (kWh/年)	145
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	135 / 112
ワイン収納本数 (0.75l)*	46
棚数	4
木製棚の材質	ブナ材
可動棚数	3
(内) プレゼンテーション棚数	-
操作パネル	MagicEye with 液晶デジタル / ボタン
温度管理ゾーン	1
設定温度帯 (°C)	+5°C ~ +20°C
設定湿度帯 (%)	自動調節
温度アラーム / ドアアラーム	○(音でお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
チャコールフィルター	○
Door type	ガラスドア × ステンレススチール フレーム
鍵	○
SoftSystem	-
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	816 - 866 / 597 / 570
有効開口寸法 (H/W/D) mm	820 - 870 / 600 / 580
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	45.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram



*ボルドータイプのワインボトル 0.75l - (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)




WKEes 553
GrandCru

年間消費電力 (kWh/年)	130
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	48 / 47
ワイン収納本数 (0.75l)*	18
棚数	3
木製棚の材質	ブナ材
可動棚数	2
(内) プレゼンテーション棚数	-
操作パネル	液晶デジタル / タッチ
温度管理ゾーン	1
設定温度帯 (°C)	+5°C ~ +20°C
設定湿度帯 (%)	自動調節
温度アラーム / ドアアラーム	○(音でお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
チャコールフィルター	○
Door type	ガラスドア × ステンレススチール フレーム
鍵	-
SoftSystem	-
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	455 / 591 / 522
有効開口寸法 (H/W/D) mm	450 / 560-570 / 550
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	31.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram




ZKes 453
Humidor

年間消費電力 (kWh/年)	185
定格内容積 / 有効収納容積 (L)	43 / 39
棚数	2
木製棚の材質	スパニッシュシダー
プレゼンテーションボックス	2
操作パネル	液晶デジタル / タッチ
温度管理ゾーン	1
設定温度帯 (°C)	+16°C ~ +20°C
設定湿度帯 (%)	+68% ~ +75%
温度アラーム / ドアアラーム	○(音でお知らせ)
インテリアライト	LED lighting
チャコールフィルター	○
Door type	ガラスドア × ステンレススチール フレーム
鍵	○
SoftSystem	-
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元	不可 / 右
外形寸法 (H/W/D) mm	612 / 425 / 478
製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)	33.0 / 単相 220-240
電源 / 専用の昇圧トランス	単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属)



Installation Diagram



Hydro Breeze



Visit our social media channels at
socialmedia.home.liebherr.com

home.liebherr.jp

Products and their details are staged for advertising purposes. Whilst every effort is made to ensure all specifications and information in this flyer are accurate, Liebherr reserves the right to make changes without notification. Where actual appliance measurements, specifications, and ratings are crucial, we recommend that the actual appliance installation instructions that accompany each appliance be checked. Liebherr will not be liable for any loss. (220921)