



Freschezza senza tempo

Quando si tratta di alimenti, desiderate che siano di massima qualità, nonché autentici e gustosi. Fate volentieri un po' di strada in più per raggiungere il banco del formaggio regionale, apprezzate il pesce appena pescato e raccogliete nel vostro orto i ravanelli. Non sarebbe perfetto se questa qualità potesse essere garantita anche dopo qualche giorno di conservazione in frigorifero? Come se il tempo si fermasse? Noi riteniamo di sì.

Ecco perché cerchiamo costantemente di sviluppare soluzioni nuove e migliori per garantire condizioni di conservazione ottimali per i più svariati prodotti alimentari.

Per una freschezza duratura, per mantenere inalterate le preziose vitamine e per preservare il gusto degli alimenti come se fossero appena acquistati o raccolti. Ma la cosa migliore è convincersi personalmente della qualità delle nostre apparecchiature da incasso 2023.



Contenuti

Qualità	ć
Responsabilità e attenzione all'ambiente	8
Performance in equilibrio	10
Tecnologie di conservazione della freschezza	12
EasyFresh	14
BioFresh	15
BioFresh Professional con HydroBreeze	16
BioFresh Professional con cassetto Safe per	
pesce e frutti di mare	18
AutoDoor	20
Comfort e flessibilità	22
Design	24
Connectivity	26
Interfaccia utente	28
Acqua e ghiaccio	30
Side-by-Side concept	32
Serie	36
Combinazioni frigorifero-congelatore	
norma EURO 60	38
Frigoriferi norma EURO 60	58
Frigoriferi pannellabili norma EURO 60	90
Congelatori norma EURO 60	92
Apparecchi sottopiano norma EURO 60	104
Apparecchi norma SMS 55	112
Cantine vini norma EURO 60	126
Accessori	142
Glossario tecnico	144
Informationi nor linotallations	7/4

Anche il più piccolo dettaglio merita la massima attenzione.

Attribuiamo grande importanza a una qualità senza compromessi, fino al più piccolo dettaglio e fin dall'inizio. Dal 1954 produciamo frigoriferi e congelatori di alta qualità e li vendiamo in tutto il mondo. Ma nella nostra essenza siamo rimasti un'azienda familiare che affonda le sue radici in Germania. È qui che continuiamo a sviluppare tutti i nostri prodotti. Eccellenza ingegneristica tedesca – Seguendo le orme del nostro fondatore e usufruendo del know-how che si è concentrato qui per generazioni di ingegneri.

Il comfort è evidente per tutti.

Le nostre apparecchiature da incasso sono disponibili in diverse serie: Pure, Plus, Prime e Peak. Ma non importa quale serie si sceglie, la qualità senza compromessi Liebherr è tangibile in ogni singola apparecchiatura Liebherr perché molte funzioni sono già integrate di serie nelle nostre apparecchiature della serie Pure. Ad esempio, la funzione di sbrinamento automatico NoFrost. Oppure la tecnologia EasyFresh per la conservazione di frutta e verdura. Oppure la nostra funzione DuoCooling. Due circuiti di raffreddamento separati impediscono la circolazione di aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore. Gli alimenti conservati preservano così la loro freschezza e non si propagano gli odori.







La freschezza dovrebbe durare a lungo.

Anche i più piccoli dettagli rispecchiano i nostri standard di qualità. Ad esempio, prima di omologare un'incernieratura della porta, la sottoponiamo ad almeno 100.000 cicli di apertura. Questo corrisponde a più di 15 anni di utilizzo. Testiamo anche tutte le altre parti funzionali per questa durata.

E se, contrariamente alle aspettative, un dettaglio non dovesse soddisfare più le vostre esigenze, è possibile correggerlo da soli o presso i nostri partner di assistenza Premium, presenti su tutto il territorio nazionale, perché ognuna delle nostre apparecchiature è estremamente facile da riparare. Tutti i pezzi di ricambio essenziali sono disponibili per ben oltre 10 anni. Questo non è solo sostenibile, ma vi fa anche risparmiare denaro per le piccole riparazioni o per l'acquisto di una nuova apparecchiatura.

Non solo questo. Offriamo anche garanzie.

Durante la produzione, controlliamo molto attentamente tutti i componenti dei nostri frigoriferi e congelatori e li testiamo molto più rigorosamente e più spesso di quanto richiesto dalla legge - da ultimo poco prima dell'imballaggio. Solo dopo aver completato i test, le nostre apparecchiature possono considerarsi pronte. Tutti i nostri siti di produzione sono certificati secondo gli standard internazionali di qualità ISO 9001, di gestione energetica ISO 50001 e di gestione ambientale ISO 14001. Niente è quindi più facile per noi che garantire per almeno due anni l'assenza di difetti di materiale e fabbricazione dei nostri prodotti e una installazione particolarmente facile

E facciamo un ulteriore passo avanti: la nostra garanzia di 10 anni del compressore, che è disponibile gratuitamente quando si registra l'apparecchiatura in home.liebherr.com

In breve: una cosa è certa – potrete godervi la vostra apparecchiatura Liebherr per lungo tempo.



Pensare oltre il presente.

Nel progettare le nostre apparecchiature diamo molta importanza a un approccio olistico alla sostenibilità. Perseguiamo la durevolezza delle apparecchiature, la massima efficienza energetica e la riduzione dei rifiuti alimentari. Perché tutto questo? Perché è necessario un approccio diretto per proteggere adeguatamente le persone e la natura.

Ridurre lo spreco alimentare.

Conservare il cibo in condizioni ottimali significa contribuire notevolmente ad evitarne lo spreco. Con i nostri prodotti è possibile, grazie alla combinazione di funzioni innovative.

In primo luogo, le nostre tecnologie di conservazione della freschezza. La funzione DuoCooling nei nostri frigocongelatori combinati previene ad esempio l'essiccazione prematura degli alimenti. Le tecnologie innovative come BioFresh garantiscono condizioni ottimali di conservazione, prolungando la durata degli alimenti e preservandone la freschezza. Da qui minore spreco alimentare e spesa meno frequente. Inoltre gli scomparti a zero gradi, i più grandi attualmente sul mercato, offrono spazio sufficiente per grandi scorte alimentari. In secondo luogo, la nostra app SmartDevice, che vi supporta anche nella corretta conservazione degli alimenti per preservarne più a lungo il sapore e la durata.

E infine, le nostre apparecchiature vi avvertono tutte le volte che è a rischio la conservazione ottimale degli alimenti. Le porte sono dotate ad esempio di un allarme che si attiva quando vengono lasciate aperte.

Efficienza su tutta la linea.

Anche quest'anno il nostro assortimento comprende numerose apparecchiature, caratterizzate dalle migliori classi di efficienza energetica presenti sul mercato – e questo vale per tutti i gruppi di prodotti: frigoriferi, congelatori e frigocongelatori combinati da posizionamento libero di ultima generazione.

Ma ci sono naturalmente molti altri dettagli, a volte minimi, che nelle apparecchiature Liebherr fanno la differenza in termini di efficienza energetica: ad esempio, le numerose modalità di risparmio energetico. L'EnergySaver fa aumentare a +7 °C la temperatura standard, l'HolidayMode durante le vacanze refrigera solo le cose assolutamente necessarie o il CleaningMode che permette la pulizia a risparmio energetico della vostra apparecchiatura.

Qualità per le persone e l'ambiente.

Un utilizzo consapevole delle risorse grazie a materiali duraturi. In accordo con la nostra politica aziendale di solidarietà verso le nuove generazioni, utilizziamo esclusivamente pannelli isolanti sottovuoto di lunga durata e refrigeranti naturali, rinunciando completamente all'uso di propellenti HFO, almeno finché il loro impatto ambientale non sarà chiarito del tutto. Anche nella produzione il rispetto dell'ambiente che ci circonda riveste un ruolo di primo piano. Utilizziamo prevalentemente materiali riciclabili dopo la rottamazione dell'apparecchiatura. Ci assicuriamo inoltre che la plastica in eccesso venga costantemente riutilizzata.



Liebherr SIBa 3950 ○ Prime-Serie

Grazie a questo frigorifero BioFresh, abbiamo raggiunto la classe più elevata di efficienza energetica in un pacchetto complessivo equilibrato.

Grazie a InteriorFit, l'apparecchiatura non ha bisogno di spazio sui lati per la circolazione dell'aria e si integra perfettamente nella vostra cucina. Si contraddistingue inoltre per i cassetti BioFresh più spaziosi sul mercato.



Acqua senza plastica

Il nostro InfinitySpring fornisce acqua fredda perfettamente filtrata, direttamente in cucina. In questo modo non si dovrà più acquistare l'acqua in bottiglie di plastica e né si dovranno trasportare le casse. Performance in equilibrio Performance in equilibrio

Perfettamente equilibrato: un solido pacchetto completo.

I nostri frigoriferi sono dei veri tuttofare. Oltre a consumare poca energia, hanno anche un basso livello acustico, molto spazio per gli alimenti, una lunga vita utile e buone riserve di energia quando serve. Già durante lo sviluppo, teniamo in considerazione molti fattori contemporaneamente e offriamo un'apparecchiatura perfettamente equilibrata. O detto in altre parole: da noi sono addirittura quattro i punti importanti.





Le nostre nuove apparecchiature da incasso occupano le prime posizioni nella classifica dell'efficienza. In questo modo, preservano le preziose risorse del nostro ambiente e, grazie ai bassi costi di corrente elettrica, anche il vostro portafoglio.



Volume di raffreddamento

Abbiamo l'apparecchiatura giusta per tutti i tipi di nuclei familiari, condizioni di vita e altezze della nicchia. Dai cassetti extra-large ai più piccoli dettagli, ci assicuriamo che non venga sprecato nemmeno lo spazio di un litro, ad esempio, grazie a soluzioni di illuminazione salvaspazio incassate nell'alloggiamento.



() Livello di rumorosità

Nei concetti di abitazione moderna, la cucina e il leaving si fondono sempre di più. Questo sottolinea l'importanza di frigoriferi particolarmente silenziosi. Il nostro nuovo assortimento da incasso offre quindi un'ampia scelta di apparecchiature estremamente silenziose. In alcuni casi, raggiungono anche un livello di rumorosità particolarmente silenzioso pari a 29 dB.



Capacità di refrigerazione


Il sistema di sensori intelligente regola sempre la capacità di refrigerazione in base all'uso corrente - questo rende le nostre apparecchiature da incasso molto efficienti in termini energetici, nonché economiche. Allo stesso tempo, offrono buone riserve di energia, ad esempio per refrigerare una grande quantità di alimenti dopo la spesa settimanale.



I progetti LABEL2020 e BELT, finanziati dall'UE, mostrano l'efficienza delle nostre apparecchiature. Grazie ad essi è possibile ricercare e confrontare il consumo energetico e molti altri dati delle apparecchiature elettriche. Il calcolatore tiene conto dei prezzi locali dell'elettricità e mostra i costi per l'intera vita del prodotto. Il confronto dimostra l'efficienza dei prodotti Liebherr.



L'attuale etichetta energetica UE per apparecchi elettrici



- Il codice QR per l'identificazione del prodotto nella banca dati UE EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
- 2 "L'identificatore del modello" per l'identificazione manuale del prodotto nella banca dati UE EPREL, ad esempio tramite il codice articolo.
- 3. La nuova scala di efficienza energetica da "A" a "G". La classe "G" è prevista tuttavia solo per le cantinette per vini refrigerate.
- 4. La somma del volume* di tutti i vani congelatore
- 5. La somma del volume* di tutte le celle frigorifere e vani
- 6. Il livello acustico viene ora identificato nelle classi da "A" a "D".

* La definizione "volume" si riferisce al termine "volume di uno spazio" utilizzato nel regolamento attuale UE 2019/2016.

Tecnologie di conservazione della freschezza

Gustosi più a lungo.

Nessun compromesso negli acquisti. Volete prodotti con ingredienti naturali, di massima qualità e freschezza. È chiaro: chi apprezza così tanto gli alimenti di ottima qualità, vuole anche conservarli a lungo. Questo è esattamente il motivo per cui abbiamo sviluppato innovative tecnologie di freschezza e le abbiamo perfezionate di anno in anno, in modo che i vostri alimenti abbiano ancora un sapore genuino anche dopo essere stati un po' di tempo in frigorifero.



DuoCooling. Addio alimenti che hanno perso freschezza. La nostra tecnologia di base in tutti i frigo-congelatori combinati. Due circuiti di raffreddamento completamente separati impediscono la circolazione di aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non si propagano gli odori.



EasyFresh. Ideale per frutta e verdura. Qui è possibile conservare al meglio la frutta e la verdura non confezionate. Con la stessa temperatura nel vano frigorifero e nel cassetto Safe a chiusura ermetica, l'insalata sarà ad esempio ancora fresca e fragrante dopo 7 giorni.



BioFresh. Il nostro tuttofare. Grazie alla collaudata tecnologia BioFresh, gli alimenti vengono conservati a una temperatura appena superiore a 0°C, decisamente più fredda rispetto al resto del frigorifero. Grazie a un perfetto livello di umidità, la frutta e la verdura rimangono fresche ancora più a lungo nel cassetto Safe per frutta e verdura. Carne, pesce e latticini vengono conservati al meglio nel

cassetto Safe per carne e latticini.



BioFresh Professional con Hydro Breeze. Refrigerazione professionale. Una nebbia fredda si posa su frutta e verdura come un balsamo e consente di preservarne la freschezza fragrante migliorandone la struttura: un effetto a sorpresa per frutta e verdura nel cassetto Safe BioFresh Professional.



Come appena acquistati al mercato. Gli alimenti particolarmente sensibili come il pesce e i frutti di mare si

conservano in modo ottimale a temperature di congelamento e con umidità ridotta. La temperatura costante di -2 °C nel cassetto Safe per pesce e frutti di mare è quindi ideale per mantenere a lungo un gusto di freschezza.



SmartFrost. Sbrinamento meno frequente.

La tecnologia SmartFrost riduce notevolmente la formazione di brina nel vano interno e negli alimenti congelati. Lo sbrinamento deve essere eseguito con minore frequenza. Le pareti interne sono particolarmente lisce e facili da pulire.



NoFrost. Niente più sbrinamento.

La funzione di sbrinamento automatico garantisce la freschezza duratura degli alimenti congelati ed elimina la conservazione intermedia di alimenti congelati durante lo sbrinamento manuale. Il congelamento costante ottimale resta inalterato senza interruzioni







Freddo e nebbioso. Condizioni climatiche ideali per le verdure.

La funzione HydroBreeze è esemplare per i nostri requisiti massimi di freschezza. Una nebbia fredda che si posa su frutta e verdura come un balsamo nel cassetto Safe BioFresh Professional. La nebbia garantisce una freschezza fragrante, migliora la struttura e consente anche alle verdure a foglia molto fine di durare molto a lungo. Inoltre garantisce un effetto visivo a sorpresa nel cassetto Safe BioFresh Professional.




Il segreto di freschezza della natura.

La Salinas Valley in California è considerata l'insalatiera degli Stati Uniti. E questo è dovuto anche alle condizioni climatiche particolarmente favorevoli. Grazie alla vicinanza delle fredde acque costiere dell'Oceano Pacifico, sulla valle e sui campi si forma in estate un sottile strato umido di nebbia. Questo impedisce che le verdure qui coltivate perdano la loro freschezza. È proprio questo principio che ci ha dato l'ispirazione per il nostro BioFresh Professional con HydroBreeze.



Ogni volta che si apre la porta viene prodotta una nebbia fredda.



Come appena acquistati al mercato. Con il nostro cassetto Safe per pesce e frutti di mare. Affinché il pesce e i frutti di mare siano freschi come appena acquistati al mercato anche dopo alcuni giorni, è necessario conservarli in uno scomparto del frigorifero che mantenga la freschezza, come il nostro cassetto Safe per pesce e frutti di mare. Qui il pesce e i frutti di mare si conservano a -2°C e con umidità ridotta.

Condizioni perfette per preservare la freschezza del pesce come se fosse appena pescato.








Utilizzo flessibil

Lo spazio nel cassetto Safe BioFresh Professional può essere adattato alle vostre esigenze. In questo modo, la zona a -2 °C può essere parzialmente o completamente convertita in una zona di temperatura appena superiore a 0 °C. A questa temperatura si conservano ad esempio in modo ottimale carne e latticini. Qui di seguito abbiamo illustrato le quattro opzioni possibili:





Apertura e chiusura con un semplice tocco



Apertura e chiusura con smartphone


(Richiede la app SmartDevice.)



Un'altra maniglia in meno.

La nostra funzione AutoDoor rende la cucina senza maniglie perfetta perché apre e chiude automaticamente le apparecchiature Liebherr, tramite un semplice tocco, la app SmartDevice o il comando vocale. E così la maniglia e il lato anteriore dell'apparecchio rimangono puliti, anche se le tue mani sono un po' appiccicose.

I primi frigoriferi e congelatori al mondo che si aprono e chiudono in modo completamente automatico. Scegliete secondo le vostre esigenze l'angolo di apertura e il tempo di chiusura automatica della porta. E all'occorrenza, è possibile aprire e chiudere il frigorifero altrettanto facilmente a mano o con lo smartphone.



Apertura e chiusura tramite messaggio vocale

(Richiede la app SmartDevice e Amazon Alexa.)



Naturalmente, l'apertura e la chiusura possono essere eseguite a mano.



Comfort e flessibilità







Sviluppati per le vostre esigenze

Frigoriferi e congelatori sono usati quotidianamente. Da molto tempo ormai sono un elemento fondamentale della nostra vita. Per questo devono essere il più possibile semplici e comodi. Ecco perché sviluppiamo apparecchi da incasso che si distinguono per la facilità di utilizzo, la praticità e la flessibilità: dalla prima apertura della porta fino alle dotazioni più piccole. Si adattano così in modo ottimale alle vostre esigenze.

La vita è un concerto di desideri

Le dotazioni dei nuovi apparecchi da incasso vi danno più libertà: il piano in vetro si divide con un semplice movimento della mano creando spazio per barattoli alti e caraffe.

Vi piace l'ordine? Con VarioBox e VarioSafe potete riporre i prodotti più piccoli in modo ordinato nella porta o nel vano interno e sempre esattamente all'altezza che desiderate.

Avete voglia di una bevanda fredda? Il piano in vetro sopra al cassetto Safe BioFresh si trasforma in un batter d'occhio in un piano per bottiglie. Anche nel vano congelatore potrete organizzare tutto al meglio con un apparecchio della nostra nuova serie da incasso: VarioSpace crea spazio sufficiente per un tacchino grande o una torta gelato particolarmente alta.

A proposito di torte: per tutti gli appassionati di cucina i nostri frigoriferi e i nostri combinati offrono spazio a sufficienza anche per una teglia da forno piena.

Pieno di cibo e e di comfort

Per garantire che tutti i vostri alimenti siano sempre perfettamente accessibili, il vano frigorifero e il vano congelatore dei nostri apparecchi hanno delle guide telescopiche su cui i cassetti scorrono avanti e indietro con facilità. E potrete apprezzarne la comodità anche quando avrete trovato tutti gli ingredienti. Grazie al SoftSystem le nostre porte si chiudono sempre delicatamente, anche quando la spinta con la mano è più forte del solito.







DesignDesign

Senza tempo ed elegante: un design per qualsiasi cucina

Coperto dalle ante della cucina, a un primo sguardo il vostro apparecchio Liebherr rimane nascosto e lascia spazio al design della cucina. Ma una volta aperto è evidente che dietro le ante si trova qualcosa di molto speciale.

Il design incontra la funzionalità

Minimalista e senza tempo da un lato, elegante ed esclusivo dall'altro. Il nuovo design si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di interno. Il vano interno si distingue per i componenti in vetro e acciaio inossidabile di alta qualità. La lavorazione precisa, l'attenzione ai dettagli e l'armoniosa combinazione di materiali, forme e colori danno vita a un prodotto dall'estetica armoniosa messa delicatamente in risalto da una nuova illuminazione.





Il nuovo sistema di illuminazione LightTower illumina uniformemente l'interno e allo stesso tempo sostiene i piani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico nel suo genere.



Un semplice ventilatore? No, perché il nuovo ventilatore con illuminazione interna garantisce una distribuzione pressoché uniforme della temperatura e contiene anche il filtro ai carboni attivi. Sarebbe impossibile aggiungere altre funzionalità.



Ciò che porta il futuro, noi lo portiamo già oggi.

Una cosa è chiara: in futuro la tecnologia sarà sempre più intelligente. Ma anche un frigorifero deve essere intelligente? Non per forza, ma siamo convinti che un aiuto in più a casa non faccia male. Grazie alle molte funzioni intelligenti i nostri apparecchi si rivelano degli aiutanti affidabili e discreti.



Progresso integrato

Laddove possibile il vostro frigorifero pensa per voi, ad esempio ricordandovi delle bevande che avete dimenticato nel congelatore con il BottleTimer integrato. Potrete così dire addio alle bottiglie che si spaccano congelandosi.

Una modalità molto utile per chi apre e chiude più volte il frigorifero anche di notte è la NightMode, che illumina il vano interno con una luce soffusa. Potrete così tornare rapidamente a letto dopo lo spuntino di mezzanotte e riprendere subito sonno.



Collegamento in rete sempre perfetto

Tutti i nostri nuovi modelli da posizionamento libero sono già predisposti per la rete o possono essere collegati al Wi-Fi in un secondo momento tramite lo SmartDeviceBox. Le apparecchiature con SmartDeviceBox integrato si riconoscono dalla "i" minuscola dopo la sigla del modello. Potrete così usufruire delle numerose possibilità offerte dalla nostra app SmartDevice integrando il frigorifero in un ambiente Smart Home esistente. Questo consente il facile controllo delle apparecchiature tramite assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant o servizi come IFTTT e Home Connect Plus (la disponibilità varia a seconda del Paese).

Importanti messaggi di stato e di allarme arriveranno direttamente sul cellulare, come ad esempio l'allarme porta per avvisare che il frigorifero è rimasto aperto. Ma la nostra app SmartDevice offre molto di più. Oltre alla semplice gestione di tutte le apparecchiature e al loro controllo da remoto, l'app vi assiste nella corretta conservazione degli alimenti. Inoltre qui troverete accessori coordinati per ogni frigorifero, l'accesso alle estensioni di garanzia e molto altro ancora.

In breve: con le nostre apparecchiature il futuro è già qui.

Ci piace andare sul sicuro

La protezione dei dati ha una grande importanza per noi. Per questo motivo abbiamo scelto per i nostri software un partner che condivide con noi i nostri standard elevati: Microsoft. In qualità di fornitore leader di servizi cloud, Microsoft ha ottenuto la certificazione secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27018 per la protezione dei dati e utilizza AES-256, la stessa tecnologia di codifica utilizzata nel settore bancario.



Scoprite in che misura la refrigerazione intelligente facilita la vostra vita di tutti i giorni: home.liebherr.com/getsmart

Qui potete scaricare l'applicazione SmartDevice:





Nulla è lasciato al caso

In Liebherr vogliamo sviluppare frigoriferi con tutte le funzioni che possono essere di aiuto nella conservazione sicura degli alimenti. Funzioni che rendono la vita più semplice e di cui gli utenti hanno davvero bisogno. Con la nostra esperienza abbiamo sviluppato un'elettronica che è realmente di aiuto nella vita quotidiana.

Sicurezza.



Allarme Porta

Allarme porta aperta, anche ottico tramite illuminazione a LED pulsante.



Allarme temperatura

Segnale ottico e acustico quando la temperatura nel vano congelatore raggiunge un livello critico.



Allarme interruzione di corrente

Allarme ottico e acustico in caso di interruzione di corrente.



Allarme guasto apparecchiatura

Segnalazione ottica e acustica in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura.



Promemoria

Promemoria automatico per manutenzione e cura.



Blocco ingresso

Impedisce qualsiasi impostazione o attivazione di funzioni indesiderate.



Modalità demo

Per una presentazione ottimale dell'apparecchiatura all'interno del punto vendita: interfaccia utente e illuminazione accese, raffreddamento spento.

Un tocco di comfort in più.



Modalità di pulizia

Per una piena visibilità durante la pulizia, il raffreddamento si spegne mentre l'illuminazione rimane accesa.



PartyMode

Vengono attivate funzioni come SuperCool e la massima produzione di ghiaccio.



HolidayMode

Il ventilatore, SuperCool e SuperFrost vengono spenti, la temperatura di refrigerazione viene aumentata a +15°C per risparmiare elettricità. Resta acceso il vano congelatore.



Risparmio energetico

Aumenta la temperatura del frigorifero che viene impostata a 7 °C per ridurre il consumo energetico.



Impostazione della lingua

Tutte le luci e i suoni vengono disattivati, si attiva dopo 80 ore.



Impostazione della lingua*

Impostazione della lingua (12 lingue) sul display.



Raffreddamento.



Display della temperatura

Il valore della temperatura attuale appare sempre sul display. In caso di modifica, la temperatura desiderata lampeggia.



SuperFrost

Maggiore potenza del congelatore per congelare rapidamente, si disinserisce automaticamente.



SuperCool

Aumenta la potenza del frigorifero per raffreddare velocemente gli alimenti appena riposti; si disinserisce automaticamente.

Semplicemente intelligente tramite l'applicazione



Modalità notturna

Tutti i segnali acustici sono disattivati e l'illuminazione è attenuata.



BottleTimer

Raffreddamento extra veloce attivando SuperFrost. Promemoria automatico tramite app per estrarre le bottiglie dal congelatore.



IceCubeTimer*

Produzione di cubetti di ghiaccio a un ritmo maggiore. Non appena i cubetti di ghiaccio sono pronti, viene inviata una notifica tramite una app.



AutoDoor**

Unica al mondo: Comoda apertura e chiusura della porta tramite comando vocale, un semplice tocco, smartphone oppure semplicemente a mano.

^{*} Funzione solo nelle serie Prime e Peak

Acqua e ghiaccio

La sorgente che sgorga nel frigorifero.

Con InfinitySpring portiamo una sorgente di acqua fredda e cristallina proprio al centro della vostra cucina, perché l'acqua è sana. Anche il trasporto delle pesanti confezioni d'acqua e delle bottiglie in plastica appartiene ormai al passato Sia la vostra schiena sia l'ambiente vi ringrazieranno. Semplice e sostenibile.

Una fonte da cui attingere subito

L'erogatore d'acqua incassato è sempre pronto all'uso al momento giusto ed è pressoché invisibile quando non viene utilizzato. È adatto a contenitori di vetro di quasi tutte le dimensioni, anche caraffe o bottiglie per l'acqua gassata. Il sistema di filtraggio integrato garantisce una qualità dell'acqua perfetta. A proposito: a differenza dei filtri delle caraffe filtranti, il nostro filtro va sostituito solo ogni sei mesi.



La nostra nuova soluzione salvaspazio.

L'IceTower estraibile stabilisce nuovi standard. Combina due soluzioni di conservazione in formato grande: l'IceMaker automatico con una capienza di fino 5,7 chilogrammi di cubetti di ghiaccio e un altro scomparto spazioso: abbastanza grande per conservare ad esempio qualche pizza formato famiglia in posizione verticale. E per fare in modo che in queste dimensioni si possa trovare tutto rapidamente, abbiamo anche dotato l'IceTower di illuminazione.





Installazione flessibile.

L'IceMaker è disponibile con collegamento diretto al tubo dell'acqua fresca. Se questo non è disponibile, sono disponibili anche modelli con un serbatoio dell'acqua nel vano frigorifero. In questo modo si può avere una comoda produzione di cubetti di ghiaccio anche senza una connessione fissa alla rete idrica.





Il centro di conservazione personalizzato.

Combinate le apparecchiature Liebherr in modo flessibile a seconda delle esigenze della vostra clientela. Tutti i modelli dotati del simbolo Side-by-Side possono essere combinati in verticale e/o in orizzontale per formare un centro di conservazione personalizzato soddisfando alla perfezione le esigenze più diverse in termini di conservazione degli alimenti.

Così si potrà avere tutto in un unico posto: grande capacità di refrigerazione, freschezza più duratura con BioFresh, vini alla temperatura perfetta e funzione NoFrost per dire addio allo sbrinamento manuale.

Side by Side

122 ↓

Come creare un centro di conservazione personalizzato.




Per impedire la formazione di condensa, le apparecchiature Liebherr per la configurazione Side-by-Side dispongono di un elemento riscaldante integrato nel pannello superiore e/o nelle pareti laterali. In questo modo è possibile combinare senza problemi diversi modelli Liebherr e proteggere perfettamente sia le apparecchiature sia i mobili.



Congelatori con pannello superiore riscaldato


Nei congelatori con altezza d'incasso da 72 e da 88 cm il pannello superiore riscaldato consente la combinazione in verticale con un frigorifero o una cantina per vini di qualsiasi.





Pareti laterali riscaldate

Le pareti laterali riscaldate consentono di posizionare apparecchiature di qualsiasi altezza su entrambi i lati.






88 ↓

Pareti laterali e pannello superiore riscaldati

Le pareti laterali riscaldate e il pannello superiore riscaldato consentono una combinazione in verticale con apparecchiature di qualsiasi altezza. Su entrambi i lati sono possibili combinazioni con altezze d'incasso fino a 178 cm.







Per una buona panoramica ancora prima di aprire il frigorifero.









Qual è l'apparecchio giusto per me?

Una domanda che si fanno i clienti e alla quale non sempre è facile rispondere. Ecco perché vi abbiamo reso più facile la scelta suddividendo la nostra gamma in quattro serie.

O Serie Pure

La serie Pure è la nostra classe di base. Semplice, lineare e perfettamente attrezzata per tutte le esigenze essenziali. Gli apparecchi della serie Pure sono ridotti all'essenziale, ma con la massima qualità Liebherr.









♦ Serie Plus

La serie Plus si basa sulla serie Pure, ma con l'aggiunta di ulteriori dettagli. Plus implica soprattutto un maggiore comfort. Questi apparecchi non solo forniscono un sistema di raffreddamento e congelamento di prima classe, ma sono anche un po' più intelligenti. Vi aiutano quindi a rendere più facili molti movimenti delle mani.

○ Serie Prime

La serie Prime è caratterizzata dall'eleganza e si distingue per il design e i materiali inconfondibili. Per il vano interno dell'apparecchio, ad esempio, vengono utilizzati principalmente materiali puri quali l'acciaio inossidabile. Inoltre, le particolari soluzioni di illuminazione aggiungono un tocco di classe agli apparecchi di questa serie.









△ Serie Peak


La serie Peak è la regina delle nostre serie. In questi apparecchi abbiamo combinato il meglio del meglio senza compromessi. L'innovativa tecnologia Liebherr incontra un design di fascia alta e le soluzioni di comfort di altissima classe. Gli apparecchi di questa serie sono pensati per coloro che vogliono tutto.

Combinazioni frigorifero-congelatore

Frigoriferi

Panoramica della gamma





Cerniere autoportanti	
BioFresh Professional/NoFrost	ICBNdi 5183
	ICBNd 5173
BioFresh Professional/SmartFrost	ICBdi 5182
BioFresh/NoFrost	ICBNd 5163
	ICBNd 5153
	ICBNe 5123
BioFresh/SmartFrost	ICBc 5182
	ICBb 5152
EasyFresh/NoFrost	ICNdi 5173
	ICNd 5153
	ICNe 5133
	ICNd 5123
EasyFresh/SmartFrost	ICd 5123
	ICe 5103
Porta a traino	
BioFresh/NoFrost	ICBNSe 5123
BioFresh/SmartFrost	ICBSd 5122
EasyFresh/SmartFrost	ICSe 5122
	ICSe 5103

	178 ↓	158	140	122 ↓	102	88
Cerniere autoportanti						
BioFresh Professional	IRBAd 5190		IRBd 4571	IRBd 4171		
	IRBd 5181		IRBd 4570	IRBAd 4170		
	IRBdi 5180			IRBb 4170		
	IRBAd 5171					
	IRBdi 5171					
	IRBPdi 5170					
BioFresh	IRBd 5151					
	IRBd 5150	IRBe 4851	IRBd 4551	IRBd 4151		SIBa 3950
			IRBd 4550	IRBd 4150		
	IRBe 5121		IRBd 4521	IRBd 4121		
	IRBe 5120		IRBd 4520	IRBd 4120	IRBd 4020	
EasyFresh				IRd 4151		IRd 3920
				IRd 4150		IRd 3921
			IRe 4521	IRd 4121	IRe 4021	IRe 3921
	IRCe 5121		IRe 4520	IRd 4120	IRe 4020	IRe 3920
	IRe 5101			IRe 4101		IRe 3901
	IRe 5100			IRe 4100		IRe 3900
Bottiglie estraibili/ EasyFresh	IRDe 5121					
	IRDe 5120					
Porta a traino						
EasyFresh				IRSe 4101		
				IRSe 4100		
Pannellabili						
EasyFresh				DRe 4101		DRe 3901



Combinazioni frigorifero-congelatore











○ Beiriæ P3 imie



△ Beaile-Seaile

	○ Serie Pure	\Diamond Serie Plus	○ Serie Prime	riangle Serie Peak
Tecnologia di refrige- razione	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh su cassetti telescopici	EasyFresh su cassetti telescopici
		BioFresh su cassetti telescopici	BioFresh con SoftTelescopic	BioFresh Professional con SoftTelescopic
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir
	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost su cassetti telescopici
Comfort e flessibilità		Piano in vetro divisibile	Piano in vetro divisibile	Piano in vetro divisibile
		smorzatore di chiusura SoftSystem	smorzatore di chiusura SoftSystem	smorzatore di chiusura SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	
			VarioBox	VarioBox
			Burriera	Burriera
	Portauova	Portauova	Portauova variabile	Portauova variabile
		Piano per bottiglie	Piano per bottiglie	Piano per bottiglie
		Bacinella per cubetti	Bacinella per cubetti di ghiaccio	Bacinella per cubetti di ghiaccio
				FlexSystem
				Ripiani OpenStage
Design	Illuminazione in alto o late- rale del vano frigorifero	Illuminazione in alto o laterale del vano frigorifero	LightTower	LightTower
			Illuminazione cassetto Safe BioFresh	Illuminazione cassetto Safe BioFresh
			Illuminazione freezer com- partment	Illuminazione Freezer compartment
				Illuminazione IceMaker
				Illuminazione ventilatore
			Parete posteriore in SmartSteel	Parete posteriore in SmartSteel
				Porta interna SmartSteel
	Vetro trasparente	Vetro trasparente	Vetro satinato	Vetro satinato
	Ripiani con effetto acciaio inox	Ripiani con effetto acciaio inox	Ripiani in vetro e acciaio inox	Ripiani in vetro e acciaio inox
	Display tattile	Display tattile	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
Connectivity (SmartDeviceBox)	integrabile in un secondo momento	integrabile o integrato (modelli "i")	integrabile o integrato (modelli "i")	integrabile o integrato (modelli "i")
Acqua e ghiaccio		IceMaker	IceMaker	- IceMaker
				InfinitySpring

Qualità in ogni dettaglio



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionata: qui tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, il cibo fa aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina.

NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore – con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



Fish & SeaFood-Safe

Vi piace il pesce? Nel vostro Liebherr si mantiene freschissimo! Nel cassetto Safe il pesce e i frutti di mare vengono conservati in modo professionale alla temperatura ottimale di -2 °C. Ripartite lo spazio della zona a -2 °C a seconda delle vostre esigenze e conservate carne e latticini a una temperatura ottimale di 0 °C nello spazio rimanente. Un display a LED indica che la zona a -2 °C è attualmente attiva.



BioFresh Professional

Volete assicurarvi che il frigorifero stia funzionando correttamente? Grazie al display integrato nella porta del frigorifero è possibile fare un rapido controllo. La luce blu segnala che è tutto a posto. Se lo stato cambia, il display si accende, lampeggia in rosso e viene emesso un segnale acustico.



IceMaker

Ci sono ancora cubetti di ghiaccio? Se hai l'IceMaker, la domanda è superflua. Con l'IceMaker collegabile alla rete idrica, l'acqua viene direttamente dal rubinetto. La funzione MaxIce consente di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno. Con il divisore flessibile specifico per congelatori, puoi dividere lo scomparto a tuo piacimento e variare così la quantità di cubetti di ghiaccio - molto semplicemente e a seconda delle necessità!



DuoCooling

Nessuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non ha luogo alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



InfinitySpring

Apertura facilitata: la pratica ed elegante maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato consente di aprire la porta con il minimo sforzo, anche quando la si deve aprire più volte in rapida successione. Queste eleganti maniglie dal design minimalista rendono l'apparecchiatura ancora più elegante.



Side-by-side consente

Il concetto side-by-side consente di posizionare frigoriferi, congelatori e cantinette secondo le proprie esigenze. La speciale tecnologia per il controllo dell'ambiente di apparecchi con grandi differenze di temperatura consente numerose combinazioni.

Per ulteriori informazioni, vedere pagina 32 - 35.



LightTower

Non tutti i congelatori vengono installati in un ambiente riscaldato: alcuni si trovano anche in freddi garage o cantine. In questi casi è essenziale scegliere un'apparecchiatura che possa operare anche in queste condizioni. Liebherr offre apparecchiature i cui componenti sono progettati per funzionare con temperature ambiente fino a -15 °C.



FlexSystem

È facile perdere di vista nel frigorifero la frutta piccola e delicata o schiacciarla involontariamente. Ecco perché il tuo Liebherr è provvisto di FlexSystem: due scatole che trovano il posto che preferisci nel cassetto Safe BioFresh, assicurandoti ordine e visibilità ottimali. E proteggono in modo affidabile da ammaccature anche il più piccolo lampone o evitano che vada a finire insieme ad altri alimenti.



Sistema PowerCooling

Desideri una distribuzione del freddo pressoché uniforme nel frigorifero? A ciò provvede il sistema PowerCooling: il ventilatore potente e, al contempo, silenzioso distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano frigo.



Portauova 2 in 1

Ti piacciono le uova di gallina? In questo, il tuo Liebherr non è da meno. Basta guardare il suo portauova 2 in 1. Può contenere infatti fino a un massimo di 20 uova di gallina o addirittura 24 uova di quaglia. Il portauova è composto da una parte esterna e una interna, infilabili l'una nell'altra in modo variabile. Per utilizzare le cavità per le uova di quaglia, basta capovolgere il vassoio portauova.

Combinato frigo-congelatore integrabile



Cassetti BioFresh

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente superiore a 0°C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano figgrifero. I cassetti BioFresh sono realizzati in plastica transpartente e sono inseriti su solide guide telescopiche.



IceMaker collegabile alla rete idrica

L'IceMaker, collegabile alla rete idrica, eroga cubetti di ghiaccio della migliore qualità, assicurando una disponibilità immediata per tutte le occasioni. Desideri del ghiaccio per una bevanda dissetante o per una grande festa con gli amici? Con due generosi cassetti, l'IceMaker ti fornirà tutti i cubetti di ghiaccio di cui hai bisogno. Può essere inoltre disattivato in qualsiasi momento, a seconda delle necessità.



ECBN 6256

PremiumPlus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	EAT
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	333 / 0,912 kWh
Volume totale ¹ :	522 l
Volume: Vano frigorifero: 292,2 l / Vano I	BioFresh: 70,6 l / Vano congelatore: 160 l
Rumorosità (potenza sonora):	40 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	203,2 - 207,2 / 91,5 - 0 / mind. 63,5
SMV	<u> </u>

























- · Comando MagicEye, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling
- · Allestimento Premium GlassLine, portauova
- · 3 ripiani GlassLine
- · Ripiani portabottiglie integrati e trasformabili in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati, e LED
- · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, entrambi regolabile Hydro- o DrySafe

Vano Congelatore ★★★★

- · 2 cassetti su quide telescopiche con
- chiusura automatica
- · IceMaker automatico con connessione fissa all'impianto idrico (raccordo 3/4")
- · Produzione di ghiaccio in 24 ore: 1,3 kg
- Riserva di ghiaccio: 2,7 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

Caratteristiche

- · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori
- · Cerniera a sinistra / a destra
- Pannello posteriore asciutto in acciaio

Profondità di installazione di dimensioni speciali vedi scheda da incasso

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.





Cerniere autoportanti / Integrabile

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):

Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 208 / 0,569 kWh Volume totale 1: 246 l Vano frigorifero: 104,5 l / Vano BioFresh: 70,7 l / Vano congelatore: 71 l Volume: Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

ICBNdi 5183



Controllo

SMV

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il
- vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- · SmartDeviceBox in dotazione · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh · PowerCooling con filtro FreshAir ai

- carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes extendible Portauova trasformabile, Vaschetta per il burro
- · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiani portabottiglie integrati
- · LightTower

48

- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- · 2 cassetti BioFresh con SoftTelesconic 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

InfinitySpring con allacciamento fisso dell'acqua 3/4"

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Vano Congelatore ***

- · 3 cassetti, di cui 2 su quide telescopiche, VarioSpace
- IceMaker automatico con connessione fissa all'impianto idrico (raccordo 3/4")
- Produzione di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- · Riserva di ghiaccio: 5 kg Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- · 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza
- Vassoio di congelazione

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura dello sportello reversibile Guarnizione della porta rimovibile
- Pannello posteriore asciutto e Pannelli norta in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta



ICNdi 5173

Cernière autoportanti / integrabile	
Classe di efficienza energetica:	D A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	183 / 0,501 kWh
Volume totale 1:	255 l
Volume: Vano frig	porifero: 184,4 l / Vano congelatore: 71 l
Rumorosità (potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	<u> </u>

Dillicitate	Difficitsion of filectila in the (A / L / 1).					177,2 170,0 / 30 37 / 111110. 33			
SMV									
Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Touch & Swipe- Display	Vario Space	Glass 8 Steel Interior	
Light Tower	Ice Maker	Smart Device							

Controllo

· Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe

oro autoportanti / Into

- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- · SmartDeviceBox in dotazione
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium Glassline VarioBoxes extendible, Portauova trasformabile Vaschetta per il burro
- · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · VarioSafe
- · 3 Ripiano ondulato portabottiglie
- · LightTower
- · 1 EasyFresh-Safe su guide telescopiche

Vano Congelatore ****

- · 3 cassetti, di cui 2 su guide
- telescopiche, VarioSpace
- · IceMaker automatico con connessione
- fissa all'impianto idrico (raccordo 3/4") Produzione di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg

178

- Riserva di ghiaccio: 5 kg
- Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- · 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza
- Vassoio di congelazione

Caratteristiche

acciaio antimpronta

- · Piedini anteriori regolabili in altezza Incernieratura dello sportello reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Pannello posteriore asciutto e Pannelli porta in acciaio inox con SmartSteel



ICBdi 5182

Cerniere a	utoportanti / Integrabile	
Classe di e	efficienza energetica:	D †
Consumo e	energetico in 365 giorni / 24 ore:	182 / 0,498 kWh
Volume tot	ale ¹ :	256 l
Volume:	Vano frigorifero: 131,6 l / Vano	BioFresh: 70,7 l / Vano congelatore: 54 l
Rumorosit	à (potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe clin	natica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimension	i di nicchia in cm (A / L / P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV		_

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft- Telescopic Rails	Touch & Swipe- Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Smart Device				

Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carhoni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes extendible Portauova trasformabile, Vaschetta per il burro
- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiani portabottiglie integrati
- · LightTower
- · Illuminazione LED del vano BioFresh

· 2 cassetti BioFresh con SoftTelesconic

178

- 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem
- InfinitySpring con allacciamento fisso dell'acqua 3/4"

Vano Congelatore ****

- · 2 cassetti su guide telescopiche, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- · 2 accumulatori di freddo · Ripiani in vetro di sicurezza
- · Vassoio di congelazione

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile Pannello nosteriore asciutto e Pannelli
- porta in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta



InfinitySpring

Una fonte di acqua potabile raffreddata al punto giusto nella tua cucina: è InfinitySpring, un nome che rimanda a un mondo incantato. L'erogatore dell'acqua consente di attingere acqua sempre fresca e pulita senza gocciolare. Per assaporarla basta esercitare una pressione sul pannello con la caraffa o il bicchiere. In questo modo, farai a meno di acquistare l'acqua in bottiglia e contribuirai alla sostenibilità ambientale.



BioFresh con HydroBreeze

Vuoi conservare frutta e verdura in modo professionale? HydroBreeze ti entusiasmerà: la nebbia fredda infatti, abbinata a una temperatura di circa 0 °C nel cassetto, è proprio quello che ci vuole per conservare più a lungo gli alimenti. Senza contare l'effetto ottico a sorpresa. HydroBreeze si attiva ogni 90 minuti per 4 secondi e per 8 secondi all'apertura della porta.



178

1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

· 2 cassetti su guide telescopiche,

Vassoio per cubetti di ghiaccio con

· Tempo di conservazione in caso di

Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

· Piedini anteriori regolabili in altezza

Guarnizione della porta rimovibile

· Incernieratura dello sportello reversibile

Pannello posteriore asciutto e Pannelli

porta in acciaio inox con SmartSteel

Vano Congelatore ****

VarioSpace

coperchio

Illuminazione LED

black-out: 9 ore

Caratteristiche

· 2 accumulatori di freddo

Vassoio di congelazione

acciaio antimpronta

Riniani in vetro di sicurezza

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	C
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	145 / 0,397 kWl
Volume totale 1:	254
Volume: Vano frigorifero: 131,6 l / Vano E	BioFresh: 68,1 l / Vano congelatore: 54
Rumorosità (potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilen
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	

ICBc 5182



Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il
- vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente Allarme in caso di innalzamento della
- temperatura: ottico e acustico · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium Glassline VarioBoxes extendible, Portauova trasformabile, Vaschetta per il burro
- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiani portabottiglie integrati
- · LiahtTower

50

· Illuminazione LED del vano BioFresh

150000

178

ICBNd 5173

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	D A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	208 / 0,569 kWh
Volume totale 1:	243 l
Volume: Vano frigorifero: 104,5 l / Vai	no BioFresh: 68,1 l / Vano congelatore: 71 l
Rumorosità (potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10°C a +38°C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	<u> </u>

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft- Telescopic Rails
Touch & Swipe- Display	Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Smart Device ready			

2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze,

Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della
- temperatura: ottico e acustico · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai
- carboni attivi · Allestimento Premium Glassline VarioBoxes extendible. Portauova
- trasformabile, Vaschetta per il burro · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiani portabottiglie integrati
- · LightTower
- · Illuminazione LED del vano BioFresh

· 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

Vano Congelatore ****

- · 3 cassetti, di cui 2 su guide telescopiche, VarioSpace
- IceMaker automatico con connessione
- fissa all'impianto idrico (raccordo 3/4")
- Produzione di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- · Riserva di ghiaccio: 5 kg
- Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di
- black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- · 2 accumulatori di freddo
- Riniani in vetro di sicurezza
- Vassoio di congelazione

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Pannello nosteriore asciutto e Pannelli porta in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta



ICBNd 5163

Cerniere autoportanti / Integrabile D å Classe di efficienza energetica: 208 / 0,569 kWh Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 1: 246 l Vano frigorifero: 104,1 l / Vano BioFresh: 71,2 l / Vano congelatore: 71 l Volume: Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A) / B, SuperSilent SN-ST (da +10 °C a +38 °C) Classe climatica: Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes extendible Portauova trasformabile, Vaschetta per il burro
- · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiani portabottiglie integrati
- · LiahtTower
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano Congelatore ★★ * * *

- · 3 cassetti, VarioSpace
- IceMaker automatico con connessione fissa all'impianto idrico (raccordo 3/4")

178

- Produzione di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Riserva di ghiaccio: 5 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- · 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza Incernieratura dello sportello reversibile
- Guarnizione della norta rimovibile
- · Pannello posteriore asciutto in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta



ICBNd 5153

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile Classe di efficienza energetica: 207 / 0,567 kWh Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 1 245 l Vano frigorifero: 104,1 l / Vano BioFresh: 71,2 l / Vano congelatore: 70 l Volume: Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C) Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della
- temperatura: ottico e acustico · Allarme porta frigorifero e congelatore:
- ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes extendible Portauova
- trasformabile, Vaschetta per il burro · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiani portabottiglie integrati
- · LightTower
- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- 1 per frutta e verdura, 1 per carne e
- latticini

Vano Congelatore ****

- · 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con conerchio
- Illuminazione LED

black-out: 9 ore

- Tempo di conservazione in caso di
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- · 2 accumulatori di freddo Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura dello sportello reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile Pannello posteriore asciutto in acciaio inox con SmartSteel acciaio

· 2 cassetti BioFresh con SoftTelesconic



ICNd 5123

Cerniere autoportanti / Integrabile D Classe di efficienza energetica: 181 / 0,495 kWh Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 1: 253 l Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 70 l Volume: Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0 SMV



Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Mensole della controporta in plastica,
- · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe

52

- · 3 Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano Congelatore ****

- · 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza

- Incernieratura dello sportello reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

- - Swipe
 - - · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh

· Display TFT a colori da 2,4", Touch &

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Rumorosità (potenza sonora):

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):

Volume totale 1:

Classe climatica:

Volume:

SMV

Controllo

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes extendible, Portauova trasformabile. Vaschetta per il burro
- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · Ripiani portabottiglie integrati
- · LightTower
- · Illuminazione LED del vano BioFresh

· 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

178

116 / 0,317 kWh

33 dB(A) / B, SuperSilent

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

256 l

ICBb 5152

Vano frigorifero: 131,0 l / Vano BioFresh: 71,2 l / Vano congelatore: 54 l

Vano Congelatore ₩ * * *

- · 2 cassetti. VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di
- black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg · 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile Pannello posteriore asciutto in
- acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta



ICBNe 5123

Cerniere a	utoportanti / Integrabile	
Classe di	efficienza energetica:	E
Consumo	energetico in 365 giorni / 24 ore:	259 / 0,709 kW
Volume to	tale ¹ :	244
Volume:	Vano frigorifero: 103,3 l / Vano E	BioFresh: 70,9 l / Vano congelatore: 70
Rumorosit	à (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilen
Classe clir	natica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C
Dimension	i di nicchia in cm (A / L / P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



SMV

Controllo















178















Volume totale 1

Classe climatica:

Volume:

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Rumorosità (potenza sonora):

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:



Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):





Vano frigorifero: 103,3 l / Vano BioFresh: 70,9 l / Vano congelatore: 70 l

ICBNSe 5123





177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

259 / 0,709 kWh

35 dB(A) / B, SuperSilent

SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

244 l

178

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il
- vano frigorifero e il vano congelatore · Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente Allarme in caso di innalzamento della
- temperatura: ottico e acustico Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiani portabottiglie integrati
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano Congelatore ****

- · 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per i cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display
- tattile · Display digitale della temperatura per il
- vano frigorifero e il vano congelatore · Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiani portabottiglie integrati
- · Illuminazione LED dall'alto

1 per carne e latticini

· 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura,

Vano Congelatore ****

- · 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per i cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg

Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura dello sportello reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



ICBSd 5122

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	182 / 0,498 kW
Volume totale 1:	255
Volume: Vano frigorifero: 130,0 l / Vano	BioFresh: 70,9 l / Vano congelatore: 54
Rumorosità (potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilen
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	











Vano Congelatore ****

Vassoio per i cubetti di ghiaccio

Ripiani in vetro di sicurezza

Tempo di conservazione in caso di

· Piedini anteriori regolabili in altezza

Guarnizione della porta rimovibile

Incernieratura dello sportello reversibile

Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

· 2 cassetti, VarioSpace

black-out: 9 ore

Caratteristiche





178



Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Mensole della controporta in plastica,
- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiani portabottiglie integrati
- · Illuminazione LED dall'alto

54

· 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini



178

ICSe 5122

ruita a tialliu / liitegiabite		
Classe di efficienza energetica:	E A	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	199 / 0,545 kWh	
Volume totale 1:	266 l	
Volume: Vano f	Vano frigorifero: 211,7 l / Vano congelatore: 54	
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent	
Classe climatica:	SN-ST (da +10°C a +38°C)	
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0	
SMV	-	



Controllo

· Display LCD monocromatico, Display

Porta a traino / Integrabile

- tattile
- vano frigorifero e il vano congelatore
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · VarioSafe
- · 3 Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano Congelatore ****

- · 2 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- · Display digitale della temperatura per il · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
 - · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
 - Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile

ICNe 5133 Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	228 / 0,624 kWh
Volume totale ¹ :	254
Volume: Vano fr	igorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 71
Rumorosità (potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilen
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
CW/	



Controllo

tattile



· Display LCD monocromatico, Display

· Display digitale della temperatura per il

vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox - da

Allarme in caso di innalzamento della

· Allarme porta frigorifero e congelatore:

temperatura: ottico e acustico

· PowerCooling con filtro FreshAir

· 3 Ripiano ondulato portabottiglie

· 1 cassetto EasyFresh su binari di

· Illuminazione LED dall'alto

scorrimento integrati

· Mensole della controporta in plastica,

· 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e

ordinare separatamente

ottico e acustico

Vano frigorifero

Portauova

rientrabile

VarioSafe

nioro autoportanti / Into











l'acqua



Vano Congelatore ****

Riserva di ghiaccio: 5 kg

Ripiani in vetro di sicurezza

black-out: 9 ore

Caratteristiche

· 3 cassetti, VarioSpace



IceMaker automatico con tanica per

Tempo di conservazione in caso di

· Piedini anteriori regolabili in altezza

· Guarnizione della porta rimovibile

Incernieratura dello sportello reversibile

Produzione di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg

Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg

178











Controllo

SMV









· Display LCD monocromatico, Display

- tattile · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore:

ottico e acustico

Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · 3 Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

178 **ICNd 5123**

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D A	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	181 / 0,495 kWh	
Volume totale 1:	253 l	
Volume: Vano fr	Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 70	
Rumorosità (potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilent	
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)	
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0	





Vano Congelatore ★★ * * · 3 cassetti, VarioSpace

- Vassoio per i cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura dello sportello reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



178

ICd 5123

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D A	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	183 / 0,501 kWh	
Volume totale ¹ :	264 l	
Volume: Vano fi	Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 81	
Rumorosità (potenza sonora):	33 dB(A) / B, SuperSilent	
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)	
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0	
SMV	-	



Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Mensole della controporta in plastica,
- · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · VarioSafe
- · 3 Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano Congelatore ****

- · 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per i cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di
- black-out: 11 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura dello sportello reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



VarioSafe

Chi non desidera una sistemazione pratica e ordinata di quei prodotti alimentari minuscoli, come gli yogurt, i vasetti di marmellata o tubetti vari? Per questo c'è VarioSafe nel tuo Liebherr. VarioSafe non crea solamente ordine, ma è anche estremamente variabile. Basta mettere il cassetto regolabile a due altezze VarioSafe dove meglio preferisci nel frigorifero.



Spazio per la teglia da forno

Vuoi mantenere al fresco la crostata fatta in casa? Oppure la pizza pronta, da infornare in un secondo momento? Infila semplicemente la teglia da forno nel tuo Liebherr - è talmente spazioso da contenerla. Particolarmente pratico: puoi introdurre e tirare fuori la teglia aprendo la porta a 90°.



ICe 5103

Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile		
Classe di efficienza energetica:	E	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	228 / 0,624 kWh	
Volume totale 1:	264 l	
Volume: Vano friç	Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 81	
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent	
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)	
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0	
SMV	-	



Controllo















178

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente Allarme in caso di innalzamento della
- temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 4 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano Congelatore ****

- · 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

- · Display LCD monocromatico, Display
- tattile
- · Display digitale della temperatura per il
- vano frigorifero e il vano congelatore
- · Predisposto per SmartDeviceBox da
- ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati



ICSe 5103

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	228 / 0,624 kWh	
Volume totale 1:	264 l	
Volume: Vano fri	Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 81 l	
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent	
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)	
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0	
VMV	_	



Controllo











178

Vano Congelatore ★★ * *

- · 3 cassetti, VarioSpace Tempo di conservazione in caso di black-out: 11 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile

57

Guarnizione della porta rimovibile

56 Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



61

Frigoriferi







♦ Serie Plus



○ Serie Prime



△ Serie Peak

	○ Serie Pure	\Diamond Serie Plus	○ Serie Prime	riangle Serie Peak
Tecnologia di refrigerazione	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh su cassetti telescopici	EasyFresh su cassetti telescopici
		BioFresh su cassetti telescopici	BioFresh con SoftTelescopic	BioFresh Professional con SoftTelescopic
	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir
Comfort e flessibilità		Piano in vetro divisibile	Piano in vetro divisibile	Piano in vetro divisibile
		smorzatore di chiusura SoftSystem	smorzatore di chiusura SoftSystem	smorzatore di chiusura SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
			Burriera	Burriera
	Portauova	Portauova	Portauova variabile	Portauova variabile
		Piano per bottiglie	Piano per bottiglie	Piano per bottiglie
		Bacinella per cubetti	Bacinella per cubetti di ghiaccio	Bacinella per cubetti di ghiaccio
				FlexSystem
				Ripiani OpenStage
Design	Illuminazione in alto o la- terale del vano frigorifero	Illuminazione in alto o la- terale del vano frigorifero	LightTower	LightTower
			Illuminazione cassetto Safe BioFresh	Illuminazione cassetto Safe BioFresh
			-	Illuminazione ventilatore
			Parete posteriore in SmartSteel	Parete posteriore in SmartSteel
			-	Porta interna SmartSteel
	Vetro trasparente	Vetro trasparente	Vetro satinato	Vetro satinato
	Ripiani con effetto acciaio inox	Ripiani con effetto acciaio inox	Ripiani in vetro e acciaio inox	Ripiani in vetro e acciaio inox
	Display tattile	Display tattile	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
Connectivity (SmartDeviceBox)	integrabile in un secondo momento	integrabile o integrato (modelli "i")	integrabile o integrato (modelli "i")	integrabile o integrato (modelli "i")
Acqua e ghiaccio				InfinitySpring

Frigoriferi integrabili Frigoriferi integrabili

Qualità in ogni dettaglio



EasyFresh

Le guide di scorrimento integrate con dispositivo di blocco consentono di aprire e chiudere il cassetto EasyFresh con estrema facilità. Un ulteriore vantaggio pratico: le guide di scorrimento chiudono il cassetto in modo sicuro, garantendo le condizioni ottimali per la conservazione di prodotti congelati.



Fish & SeaFood-Safe

Vi piace il pesce? Nel vostro Liebherr si mantiene freschissimo! Nel cassetto Safe il pesce e i frutti di mare vengono conservati in modo professionale alla temperatura ottimale di -2 °C. Ripartite lo spazio della zona a -2 °C a seconda delle vostre esigenze e conservate carne e latticini a una temperatura ottimale di 0 °C nello spazio rimanente. Un display a LED indica che la zona a -2 °C è attualmente attiva.



BioFresh

BioFresh garantisce al temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura di poco superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi nutrienti, come le vitamine e i minerali, più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale.



BioFresh con HydroBreeze

Vuoi conservare frutta e verdura in modo professionale? HydroBreeze ti entusiasmerà: la nebbia fredda infatti, abbinata a una temperatura di circa 0 °C nel cassetto, è proprio quello che ci vuole per conservare più a lungo gli alimenti. Senza contare l'effetto ottico a sorpresa. HydroBreeze si attiva ogni 90 minuti per 4 secondi e per 8 secondi all'apertura della porta.



AutoDoor

Il frigorifero Liebherr vi lascia le mani libere: grazie ad AutoDoor, si apre con un semplice tocco o con un comando vocale. È il primo frigorifero al mondo che si può aprire e chiudere in modo completamente automatico: la perfezione per la cucina senza maniglie. Scegliete secondo le vostre esigenze la velocità e l'angolo di apertura, nonché dopo quanto tempo la porta si richiude automaticamente. All'occorrenza, è possibile aprire e chiudere il frigorifero altrettanto facilmente a mano o con lo smartphone.



SoftTelescopic

Non vedi l'ora di aprire i tuoi cassetti Safe BioFresh: non solo per quello che c'è dentro, ma anche per la facilità di apertura e chiusura automatica ammortizzata che li caratterizza. A ciò provvedono le guide telescopiche che guidano il movimento elastico dei cassetti. Ed essendo i cassetti completamente estraibili, ti sarà possibile esaminarne al meglio il contenuto.



InfinitySpring

Una fonte di acqua potabile raffreddata al punto giusto nella tua cucina: è InfinitySpring, un nome che rimanda a un mondo incantato. L'erogatore dell'acqua consente di attingere acqua sempre fresca e pulita senza gocciolare. Per assaporarla basta esercitare una pressione sul pannello con la caraffa o il bicchiere. In questo modo, farai a meno di acquistare l'acqua in bottiglia e contribuirai alla sostenibilità ambientale



Side-by-side consente

Il concetto side-by-side consente di posizionare frigoriferi, congelatori e cantinette secondo le proprie esigenze. La speciale tecnologia per il controllo dell'ambiente di apparecchi con grandi differenze di temperatura consente numerose combinazioni. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 32 - 35.



VarioBoxen

Dov'è il lievito? Dove ho messo il tubo della senape? I VarioBox ti aiutano a trovare facilmente nel frigorifero anche le cose più piccole: provvedono infatti a un'organizzazione chiara e ordinata nella porta interna. Essendo inoltre trasparenti, puoi vedere immediatamente quello che c'è dentro. Sono facilmente estraibili e, grazie al dispositivo di blocco, è escluso che possano cadere.



FlexSystem

È facile perdere di vista nel frigorifero la frutta piccola e delicata o schiacciarla involontariamente. Ecco perché il tuo Liebherr è provvisto di FlexSystem: due scatole che trovano il posto che preferisci nel cassetto Safe BioFresh. assicurandoti ordine e visibilità ottimali. E proteggono in modo affidabile da ammaccature anche il più piccolo lampone o evitano che vada a finire insieme ad altri alimenti.



Vano congalatore integrato

Devi installare il tuo Liebherr nella nicchia del mobile prevista e, per non perdere tempo, vorresti evitare di cambiare anche l'incernieratura per lo scomparto del ghiaccio? Grazie al regolatore scorrevole potrai risolvere questo problema in pochi secondi e senza che sia richiesta particolare destrezza. Spingi semplicemente il regolatore sullo scomparto del ghiaccio da destra a sinistra - tutto qui. Risparmierai così molto tempo.



Portauova 2 in 1

Ti piacciono le uova di gallina? In questo, il tuo Liebherr non è da meno. Basta guardare il suo portauova 2 in 1. Può contenere infatti fino a un massimo di 20 uova di gallina o addirittura 24 uova di quaglia. Il portauova è composto da una parte esterna e una interna, infilabili l'una nell'altra in modo variabile. Per utilizzare le cavità per le uova di quaglia, basta capovolgere il vassoio portauova.





Meat & Dairy-Safe

64

Vuoi che il filetto di vitello o il latte fresco si conservi il più a lungo possibile? A ciò provvedono i cassetti Safe BioFresh: nel "cassetto Safe per carne e latticini" la temperatura si aggira intorno a 0 °C - condizioni di conservazione ideali anche per i prodotti alimentari più sensibili. E ciò non basta: tutto è perfettamente regolato in fabbrica per un utilizzo immediato – per preservare più a lungo la freschezza.

Frigoriferi integrabili



178

IRBAd 5190

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D A T
Consumo energetico in 365 giorni / 24 o	re: 125 / 0,342 kWh
Volume totale 1:	296 l
Volume: V	ano frigorifero: 198,1 l / Vano BioFresh: 97,9 l
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	<u> </u>



Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch &
- Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- · SmartDeviceBox in dotazione
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine. VarioBoxes extendible, Portauova trasformabile. Vaschetta per il burro
- · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · VarioSafe
- · Ripiani portabottiglie integrati
- · LightTower
- Illuminazione LED del vano BioFresh

- · 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, di cui 1 con
- HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem
- InfinitySpring con allacciamento fisso dell'acqua 3/4"

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · La cerniera della porta può essere sostituita solo dal servizio clienti Liebherr IRBAd 5190 -001 con cerniera a destra/ IRBAd 5190 -617 con cerniera sinistra
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Pannello posteriore asciutto e Pannelli porta in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta





Cerniere autoportanti / Integrabile Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 163 / 0,446 kWh 273 l Volume totale 1: Vano frigorifero: 151,6 l / Vano BioFresh: 95,2 l / Vano congelatore: 27 l Volume: Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0





Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carhoni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes extendible, Portauova trasformabile, Vaschetta per il burro
- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiani portabottiglie integrati
- · LightTower
- · Illuminazione LED del vano BioFresh

· 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 per carne e

178

latticini, 1 FlexSystem Vano Congelatore ****

- Cella di congelamento 4 stelle,
- incernieratura delle porte reversibile Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg
- · Glasablage

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura dello sportello reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile Pannello posteriore asciutto e Pannelli
- porta in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta



178

Frigoriferi integrabili

IRBdi 5180

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni / 24	ore: 125 / 0,342 kW
Volume totale 1:	296
Volume:	Vano frigorifero: 198,1 l / Vano BioFresh: 97,9
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSiler
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,
SMV	





Cerniere autoportanti / Integrabile













Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- · SmartDeviceBox in dotazione
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine. VarioBoxes extendible, Portauova trasformabile. Vaschetta per il burro
- · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · VarioSafe
- · Ripiani portabottiglie integrati
- · LightTower
- · Illuminazione LED del vano BioFresh

- · 3 cassetti BioFresh con SoftTelesconic 2 per frutta e verdura, di cui 1 con HydroBreeze, 1 per carne e latticini,
- 1 FlexSystem InfinitySpring con allacciamento fisso
- dell'acqua 3/4"

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile Pannello posteriore asciutto e Pannelli
- porta in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Frigorifero integrabile Frigoriferi integrabili



AutoDoor

Il frigorifero Liebherr vi lascia le mani libere: grazie ad AutoDoor, si apre con un semplice tocco o con un comando vocale. È il primo frigorifero al mondo che si può aprire e chiudere in modo completamente automatico: la perfezione per la cucina senza maniglie. Scegliete secondo le vostre esigenze la velocità e l'angolo di apertura, nonché dopo quanto tempo la porta si richiude automaticamente. All'occorrenza, è possibile aprire e chiudere il frigorifero altrettanto facilmente a mano o con lo smartphone.



Ripiani OpenStage

66

Ispirato alle vetrine delle migliori gastronomie, il sistema OpenStage mette elegantemente in mostra il vostro cibo. Grazie ai cassetti trasparenti in vetro avete tutto perfettamente in vista. Le diverse altezze facilitano infatti la sistemazione di alimenti di dimensioni differenti. I pratici divisori nel cassetto inferiore OpenStage assicurano il perfetto equilibrio delle bottiglie.



178

IRBAd 5171

D A
164 / 0,449 kWh
276 l
Fresh: 97,9 l / Vano congelatore: 27 l
34 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (da +10 °C a +43 °C)
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
A





Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SmartDeviceBox in dotazione
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium Glassline VarioBoxes extendible, Portauova trasformabile Vaschetta per il burro
- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · VarioSafe
- Ripiani portabottiglie integrati
- · LiahtTower
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- · 3 cassetti BioFresh con SoftTelesconic 2 per frutta e verdura, di cui 1 con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

Vano Congelatore ★★ * * *

- · Cella di congelamento 4 stelle,
- incernieratura delle porte reversibile · Vassoio per cubetti di ghiaccio con
- Tempo di conservazione in caso di
- black-out: 14 ore · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · La cerniera della porta può essere sostituita solo dal servizio clienti Liebherr IRRAd 5171 -001 con cerniera a destra/ IRBAd 5171 -617 con cerniera sinistra
- · Guarnizione della porta rimovibile
- · Pannello posteriore asciutto e Pannelli porta in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta





IRBdi 5171

Cerniere autoportanti / Integrabile Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 164 / 0,449 kWh 276 l Volume totale 1 Vano frigorifero: 151,6 l / Vano BioFresh: 97,9 l / Vano congelatore: 27 l Volume: 34 dB(A) / B, SuperSilent Rumorosità (potenza sonora): Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0









































Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):

Cerniere autoportanti / Integrabile

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

Classe di efficienza energetica:

Rumorosità (potenza sonora):

Volume totale 1:

Classe climatica:

Volume:





IRBPdi 5170



177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

ili

178



33 dB(A) / B, SuperSilent

SN-T (da +10 °C a +43 °C)



125 / 0,342 kWh

Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- · SmartDeviceBox in dotazione
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes extendible, Portauova trasformabile. Vaschetta per il burro
- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · VarioSafe
- · Ripiani portabottiglie integrati
- · LightTower
- Illuminazione LFD del vano BioFresh

- · 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic
- 2 per frutta e verdura, di cui 1 con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle,
- incernieratura delle porte reversibile
- Vassoio per i cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg
- · Glasablage

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile Pannello posteriore asciutto e Pannelli
- porta in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta

- Controllo
- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- · SmartDeviceBox in dotazione
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Portauova trasformabile, Vaschetta per
- · 5 cassetti estraibili su guide
- telescopiche
- · Ripiani portabottiglie integrati · LightTower
- · Illuminazione LED del vano BioFresh

 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic. 2 per frutta e verdura, 1 per carne e

Vano frigorifero: 199,0 l / Vano BioFresh: 98,4 l

Caratteristiche

latticini, 1 FlexSystem

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura dello sportello reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile Pannello posteriore asciutto e Pannelli
- porta in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

67 Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Frigoriferi integrabili Frigoriferi integrabili



178

IRBd 5151

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	164 / 0,449 kW
Volume totale 1:	276
Volume: Vano frigorifero: 151,3 l / Vano B	ioFresh: 98,4 l / Vano congelatore: 27
Rumorosità (potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilen
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	





















Vano Congelatore ****

black-out: 14 ore

· Glasablage

Caratteristiche

antimpronta

· Cella di congelamento 4 stelle,

Vassoio per i cubetti di ghiaccio

Tempo di conservazione in caso di

Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

· Piedini anteriori regolabili in altezza

Guarnizione della porta rimovibile

acciaio inox con SmartSteel acciaio

Pannello posteriore asciutto in

Incernieratura dello sportello reversibile

incernieratura delle porte reversibile

Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il
- vano frigorifero e il vano congelatore · Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir · Allestimento Premium GlassLine. VarioBoxes extendible, Portauova
- trasformabile. Vaschetta per il burro · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e
- rientrabile · VarioSafe
- · Ripiani portabottiglie integrati
- · LightTower

68

- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- · 3 cassetti BioFresh con SoftTelesconic 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini



178

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	D A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	125 / 0,342 kWh
Volume totale 1:	296 l
Volume: Vano fr	igorifero: 197,7 l / Vano BioFresh: 98,4 l
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
CW/	<u> </u>



Controllo

Swipe

acustico

rientrabile

· VarioSafe

· LightTower

latticini











· Display TFT a colori da 2,4", Touch &

· Display digitale della temperatura per il

vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox - da

· Allarme in caso di innalzamento della

temperatura: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir

· Allestimento Premium GlassLine.

· Ripiani portabottiglie integrati

· Illuminazione LED del vano BioFresh

2 per frutta e verdura, 1 per carne e

· 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic.

VarioBoxes extendible, Portauova

trasformabile. Vaschetta per il burro

· 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e

· Allarme porta frigorifero: ottico e

ordinare separatamente













- Pannello posteriore asciutto in

Caratteristiche

- · Guarnizione della porta rimovibile
- acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta

- · Piedini anteriori regolabili in altezza

- Incernieratura dello sportello reversibile

temperatura: ottico e acustico · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

ordinare separatamente

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Mensole della controporta in plastica, Portauova

Cerniere autoportanti / Integrabile

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

Classe di efficienza energetica:

Rumorosità (potenza sonora):

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):

· Display LCD monocromatico, Display

· Display digitale della temperatura per il

· Predisposto per SmartDeviceBox - da

· Allarme in caso di innalzamento della

Volume totale 1:

Classe climatica:

SMV

Controllo

tattile

vano frigorifero

- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiani portabottiglie integrati
- · Illuminazione a LED su entrambi i lati
- · 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini



- · Cella di congelamento 4 stelle,
- incernieratura delle porte reversibile Vassoio per i cubetti di ghiaccio

178

IRBe 5121

Plus

Volume: Vano frigorifero: 150,2 l / Vano BioFresh: 98,2 l / Vano congelatore: 27 l

- Tempo di conservazione in caso di
- black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg Glasablage

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile

204 / 0,558 kWh

35 dB(A) / B, SuperSilent

SN-T (da +10 °C a +43 °C)


177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

275 l

- Controllo · Display LCD monocromatico, Display
 - tattile
 - · Display digitale della temperatura per il
 - vano frigorifero · Predisposto per SmartDeviceBox - da
 - ordinare separatamente
 - · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiani portabottiglie integrati
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura,





178

IRBe 5120

Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 156 / 0,427 kWh Volume totale 1: 294 l Vano frigorifero: 195,8 l / Vano BioFresh: 98,2 l Volume: Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)







Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):

Cerniere autoportanti / Integrabile











· Piedini anteriori regolabili in altezza

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Incernieratura dello sportello reversibile · Guarnizione della porta rimovibile

Frigoriferi integrabili Frigoriferi integrabili



178

IRDe 5121

Cerniere autoportanti / Integrabile

1 . 0	
Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	171 / 0,468 kW
Volume totale 1:	286
Volume: Vano 1	rigorifero: 259,2 l / Vano congelatore: 27
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilen
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,
SMV	











Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Mensole della controporta in plastica,
- · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · VarioSafe

70

- · Illuminazione a LED su entrambi i lati
- · 1 EasyFresh-Safe su guide telescopiche
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

- Mensola estraibile su guide telescopiche
- · 2 cestelli per le bottiglie estraibili
- Vano Congelatore ****
- · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg
- Ripiani di vetro

black-out: 14 ore

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile

IRCe 5121

178

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	EA
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	152 / 0,416 kWh
Volume totale ¹ :	274 l
Volume: Vano frigorifero: 162,2 l / Va	ano cantina: 95,9 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10°C a +38°C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	_















Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display
- tattile
- · Display digitale della temperatura per il
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della
- · Allarme porta frigorifero: ottico e
- acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · VarioSafe
- · 3 Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione a LED su entrambi i lati
- · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano cantina

- vano frigorifero e il vano cantina
- temperatura: ottico e acustico

- · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrahile

- · Vano con sistema di chiusura
 - automatica
- · Temperatura regolabile in modo
- indipendente da +6°C a +14°C · Portabottiglie estraibile

Vano Congelatore ★★★★

- · Cella di congelamento 4 stelle,
- incernieratura delle porte reversibile · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- · Tempo di conservazione in caso di
- black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg Ripiani di vetro

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile · Guarnizione della porta rimovibile



Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E Å
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	114 / 0,312 kWh
Volume totale 1:	309 l

Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-













Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrahile
- · VarioSafe
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 EasyFresh-Safe su guide telescopiche
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura su quide telescopiche

- Mensola estraibile su guide telescopiche
- · 2 cestelli per le bottiglie estraibili

178

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura dello sportello reversibile Guarnizione della porta rimovibile
- Controllo
- · Display LCD monocromatico, Display
- tattile · Display digitale della temperatura per il
- vano frigorifero · Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente · Allarme in caso di innalzamento della
- temperatura: ottico e acustico · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Mensole della controporta in plastica,
- Portauova · 5 ripiani GlassLine
- · Illuminazione a LED su entrambi i lati
- · 1 EasyFresh-Safe su guide telescopiche · 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche



178

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

IRe 5101

Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 171 / 0,468 kWh Volume totale 1: 287 l Vano frigorifero: 260,5 l / Vano congelatore: 27 l Volume: Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent





Classe climatica:



Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):



- Vano Congelatore **** · Cella di congelamento 4 stelle,
- incernieratura delle porte reversibile Tempo di conservazione in caso di
- black-out: 14 ore · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Ripiani di vetro

- Caratteristiche
- · Piedini anteriori regolabili in altezza Incernieratura dello sportello reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



178

IRe 5100

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	114 / 0,312 kWh
Volume totale 1:	308 l

Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilen
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	











Caratteristiche

· Piedini anteriori regolabili in altezza

Guarnizione della porta rimovibile

Incernieratura dello sportello reversibile

Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- Display digitale della temperatura
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 7 ripiani GlassLine

72

- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 EasyFresh-Safe su guide telescopiche · 1 ampio cassetto per frutta e verdura su
- guide telescopiche





158

IRBe 4851

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	194 / 0,531 kWh
Volume totale 1:	238 l
Volume: Vano frigorifero: 144,2 l / Vano	BioFresh: 67,0 l / Vano congelatore: 27 l
Rumorosità (potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	157,4 - 159 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	



















- · Display TFT a colori da 2,4", Touch &
- Controllo Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della
- temperatura: ottico e acustico · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Allestimento Premium GlassLine. VarioBoxes extendible, Portauova trasformabile. Vaschetta per il burro
- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · VarioSafe
- · Ripiani portabottiglie integrati
- · LightTower
- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic. 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle,
- incernieratura delle porte reversibile Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di
- black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg · Glasablage

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- Pannello posteriore asciutto in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta



IRBd 4571

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	D A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	145 / 0,397 kWh
Volume totale ¹ :	207 l
Volume: Vano frigorifero: 125,4 l / Vano	BioFresh: 66,6 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	<u> </u>



Controllo

Swipe

acustico

carboni attivi

rientrabile

· VarioSafe

· LightTower





· Display TFT a colori da 2,4", Touch &

· Display digitale della temperatura per il

vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox - da

Allarme in caso di innalzamento della

ordinare separatamente

temperatura: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai

Allestimento Premium GlassLine,

VarioBoxes extendible. Portauova

Ripiani portabottiglie integrati

· Illuminazione LED del vano BioFresh

trasformabile, Vaschetta per il burro

· 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e

· Allarme porta frigorifero: ottico e













· 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic,

1 per frutta e verdura con HydroBreeze,

1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

incernieratura delle porte reversibile

Vano Congelatore ****

black-out: 9 ore

Caratteristiche

acciaio antimpronta

· Cella di congelamento 4 stelle,

Vassoio per i cubetti di ghiaccio

Tempo di conservazione in caso di

· Piedini anteriori regolabili in altezza

Guarnizione della porta rimovibile

Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

· Incernieratura dello sportello reversibile

· Pannello posteriore asciutto e Pannelli

porta in acciaio inox con SmartSteel























Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes extendible. Portauova
- trasformabile, Vaschetta per il burro · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · Ripiani portabottiglie integrati



IRBd 4570

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 114 / 0,312 kWh Volume totale 1: Volume: Vano frigorifero: 158,0 l / Vano BioFresh: 66,6 l Rumorosità (potenza sonora): 33 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0 Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):

















LightTower

Caratteristiche · Piedini anteriori regolabili in altezza

· Illuminazione LED del vano BioFresh

· 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic,

1 per frutta e verdura con HydroBreeze.

- Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile Pannello posteriore asciutto e Pannelli
- porta in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta







IRBd 4551

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	145 / 0,397 kWh
Volume totale 1:	207 l
Volume: Vano frigorifero: 125,0 l / Vano	BioFresh: 67,0 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	<u> </u>























Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir · Allestimento Premium GlassLine.
- VarioBoxes extendible, Portauova trasformabile. Vaschetta per il burro · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e
- rientrabile
- · VarioSafe
- · Ripiani portabottiglie integrati
- · LightTower

74

· Illuminazione LED del vano BioFresh

1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle.
- incernieratura delle porte reversibile
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura dello sportello reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Pannello posteriore asciutto in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta

- · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic,
 - · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
 - · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
 - · Predisposto per SmartDeviceBox da
 - ordinare separatamente · Allarme in caso di innalzamento della
 - temperatura: ottico e acustico
 - · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Allestimento Premium GlassLine. VarioBoxes extendible, Portauova trasformabile. Vaschetta per il burro
- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrahile
- · VarioSafe
- · Ripiani portabottiglie integrati
- · LightTower





Cerniere autoportanti / Integrabile Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 114 / 0,312 kWh 224 l Volume totale 1: Vano frigorifero: 157,6 l / Vano BioFresh: 67,0 l Volume: Rumorosità (potenza sonora): 33 dB(A) / B, SuperSilent SN-T (da +10 °C a +43 °C) Classe climatica: Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0 SMV









Controllo

















reddot winner 2021 best of the best

140

Illuminazione LED del vano BioFresh

· 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Pannello posteriore asciutto in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta



Classe di	efficienza energetica:	D A
Consumo	energetico in 365 giorni / 24 ore:	145 / 0,397 kWh
Volume to	tale ¹ :	206 l
Volume:	Vano frigorifero: 124,1 l / Vano	BioFresh: 66,8 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosit	à (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe clir	natica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimension	ii di nicchia in cm (A / L / P):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0
01414		



Controllo

tattile

acustico

Portauova

rientrabile

vano frigorifero

ordinare separatamente

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir

· Ripiani portabottiglie integrati

· 2 cassetti BioFresh su guide

1 per carne e latticini

· Mensole della controporta in plastica,

· 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e

Illuminazione a LED su entrambi i lati

telescopiche, 1 per frutta e verdura,



Cerniere autoportanti / Integrabile



· Display LCD monocromatico, Display

· Predisposto per SmartDeviceBox - da

Allarme in caso di innalzamento della







- Vano Congelatore **** · Cella di congelamento 4 stelle,
- incernieratura delle porte reversibile

140

- · Display digitale della temperatura per il Vassoio per i cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di
 - black-out: 9 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg
- temperatura: ottico e acustico Caratteristiche · Allarme porta frigorifero: ottico e
 - · Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura dello sportello reversibile
 - · Guarnizione della porta rimovibile





Controllo

tattile

vano frigorifero

acustico

Volume:

Classe climatica:





· Display LCD monocromatico, Display

· Display digitale della temperatura per il

· Predisposto per SmartDeviceBox - da

· Allarme in caso di innalzamento della

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero: ottico e

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):









· Piedini anteriori regolabili in altezza

223 l

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0

- Incernieratura dello sportello reversibile · Guarnizione della porta rimovibile

Vano frigorifero e vano BioFresh

ordinare separatamente

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiani portabottiglie integrati
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini



140

IRe 4521

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	EA
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	152 / 0,416 kWh
Volume totale 1:	217 l
Volume: Vano frigo	orifero: 202,0 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	_









Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- · Predisposto per SmartDeviceBox da
- ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrahile
- · VarioSafe

76

- · 3 Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione a LED su entrambi i lati
- · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati



140

IRe 4520

Cerniere autoportanti / Integrabile Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 106 / 0,290 kWh

Volume totale 1:	235 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0
0144	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,













- incernieratura delle porte reversibile Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di

· Cella di congelamento 4 stelle,

Vano Congelatore ****

- black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza Incernieratura dello sportello reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Mensole della controporta in plastica,
- · 7 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrahile
- · VarioSafe
- · 3 Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile







Cerniere autoportanti / Integrabile Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 148 / 0,405 kWh Volume totale 1: 174 l Vano frigorifero: 91,8 l / Vano BioFresh: 66,6 l / Vano congelatore: 16 l Volume: Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A) / B, SuperSilent Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0 SMV





Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente Allarme in caso di innalzamento della
- temperatura: ottico e acustico · Allarme porta frigorifero: ottico e

acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh · PowerCooling con filtro FreshAir ai

- carhoni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes extendible. Portauova trasformabile, Vaschetta per il burro
- · 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiani portabottiglie integrati
- · LightTower
- · Illuminazione LED del vano BioFresh

· 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle,
- incernieratura delle porte reversibile Vassoio per i cubetti di ghiaccio

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza · Incernieratura dello sportello reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Pannello posteriore asciutto e Pannelli norta in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta



Cerniere autoportanti / Integrabile



122

IRBAd 4170

Classe di efficienza energetica:	D A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	114 / 0,312 kWh
Volume totale ¹ :	190 l
Volume: Vano	frigorifero: 124,2 l / Vano BioFresh: 66,6 l
Rumorosità (potenza sonora):	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	121,6 - 122,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



SMV













Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- · SmartDeviceBox in dotazione
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine. VarioBoxes extendible, Portauova trasformabile. Vaschetta per il burro
- · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · VarioSafe
- · Ripiani portabottiglie integrati
- LightTower

- Illuminazione LED del vano BioFresh
- · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · La cerniera della porta può essere sostituita solo dal servizio clienti Liebherr IRBAd 4170 -001 con cerniera a destra/ IRBAd 4170 -617 con cerniera sinistra
- Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- Pannello posteriore asciutto e Pannelli porta in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta



IRBb 4170

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	BA
Consumo energetico in 365 giorni / 24	ore: 72 / 0,197 kWh
Volume totale 1:	191 (
Volume:	Vano frigorifero: 124,4 l / Vano BioFresh: 66,6 l
Rumorosità (potenza sonora):	29 dB(A) / A, UltraSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	_



Controllo

Swipe

acustico

carboni attivi

rientrabile

VarioSafe

· LightTower

78



· Display TFT a colori da 2,4", Touch &

· Display digitale della temperatura per il

vano frigorifero e il vano congelatore

· Predisposto per SmartDeviceBox - da

· Allarme in caso di innalzamento della

temperatura: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· PowerCooling con filtro FreshAir ai

Allestimento Premium GlassLine,

VarioBoxes extendible. Portauova

· Ripiani portabottiglie integrati

trasformabile, Vaschetta per il burro

· 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e

· Allarme porta frigorifero: ottico e

ordinare separatamente







Caratteristiche



Illuminazione LED del vano BioFresh

· 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic,

1 per frutta e verdura con HydroBreeze,

1 per carne e latticini. 1 FlexSystem

Piedini anteriori regolabili in altezza

Pannello posteriore asciutto e Pannelli

porta in acciaio inox con SmartSteel

acciaio antimpronta























Vano frigorifero: 91,5 l / Vano BioFresh: 67,0 l / Vano congelatore: 16 l

IRBd 4151











121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0

148 / 0,405 kWh

34 dB(A) / B, SuperSilent

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

174 l

122

Controllo

· Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe

Cerniere autoportanti / Integrabile

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

Classe di efficienza energetica:

Rumorosità (potenza sonora):

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):

Volume totale 1:

Classe climatica:

Volume:

- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore · Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente
- · Incernieratura dello sportello reversibile · Allarme in caso di innalzamento della Guarnizione della porta rimovibile temperatura: ottico e acustico
 - · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Allestimento Premium GlassLine. VarioBoxes extendible, Portauova trasformabile. Vaschetta per il burro
- · 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiani portabottiglie integrati
- · LightTower
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle,
- incernieratura delle porte reversibile
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- Pannello posteriore asciutto in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta



IRBd 4150

Cerniere autoportanti / Integrabile D f Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 114 / 0,312 kWh 191 l Volume totale 1: Vano frigorifero: 124,1 l / Vano BioFresh: 67,0 l Volume: Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0 SMV





























Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Allestimento Premium GlassLine. VarioBoxes extendible, Portauova trasformabile. Vaschetta per il burro
- · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · VarioSafe
- · Ripiani portabottiglie integrati
- · LightTower

- Illuminazione LFD del vano BioFresh
- · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Pannello posteriore asciutto in acciaio inox con SmartSteel acciaio antimpronta

Controllo · Display TFT a colori da 2,4", Touch &

- Swipe
- · Display digitale della temperatura per il
- vano frigorifero · Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes extendible. Portauova trasformabile, Vaschetta per il burro
- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · 3 Ripiano ondulato portabottiglie
- · LightTower



IRd 4151

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 119 / 0,326 kWh Volume totale 1: 183 l Vano frigorifero: 167,3 l / Vano congelatore: 16 l Volume: Rumorosità (potenza sonora): 29 dB(A) / A, UltraSilent Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0 Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):









- · 1 EasyFresh-Safe su guide telescopiche
- · Mensola estraibile su quide telescopiche

Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle,
- incernieratura delle porte reversibile
- Vassoio per i cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di
- black-out: 9 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura dello sportello reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile





122

IRd 4150

Cerniere autoportanti / Integrabile

D f
81 / 0,221 kWh
203 l

Rumorosità (potenza sonora):	33 dB(A) / B, SuperSilen
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,
SMV	













Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes extendible, Portauova trasformabile, Vaschetta per il burro
- · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · 3 Ripiano ondulato portabottiglie
- · LightTower
- · 1 EasyFresh-Safe su guide telescopiche
- · Mensola estraibile su guide telescopiche

Caratteristiche

80

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



122

IRBd 4121

Cerniere autoportanti / Integrabile Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 148 / 0,405 kWh Volume totale 1: 173 l Volume: Vano frigorifero: 90,9 l / Vano BioFresh: 66,8 l / Vano congelatore: 16 l Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0











Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiani portabottiglie integrati
- · Illuminazione a LED su entrambi i lati
- · 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura,
- 1 per carne e latticini


Vano Congelatore ★ * * *

- · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile





122

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	114 / 0,312 kW
Volume totale ¹ :	189
Volume: Vano f	rigorifero: 123,0 l / Vano BioFresh: 66,8
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilen
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	















- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiani portabottiglie integrati
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



IRd 4121

122

Cerniere autoportanti / Integrabile

- Integrabite	
Classe di efficienza energetica:	D A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	119 / 0,326 kWh
Volume totale ¹ :	182 l
Volume: Vano frig	orifero: 166,5 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0













Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · VarioSafe
- · 3 Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione a LED su entrambi i lati
- · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati
- · Mensola estraibile su guide telescopiche

Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



IRd 4120

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D f
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	81 / 0,221 kWh
Volume totale 1:	201 (
Volumen:	Kühlteil: 201,7 l
Rumorosità (potenza sonora):	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0
DSM	_



Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile VarioSafe
- · 3 Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati
- · Mensola estraibile su guide telescopiche

Caratteristiche

82

- · Piedini anteriori regolabili in altezza · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



122

IRe 4101

Cerniere autoportanti / Integrabile Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 149 / 0,408 kWh Volume totale 1: 182 l Vano frigorifero: 166,5 l / Vano congelatore: 16 l Volume: Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C) Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0









Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 4 ripiani GlassLine
- · Illuminazione a LED su entrambi i lati
- · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile









IRSe 4100

Porta a traino / Integrabile

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 102 / 0,279 kWh Volume totale 1: 201 l

Pure

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):

121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0

DSM

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 149 / 0,408 kWh Volume totale 1 Volume: Vano frigorifero: 166,5 l / Vano congelatore: 16 l

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0

- DSM DSM

Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 102 / 0,279 kWh Volume totale 1:

Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):

121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0



Controllo







- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare
- separatamente Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 5 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 4 ripiani GlassLine
- · Illuminazione a LED su entrambi i lati
- · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



- Controllo · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 5 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED dall'alto
- \cdot 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile





102

IRBd 4020

Cerniere autoportanti / Integrabile D A Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 116 / 0,317 kWh Volume totale 1: 156 l Volume: Vano frigorifero: 88,0 l / Vano BioFresh: 68,7 l 37 dB(A) / C Rumorosità (potenza sonora): Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 102,4 - 104 / 56 - 57 / mind. 55,0











Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir
- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiani portabottiglie integrati
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

84

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



102

IRe 4021

,	
Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	147 / 0,402 kWh
Volume totale 1:	146
Volume: Vano frig	orifero: 130,9 l / Vano congelatore: 16
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilen
Classe climatica:	SN-ST (da +10°C a +38°C
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	102,4 - 104 / 56 - 57 / mind. 55,0





Cerniere autoportanti / Integrabile







Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · VarioSafe
- · 3 Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione a LED su un solo lato
- · 1 EasyFresh

Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



IRe 4020

102

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	97 / 0,265 kWh
Volume totale ¹ :	166

Rumorosità (potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	102,4 - 104 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-













- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · 3 Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 EasyFresh

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



88

IRd 3921

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	118 / 0,323 kWh
Volume totale 1:	117
Volume: Vano frigo	orifero: 101,6 l / Vano congelatore: 16
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A) / 0
Classe climatica:	SN-ST (da +10°C a +38°C
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0













Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · 3 Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione a LED su un solo lato
- · 1 EasyFresh
- · Mensola estraibile su guide telescopiche

Vano Congelatore ★ * * *

- · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile





SN-T (da +10 °C a +43 °C)

87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	75 / 0,205 kWh
Volume totale 1:	136 l
Rumorosità (potenza sonora):	29 dB(A) / A, UltraSilent



Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):

Controllo

Classe climatica:

SMV

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · VarioSafe
- · 3 Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 EasyFresh
- · Mensola estraibile su guide telescopiche

Caratteristiche

86

- · Piedini anteriori regolabili in altezza · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



88

IRe 3921

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	EA
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	147 / 0,402 kWh
Volume totale 1:	117 l
Volume: Vano frigo	rifero: 101,6 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	_









Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · 3 Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione a LED su un solo lato
- · 1 EasyFresh

Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



IRe 3920

88

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E Å
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	94 / 0,257 kWh
Volume totale 1:	136 l

Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-















- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · 3 Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 EasyFresh

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



88

IRe 3901

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	147 / 0,402 kW
Volume totale 1:	117
Volume: Vano	frigorifero: 101,6 l / Vano congelatore: 16
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A) /
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,











Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 3 ripiani GlassLine
- · Illuminazione a LED su un solo lato
- · 1 EasyFresh

Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



EasyFresh-Safe

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionata: qui tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, il cibo fa aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



Guarnizione della porta rimovibile

Sei dell'idea che la guarnizione della porta del tuo Liebherr debba essere sostituita dopo alcuni anni? Puoi farlo anche da solo: la guarnizione sostituibile della porta si stacca in quattro e quattr'otto e la nuova guarnizione può essere rimontata in modo altrettanto facile. Così, anche questo elemento del frigorifero sarà sempre perfettamente pulito e igienico.



88

IRe 3900

Classe di efficienza energetica:	EA
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	93 / 0,254 kWh
Volume totale 1:	136 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	87.4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55.0





Cerniere autoportanti / Integrabile







- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 4 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 EasyFresh

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



SIBa 3950

Cerniere autoportanti / Integrabile

A A
63 / 0,172 kWh
87 l
34 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (da +10 °C a +43 °C)
87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0







Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · 2 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED
- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- · 4 cassetti BioFresh

Caratteristiche

- · Pareti esterne riscaldate e top riscaldato per composizione Side-by-Side
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



Frigorifero BioFresh da incasso

I consumatori di alimenti freschi saranno entusiasti del frigorifero BioFresh. Offre condizioni di conservazione perfette per tutta la spesa: a circa 0° C e con umidità regolabile, frutta e verdura restano fresche per molto tempo. Anche i latticini, la carne e i salumi restano freschi più a lungo nei cassetti BioFresh in confronto al vano frigo. Il plus per l'ambiente: classe di efficienza energetica A.



Touch & Swipe

Con un tocco ottieni ciò che vuoi: con il display Touch & Swipe eseguirai i comandi del tuo frigorifero in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come "SuperCool" basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. E con la stessa facilità regoli anche la temperatura. Cosa succede se non intervieni direttamente sul display? In questo caso esso ti mostrerà la temperatura effettiva.

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Frigoriferi pannellabili



Cornice decorativa con maniglia

Sullo sportello degli apparecchi da incasso pannellabili viene applicato un pannello decorativo con uno spessore fino a 2 mm.




EasyFresh-Safe

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionata: qui tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, il cibo fa aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



Frigoriferi da incasso pannellabili







Pannellabile

1 dillictidatio	
Classe di efficienza energetica:	E A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	149 / 0,408 kWh
Volume totale 1:	182 l
Volume: Vano f	rigorifero: 166,5 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	122 - 122,6 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	_









Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 4 ripiani GlassLine
- · Illuminazione a LED su entrambi i lati
- · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



DRe 3901

88

Pannellabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 2	4 ore: 147 / 0,402 kWh
Volume totale 1:	117
Volume:	Vano frigorifero: 101,6 l / Vano congelatore: 16
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 87,4 - 88 / 56 - 57 / mind. 55,0
CWA	_









Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica, Portauova
- · 3 ripiani GlassLine
- · Illuminazione a LED su un solo lato
- · 1 EasyFresh

Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg


- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile


¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



Congelatori







Congelatori integrabili Congelatori integrabili

Qualità in ogni dettaglio



IceTower

Grazie alla capacità di 5,7 kg di cubetti, l'IceTower garantisce una grandissima disponibilità di ghiaccio per le bevande fresche. La paletta per i cubetti di ghiaccio e il vassoio estraibile su guide telescopiche consentono un comodo accesso ai cubetti di ghiaccio. Una vaschetta extra consente di conservare anche piccole quantità di gelato, mentre gli alimenti congelati sono riposti nel vano sottostante. Il cassetto accanto offre spazio per conservare i prodotti congelati.



Paletta per cubetti di ghiaccio

Porzionatura o trasporto: con la paletta per cubetti di ghiaccio di Liebherr sono possibili entrambe le cose. Grazie alla curvatura della punta e alla presa ergonomica, i cubetti di ghiaccio scivolano rapidamente e con facilità dall'IceTower nei vostri drink. La robusta paletta per cubetti di ghiaccio in plastica resistente è di ottima fattura.



NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiac-cio indesiderato, che oltretutto consu-ma molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore - con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



Cubetti di ghiaccio è dotato di coperchi

Il vassoio per i cubetti di ghiaccio è dotato di coperchio. È facile da riempire con acqua grazie all'apposito foro. Non appena riempita, la vaschetta può essere riposta nel congelatore senza il pericolo di fuoriuscite, grazie al coperchio che la sigilla completamente.



Illuminazione a LED del vano congelatore

L'illuminazione a LED del vano congelatore diffonde una luce gradevole nei cassetti del congelatore. Questa volta ti basterà una rapida occhiata per tro-vare il prodotto che cerchi. Per ragioni di spazio abbiamo sistemato l'elegante gruppo LED a basso consumo energeti-co sopra i cassetti.



Accumulatori

Gli accumulatori di freddo sono doppiamente utili - sia nel vano interno che all'esterno. All'interno del congelatore, in caso di mancanza di corrente, gli accumulatori di freddo provvedono a conservare i prodotti congelati ancora per un certo periodo. E. all'interno di un frigorifero portatile, conservano al fresco gli alimenti e le bevande durante le gite.



VarioSpace

Volete conservare in modo sicuro una torta gelato a più piani? Nessun problema con il congelatore Liebherr: lui sa che a volte c'è solo bisogno di più spazio. Grazie a VarioSpace, è possibile rimuovere facilmente i singoli cassetti del congelatore e i ripiani intermedi in vetro sottostanti, per avere subito a disposizione spazio extra in altezza.



Side-by-side consente

Il concetto side-by-side consente di posizionare frigoriferi, congelatori e cantinette secondo le proprie esigenze. La speciale tecnologia per il controllo dell'ambiente di apparecchi con gran-di differenze di temperatura consente numerose combinazioni. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 32 - 35.



Touch & Swipe

Con un tocco ottieni ciò che vuoi: con il display Touch & Swipe eseguirai i comandi del tuo frigorifero in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come "SuperCool" basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. E con la stessa facilità regoli anche la temperatura. Cosa succede se non intervieni direttamente sul display? In questo caso esso ti mostrerà la temperatura effettiva.



AutoDoor

Il frigorifero Liebherr vi lascia libera scelta: grazie ad AutoDoor, si apre bussando o con un comando vocale. È il primo frigorifero al mondo che si può aprire e chiudere in modo completamente automatico: la perfezione per la cucina senza maniglie. Scegliete secondo le vostre esigenze l'angolo di apertura e il tempo di chiusura automatica della porta. E all'occorrenza, è possibile aprire e chiudere il frigorifero altrettanto facilmente a mano o con lo smartphone.



SoftSystem

Dalla colazione allo spuntino di mezzanotte - sono molte le tentazioni che ci inducono ad aprire e chiudere il frigorifero. E con Liebherr la cosa ha anche i suoi lati piacevoli: grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nella porta interna rimangono ferme al loro posto - senza sbattere od oscillare.



Cassetti su guide telescopiche

Anche quando sono pieni, i profondi cassetti possono essere aperti facilmente. I cassetti sono facili da rimuovere e pulire.

Congelatore integrabile Congelatori integrabili



AutoDoor

Il frigorifero Liebherr vi lascia libera scelta: grazie ad AutoDoor, si apre bussando o con un comando vocale. È il primo frigorifero al mondo che si può aprire e chiudere in modo completamente automatico: la perfezione per la cucina senza maniglie. Scegliete secondo le vostre esigenze l'angolo di apertura e il tempo di chiusura automatica della porta. E all'occorrenza, è possibile aprire e chiudere il frigorifero altrettanto facilmente a mano o con lo smartphone.



IceTower

Grazie alla capacità di 5,7 kg di cubetti, l'IceTower garantisce una grandissima disponibilità di ghiaccio per le bevande fresche. La paletta per i cubetti di ghiaccio e il vassoio estraibile su guide telescopiche consentono un comodo accesso ai cubetti di ghiaccio. Una vaschetta extra consente di conservare anche piccole quantità di gelato, mentre gli alimenti congelati sono riposti nel vano sottostante. Il cassetto accanto offre spazio per conservare i prodotti congelati.



SIFNAe 5188

Cermere autoportainti / integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E A C
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	237 / 0,649 kWh
Volume totale 1:	213 [
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Controllo

· Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe

nioro autoportanti / Intograbilo

- · Display digitale della temperatura · SmartDeviceBox in dotazione
- · Allarme in caso di innalzamento della
- temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano Congelatore ****

- · 8 cassetti, di cui 5 su guide telescopiche. VarioSpace
- IceTower
- · IceMaker automatico con connessione fissa all'impianto idrico (raccordo 3/4")
- · Riserva di ghiaccio: 5,7 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- · 2 accumulatori di freddo
- Riniani in vetro di sicurezza
- · Vassoio di congelazione


- composizione Side-by-Side
- sostituita solo dal servizio clienti Liebherr SIFNAe 5188 -001 con cerniera a destra/ SIFNAe 5188 -617 con cerniera sinistra
- · Guarnizione della porta rimovibile

Caratteristiche

- · Pareti esterne riscaldate per
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · La cerniera della porta può essere

1**7**8

SIFNei 5188 Cerniere autoportanti / Integrabile



Peak





Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- · SmartDeviceBox in dotazione
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano Congelatore ****

- · 8 cassetti, di cui 5 su guide telescopiche, VarioSpace
- · IceTower
- · IceMaker automatico con connessione fissa all'impianto idrico (raccordo 3/4")
- Riserva di ghiaccio: 5,7 kg
- Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

· 2 accumulatori di freddo

178

- · Ripiani in vetro di sicurezza
- Vassoio di congelazione

Caratteristiche

- · Pareti esterne riscaldate per
- composizione Side-by-Side
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Cerniera a sinistra, reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile

- Controllo
- · Display TFT a colori da 2,4", Touch &
- Swipe
- · Display digitale della temperatura
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- temperatura: ottico e acustico

· Allarme in caso di innalzamento della

· Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano Congelatore ****

- · 8 cassetti, di cui 6 su guide telescopiche, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- · Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg



SIFNe 5178

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	237 / 0,649 kWi
Volume totale 1:	213
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilen
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C
Dimensioni di nicchia in cm (A / I / P):	177 2 - 178 8 / 56 - 57 / mind 55 (

SMV















Vassoio di congelazione

Caratteristiche Pareti esterne riscaldate per

· 2 accumulatori di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza

- composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Cerniera a sinistra, reversibile Guarnizione della porta rimovibile

98 99 Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Congelatori integrabili Congelatori integrabili



SIFNd 4556

F

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	173 / 0,474 kWh
Volume totale 1:	156 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0





Controllo

SMV



- · Display digitale della temperatura
- \cdot Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano Congelatore ★★★★

- · 6 Schubfächermit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- \cdot Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- · 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza
- · Vassoio di congelazione

Caratteristiche

100

- \cdot Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- \cdot Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Cerniera a sinistra, reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



SIFNd 4155

Drime

Classe di efficienza energetica:	D A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	166 / 0,454 kWh
Volume totale ¹ :	129 l
Rumorosità (potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	121,6 - 122,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano Congelatore ★★★★

- · 5 Schubfächermit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- $\cdot \ \text{Illuminazione LED}$
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- · 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Pareti esterne riscaldate e top riscaldato per composizione Side-by-Side
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Cerniera a sinistra, reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



IFNd 3954

Prime

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

Volume totale ¹:

Rumorosità (potenza sonora):

Classe climatica:

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):

153 / 0,419 kWh

87 l

87 l

87 l

87 l

87 4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano Congelatore ★★ * *

- · 4 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- · Illuminazione LED
- \cdot Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- · 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Riscaldamento a soffitto per il concetto Side-by-Side
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



IFNe 3924

Dluc

rtu

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	191 / 0,523 kWl
Volume totale 1:	87
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilen
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0





Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano Congelatore ****

- · 4 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- \cdot Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- · Ripiani in vetro di sicurezza

- · Riscaldamento a soffitto per il concetto Side-by-Side
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile

Congelatore integrabile Congelatori integrabili



SuperFrost

Desideri congelare gli alimenti freschi preservandone le vitamine? Basta attivare SuperFrost e il vano congelatore aumenterà la sua potenza di raffreddamento. Così la temperatura resta costante anche introducendovi alimenti a temperatura ambiente. SuperFrost vuol dire anche efficienza in termini energetici: se non viene disattivata manualmente, la funzione si disattiverà automaticamente dopo 65 ore.



VarioSpace

Volete conservare in modo sicuro una torta gelato a più piani? Nessun problema con il congelatore Liebherr: lui sa che a volte c'è solo bisogno di più spazio. Grazie a VarioSpace, è possibile rimuovere facilmente i singoli cassetti del congelatore e i ripiani intermedi in vetro sottostanti, per avere subito a disposizione spazio extra in altezza.



IFNe 3553

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	185 / 0,506 kWh
Volume totale ¹ :	65 l
Rumorosità (potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	71,4 - 73 / 56 - 57 / mind. 55,0















Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano Congelatore ★ * * *

- · 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- · Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- · 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Riscaldamento a soffitto per il concetto Side-by-Side
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



IFNc 3553

Cerniere autoportanti / Integrabile Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 118 / 0,323 kWh Volume totale 1: 65 l Rumorosità (potenza sonora): 33 dB(A) / B, SuperSilent SN-T (da +10 °C a +43 °C) Classe climatica: Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 71,4 - 73 / 56 - 57 / mind. 55,0



SMV











Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4", Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano Congelatore ****

- · 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- · Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- · 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Riscaldamento a soffitto per il concetto Side-by-Side
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



IFNe 3503

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	185 / 0,506 kWi
Volume totale 1:	65
Rumorosità (potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilen
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	71,4 - 73 / 56 - 57 / mind. 55,0







Cerniere autoportanti / Integrabile







Controllo

- · Display LCD monocromatico, Display tattile
- · Display digitale della temperatura
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano Congelatore ****

- · 3 cassetti, VarioSpace
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Riscaldamento a soffitto per il concetto Side-by-Side
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile

102 103 Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.







FlexSystem

È facile perdere di vista nel frigorifero la frutta piccola e delicata o schiacciarla involontariamente. Ecco perché il tuo Liebherr è provvisto di FlexSystem: due scatole che trovano il posto che preferisci nel cassetto Safe BioFresh, assicurandoti ordine e visibilità ottimali. E proteggono in modo affidabile da ammaccature anche il più piccolo lampone o evitano che vada a finire insieme ad altri alimenti.



SUIB 1550

Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano	
Classe di efficienza energetica:	C A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	96 / 0,263 kWh
Volume totale 1:	79 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	82 - 88 / 60 / mind. 55,0
VMV	_





ontrollo

- \cdot Comando Magic Eye, controllo elettronico con pulsanti
- · Display digitale della temperatura
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano BioFresh

- · 2 ripiani GlassLine
- · 3 cassetti BioFresh, 1 FlexSystem
- · In alternativa regolabile da HydroSafe a DrySafe
- · Vaschetta estraibile, 4 litri nella nicchia di fondo

Caratteristiche

- · Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori
- · Incernieratura dello sportello reversibile





Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	177 / 0,484 kW
Volume totale ¹ :	119
Volume: Vano f	rigorifero: 104,8 l / Vano congelatore: 15
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilen
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	82 - 88 / 60 / mind. 55,
SMV	



Controllo

- \cdot Comando Magic Eye, controllo elettronico con pulsanti
- \cdot Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova trasformabile
- · 3 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED
- \cdot 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano Congelatore ****

- · Celletta 4* a ribalta
- \cdot Cella di congelamento 4 stelle
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

Caratteristiche

- Piedini di posizionamento anteriori e posteriori
- · Incernieratura dello sportello reversibile



UIK 1510

Comfort

Cerniere	autoportanti /	'Integrabile	sottopiano

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	115 / 0,315 kWh
Volume totale 1:	136 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

82 - 88 / 60 / mind. 55,0



Controllo

- · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- · Display digitale della temperatura
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova trasformabile
- · 4 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

- · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori
- · Incernieratura dello sportello reversibile

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



Portabottiglie profondo

I prodotti possono essere conservati in 2 file, un portabottiglie regolabile mantiene le bottiglie in una posizione sicura.



Contenitore sottostante

108

Il contenitore aggiunto, posizionato nella base de l'apparecchio, consente di utilizzare in modo ottimale lo spazio disponibile. Può essere rilevato facilmente e offre spazio sufficiente per prodotti più piccoli con una capacità di circa 4 litri.









Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano	
Classe di efficienza energetica:	E A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	141 / 0,386 kWh
Volume totale ¹ :	119 l
Volume: Vano frigori	ifero: 104,8 l / Vano congelatore: 15 l
Rumorosità (potenza sonora):	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	82 - 88 / 60 / mind. 55,0
SMV	





- · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- \cdot Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes extendible, Portauova trasformabile, Vaschetta per il burro
- · 2 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED
- \cdot 1 ampio cassetto per frutta e verdura
- · Cassetto nel pavimento

Vano Congelatore ****

- · Celletta 4* a ribalta
- · Cella di congelamento 4 stelle
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 7 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

Caratteristiche

- · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori
- · Incernieratura dello sportello reversibile



UIKP 1550

Premiun

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	92 / 0,252 kWi
Volume totale ¹ :	136
Volume totale 1:	

Rumorosità (potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	82 - 88 / 60 / mind. 55,0
SMV	A





Controllo

- · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- · Display digitale della temperatura
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBox extendible, Portauova trasformabile, Vaschetta per il burro
- · 3 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura
- · Cassetto nel pavimento

- · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori
- · Incernieratura dello sportello reversibile

 $^{^1}$ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.





SUIGN 1554 / UIKP 1550 Side-by-Side

Consente di posizionare facilmente l'apparecchiatura a destra o sinistra in presenza di svariati apparecchi.



Contenitore sottostante

Il contenitore aggiunto, posizionato nella base de l'apparecchio, consente di utilizzare in modo ottimale lo spazio disponibile. Può essere rilevato facilmente e offre spazio sufficiente per prodotti più piccoli con una capacità di circa 4 litri.





SUIGN 1554

Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 181 / 0,495 kWh Volume totale 1: Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent SN-T (da +10 °C a +43 °C) Classe climatica: Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 82 - 88 / 60 / mind. 55,0

SMV









Controllo

- · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- · Display digitale della temperatura
- · FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta congelatore: ottico e acustico


Vano Congelatore ****

- · 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- · 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza
- · Vaschetta estraibile, 4 litri nella nicchia di fondo

Caratteristiche

- · Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori
- · Incernieratura dello sportello reversibile





SUIG 1514

Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	E A C
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	168 / 0,460 kWh
Volume totale 1:	95 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	82 - 88 / 60 / mind. 55,0







Controllo

- · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- · Display digitale della temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta congelatore: ottico e acustico

Vano Congelatore ****

- · 3 cassetti, VarioSpace
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- · Ripiani in vetro di sicurezza

- · Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori
- · Incernieratura dello sportello reversibile

 $^{^1}$ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



Apparecchi integrabili Apparecchi integrabili

Qualità in ogni dettaglio



Le apparecchiature BioFresh Premium sono dotate di colonne luminose LED integrate nei fianchi del vano per illuminare uniformemente l'interno del frigorifero. Le colonne luminose LED sono impreziosite da un'elegante finitura satinata e offrono sostegno per variare la posizione dei ripiani di vetro. All'apertura della porta l'illuminazione cresce lentamente d'intensità creando un piacevole effetto. Nelle apparecchiature BioFresh Comfort, la luce LED è integrata nel fianco del vano frigorifero.



Cassetti BioFresh

Sono completamente estraibili. Le apparecchiature BioFresh Premium sono equipaggiate con guide
SoftTelescopic per offrire una comoda e delicata chiusura dei cassetti.
I cassetti possono essere aperti o rimossi con la porta aperta a 90 °.



Controllo elettronico Premium

Garantisce una precisa regolazione delle temperature. Solo sfiorando il controllo è possibile impostare semplicemente le funzioni. Le temperature del frigorifero e del congelatore sono visualizzate nel display digitale LCD MagicEye.



Cestello per bottiglie

Il compartimento per il cestello delle bottiglie è composto da due cestelli estraibili con separatore e griglia d'appoggio per altre confezioni di bevande. Ciascun cestello può essere riempito con 6 bottiglie (da 1,5 litri). Possono sopportare pesi fino a 20 chilogrammi. I cestelli, di semplice utilizzo e posizionati in modo da risparmiare spazio, sono situati su un carrello con rientro automatico e smorzatore di chiusura SoftTeleskopic.



Ventilazione PowerCooling

L'efficiente sistema di ventilazione provvede ad un raffreddamento rapido degli alimenti riposti e mantiene la temperatura bassa in modo uniforme in tutto il vano. I sensori spengono il ventilatore all'apertura della porta. In questo modo si risparmia preziosa



SmartFrost

L'evaporatore del congelatore è schiumato nelle pareti dello stesso: il vano interno è completamente utilizzabile. Infatti i congelatori SmartFrost sono dotati di VarioSpace: è possibile rimuovere uno o più cassetti per congelare alimenti di grandi dimensioni.



VarioSafe

Il cassetto VarioSafe, presente nei modelli BioFresh Premium, crea ordine e mostra chiaramente il suo contenuto. È lo spazio ideale per pacchetti, tubetti e vasetti. Il cassetto può essere posizionato a varie altezze. Il cassetto è dotato di una doppia guida che, in caso di necessità, permette di aumentarne la capacità.



Premium GlassLine

Gli interni Premium GlassLine hanno un design raffinato e sono di eccellente qualità. I ripiani della controporta, nei modelli Premium, sono dotati di una base in vetro satinato e di eleganti barre di supporto in acciaio. Il ripiano portabottiglie è regolabile.



GlassLine

Gli interni Comfort GlassLine hanno un design raffinato e sono di eccellente qualità. I ripiani della controporta, nei modelli Comfort, sono dotati di una base in vetro satinato. Il ripiano portabottiglie è regolabile.



SoftSystem

Il sistema di chiusura SoftSystem si attiva quando la porta del frigorifero viene chiusa troppo velocemente, garantisce infatti una chiusura più delicata ed evita di far cadere i prodotti dalle mensole. Il meccanismo SoftSystem provvede a chiudere la porta automaticamente se questa è aperta di 30°.



MagicEye con display LCD

L'elegante controllo elettronico garantisce una precisa regolazione delle temperature.



Ampio cassetto per frutta e verdura.

I modelli Premium per le nicchie superiori a 122 cm sono dotati di un ampio cassetto trasparente per frutta e verdura montato su guide telescopiche che ne facilitano l'uso quotidiano e permettono di aprirlo completamente in sicurezza anche a pieno carico.

Le dotazioni indicate sopra possono variare a seconda del modello. I dettagli si trovano nella descrizione del modello.

Apparecchi integrabili/da incasso Combinazioni frigorifero-congelatore integrabili



Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 222 / 0,608 kWh Volume totale 1: 294 l Vano frigorifero: 219,7 l / Vano congelatore: 75 l Volume: Rumorosità (potenza sonora): 32 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 177,8 / 55 / min. 60,5 SMV



Controllo

- · Comando MagicEye, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- · FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling · Allestimento Comfort GlassLine.
- VarioBoxes, Portauova
- · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · VarioSafe
- · Griglia portabottiglie
- · Illuminazione LED

su quide telescopiche

Vano Congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- · 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Cerniera a sinistra, reversibile / Incernieratura porte reversibile

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura,

Controllo

- · Comando MagicEye, Display tattile
- vano frigorifero
- Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling
- · Allestimento Comfort GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · Illuminazione LED
- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- · 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic. di cui 2 regolabile Hydro- o DrySafe

14/6 **IKBc 3454**

Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	239 / 0,654 kWh
Volume totale 1:	304 l
Volume: Vano frigorifero: 178,5 l / Vano BioFr	resh: 96,3 l / Vano congelatore: 30 l
Rumorosità (potenza sonora): 32 dB(A) / B, S	
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	177,8 / 55 / min. 60,5
SMV	



Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle
- · Display digitale della temperatura per il · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di
 - black-out: 13 ore
 - · Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

Caratteristiche

· Incernieratura dello sportello reversibile





ICc 3414 Comfort

nioro autoportanti / Intograhil

Cermere autoportanti / integrabite	
Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24	4 ore: 222 / 0,608 kW
Volume totale ¹ :	294
Volume:	Vano frigorifero: 219,7 l / Vano congelatore: 75
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilen
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)): 177,8 - 178,8 / 55 / mind. 60,
SMV	











Controllo

- · Comando MagicEye, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il
- vano frigorifero e il vano congelatore
- · FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- · Mensole della controporta in plastica, VarioBox, Portauova
- · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Illuminazione LED
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su guide telescopiche

Vano Congelatore ****

- · 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Cerniera a sinistra, reversibile / Incernieratura porte reversibile



Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni /	24 ore: 218 / 0,597 kWl
Volume totale 1:	266
Volume:	Vano frigorifero: 191,7 l / Vano congelatore: 75
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilen
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A / L /	P): 165,1 / 55 / min. 60,1
SMV	



Controllo

· FrostControl

acustico

Vano frigorifero

· PowerCooling

rientrabile





· Comando MagicEye, Display tattile

vano frigorifero e il vano congelatore

· Allarme in caso di innalzamento della

temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta frigorifero: ottico e

· Allestimento Comfort GlassLine.

· 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura,

VarioBoxes, Portauova

· Griglia portabottiglie

su guide telescopiche

· Illuminazione LED





Vano Congelatore ★★ * *

- · 3 cassetti, VarioSpace · Display digitale della temperatura per il
 - · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
 - Illuminazione LED Tempo di conservazione in caso di
 - black-out: 12 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
 - · 2 accumulatori di freddo Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Incernieratura dello sportello reversibile

Disponibile anche in



Frigorifero integrabile Apparecchi integrabili





ICc 2866 Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 2	24 ore: 210 / 0,575 kWh
Volume totale ¹ :	237 l
Volume:	Vano frigorifero: 162,7 l / Vano congelatore: 75 l
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / F	P): 152,4 / 55 / min. 60,5
SMV	A















- · Comando MagicEye, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- · FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- \cdot PowerCooling
- · Allestimento Comfort GlassLine, portauova
- · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Griglia portabottiglie
- · Illuminazione LED
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su guide telescopiche





IKBc 3454

Premium

Cermere a	nutoportanti / integrabile	
Classe di	efficienza energetica:	FA
Consumo	energetico in 365 giorni / 24 ore:	239 / 0,654 kWh
Volume to	tale ¹ :	304 l
Volume:	Vano frigorifero: 178,5 l / Vano BioFro	esh: 96,3 l / Vano congelatore: 30 l
Rumorosità (potenza sonora):		32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe cli	matica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):		177,8 / 55 / min. 60,5
SMV		<u> </u>







- · Comando MagicEye, Display tattile
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio · Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore acustico
- Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
- · 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Vano Congelatore ****

· 3 cassetti, VarioSpace

Caratteristiche

· Incernieratura dello sportello reversibile

Controllo

- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- · Allarme porta frigorifero: ottico e

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling
- · Allestimento Comfort GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · VarioSafe
- · Illuminazione LED
- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- · 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 2 regolabile Hydro- o DrySafe

Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di
- black-out: 13 ore · Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

Caratteristiche

· Incernieratura dello sportello reversibile



connere datoportanti / integrabite	
Classe di efficienza energetica:	E A
Consumo energetico in 365 giorni / 2	24 ore: 164 / 0,449 kWh
Volume totale 1:	268 l
Volume:	Vano frigorifero: 247,0 l / Vano congelatore: 22 l
Rumorosità (potenza sonora):	31 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P	P): 152,4 / 55 / min. 60,5



SMV



Cerniere autoportanti / Integrabile

Controllo

- · Comando MagicEye, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- · Allestimento Comfort GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Illuminazione LED
- · 2 cestelli per le bottiglie estraibili
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di
- black-out: 10 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

12/6

Caratteristiche

· Incernieratura dello sportello reversibile







IKPc 2854

Cerniere autoportanti / Integrabile

1	
Classe di efficienza energetica:	EA
Consumo energetico in 365 giorni	/ 24 ore: 164 / 0,449 kWh
Volume totale 1:	276
Volume:	Vano frigorifero: 254,6 l / Vano congelatore: 22 l
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L ,	/ P): 152,4 / 55 / min. 60,5
SMV	-





Controllo

- · Comando MagicEye, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · PowerCooling
- · Allestimento Comfort GlassLine, portauova
- · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Griglia portabottiglie
- · Illuminazione LED
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su ruote





ECc 2866 Premium

- / Pannellabile

•	
Classe di efficienza energetica:	E †
Consumo energetico in 365 giorni / 24	ore: 210 / 0,575 kWh
Volume totale 1:	237 l
Volume:	/ano frigorifero: 162,7 l / Vano congelatore: 75 l
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	: 152,4 / 55 / min. 60,5
SMV	









Controllo

- · Comando MagicEye, Display tattile
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
 - FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della · Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg temperatura: ottico e acustico
- Caratteristiche · Allarme porta frigorifero: ottico e Incernieratura dello sportello reversibile acustico

Vano Congelatore ****

· Cella di congelamento 4 stelle

Vano frigorifero

- · PowerCooling
- · Allestimento Comfort GlassLine, portauova
- · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Griglia portabottiglie
- · Illuminazione LED
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su guide telescopiche

Vano Congelatore ★★★★

- · 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- · Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di
- black-out: 12 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
- · 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

· Incernieratura dello sportello reversibile





Frigorifero integrabile

IKPc 2554

Premium

Classe di efficienza energetica:	E A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	159 / 0,435 kWh
Volume totale ¹ :	221 l
Volume: Vano frigor	ifero: 199,7 l / Vano congelatore: 22 l
Rumorosità (potenza sonora):	31 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / I / P):	127 / 55 / min 60 5





Cerniere autoportanti / Integrabile

Controllo

- · Comando MagicEye, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Allestimento Comfort GlassLine, portauova
- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Illuminazione LED
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su ruote

Vano Congelatore

- · Cella di congelamento 4 stelle
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di
- black-out: 10 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

Caratteristiche

· Incernieratura dello sportello reversibile








Frigoriferi integrabili



Cerniere autoportanti / Integrabile



Premium



Controllo

- \cdot Comando Magic Eye, Display tattile
- \cdot Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Allestimento Comfort GlassLine, portauova
- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- $\cdot \ \text{Illuminazione LED}$
- \cdot 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su ruote

Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- \cdot Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

Caratteristiche

122

 \cdot Incernieratura dello sportello reversibile



7/6

IKc 1714

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24	ore: 180 / 0,493 kWh
Volume totale 1:	142 l
Volume: V	ano frigorifero: 125,6 l / Vano congelatore: 17 l
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10°C a +38°C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	88,9 / 55 / min. 60,5
SMV	_



Controllo

- \cdot Comando Magic Eye, controllo elettronico con pulsanti
- \cdot Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

Vano frigorifero

- · Allestimento Comfort GlassLine, portauova
- · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Illuminazione LED
- · 2 cassetti per frutta e verdura

Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

Caratteristiche

· Incernieratura dello sportello reversibile





EKPc 2554

Premium

- / Pannellabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

Volume totale ¹:

Volume:

Vano frigorifero: 199,7 l / Vano congelatore: 22 l
Rumorosità (potenza sonora):

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):

127 / 55 - 55,2 / mind. 60,5



Controllo

- · Comando MagicEye, Display tattile
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- · Allarme porta frigorifero: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Allestimento Comfort GlassLine, portauova
- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Illuminazione LED
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su ruote

Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

Caratteristiche

· Incernieratura dello sportello reversibile





EKc 2514

- / Pannellabile

Classe di efficienza energetica:	Få
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	198 / 0,542 kWh
Volume totale 1:	215 l
Volume: Vano frigorifer	o: 194,0 l / Vano congelatore: 22 l
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	127 / 55 / min. 60,5
SMV	-



Controllo

- · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

Vano frigorifero

- · Allestimento Comfort GlassLine, portauova
- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Illuminazione LED
- \cdot 1 ampio cassetto per frutta e verdura, su ruote

Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

Caratteristiche

· Incernieratura dello sportello reversibile



7/6



- / Sottopiano

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 2	4 ore: 167 / 0,457 kWh
Volume totale 1:	132 (
Volume:	Vano frigorifero: 115,3 l / Vano congelatore: 17 l
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 88,9 / 55 / min. 60,5
SMV	-



Controllo

- \cdot Comando Magic Eye, controllo elettronico con pulsanti
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

Vano frigorifero

- · Allestimento Comfort GlassLine, portauova
- · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Illuminazione LED
- \cdot 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano Congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

Caratteristiche

 $\cdot \ \text{Incernieratura dello sportello reversibile} \\$



6/6

EKc 1424 Comfort

- / Sottopiano

•	
Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24	ore: 154 / 0,421 kWh
Volume totale 1:	103 l
Volume:	Vano frigorifero: 86,4 l / Vano congelatore: 17 l
Rumorosità (potenza sonora):	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	76,2 / 55 / min. 60,5
SMV	-



Controllo

- \cdot Comando Magic Eye, controllo elettronico con pulsanti
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

Vano frigorifero

- · Allestimento Comfort GlassLine, portauova
- · 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Illuminazione LED
- \cdot 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano Congelatore ★ * * *

- · Cella di congelamento 4 stelle
- · Vassoio per i cubetti di ghiaccio
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg

Caratteristiche

· Incernieratura dello sportello reversibile



¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



Gruppi di modelli

2 Zone di temperatura




I modelli della gamma Vinidor off rono la massima fl essibilità. Presentano infatti 2 o 3 zone di temperatura regolabili in modo indipendente tra +5 °C e + 20 °C. Le apparecchiature con 3 zone possono preparare per la degustazione contemporaneamente vini rossi maturi, vini bianchi fermi e champagne. Se poi fosse necessario affi nare alcune bottiglie, uno scomparto può essere regolato in tal senso.

1 Intervallo della temperatura



Nelle Cantine Climatizzate i vini possono essere conservati a lungo per un processo di invecchiamento ottimale. A seconda della temperatura impostata, si possono, in alternativa, conservare anche grandi quantità di bottiglie di vino bianco o rosso alla rispettiva temperatura di degustazione. La temperatura, uniforme in tutto il vano, può essere impostata tra +5 °C e +20 °C.

Panoramica della gamma




Qualità in ogni dettaglio



Porta in vetro fumé

La porta in vetro fumé garantisce protezione dai raggi UV e mette in mostra al meglio i vini. L'elegante maniglia attiva assicura l'apertura della porta con il minimo sforzo.



SuperSilent

L'apparecchio EWTgb 2383 è estremamente silenzioso grazie alla costruzione e ai componenti a rumore minimo. Attualmente, il apparecchio è uno dei più silenziosi del suo gruppo di prodotti.



Tecnologia TipOpen

L'innovativa tecnologia TipOpen di Liebherr è ideale per le cucine progettate senza le maniglie. È sufficiente sfiorare la porta perché questa si apra automaticamente di 6 cm. Se la porta non viene aperta del tutto entro 3 secondi, il sistema richiude automaticamente l'apparecchiatura.



Mensola di presentazione

La mensola di presentazione è ideale per mettere in mostra le etichette più prestigiose e per mantenere le bottiglie già aperte alla temperatura perfetta. La mensola reclinabile può portare fino a 6 bottiglie, dietro o accanto ad essa i vini possono essere posizionati orizzontalmente.



Filtro a carboni attivi

Gli odori dell'ambiente circostante possono influire sensibilmente sui vini conservati per lungo tempo. Nelle cantine per vini Liebherr il filtro a carboni attivi assicura la qualità ottimale dell'aria.



Comando ElectronicTouch

L'innovativo comando ElectronicTouch con il display LCD garantisce il mantenimento costante delle temperature selezionate. I comodi controlli, precisi al grado, e il display digitale completano l'elettronica di questi modelli.



Comando ElectronicTouch

L'innovativo comando ElectronicTouch con il display LCD garantisce il mantenimento costante delle temperature selezionate.
I comodi controlli, precisi al grado, e il display digitale completano l'elettronica di questi modelli.



Illuminazione LED

Il nuovo sistema di illuminazione LED con coprilampada satinato, inserito nella nuova gamma di cantine temperate e climatizzate, illumina completamente il vano interno e non altera la temperatura di conservazione delle bottiglie.



SoftSystem

Il sistema di chiusura SoftSystem riduce le vibrazioni della chiusura della porta. Il sistema garantisce una chiusura delicata e previene le vibrazioni dannose per il vino. Le porte si chiudono automaticamente quando raggiungono un angolo di 45°.



Mensole di legno su guide telescopiche

Le solide mensole di legno montate su guide telescopiche permettono un facile accesso e offrono una buona visibilità delle bottiglie. Le mensole di legno realizzate a mano sono progettate per disporre le bottiglie bordolesi. Disponendo le bottiglie in modo alternato «collo contro collo» è possibile massimizzare la capacità delle cantine.



Porta etichette

Liebherr utilizza mensole in legno non trattato, in questo modo il vino è protetto da sostanze che potrebbero alterarne il contenuto organolettico. Ogni mensola è dotata di un pratico porta etichette: è ancora più facile trovare il vino cercato.



Concetto side-by-side

Il concetto side-by-side consente di posizionare frigoriferi, congelatori e cantinette secondo le proprie esigenze. La speciale tecnologia per il controllo dell'ambiente di apparecchi con grandi differenze di temperatura consente numerose combinazioni. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 32 - 35.



EWTdf 3553 con cornice in acciaio inox e maniglia (accessori opzionali)

Tecnologia TipOpen

L'innovativa tecnologia TipOpen di Liebherr è ideale per le cucine progettate senza le maniglie. È sufficiente sfiorare la porta perché questa si apra automaticamente di 6 cm. Se la porta non viene aperta del tutto entro 3 secondi, il sistema richiude automaticamente l'apparecchiatura.

Cantina vini temperata da incasso





178

Porta a fi	lo in vetro	isolante	/ Integrab	oile				
Classe di	efficienza	a energeti	ica:					G
Consumo	energetio	co in 365	giorni / 24	ore:		178 / 0,487 kWh		
N° max.	bottiglie d	i bordeau	x 0.75 l ² :					83
Volume t	otale ¹ :							271 l
Rumorosità (potenza sonora):						32 dB(A) / B, S	uperSilent
Classe climatica:					SN (da +10°	C a +32°C)	
Porta: Porta in vetro isolante con te				laio in ne	ro, Senza	maniglia	e cornice	
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):					177,2-178	/ 56-57 /	' min. 55,0	
SMV						A		
2 Zones Humidity Fresh UV Vibrate Safe					Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board

Controllo

- · Display LCD, Display tattile
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme per porta aperta acustico
- · Sicurezza bambini

Cantina vini

- · 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- · 2 circuito di raffreddamento
- · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
- · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
- · LED Illuminazione interna disinseribile, regolabile in intensità
- · Mensole in legno di faggio
- · 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 con mensola di presentazione

Caratteristiche

- · TipOpen
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a

Cantine vini temperate da incasso/integrabili



EWTgw 3583

178

Porta a filo in vetro isolante / Integrabile Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 178 / 0,487 kWh N° max. bottiglie di bordeaux 0.75 l²: 83 Volume totale 1: 271 l Rumorosità (potenza sonora): 32 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN (da +10 °C a +32 °C) Porta in vetro isolante con telaio in bianco, Senza maniglia e cornice

177,2-178 / 56-57 / min. 55,0 Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): SMV



Controllo


- · Display LCD, Display tattile
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme per porta aperta acustico
- Sicurezza bambini

Cantina vini

- · 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- · 2 circuito di raffreddamento
- · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
- · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
- · LED Illuminazione interna disinseribile, regolabile in intensità
- · Mensole in legno di faggio
- · 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 con mensola di presentazione

Caratteristiche

- · TipOpen
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



EWTdf 3553

Cerniere autoportanti / Pannellabile

Classe di et	fficienza energetica:	G
Consumo e	nergetico in 365 giorni / 24 ore:	176 / 0,482 kWh
N° max. bo	ttiglie di bordeaux 0.75 l ² :	80
Volume tota	ale ¹ :	254
Rumorosità	(potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilen
Classe clim	atica:	SN-ST (da +10°C a +38°C
Porta:	Sportello di vetro isolante pro	edisposto per intelaiature pannellabil
Dimensioni	di nicchia in cm (A / L / P):	177,2-178 / 56-57 / min. 55,0
SMV		



Controllo

- · Display LCD, Display tattile
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme per porta aperta acustico
- · Sicurezza bambini

Cantina vini

- · 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- · 2 circuito di raffreddamento
- · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
- · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
- · LED Illuminazione interna disinseribile, regolabile in intensità
- · Mensole in legno di faggio
- · 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 con mensola di presentazione

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Cantina vini temperata da incasso Cantine vini temperate da incasso/integrabili



SuperSilent

L'apparecchio EWTgb 2383 è estremamente silenzioso grazie alla costruzione e ai componenti a rumore minimo. Attualmente, il apparecchio è uno dei più silenziosi del suo gruppo di prodotti.



Mensola di presentazione

Con la mensola inclinabile di legno è possibile mantenere le bottiglie già aperte alla temperatura ideale e metterle in mostra.



122

EWTgb 2383

Porta a filo in vetro isolante / Integrabile Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 160 / 0,438 kWh N° max. bottiglie di bordeaux 0.75 l2: 51 Volume totale 1: 169 l

Rumorosità (potenza sonora):					31 dB(A) / B, S	uperSilen	
Classe cl	imatica:					SN (da +10°	C a +32°C
Porta: Porta in vetro isolante con telaio in						ro, Senza	maniglia	e cornic
Dimensio	ni di niccl	nia in cm	(A / L / P)	:]	22-123,6	/ 56-57 /	/ min. 55,
SMV								4
2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentatio Board
LED	Steel Interior							

Controllo

- · Display LCD, Display tattile
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme per porta aperta acustico
- · Sicurezza bambini

Cantina vini

- · 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- · 2 circuito di raffreddamento
- · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
- · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
- · LED Illuminazione disinseribile, regolabile in intensità
- · Mensole in legno di faggio
- · 6 ripiani, di cui 4 su guide telescopiche, di cui 1 con mensola di presentazione

Caratteristiche

- · TipOpen
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.

Conformemente a (EU) 2017/1369 6a





EWTgw 2383

Porta a filo in vetro isolante / Integrabile Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 160 / 0,438 kWh N° max. bottiglie di bordeaux 0.75 l²: Volume totale 1: 169 l Rumorosità (potenza sonora): 32 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN (da +10 °C a +32 °C) Porta in vetro isolante con telaio in bianco, Senza maniglia e cornice 122-123,6 / 56-57 / min. 55,0 Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):



Controllo

- · Display LCD, Display tattile
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme per porta aperta acustico
- Sicurezza bambini

Cantina vini

- · 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- · 2 circuito di raffreddamento
- · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
- · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
- · LED Illuminazione interna disinseribile, regolabile in intensità
- · Mensole in legno di faggio
- · 6 ripiani, di cui 4 su quide telescopiche, di cui 1 con mensola di presentazione

Caratteristiche

- · TipOpen
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



EWTdf 2353

Vinidor

Cerniere autoportanti / Pannellabile

Classe di efficienza energetica:	G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	158 / 0,432 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0.75 l ² :	48
Volume totale 1:	158
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C
Porta: Sportello di vetro isolante p	redisposto per intelaiature pannellabil
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0
SMV	<u> </u>









Controllo

- · Display LCD, Display tattile
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme per porta aperta acustico
- · Sicurezza bambini

Cantina vini

- · 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- · 2 circuito di raffreddamento
- · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
- · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
- · LED Illuminazione interna disinseribile, regolabile in intensità
- · Mensole in legno di faggio
- · 6 ripiani, di cui 4 su guide telescopiche, di cui 1 con mensola di presentazione

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

² Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. Nº max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).







Concetto side-by-side

Il concetto side-by-side consente di posizionare frigoriferi, congelatori e cantinette secondo le proprie esigenze. La speciale tecnologia per il controllo dell'ambiente di apparecchi con grandi differenze di temperatura consente numerose combinazioni. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 32 - 35.



EWTgb 1683

Classe di e	fficienza energetica:	GA
Consumo e	nergetico in 365 giorni / 24 ore:	151 / 0,413 kWh
N° max. bo	ttiglie di bordeaux 0.75 l ² :	33
Volume tota	ale 1:	104 l
Rumorosità	(potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe clim	atica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Porta:	Porta in vetro isolante con telaio i	n nero, Senza maniglia e cornice
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):		87,4-89 / 56-57 / min. 55,0
SMV		_

Controllo

- · Display LCD, Display tattile
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme per porta aperta acustico
- · Sicurezza bambini

Cantina vini

- · 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- · 2 circuito di raffreddamento
- · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
- · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
- · LED Illuminazione interna disinseribile, regolabile in intensità
- · Mensole in legno di faggio
- · 4 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche, di cui 1 con mensola di presentazione

Caratteristiche

- · TipOpen
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a



88

EWTgw 1683

Porta a filo in vetro isolante / Integrabile Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 151 / 0,413 kWh N° max. bottiglie di bordeaux 0.75 l²: Volume totale 1: 104 l Rumorosità (potenza sonora): 32 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN (da +10 °C a +32 °C) Porta in vetro isolante con telaio in bianco, Senza maniglia e cornice 87,4-89 / 56-57 / min. 55,0 Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): SMV



Controllo

- · Display LCD, Display tattile
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme per porta aperta acustico
- Sicurezza bambini

Cantina vini

- · 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- · 2 circuito di raffreddamento
- · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
- · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
- · LED Illuminazione interna disinseribile, regolabile in intensità
- · Mensole in legno di faggio
- · 4 ripiani, di cui 2 su quide telescopiche, di cui 1 con mensola di presentazione

Caratteristiche

- · TipOpen
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



EWTdf 1653

Vinidor

Cerniere auto	oportanti / Pannellabile	
Classe di eff	icienza energetica:	G A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:		150 / 0,411 kV
N° max. bottiglie di bordeaux 0.75 l²:		30
Volume totale 1:		97 [
Rumorosità (potenza sonora):		32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica: SN-ST (da +10 °		SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta:	Sportello di vetro isolante pre	disposto per intelaiature pannellabili
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):		87,4-89 / 56-57 / min. 55,0





Controllo

- · Display LCD, Display tattile
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme per porta aperta acustico
- · Sicurezza bambini

Cantina vini

- · 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- · 2 circuito di raffreddamento
- · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
- · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
- · LED Illuminazione interna disinseribile, regolabile in intensità
- · Mensole in legno di faggio
- · 4 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche, di cui 1 con mensola di presentazione

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



UWTgb 1682

82-87

A filo superficie / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	GGG
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	138 / 0,378 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0.75 l²:	34
Volume totale 1:	94 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta: Porta in vetro isolante con telaio	o in nero, Senza maniglia e cornice
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):	82-87 / 60 / min. 58,0
SMV	A





- · Display LCD, Display tattile
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme per porta aperta acustico
- · Sicurezza bambini

Cantina vini

- \cdot 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- · 2 circuito di raffreddamento
- · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
- · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
- · LED Illuminazione disinseribile, regolabile in intensità
- · Mensole in legno di faggio
- · 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

Caratteristiche

- · TipOpen
- · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



UWTes 1672

82-87

Vinidor

A filo superficie / Integrabile sottopiano Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 142 / 0,389 kWh N° max. bottiglie di bordeaux 0.75 l²: Volume totale 1: 94 l 38 dB(A) / C Rumorosità (potenza sonora): Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C) Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato Porta:

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):				82-87 / 60			
SMV							
2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Telescopic Rails	LED	Steel Interior

Controllo

- · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme per porta aperta acustico
- · Sicurezza bambini

Cantina vini

- · 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- · 2 circuito di raffreddamento
- · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
- · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
- · LED Illuminazione disinseribile, regolabile in intensità
- · Mensole in legno di faggio
- · 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

Caratteristiche

- · Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Chiusura a chiave



UWKes 1752

GrandCru

Classe di effic	ienza energetica:	G &
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:		139 / 0,380 kWh
N° max. bottig	lie di bordeaux 0.75 l ² :	46
Volume totale 1:		110 l
Rumorosità (po	otenza sonora):	38 dB(A) / C
Classe climati	ca:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta:	Porta in vetro isolante co	on telaio in acciaio / Acciaio satinato
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):		82-87 / 60-61 / min. 58,0
SMV		<u> </u>

















Controllo

- · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- · Display digitale della temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme per porta aperta acustico
- Sicurezza bambini

Cantina vini

- \cdot 1 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- · Circuiti di raffreddamento: 1
- · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
- · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
- · LED Illuminazione disinseribile
- · Mensole in legno di faggio
- · 4 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

Caratteristiche

- · Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- · Piedini di posizionamento anteriori e posteriori
- · Incernieratura dello sportello reversibile
- · Chiusura a chiave



Sistema di controllo

L'innovativo comando ElectronicTouch con il display LCD garantisce il mantenimento costante delle temperature selezionate. Il display digitale mostra il grado esatto dei valori impostati. I controlli sono comodi e facili da usare. La sistemazione chiara dei tasti rende il funzionamento semplice e funzionale.



UWTes 1672 ed UWKes 1752

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

² Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).





Il cassetto degli accessori

Il cassetto degli accessori "easy-glide" può essere utilizzato per riporre gli accessori direttamente sotto le cantine nella gamma dei modelli WKE 5. Questo incrementa l'incasso da 45 cm a 60 cm. Disponibile in vetro bianco (9901 086-00), vetro nero (9901 085-00) e acciaio inox (9901 084-00).





WKEgb 582

Porto a file in votro icolanto / Integrabile

Volume totale ¹ : Rumorosità (potenza sonora):		47 32 dB(A) / B, SuperSile
Volume totale 1:		47
	tiglie di bordeaux 0.75 l ² :	1
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:		116 / 0,317 kW
Classe di efficienza energetica:		11/ (0.717 la)

Humidity Fresh UV Vibrate Soft Telescopic Tip Select Air Protect Safe System Rails Open



Controllo

- · Display LCD, Display tattile
- · Display digitale della temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme per porta aperta acustico
- · Sicurezza bambini

Cantina vini

- · 1 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- · Circuiti di raffreddamento: 1
- · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
- · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
- · LED Illuminazione disinseribile, regolabile in intensità
- · Mensole in legno di faggio
- · 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

Caratteristiche

- · Porta a ribalta con TipOpen
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
- * Max. 18 bottiglie di bordeaux per lo stoccaggio longitudinale, stoccaggio trasversale possibile per le bottiglie più alte (max. 12 bottiglie).

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11.





45

WKEgw 582 GrandCru

Porta a filo in vetro isolante / Integrabile

Classe of e	efficienza energetica:	G	
Consumo e	energetico in 365 giorni / 24 ore:	116 / 0,317 kWh	
N° max. bottiglie di bordeaux 0.75 l ² :		18	
Volume totale ¹ :		47 l	
Rumorosità (potenza sonora):		32 dB(A) / B, SuperSilent	
Classe climatica:		SN-ST (da +10 °C a +38 °C)	
Porta:	Porta in vetro isolante con tela	io in bianco, Senza maniglia e cornice	
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P):		45-45,2 / 56-57 / min. 55,0	
SMV			



Controllo

- · Display LCD, Display tattile
- · Display digitale della temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme per porta aperta acustico
- Sicurezza bambini

Cantina vini

- \cdot 1 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- · Circuiti di raffreddamento: 1
- · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
- · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
- · LED Illuminazione disinseribile, regolabile in intensità
- · Mensole in legno di faggio
- · 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

Caratteristiche

- · Porta a ribalta con TipOpen
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
- * Max. 18 bottiglie di bordeaux per lo stoccaggio longitudinale, stoccaggio trasversale possibile per le bottiglie più alte (max. 12 bottiglie).







WKEes 553

GrandCru

A filo superficie / IntegrabileIntegrabile Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 140 / 0,383 kWh N° max. bottiglie di bordeaux 0.75 l2: Volume totale 1: 51 l Rumorosità (potenza sonora): 32 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN (da +10 °C a +32 °C) Porta in vetro isolante con telaio in acciaio, Senza maniglia e cornice Porta: Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P): 45 / 56 / min. 55,0

















Controllo

- · Display LCD, Display tattile
- · Display digitale della temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme per porta aperta acustico
- · Sicurezza bambini

Cantina vini

- · 1 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- · Circuiti di raffreddamento: 1
- · Raffreddamento ventilato, filtraggio dell'aria attraverso filtro ai carboni attivi
- · Controllo automatico del tasso di umidità mediante ventilazione
- · LED Illuminazione disinseribile, regolabile in intensità
- · Mensole in legno di faggio
- · 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

Caratteristiche

- · Maniglia integrata
- · Incernieratura dello sportello reversibile

Conformemente a (EU) 2017/1369 6a ² Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. Nº max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).



Pratici accessori per qualsiasi esigenza

Scoprite la varietà della gamma di accessori originali Liebherr per il vostro frigorifero e rendete ancora più facile la vostra vita quotidiana.



Accessori per l'organizzazione dello spazio

Organizzazione del vano frigo a seconda delle esigenze: per una disposizione ordinata degli alimenti sono disponibili ad esempio VarioSafe, VarioBox, portauova di dimensione variabile e FlexSystem.

Le mensole portabottiglie supplementari e le etichette a clip consentono inoltre di avere sempre una panoramica della scorta di vini.





Utili ausili di ogni tipo

Dalla pratica burriera alla vaschetta per i cubetti di ghiaccio facile da riempire, dal vassoio per il congelatore al separatore di freddo Vario: la gamma di accessori offre tante soluzioni intelligenti per mantenere freschi e servire i vostri alimenti.



Incasso perfetto, design perfetto

Elementi di collegamento, telaio e superfici frontali in acciaio inox con maniglie abbinate o cassetti per utensili: la nostra gamma comprende molti accessori con cui potrete personalizzare e integrare perfettamente il vostro apparecchio da incasso nel design della cucina.

Altre idee di accessori


Visitate il sito per scoprire la gamma completa di accessori opzionali e per sapere quali di questi possono essere utilizzati con la vostra apparecchiatura: https://fors.ch/it/categorie-produit/refrigerer/accessoires/


Glossario tecnico



Misura nicchia

Le misure di nicchia fanno riferimento agli standard delle nicchie dei mobili (in profondità e in larghezza). Le misure di nicchia sono indicative delle dimensioni e dell'altezza delle apparecchiature. Le misure esatte delle apparecchiature sono riportate negli schemi per l'incasso.





Classe climatica

La classe climatica indica il range di temperatura ambientale all'interno del quale l'apparecchiatura, sia essa un frigorifero o un congelatore, è in grado di funzionare al meglio. I parametri di riferimento sono dettati dalle direttive DIN EN ISO 15502:



Consumo energetico annuo / giornaliero

Tutte le informazioni sul consumo energetico delle apparecchiature Liebherr sono conformi al Regolamento UE 1060/2010.

Per le Cantine Vino le misurazioni vengono effettuate ad una temperatura ambiente di ± 25 °C, con illuminazione interna spenta e temperatura interna a ± 12 °C.



4 piedini regolabili

Le apparecchiature da sottopiano Liebherr dispongono del pratico sistema a 4 piedini regolabili. Tutti i piedini possono essere regolati in altezza (50 mm). Anche la griglia di ventilazione è regolabile in altezza (55 mm).


Guide di livellamento

Le apparecchiature per le nicchie da 140 o 178 cm sono dotate di due piedini anteriori regolabili in altezza e di due guide di allineamento sul fondo che permettono di livellare facilmente anche gli angoli posteriori. Inoltre, tutte le apparecchiature sono dotate di due piedini frontali regolabili. Questo sistema di installazione garantisce l'ottima chiusura delle porte e quindi le condizioni ideali per la migliore conservazione.



Listelli di compensazione per apparecchiature pannellabili

Se l'altezza del pannello decorativo non corrisponde a quella dell'apparecchiatura, è possibile adattarlo mediante appositi listelli di compensazione dello stesso colore del telaio. Si possono utilizzare 1 o 2 listelli, sia per ragioni di estetica che per compensare gli spazi necessari (sopra e/o sotto). I listelli di compensazione sono disponibili in tre diverse altezze e in tre diversi colori.



Ventilazione frontale

Nei frigoriferi e congelatori integrabili sottopiano l'aria per il raffreddamento del compressore viene prelevata ed espulsa dalla parte anteriore dell'apparecchiatura. Il vantaggio: non sono più necessarie le fessure di sfiato sul piano di lavoro. Ciò rende più semplice il montaggio dell'apparecchiatura mantenendo invariata l'estetica della cucina.


- 1 Apparecchiature installate in colonne che non raggiungono il soffitto. Utilizzano l'apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile e l'apertura di aerazione superiore per dissipare il calore.
- 2 Apparecchiature installate in colonne che raggiungono il soffitto. Utilizzano l'apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile per dissipare il calore.
- **3** Per apparecchiature a incasso singole e sovrapposte (FreshCenter/soluzione SBS, si veda pagina 32 / 35) vale quanto riportato ai punti 1 e 2.
- 4 Apparecchiature da incasso con ventilazione forzata nella base.
- **5** Apparecchiature da sottopiano con apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile e l'apertura di aerazione superiore per dissipare il calore.
- **6** Apparecchiature da sottopiano con ventilazione forzata nella base. Attenzione: tutte le aperture di aerazione devono essere di minimo 200 cm².
























IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco (3/4")!


Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

















Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.











ICBdi 5182 ****
ICBNd 5173 ****
ICBNdi 5183 ****
ICBNd 5163 ****
ICNdi 5173 ****


















122

Attenzione:



88

SIBa 3950

IRe 3900

IRd 3920


Attenzione:


IFNe 3924 ****

IRe 3901 ****


IRd 3921 ****


IFNd 3954 ****








[mm]







































Informazioni per l'installazione





Dimensioni pannelli decorativi in mm: altezza/larghezza 803/535, spessore fino a 4 mm.





[mm] 6/6 EKc 1424 **** _550-Dimensioni pannelli decorativi in mm: altezza/larghezza 677/535, spessore fino a 4 mm.


[mm] 122 EWTgb 2383 EWTgw 2383

Dimensioni della porta: A/L/P: 595/1233/552 mm.

* Mostrato con il telaio in acciaio inox installato Dimensioni della porta: A/L/P: 595/1816/552 mm.

1**7**8


EWTdf 3553



EWTdf 2353 Schema di disposizione:


EWTgb 2383 EWTgw 2383

[mm]



1**2**2 [mm]


EWTdf 2353





* Mostrato con il telaio in acciaio inox installato Dimensioni della porta: A/L/P: 595/1233/552 mm.

Schema di disposizione:

EWTgb 1683 EWTgw 1683







* Mostrato con il telaio in acciaio inox installato. Dimensioni della porta: A/L/P: 595/906/552 mm.


45

WKEgb 582

WKEgw 582

Schema di disposizione:


EWTdf 1653



Schema di disposizione:

WKEgb 582 WKEgw 582

[mm]




560-570


min. 200 cm²

Porta in vetro senza maniglia e cornice. Dimensioni della porta: A/L/P: 595/450/35 mm

Schema di disposizione:

UWTgb 1682





Dimensioni della porta: A/L/P: B/H/T 596/717/39 mm

Montaggio sottopiano: piedini regolabili in altezza fino a 50 mm. Ventilazione frontale: non sono necessarie

Dimensioni della porta: A/L/P: 592/716/38 mm

fessure di sfiato sul piano di lavoro.

Porta isolante in vetro fumè.


45

Attenzione:

È necessario prevedere un'apertura di aerazione nella base del mobile.

Schema di disposizione:

UWKes 1752 UWTes 1672




[mm]

min. 200 cm² 550

Porta isolante in vetro fumè. Dimensioni della porta: A/L/P: 591/455/16 mm

Schema di disposizione:

WKEes 553





Loghi e spiegazione:

Tecnologie di conservazione della freschezza



BioFresh-Professional offre ancora più flessibilità per la conservazione individuale degli alimenti.



Raffreddamento professionale: la nebbia fredda e una temperatura nel Safe di circa 0 °C garantiscono una durata di conservazione più lunga e un effetto visivo a sorpresa.



La temperatura costante di -2 °C nel cassetto Safe per pesce e frutti di mare è ideale per preservare a lungo la freschezza



Ad una temperatura leggermente superiore a 0°C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce rimanono freschi più a lungo.



BioFresh-Plus può essere impostato a 0 °C o a -2 °C, ideale per pesce e crostacei.



BioCool per frutta e verdura con umidità interna regolabile. Regolazione tramite cursore.



Con Easy Fresh frutta e verdura possono essere conservate



Il sistema DuoCooling previene il disidratamento degli alimenti. Grazie ai due vani separati non vi è scambio di odori tra frigorifero e congelatore.



Congelatore NoFrost: mai più sbrinamento manuale.



Tecnologia SmartFrost: riduce la formazione di ghiaccio.



SuperCool aumenta la potenza refrigerante del frigorifero per un periodo di tempo limitato.



SuperFrost aumenta a breve termine la potenza refrigerante, mantenendo così la temperatura costante anche se si introducono nel congelatore alimenti a temperatura ambiente.

Vino



Con temperatura costante in tutto il vano interno, regolabile da +5 $^{\circ}$ C a +20 $^{\circ}$ C.



Con due zone di temperatura, regolabili singolarmente e con precisione da +5 °C a +20 °C.



L'umidità può essere regolata attivamente in passi del 5% tra il 50% e 80% UR.



Un filtro ai carboni attivi neutralizza in modo affidabile qualsiasi tipo di odore, per un bouquet inalterato.



Doppia protezione: una porta in vetro fumé con uno strato in metallo realizzato con deposizione sottovuoto garantisce una protezione efficace dall'irraggiamento solare.



Il sistema di raffreddamento perfettamente isolato dalle vibrazioni consente al vino di invecchiare indisturbato.

Comfort e flessibilità



Rallenta la corsa dello sportello e chiude automaticamente le porta ad un angolo di 30 $^{\circ}$.



Cassetti estraibili posizionati su guide telescopiche con meccanismo di chiusura rallentato.



Cassetti estraibili posizionati su guide telescopiche.



Comando intuitivo del frigorifero, basta toccare e sfiorare il display



Sul display touch funzionale, un'apparecchiatura Liebherr può essere azionata semplicemente con un dito.



Utilizzo ideale dello spazio di stivaggio. Quando lo si estrae, il LiftUp-Box si solleva creando più spazio per gli alimenti.



Per uno spazio di conservazione extra alto: basta rimuovere i singoli cassetti del congelatore e i ripiani di vetro intermedi sottostanti per fare spazio agli alimenti congelati extra alti.



La porta in vetro si apre quando viene toccata.



Mette in primo piano i vini pregiati e mostra le bottiglie già aperte.



Il concetto Side-by-Side consente di posizionare frigoriferi, congelatori e cantinette secondo le proprie esigenze.

Connectivity



La nostra funzione AutoDoor rende la cucina senza maniglie perfetta perché apre e chiude automaticamente le apparecchiature Liebherr.*



Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente.



SmartDeviceBox in dotazione.



Design



I cassetti trasparenti presentano l'intero contenuto del frigorifero nel modo più chiaro ed ergonomico possibile.



Il vano interno è reso unico grazie ai pregiati componenti in vetro e acciaio inox.



LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro.



La colonna luminosa a LED illumina uniformemente dal ripiano più alto a quello più basso il vano interno. Su uno o su due lati, a seconda della serie.



Genera poco calore e permette di risparmiare energia.



La parete posteriore in acciaio inox SmartSteel non è solo un elemento di design suggestivo, bensì provvede anche a una circolazione equilibrata dell'aria.

Acqua e ghiaccio



Con InfinitySpring è come avere in cucina una sorgente d'acqua fresca e cristallina.



Con una capacità di 8 kg di cubetti di ghiaccio garantisce una disponibilità illimitata di bevande fresche.



Fabbricatore di ghiaccio automatico con connessione alla rete idrica.



IceMaker con serbatoio dell'acqua nel vano frigorifero: non c'è necessità di allacciamento alla rete idrica.

▲ DSM = Distribuzione selettivi modelli (esclusivamente per di rivenditori contrattuali)

 $\ensuremath{^*}\xspace$ è possibile utilizzare anche l'applicazione Smart Device/Smart.



Stay in touch



I nostri cataloghi

Per i cataloghi di apparecchiature a posizionamento libero e da incasso e per le offerte speciali rivolgetevi al vostro rivenditore Liebherr specializzato. Tutti i cataloghi possono essere scaricati anche dal sito www.fors.ch



App SmartDevice: l'ausilio intelligente per il vostro Liebherr. Per controllare comodamente le apparecchiature tramite l'app, ricevere importanti messaggi di stato e usufruire di molti altri servizi per il vostro frigorifero.



HNGRY: l'aiutante intelligente per la spesa la conservazione e le scorte. L'app vi aiuta a organizzare in modo ottimale la spesa, ad avere sempre sotto controllo le scorte e a conservarle correttamente.



Qui potete scaricare le nostre app.











FORS AG

Schaftenholzweg 8 CH-2557 Studen/BE Tel. (032) 374 26 26 Fax (032) 374 26 70 www.fors.ch

