

# RBa30 425i

Standkühlschrank mit BioFresh

Prime

Made  
in Germany

BLU  
Performance

Ultra  
Efficient  
A -30%

Bio  
Fresh

Super  
Silent

Touch &  
Swipe  
Display

Smart  
Device

← 60 →



Energieeffizienzklasse



Energieverbrauch Jahr/24 h	65 / 0,178 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen	160 l <sup>2</sup>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Frequenz / Spannung	50-60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,2 A 264,6 W
Tür / Seitenwände	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T)	125,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>

## Steuerung

Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch

## Kühlteil

Umluftkühlung	Ventilator
Beleuchtung	LED-Beleuchtung LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	4 BioFresh-Safes mit integrierter Schubfachführung

## Ausstattungs-vorteile

Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803136675

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>2</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.