

EU-försäkran om överensstämmelse beträffande energiförbrukning enligt(EU) 2019/2019

Energimärkning (EU) 2019/2016

Tillämpad standard EN 62552:2020

## Produktinformationsblad

Leverantörens namn eller varumärke	Liebherr
Leverantörens adress	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Tyskland
Modellbeteckning	UWTes 1672_992945051

### Elektriska uppgifter

Spänning	220-240 V ~
Frekvens	50 Hz
Anslutningsvärde	0.8 A

### Typ av kyl-/frysprodukt

Tyst kyl-/frysprodukt	nej	Konstruktionstyp	inbyggd
Vinkylskåp	ja	Annan kyl-/frysprodukt	nej

### Allmänna produktparametrar

Parameter	Värde	Parameter	Värde
Totalmått (mm)	Höjd	Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)	94
	Bredd		
	Djup		
EEL	170	Energieffektivitetsklass	G
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)	38	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Årlig energianvändning (kWh/år)	141,62	Klimatklass	utökad tempererad, tempererad, subtropisk
Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	10		
Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	38	Vinterinställning	nej

**Fackens parametrar**

Typ av fack		Fackens parametrar och värden			
		Fackets volym (dm <sup>3</sup> eller liter)	Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C)	Infrysningsskapacitet (kg/24 h)	Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning)
Skafferi	nej	-	-	-	-
Vinförvaring	ja	94,0	12	-	-
Sval	nej	-	-	-	-
Färskvaror	nej	-	-	-	-
Nedkylning	nej	-	-	-	-
Nollstjärnigt/isfack	nej	-	-	-	-
Enstjärnigt	nej	-	-	-	-
Tvåstjärnigt	nej	-	-	-	-
Trestjärnigt	nej	-	-	-	-
Fyrstjärnigt	nej	-	-	-	-
Tvåstjärnig sektion	nej	-	-	-	-
Flextemperaturfack	nej	-	-	-	-

**För fyrstjärniga fack**

Snabbinfrysningssfunktion	-
---------------------------	---

## Parametrar för ljuskälla

Typ av ljuskälla 1	Belysningsteknik som används	LED
	Rundstrålande eller riktad	DLS
	Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet	NMLS
	Uppkopplad ljuskälla (CLS)	nej
	Ljuskälla med valbar färg	nej
	Hölje	nej
	Ljuskälla med högluminans	nej
	Bländningsskydd	nej
	Kan användas med dimmer	endast med särskilda dimrar
	Energieffektivitetsklass	E
Typ av ljuskälla 2	Belysningsteknik som används	LED
	Rundstrålande eller riktad	DLS
	Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet	NMLS
	Uppkopplad ljuskälla (CLS)	nej
	Ljuskälla med valbar färg	nej
	Hölje	nej
	Ljuskälla med högluminans	nej
	Bländningsskydd	nej
	Kan användas med dimmer	endast med särskilda dimrar
	Energieffektivitetsklass	E

**Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti: 24 Månader**

**Ytterligare information: -**

**Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 (4) (2) finns: <https://home.liebherr.com/>**

**Energiförbrukningen har bekräftats genom mätningar enligt EN 62552:2020.**