

EU-Konformitätserklärung zum Energieverbrauch gemäß (EU) 2019/2019

Energielabel (EU) 2019/2016

Angewandte Norm EN 62552: 2020

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten	Liebherr
Anschrift des Lieferanten	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Deutschland
Modellkennung	IKB 3560_992963951

Elektrische Daten

Spannung	220-240 V ~
Frequenz	50 Hz
Anschlusswert	1.2 A

Art des Kühlgeräts

Geräuscharmes Gerät	nein	Bauart	Einbaugerät
Weinlagerschrank	nein	Anderes Kühlgerät	ja

Allgemeine Produktparameter

Parameter		Wert	Parameter		Wert
Gesamt- abmessungen (in Millimeter)	Höhe	1770	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	309	
	Breite	559			
	Tiefe	544			
EEL	100	Energieeffizienzklasse	E		
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	37	Luftschallemissionsklasse	C		
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	156	Klimaklasse	erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone		
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10				
Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43	Winterschaltung	nein		

Fachparameter

Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrosterart (automatische Entfroster = A, manuelle Entfroster = M)
Speisekammerfach	nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	nein	-	-	-	-
Kellerfach	nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	215,2	5	-	A
Kaltlagerfach	ja	94,1	0	-	A
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-	-	-	-
Ein-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Abteil	nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	nein	-	-	-	-

Für Vier-Sterne-Fächer

Schnelleinfrierfunktion	-
-------------------------	---

Für Weinlagerschränke

Anzahl der Standardweinflaschen	-
---------------------------------	---

Lichtquellenparameter

Lichtquelle 9	Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
	Energieeffizienzklasse	G
Lichtquelle 8	Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
	Energieeffizienzklasse	G
Lichtquelle 7	Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
	Energieeffizienzklasse	G
Lichtquelle 6	Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
	Energieeffizienzklasse	G
Lichtquelle 5	Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
	Energieeffizienzklasse	G
Lichtquelle 4	Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
	Energieeffizienzklasse	G
Lichtquelle 3	Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
	Energieeffizienzklasse	G
Lichtquelle 2	Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
	Energieeffizienzklasse	G
Lichtquelle 1	Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
	Energieeffizienzklasse	G

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben: -

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (4) (2) zu finden sind:

<https://home.liebherr.com/>

Der Energieverbrauch wurde durch Messungen nach EN 62552:2020 bestätigt.