

# LIEBHERR

Energiankulutusta koskeva EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus säädöksen (EU) 2019/2019 mukaan

Energiamerkintä (EU) 2019/2016

Sovellettu standardi EN 62552:2020

## Tuoteseloste

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki	Liebherr
Tavarantoimittajan osoite	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Saksa
Mallitunniste	EWT 9175_090434851

### **Sähkötekniset tiedot**

Jännite	220-240 V ~
Taajuus	50 Hz
Liitântäarvo	1.5 A

### **Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi**

Hiljainen laite	ei	Suunnittelun tyyppi	Sisäänrakennettu
Viinikaappi	kyllä	Muu kylmäsäilytyslaite	ei

### **Yleiset tuoteparametrit**

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
Kokonaismitat (mm)	Korkeus	Kokonaistilavuus (dm <sup>3</sup> tai l)	232
	Leveys		
	Syvyys		
EEL	165	Energiatehokkuusluokka	G
Äänitaso (dB(A) re 1 pW)	38	Äänitasoluokka	C
Vuotuinen energiankulutus (kWh/vuosi)	154	Ilmastoluokka	laajennettu lauhkea, lauhkea, subtrooppinen
Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	10		
Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	38	Talviasetuskytkin	ei

**Osaston parametrit**

Osastotyyppi		Osaston parametrit ja arvot			
		Osaston tilavuus (dm <sup>3</sup> tai l)	Suosittelun lämpötila-asetus elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (°C)	Pakastuskyky (kg/24h)	Sulatustyyppi (automaattisulatus = A, manuaalinen sulatus = M)
Ruokakaappi- osasto	ei	-	-	-	-
Viinikaappi- osasto	kyllä	232,0	12	-	A
Viileäkaappi- osasto	ei	-	-	-	-
Tuore- elintarvikeosasto	ei	-	-	-	-
Jäähdytysosasto	ei	-	-	-	-
Ei tähtimerkintää tai jäänvalmistus	ei	-	-	-	-
1 tähden	ei	-	-	-	-
2 tähden	ei	-	-	-	-
3 tähden	ei	-	-	-	-
4 tähden	ei	-	-	-	-
2 tähden lohko	ei	-	-	-	-
Muuttuvalämpö- tilainen osasto	ei	-	-	-	-

**Neljän tähden osastoille**

Pikapakastus	-
--------------	---

**Viinikaapeille**

Standardikokoisten viinipullojen lukumäärä	75
--	----

**Valonlähteen parametrit**

Valonlähdettä 1	Käytetty valaistusteknologia	LED
	Energiatehokkuusluokka	G
Valonlähdettä 2	Käytetty valaistusteknologia	LED
	Energiatehokkuusluokka	G
Valonlähdettä 3	Käytetty valaistusteknologia	LED
	Energiatehokkuusluokka	G
Valonlähdettä 4	Käytetty valaistusteknologia	LED
	Energiatehokkuusluokka	G

**Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto:** 24 kuukautta

**Lisätiedot:** -

Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 (4) (2) liitteessä olevan 4 kohdan a alakohdan mukaiset tiedot: <https://home.liebherr.com/>

Energiankulutus on varmistettu mittauksin, jotka perustuvat standardiin EN 62552:2020.