

EU-overensstemmelseserklæring om energiforbrug i henhold til (EU) 2019/2019

Energimærke (EU) 2019/2016

Anvendt standard EN 62552:2020

## Produktdatabladet

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Leverandørens navn eller varemærke | Liebherr   |
| Leverandørens adresse              | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Tyskland |
| Modelidentifikation                | CFf 2500_993860351   |

### Elektriske data

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Spænding          | 220-240 V ~ |
| Frekvens          | 50 Hz       |
| Tilslutningsværdi | 1.5 A       |

### Type køle/fryseapparat

|                   |     |                           |             |
|-------------------|-----|---------------------------|-------------|
| Støjsvagt apparat | nej | Type design               | fritstående |
| Vinkøleskab       | nej | Andre køle/fryseapparater | ja          |

### Generelle produktparametre

| Parameter   | Værdi  | Parameter  | Værdi   |
|---|--------|--|---|
| Udvendige dimensioner (i mm)  | Højde  | Samlet volumen (dm <sup>3</sup> eller liter)                             | 497   |
|   | Bredde |  |   |
|   | Dybde  |  |   |
| EEL   | 110    | Energieffektivitetsklasse  | F   |
| Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW)                              | 39     | Klasse for emission af luftbåren støj                                    | C   |
| Årligt energiforbrug (kWh/a)  | 324,00 | Klimaklasse  | udvidet tempereret, tempereret, subtropisk, tropisk |
| Minimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til | 10     | Maksimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til | 43  |
| Vinterdriftsindstilling   | nej    |  |   |

**Rumparametre**

| Rumtype                           |     | Rumparametre og værdier                     |   |  |   |
|-----------------------------------|-----|---|---|--|---|
|                                   |     | Rumvolumen<br>(dm <sup>3</sup> eller liter) | Anbefalet<br>temperatur med<br>henblik på<br>optimal<br>opbevaring af<br>fødevarer (°C) | Indfrysnings-<br>kapacitet<br>(kg/24h) | Afrimningsmetode<br>(automatisk afrimning =<br>A, manuel afrimning = M) |
| Pantry                            | nej | -   | -   | -                                      |   |
| Opbevaring af<br>vin              | nej | -   | -   | -                                      |   |
| Svale                             | nej | -   | -   | -                                      |   |
| Ferskvarer                        | nej | -   | -   | -                                      |   |
| Friskkøl                          | nej | -   | -   | -                                      |   |
| Ingen stjerne og<br>isboks        | nej | -   | -   | -                                      |   |
| 1 stjerne                         | nej | -   | -   | -                                      |   |
| 2 stjerner                        | nej | -   | -   | -                                      |   |
| 3 stjerner                        | nej | -   | -   | -                                      |   |
| 4 stjerner                        | ja  | 497,0                                       | -18   | 20,00                                  | M   |
| 2-stjerneafdeling                 | nej | -   | -   | -                                      | -   |
| Rum med<br>variabel<br>temperatur | nej | -   | -   | -                                      | -   |

**Hvad angår 4-stjernerum:**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Hurtig indfrysning | ja |
|--------------------|----|

**Lyskildeparametre**

|                    |   |      |
|--------------------|---|------|
| Type lyskilde n.a. | Anvendt belysningsteknologi                   |      |
|                    | Ikke-retningsbestemt eller retningsbestemt    |      |
|                    | Netspændings- eller ikke-netspændingslyskilde |      |
|                    | Tilsluttet lyskilde (CLS)                     |      |
|                    | Farveindstillelig lyskilde (CTLS)             |      |
|                    | Kolbe   |      |
|                    | Højuminanslysskilde                           |      |
|                    | Blændingsafskærmning                          |      |
|                    | Dæmpbar                                       |      |
|                    | Energieffektivitetsklasse                     | n.a. |

**Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder: 24 Måneder**

**Yderligere oplysninger: -**

**Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, litra a), i bilaget til Kommissionens forordning (EU) 2019/2019 (4) (2), forefindes: <https://home.liebherr.com/>**

**Energiforbruget er blevet bekræftet ved målinger i henhold til EN 62552:2020.**