

Déclaration européenne de conformité sur la consommation d'énergie selon le règlement (UE) 2019/2019

Étiquetage énergétique (UE) 2019/2016

Norme appliquée EN 62552:2020

## Fiche d'information sur le produit

|  |   |
|--|---|
| Nom du fournisseur ou marque commerciale | LIEBHERR  |
| Adresse du fournisseur                   | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Allemagne |
| Référence du modèle                      | SBNsdd 5264_992664351   |

### Caractéristiques électriques

| Paramètre     | Valeur  | Paramètre      | Valeur |
|---------------|---------|----------------|--------|
| Tension (V ~) | 220-240 | Fréquence (Hz) | 50-60  |

### Type d'appareil de réfrigération

|                                   |     |                                 |              |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|
| Appareil à faible niveau de bruit | non | Type de construction            | à pose libre |
| Appareil de stockage du vin       | non | Autre appareil de réfrigération | oui          |

### Paramètres généraux du produit

|  |            |  |  |     |
|--|------------|--|--|-----|
| Dimensions<br>hors tout<br>(millimètres)   | Hauteur    | 1855   | Volume total (dm <sup>3</sup> ou l)                          | 313 |
|  | Largeur    | 597  |  |     |
|  | Profondeur | 675  |  |     |
| IEE  | 80         | Classe d'efficacité énergétique  | D  |     |
| Émissions de bruit acoustique<br>dans l'air [dB(A) re 1 pW]                                | 34         | Classe d'émission de bruit<br>acoustique dans l'air  | B  |     |
| Consommation d'énergie<br>annuelle (kWh/an)  | 171        | Classe climatique  | tempérée élargie,<br>tempérée,<br>subtropicale,<br>tropicale |     |
| Température ambiante minimale<br>(°C) à laquelle l'appareil de<br>réfrigération est adapté | 10         | Température ambiante maximale<br>(°C) à laquelle l'appareil de<br>réfrigération est adapté | 43   |     |
| Réglage hiver  | non        |  |  |     |

## Paramètres des compartiments

| Type de compartiment                |     | Volume du compartiment (dm <sup>3</sup> ou l) | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) | Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h) | Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M) |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| Garde-manger                        | non | -   | -   | -   | -   |
| Stockage du vin                     | non | -   | -   | -   | -   |
| Cave                                | non | -   | -   | -   | -   |
| Denrées alimentaires fraîches       | non | -   | -   | -   | -   |
| Denrées hautement périssables       | oui | 180,7   | 0   | -   | A   |
| Sans étoile ou fabrication de glace | non | -   | -   | -   | -   |
| 1 étoile                            | non | -   | -   | -   | -   |
| 2 étoiles                           | non | -   | -   | -   | -   |
| 3 étoiles                           | non | -   | -   | -   | -   |
| 4 étoiles                           | oui | 132,8   | -18   | 10  | A   |
| Zone 2 étoiles                      | non | -   | -   | -   | -   |
| Compartiment à température variable | non | -   | -   | -   | -   |

## Compartiments «quatre étoiles»

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Dispositif de congélation rapide | non |
|----------------------------------|-----|

## Pour appareils de stockage du vin

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nombre de bouteilles de vin standard | - |
|--------------------------------------|---|

## Paramètres de la source lumineuse

| Source lumineuse | Technologie d'éclairage utilisée | Classe d'efficacité énergétique |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1                | LED                              | G                               |
| 2                | LED                              | G                               |
| 3                | LED                              | G                               |
| 4                | LED                              | G                               |

## Informations supplémentaires

Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: 24 mois

Informations supplémentaires: -

Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: <https://home.liebherr.com/>

La consommation d'énergie a été confirmée par des mesures selon EN 62552:2020.