

# WSbl 5001

## Weinlagerschrank GrandCru

← 60 →



Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	97 / 0,265 kWh <sup>1</sup>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	196 <sup>2</sup>
Gesamtvolumen	378,1 l <sup>3</sup>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse	38 dB(A) / C
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Frequenz / Spannung	50/60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,5 A
Tür	Volltür, schwarz
Seitenwände	schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T)	168,4 / 59,7 / 76,3 <sup>1</sup>
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	optisch und akustisch
Kindersicherung	Ja
<b>Ausstattungs-vorteile</b>	
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Griff	Stangengriff schwarz
Schnittstelle	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
Material Ablageflächen	Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	5
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Schloss	mechanisch nachrüstbar
EAN-Nr.	9005382243930

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>2</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

<sup>3</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.