

Izjava EU o skladnosti glede porabe energije v skladu z Uredbo (EU) 2019/2019

Energijska nalepka (EU) 2019/2018

Uporabljeni standard EN 16902

## Informacijski list izdelka

|   |   |
|---|---|
| Ime dobavitelja ali blagovna znamka   | Liebherr  |
| Naslov dobavitelja  | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Nemčija |
| Identifikacijska oznaka modela  | FKDv 4513_999314751   |
| Uporaba   | prikaz in prodaja   |
| Vrsta hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo   | Hladilniki za pijače  |
| Koda družine omar, v skladu s harmoniziranimi standardi ali drugimi zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi metodami v skladu s Prilogo IV. | BCV   |

### Električni podatki

|                |             |
|----------------|-------------|
| Napetost       | 220-240 V ~ |
| Frekvenca      | 50 Hz       |
| Moč priključka | 1.5 A       |

### Hladilniki za pijače

| Bruto prostornina (v dm <sup>3</sup> ali l) | Okoliški pogoji, za katere je aparat primeren (v skladu s preglednico 6) |                          |
|---|--|--------------------------|
|   | Najvišja temperatura (°C)  | Relativna vlažnost (v %) |
| 441   | 32   | 65                       |

### Splošni parametri izdelka

| Parameter                       | Vrednost | Parameter   | Vrednost |
|---------------------------------|----------|---|----------|
| Letna poraba energije (kWh/a)   | 580,11   | Priporočena nastavitvev temperature za optimizirano shranjevanje hrane (°C) | 5        |
| EEl                             | 32,6     |   |          |
| Razred energijske učinkovitosti | C        |   |          |

## Parametri svetlobnih virov

|                        |                                  |                               |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Tip svetlobnega vira 1 | Uporabljena svetlobna tehnika    | LED                           |
|                        | Neusmerjeni ali usmerjeni        | DLS                           |
|                        | Omrežni ali neomrežni            | NMLS                          |
|                        | Povezani svetlobni vir (CLS)     | da                            |
|                        | Barvno nastavljivi svetlobni vir | da                            |
|                        | Ovoj                             | ne                            |
|                        | Visokosvetilnostni svetlobni vir | da                            |
|                        | Zaslonka proti bleščanju         | ne                            |
|                        | Možnost zatemnjevanja            | samo s posebnimi zatemnilniki |
|                        | Razred energijske učinkovitosti  | F                             |
| Tip svetlobnega vira 2 | Uporabljena svetlobna tehnika    | LED                           |
|                        | Neusmerjeni ali usmerjeni        | DLS                           |
|                        | Omrežni ali neomrežni            | NMLS                          |
|                        | Povezani svetlobni vir (CLS)     | da                            |
|                        | Barvno nastavljivi svetlobni vir | da                            |
|                        | Ovoj                             | ne                            |
|                        | Visokosvetilnostni svetlobni vir | da                            |
|                        | Zaslonka proti bleščanju         | ne                            |
|                        | Možnost zatemnjevanja            | samo s posebnimi zatemnilniki |
|                        | Razred energijske učinkovitosti  | F                             |
| Tip svetlobnega vira 3 | Uporabljena svetlobna tehnika    | LED                           |
|                        | Neusmerjeni ali usmerjeni        | DLS                           |
|                        | Omrežni ali neomrežni            | NMLS                          |
|                        | Povezani svetlobni vir (CLS)     | da                            |
|                        | Barvno nastavljivi svetlobni vir | da                            |
|                        | Ovoj                             | ne                            |
|                        | Visokosvetilnostni svetlobni vir | da                            |
|                        | Zaslonka proti bleščanju         | ne                            |
|                        | Možnost zatemnjevanja            | samo s posebnimi zatemnilniki |
|                        | Razred energijske učinkovitosti  | F                             |

**Minimalno trajanje garancije za hladilni aparat, ki jo nudi proizvajalec: 24 meseci**

**Dodatne informacije: -**

**Povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so informacije iz točke 3 Priloge II k Uredbi Komisije 2019/2024: <https://home.liebherr.com/>**

**Poraba energije je bila potrjena z ukrepi v skladu s standardom EN 16902 .**