

EU-overensstemmelseserklæring om energiforbrug i henhold til (EU) 2019/2019

Energimærke (EU) 2019/2016

Anvendt standard EN 62552:2020

## Produktdatabladet

Leverandørens navn eller varemærke	Liebherr
Leverandørens adresse	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Tyskland
Modelidentifikation	IRBd 4121_991609951

### Elektriske data

Spænding	220-240 V ~
Frekvens	50-60 Hz
Tilslutningsværdi	1.2 A

### Type køle/fryseapparat

Støjsvagt apparat	nej	Type design	til indbygning
Vinkøleskab	nej	Andre køle/fryseapparater	ja

### Generelle produktparametre

Parameter	Værdi	Parameter	Værdi
Udvendige dimensioner (i mm)	Højde	Samlet volumen (dm <sup>3</sup> eller liter)	173
	Bredde		
	Dybde		
EEL	80	Energieffektivitetsklasse	D
Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW)	35	Klasse for emission af luftbåren støj	B
Årligt energiforbrug (kWh/a)	147,80	Klimaklasse	udvidet tempereret, tempereret, subtropisk, tropisk
Minimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til	10	Maksimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til	43
Vinterdriftsindstilling	nej		

**Rumparametre**

Rumtype		Rumparametre og værdier			
		Rumvolumen (dm <sup>3</sup> eller liter)	Anbefalet temperatur med henblik på optimal opbevaring af fødevarer (°C)	Indfrysnings- kapacitet (kg/24h)	Afrimningsmetode (automatisk afrimning = A, manuel afrimning = M)
Pantry	nej	-	-	-	
Opbevaring af vin	nej	-	-	-	
Svale	nej	-	-	-	
Ferskvarer	ja	90,9	5	-	A
Friskkøl	ja	66,8	0	-	A
Ingen stjerne og isboks	nej	-	-	-	
1 stjerne	nej	-	-	-	
2 stjerner	nej	-	-	-	
3 stjerner	nej	-	-	-	
4 stjerner	ja	15,9	-18	2,00	M
2-stjerneafdeling	nej	-	-	-	-
Rum med variabel temperatur	nej	-	-	-	-

**Hvad angår 4-stjernerum:**

Hurtig indfrysning	nej
--------------------	-----

**Lyskildeparametre**

Type lyskilde 1	Anvendt belysningsteknologi	LED
	Ikke-retningsbestemt eller retningsbestemt	DLS
	Netspændings- eller ikke-netspændingslyskilde	NMLS
	Tilsluttet lyskilde (CLS)	nej
	Farveindstillelig lyskilde (CTLS)	nej
	Kolbe	nej
	Højlyuminanslysskilde	nej
	Blændingsafskærmning	nej
	Dæmpbar	kun med specifikke lysdæmpere
	Energieffektivitetsklasse	F
Type lyskilde 2	Anvendt belysningsteknologi	LED
	Ikke-retningsbestemt eller retningsbestemt	DLS
	Netspændings- eller ikke-netspændingslyskilde	NMLS
	Tilsluttet lyskilde (CLS)	nej
	Farveindstillelig lyskilde (CTLS)	nej
	Kolbe	nej
	Højlyuminanslysskilde	nej
	Blændingsafskærmning	nej
	Dæmpbar	kun med specifikke lysdæmpere
	Energieffektivitetsklasse	F

**Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder: 24 Måneder**

**Yderligere oplysninger: -**

**Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, litra a), i bilaget til Kommissionens forordning (EU) 2019/2019 (4) (2), forefindes: <https://home.liebherr.com/>**

**Energiforbruget er blevet bekræftet ved målinger i henhold til EN 62552:2020.**