

EU prohlášení o shodě týkající se energetické spotřeby dle nařízení Komise (EU) 2019/2019

Energetický štítek dle nařízení Komise (EU) 2019/2016

Použitá norma EN 62552:2020

## Informační list výrobku

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Název nebo ochranná známka dodavatele | Liebherr  |
| Adresa dodavatele                     | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Německo |
| Identifikační značka modelu           | IGS 1624_993419651  |

### Elektrické údaje

|           |             |
|-----------|-------------|
| Napětí    | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50/60 Hz    |
| Příkon    | 1.3 A       |

### Typ chladicího spotřebiče

|                               |    |                         |          |
|-------------------------------|----|-------------------------|----------|
| Nízkohlučný spotřebič         | ne | Konstrukční typ         | vestavný |
| Spotřebič pro uchovávání vína | ne | Jiný chladicí spotřebič | ano      |

### Obecné parametry výrobku

| Parametr   | Hodnota | Parametr   | Hodnota   |
|--|---------|--|---|
| Celkové rozměry (v milimetrech)  | Výška   | Celkový objem (v dm <sup>3</sup> nebo l)                                 | 100   |
|  | Šířka   |  |   |
|  | Hloubka |  |   |
| EEL  | 125     | Třída energetické účinnosti  | F   |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (v dB(A) re 1 pW)                   | 36      | Emisní třída hluku šířeného vzduchem                                     | C   |
| Roční spotřeba energie (v kWh/rok)                                       | 223,06  | Klimatická třída   | rozšířené<br>mírné, mírné,<br>subtropické,<br>tropické<br>pásma |
| Minimální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný | 10      | Maximální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný | 43  |
| Zimní nastavení  | ne      |  |   |

**Parametry prostorů**

| Typ prostoru                                       |     | Parametry a hodnoty prostorů                 |  |                              |   |
|--|-----|--|--|------------------------------|---|
|  |     | Objem prostoru<br>(v dm <sup>3</sup> nebo l) | Doporučené<br>nastavení teploty<br>pro<br>optimalizované<br>uchování<br>potravin (ve °C) | Mrazicí výkon (v<br>kg/24 h) | Typ odmrazování<br>(automatické<br>odmrazování = A,<br>manuální odmrazování =<br>M) |
| Spíž   | ne  | -  | -  | -                            |   |
| Uchování vína                                      | ne  | -  | -  | -                            |   |
| S mírnou<br>teplotou                               | ne  | -  | -  | -                            |   |
| Čerstvé<br>potraviny                               | ne  | -  | -  | -                            |   |
| Zchlazovací  | ne  | -  | -  | -                            |   |
| Bez označení<br>hvězdičkou nebo<br>pro výrobu ledu | ne  | -  | -  | -                            |   |
| Označený jednou<br>hvězdičkou                      | ne  | -  | -  | -                            |   |
| Označený dvěma<br>hvězdičkami                      | ne  | -  | -  | -                            |   |
| Označený třemi<br>hvězdičkami                      | ne  | -  | -  | -                            |   |
| Označený čtyřmi<br>hvězdičkami                     | ano | 100,4  | -18  | 4,80                         | M   |
| Označený dvěma<br>hvězdičkami                      | ne  | -  | -  | -                            | -   |
| Prostor s<br>nastavitelnou<br>teplotou             | ne  | -  | -  | -                            | -   |

**Mrazicí přihrádky označené 4 hvězdičkami**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Funkce rychlého zmrazení | ano |
|--------------------------|-----|

**Parametry zdroje světla**

|                       |                                  |      |
|-----------------------|----------------------------------|------|
| Typ zdroje tepla n.a. | Použitý typ světelného zdroje    |      |
|                       | Nesměrový nebo směrový           |      |
|                       | Síťový nebo nesíťový             |      |
|                       | Propojený světelný zdroj (CLS)   |      |
|                       | Barevně laditelný světelný zdroj |      |
|                       | Baňka                            |      |
|                       | Světelný zdroj s vysokým jasem   |      |
|                       | Clona proti oslnění              |      |
|                       | Stmívatelný                      |      |
|                       | Třída energetické účinnosti      | n.a. |

**Minimální doba trvání záruky nabízená výrobcem: 24 měsíce**

**Další informace: -**

**Odkaz na internetové stránky výrobce, kde lze nalézt informace podle bodu 4 písm. a) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2019 (4) (2): <https://home.liebherr.com/>**

**Energetická spotřeba byla potvrzena měřeními dle normy EN 62552:2020.**