
XRFsdh 5220

对开门组合冰箱
◇ Plus 系列

LIEBHERR

独立式




SFNsdh 5227

搭载 NoFrost 无霜功能的
独立式冷冻箱

◇ Plus 系列

G Made
in Germany



← 60 →



能耗 (按 365 天 / 24 小时运行计算)	171.550 / 0.470 千瓦时 ¹
总容积	277 升 ²
噪音	37 dB(A)
气候类型	SN-T (+10 °C to +43 °C)
频率 / 电压	50-60 Hz / 220-240 V
额定电流 / 功率	1.3 A 264.6 W
门 / 侧壁材质	SmartSteel 智能钢 / 银色
外形尺寸 (高 / 宽 / 深)	185.5 厘米 / 59.7 厘米 / 67.5 厘米 ¹
控制面板	
控制面板类型	单色 LCD 电子触控屏, 位于冰箱门后 数字温度显示
箱门报警	视听信号
故障报警	视听信号
冷冻室	
抽屉数量	7 个, VarioSpace 灵动空间 顶部抽屉可倾斜
24 小时冷冻能力	18 kg
升温时间	16 h
VarioSpace 灵动空间	有
产品特点	
并排设计理念	右侧侧板加热, 可与其他冰箱、冰柜和 / 或 葡萄酒柜组合使用
门铰链	左侧; 翻转式箱门铰链
可更换式箱门密封条	是
欧洲商品编号	4016803090045

¹为了达到指定的能耗等级, 必须使用与冰箱随机提供的隔墙器。因此, 冰箱深度大约增加 1.5 厘米。如果未使用该隔墙器, 冰箱仍可以正常工作, 但可能会稍微增加耗电量。

²根据欧盟家用制冷器具新的能源标签与生态设计法规 (EU 2019/2016), 总容积取最接近的整数 (四舍五入), 冷冻室和冷藏室容积取小数点后一位。

产品特点



NoFrost 无霜技术

打开冰柜时，您肯定希望看到的是冷冻食品，而不是冰和霜。NoFrost 无霜系统确保冷冻室无积冰，而结冰特别耗电，会导致电费上涨。采用 NoFrost 无霜系统，意味着不再需要对冷冻室进行繁琐、耗时的除霜，有更多时间做其他事情，还能省钱。



Touch Display 触控屏

手指控制轻松方便：采用触控显示屏，界面直观、操作简单。所有功能清晰地显示在屏幕上，只需轻轻一点，即可轻松选择所需功能或查看冰箱内的实际温度。



SmartSteel 智能钢

SmartSteel 智能钢表面彰显了 Liebherr 的高端品质，真正吸引消费者眼球的是设计师的匠心之作。横向纹理恰如其分突显了不锈钢质感，给冰箱门表面带来如丝绸般的光泽，手感舒适顺滑。防指纹涂层降低指纹的可见度，易于清洁。



EasyTwist Ice 轻松取冰开关设计

无论是炎炎夏日还是聚会，利用 EasyTwist Ice 轻松制冰技术，您可以轻松快速准备好冰块，且不需要固定的水管。只需往水箱里加水制冰，然后轻轻一拧即可把成品冰块倒出来。您可以准备好享用冷饮了。EasyTwist Ice 轻松取冰开关的设计易于清洁，确保制冰过程干净卫生。



EasyOpen 轻松开门设计

您是否有过这样的经历？在把所有采购物品放入冷冻室后，您发现还漏放了一件，您需要再次用力打开冰箱，但是，Liebherr 冰箱可让您免除这样的烦恼。凭借 EasyOpen 轻松开门设计，您可以简易方便地一次次打开冰箱门。



纤巧型门把手 (配有一体式开门机制)

开门轻松省力：纤巧型门把手实用大方，带有一体式开门机制，即使需连续多次开启冰箱门，也能让您毫不费力。把手采用经典、简约风格，也是冰箱的一个点睛之笔。

SRsdh 5220

搭载 EasyFresh 轻松保鲜技术的
冷藏箱

◇ Plus 系列



← 60 →



能耗 (按 365 天 / 24 小时运行计算)	87.600 / 0.240 千瓦时 ¹
总容积	373 升 ²
噪音	35 dB(A)
频率 / 电压	50-60 Hz / 220-240 V
额定电流 / 功率	1.2 A
门 / 侧壁材质	SmartSteel 智能钢 / 银色
外形尺寸 (高 / 宽 / 深)	185.5 厘米 / 59.7 厘米 / 67.5 厘米 ¹
控制面板	
控制面板类型	单色 LCD 电子触控屏, 位于冰箱门后 冷藏室带有数字温度显示
箱门报警	视听信号
冷藏室	
强制风冷系统	PowerCooling 动态制冷系统, 配备 FreshAir 活性炭过滤器
门内侧	塑料门架, 带瓶架
VarioSafe 多功能冷藏区	有
瓶架	瓶架
内部照明灯	LED 吸顶灯
果蔬保鲜盒	1 个 EasyFresh-Safe 保鲜抽屉, 配有滑轨 1 个宽敞的果蔬抽屉
产品特点	
并列设计理念	左侧侧板可加热, 可与其他冰箱、冰柜和 / 或 葡萄酒柜组合使用
门铰链	翻转式门铰链
可更换式箱门密封条	是
欧洲商品编号	4016803057871

¹ 为了达到指定的能耗等级, 必须使用与冰箱随机提供的隔墙器。因此, 冰箱深度大约增加 1.5 厘米。如果未使用该隔墙器, 冰箱仍可以正常工作, 但可能会稍微增加耗电量。

² 根据欧盟家用制冷器具新的能源标签与生态设计法规 (EU 2019/2016), 总容积取最接近的整数 (四舍五入), 冷冻室和冷藏室容积取小数点后一位。

产品特点



EasyFresh 轻松保鲜

EasyFresh 保鲜抽屉可确保家中食材与市场的一样新鲜。无论是散装蔬菜还是水果，EasyFresh 保鲜抽屉都能提供理想的储藏效果。由于保鲜盒密封不透气，食材会增加盒内的湿度，因此食材可以长久保持新鲜。



Touch Display 触控屏

手指控制轻松方便：采用触控显示屏，界面直观、操作简单。所有功能清晰地显示在屏幕上，只需轻轻一点，即可轻松选择所需功能或查看冰箱内的实际温度。



SmartSteel 智能钢

SmartSteel 无痕不锈钢表面彰显了 Liebherr 的高端品质，真正吸引消费者眼球的，是设计师的匠心之作。横向纹理恰如其分地突显了不锈钢质感，给冰箱门表面带来如丝绸般的光泽，手感舒适顺滑。防指纹涂层降低指纹的可见度，易于清洁。



SmartSteel 智能钢

Liebherr 冰箱后壁采用 SmartSteel 智能钢材，带来既典雅又时尚的视觉和感觉效果。SmartSteel 智能钢材安全卫生，也同样有利于食材的储存。此外，这一材质也降低了指纹的可见度，让冰箱看起来更加赏心悦目。



纤巧型门把手 (配有一体式开门机制)


开门轻松省力：纤巧型门把手实用、大方，带有一体式开门机构，即使需连续多次开启冰箱门，也能让您毫不费力。把手采用经典、简约风格，也成为冰箱的一个点睛之笔。



PowerCooling 动态制冷系统

想确保冰箱内冷空气均匀分布吗？您需要 PowerCooling 动态制冷系统。该系统的风扇风力强大但又安静，可有效将冷空气分配到整个制冷室。

示意图



产品及其详情是为广告宣传目的而展示。Liebherr 将尽一切努力确保本说明中的所有规格和信息准确无误，但 Liebherr 保留更改的权利，恕不另行通知。如果冰箱的实际测量值、规格和额定值至关重要，建议参考冰箱随机提供的安装说明。Liebherr 对由此产生的任何损失将不承担责任。(10.05.2023)