

Cfc 1875

Mraziaca truhlica

◇ Plus



LIEBHERR


CFC 1875

Mraziaca truhlica

◇ Plus

←105→



Energetická trieda	
Spotreba energie za rok/24 hod	127 / 0,347 kWh
Celkový objem	192 l ¹
Hlučnosť / Trieda hluku	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimatická trieda	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Frekvencia / napätie	50 Hz / 220-240 V~
Příkon	1,5 A
Dvere / bočné steny	-/Weiß
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H)	82,5 / 104,5 / 70,2
Ovládacie prvky	
Typ ovládání	Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige/Tasten Teplomer s digitálnym ukazovateľom teploty
Alarm dverí akustický	vizuálny a akustický
Výstražný signál v prípade poruchy	vizuálny a akustický
Mraziaca časť	
Systém StopFrost	áno
Vnútročné osvetlenie	LED osvetlenie
Počet košov	3
dostupné aj ďalšie pre dovybavenie	0
Maximálny počet košov	3
Zmrazovacia kapacita za 24 hodín	10 kg
Skladovacia doba pri výpadku prúdu	50 h
Chladiace akumulátory	1
Odvod roztopenej vody	áno
Výhody vybavenia	
Vymeniteľné tesnenie dverí	áno
Zámka	mechanisch
Č. EAN	955000035034

¹ Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku.

Funkcie




Zámok

Je jedno, či chcete iba vychladiť nápoje na párty alebo nechať mäso poriadne odležať v marináde: Na párty musia byť nachystané obe rovnako. Integrovaný zámok spoľahlivo chráni vaše pochúťky pred „pažravcami“ a „dlhoprstými“. Klepneme im po prstoch.




SmartFrost

So SmartFrost výrazne znížite tvorbu námrazy v interiéri a na zmrazených potravinách. Odmrazovanie je preto potrebné len zriedka. Steny interiéru sú hladké, vďaka čomu sa ľahko čistia. Zapený ovinutý odparovač zaručuje vysokú energetickú efektívnosť a rovnomerné chladenie.



StopFrost

Inovácia StopFrost ponúka rozhodujúce výhody: Výrazne sa zníži pokrytie mraziacej časti a zmrazeného tovaru s vrstvou ľadu, vďaka čomu je odmrázovanie potrebné iba zriedka. So systémom StopFrost navyše po otvorení a zatvorení krytu truhlice nevzniká podtlak. Truhlicová mrazička sa dá vždy otvoriť bez námahy.



Automatika SuperFrost

Automatika SuperFrost robí zo zmrazovania jednoduché a úsporné potešenie. Prevezme rýchly pokles teploty na $-32\text{ }^{\circ}\text{C}$ a tak zabezpečí rezervu chladu pre zamrazenie so zachovaním vitamínov. Ihneď po skončení procesu zmrazovania sa automatika SuperFrost prepne po maximálne 65 hodinách späť do normálnej prevádzky a prispieva tak k úspore prúdu.

**Frost
Protect**

FrostProtect

Pre zaručenie optimálnej prevádzky mraziacich zariadení aj pri nízkych teplotách okolia sú zariadenia vďaka funkcii FrostProtect nadimenzované na mimoriadnu spôsobilosť na nízke teploty do $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$. Pracujú naďalej efektívne, aj keď teplota okolia klesne pod $10\text{ }^{\circ}\text{C}$. Zariadenia môžete vďaka tomu postaviť aj do nevyhrievaných miestností, napríklad do garáže.

Mraziaca truhlica CFc 1875

LIEBHERR

Technický výkres

Výrobky a ich údaje sú inscenované na reklamné účely. Hoci sa vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti všetkých údajov a informácií v tomto letáku, spoločnosť Liebherr si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. V prípadoch, keď sú skutočné rozmery, technické údaje a výkon spotrebiča rozhodujúce, odporúčame vám prečítať si návod na inštaláciu priložený k danému spotrebiču. Spoločnosť Liebherr nenesie zodpovednosť za prípadné škody. (08.01.2024)



home.liebherr.com