

EU-conformiteitsverklaring over het energieverbruik volgens (EU) 2019/2019

Energielabel (EU) 2019/2016

Toegepaste norm EN 62552:2020

## Productinformatieblad

Naam van de leverancier of het handelsmerk	Liebherr
Adres van de leverancier	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Duitsland
Typeaanduiding	IKS 1624_993026551

### Elektrische gegevens

Spanning	220-240 V ~
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1.2 A

### Type koelapparaat

Geluidsarm apparaat	neen	Ontwerptype	ingebouwd
Wijnbewaarkast	neen	Ander koelapparaat	ja

### Algemene productparameters

Parameter		Waarde	Parameter	Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	872	Totaal volume (dm <sup>3</sup> of l)	134
	Breedte	540		
	Diepte	544		
EEl	125	Energie-efficiëntieklasse	F	
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)	35	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B	
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	182,50	Klimaatklasse	gematigd	
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	16	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	32	
Winterinstelling	neen			

## Compartimentparameters

Compartimenttype		Compartimentparameters en waarden			
		Compartimentvolume (dm <sup>3</sup> of l)	Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale voedselopslag (°C)	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooitype (zelfontdooifunctie = Z, handmatige ontdooifunctie = H)
Vorraad	neen	-	-	-	
Wijnbewaring	neen	-	-	-	
Kelder	neen	-	-	-	
Vers voedsel	ja	118,4	5	-	Z
Chill	neen	-	-	-	
0 sterren of ijsmaker	neen	-	-	-	
1 ster	neen	-	-	-	
2 sterren	neen	-	-	-	
3 sterren	neen	-	-	-	
4 sterren	ja	15,7	-18	3,55	H
2-sterrengedeelte	neen	-	-	-	-
Compartiment met variabele temperatuur	neen	-	-	-	-

### Voor 4-sterrencompartimenten

Snelvriesfunctie	neen
------------------	------

**Lichtbronparameters**

Type lichtbron 1	Gebruikte verlichtingstechnologie	LED
	Niet-gericht of gericht	DLS
	Netspanning of niet-netspanning	MLS
	Geconnecteerde lichtbron (CLS)	neen
	Lichtbron met regelbare kleur	neen
	Omhulsel	neen
	Lichtbron met hoge luminantie	neen
	Antiverblindingscherm	neen
	Dimbaar	neen
	Energie-efficiëntieklasse	G
Type lichtbron 2	Gebruikte verlichtingstechnologie	LED
	Niet-gericht of gericht	DLS
	Netspanning of niet-netspanning	MLS
	Geconnecteerde lichtbron (CLS)	neen
	Lichtbron met regelbare kleur	neen
	Omhulsel	neen
	Lichtbron met hoge luminantie	neen
	Antiverblindingscherm	neen
	Dimbaar	neen
	Energie-efficiëntieklasse	G

**Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie:** 24 maanden

**Aanvullende informatie:** -

**Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder a), van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie (4) (2):** <https://home.liebherr.com/>

**Het energieverbruik werd bevestigd door metingen volgens EN 62552:2020.**