

# WSbli 7731

## Weinlagerschrank GrandCru Selection

← 75 →



Energieeffizienzklasse



|  |   |
|--|---|
| Energieverbrauch Jahr/24 h               | 102 / 0,279 kWh <sup>1</sup>  |
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l             | 324 <sup>2</sup>  |
| Gesamtvolumen                            | 628 l <sup>3</sup>  |
| Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse | 38 dB(A) / C  |
| Klimaklasse                              | SN-T (+10 °C bis +43 °C)  |
| Frequenz / Spannung                      | 50/60 Hz / 220-240 V~   |
| Anschlusswert                            | 1,5 A   |
| Tür                                      | Volltür, schwarz  |
| Seitenwände                              | schwarz   |
| Aussenmaße in cm (H / B / T)             | 204,4 / 74,7 / 76,3 <sup>1</sup>  |
| <b>Steuerung</b>                         |   |
| Art der Steuerung                        | LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik<br>Digitale Temperaturanzeige |
| Alarm bei Störung                        | optisch und akustisch   |
| Türalarm                                 | optisch und akustisch   |
| Kindersicherung                          | Ja  |
| <b>Ausstattungs Vorteile</b>             |   |
| Temperaturzonen                          | 1   |
| Temperaturbereich                        | +5 °C bis +20 °C  |
| Regelbare Kältekreisläufe                | 1   |
| Umluftkühlung                            | Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter                  |
| Innenbeleuchtung                         | LED-Deckenbeleuchtung   |
| Griff                                    | Aluminium-Stangengriff  |
| Schnittstelle                            | SmartDeviceBox inclusive  |
| Material Ablageflächen                   | Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz  |
| Ablageflächen gesamt                     | 7   |
| Türanschlag                              | Wechselbarer Türanschlag  |
| Schloss                                  | mechanisch  |
| EAN-Nr.                                  | 9005382244173   |

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>2</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

<sup>3</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.