

Declarația de conformitate UE cu privire la consumul de energie conform (UE) 2019/2019

Eticheta energetică (UE) 2019/2016

Standard aplicat EN 62552:2020

## Fișa cu informații despre produs

|  |  |
|--|--|
| Numele furnizorului sau marca comercială | Liebherr   |
| Adresa furnizorului                      | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Germania |
| Identificatorul de model                 | ICBN 3324_993053751  |

### **Date electrice**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tensiune         | 220-240 V ~ |
| Frecvență        | 50/60 Hz    |
| Putere racordată | 1.4 A       |

### **Tipul de aparat frigorific**

|                                   |    |                       |              |
|-----------------------------------|----|-----------------------|--------------|
| Aparat cu nivel redus de zgomot   | nu | Tip de proiectare     | încorporabil |
| Aparat pentru depozitarea vinului | nu | Alt aparat frigorific | da           |

### **Parametri generali ai produsului**

| Parametru   | Valoare  | Parametru                           | Valoare   |
|---|----------|-------------------------------------|---|
| Dimensiuni globale (milimetri)  | Înălțime | Volum total (dm <sup>3</sup> sau l) | 247   |
|   | Lățime   |                                     |   |
|   | Adâncime |                                     |   |
| EEl   | 100      | Clasă de eficiență energetică       | E   |
| Emisii acustice în aer [dB(A) re 1 pW]                                    | 38       | Clasă a emisiilor acustice în aer   | C   |
| Consum anual de energie (kWh/a)   | 224,84   | Clasă climatică                     | extinsă<br>temperată,<br>temperată,<br>subtropicală |
| Temperatura ambientă minimă (°C) la care este adaptat aparatul frigorific | 10       |                                     |   |
| Temperatura ambientă maximă (°C) la care este adaptat aparatul frigorific | 38       | Reglaj de iarnă                     | nu  |

**Parametri ai compartimentelor**

| Tip de compartiment                     |    | Parametri și valori ale compartimentului         |  |                                   |  |
|---|----|--|--|-----------------------------------|--|
|   |    | Volumul compartimentului (dm <sup>3</sup> sau l) | Reglajul recomandat al temperaturii pentru o stocare optimizată a alimentelor (°C) | Capacitate de congelare (kg/24 h) | Tipul de dezghețare<br>(dezghețare automată = A, dezghețare manuală = M) |
| Cămară                                  | nu | -  | -  | -                                 |  |
| Depozitarea vinului                     | nu | -  | -  | -                                 |  |
| Cramă                                   | nu | -  | -  | -                                 |  |
| Alimente proaspete                      | da | 108,7  | 5  | -                                 | A  |
| Răcire                                  | da | 70,0   | 0  | -                                 | A  |
| Fără stele sau pentru prepararea gheții | nu | -  | -  | -                                 |  |
| 1 stea                                  | nu | -  | -  | -                                 |  |
| 2 stele                                 | nu | -  | -  | -                                 |  |
| 3 stele                                 | nu | -  | -  | -                                 |  |
| 4 stele                                 | da | 68,3   | -18  | 5,26                              | A  |
| Secțiune cu 2 stele                     | nu | -  | -  | -                                 | -  |
| Compartiment cu temperatură variabilă   | nu | -  | -  | -                                 | -  |

**În ceea ce privește compartimentele cu 4 stele**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Funcție de congelare rapidă | da |
|-----------------------------|----|

**Parametrii sursei de lumină**

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Tipul sursei de lumină 1 | Tehnologia de iluminat utilizată                        | LED  |
|                          | Nedirecțională sau direcțională                         | DLS  |
|                          | Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea  | NMLS   |
|                          | Sursă de lumină conectată (CLS)                         | nu   |
|                          | Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor | nu   |
|                          | Anvelopă  | nu   |
|                          | Surse de lumină cu lumananță mare                       | nu   |
|                          | Protecție antireflexie                                  | nu   |
|                          | Cu intensitate reglabilă                                | numai cu anumite variatoare de intensitate luminoasă |
|                          | Clasă de eficiență energetică                           | G  |
| Tipul sursei de lumină 2 | Tehnologia de iluminat utilizată                        | LED  |
|                          | Nedirecțională sau direcțională                         | DLS  |
|                          | Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea  | NMLS   |
|                          | Sursă de lumină conectată (CLS)                         | nu   |
|                          | Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor | nu   |
|                          | Anvelopă  | nu   |
|                          | Surse de lumină cu lumananță mare                       | nu   |
|                          | Protecție antireflexie                                  | nu   |
|                          | Cu intensitate reglabilă                                | numai cu anumite variatoare de intensitate luminoasă |
|                          | Clasă de eficiență energetică                           | G  |

**Durata minimă a garanției oferite de producător:** 24 luni

**Informații suplimentare:** -

**Link către site-ul web al producătorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 4 litera (a) din anexa la Regulamentul (UE) 2019/2019 (4) (2) al Comisiei:** <https://home.liebherr.com/>

**Consumul de energie a fost confirmat prin măsurători conform EN 62552:2020.**