

EU-overensstemmelseserklæring om energiforbrug i henhold til (EU) 2019/2019

Energimærke (EU) 2019/2018

Anvendt standard EN 16902

## Produktdatabladet

Leverandørens navn eller varemærke	Liebherr
Leverandørens adresse	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Tyskland
Modelidentifikation	FKDv 4211_999315351
Anvendelse	Præsentation og salg
Type køle/fryseapparat, der anvendes direkte salg	Flaskekølere
Kode for køle/fryseapparat-familie ifølge de harmoniserede standarder eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder i overensstemmelse med bilag IV.	BCV

### Elektriske data

Spænding	220-240 V ~
Frekvens	50 Hz
Tilslutningsværdi	1.5 A

### Flaskekølere

Samlet volumen (dm <sup>3</sup> eller L)	De omgivende forhold, som apparatet er egnet til (ifølge tabel 6)	
	Varmeste temperatur (°C)	Relativ luftfugtighed (%)
387	32	65

### Generelle produktparametre

Parameter	Værdi	Parameter	Værdi
Årligt energiforbrug (kWh/a)	472,3	Anbefalet temperatur med henblik på optimal opbevaring af fødevarer (°C)	5
EEl	28,5		
Energieffektivitetsklasse	C		

Lyskildeparametre		
Type lyskilde 1	Anvendt belysningsteknologi	LED
	Ikke-retningsbestemt eller retningsbestemt	DLS
	Netspændings- eller ikke-netspændingslyskilde	NMLS
	Tilsluttet lyskilde (CLS)	ja
	Farveindstillelig lyskilde (CTLS)	ja
	Kolbe	nej
	Højuminanslysskilde	ja
	Blændingsafskærmning	nej
	Dæmpbar	kun med specifikke lysdæmpere
	Energieffektivitetsklasse	E
Type lyskilde 2	Anvendt belysningsteknologi	LED
	Ikke-retningsbestemt eller retningsbestemt	DLS
	Netspændings- eller ikke-netspændingslyskilde	NMLS
	Tilsluttet lyskilde (CLS)	ja
	Farveindstillelig lyskilde (CTLS)	ja
	Kolbe	nej
	Højuminanslysskilde	ja
	Blændingsafskærmning	nej
	Dæmpbar	kun med specifikke lysdæmpere
	Energieffektivitetsklasse	F

**Minstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder: 24 Måneder**

**Yderligere oplysninger: -**

**Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 3, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2019/2024, forefindes: <https://home.liebherr.com/>**

**Energiforbruget er blevet bekræftet ved målinger i henhold til EN 16902 .**