

Energiankulutusta koskeva EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus säädöksen (EU) 2019/2019 mukaan

Energiamerkintä (EU) 2019/2016

Sovellettu standardi EN 62552:2020

Tuoteseloste

| | |
|--|---|
| Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki | Liebherr |
| Tavarantoimittajan osoite | Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Saksa |
| Mallitunniste | IRf 3900_991573051 |

Sähkötekniset tiedot

| | |
|--------------|-------------|
| Jännite | 220-240 V ~ |
| Taajuus | 50 Hz |
| Liitântäarvo | 1.2 A |

Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi

| | | | |
|-----------------|----|------------------------|------------------|
| Hiljainen laite | ei | Suunnittelun tyyppi | Sisäänrakennettu |
| Viinikaappi | ei | Muu kylmäsäilytyslaite | kyllä |

Yleiset tuoteparametrit

| Parametri | Arvo | Parametri | Arvo |
|--|---------|---|---|
| Kokonaismitat (mm) | Korkeus | Kokonaistilavuus (dm ³ tai l) | 136 |
| | Leveys | | |
| | Syvyys | | |
| EEl | 125 | Energiatehokkuusluokka | F |
| Äänitaso (dB(A) re 1 pW) | 35 | Äänitasoluokka | B |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh/vuosi) | 116,80 | Ilmastoluokka | laajennettu lauhkea, lauhkea, subtrooppinen, trooppinen |
| Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva | 10 | Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva | 43 |
| Talviasetuskytkin | ei | | |

Osaston parametrit

| Osastotyyppi | | Osaston parametrit ja arvot | | | |
|--|-------|---|--|--------------------------|---|
| | | Osaston tilavuus (dm ³ tai l) | Suosittelut lämpötila-asetus elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (°C) | Pakastuskyky (kg/24h) | Sulatustyyppi (automaattisulatus = A, manuaalinen sulatus = M) |
| Ruokakaappi- osasto | ei | - | - | - | - |
| Viinikaappi- osasto | ei | - | - | - | - |
| Viileäkaappi- osasto | ei | - | - | - | - |
| Tuore- elintarvikeosasto | kyllä | 136,8 | 5 | - | - |
| Jäähdytysosasto | ei | - | - | - | - |
| Ei tähtimerkintää tai jäänvalmistus | ei | - | - | - | - |
| 1 tähden | ei | - | - | - | - |
| 2 tähden | ei | - | - | - | - |
| 3 tähden | ei | - | - | - | - |
| 4 tähden | ei | - | - | - | - |
| 2 tähden lohko | ei | - | - | - | - |
| Muuttuvalämpö- tilainen osasto | ei | - | - | - | - |

Neljän tähden osastoille

| | |
|--------------|---|
| Pikapakastus | - |
|--------------|---|

Valonlähteen parametrit

| | | |
|-----------------------|---|------------------------------|
| Valonlähteen tyyppi 1 | Käytetty valaistusteknologia | LED |
| | Ympärisäteilevä vai suuntaava | suuntaava |
| | Verkkojännitteinen vai ei | ei toimi verkkojännitteellä |
| | Tietoverkkoon liitetty valonlähde | ei |
| | Väriämpötilaltaan säädettävä valonlähde | ei |
| | Kupu | ei |
| | Korkean luminanssin valonlähde | ei |
| | Häikäisysuoja | ei |
| | Himmennettävä | vain tietyillä himmentimillä |
| | Energiatohokkuusluokka | F |

Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto: 24 kuukautta

Lisätiedot: -

Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 (4) (2) liitteessä olevan 4 kohdan a alakohdan mukaiset tiedot: <https://home.liebherr.com/>

Energiankulutus on varmistettu mittauksin, jotka perustuvat standardiin EN 62552:2020.