

Declaración UE de conformidad relativa al consumo de energía conforme a (UE) 2019/2019

Etiqueta energética (UE) 2019/2016

Norma aplicada EN 62552:2020

## Ficha de información del producto

|  |  |
|--|--|
| Nombre o marca comercial del proveedor | Liebherr   |
| Dirección del proveedor                | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Alemania |
| Identificador del modelo               | ICd 5123_999212551   |

### Datos eléctricos

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tensión          | 220-240 V ~ |
| Frecuencia       | 50-60 Hz    |
| Potencia nominal | 1.4 A       |

### Tipo de aparato de refrigeración

|  |    |                                 |             |
|--|----|---------------------------------|-------------|
| Aparato de bajo nivel de ruido         | no | Tipo de diseño                  | encastrable |
| Armarios para la conservación de vinos | no | Otros aparatos de refrigeración | sí          |

### Parámetros generales del producto

| Parámetro  | Valor       | Parámetro                              | Valor   |
|--|-------------|--|---|
| Dimensiones totales (milímetros)   | Altura      | Volumen total (dm <sup>3</sup> o l)    | 264   |
|  | Anchura     |  |   |
|  | Profundidad |  |   |
| IEE  | 80          | Clase de eficiencia energética         | D   |
| Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)   | 33          | Clases de ruido acústico aéreo emitido | B   |
| Consumo de energía anual (kWh/a)   | 183         | Clase climática                        | templada extendida, templada, subtropical, tropical |
| Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración | 10          |  |   |
| Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración | 43          | Ajuste de invierno                     | no  |

**Parámetros del compartimento**

| Tipos de compartimento             |    | Parámetros del compartimento y valores          |  |                                    |   |
|------------------------------------|----|---|--|------------------------------------|---|
|                                    |    | Volumen del compartimento (dm <sup>3</sup> o l) | Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C) | Capacidad de congelación (kg/24 h) | Tipo de desescarche<br>(desescarche automático = A, desescarche manual = M) |
| Dispensa                           | no | -   | -  | -                                  | -   |
| Conservación de vinos              | no | -   | -  | -                                  | -   |
| Compartimento bodega               | no | -   | -  | -                                  | -   |
| Alimentos frescos                  | sí | 183,3   | 5  | -                                  | A   |
| Helador                            | no | -   | -  | -                                  | -   |
| 0 estrellas/Fabricación de hielo   | no | -   | -  | -                                  | -   |
| 1 estrella                         | no | -   | -  | -                                  | -   |
| 2 estrellas                        | no | -   | -  | -                                  | -   |
| 3 estrellas                        | no | -   | -  | -                                  | -   |
| 4 estrellas                        | sí | 81,1  | -18  | 6,0                                | M   |
| Sección 2 estrellas                | no | -   | -  | -                                  | -   |
| Compartimento temperatura variable | no | -   | -  | -                                  | -   |

**En compartimentos de 4 estrellas**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Capacidad de congelación rápida | no |
|---------------------------------|----|

**En el caso de los armarios para la conservación de vinos**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Número de botellas de vino estándar | - |
|-------------------------------------|---|

**Parámetros de las fuentes luminosas**

|                   |                                     |     |
|-------------------|-------------------------------------|-----|
| Fuente luminosa 1 | Tecnología de iluminación utilizada | LED |
|                   | Clase de eficiencia energética      | G   |

**Duración mínima de la garantía ofrecida por el fabricante:** 24 meses

**Información adicional:** -

**Enlace del sitio web del fabricante, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 4, letra a), del anexo del Reglamento (UE) 2019/2019 (4) (2):** <https://home.liebherr.com/>

**El consumo de energía se ha confirmado con mediciones realizadas conforme a EN 62552:2020.**