

EU-försäkran om överensstämmelse beträffande energiförbrukning enligt(EU) 2019/2019

Energimärkning (EU) 2019/2016

Tillämpad standard EN 62552:2020

## Produktinformationsblad

Leverantörens namn eller varumärke	Liebherr
Leverantörens adress	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Tyskland
Modellbeteckning	EWT 9175_998461151

### Elektriska uppgifter

Spänning	220-240 V ~
Frekvens	50 Hz
Anslutningsvärde	1.5 A

### Typ av kyl-/frysprodukt

Tyst kyl-/frysprodukt	nej	Konstruktionstyp	inbyggd
Vinkylskåp	ja	Annan kyl-/frysprodukt	nej

### Allmänna produktparametrar

Parameter	Värde	Parameter	Värde
Totalmått (mm)	Höjd	Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)	232
	Bredd		
	Djup		
EEL	165	Energieffektivitetsklass	G
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)	38	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Årlig energianvändning (kWh/år)	154	Klimatklass	utökad tempererad, tempererad, subtropisk
Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	10		
Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	38	Vinterinställning	nej

**Fackens parametrar**

Typ av fack		Fackens parametrar och värden			
		Fackets volym (dm <sup>3</sup> eller liter)	Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C)	Infrysningskapacitet (kg/24 h)	Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning)
Skafferi	nej	-	-	-	-
Vinförvaring	ja	232,0	12	-	A
Sval	nej	-	-	-	-
Färskvaror	nej	-	-	-	-
Nedkylning	nej	-	-	-	-
Nollstjärnigt/isfack	nej	-	-	-	-
Enstjärnigt	nej	-	-	-	-
Tvåstjärnigt	nej	-	-	-	-
Trestjärnigt	nej	-	-	-	-
Fyrstjärnigt	nej	-	-	-	-
Tvåstjärnig sektion	nej	-	-	-	-
Flextemperaturfack	nej	-	-	-	-

**För fyrstjärniga fack**

Snabbinfrysningssfunktion	-
---------------------------	---

**För vinkylskåp**

Antal standardvinflaskor	75
--------------------------	----

**Parametrar för ljuskälla**

Ljuskällan 4	Belysningsteknik som används	LED
	Energieffektivitetsklass	G
Ljuskällan 3	Belysningsteknik som används	LED
	Energieffektivitetsklass	G
Ljuskällan 2	Belysningsteknik som används	LED
	Energieffektivitetsklass	G
Ljuskällan 1	Belysningsteknik som används	LED
	Energieffektivitetsklass	G

**Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti:** 24 Månader

**Ytterligare information:** -

**Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 (4) (2) finns:** <https://home.liebherr.com/>

**Energiförbrukningen har bekräftats genom mätningar enligt EN 62552:2020.**