

EU-overensstemmelseserklæring om energiforbrug i henhold til (EU) 2019/2019

Energimærke (EU) 2019/2018

Anvendt standard EN 16902

## Produktdatabladet

|  |  |
|--|--|
| Leverandørens navn eller varemærke   | Liebherr   |
| Leverandørens adresse  | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Tyskland |
| Modelidentifikation  | MRFvd 3501_998413051   |
| Anvendelse   | Præsentation og salg   |
| Type køle/fryseapparat, der anvendes direkte salg  | Flaskekølere   |
| Kode for køle/fryseapparat-familie ifølge de harmoniserede standarder eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder i overensstemmelse med bilag IV. | BCV  |

### Elektriske data

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Spænding          | 220-240 V ~ |
| Frekvens          | 50 Hz       |
| Tilslutningsværdi | 2.0 A       |

### Flaskekølere

| Samlet volumen (dm <sup>3</sup> eller L) | De omgivende forhold, som apparatet er egnet til (ifølge tabel 6) |                           |
|--|---|---------------------------|
|  | Varmeste temperatur (°C)  | Relativ luftfugtighed (%) |
| 327                                      | 40  | 75                        |

### Generelle produktparametre

| Parameter                    | Værdi  | Parameter  | Værdi |
|------------------------------|--------|--|-------|
| Årligt energiforbrug (kWh/a) | 372,81 | Anbefalet temperatur med henblik på optimal opbevaring af fødevarer (°C) | 5     |
| EEl                          | 24     |  |       |
| Energieffektivitetsklasse    | C      |  |       |

## Lyskildeparametre

|                 |   |                               |
|-----------------|---|-------------------------------|
| Type lyskilde 1 | Anvendt belysningsteknologi                   | LED                           |
|                 | Ikke-retningsbestemt eller retningsbestemt    | DLS                           |
|                 | Netspændings- eller ikke-netspændingslyskilde | NMLS                          |
|                 | Tilsluttet lyskilde (CLS)                     | ja                            |
|                 | Farveindstillelig lyskilde (CTLS)             | ja                            |
|                 | Kolbe   | nej                           |
|                 | Højluminanslysskilde                          | ja                            |
|                 | Blændingsafskærmning                          | nej                           |
|                 | Dæmpbar                                       | kun med specifikke lysdæmpere |
|                 | Energieffektivitetsklasse                     | F                             |

**Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder: 24 Måneder**

**Yderligere oplysninger: -**

**Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 3, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2019/2024, forefindes: <https://home.liebherr.com/>**

**Energiforbruget er blevet bekræftet ved målinger i henhold til EN 16902 .**