

EU-Konformitätserklärung zum Energieverbrauch gemäß (EU) 2019/2019

Energielabel (EU) 2019/2016

Angewandte Norm EN 62552: 2020

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten	Liebherr
Anschrift des Lieferanten	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Deutschland
Modellkennung	SWTNes 4285_993331951

Elektrische Daten

Spannung	220-240 V ~
Frequenz	50/60 Hz
Anschlusswert	1.4 A

Art des Kühlgeräts

Geräuscharmes Gerät	nein	Bauart	freistehend
Weinlagerschrank	nein	Anderes Kühlgerät	ja

Allgemeine Produktparameter

Parameter		Wert	Parameter		Wert
Gesamt- abmessungen (in Millimeter)	Höhe	1850	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	289	
	Breite	600			
	Tiefe	685			
EEL	80	Energieeffizienzklasse	D		
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	37	Luftschallemissionsklasse	C		
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	187	Klimaklasse	erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone		
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10				
Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43	Winterschaltung	nein		

Fachparameter

Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)
Speisekammerfach	nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	ja	156,4	12	-	A
Kellerfach	nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	nein	-	-	-	-
Kaltlagerfach	nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	ja	132,8	-18	9,0	A
Zwei-Sterne-Abteil	nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	nein	-	-	-	-

Für Vier-Sterne-Fächer

Schnelleinfrierfunktion	ja
-------------------------	----

Für Weinlagerschränke

Anzahl der Standardweinflaschen	-
---------------------------------	---

Lichtquellenparameter

Lichtquelle 5	Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
	Energieeffizienzklasse	G
Lichtquelle 4	Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
	Energieeffizienzklasse	G
Lichtquelle 3	Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
	Energieeffizienzklasse	G
Lichtquelle 2	Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
	Energieeffizienzklasse	G
Lichtquelle 1	Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
	Energieeffizienzklasse	G

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben: -

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (4) (2) zu finden sind:

<https://home.liebherr.com/>

Der Energieverbrauch wurde durch Messungen nach EN 62552:2020 bestätigt.