

EU-Konformitätserklärung zum Energieverbrauch gemäß (EU) 2019/2019

Energielabel (EU) 2019/2016

Angewandte Norm EN 62552: 2020

## Produktdatenblatt

|  |   |
|--|---|
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten | Liebherr  |
| Anschrift des Lieferanten              | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Deutschland |
| Modellkennung                          | CNfb 4313_992866251   |

### **Elektrische Daten**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Spannung      | 220-240 V ~ |
| Frequenz      | 50 Hz       |
| Anschlusswert | 1.4 A       |

### **Art des Kühlgeräts**

|                     |      |                   |             |
|---------------------|------|-------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät | nein | Bauart            | freistehend |
| Weinlagerschrank    | nein | Anderes Kühlgerät | ja          |

### **Allgemeine Produktparameter**

| Parameter  |        | Wert                      | Parameter   | Wert |
|--|--------|---------------------------|---|------|
| Gesamt-<br>abmessungen<br>(in Millimeter)                              | Höhe   | 1861                      | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                  | 310  |
|  | Breite | 600                       |   |      |
|  | Tiefe  | 655                       |   |      |
| EEL  | 100    | Energieeffizienzklasse    | E   |      |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)                                | 40     | Luftschallemissionsklasse | C   |      |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)                                 | 246    | Klimaklasse               | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |      |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 10     |                           |   |      |
| Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist  | 43     | Winterschaltung           | nein  |      |

**Fachparameter**

| Fachtyp                            |      | Fachparameter und -werte                         |   |                             |   |
|------------------------------------|------|--|---|-----------------------------|---|
|                                    |      | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) | Gefriervermögen (in kg/24h) | Entfrostungsart<br>(automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M) |
| Speisekammerfach                   | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Weinlagerfach                      | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Kellerfach                         | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | ja   | 209,4  | 5   | -                           | A   |
| Kaltlagerfach                      | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach  | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Ein-Stern-Fach                     | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Zwei-Sterne-Fach                   | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Drei-Sterne-Fach                   | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Vier-Sterne-Fach                   | ja   | 100,9  | -18   | 8,0                         | A   |
| Zwei-Sterne-Abteil                 | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Fach mit variabler Temperatur      | nein | -  | -   | -                           | -   |

**Für Vier-Sterne-Fächer**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Schnelleinfrierfunktion | ja |
|-------------------------|----|

**Für Weinlagerschränke**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Standardweinflaschen | - |
|---------------------------------|---|

**Lichtquellenparameter**

|               |                                    |     |
|---------------|------------------------------------|-----|
| Lichtquelle 1 | Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
|               | Energieeffizienzklasse             | G   |

**Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:** 24 Monate

**Weitere Angaben:** -

**Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (4) (2) zu finden sind:**

<https://home.liebherr.com/>

**Der Energieverbrauch wurde durch Messungen nach EN 62552:2020 bestätigt.**