

EU-försäkran om överensstämmelse beträffande energiförbrukning enligt(EU) 2019/2019

Energimärkning (EU) 2019/2016

Tillämpad standard EN 62552:2020

## Produktinformationsblad

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Leverantörens namn eller varumärke | Liebherr   |
| Leverantörens adress               | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Tyskland |
| Modellbeteckning                   | CBNies 4878_993666651  |

### Elektriska uppgifter

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Spänning         | 220-240 V ~ |
| Frekvens         | 50/60 Hz    |
| Anslutningsvärde | 1.4 A       |

### Typ av kyl-/frysprodukt

|                       |     |                        |            |
|-----------------------|-----|------------------------|------------|
| Tyst kyl-/frysprodukt | nej | Konstruktionstyp       | fristående |
| Vinkylskåp            | nej | Annan kyl-/frysprodukt | ja         |

### Allmänna produktparametrar

| Parameter  | Värde | Parameter                                    | Värde  |
|--|-------|--|--|
| Totalmått (mm)   | Höjd  | Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)     | 351  |
|  | Bredd |  |  |
|  | Djup  |  |  |
| EEL  | 64    | Energieffektivitetsklass                     | C  |
| Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)                     | 35    | Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | B  |
| Årlig energianvändning (kWh/år)  | 182   | Klimatklass                                  | utökad tempererad, tempererad, subtropisk, tropisk |
| Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad | 10    |  |  |
| Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad | 43    |  |  |

**Fackens parametrar**

| Typ av fack          |     | Fackens parametrar och värden               |  |                                |   |
|----------------------|-----|---|--|--------------------------------|---|
|                      |     | Fackets volym (dm <sup>3</sup> eller liter) | Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C) | Infrysningskapacitet (kg/24 h) | Typ av avfrostning<br>(A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning) |
| Skafferi             | nej | -   | -  | -                              | -   |
| Vinförvaring         | nej | -   | -  | -                              | -   |
| Sval                 | nej | -   | -  | -                              | -   |
| Färskvaror           | ja  | 147,5                                       | 5  | -                              | A   |
| Nedkylning           | ja  | 100,9                                       | 0  | -                              | A   |
| Nollstjärnigt/isfack | nej | -   | -  | -                              | -   |
| Enstjärnigt          | nej | -   | -  | -                              | -   |
| Tvåstjärnigt         | nej | -   | -  | -                              | -   |
| Trestjärnigt         | nej | -   | -  | -                              | -   |
| Fyrstjärnigt         | ja  | 103,5                                       | -18  | 9,0                            | A   |
| Tvåstjärnig sektion  | nej | -   | -  | -                              | -   |
| Flextemperaturfack   | nej | -   | -  | -                              | -   |

**För fyrstjärniga fack**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Snabbinfrysningssfunktion | ja |
|---------------------------|----|

**För vinkylskåp**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Antal standardvinflaskor | - |
|--------------------------|---|

**Parametrar för ljuskälla**

|              |                              |     |
|--------------|------------------------------|-----|
| Ljuskällan 2 | Belysningsteknik som används | LED |
|              | Energieffektivitetsklass     | G   |
| Ljuskällan 1 | Belysningsteknik som används | LED |
|              | Energieffektivitetsklass     | G   |

**Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti: 24 Månader**

**Ytterligare information: -**

**Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 (4) (2) finns: <https://home.liebherr.com/>**

**Energiförbrukningen har bekräftats genom mätningar enligt EN 62552:2020.**