

SIFNh 5128

搭载 NoFrost 无霜系统的
嵌入式冷冻冰箱
◇ Plus 系列

LIEBHERR

全嵌入式



全嵌入式

LIEBHERR

SIFNh 5128

搭载 NoFrost 无霜系统的
嵌入式冷冻冰箱

◇ Plus 系列

↑
178
↓



G Made
in Germany

No
Frost

Soft
System

Vario
Space

Super
Silent

类型	固定门嵌入式冰箱，打造一体化厨房
能耗 (按 365 天 / 24 小时运行计算)	215.350 千瓦时 / 0.590 千瓦时
总容积	216 升 ¹
噪音	35 dB(A)
气候类型	SN-T (+10 °C ~ +43 °C)
频率 / 电压	50-60 Hz / 220-240V
额定电流 / 功率	1.3 A 186 W
孔径尺寸 (高度 / 宽度 / 深度)	177.2-178.8 厘米 / 56-57 厘米 / 55 厘米 (最小)
控制器	
控制器类型	单色 LCD 触控显示屏
箱门报警	视听信号
故障报警	视听信号
冷冻室	
抽屉数量	8 个抽屉; VarioSpace 灵动储藏空间
24 小时冷冻容积	10 公斤
升温时间	9 小时
配备 VarioSpace 灵动储藏空间	是
冰块托盘	1 个
产品特点	
并排设计理念	双侧侧板可加热，可与其他冰箱、冰柜和 / 或葡萄酒酒柜组合使用
门铰链	右侧; 翻转式箱门铰链
可更换式箱门密封条	是
欧洲商品编号	4016803072911

¹ 根据欧盟家用制冷器具新的能源标签与生态设计法规 (EU 2019/2016), 总容积取最近的整数 (四舍五入), 冷冻室和冷藏室容积取小数点后一位。

产品特点



NoFrost 无霜系统

打开冰柜时，您肯定希望看到的是冷冻食品，而不是冰和霜。NoFrost 无霜系统确保冷冻室无积冰，因为结冰特别耗电，会导致电费上涨。采用 NoFrost 无霜系统，意味着不再需要对冷冻室进行繁琐、耗时的除霜，有更多时间做其他事情，还能省钱。



触控显示屏

手指控制轻松方便：采用触控显示屏，界面直观、操作简单。所有功能清晰地显示在屏幕上，只需轻轻一点，即可轻松查看所有功能以及冰箱的当前状态。




SoftSystem 柔性阻尼系统

一天中，我们需要数次开启、关闭冰箱门，Liebherr 将这件事变成了一件乐事。冰箱门搭载了 SoftSystem 柔性阻尼系统，能够轻柔、安全、安静地关合，即便门搁架上堆满瓶瓶罐罐，也不会摇晃或发出声响。



配备 VarioSpace 灵动储藏空间

想要在夏日聚会上吃上一块多层冰淇淋蛋糕吗？这对 Liebherr 冰箱来说根本就不是问题：有时我们只是需要更多的空间，而 Liebherr 冰箱正好可以满足这一需求。由于搭配了 VarioSpace 灵动储藏空间，可以取出冷冻柜抽屉及其底部的玻璃隔板，从而获得更大的储藏空间。



SuperSilent 静音科技


仔细听。冰箱运行时几近无声，您需要竖起耳朵，方能听到一点声音。这是怎么做到的呢？Liebherr 已对压缩机、阀门、风扇和蒸发器等制冷部件进行改良，部件之间配合完美。如此一来，您就能在厨房只听到您想听到的声音了。



一体式抽屉滑轨

在打开冰柜抽屉往里装食物时，可通过一体化抽屉滑轨，随时方便地拿取食物。抽拉式止动器可防止抽屉在打开时掉出。在合上抽屉时，可轻松将其滑动到相应位置，确保抽屉前的冷空气分布均匀，从而获得最好的冷却效果。

示意图



家具门的最大重量：
冷冻室：26 kg

产品及其详情是为广告宣传目的而展示。Liebherr 将尽一切努力确保本说明中的所有规格和信息准确无误，但 Liebherr 保留更改的权利，恕不另行通知。如果实际的设备测量值、规格和额定值至关重要，建议参考安装说明。Liebherr 对此产生的任何损失将不承担责任。