

# FNdi 1624

Stolová mraznička s NoFrost

◇ Plus



**LIEBHERR**

## FNdi 1624

Stolová mraznička s NoFrost

◇ Plus



← 60 →




Energetická trieda	
Spotreba energie za rok/24 hod	148 / 0,405 kWh <sup>1</sup>
Celkový objem	92 l <sup>2</sup>
Hlučnosť / Trieda hluku	37 dB(A) / C
Klimatická trieda	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Frekvencia / napätie	50 Hz / 220-240 V-
Příkon	1,4 A 207 W
Dvere / bočné steny	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H)	85 / 60 / 60,7 <sup>3</sup>
<b>Ovládacie prvky</b>	
Typ ovládání	TouchControl in der Arbeitsplatte, Touch-Elektronik Digitálny ukazovateľ teploty
Rozhranie	Vrátane SmartDeviceBox
Alarm dverí akustický	vizuálny a akustický
Výstražný signál v prípade poruchy	vizuálny a akustický
<b>Mraziaca časť</b>	
Hviezdičkové označenie	****
Vnútorne osvetlenie	LED osvetlenie
Počet zásuviek	Celkom 4 rôzne objemných boxov, VarioSpace
Zmrazovacia kapacita za 24 hodín	8,5 kg
Skladovacia doba pri výpadku prúdu	9,5 h
VarioSpace	áno
Miska na ľadové kocky	1
<b>Výhody vybavenia</b>	
Dorazy dverí	vpravo, reverzibilný
Vymeniteľné tesnenie dverí	áno
Č. EAN	4016803094456

<sup>1</sup> Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

<sup>2</sup> Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku.


## Funkcie

---




### Výbava vhodná do umývačiek riadu

Výbava vášho Liebherr je praktická dvojnásobne: Na jednej strane vám pomáha pri každodennom používaní a na druhej strane sa ľahko čistí. Potrebujete umyť dózu na maslo, FlexSystem alebo misku na kocky ľadu? Vložte ich pohodlne do umývačky riadu. Oстане vám viac času na iné veci.



### Nastaviteľné nožičky

Vďaka dvom nastaviteľným nožičkám sa spotrebič dá optimálne vyrovnať a prispôbiť okoliu, napríklad na nerovnom povrchu. Takto si môžete byť istí, že dvere chladničky sa budú zatvárať absolútne natesno a do zariadenia nevnikne žiadne teplo ani sa nevytvorí kondenzát. Šetrí to tiež energiu a peniaze.




### Zámok displeja

Svietiaci displej je magnet pre detské rúčky – to vie aj vaša chladnička Liebherr. Preto existuje zámok displeja. Spoľahlivo bráni tomu, aby došlo k neúmyselnej zmene nastavení na vašej chladničke. Zámok displeja môžete tiež jednoducho deaktivovať.



### Polička vo dverách

Želáte si bezpečnú úložnú plochu pre svoje nápoje alebo potraviny? A chcete k nim mať aj ľahký prístup? Naše dverové poličky vám poskytnú oboje. Sú výškovo nastaviteľné a vďaka tomu sa prispôbia vašim potrebám. Praktický je tiež posuvný a vyberateľný držiak na fľaše. Vaše fľaše tak vždy bezpečne stoja.



### FrostProtect

Nie všetky mrazničky sú umiestnené vo vykurovanej miestnosti. Mnohé sú umiestnené aj v studených garážach alebo skladoch. Nie je to žiadny problém, pretože váš spotrebič Liebherr je dokonale nastavený aj na také chladné prostredie. Všetky jeho komponenty sú dimenzované na prevádzku aj pri teplotách okolia až  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ .




### Pracovná doska s dlhou životnosťou

Pri varení nie je nikdy dost' miesta na pracovnej doske. Preto sa naše podstavné spotrebiče dodávajú s pevným a odolným povrchom, ktorý odolá aj poškrabaniu, a tým slúži ako rozšírenie pracovnej dosky.

## Technický výkres

---



Výrobky a ich údaje sú inšcenované na reklamné účely. Hoci sa vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti všetkých údajov a informácií v tomto letáku, spoločnosť Liebherr si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. V prípadoch, keď sú skutočné rozmery, technické údaje a výkon spotrebiča rozhodujúce, doporučame vám prečítať si návod na inštaláciu priložený k danému spotrebiču. Spoločnosť Liebherr nenesie zodpovednosť za prípadné škody. (22.12.2023)

