

EU-Konformitätserklärung zum Energieverbrauch gemäß (EU) 2019/2019

Energielabel (EU) 2019/2016

Angewandte Norm EN 62552: 2020

## Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten	Liebherr
Anschrift des Lieferanten	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Deutschland
Modellkennung	ECBN 6156_992759151

### Elektrische Daten

Spannung	220-240 V ~
Frequenz	50 Hz
Anschlusswert	1.5 A

### Art des Kühlgeräts

Geräuscharmes Gerät	nein	Bauart	Einbaugerät
Weinlagerschrank	nein	Anderes Kühlgerät	ja

### Allgemeine Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Gesamt- abmessungen (in Millimeter)	Höhe	Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	522
	Breite		
	Tiefe		
EEL	124	Energieeffizienzklasse	F
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	41	Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	413,55	Klimaklasse	erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43
Winterschaltung	nein		

## Fachparameter

		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostart (automatische Entfrostartung = A, manuelle Entfrostartung = M)
Fachtyp					
Speisekammerfach	nein	-	-	-	
Weinlagerfach	nein	-	-	-	
Kellerfach	nein	-	-	-	
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	292,2	5	-	A
Kaltlagerfach	ja	70,6	0	-	A
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-	-	-	
Ein-Stern-Fach	nein	-	-	-	
Zwei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	
Drei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	
Vier-Sterne-Fach	ja	159,5	-18	10,00	A
Zwei-Sterne-Abteil	nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	nein	-	-	-	-

### Für Vier-Sterne-Fächer

Schnelleinfrierfunktion	ja
-------------------------	----

**Lichtquellenparameter**

Art der Lichtquelle 1	Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
	Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	DLS
	Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	NMLS
	Vernetzte Lichtquelle (CLS)	nein
	Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
	Hülle	nein
	Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
	Blendschutzschild	nein
	Dimmbar	nur mit bestimmten Dimmern
	Energieeffizienzklasse	F
Art der Lichtquelle 2	Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
	Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	DLS
	Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	NMLS
	Vernetzte Lichtquelle (CLS)	nein
	Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
	Hülle	nein
	Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
	Blendschutzschild	nein
	Dimmbar	nur mit bestimmten Dimmern
	Energieeffizienzklasse	F
Art der Lichtquelle 3	Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
	Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	DLS
	Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	NMLS
	Vernetzte Lichtquelle (CLS)	nein
	Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
	Hülle	nein
	Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
	Blendschutzschild	nein
	Dimmbar	nur mit bestimmten Dimmern
	Energieeffizienzklasse	F

**Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:** 24 Monate

**Weitere Angaben:** -

**Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (4) (2) zu finden sind:**

<https://home.liebherr.com/>

**Der Energieverbrauch wurde durch Messungen nach EN 62552:2020 bestätigt.**