

SFNstd 529i

Zamrażarka wolnostojąca z [funkcją] NoFrost

△ Peak



LIEBHERR

SFNstd 529i

Zamrażarka wolnostojąca z [funkcją]

NoFrost

△ Peak



← 60 →



Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	199 / 0,545 kWh ¹
Pojemność całkowita	277 l ²
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klasa klimatyczna	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Częstotliwość / napięcie	50-60 Hz / 220-240 V-
Prąd znamionowy	1,3 A 264,6 W
Drzwi / ściany boczne	Stal nierdzewna / Stal nierdzewna
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.)	185,5 / 59,7 / 67,5 ³
Sterowanie	
Sterowanie	Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy za drzwiami, funkcja Touch & Swipe Cyfrowy wyświetlacz temperatury
Interfejs	SmartDeviceBox: w zestawie
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Zamrażarka	
Oznaczenie gwiazdkowe	****
Oświetlenie	Oświetlenie LED
Szuflady w zamrażarce	7 szuflad, z czego 4 na szynach teleskopowych, VarioSpace Najwyższa szuflada z wygodną funkcją uchylną
Kostkarka IceMaker	Przytączyce na wodę z sieci 3/4", Oświetlenie LED
Wytwarzanie kostek lodu przez 24 h	- kg
Zapas kostek lodu	- kg
Zdolność mrożenia w ciągu 24h	18 kg
Czas przechowywania (awaria)	16 h
VarioSpace	tak
Akumulatory zimna	2
Zalety wyposażenia	
Koncepcja Side-by-Side	Ogrzewanie ścian bocznych z prawej, nadaje się do łączenia z innymi urządzeniami chłodniczymi, mroźniczymi i/lub do chłodzenia wina
Kierunek otwierania drzwi	lewej wymienne
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Kod EAN	4016803132196

¹ Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściennie dotychczasowe do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm. Jeśli przekładki ściennie nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii
² Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

Cechy



NoFrost

Otwierając zamrażalnik, chcemy zobaczyć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.



Zintegrowany moduł SmartDeviceBox

Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.



Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania

Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.



SmartSteel

Dzięki powierzchni SmartSteel minimalistyczny design urządzenia jest idealnym akcentem w każdej kuchni. Poziomy szlif podkreśla piękno stali nierdzewnej, nadaje jej jedwabisty połysk oraz czyni ją przyjemną w dotyku. Specjalna powłoka minimalizuje widoczność odcisków palców i sprawia, że powierzchnia jest odporna na zarysowania. To gwarantuje urządzeniu nieskazitelny wygląd zewnętrzny.



IceTower


IceTower z zapasem kostek lodu 8 kg sprawia, że na Twojej imprezie nigdy nie zabraknie zimnych drinków. Łopatką do kostek lodu i wysuwana półka na szynach teleskopowych zapewniają wygodny dostęp do kostek lodu. Dodatkowa miska pozwala na przechowywanie mniejszej ilości lodu i umieszczenie poniżej mrozonek. Szuflada z boku zapewnia przestrzeń do przechowywania produktów głęboko mrożonych.



Oświetlenie LED-IceMaker

Codziennie można pozwolić sobie na małą porcję szczęścia: wystarczy po prostu rzucić okiem na świeże kostki lodu. Oświetlenie IceMaker sprawia, że prezentują się cool na pierwszym planie. Oświetlenie LED włącza się automatycznie wraz z otwarciem drzwi. Widok podświetlonej kostki lodu sprawia przyjemność – a przy okazji wzbudza chęć na zimnego drinka.

Rysunek techniczny



Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (05.12.2023)

