

EU-försäkran om överensstämmelse beträffande energiförbrukning enligt(EU) 2019/2019

Energimärkning (EU) 2019/2016

Tillämpad standard EN 62552:2020

Produktinformationsblad

| | |
|------------------------------------|--|
| Leverantörens namn eller varumärke | Liebherr |
| Leverantörens adress | Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Tyskland |
| Modellbeteckning | WTes 1672_993007851 |

Elektriska uppgifter

| | |
|------------------|-------------|
| Spänning | 220-240 V ~ |
| Frekvens | 50 Hz |
| Anslutningsvärde | 1.5 A |

Typ av kyl-/frysprodukt

| | | | |
|-----------------------|-----|------------------------|---------|
| Tyst kyl-/frysprodukt | nej | Konstruktionstyp | inbyggd |
| Vinkylskåp | ja | Annan kyl-/frysprodukt | nej |

Allmänna produktparametrar

| Parameter | Värde | Parameter | Värde |
|--|--------|--|---|
| Totalmått (mm) | Höjd | Totalvolym (dm ³ eller liter) | 95 |
| | Bredd | | |
| | Djup | | |
| EEL | 180 | Energieffektivitetsklass | G |
| Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW) | 36 | Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | C |
| Årlig energianvändning (kWh/år) | 147,10 | Klimatklass | utökad tempererad, tempererad, subtropisk |
| Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad | 10 | | |
| Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad | 38 | Vinterinställning | nej |

Fackens parametrar

| Typ av fack | | Fackens parametrar och värden | | | |
|----------------------|-----|---|--|---------------------------------|---|
| | | Fackets volym (dm ³ eller liter) | Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C) | Infrysningsskapacitet (kg/24 h) | Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning) |
| Skafferi | nej | - | - | - | - |
| Vinförvaring | ja | 95,0 | 12 | - | - |
| Sval | nej | - | - | - | - |
| Färskvaror | nej | - | - | - | - |
| Nedkylning | nej | - | - | - | - |
| Nollstjärnigt/isfack | nej | - | - | - | - |
| Enstjärnigt | nej | - | - | - | - |
| Tvåstjärnigt | nej | - | - | - | - |
| Trestjärnigt | nej | - | - | - | - |
| Fyrstjärnigt | nej | - | - | - | - |
| Tvåstjärnig sektion | nej | - | - | - | - |
| Flextemperaturfack | nej | - | - | - | - |

För fyrstjärniga fack

| | |
|---------------------------|---|
| Snabbinfrysningssfunktion | - |
|---------------------------|---|

Parametrar för ljuskälla

| | | |
|--------------------|--|-----------------------------|
| Typ av ljuskälla 1 | Belysningsteknik som används | LED |
| | Rundstrålande eller riktad | DLS |
| | Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet | NMLS |
| | Uppkopplad ljuskälla (CLS) | nej |
| | Ljuskälla med valbar färg | nej |
| | Hölje | nej |
| | Ljuskälla med högluminans | nej |
| | Bländningsskydd | nej |
| | Kan användas med dimmer | endast med särskilda dimrar |
| | Energieffektivitetsklass | E |
| Typ av ljuskälla 2 | Belysningsteknik som används | LED |
| | Rundstrålande eller riktad | DLS |
| | Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet | NMLS |
| | Uppkopplad ljuskälla (CLS) | nej |
| | Ljuskälla med valbar färg | nej |
| | Hölje | nej |
| | Ljuskälla med högluminans | nej |
| | Bländningsskydd | nej |
| | Kan användas med dimmer | endast med särskilda dimrar |
| | Energieffektivitetsklass | E |

Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti: 24 Månader

Ytterligare information: -

Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 (4) (2) finns: <https://home.liebherr.com/>

Energiförbrukningen har bekräftats genom mätningar enligt EN 62552:2020.