

IRci 3950

Vestavná chladnička s EasyFresh

Prime



Made
in Germany

LIEBHERR

IRci 3950

Vestavná chladnička s EasyFresh

Prime



↑
88
↓



Konstrukce spotřebiče	Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování
Energetická třída	
Spotřeba energie za 365 dní/24 h	60 / 0,164 kWh
Celkový objem	136 l ¹
Hlučnost / Třída hlučnosti	27 dB(A) / A, UltraSilent
Klimatická třída	SN-T (+10 °C Do +43 °C)
Frekvence / napětí	50-60 Hz / 220-240 V~
Příkon	1,2 A
Vnitřn rozměry v cm (V / Š / H)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Ovládací prvky	
Typ ovládání	2,4" TFT displej barevný, Touch- & Swipe Digitální ukazatel teploty
Rozhraní	SmartDeviceBox: zahrnutý
Alarm dveří	vizuální a akustický
Chladicí část	
Materiál dveřních políček	Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
VarioSafe	Ano
Polička na láhve	Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
Osvětlení	LED stropní osvětlení
Misky na ovoce a zeleninu	1 EasyFresh-Safe
Přednosti vybavení	
Dveřní zarážka	Vpravo zaměnitelné
Výměnná těsnění dveří	Ano
EAN	4016803114277

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Funkce



EasyFresh

Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo plodiny: vše je zde optimálně uloženo. Díky těsnému uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.



Integrovaný SmartDeviceBox

Váš Liebherr je v kuchyni – ale pokud chcete, může být také kdykoli na internetu: Integrovaný SmartDeviceBox otevírá dveře všem výhodám Smart Home. Jednoduše zastrčte do zásuvky, zapněte a připojte svůj Liebherr k síti přes WLAN.



Displej Touch & Swipe

Váš Liebherr vás bude poslouchat na pokyn prstu: Díky displeji Touch & Swipe budete svoji chladničku obsluhovat intuitivně a velmi snadno. Funkce, jako „SuperCool“, jednoduše zvolíte klepnutím a přejetím prstem na barevném displeji. Stejně snadno můžete regulovat teplotu. Co když displej právě neovládáte? Pak vám bude ukazovat skutečnou teplotu.



SoftSystem

Od snídani až po půlnoční svačinu – existuje mnoho důvodů pro otevření a zavření chladničky. A s vaším spotřebičem Liebherr je to opravdu zábava: Díky SoftSystemu se dvířka chladničky jemně tlumeně a bezpečně, stejně jako příjemně lehce a tiše zavírají. Láhve uložené ve vnitřních dveřích zůstávají bezpečně stát – nic nedrnčí ani se nehýbe.



UltraSilent


O tomto spotřebiči Liebherr jste určitě ještě nikdy neslyšeli – jednoduše proto, že je tak tichý jako téměř žádná jiná chladnička: Díky své konstrukci, která tlumí hluk, je téměř „neslychaně“ tichý. Díky vysoké míře absence hluku nastavuje nová měřítka i ve srovnání s nejtichšími chladničkami.



LED stropní osvětlení

LED stropní osvětlení osvětluje vnitřní prostor seshora – pro dobrý přehled o vašich potravinách. Extra světelný bod: LED jsou umístěny před skleněnými deskami, aby byla dobře osvětlena i plná chladnička.

Technický výkres



Maximální hmotnost na dvířka skříňky:
Chladicí oddíl: 16 kg