

EU-conformiteitsverklaring over het energieverbruik volgens (EU) 2019/2019

Energielabel (EU) 2019/2016

Toegepaste norm EN 62552:2020

Productinformatieblad

Naam van de leverancier of het handelsmerk	Liebherr
Adres van de leverancier	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Duitsland
Typeaanduiding	ICBP 3266_993063951

Elektrische gegevens

Spanning	220-240 V ~
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1.4 A

Type koelapparaat

Geluidsarm apparaat	neen	Ontwerptype	ingebouwd
Wijnbewaarkast	neen	Ander koelapparaat	ja

Algemene productparameters

Parameter		Waarde	Parameter	Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	1770	Totaal volume (dm ³ of l)	267
	Breedte	559		
	Diepte	544		
EEL	100	Energie-efficiëntieklasse	E	
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)	34	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B	
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	201,85	Klimaatklasse	uitgebreid gematigd, gematigd, subtropisch, tropisch	
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	10	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	43	
Winterinstelling	neen			

Compartimentparameters

Compartimenttype		Compartimentparameters en waarden			
		Compartimentvolume (dm ³ of l)	Aanbevolen temperatuurstelling voor optimale voedselopslag (°C)	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooitype (zelfontdooifunctie = Z, handmatige ontdooifunctie = H)
Voorraad	nee	-	-	-	
Wijnbewaring	nee	-	-	-	
Kelder	nee	-	-	-	
Vers voedsel	ja	139,8	5	-	Z
Chill	ja	70,0	0	-	Z
0 sterren of ijsmaker	nee	-	-	-	
1 ster	nee	-	-	-	
2 sterren	nee	-	-	-	
3 sterren	nee	-	-	-	
4 sterren	ja	57,4	-18	5,58	H
2-sterrengedeelte	nee	-	-	-	-
Compartiment met variabele temperatuur	nee	-	-	-	-

Voor 4-sterrencompartimenten

Snelvriesfunctie	ja
------------------	----

Lichtbronparameters

Type lichtbron 1	Gebruikte verlichtingstechnologie	LED
	Niet-gericht of gericht	DLS
	Netspanning of niet-netspanning	NMLS
	Geconnecteerde lichtbron (CLS)	neen
	Lichtbron met regelbare kleur	neen
	Omhulsel	neen
	Lichtbron met hoge luminantie	neen
	Antiverblindingscherm	neen
	Dimbaar	alleen met specifieke dimmers
	Energie-efficiëntieklasse	G
Type lichtbron 2	Gebruikte verlichtingstechnologie	LED
	Niet-gericht of gericht	DLS
	Netspanning of niet-netspanning	NMLS
	Geconnecteerde lichtbron (CLS)	neen
	Lichtbron met regelbare kleur	neen
	Omhulsel	neen
	Lichtbron met hoge luminantie	neen
	Antiverblindingscherm	neen
	Dimbaar	alleen met specifieke dimmers
	Energie-efficiëntieklasse	G
Type lichtbron 3	Gebruikte verlichtingstechnologie	LED
	Niet-gericht of gericht	DLS
	Netspanning of niet-netspanning	NMLS
	Geconnecteerde lichtbron (CLS)	neen
	Lichtbron met regelbare kleur	neen
	Omhulsel	neen
	Lichtbron met hoge luminantie	neen
	Antiverblindingscherm	neen
	Dimbaar	alleen met specifieke dimmers
	Energie-efficiëntieklasse	G
Type lichtbron 4	Gebruikte verlichtingstechnologie	LED
	Niet-gericht of gericht	DLS
	Netspanning of niet-netspanning	NMLS
	Geconnecteerde lichtbron (CLS)	neen
	Lichtbron met regelbare kleur	neen
	Omhulsel	neen
	Lichtbron met hoge luminantie	neen
	Antiverblindingscherm	neen
	Dimbaar	alleen met specifieke dimmers
	Energie-efficiëntieklasse	G
Type lichtbron 5	Gebruikte verlichtingstechnologie	LED
	Niet-gericht of gericht	DLS
	Netspanning of niet-netspanning	NMLS
	Geconnecteerde lichtbron (CLS)	neen
	Lichtbron met regelbare kleur	neen
	Lichtbron met hoge luminantie	neen

	Antiverblindingscherm	neen
	Dimbaar	alleen met specifieke dimmers
	Energie-efficiëntieklasse	G

Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie: 24 maanden

Aanvullende informatie: -

Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder a), van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie (4) (2): <https://home.liebherr.com/>

Het energieverbruik werd bevestigd door metingen volgens EN 62552:2020.