

---

# SIFNAd 5188

---

Integrovatelná mraznička  
s technologií  
NoFrost a AutoDoor  
△ Peak

# LIEBHERR

vestavný spotřebič



vestavný spotřebič

**LIEBHERR**

# SIFNAd 5188

Integrovatelná mraznička s technologií NoFrost a AutoDoor

△ Peak

**G** Made  
in Germany



↑  
**178**  
↓



Konstrukce spotřebiče	<b>Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování</b>
Energetická třída	<b>D</b>
Spotřeba energie za 365 dní/24 h	<b>190 / 0,520 kWh</b>
Celkový objem	<b>213 l<sup>1</sup></b>
Hlučnost / Třída hlučnosti	<b>33 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimatická třída	<b>SN-T (+10 °C Do +43 °C)</b>
Frekvence / napětí	<b>50-60 Hz / 220-240 V~</b>
Příkon	<b>1,3 A 186 W</b>
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H)	<b>177,2-178,8 / 56-57 / min. 55</b>
Dveřní zarážka	<b>SIFNAd 5188-001 s pravým otevíráním</b> <b>SIFNAd 5188-617 s levým otevíráním</b>
<b>Ovládací prvky</b>	
Typ ovládání	2,4" TFT displej barevný, Touch- & Swipe Digitální ukazatel teploty
Rozhraní	SmartDeviceBox: zahrnutý
Alarm dveří	vizuální a akustický
Výstražný signál	vizuální a akustický
<b>Mrazicí část</b>	
Počet hvězdiček mrazicí části	<b>****</b>
Osvětlení	LED osvětlení
Počet zásuvek v mrazicí části	8 různé objemné boxy, davon 5 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
IceMaker	Pevné připojení k vodovodu 3/4", LED osvětlení
Kapacita výrobku ledu za 24 h	0,8 kg
Zásoba ledových kostek	5,7 kg
Zmrazovací kapacita za 24 h	12 kg
Skladovací doba při výpadku proudu	9 h
VarioSpace	Ano
Akumulátory chladu	2
<b>Přednosti vybavení</b>	
Koncepce Side-by-Side	Oboustranné topení v boční stěně, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
Dveřní zarážka	Pravo zaměnitelné
Výměnná těsnění dveří	Ano
EAN	4016803115670

<sup>1</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchování čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

## Funkce



### Integrovaný SmartDeviceBox

Váš Liebherr je v kuchyni – ale pokud chcete, může být také kdykoli na internetu: Integrovaný SmartDeviceBox otevírá dveře všem výhodám Smart Home. Jednoduše zastrčte do zásuvky, zapněte a připojte svůj Liebherr k síti přes WLAN.



### SoftSystem

Od snídaně až po půlnoční svačinu – existuje mnoho důvodů pro otevření a zavření chladničky. A s vaším spotřebičem Liebherr je to opravdu zábava: Díky SoftSystemu se dvířka chladničky jemně tlumeně a bezpečně, stejně jako příjemně lehce a tiše zavírají. Láhve uložené ve vnitřních dveřích zůstávají bezpečně stát – nic nedrnčí ani se nehýbe.



### AutoDoor

Váš spotřebič Liebherr Vám ponechá volnou ruku: Díky systému AutoDoor můžete otevírat poklepáním nebo hlasovým příkazem. Je tak první chladničkou na světě, která se plně automaticky otevírá a zavírá – dokonalost kuchyně bez úchytů. Rychlost a úhel otevření a také dobu do jejího zavření si zvolíte sami. A v případě potřeby můžete stejně snadno otevírat a zavírat rukou nebo pomocí chytrého telefonu.



### IceTower

Na Vaší párty nikdy nedojdou chlazené nápoje. Toto zajistí IceTower díky zásobě kostek ledu o hmotnost až 5,7 kg. Lopatka na kostky ledu a výsuvná deska na teleskopických kolejničkách Vám umožní pohodlný přístup a nabírání kostek ledu. Díky speciální vkladací misce můžete uložit i menší množství ledu a níže uložit zmražené potraviny. Zásuvka nacházející se vedle nabízí úložný prostor pro hluboce zmražené potraviny.



### Displej Touch & Swipe


Váš Liebherr vás bude poslouchat na pokyn prstu: Díky displeji Touch & Swipe budete svoji chladničku obsluhovat intuitivně a velmi snadno. Funkce, jako „SuperCool“, jednoduše zvolíte klepnutím a přejetím prstem na barevném displeji. Stejně snadno můžete regulovat teplotu. Co když displej právě neovládáte? Pak vám bude ukazovat skutečnou teplotu.



### LED osvětlení IceMaker

Dopřejte si každý den malý pocit štěstí: Stačí se podívat na čerstvé kostky ledu. Osvětlení IceMaker nechá kostky ledu krásně vyniknout. LED osvětlení se aktivuje automaticky při otevření dveří. Pohled na osvětlené kostky ledu vás bude bavit – a vyvolá chuť na drink s ledem.

## Technický výkres



Maximální hmotnost na dvířka skříňky:  
Mrazicí oddíl: 26 kg

Výrobky a jejich údaje jsou inscenovány pro reklamní účely. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí na zajištění správnosti všech údajů a informací v tomto letáku, společnost Liebherr si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Pokud jsou skutečné rozměry, technické údaje a výkon spotřebiče rozhodující, doporučujeme vám, abyste se seznámili s návodem k instalaci, který je přiložen k danému spotřebiči. Společnost Liebherr neručí za případné škody. (15.12.2023)

