

EU-Konformitätserklärung zum Energieverbrauch gemäß (EU) 2019/2019

Energielabel (EU) 2019/2016

Angewandte Norm EN 62552: 2020

## Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten	Liebherr
Anschrift des Lieferanten	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Deutschland
Modellkennung	ICBdi 5182_999210551

### Elektrische Daten

Spannung	220-240 V ~
Frequenz	50-60 Hz
Anschlusswert	1.4 A

### Art des Kühlgeräts

Geräuscharmes Gerät	nein	Bauart	Einbaugerät
Weinlagerschrank	nein	Anderes Kühlgerät	ja

### Allgemeine Produktparameter

Parameter		Wert	Parameter		Wert
Gesamt- abmessungen (in Millimeter)	Höhe	1770	Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	256	
	Breite	559			
	Tiefe	546			
EEL	80	Energieeffizienzklasse	D		
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	34	Luftschallemissionsklasse	B		
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	181,80	Klimaklasse	erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone		
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43		
Winterschaltung	nein				

## Fachparameter

		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostart (automatische Entfrostartung = A, manuelle Entfrostartung = M)
Fachtyp					
Speisekammerfach	nein	-	-	-	
Weinlagerfach	nein	-	-	-	
Kellerfach	nein	-	-	-	
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	131,6	5	-	A
Kaltlagerfach	ja	70,7	0	-	A
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-	-	-	
Ein-Stern-Fach	nein	-	-	-	
Zwei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	
Drei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	
Vier-Sterne-Fach	ja	54,4	-18	4,00	M
Zwei-Sterne-Abteil	nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	nein	-	-	-	-

### Für Vier-Sterne-Fächer

Schnelleinfrierfunktion	nein
-------------------------	------

**Lichtquellenparameter**

Art der Lichtquelle 1	Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
	Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	DLS
	Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	NMLS
	Vernetzte Lichtquelle (CLS)	nein
	Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
	Hülle	nein
	Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
	Blendschutzschild	nein
	Dimmbar	nur mit bestimmten Dimmern
	Energieeffizienzklasse	F
Art der Lichtquelle 2	Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
	Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	DLS
	Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	NMLS
	Vernetzte Lichtquelle (CLS)	nein
	Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
	Hülle	nein
	Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
	Blendschutzschild	nein
	Dimmbar	nur mit bestimmten Dimmern
	Energieeffizienzklasse	F
Art der Lichtquelle 3	Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
	Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	DLS
	Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	NMLS
	Vernetzte Lichtquelle (CLS)	nein
	Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
	Hülle	nein
	Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
	Blendschutzschild	nein
	Dimmbar	nur mit bestimmten Dimmern
	Energieeffizienzklasse	F
Art der Lichtquelle 4	Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
	Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	DLS
	Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	NMLS
	Vernetzte Lichtquelle (CLS)	nein
	Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
	Hülle	nein
	Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
	Blendschutzschild	nein
	Dimmbar	nur mit bestimmten Dimmern
	Energieeffizienzklasse	F

**Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:** 24 Monate

**Weitere Angaben:** -

---

**Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (4) (2) zu finden sind:**  
<https://home.liebherr.com/>

---

**Der Energieverbrauch wurde durch Messungen nach EN 62552:2020 bestätigt.**