

EU-försäkran om överensstämmelse beträffande energiförbrukning enligt (EU) 2019/2019

Energimärkning (EU) 2015/1094

Tillämpad standard EN16825

## Produktinformationsblad

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Leverantörens namn eller varumärke | LIEBHERR   |
| Leverantörens adress               | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Tyskland |
| Modellbeteckning                   | BGPv 6520_998461551  |
| Typ av kyl-/frysprodukt            | kylskåp och frysar för professionellt bruk   |
| Form                               | 2 - Vertical Frozen  |

### Elektriska uppgifter

| Parameter      | Värde   | Parameter     | Värde |
|----------------|---------|---------------|-------|
| Spänning (V ~) | 220-240 | Frekvens (Hz) | 50    |

### Allmänna produktparametrar

|                                 |       |                          |                                      |     |
|---------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------------------|-----|
| Totalmått (mm)                  | Höjd  | 2120                     | Nettovolym (dm <sup>3</sup> eller L) | 365 |
|                                 | Bredd | 790                      |                                      |     |
|                                 | Djup  | 830                      |                                      |     |
| EEL                             | 57.30 | Energieffektivitetsklass | D                                    |     |
| Energiförbrukning (kWh/24 h)    | 5.13  | Klimatklass <sup>1</sup> | 5                                    |     |
| Årlig energianvändning (kWh/år) | 1874  |                          |                                      |     |

<sup>1</sup>) **Klimatklass 3:** Den här apparaten är avsedd för användning vid omgivningstemperaturer på upp till 25 °C och är därför inte lämpad för användning i cateringföretag med storskalig verksamhet.

**Klimatklass 4:** Den här apparaten är avsedd för användning vid omgivningstemperaturer på upp till 30 °C.

**Klimatklass 5:** Den här apparaten är avsedd för användning vid omgivningstemperaturer på upp till 40 °C.