

# LIEBHERR HAUSGERÄTE

## Adatlap elektromos háztartási hűtő- és fagyasztókészülékekhez, valamint a megfelelő kombinált készülékekhez

1060/2010 sz. (EU) rendelkezés szerint

Márka	LIEBHERR
Modell neve / jele	CT 2531-21
Háztartási hűtőkészülékek modelljeinek kategóriája (1)	7
Energihatékonysági osztály A+++ -től (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	A++
Energiafogyasztás (2)	187 kWh/a
Hasznos térfogat, összes hűtőrekesz	189 l
ebből hideg tárolórekesz	–
ebből bortároló rekesz	–
ebből pincerekesz	–
ebből tárolórekesz friss élelmiszerek számára	189 l
Hasznos térfogat, fagyasztórekesz	44 l
Üvegek száma összesen (3)	–
Mélyhűtőfokozat (4)	4
Egyéb rekeszek méretezési hőmérséklete (5)	–
Bortároló rekesz legalacsonyabb tárolási hőmérséklete	–
Fagymentes	–
Tárolási idő üzemzavar esetén	22 h
Fagyasztóképesség 24 óra alatt (6)	4 kg
Klímaosztály (7)	SN-T
Léghang kibocsátás	39 dB(A) re 1 pW
Gyártási forma	Álló

### Magyarázatok:

- Igen, van

(1) Háztartási hűtőkészülék kategóriák:

Kategória=megnevezés

- 1=Hűtőszekrény egy vagy több tárolórekeszrel friss élelmiszerek számára
- 2=Hűtőszekrény pinceréssel, pincerekeszes hűtőkészülék és borszekrény
- 3=Hűtőszekrény hideg tárolórészrel és hűtőszekrény egy nulla-csillagos rekesszel
- 4=Hűtőszekrény egy egy-csillagos rekesszel
- 5=Hűtőszekrény egy két-csillagos rekesszel
- 6=Hűtőszekrény egy három-csillagos rekesszel
- 7=Hűtő-fagyasztó készülék
- 8=Fagyasztószekrény
- 9=Fagyasztóláda
- 10=Többcélú hűtőkészülékek és egyéb hűtőkészülékek

(2) 24 órán túli normaellenőrzés eredményeinek alapján. A tényleges fogyasztás a készülék helyétől és használatától függ.

(3) Névleges kapacitás adata 0,75 l-es standard üvegek mennyiségeként, amely a gyártó előírásai szerint a készülékben tárolható.

(4) \* = -6°C vagy hidegebb fiók; \*\*\* = Mélyfagyasztó tárolófiók -18°C vagy hidegebb, \*\*\*\* = Fagyasztó- és mélyfagyasztó tárolófiók -18°C vagy hidegebb és minimális fagyasztási mennyiséggel

(5) egyéb rekesz egy olyan rész, amely nem bortároló és bizonyos élelmiszerek tárolására alkalmas + 14 °C felett.C

(6) A fagyasztóképesség a kivételtől függően megadott mennyiségben, csak tartós üzemmódra kapcsolást követően érhető el, és csak 24 óra elteltével ismételtető meg. Vegye figyelembe a használati útmutatót.

(7) Klímaosztály SN: Ezt a készüléket + 10°C és +32°C közötti környezeti hőmérséklet esetén történő üzemeltetésre tervezték

Klímaosztály N: Ezt a készüléket + 16°C és +32°C közötti környezeti hőmérséklet esetén történő üzemeltetésre tervezték

Klímaosztály ST: Ezt a készüléket + 16°C és +38°C közötti környezeti hőmérséklet esetén történő üzemeltetésre tervezték

Klímaosztály T: Ezt a készüléket + 16°C és +43°C közötti környezeti hőmérséklet esetén történő üzemeltetésre tervezték

31.08.2020

Liebherr Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77, 88416 Ochsenhausen