

# LIEBHERR HAUSGERÄTE

## Informacijski list za električne kućanske hladnjake i zamrzivače kao i odgovarajuće kombinirane uređaje

Prema Uredbi (EU) br. 1060/2010

|                                                                                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Marka                                                                                      | LIEBHERR         |
| Naziv i oznaka modela                                                                      | UK 1720-61       |
| Kategorija modela kućanskog rashladnog uređaja (1)                                         | 1                |
| Razred energetske učinkovitosti<br>A+++ (najviša učinkovitost) do D (najniža učinkovitost) | A+               |
| Potrošnja energije (2)                                                                     | 118 kWh/a        |
| Ukupan korisni sadržaj rashladnog dijela                                                   | 150 l            |
| od toga pretinac za hladni spremnik                                                        | –                |
| od toga pretinac za držanje vina                                                           | –                |
| od toga podrumski pretinac                                                                 | –                |
| od toga pretinac za svježe namirnice                                                       | 150 l            |
| Korisni sadržaj pretinca za zamrzavanje                                                    | –                |
| Broj boca ukupno (3)                                                                       | –                |
| Broj zvjezdica (4)                                                                         | –                |
| Dimenzionirana temperatura "ostalih pretinaca" (5)                                         | –                |
| Najniža trajna temperatura pretinca za držanje vina                                        | –                |
| Bez smrzavanja                                                                             | –                |
| Vrijeme održavanja u slučaju smetnje                                                       | –                |
| Mogućnost zamrzavanja u 24 h (6)                                                           | –                |
| Klimatski razred (7)                                                                       | SN               |
| Emisija buke                                                                               | 32 dB(A) re 1 pW |
| Konstrukcija                                                                               | Ugradbeni uređaj |

### Pojašnjenja:

- Da, postoji

(1) Kategorija kućanskih rashladnih uređaja:

Oznaka kategorije

- 1 = hladnjak s jednim ili više pretinaca za svježe namirnice
- 2 = hladnjak podrumskom zonom, rashladni uređaj s podrumskim pretincem i ormarom za vino
- 3 = hladnjak s pretincem za hladni spremnik i hladnjak s pretincem s nula zvjezdica
- 4 = hladnjak s pretincem s jednom zvjezdicom
- 5 = hladnjak s pretincem s dvije zvjezdice
- 6 = hladnjak s pretincem s tri zvjezdice
- 7 = hladnjak-zamrzivač
- 8 = zamrzivač
- 9 = škrinja za zamrzavanje
- 10 = višenamjenski hladnjaci i ostali rashladni uređaji

(2) Na temelju rezultata dobivenih za 24 sata u standardnim ispitnim uvjetima. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se uređaj koristi i gdje je smješten.

(3) Nazivni kapacitet izražen u broju standardnih boca zapremine 75 cl koje stanu u uređaj prema uputama proizvođača.

(4) \* = Odjeljak -6°C ili hladniji; \*\*\* = Odjeljak za duboko zamrzavanje -18°C ili hladniji; \*\*\*\* = Odjeljak za zamrzavanje i duboko zamrzavanje -18°C ili hladniji i sa minimalnim kapacitetom zamrzavanja.

(5) Drugi odjeljak znači odjeljak, ali ne odjeljak za čuvanje vina, namijenjen za čuvanje posebne vrste hrane na temperaturi iznad +14°

(6) Mogućnost zamrzavanja može se postići za navedenu količinu ovisno o konstrukciji samo nakon aktiviranja trajnog rada i ne može se ponoviti prije isteka 24 h. Treba se pridržavati uputa za upotrebu.

(7) Klimatski razred SN: Uređaj je predviđen za rad na okolnim temperaturama između +10°C i +32°C

Klimatski razred N: Uređaj je predviđen za rad na okolnim temperaturama između +16°C i +32°C

Klimatski razred ST: Uređaj je predviđen za rad na okolnim temperaturama između +16°C i +38°C

Klimatski razred T: Uređaj je predviđen za rad na okolnim temperaturama između +16°C i +43°C

30.08.2020

Liebherr Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77, 88416 Ochsenhausen