

# LIEBHERR HAUSGERÄTE

## Datenblatt für elektrische Haushaltskühl- und -gefriergeräte sowie entsprechende Kombinationsgeräte

Nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Marke	LIEBHERR
Modellname	ECBN 5066-23
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells (1)	7
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)	A++
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (2)	287 kWh/a
Nutzzinhalte, Kühlfach gesamt	276 l
davon Kaltlagerfach	57 l
davon Weinteil	–
davon Kellerfach	–
davon Lagerfach für frische Lebensmittel	219 l
Nutzzinhalte, Gefrierfach	103 l
Anzahl Flaschen gesamt (3)	–
Sternekennzeichnung (4)	4
Auslegungstemperatur "sonstige Fächer" (5)	–
Niedrigste Lagertemperatur Weinlagerfach	–
Frostfrei	●
Lagerzeit bei Störung	30 h
Gefriervermögen in 24 h (6)	12 kg
Klimaklasse (7)	SN-T
Luftschallemission	42 dB(A) re 1 pW
Bauform	Einbaugerät

### Erklärungen:

- Ja, vorhanden

(1) Haushaltskühlgerätekategorien:

Kategorie=Bezeichnung

1=Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel

2=Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank

3=Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach

4=Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach

5=Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach

6=Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach

7=Kühl-Gefriergerät

8=Gefrierschrank

9=Gefriertruhe

10=Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte

(2) Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

(3) Angabe der Nennkapazität als Zahl der Standardflaschen von 0,75l, die gemäß den Herstelleranweisungen im Gerät gelagert werden können

(4) 1 = Fach -6°C oder kälter ; 3 = Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter; 4 = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter und mit einem Mindestgefriervermögen

(5) "Sonstiges Fach" ist ein Fach, das kein Weinlagerfach ist und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höheren Temperatur als + 14 °C vorgesehen ist.

(6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht vor 24 h wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

(7) Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 10°C und +32°C bestimmt

Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +32°C bestimmt

Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +38°C bestimmt

Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +43°C bestimmt

30.08.2020

Liebherr Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77, 88416 Ochsenhausen