

LIEBHERR HAUSGERÄTE

Adatlap elektromos háztartási hűtő- és fagyasztókészülékekhez, valamint a megfelelő kombinált készülékekhez

1060/2010 sz. (EU) rendelkezés szerint

Márka	LIEBHERR
Modell neve / jele	SBSesf 7212-26
Háztartási hűtőkészülékek modelljeinek kategóriája (1)	-
Energihatékonysági osztály A+++ -től (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	A+ A+
Energiafogyasztás (2)	460 kWh/a
Hasznos térfogat, összes hűtőrekesz	383 l
ebből hideg tárolórekesz	-
ebből bortároló rekesz	-
ebből pincerekesz	-
ebből tárolórekesz friss élelmiszerek számára	383 l
Hasznos térfogat, fagyasztórekesz	257 l
Üvegek száma összesen (3)	-
Mélyhűtőfokozat (4)	4
Egyéb rekeszek méretezési hőmérséklete (5)	-
Bortároló rekesz legalacsonyabb tárolási hőmérséklete	-
Fagymentes	•
Tárolási idő üzemzavar esetén	20 h
Fagyasztóképesség 24 óra alatt (6)	20 kg
Klímaosztály (7)	SN-T
Léghang kibocsátás	42 dB(A) re 1 pW
Gyártási forma	Álló

Magyarázatok:

- Igen, van

(1) Háztartási hűtőkészülék kategóriák:

Kategória=megnevezés

- 1=Hűtőszekrény egy vagy több tárolórekeszrel friss élelmiszerek számára
- 2=Hűtőszekrény pinceréssel, pincerekeszes hűtőkészülék és borszekrény
- 3=Hűtőszekrény hideg tárolórészrel és hűtőszekrény egy nulla-csillagos rekesszel
- 4=Hűtőszekrény egy egy-csillagos rekesszel
- 5=Hűtőszekrény egy két-csillagos rekesszel
- 6=Hűtőszekrény egy három-csillagos rekesszel
- 7=Hűtő-fagyasztó készülék
- 8=Fagyasztószekrény
- 9=Fagyasztóláda
- 10=Többcélú hűtőkészülékek és egyéb hűtőkészülékek

(2) 24 órán túli normaellenőrzés eredményeinek alapján. A tényleges fogyasztás a készülék helyétől és használatától függ.

(3) Névleges kapacitás adata 0,75 l-es standard üvegek mennyiségeként, amely a gyártó előírásai szerint a készülékben tárolható.

(4) * = -6°C vagy hidegebb fiók; *** = Mélyfagyasztó tárolófiók -18°C vagy hidegebb, **** = Fagyasztó- és mélyfagyasztó tárolófiók -18°C vagy hidegebb és minimális fagyasztási mennyiséggel

(5) egyéb rekesz egy olyan rész, amely nem bortároló és bizonyos élelmiszerek tárolására alkalmas + 14 °C felett.C

(6) A fagyasztóképesség a kivittől függően megadott mennyiségben, csak tartós üzemmódra kapcsolást követően érhető el, és csak 24 óra elteltével ismételtető meg. Vegye figyelembe a használati útmutatót.

(7) Klímaosztály SN: Ezt a készüléket + 10°C és +32°C közötti környezeti hőmérséklet esetén történő üzemeltetésre tervezték

Klímaosztály N: Ezt a készüléket + 16°C és +32°C közötti környezeti hőmérséklet esetén történő üzemeltetésre tervezték

Klímaosztály ST: Ezt a készüléket + 16°C és +38°C közötti környezeti hőmérséklet esetén történő üzemeltetésre tervezték

Klímaosztály T: Ezt a készüléket + 16°C és +43°C közötti környezeti hőmérséklet esetén történő üzemeltetésre tervezték

03.10.2020

Liebherr Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77, 88416 Ochsenhausen